

Standaard Lichtplan

Buitenmanege 20x40m met 8 OptiFlood schijnwerpers






OptiFlood MVP506

Toelichting


Om hinderlijke schaduwwerking voor het paard te voorkomen is het noodzakelijk de manegebak vanuit de twee lange zijden te verlichten.

Deze schijnwerper is speciaal ontwikkeld om toe te passen in omgevingen waarbij lichthinder voorkomen dient te worden.

Dit voorstel voldoet aan de Nederlandse norm NEN-EN 12193 voor trainingsverlichting (Egem=100 lux in gebruik).



Tilthoek (a)



Draaihoek (b)

Buitenmanege 20x40m met OptiFlood schijnwerpers.


4 masten 9 meter lichtpunthoogte

mast	masthoogte (h)	mastpositie		armatuur	coördinaten richtpunt (m)		richthoeken (°)	
		x	y		x	y	tilthoek (a)	draaihoek (b)
A	9m	-10,5	-18	1	1	-12	55	28
				2	-3	-5	60	60
B	9m	-10,5	18	3	-3	5	60	-60
				4	1	12	55	-28
C	9m	10,5	18	5	-1	12	55	-28
				6	3	5	60	-60
D	9m	10,5	-18	7	3	-5	60	60
				8	-1	-12	55	28

Productkenmerken

OptiFlood MVP506

- Hoogwaardige asymmetrische schijnwerper
- Efficiënte exact gedefinieerde lichtverdeling
- Hoog verlichtingsrendement
- Goede afscherming tegen lichthinder
- Armatuur voorzien van geïntegreerd VSA en IP65
- MASTER HPI-T Plus metaalhalogeenlamp met wit licht en een goede kleurweergave



OptiFlood MVP506

afmeting in mm

Bestelgegevens

OptiFlood MVP506

Aantal Type nummers

8 MVP506 400HPITAL (incl. lamp HPI-T Plus 400W)

EOC

72024100

