


## Standaard Plan Lichtregelsystemen

# Dimmen op basis van daglicht en aanwezigheid - energiebesparing tot 55%

### Voorbeeld: kantoor met OccuSwitch DALI LRM2070



#### Technische gegevens

- Max. 15 armaturen per sensor
- Detectiebereik 6x8 m voor grove bewegingen en 4x5 m voor fijne bewegingen
- Montagehoogte 2.5 - 4 m
- Schroefaansluiting of Wieland GST I 8i3 aansluiting (met los te bestellen LCC2070 kabel)




OccuSwitch DALI LRM2070



Wieland aansluitkabel LCC2070

 OccuSwitch DALI LRM2070

 Armatuur met HFDVSA

 DALI lijn (raam)


 DALI lijn (gang)

 Voedingskabel

### Functies OccuSwitch DALI

	LRM2070	
Standaard kantoor (mode 1)	aanwezigheid	•
	afwezigheidsschakeling	•
	instelbare uitschakelvertraging	•
	daglichtafhankelijk schakelen	•
	daglichtvoorrang	•
	IR afstandsbediening	•
Kantoortuin (mode 2)	parallelschakelen	•
	zone linking	•
	instelbaar achtergrondnivo	•

### Detectiebereik



Het detectiegebied is rechthoekig met afmetingen van 6x8 m voor grove beweging en 4x5 m voor fijne beweging bij een montagehoogte van 2,5 - 4 m.

# PHILIPS

## Standaard Plan Lichtregelsystemen

# Dimmen op basis van daglicht en aanwezigheid - energiebesparing tot 55%

### Productkenmerken

#### OccuSwitch LRM2070

- Energiebesparingen tot 55% door de verlichting uit te schakelen als er niemand aanwezig is, door te dimmen en door daglichtafhankelijke regeling
- Eenvoudige installatie dankzij DALI technologie
- Dimmen en regelen van maximaal 4 lichtgroepen in één ruimte

Let op: alle armaturen dienen te zijn voorzien van een DALI VSA.


Voor meer informatie over de producten, zoals datasheets, montage- en installatiehandboeken en detailinformatie over het instellen van de verschillende componenten, ga naar: <http://www.philips.com/controls> of neem contact op met uw Philips accountmanager.

### Bestelgegevens


Type nummer	EOC	Uitvoering
LRM2070	73230599	OccuSwitch DALI basic
LCC2070	73248099	Wieland installatie LRM2070

### Optioneel

Type nummer	EOC	Uitvoering
LRH2070	73252799	Opbouw montagedoos



OccuSwitch DALI LRM2070  
afmetingen in mm



OccuSwitch DALI  
LRH2070 opbouwdoos  
afmetingen in mm



©2012 Philips Lighting  
Alle rechten voorbehouden.

[www.lighting.philips.nl](http://www.lighting.philips.nl)