

CoreLine Recessed Spot COB downlight



Enkel å installere og har den velkjente lys- og dimmekvaliteten fra Philips




- ✓ Dimbar med forkant- og bakkantdimmer
- ✓ Vippbar 2 x 32 grader
- ✓ 100 % Philips systemkvalitet
- ✓ Forbedret lyskvalitet med optisk prismatisk linse



Produktspesifikasjoner

Farge	Hvit og børstet stål
Vippbar	2 x 32 grader
Watt	11W systemeffekt
Systemeffekt	62 Lm/W
Volt	220 – 240 V / 50-60 Hz
Kabel	Inn og ut kobling 3-polet koblingsklemme
Levetid	50.000 timer
Garanti	5-års systemgaranti.

(Inntil 10 år systemgaranti brukt sammen med Philips Occuswitch styringssystem. Må registreres)



Elektrisk karakteristikk	
I _{max} (A)	7
T _{ref} (μs)	300
Type automat	Maks ant. downlights
B-10A	25
B-13A	32
B-16A	40
C-10A	40
C-13A	54
C-16A	68

El.nr	Produktnavn	Lumen	Spredningsvinkel	Levetid	Fargegjengivelse	230 volt	IP	Dimbar KoD*
32 539 97	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 HVIT	650	32°	50.000	2700	KL II	IP44	Forkant- og bakkantdimmer
32 539 96	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 BØRSTET STÅL	650	32°	50.000	2700	KL II	IP44	Forkant- og bakkantdimmer

*King of Dim - kan dimmes med både forkant- (GLI) og bakkantdimmere (GLE).

innovation you

