



PHILIPS

CorePro LED PLC



Første kompaktlysør med LED


CorePro LED PLC

Designet for å øke effektiviteten og redusere kostnadene.
Reduser belysningskostnadene med LED PLC

innovation ✦ you

Den første erstatningen av kompaktlysør med LED

Downlights for allmennbelysning i gjennomgangsområder utgjør en stor kostnad i mange bygninger. CorePro LED PLC er et kompaktlysør med LED som gir store energibesparelser, har en levetid på 30.000 timer og krever mye mindre vedlikehold og service.



Langvarige fordeler


Sammenlignet med tradisjonelle kompaktlysør har CorePro LED PLC mange fordeler. Takket være den robuste innfatningen har kompaktlysørene lang brukstid, og du kan forvente en økt levetid fra 10.000 helt opp til 30.000 timer.

Energibesparelse

CorePro LED PLC er opptil 60 % mer effektiv enn tradisjonelle PLC kompaktlysør, slik at du sparer mye energi uten å bytte armaturer.

Et stort spekter av bruksområder

Med CorePro LED PLC kan du redusere belysningskostnadene til allmennbelysning for gjennomgangsområder som korridorer, trappeoppganger, resepsjonsområder og møterom.



NYHET!

Første
kompaktlysør
med LED-
teknologi



Fordeler



Energieffektive

- Mer enn 60 % høyere effektivitet sammenlignet med PLC-kompaktlysør



Lang levetid

- Levetid på opptil 30.000 timer
- Reduserte vedlikeholdskostnader



Enkel å skifte ut

- Enkel oppgradering til LED
- Monteres i eksisterende armatur



Godt lys

- Full effekt med det samme
- Uten flimrer



Eksisterende
kompaktlysør

CorePro LED
PLC 2-pin (EM)

CorePro LED
PLC 4-pin (HF)

18W-lysør


6,5W

6,5W

26W-lysør

8,5W

9W




Pålitelig levetid
på **30.000 timer**
og en inntjeningsstid
på under to år.

Et enkelt skifte til LED

CorePro LED PLC-kompaktlysrør er en direkte erstatning for tradisjonelle kompaktlysrør. Produktserien har både 2-pin (EM) og 4-pin (HF) alternativer. 2-pin er kompatible med alle elektromagnetiske forkoblinger, mens 4-pin fungerer med høyfrekvensforkoblinger. Dette er en enkel ettermonterbar løsning for bytte av tradisjonelle kompaktlysrør til en mer moderne belysningsløsning med LED.

Lys der du trenger det

Det roterende endefestet gjør det enkelt å rette lyset akkurat dit du vil ha det. Du kan dreie lampen fra $\pm 45^\circ$ til $+90^\circ$, noe som sikrer maksimal kompatibilitet med utformingen til eventuelle armaturer du bruker. Dermed kan du optimalisere lysdistribusjonen og bruke den med størst virkning der du trenger den mest.



PLC-kompakt-lysrør



CorePro LED PLC



Levetid

Lengre levetid

10.000 timer



30.000 timer



Energi-
besparelser

69 %

26W



8,5W

56 %

kostnads-
besparelser
pr. år

21,3
måneder

inntjenings-
periode

Produktspesifikasjoner

CorePro LED PLC 6,5W og 8,5W 2-pins



3000 / 4000



G24d-2 & G24d-3



30,000 t



EEL



SPREDNINGSVINKEL



ROTERBAR (ROT)



KAN IKKE DIMMES

Produktbeskrivelse	Lengde	Effekt	Fargetemp.	Lumeneffekt	Drift	CRI	El.nr.
	mm	W	K	lm			
CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	147	6.5	3000	600	EM	80	38 152 96
CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	170	8.5	3000	900	EM	80	38 152 98

CorePro LED PLC 6,5W og 9W 4-pins



3000 / 4000



G24q-2 & G24q-3



30,000 t



EEL



SPREDNINGSVINKEL



ROTERBAR (ROT)



KAN IKKE DIMMES

Produktbeskrivelse	Lengde	Effekt	Fargetemp.	Lumeneffekt	Drift	CRI	El.nr.
	mm	W	K	lm			
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	140	6.5	3000	600	HF	80	38 152 97
CorePro LED PLC 9.0W 830 4P G24q-3	163	9	3000	900	HF	80	38 152 99

