

interact



Interact Pro dashboard og app for intelligent belysning

For små og mellomstore bedrifter

Finn ut mer om Interact
www.Interact-lighting.com

Virker med

Connected lighting

PHILIPS

Innhold

04 Vi lanserer Interact Pro.
Finn ut hva dette handler om.

10 **Hvor kan man bruke Interact Pro?**
Interact Pro kan brukes i mange forskjellige miljøer.

06 **Dette er bra for alle.**
Slik fungerer systemet for deg og kundene dine.

12 **Enkel montering**
Velg Philips Interact Ready intelligent belysning.

08 **Enkelt å sette opp**
Se hvordan komponentene kobles sammen.

14 **Produktspesifikasjoner.**
Få alle detaljene om compatible Interact Ready-produkter.

interact Pro

Med en intuitiv app og et dashboard og Philips Interact ready-lyskilder og armaturer, kan du sørge for at dine kunder kan høste alle fordelene med IoT.

Smart belysning.





Hvordan den intelligente belysningen kobles sammen

Interact Pro programvare



Interact Pro gateway



Interact Pro app



Interact Pro dashboard

interact
ready

Kundene dine er fremtiden.

Belysningen blir intelligent. Med Interact Pro-appen og dashboard kan du gi kundene dine unike fordeler:

- Vis dem hvordan de tilpasser belysningen på arbeidsområdet sitt
- Hjelp dem med betydelige energibesparelser
- Innhent data som gjør deg til en pålitelig rådgiver og langtidspartner

Intelligent belysningsteknologi er allerede tatt i bruk, men først og fremst i store kontorbygg. Med Interact Pro kan alle typer bygg nå få mulighet til å bli smarte. Og utnytte fordelene til å skape et bedre arbeidsmiljø med mer motiverte medarbeidere og økt produktivitet.

Teknologien sørger for at du automatisk kan dimme eller slå av lysene når du vil, og de ansatte kan selv justere belysningen. I tillegg kan eiere og driftsansvarlige få en full oversikt over energiforbruk og kostnader.

Ta tingene et skritt videre og introduser kundene dine for intelligent belysning. Interact pro er noe som både gavner deg og kundene dine. Du kan ta på deg flere prosjekter og få de gjennomført på kortere tid.



Philips Interact Ready belysning



Smarte armaturer



Smarte lysrør



Smarte sensorer




Smarte veggbrytere

interact Pro

Fordeler:

- Rask montering, uten styringskabel/ signalkabler
- Enkelt oppsett med en intuitiv app
- Få ekspertdata og bli en pålitelig støtte for kundene



Hvordan hjelper Interact Pro deg?

Interact Pro gjør at du både kan gi merverdi til kundene dine og gjøre jobben din enklere.

Raskt oppsett

Kom raskt i gang med den intuitive Interact Pro-appen. Det er ikke nødvendig med dyre signalkabler. Og opplæringsbehovet er minimalt. Det betyr at du kan gjøre flere prosjekter raskere.

Innsikt

Kundene dine kjenner til fordelene med LED, og nå kan du gi de enda flere fordeler med Interact Pro som gir besparelser og systemdata.

Bruk de data du får fra Interact Pro til å bli en enda bedre rådgiver.



Hva betyr Interact Pro for kundene dine?

Bedre belysning, fornøyde medarbeidere

De ansatte kan styre og tilpasse belysningen til forskjellige oppgaver, og dette skaper bedre arbeidsforhold.

Energibesparelser


Siden Interact Pro bruker automatisert tenn/slukk/dimming sammen med belysningssensorer, skaper dette store energibesparelser. Systemet kan også registrere omgivelseslyset og justerer belysningen etter dette.

Informasjon og innsikt fra data

Datainnsamling fra drift av belysningen sikrer at bedriftene kan få mye mer ut av belysningen sin. Med Interact Pro kan du hjelpe kundene med å tolke informasjon som energibruk, lysinnstillinger og automatisering. Dette gjør deg til en bedre samarbeidspartner.

Bli koblet på med fem enkle trinn

Vi har utviklet dette skytilkoblede belysningsystemet slik at det er så enkelt at det kan aktiveres via vår intuitive mobilapp.



For å komme i gang registrerer du installasjonsbedriften her første gang:
<https://sme.interact-lighting.com/web/en/#/login>

Når løsningen er satt opp, kan du og kundene dine begynne å bruke Interact Pro-dashbordet. Det er der alt skjer. Du får tilgang til verdifulle innsikter om hvordan belysningsystemet fungerer, og kan ta beslutninger basert på disse innsiktene.

Med Interact Pro fungerer også selve lysene problemfritt med Philips Interact Ready-lyskilder, -armaturer og -tilbehør. Det kunne ikke vært enklere.

Wireless gateway

- Kobling til (Wifi) ruterer via en Ethernet-kabel
- Koble til opptil 200 lyspunkter

Interact Pro app

Montører

- Prosjekt- og brukeradministrering
- Enkel tilkobling av lyskilder og armaturer
- Informasjon om tilkoblede lyskilder, armaturer og tilbehør
- Opprettelse av rom, soner, av/på/dim og tilpasning

Bedriftseiere

- Håndtering av belysningsområder via smarttelefon
- Belysningsplanlegging
- Tilbakemelding om energiforbruk
- Ulike innstillinger for brukertilgang

Interact Pro-dashbordet

Interact Pro-dashbordet har en rekke funksjoner som kan hjelpe bedriften din:

- Oversikt over alle kundemonteringene
- Helsetilstand og varsler i sanntid
- Nyttig produktinformasjon for hver monterte enhet, aktivert via Service Tag-appen
- Ekstern prosjektstyring (inkludert belysningsinnstillinger)
- Data om belysningsbruk og energiforbruk i sanntid
- Fremtidssikker plattform


Montører

- Du kan spare både tid og penger med færre overflødige turer og at du alltid har de riktige delene
- Tilby et profesjonelt servicenivå til kundene dine
- Du kan skape bedre relasjoner til kundene ved å bruke datadrevet rådgivning
- Du kan være føre var og forutse eventuelle problemer med ytelse og andre feil, før de faktisk skjer
- Du kan bestille de riktige delene når det er behov for det

Bedriftseiere

- Tilpass belysning, angi scener og juster planlagte innstillinger
- Administrer brukertilgang
- Overvåk energiforbruk

Oversikt over Interact Pro





Perfekt for alle arbeidsplasser

Interact Pro kan brukes overalt, uansett om det er på kontorer, i industrien eller i parkeringhus. Uavhengig av størrelse kan Interact Pro utgjøre en viktig forskjell. Du kan tilpasse programvareinnstillingene til bestemte arbeidsområder. Enten du kobler til 20 eller 200 lyspunkter hjelper Interact Pro alle med å arbeide smartere.

Hjelp kundene dine, samtidig som din egen omsetning øker.



Kontor



Industri



Parkering

Philips Interact Ready intelligent belysning

Interact Pro-programvaren er en kostnadseffektiv intelligent belysningsløsning for bedrifter. Den fungerer med alle Philips tilkoblede LED-lamper og -armaturer som er Interact Ready. Sensorer og veggbrytere kan oppgraderes og brukes om hverandre, noe som betyr at du er forbedret på alle endringer som fremtiden kan by på.

Kundene kan begynne å spare energi med en gang, med direkte en-til-en-utskiftning av tradisjonell belysning.

Vil du ha mer informasjon? Gå til www.philips.com/interact-ready



PHILIPS

**interact
ready**

Philips CoreLine
panel




Philips CoreLine
downlight



Philips CoreLine
waterproof



Philips CoreLine
innfelt



Philips CoreLine
slim downlight



Philips CoreLine
utenpåliggende



Philips MASTERConnect
LED-lysrør



Philips trådløs
bryter



Philips office
bevegelsessensor



Produktoversikt

PHILIPS

interact
ready

Produkt	Effekt	Levetid	Lysytelse	Farge-temperatur	CRI	Produktbeskrivelse	E1 nr
Philips CoreLine downlight Interact Ready	22W	50,000 timer	2100 lm	3000 K	≥ 80	DN140B LED20S/830 WR IA1	3202403
	22W	50,000 timer	2100 lm	3000 K	≥ 80	DN140B LED20S/830 C IA1	3202404
Philips CoreLine slim downlight Interact Ready	27 W	50,000 timer	2000 lm	3000 K	≥ 80	DN135B LED20S/830 IA1 WH	3202402
Philips CoreLine panel Interact Ready	35 W	50,000 timer	3400 lm	3000K	≥ 80	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC	3375245
	35 W	50,000 timer	3400 lm	3000K	≥ 80	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC	3375246
Philips CoreLine waterproof Interact Ready	36.5 W	50,000 timer	4100 lm	4000K	≥ 80	WT120C LED40S/840 IA1 L1200	3375247
	49.5 W	50,000 timer	6000 lm	4000K	≥ 80	WT120C LED60S/840 IA1 L1500	3375248
Philips CoreLine innfelt armatur Interact Ready	35.5W	50,000 timer	3700 lm	4000 K	≥ 80	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	3375249
	35.5W	50,000 timer	3700 lm	4000 K	≥ 80	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	3375250
	35.5W	50,000 timer	3700 lm	4000 K	≥ 80	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	3375251
	35.5W	50,000 timer	3700 lm	4000 K	≥ 80	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	3375252

OC = Ugr <19

PHILIPS

interact
ready

Produkt	Effekt	Levetid	Lysytelse	Farge-temperatur	CRI	Produktbeskrivelse	E1 nr
Philips CoreLine utenpåliggende armatur Interact Ready	35.5W	50,000 timer	3700 lm	3000K	≥ 80	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	3375253
	35.5W	50,000 timer	3700 lm	3000K	≥ 80	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	3375254
	35.5W	50,000 timer	3700 lm	3000K	≥ 80	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	3375255
	35.5W	50,000 timer	3700 lm	3000K	≥ 80	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	3375256
Philips MasterConnect T8 Ultra Output LED-lysrør	16.5 W	50,000 timer	2300 lm	3000 K	≥ 80	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8	3860204
	16.5 W	50,000 timer	2500 lm	4000 K	≥ 80	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8	3860205
	25.5 W	50,000 timer	3400 lm	3000 K	≥ 80	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8	3860206
	25.5 W	50,000 timer	3700 lm	4000 K	≥ 80	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8	3860207

Produkt	Produktbeskrivelse	E1 nr
Philips-bryter Interact Ready	UID8450/10 ZGP Switch Dim 2B	1407414
Philips bevegelsessensor Interact Ready	OCC SENSOR IA CM IP42 WH	1407412

Du finner mer informasjon på www.philips.com/interact-ready

interact Pro

Produkt	Produktbeskrivelse	E1 nr
Interact Pro trådløs gateway	LCN1840/05 Wireless Gateway EU	1407413

Finn ut hvordan Interact Pro kan hjelpe din bedrift
www.interact-lighting.com/no-no/what-is-possible/interact-pro

interact

© 2018 Signify Holding. Med enerett. Signify forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifikasjonene og/eller avslutte produksjonen av et produkt når som helst uten varsel eller forpliktelser, og er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser av bruken av denne publikasjonen.

Utgivelsesdato: november 2018