

EvoKit 2 x 2 ordering info

Product Number	Description	Watts	Volts	Lumen Maintenance (Hrs.) ²	Approx. Lumens ³	CRI	Color Temperature (K)
2'x2' Stock SKUs							
506766	EvoKit 2x2 P 32L 28W 840 2 0-10 7 G3	28	120-277	70,000	3200	80	4000
506741	EvoKit 2x2 P 32L 30W 835 2 0-10 7 G3	30	120-277	70,000	3200	80	3500
506840	EvoKit 2x2 P 32L 31W 840 5 Mk10 7 G3	31	277	70,000	3259	80	4000
2'x2' Made to Order SKU's*							
506485	EvoKit 2x2 P 23L 20W 840 2 0-10 7 G3	20	120-277	70,000	2300	80	4000
507087	EvoKit 2x2 P 23L 20W 850 2 0-10 7 G3	20	120-277	70,000	2300	80	5000
506469	EvoKit 2x2 P 23L 21W 835 2 0-10 7 G3	21	120-277	70,000	2300	80	3500
507293	EvoKit 2x2 P 23L 21W 840 6 0-10 7 G3	21	347	70,000	2300	80	4000
507285	EvoKit 2x2 P 23L 22W 835 6 0-10 7 G3	22	347	70,000	2300	80	3500
507186	EvoKit 2x2 P 23L 22W 835 2 STEP 7 G3**	22	120-277	70,000	2274	80	3500
506493	EvoKit 2x2 P 23L 22W 835 1 Mk10 7 G3	22	120	70,000	2274	80	3500
507194	EvoKit 2x2 P 23L 22W 840 2 STEP 7 G3**	22	120-277	70,000	2361	80	4000
506576	EvoKit 2x2 P 23L 22W 840 1 Mk10 7 G3	22	120	70,000	2361	80	4000
506618	EvoKit 2x2 P 23L 23W 835 5 Mk10 7 G3	23	277	70,000	2274	80	3500
506709	EvoKit 2x2 P 23L 23W 840 5 Mk10 7 G3	23	277	70,000	2361	80	4000
507111	EvoKit 2x2 P 32L 28W 850 2 0-10 7 G3	28	120-277	70,000	3200	80	5000
507400	EvoKit 2x2 P 32L 29W 840 2 SR 7 G3	29	120-277	70,000	3200	80	4000
507319	EvoKit 2x2 P 32L 29W 840 6 0-10 7 G3	29	347	70,000	3200	80	4000
506857	EvoKit 2x2 P 32L 29W 850 2 SR 7 G3	29	120-277	70,000	3200	80	5000
507301	EvoKit 2x2 P 32L 30W 835 6 0-10 7 G3	30	347	70,000	3200	80	3500
507210	EvoKit 2x2 P 32L 30W 840 2 STEP 7 G3**	30	120-277	70,000	3259	80	4000
507392	EvoKit 2x2 P 32L 31W 835 2 SR 7 G3	31	120-277	70,000	3200	80	3500
507202	EvoKit 2x2 P 32L 31W 835 2 STEP 7 G3**	31	120-277	70,000	3265	80	3500
506782	EvoKit 2x2 P 32L 31W 840 1 Mk10 7 G3	31	120	70,000	3259	80	4000
506774	EvoKit 2x2 P 32L 32W 835 1 Mk10 7 G3	32	120	70,000	3265	80	3500
506832	EvoKit 2x2 P 32L 33W 835 5 Mk10 7 G3	33	277	70,000	3265	80	3500
EvoKit HP 2'x2' High Performance							
512293	EvoKit 2x2 P 32L 22W 840 2 0-10 7 G3 HP	22.9	120-277	70,000	3200	80	4000
512285	EvoKit 2x2 P 32L 23W 835 2 0-10 7 G3 HP	23.4	120-277	70,000	3200	80	3500
512863	EvoKit 2x2 P 32L 23W 835 2 SR 7 G3 HP	23.9	120-277	70,000	3200	80	3500
512939	EvoKit 2x2 P 32L 23W 840 2 SR 7 G3 HP	23.4	120-277	70,000	3200	80	4000

See footnotes on page 11.

EvoKit 2 x 4 ordering info

Product Number	Description	Watts	Volts	Lumen Maintenance (Hrs.) ²	Approx. Lumens ³	CRI	Color Temperature (K)
2'x4' Stock SKUs							
506881	EvoKit 2x4 P 36L 31W 840 2 0-10 7 G3	31	120-277	70,000	3600	80	4000
506865	EvoKit 2x4 P 36L 32W 835 2 0-10 7 G3	32	120-277	70,000	3600	80	3500
507079	EvoKit 2x4 P 42L 39W 840 5 Mk10 7 G3	39	277	70,000	4219	80	4000
507038	EvoKit 2x4 P 42L 36W 840 2 0-10 7 G3	36	120-277	70,000	4200	80	4000
506964	EvoKit 2x4 P 42L 38W 835 2 0-10 7 G3	38	120-277	70,000	4200	80	3500
2'x4' Made to Order SKU's							
507335	EvoKit 2x4 P 36L 31W 840 6 0-10 7 G3	31	347	70,000	3600	80	4000
507236	EvoKit 2x4 P 36L 31W 840 2 STEP 7 G3**	31	120-277	70,000	3492	80	4000
506873	EvoKit 2x4 P 36L 31W 850 2 0-10 7 G3	31	120-277	70,000	3600	80	5000
507327	EvoKit 2x4 P 36L 32W 835 6 0-10 7 G3	32	347	70,000	3600	80	3500
506915	EvoKit 2x4 P 36L 32W 840 1 Mk10 7 G3	32	120	70,000	3492	80	4000
506931	EvoKit 2x4 P 36L 32W 840 5 Mk10 7 G3	32	277	70,000	3492	80	4000
507228	EvoKit 2x4 P 36L 33W 835 2 STEP 7 G3**	33	120-277	70,000	3615	80	3500
506907	EvoKit 2x4 P 36L 34W 835 1 Mk10 7 G3	34	120	70,000	3615	80	3500
506923	EvoKit 2x4 P 36L 34W 835 5 Mk10 7 G3	34	277	70,000	3615	80	3500
506956	EvoKit 2x4 P 42L 36W 850 2 0-10 7 G3	36	120-277	70,000	4200	80	5000
506451	EvoKit 2x4 P 42L 37W 840 2 SR 7 G3	37	120-277	70,000	4200	80	4000
507251	EvoKit 2x4 P 42L 37W 840 2 STEP 7 G3	37	120-277	70,000	4219	80	4000
507368	EvoKit 2x4 P 42L 37W 840 6 0-10 7 G3	37	347	70,000	4200	80	4000
506717	EvoKit 2x4 P 42L 37W 850 2 SR 7 G3	37	120-277	70,000	4200	80	5000
507350	EvoKit 2x4 P 42L 38W 835 6 0-10 7 G3	38	347	70,000	4200	80	3500
506477	EvoKit 2x4 P 42L 39W 835 2 SR 7 G3	39	120-277	70,000	4200	80	3500
507244	EvoKit 2x4 P 42L 39W 835 2 STEP 7 G3	39	120-277	70,000	4266	80	3500
507053	EvoKit 2x4 P 42L 39W 840 1 Mk10 7 G3	39	120	70,000	4219	80	4000
507046	EvoKit 2x4 P 42L 41W 835 1 Mk10 7 G3	41	120	70,000	4266	80	3500
507061	EvoKit 2x4 P 42L 41W 835 5 Mk10 7 G3	41	277	70,000	4266	80	3500
507384	EvoKit 2x4 P 47L 41W 840 6 0-10 7 G3	41	347	70,000	4700	80	4000
507426	EvoKit 2x4 P 47L 42W 840 2 SR 7 G3	42	120-277	70,000	4700	80	4000
507277	EvoKit 2x4 P 47L 42W 840 2 STEP 7 G3	42	120-277	70,000	4716	80	4000
506758	EvoKit 2x4 P 47L 42W 850 2 SR 7 G3	42	120-277	70,000	4700	80	5000
507129	EvoKit 2x4 P 47L 42W 840 2 0-10 7 G3	42	120-277	70,000	4700	80	4000
507020	EvoKit 2x4 P 47L 42W 850 2 0-10 7 G3	42	120-277	70,000	4700	80	5000
507418	EvoKit 2x4 P 47L 43W 835 2 SR 7 G3	43	120-277	70,000	4528	80	3500
507103	EvoKit 2x4 P 47L 43W 835 2 0-10 7 G3	43	120-277	70,000	4700	80	3500
507376	EvoKit 2x4 P 47L 43W 835 6 0-10 7 G3	43	347	70,000	4700	80	3500
507152	EvoKit 2x4 P 47L 44W 840 1 Mk10 7 G3	44	120	70,000	4716	80	4000
507178	EvoKit 2x4 P 47L 44W 840 5 Mk10 7 G3	44	277	70,000	4716	80	4000
507269	EvoKit 2x4 P 47L 45W 835 2 STEP 7 G3	45	120-277	70,000	4797	80	3500
507137	EvoKit 2x4 P 47L 47W 835 1 Mk10 7 G3	47	120	70,000	4797	80	3500
507160	EvoKit 2x4 P 47L 47W 835 5 Mk10 7 G3	47	277	70,000	4797	80	3500
EvoKit 2'x4' High Performance							
512251	EvoKit 2x4 P 47L 34W 840 2 0-10 7 G3 HP	34.0	120-277	70,000	4700	80	4000
512277	EvoKit 2x4 P 42L 29W 840 2 0-10 7 G3 HP	29.9	120-277	70,000	4200	80	4000
512228	EvoKit 2x4 P 47L 34W 835 2 0-10 7 G3 HP	34.8	120-277	70,000	4700	80	3500
512269	EvoKit 2x4 P 42L 30W 835 2 0-10 7 G3 HP	30.6	120-277	70,000	4200	80	3500
512699	EvoKit 2x4 P 47L 35W 835 2 SR 7 G3 HP	35.6	120-277	70,000	4700	80	3500
512830	EvoKit 2x4 P 47L 34W 840 2 SR 7 G3 HP	34.8	120-277	70,000	4700	80	4000
514711	EvoKit 2x4 P 36L 25W 835 2 0-10 7 G3 HP	25.8	120-277	70,000	3600	80	3500

See footnotes on page 11.