



# Luminaria OFFISIMPLE 219 LED

## Descripción

Luminaria para interiores, para ser adosada, utilizada en aplicaciones de iluminación general.

Óptica doble parabólica en aluminio anodizado mate.

Disponibles en versión de 2 lámparas LED de 19W.

Las lámparas Philips MASTER LED tube integran una fuente de iluminación LED en un fluorescente tradicional.

Es un diseño único que genera una apariencia visual perfectamente uniforme, la cual no puede ser distinguida de una lámpara tradicional.

Vida útil de 40,000 horas.

Índice de reproducción de color: 85.

Consumo: 10W.


Tensión de operación: 100 - 240V.

Temperatura de funcionamiento: -30°C a 45°C.

No requiere equipo de encendido.

## Aplicaciones

Oficinas, edificios públicos, tiendas, escuelas, etc.



Philips Peruana S.A.  
Edif. Torre Parquemar - Av. Larco 1301 Piso 4 Lima 18 - Miraflores  
[www.philips.com.pe](http://www.philips.com.pe)  
Teléfono: 610-6200

# PHILIPS

# Luminaria OFFSIMPLE 219 LED

## Características

Carcasa en plancha de acero de 0.5 mm de espesor, pintada al horno en color blanco.

Óptica en aluminio anodizado mate de alta pureza, espesor de 0.3mm.

Marca grabada en alto relieve tanto en la carcasa como en la óptica.


Disponible con lámparas Master LedTube de 19W.

Temperaturas de color disponibles: 4000K, 6500K.

Apertura de haz: 140°.

Vida útil: 40,000 horas (>70% flujo luminoso).


Cableado asegurado a la carcasa por medio de seguros de plástico especiales.



## Datos de Pedido

Tipo	Lámpara	Dimensiones L x W x H (mm)	Cantidad por caja	Balasto
KIT OFFSIMPLE 219 AD LED	Master LedTube 19W	1200x300x70	2	No require

## Dimensiones



KIT-S OFFSIMPLE 419 AD LED  
Todas las dimensiones se encuentran en mm.



Philips Peruana S.A.  
Edif. Torre Parquemar - Av. Larco 1301 Piso 4 Lima 18 - Miraflores  
[www.philips.com](http://www.philips.com)  
Teléfono: 610-6200

# PHILIPS