




## Luminaria OFFISIMPLE 236

### Descripción

Luminaria para interiores, para ser empotrada en FCR, utilizada en aplicaciones de iluminación general. Óptica doble parabólica en aluminio anodizado mate. Disponible en versiones de 2 lámparas de 36W. Incluye equipo de encendido con balasto electrónico y bomerera de conexión rápido en la misma luminaria.

### Aplicaciones

Oficinas, edificios públicos, tiendas, escuelas, etc.



Philips Peruana S.A.  
Edif. Torre Parquemar - Av. Larco 1301 Piso 4 Lima 18 - Miraflores  
[www.philips.com.pe](http://www.philips.com.pe)  
Teléfono: 610-6200 |

# PHILIPS

# Luminaria OFFISIMPLE 236

## Características

Carcasa en plancha de acero de 0.5 mm de espesor, pintada al horno en color blanco.

Óptica en aluminio anodizado mate de alta pureza, espesor de 0.3mm


Marca grabada en alto relieve tanto en la carcasa como en la óptica.

Disponible para lámparas TLD de 36W.

Incluye un balasto electrónico debidamente montado en la carcasa con conexión a tierra.

Cableado asegurado a la carcasa por medio de seguros de plástico especiales.


Bornera de conexionado rápido incluida.



## Datos de Pedido

| Tipo                   | Lámpara | Dimensiones<br>L x W x H (mm) | Cantidad<br>por caja | Balasto |
|------------------------|---------|-------------------------------|----------------------|---------|
| KIT-S OFFISIMPLE 236 W | TLD 36W | 1200x300x70                   | 2                    | EB-C    |

## Dimensiones



KIT-S OFFISIMPLE 236 W  
Todas las dimensiones se encuentran en mm.



Philips Peruana S.A.  
Edif. Torre Parquemar - Av. Larco 1301 Piso 4 Lima 18 - Miraflores  
[www.philips.com](http://www.philips.com)  
Teléfono: 610-6200

# PHILIPS