




# Luminaria OFFISIMPLE 418

## Descripción

Luminaria para interiores, para ser empotrada en FCR, utilizada en aplicaciones de iluminación general. Óptica doble parabólica en aluminio anodizado mate. Disponible en versión de cuatro lámparas de 18W. Incluye equipo de encendido con balasto electrónico y bomerera de conexionado rápido en la misma luminaria.

## Aplicaciones

Oficinas, corredores, pasillos, tiendas, escuelas, etc.



Philips Peruana S.A.  
Edif. Torre Parquemar - Av. Larco 1301 Piso 4 Lima 18 - Miraflores  
[www.philips.com](http://www.philips.com)  
Teléfono: 610-6200

# PHILIPS

# Luminaria OFFISIMPLE 418

## Características

Carcasa en plancha de acero de 0.5 mm de espesor, pintada al horno en color blanco.


Óptica en aluminio anodizado mate de alta pureza, espesor de 0.3mm.

Marca grabada en alto relieve tanto en la carcasa como en la óptica.

Disponible para lámparas TLD de 18 y 36W.

Incluye un balasto electrónico debidamente montado en la carcasa con conexión a tierra.


Cableado asegurado a la carcasa por medio de seguros de plástico especiales.



## Datos de Pedido

Tipo	Lámpara	Dimensiones L x W x H (mm)	Cantidad por caja	Balasto
KIT-S OFFISIMPLE T8 236 W	TLD 36W	600x600 70	2	EB-C
KIT-S OFFISIMPLE T8 418 W	TLD 18W	1200x300x70	2	EB-C

## Dimensiones



KIT-S OFFISIMPLE T8 418 W



Philips Peruana S.A.  
Edif. Torre Parquemar - Av. Larco 1301 Piso 4 Lima 18 - Miraflores  
[www.philips.com](http://www.philips.com)  
Teléfono: 610-6200

# PHILIPS