



Luminaria SoftLight

Descripción


Luminaria para ser empotrada en falsos cielos rasos, basada en módulos de 2'x2' ó 2'x4'.
Carcasa en plancha metálica de 0.8 mm de espesor con acabado en pintura en polvo de aplicación electrostática en color blanco.
Equipo de encendido dentro de la luminaria, debidamente fijado.
Utiliza lámparas fluorescentes TLD 36W(módulo 2'x4') ó PLL 36W o 40W (módulo 2'x2')



Aplicaciones

Oficinas, pasadizos, aulas, centros comerciales, etc.

Dimensiones



Todas las medidas están en mm.



Philips Peruana S.A.
Edif. Torre Parquemar - Av. Larco 1301 Piso 4 Lima 18 - Miraflores
www.philips.com
Teléfono: 610-6200 Fax: 610-6267

PHILIPS