



LUMINARIA TBS 165 414

Descripción

Luminaria para interiores, para ser empotrada, para aplicaciones de iluminación general.


Ópticas optimizadas para usar lámparas fluorescentes T5. Consigue hasta un 40% de ahorro en comparación con los sistemas convencionales de fluorescentes tipo TLD. Fácil instalación gracias a su perfil bajo de solo 51 mm de altura.

Balasto electrónico ensamblado de origen.

Ópticas especialmente desarrolladas para lámparas T5 del tipo C6: Óptica completa (reflectores laterales y lamelas) en aluminio brillante de alta reflexión.

Permite el uso de sistemas de control para personalizar las instalaciones o lograr mayor ahorro de energía.

Clase I: Conexión a tierra necesaria.



Aplicaciones

Oficinas, bancos, escuelas, locales comerciales, etc.



Philips Peruana S.A.
Edif. Torre Parquemar - Av. Larco 1301 Piso 4 Lima 18 - Miraflores
www.philips.com
Teléfono: 610-6200

PHILIPS


Luminaria TBS 165 414

Datos de Pedido

Modelo	Lámpara T5	Balasto
KIT-S TBSI 65 228 HF-S Ess	TL5 28W Essential	Electrónico
KIT-S TBSI 65 228 HF-S Ma	TL5 28W HE Master	Electrónico




Fotometría



Optica C6



Dimensiones



Dimensiones en mm.



Philips Peruana S.A.
Edif. Torre Parquemar - Av. Larco 1301 Piso 4 Lima 18 - Miraflores
www.philips.com.pe
Teléfono: 610-6200

PHILIPS