



PHILIPS

SmartLED 2



Para cada aplicación, **una solución LED**

Conozca la segunda generación de la familia SmartLED:
la línea más completa de luminarias LED del mercado

SmartLED 2

Una solución LED para cada

Cuadro Comparativo

SmartLED Downlight 2



Luminaria convencional

SmartLED Downlight 2

Tipo de lámpara	Vida útil	Potencia	Vida útil	Ahorro	Aumento de la vida útil	Descripción
2XPL-C 26W	10.000 hrs	19W	25.000 hrs	71%	150%	DN034B 1xDLED

SmartLED Office 2



Luminaria convencional

SmartLED Office 2

Tipo de lámpara	Vida útil	Potencia	Vida útil	Ahorro	Aumento de la vida útil
4XTL-D 18W	15.000 hrs	37W	50.000 hrs	47%	233%
4XTL-5 14W	20.000 hrs	37W	50.000 hrs	41%	150%

SmartLED Troffer 2



Luminaria convencional

SmartLED Troffer 2

Tipo de lámpara	Vida útil	Potencia	Vida útil	Ahorro	Aumento de la vida útil	Descripción
3XTL-D 18W	15.000 hrs	29W	25.000 hrs	45%	233%	RC098V LED22S/840 W60L60
3XTL-5 14W	20.000 hrs	29W	25.000 hrs	40%	150%	RC098V LED22S/840 W60L60

SmartLED Accent 2



Luminaria convencional

SmartLED Accent 2

Tipo de lámpara	Vida útil	Potencia	Vida útil	Ahorro	Aumento de la vida útil	Descripción
1XHAL 50W	3.000 hrs	9W	25.000 hrs	83%	733%	RS013BLED8

SmartLED Batten 2



Luminaria convencional

SmartLED Batten 2

Tipo de lámpara	Vida útil	Potencia	Vida útil	Ahorro	Aumento de la vida útil	Descripción
1XTL-D 36W	15.000 hrs	14W	30.000 hrs	63%	100%	BN066C LED12
1XTL-D 18W	15.000 hrs	7W	30.000 hrs	65%	100%	BN066C LED6

SmartLED Waterproof 2



Luminaria convencional

SmartLED Waterproof 2

Tipo de lámpara	Vida útil	Potencia	Vida útil	Ahorro	Aumento de la vida útil	Descripción
2XTL-D 36W	15.000 hrs	36W	50.000 hrs	50%	233%	WT118C LED36
2XTL-D 58W	13.000 hrs	46W	50.000 hrs	58%	285%	WT118C LED45

aplicación

SmartLED Highbay 2



Luminaria convencional

Tipo de lámpara
1XHPI 400W
1XHPI 400W

Vida útil
20.000 hrs
20.000 hrs



SmartLED Highbay 2

Potencia
160W
80W

Vida útil
70.000 hrs
70.000 hrs

Ahorro
62%
71%

Aumento de la vida útil
250%
250%

Descripción
BY550P LED200
BY550P LED100

SmartLED Essential bay



Luminaria convencional

Tipo de lámpara
1XHPI 400W
1XHPI 250W

Vida útil
20.000 hrs
20.000 hrs



SmartLED Essential bay

Potencia
200W
100W

Vida útil
25.000 hrs
25.000 hrs

Ahorro
53%
64%

Aumento de la vida útil
25%
25%

Descripción
BY218P LED180
BY218P LED90

SmartLED Street 2



Luminaria convencional

Tipo de lámpara
1XSON 70W
1XSON 50W

Vida útil
24.000 hrs
24.000 hrs



SmartLED Street 2

Potencia
27W
22W

Vida útil
50.000 hrs
50.000 hrs

Ahorro
66%
64%

Aumento de la vida útil
108%
108%

Descripción
BRP210 LED31
BRP210 LED26

SmartLED Flood



Luminaria convencional

Tipo de lámpara
1XHAL 500W
1XHAL 300W

Vida útil
2.000 hrs
2.000 hrs



SmartLED Flood

Potencia
70W
50W

Vida útil
30.000 hrs
30.000 hrs

Ahorro
86%
83%

Aumento de la vida útil
1400%
1400%

Descripción
BVP161 LED75
BVP161 LED50

SmartLED Projector 2



Luminaria convencional

Tipo de lámpara
1XHPI-TP 400W
1XHPI-TP 250W

Vida útil
20.000 hrs
20.000 hrs



SmartLED Projector 2

Potencia
220W
110W

Vida útil
30.000 hrs
30.000 hrs

Ahorro
49%
60%

Aumento de la vida útil
50%
50%

Descripción
BVP163 LED220
BVP162 LED110



© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Philips Lighting reserva o direito de fazer alterações nas especificações e/ou descontinuar qualquer produto sem aviso prévio e não se responsabiliza pelo uso desta publicação.
Março de 2015

www.lighting.philips.com