

PHILIPS

Iluminación

Essential LED



**PARA USO
Residencial**

Soluciones en
iluminación de bajo costo
Essential LED



MiniFlood BVPO90

Reflector LED compacto de fácil y rápida instalación con el que puedes iluminar jardines, fachadas y residencias. Disponible en luz fría y en distintas potencias para iluminar correctamente tus ambientes.

Código	Potencia (W)	Voltaje (V)	Temperatura de color (K)	IRC	Vida Útil Promedio (Horas)	Flujo Luminoso (lm)	IP
919053055558	10	100-240V/50-60Hz	5700	>80	30,000	800	65
919053055560	20	100-240V/50-60Hz	5700	>80	30,000	1600	65
919053055562	30	100-240V/50-60Hz	5700	>80	30,000	2400	65
919053055564	50	100-240V/50-60Hz	5700	>80	30,000	4000	65



Flood BVPO91

Si buscas una iluminación de alta potencia y de gran calidad, este reflector es el ideal. Realza espacios e ilumina con gran eficacia grandes superficies como patios de maniobra, campos deportivos, fachadas, letreros, etc. De fácil y rápida instalación. Disponible en luz fría.

Código	Potencia (W)	Voltaje (V)	Temperatura de color (K)	IRC	Vida Útil Promedio (Horas)	Flujo Luminoso (lm)	IP
919053055554	100	120-240V/50-60Hz	6500	>80	30,000	10,000	65
919053055555	150	120-240V/50-60Hz	6500	>80	30,000	15,000	65
919053055556	200	120-240V/50-60Hz	6500	>80	30,000	20,000	65



Highbay BYO18P

Para aquellos espacios en interiores que requieren alta intensidad de luz como almacenes, galpones o estructuras con techos altos, Highbay es el ideal. Tiene un diseño ligero y compacto, además de una larga vida útil de 50,000 horas.

Código	Potencia (W)	Voltaje (V)	Temperatura de color (K)	IRC	Vida Útil Promedio (Horas)	Flujo Luminoso (lm)	IP
919053055569	85	120-277	4000	>80	50,000	11000	65
919053055570	85	120-277	6500	>80	50,000	11000	65
919053055571	85	120-277	4000	>80	50,000	11000	65
919053055572	85	120-277	6500	>80	50,000	11000	65
919053055577	190	120-277	4000	>80	50,000	24000	65
919053055578	190	120-277	6500	>80	50,000	24000	65
919053055579	190	120-277	4000	>80	50,000	24000	65
919053055580	190	120-277	6500	>80	50,000	24000	65
919053055581	230	120-277	4000	>80	50,000	30000	65
919053055582	230	120-277	6500	>80	50,000	30000	65
919053055583	230	120-277	4000	>80	50,000	30000	65
919053055584	230	120-277	6500	>80	50,000	30000	65



Carcasa Hermética TCW063

Esta carcasa hermética posee dos aplicaciones: una funciona de manera ideal con tubos convencionales y la otra con tubos LED. Su diseño lineal, de fácil instalación e iluminación uniforme, es ideal para ambientes abiertos o cerrados como puede ser patio o un estacionamiento.

Código	IP	Dimensión
919053055551	65	1264mm
919053055550	65	1264mm



Luminaria Hermética Integrada WT066

Luminaria integrada ideal para aplicaciones en interiores y exteriores. Con un diseño lineal atractivo en diferentes tamaños, es apto para ambientes que concentren humedad, polvo o vapor, como: industrias, almacenes y estacionamientos

Código	Potencia (W)	Voltaje (V)	Temperatura de color (K)	IRC	Vida Útil Promedio (Horas)	Flujo Luminoso (lm)	IP	Dimensión
911401825397	50	220-240	6500	>80	25,000	4500	65	1500mm
911401825497	50	220-240	4000	>80	25,000	4500	65	1500mm
911401825197	40	220-240	6500	>80	25,000	3600	65	1200mm
911401825297	40	220-240	4000	>80	25,000	3600	65	1200mm
911401824797	18	220-240	6500	>80	25,000	1800	65	600mm
911401824897	18	220-240	4000	>80	25,000	1800	65	600mm



Panel RC091

El reemplazo perfecto para luminarias metálicas empotradas como rejillas para tubos fluorescentes, generando ahorros en mantenimiento y la mejor calidad en iluminación.

Código	Potencia (W)	Voltaje (V)	Temperatura de color (K)	IRC	Vida Útil Promedio (Horas)	Flujo Luminoso (lm)	IP	Dimensión
911401724112	40	120-277	3000	>80	25,000	3600	20	597 x 597 cuadrado
911401724122	40	120-277	4000	>80	25,000	3600	20	597 x 597 cuadrado
911401724132	40	120-277	6500	>80	25,000	3600	20	597 x 597 cuadrado
911401724212	40	120-277	3000	>80	25,000	3600	20	310 x 1250 rectangular
911401724222	40	120-277	4000	>80	25,000	3600	20	310 x 1250 rectangular
911401724232	40	120-277	6500	>80	25,000	3600	20	310 x 1250 rectangular



Downlight DN017

Essential LED Downlight de Philips es la más novedosa oferta en el portafolio de downlights Philips. Ofrece hasta un 67% en ahorro de energía y larga vida útil.

Esta simple solución es perfecta para actualizar en aplicaciones residenciales y comerciales.

Código	Potencia (W)	Voltaje (V)	Temperatura de color (K)	IRC	Vida Útil Promedio (Horas)	Flujo luminoso (lm)	IP	Forma	Dimensión
929001961412	12	120-277	4000	>80	15,000	800	20	Redondo Empotrado	17 x 17 x 3,5
929001945012	12	120-277	6500	>80	15,000	800	20	Redondo Empotrado	17 x 17 x 3,5
929001961812	12	120-277	4000	>80	15,000	900	20	Cuadrado Empotrado	17 x 17 x 3,5
929001945812	12	120-277	6500	>80	15,000	900	20	Cuadrado Empotrado	17 x 17 x 3,5
929001961512	18	120-277	4000	>80	15,000	1300	20	Redondo Empotrado	22,5 x 22,5 x 3,5
929001945212	18	120-277	6500	>80	15,000	1300	20	Redondo Empotrado	22,5 x 22,5 x 3,5
929001961912	18	120-277	4000	>80	15,000	1450	20	Cuadrado Empotrado	22,5 x 22,5 x 3,5
929001946012	18	120-277	6500	>80	15,000	1450	20	Cuadrado Empotrado	22,5 x 22,5 x 3,5
929002002212	24	120-277	4000	>80	15,000	1900	20	Redondo Empotrado	30 x 30 x 3,5
929002002312	24	120-277	6500	>80	15,000	1900	20	Redondo Empotrado	30 x 30 x 3,5
929002002412	24	120-277	4000	>80	15,000	1900	20	Cuadrado Empotrado	30 x 30 x 3,5
929002002512	24	120-277	6500	>80	15,000	1900	20	Cuadrado Empotrado	33 x 30 x 3,5
929001962112	12	120-277	4000	>80	15,000	800	20	Redondo Adosado	17 x 17 x 3,5
929001946412	12	120-277	6500	>80	15,000	800	20	Redondo Adosado	17 x 17 x 3,5
929001962312	12	120-277	4000	>80	15,000	900	20	Cuadrado Adosado	17 x 17 x 3,5
929001946812	12	120-277	6500	>80	15,000	900	20	Cuadrado Adosado	17 x 17 x 3,5
929001962212	18	120-277	4000	>80	15,000	1300	20	Redondo Adosado	22,5 x 22,5 x 3,5
929001946612	18	120-277	6500	>80	15,000	1300	20	Redondo Adosado	22,5 x 22,5 x 3,5
929001962412	18	120-277	4000	>80	15,000	1450	20	Cuadrado Adosado	22,5 x 22,5 x 3,5
929001947012	18	120-277	6500	>80	15,000	1450	20	Cuadrado Adosado	22,5 x 22,5 x 3,5
929002002612	24	120-277	4000	>80	15,000	1900	20	Redondo Adosado	30 x 30 x 3,5
929002002712	24	120-277	6500	>80	15,000	1900	20	Redondo Adosado	30 x 30 x 3,5
929002002812	24	120-277	4000	>80	15,000	1900	20	Cuadrado Adosado	30 x 30 x 3,5
929002002912	24	120-277	6500	>80	15,000	1900	20	Cuadrado Adosado	33 x 30 x 3,5



Signify Perú S.A.

Av. Larco 1301 Oficina 401 Miraflores



@PhilipsLightingPE



@PhilipsLightingPE



@SignifyPERU

Signify Perú se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y / o discontinuar cualquier producto sin previo aviso y no es responsable de la utilización de esta publicación. 2018.