




LUMINARIA TBS Acrílica 254 c/Marco

Descripción


Luminaria para interiores, de montaje empotrado, para aplicaciones de iluminación general.
Ópticas optimizadas para usar lámparas fluorescentes T5.
Consigue hasta un 40% de ahorro en comparación con los sistemas convencionales de fluorescentes tipo TLD.
Incluye marco alrededor de la carcasa de la luminaria para instalación en drywall.
Balasto electrónico integrado.
Ópticas M2 diseñadas para una óptima distribución de luz en los ambientes.
Disponibles en versiones de dos lámparas de 28W y 54W.
Clase I: Conexión a tierra necesaria.



Aplicaciones

Oficinas, corredores, pasillos, tiendas, etc.

Dimensiones



Dimensiones en mm.



Philips Peruana S.A.
Edif. Torre Parquemar - Av. Larco 1301 Piso 4 Lima 18 - Miraflores
www.philips.com
Teléfono: 610-6200

PHILIPS