



LUMINARIA TBS Acrilica 154

Descripción

Luminaria para interiores, de montaje empotrado, para aplicaciones de iluminación general.

Difusor acrílico opal.

Consigue hasta un 40% de ahorro en comparación con los sistemas convencionales de fluorescentes tipo TLD.

Utiliza una lámpara TL5 54W.

Incluye marco integrado a la luminaria para instalación en drywall.

Balasto electrónico integrado.


Clase I: Conexión a tierra necesaria.

Aplicaciones

Oficinas, corredores, pasillos, tiendas, etc.



Dimensiones



Dimensiones en mm.



Philips Peruana S.A.
Edif. Torre Parquemar - Av. Larco 1301 Piso 4 Lima 18 - Miraflores
www.philips.com
Teléfono: 610-6200

PHILIPS