



# Luminaria TBS ACRILICA 1X28w

## Descripción

Luminaria empotrable TBS 128 para tubos fluorescentes T5 de 28W, con difusor acrílico opal.

## Características Técnicas

Luminaria diseñada para empotrar en falso cielo raso. Carcasa de plancha metálica de 0.5mm de espesor, con acabado en pintura al horno en color blanco.

Difusor de acrílico opal.

Incluye balasto electrónico tipo A2 dentro de la luminaria, debidamente fijado para evitar cualquier falso contacto, accesible al desmontar el sistema óptico.

Clase I: conexión a tierra necesaria.

Disponible también en versión con con marco para montaje en drywall.



## Dimensiones



## Aplicaciones

Centros comerciales  
Oficinas  
Salas de conferencias  
Hoteles  
Industrias



Philips Peruana S.A.  
Edif. Torre Parquemar - Av. Larco 1301 Piso 4 Lima 18 - Miraflores  
[www.luz.philips.com.pe](http://www.luz.philips.com.pe)  
Teléfono: 610-6200

# PHILIPS