

PILA

LED



PILA LED

Sprawdzona jakość w atrakcyjnej cenie

LED



Marka z długoletnią tradycją,
rozpoznawalna na rynku, gwarantująca
dobrą jakość produktów.

PILA LED to kompletna i atrakcyjna cenowo oferta
zamienników tradycyjnych źródeł światła.

CECHY PRODUKTÓW

- ≡ Wysoka trwałość do 15 tys. godzin
- ≡ Energooszczędność do 85%
- ≡ Ciepłe, naturalne światło
- ≡ Estetyczne wykończenie
- ≡ Wysoki wskaźnik oddawania barw CRI > 80
- ≡ Zdrowe światło – 100% zgodności z dyrektywą UE (DIM2)
- ≡ Niska emisja ciepła
- ≡ Natychmiastowy start
- ≡ Klasa energetyczna A+

KSZTAŁT ŚWIECZKI LUB KULKI



- ▣ kompaktowy rozmiar
- ▣ zamiennik tradycyjnej świeczki (B35) lub kulki (P45)
- ▣ ciepłe światło – 2700K (WW)
- ▣ opcja regulacji strumienia świetlnego
- ▣ trzonek E14

Opis produktu	Moc (W)	Strumień światła (lm)	Cena cennikowa (zł)
Piła LED 25W E14 WW P45 CL	3,2	250	5,70
Piła LED 25W E14 WW B35 FR	3,2	250	5,70
Piła LED 40W E14 WW B35 FR	5,5	470	7,90
Piła LED 40W E14 WW B35 FR DIM ściemniająca	5,5	470	16,20
Piła LED 25W E14 WW P45 FR/CL	3,2	250	5,70
Piła LED 40W E14 WW P45 FR	5,5	470	7,90

REFLEKTOR



- idealny zamiennik halogenowego reflektora na napięcie 230V oraz 12V
- dwie temperatury barwowe – 2700K (WW) i 4000K (CW)
- kąt świecenia 36D lub 60D
- trzonek GU10, GU5.3

Opis produktu	Moc (W)	Strumień światła (lm)	Cena cennikowa (zł)
Piła LED 35W GU10 WW/CW 36D	3,3	230	6,60
Piła LED 35W GU5.3 WW/CW 36D	3,3	230	9,20
Piła LED 50W GU10 WW/CW 36D	5,5	345	8,70
Piła LED 50W GU5.3 CW/WW 36D	5,5	370	19,70
Piła LED 65W GU10 CW/WW 36D	6,5	480	10,50

KSZTAŁT TRADYCYJNEJ ŻARÓWKI



- energooszczędny zamiennik tradycyjnej żarówki
- ciepłe światło 2700K (WW)
- trzonek E27

Opis produktu	Moc (W)	Strumień światła (lm)	Cena cennikowa (zł)
Piła LED 40W E27 WW/CW	5,5	470	7,00
Piła LED 40W E27 WW FR DIM	5,5	470	12,70
Piła LED 60W E27 WW/CW	9,5	806	7,90
Piła LED 60W E27 WW FR DIM	9,5	806	14,90
Piła LED 75W E27 WW/CW	12	1055	10,10
Piła LED 75W E27 WW FR DIM	12	1055	19,70
Piła LED 100W E27 WW/CW	15,5	1521	13,10

PILA LEDtube



- Najwyższa skuteczność świetlna w swojej klasie,
- Najniższe zużycie energii elektrycznej względem innych produktów w tej samej kategorii,
- Dostępne w trzech wariantach: 600mm, 1200mm oraz 1500mm
- Atrakcyjna oferta cenowa
- Tuby dedykowane dla szerokiej gamy aplikacji

Opis produktu	Moc (W)	Strumień światła (lm)	Cena cennikowa (zł)
Pila LED tube 600mm 8W 840 G13	8	800	15,40
Pila LED tube 1200mm 16W 840 G13	16	1600	20,30
Pila LED tube 1500mm 20W 840 G13	20	2000	26,30

LED

DOSTĘPNE ŹRÓDŁA PIŁA LED



25W/40W
E14 WW B35 FR



25W/40W
E27 WW P45 FR



40W/60W/75W/100W
E27 CW/WW A60



40W
E14 WW P45 FR



35W
GU10 CW/WW 36D



50W
GU10 CW/WW 36D




50W GU10
CW/WW 36D/60D



65W
GU10 CW/WW 36D



35W
GU5.3 WW 12V 36D



8W, 16W, 20W
840 G13