


Ledinaire Tempo Maxi

Ledinaire Tempo Maxi

Główne cechy produktu



Ledinaire Tempo Maxi

Główne cechy produktu

10000 lm



20000 lm



Opcje:

- (10 klm system) → halogen 1000W / HID 250W (HPI-TP)
- (20klm system) → halogen 1500W / HID 400W (HPI-TP)

Cechy:



- Solidny naświetlacz LED
- Bezpośredni zamiennik 1 do 1 opraw halogenowych i HID
- Symetryczny rozsył światła
- Wersje 100W/200W
- IP65/IK08
- 50 000 h, L70B50
- Kabel w komplecie
- 3 lata gwarancji

Benefits:



- Boiska sportowe
- Parkingi
- Oświetlenie reklam wielkoformatowych
- Oświetlenie do montażu na elewacji budynku

Ledinaire Tempo Maxi

Wymiary



Dimensions in mm

A	B	C	D	E	 m ²	 kg
265	323	85	172	342	0.085	3.55
330	422	108	174	445	0.139	6.35

