

Dostępne produkty

EAN	Nazwa
Slim downlight DN065B Oprawa typu downlight	
8718699381752	DN065B LED10S/830 PSU II WH
8718699381769	DN065B LED10S/840 PSU II WH
8718699381776	DN065B LED20S/830 PSU II WH
8718699381783	DN065B LED20S/840 PSU II WH
Plafoniera WL060V Oprawa typu Plafon	
8718699382315	WL060V LED11S/830 PSU II WH
8718699382322	WL060V LED11S/840 PSU II WH
8718699382339	WL060V LED17S/830 PSU II WH
8718699382346	WL060V LED17S/840 PSU II WH
8718699382353	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH
8718699382360	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH
Batten BN060C Belka LEDtube	
8718696070079	BN060C 1xTLED16/840 L1200
8718696070093	BN060C 2xTLED16/840 L1200
Downlight DN060B Oprawa typu downlight	
8710163306629	DN060B LED8S/830 PSU WH
8710163306643	DN060B LED8S/840 PSU WH
8710163306612	DN060B LED18S/830 PSU WH
8710163306636	DN060B LED18S/840 PSU WH
Recessed RC060B Oprawa do wbudowania	
8718696069585	RC060B LED32S/840 PSU W60L60
8718696069592	RC060B LED32S/830 PSU W60L60
8718696069608	RC060B LED32S/840 PSU W30L120
8718696069615	RC060B LED32S/830 PSU W30L120
Surface Mounted SM060C Oprawa nasufitowa	
8718696069622	SM060C LED32S/840 PSU W20L120
8718696069639	SM060C LED32S/830 PSU W20L120
Waterproof WT060C Oprawa hermetyczna	
8718699380090	WT060C LED18S/840 PSU L650
8718699380106	WT060C LED18S/840 PSU TW1 L675
8718699380113	WT060C LED36S/840 PSU L1250
8718699380120	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1275
8718699380137	WT060C LED56S/840 PSU L1550
8718699380144	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1575
Panel RC065B Oprawa do wbudowania	
8718696073285	RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC
8718699386474	RC065B LED32S/840 PSU W60L60 OC
Clearaccent RS060B Spot LED zintegrowany	
8718696072677	RS060B LED5-36-/830 PSR II WH
8718696072684	RS060B LED5-36-/840 PSR II WH
8718696072691	RS061B LED5-36-/830 PSR II WH
8718696072707	RS061B LED5-36-/840 PSR II WH
Zadora LED Spot LED GU10	
8718696070116	RS049B LED-40-3.5W-2700-GU10 WH 35W
8718696070123	RS049B LED-40-4.3W-2700-GU10 WH 50W
8718696070147	RS049B LED-40-4.3W-2700-GU10 ALU 50W
8718696070130	RS049B LED-40-4.3W-4000-GU10 WH 50W
Pentura Mini LED Belka LED	
8718696072431	BN132C LED12S/840 PSU L1200
8718696072448	BN132C LED12S/830 PSU L1200
8718696072455	BN132C LED9S/840 PSU L900
8718696072462	BN132C LED9S/830 PSU L900
8718696072479	BN132C LED6S/840 PSU L600
8718696072486	BN132C LED6S/830 PSU L600
8718696072493	BN132C LED3S/840 PSU L300
8718696072509	BN132C LED3S/830 PSU L300
8718696072516	BN133C LED6S/840 PSU L600
8718696072523	BN133C LED6S/830 PSU L600
Plafoniera WL060V Oprawa typu Plafon	
8718699382315	WL060V LED11S/830 PSU II WH
8718699382322	WL060V LED11S/840 PSU II WH
8718699382339	WL060V LED17S/830 PSU II WH
8718699382346	WL060V LED17S/840 PSU II WH
8718699382353	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH
8718699382360	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH
Ledinaire floodlight mini BVPI05	
8718699384111	BVPI05 LED9/840 PSU VWB100
8718699384128	BVPI05 LED25/840 PSU VWB100
8718699384135	BVPI05 LED45/840 PSU VWB100
8718699384869	BVPI05 LED9/840 PSU VWB100 MDU
8718699384883	BVPI05 LED25/840 PSU VWB100 MDU
8718699384906	BVPI05 LED45/840 PSU VWB100 MDU
Ledinaire floodlight maxi BVPI06	
8718699384067	BVPI06 LED100/740 PSU VWB100
8718699384081	BVPI06 LED200/740 PSU VWB100



PHILIPS

Ledinaire

Oprawy LED

Dlaczego warto wybrać Philips Ledinaire?

- Łatwa modernizacja oświetlenia z technologii konwencjonalnej na rozwiązania LED.
- Niezawodność i energooszczędność.
- Rozsądna cena opraw LED w połączeniu z najwyższymi standardami zapewnia pełne zadowolenie klientów.
- Efektywne, proste i praktyczne rozwiązania do każdej, podstawowej aplikacji.



Batten BN060C Belka LEDtube



Waterproof WT060C Oprawa hermetyczna



Pentura Mini LED Belka LED



Surface Mounted SM060C Oprawa nasufitowa



Panel RC065B Oprawa do wbudowania



Recessed RC060B Oprawa do wbudowania



Downlight DN060B Oprawa typu downlight



Clearaccent RS060B Spot LED zintegrowany



Zadora LED Spot LED GU10



Slim Downlight DN065B Oprawa typu Downlight



Plafoniera WL060V Oprawa typu Plafon



Tempo mini BVPI05 Naświetlacz LED



Tempo maxi BVPI06 Naświetlacz LED

Więcej informacji na www.philips.pl/ledinaire