


FastSet IP44

PHILIPS

FastSet IP44



Wyróżniki produktu

- Opcje montażu: niezależnie lub w formie linii świetlnej za pomocą zastosowania opcji okablowania przelotowego
- Bezpośredni zamiennik dla oświetlenia konwencjonalnego – wydajność LED oraz taki sam poziom światła jak przy oprawach ze źródłami konwencjonalnymi
- IP44
- Wysoka jakość i niezawodność Philips

Cechy produktu

- Oprawa dedykowana do przestrzeni o wysokiej wilgotności oraz o wzmożonej możliwości występowania kurzu i pyłu
- Uniwersalne, nienachalne wzornictwo, oprawa polecana do różnorodnych zastosowań
- 1:1 zamiennik dla opraw konwencjonalnych
- Szybka instalacja oraz wysoka jakość oprawy
- Łatwa do utrzymania w czystości



Biura i części wspólne obiektów

- Oświetlenie korytarzy, części wspólnych oraz klatek schodowych

Hotele/restauracje

- Oświetlenie korytarzy i części wspólnych
- Oświetlenie ogólne w kuchniach profesjonalnych (IP44)

Szkolnictwo

- Oświetlenie klatek schodowych, korytarzy, przestrzeni wspólnych, kuchni oraz kantyn i obiektów gastronomicznych

Magazyny/garaże

- Oświetlenie ogólne przeznaczone do średniej wielkości magazynów oraz garaży i parkingów



Trzy wersje:


- 600mm, 2400 lumenów
- 1200mm, 4800 lumenów
- 1500mm, 6000 lumenów

Wysoka wydajność świetlna dla pojedynczej oprawy!

- 6m², 2400 lumen → > 300 lux
- 10m², 4800 lumen → > 300 lux
- 15m², 6000 lumen → >300 lux

Cechy:

- Maksymalna wysokość montażu ok. 3m dla optymalnego oświetlenia przestrzeni
- Jasne światło wysokiej jakości dzięki wykonaniu odbłyśnika z wysokiej jakości materiału
- Dystrybucja światła: I_{max} ~250-350 cd/klm
- Dystrybucja światła o węższym kącie padania, dla uzyskania wyższej efektywności poziomej.



Obraz dystrybucji światła:
Przyjemnie rozproszone światło,
mały komponent doświetlający



Wersje Opal-Prismatic TCS215

600mm

- 2.18W 1400-1650 lumenów, 38W

1200mm

- 1.54W 2350-2575 lumenów, 59W
- 2.28W 3300 lumenów, 61W
- 2.36W 3500 lumenów, 72W
- 2.54W 4000 lumenów, 118W

1500mm

- 2.58W TL-D 6000 lumenów, 111W
- 2.49W TL5 6500 lumenów, 111W

Nowe wartości strumienia świetlnego FastSet:

600mm:

- 2400 lumen, 24W

1200mm:

- 4800 lumen, 48W

1500mm:

- 6000 lumen, 60W

Powyżej opisany strumień świetlny zapewnia wysokiej jakości jednolite światło.

FastSet to:

- Identyczny strumień świetlny na jednostkę długości
- Oprawy o wymiarach 600mm, 1200mm oraz 1500mm posiadają taką samą jasność oraz różne długości opraw są możliwe do montażu w jednej linii świetlnej
- Właściwości termiczne identyczne dla wszystkich wersji

FastSet IP44

Specyfikacja produktu



Cecha	Wartość	Komentarz
Wydajność	Do 120lm/W	
Opcje temperatury barwowej	3000K, 4000K	
Wskaźnik oddawania barw	≥ 80	
Wersje strumienia świetlnego	2400lm dla 0.6m 4800lm dla 1.2m 6000lm dla 1.5m	
Długość	0.6m, 1.2m, 1.5m	
Sterownik	PSU	
Czujniki	Nie	
Okablowanie przelotowe (TW3)	2XPI5 złącze (dla 600mm) 3XPI5 złącze (dla 1.2m & 1.5m) 5X1.5mm ²	
Złącze	PI5	Złącze 3PI5 po obydwu stronach oprawy: 2 złącza na obydwu końcach oprawy oraz jedno w środku oprawy dla wersji bez okablowania przelotowego TW3
Rodzaj montażu	Montaż napowierzchniowy i ścienny	Brak zaczepów montażowych, mocowanie przez dwa małe plastikowe otwory umieszczone na plecach oprawy Przekładki dostarczone są razem z oprawą
Rodzaj sufitu	Betonowy	
Materiał obudowy	Obudowa ze stali, Dyfuzor matowy z PC	
Napięcie wejściowe	220-240V	
Certyfikaty	CE (CB + EMC)	

FastSet IP44

Opis produktu



FastSet

SM150C

LED24S

/840

PSU

TWH3

PI5

L1160

Nazwa rodziny:
SM150

Wartość strumienia
światlnego:
2400lm
4800lm
6000lm

Temp.
barwowa:
4000K
3000K

Sterownik:
PSU

Okablowanie
przelotowe:
Oznaczenie TW3
dla wersji z
okablowaniem
przelotowym

Rodzaj
złącza:
PI5

Długość Oprawy:
• L602
• L1160
• L1440



FastSet IP44

Lista kodów produktu



12NC	Nazwa
912401483055	SM150C LED24S/840 PSU TW3 PI5 L602
912401483056	SM150C LED24S/830 PSU TW3 PI5 L602
912401483057	SM150C LED48S/840 PSU TW3 PI5 L1160
912401483058	SM150C LED48S/830 PSU TW3 PI5 L1160
912401483059	SM150C LED60S/840 PSU TW3 PI5 L1440
912401483060	SM150C LED60S/830 PSU TW3 PI5 L1440
912401483144	SM150C LED37S/840 PSU TW3 PI5 L1440