



Dekoracyjne źródła światła LED

Vintage LED Giant Spiral Filament Gold Coated



40W Dim
Gold G200/A160/T65 – 820

Modern LED Giant Filament Black Coated



25W Dim
Black/Smoky
G200/A160/T65 -835



Dekoracyjne źródła światła LED – Vintage & Eyecatchers



Nowa kolekcja Deco przekształca Twój dom w idealne połączenie (ciepłego) białego światła i smukłego, minimalistycznego oświetlenia. Dzięki bardzo długiej żywotności, do 90% oszczędności energii, bez migotania i natychmiastowej pełnej jasności, będziesz również cieszyć się delikatnym i równomiernie rozłożonym światłem z tym modnym i stylowym urokiem dla przyjemnej harmonii w Twojej przestrzeni.



Giant (dimmable)




G200 40 W Dim GOLD
A160 40 W Dim GOLD
T65 40 W Dim GOLD

Giant (non-dimmable)



G200 25 W Non-Dim GOLD
A160 25 W Non-Dim GOLD

Eyecatchers*



Heart 12 W Non-Dim GOLD
Mushroom 30 W Dim GOLD

Vintage Dim range



A60 50 W Dim GOLD
G120 50 W Dim GOLD
ST64 50 W Dim GOLD

Spiral



G93 25W Non-Dim GOLD



15,000 hours



CRI




12nc	EAN	Opis	Kształt bańki	W	Zamiennik	CCT (K)	Strumień świetlny lm	Ściemnianie
929001873401	8718696659052	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	G200	6,5	40	2000	470	Tak
929001873501	8718696803493	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	A160	6,5	40	2000	470	Tak
929001873601	8718696803516	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	T65	6,5	40	2000	470	Tak
929001817201	8718696768082	LED classic-giant 25W E27 G200 GOLD ND	G200	5,5	25	2000	300	Nie
929001817101	8718696768068	LED classic-giant 25W E27 A160 GOLD ND	A160	5,5	25	2000	300	Nie
929001935501	8718699593490	LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND *	Heart	2.3	12	2000	125	Nie
929001935601	8718699593513	LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D*	Mushroom	5	30	2000	350	Tak
929001921602	8718696841549	CLA LEDBulb D 8-50W A60 E27 820 GOLD	A60	8	50	2200	630	Tak
929001896102	8718696814376	CLA LEDBulb D 8-50W G120 E27 822 GOLD	G120	8	50	2200	630	Tak
929001895902	8718696814352	CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD	ST64	8	50	2200	630	Tak
929001392101	8718696743072	LED classic SP 25W G93 E27 GOLD ND 1PF/4	G93	5	25	2000	250	Nie

*available on request

Dekoracyjne źródła światła LED - Modern

NEW

Nowa kolekcja Deco przekształca Twój dom w idealne połączenie (ciepłego) białego światła i smukłego, minimalistycznego oświetlenia. Dzięki bardzo długiej żywotności, do 90% oszczędności energii, bez migotania i natychmiastowej pełnej jasności, będziesz również cieszyć się delikatnym i równomiernie rozłożonym światłem z tym modnym i stylowym urokiem dla przyjemnej harmonii w Twojej przestrzeni.



G200
25 W
Dim
Smoky

A165
25 W
Dim
Smoky

T65
25 W
Dim
Smoky

Diamond
40 W
Dim
Clear



15,000 godz.



ściemnianie



CRI

12nc	EAN	Opis	Kształt bańki	W	Zamiennik	CCT (K)	Strumień świetlny (lm)
929001903201	8718696815106	LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D	A160	6.5	25	4000	270
929001903101	8718696815069	LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D	G200	6.5	25	4000	270
929001903301	8718696815120	LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D	T65	6.5	25	4000	270
929001935701	8718699593537	LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D*	Others	5	40	2700	500

*available on request

PHILIPS

Aksesoria dekoracyjne: przewody

NEW

- ✓ Metalowe gniazdo z matowym wykończeniem
- ✓ Możliwość regulacji długości przewodu – do 200 cm

Zastosowanie:

- Korytarz
- Kuchnia
- Salon
- Sypialnia

Zastosowanie:

- ❖ Recepcja
- ❖ Restauracje
- ❖ Kawiarnie



12nc	EAN1	Opis
929001978001	8718699624095	CORD/classic/E27/gold 2/1CT EU
929001977801	8718699624057	CORD/VIN/E27/rose gold 2/1CT EU
929001977901	8718699624071	CORD/modern/E27/black 2/1CT EU



Gold



Rose gold



Black

PHILIPS



SceneSwitch
- 1 żarówka,
trzy ustawienia
światła



SceneSwitch LED Źródła światła

Jedno źródło. Trzy (lub dwa) ustawienia światła....

Niektóre sytuacje wymagają chłodnego światła, inne korzystają z atmosfery ciepłego, przytulnego blasku.

Dzięki lampom LED Philips SceneSwitch możesz mieć różne ustawienia światła. Nie wymaga ściemniacza! Wszystko działa z istniejącym przełącznikiem.

Zoptymalizuj oświetlenie, aby odpocząć, uprawiać hobby, rekreację lub pracować. Wystarczy jedno naciśnięcie przełącznika. I to dzięki przełącznikowi, który już masz!

Żadna dodatkowa instalacja nie jest wymagana.

Kluczowe wyróżniki

Stwórz własną scenę za pomocą jednej lampy po prostu używając istniejącego włącznika światła;

Nie potrzeba ściemniacza ani dodatkowej instalacji;

Automatyczna pamięć: automatyczne przywołanie ostatniego ustawienia

Cechy

Wiele ustawień światła w jednej lampie;

Plug and play;

Wbudowany układ pamięci;

Dostępne w kształcie tradycyjnym, świeczki, GU10



15,000 godz.



CRI



PHILIPS

SceneSwitch LED Źródła światła

Jedno źródło. Trzy (lub dwa) ustawienia światła....

Niektóre sytuacje wymagają chłodnego światła, inne korzystają z atmosfery ciepłego, przytulnego blasku.

Dzięki lampom LED Philips SceneSwitch możesz mieć różne ustawienia światła. Nie wymaga ściemniacza! Wszystko działa z istniejącym przełącznikiem.

Zoptymalizuj oświetlenie, aby odpocząć, uprawiać hobby, rekreację lub pracować. Wystarczy jedno naciśnięcie przełącznika. I to dzięki przełącznikowi, który już masz!

Żadna dodatkowa instalacja nie jest wymagana.



12nc	EAN	Opis	Kształt bańki	W	Zamiennik	CCT (K)	Strumień świetlny (lm)
929001336601	8718696706794	LED SSW 100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6	A67	14 - 7 -3,5	100	2700/2500/2200	1521-600-150
929001336801	8718696706831	LED SSW 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6	A67	14	100	2700/4000	1521
929001905901	8718696598375	LED SSW 60W A60 E27 WW-CW FR ND SRT4	A60	8	60	2700/4000	806
929001888617	8718696743096	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND RF	A60	7.5-3-1.6	60-30-16	2700/2500/2200	806-320-150
929001888801	8718696809754	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CL ND 1SRT	B35	5-2.5-1	40-18-9	2700/2500/2200	470-180-90
929001346001	8718696710937	LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6	Reflector GU10	5 - 3,5 - 1,5	50-20-5	2700/2500/2200	345
929001894501	8718696810873	LED SSW 50W GU10 WW-CW 36D ND 1BC/6	Reflector GU10	5	50	2700/4000	385

