



PHILIPS

Lighting

Setembro de 2017

Catálogo de lâmpadas LED
de consumo

Índice

Gama Standard e Globo

Standard	6
- Vidro não regulável	6
- Mate não regulável	8
- WarmGlow.....	14
Globo	16
- Não regulável.....	16

Gama Formato de vela e esférico

.....	18
- Vidro não regulável	20
- Mate não regulável	21
- WarmGlow.....	24
- Cores.....	25

Gama Spot

GU10	28
- Não regulável.....	28
- WarmGlow.....	32
- Regulável.....	33
GU5.3	34
- Não regulável.....	34
- Regulável.....	35
- WarmGlow.....	36

Gama Refletores

.....	37
- Mate não regulável	38
- Filamento regulável.....	39
- Mate regulável.....	40

Gama Cápsulas

.....	41
- G4/G9 Não regulável	42
- G4/G9 Regulável	43

Gama Lineares

.....	44
- R7S Não regulável	45
- R7S Regulável.....	46

Gama Especiais

.....	47
- T25 Não regulável.....	48
- GX53 Não regulável.....	49

Gama Iluminação inteligente

.....	50
- SceneSwitch.....	51
- Sensor de luz diurna.....	51
- Standard SceneSwitch	52
- Formato de vela SceneSwitch	53
- Spot SceneSwitch.....	54

Gama Tubos

.....	55
- Tubos.....	56
- Linear.....	57
- PLC	58

Gama Filamento

Standard	60
- Filamento clara não regulável.....	60
- Filamento Clara WarmGlow	62
Standard e Globo	63
- Filamento clara regulável.....	63
- Filamento âmbar regulável	64
Formato de vela e esférico	65
- Filamento clara regulável.....	65
- Filamento âmbar regulável	66

Gama Vintage

Standard	68
- Filamento espiral gigante não regulável 68.....	68
Standard e Globo e Formato de vela	69
- Filamento espiral não regulável.....	69

Gama promocional

Attralux

.....	70
.....	74



PHILIPS

SceneSwitch

PHILIPS



Gama Standard e Globo



Vidro não regulável
40 W/60 W



Vidro não regulável
75 W/100 W



Mate não regulável
40 W



Mate não regulável
60 W



Mate não regulável
75 W



Mate não regulável
100 W



Mate não regulável
120 W



Mate não regulável
150 W



Clara regulável
WarmGlow



Mate regulável
WarmGlow



LED Globo

Gama Standard não regulável

Vidro 40 W/60 W



NON-DIMMABLE



2700 K



4000 –
6500 K



E27



15 000 h



EEL



EEL



300°
Ângulo do feixe



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Pack	EAN1	GPC
							8718696	
	W	W	K	lm	lm/W			
LED classic 40 W A60 E27 WW FR ND SRT4	4,5	40	2700	470	104	4	576571	929001242958
LED classic 40 W A60 E27 CW FR ND 1BC/6	4,5	40	4000	470	104	6	705490	929001323601
LED classic 40 W A60 E27 CDL FR ND 1BC/6	4,5	40	4000	470	104	6	740705	929001372501
LED classic 60 W A60 E27 WW FR ND RF1BC/6	7	60	2700	806	115	6	576632	929001243017
LED classic 60 W A60 E27 CW FR ND 1BC/6	7	60	4000	806	115	6	703335	929001323501
LED classic 60 W A60 E27 CDL FR ND 1BC/6	7	60	6500	806	115	6	740729	929001372601

Gama Standard não regulável

Vidro 75 W/100 W



2700 K



4000 –
6500 K



E27



15 000 h



EEL



300°
Ângulo do feixe



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W		8718696	
LED classic 75 W A60 E27 WW FR ND RF1BC/6	8,5	75	2700	1055	124	6	705537	929001286317
LED classic 75 W A60 E27 CW FR ND 1BC/6	8,5	75	4000	1055	124	6	705599	929001323401
LED classic 75 W A60 E27 CDL FR ND 1BC/6	8,6	75	6500	1055	123	6	740668	929001372701
LED classic 100 W A67 WW FR ND SRT4	11,5	100	2700	1521	132	4	739105	929001802717
LED classic 100 W A67 CW FR ND 1BC/6	11,5	100	4000	1521	132	6	739228	929001802801
LED classic 100 W A67 CDL FR ND 1BC/6	11,5	100	6500	1521	132	6	739242	929001802901

Gama Standard não regulável

Mate 40 W



NON-DIMMABLE



2700 K



4000 –
6500 K



E27



15 000 h



EEL



200°
Ângulo do feixe



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W		8718696	
LED 40 W A60 E27 WW 230 V FR ND RF 1BC/6	5,5	40	2700	470	85	6	577097	929001234217
LED 40 W A60 E27 CW 230 V FR ND 1BC/6	5	40	4000	470	94	6	577271	929001234658
LED 40 W A60 E27 CDL 230 V FR ND 1BC/6	5	40	6500	470	94	6	577356	929001304631

Gama Standard não regulável

Mate 60 W



NON-DIMMABLE



2700 K



4000 –
6500 K



E27



15 000 h



EEL



200°
Ângulo do feixe



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W		8718696	
LED 60 W A60 E27 WW 230 V FR ND RF 1BC/6	8	60	2700	806	101	6	577073	929001234317
LED 60 W E27 CW A60 FR ND RF 1BC/6	7,5	60	4000	806	107	6	577257	929001234717
LED 60 W A60 E27 CDL 230 V FR ND RF 1BC/6	7,5	60	6500	806	107	6	577332	929001304877

Gama Standard não regulável

Mate 75 W



NON-DIMMABLE



2700 K



4000 –
6500 K



E27



15 000 h



EEL



200°
Ângulo do feixe



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W		8718696	
LED 75 W A60 E27 CDL 230 V FR ND 1BC/6	10	75	6500	1055	106	6	510506	929001163858
LED 75 W A60 E27 WW 230 V FR ND RF 1BC/6	11	75	2700	1055	96	6	577059	929001234417
LED 75 W A60 E27 CW 230 V FR ND RF 1BC/6	10	75	4000	1055	106	6	510162	929001234858

Gama Standard não regulável

Mate 100 W



NON-DIMMABLE



2700 K



4000 –
6500 K



E27



15 000 h



EEL



200°
Ângulo do feixe



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W		8718696	
LED 100 W A60 E27 WW 230 V FR ND RF 1BC/6	13	100	2700	1521	117	6	577035	929001234517
LED 100 W A60 E27 CW 230 V FR ND 1BC/6	12,5	100	4000	1521	117	6	577219	929001312401
LED 100 W A60 E27 CDL 230 V FR ND 1BC/6	12,5	100	6500	1521	117	6	577295	929001312501

Gama Standard não regulável

Mate 120 W



NON-DIMMABLE



2700 K



4000 –
6500 K



E27



15 000 h



EEL



150°
Ângulo do feixe



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W		8718696	
LED Bulb 120 W E27 WW 230 V A67 FR 1BC/6	18,5	120	2700	2000	108	6	701614	929001313201
LED Bulb 120 W E27 CW 230 V A67 FR 1BC/6	18	120	4000	2000	111	6	701638	929001313301
LED Bulb 120 W E27 CDL 230 V A67 FR 1BC/6	18	120	6500	2000	111	6	701652	929001313401

Gama Standard não regulável

Mate 150 W



NON-DIMMABLE



2700 K



4000 –
6500 K



E27



15 000 h



EEL



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W		8718696	
LED Bulb 150 W E27 WW 230 V A67 FR 1BC/6	22.5	150	2700	2500	111	6	770290	929001817301
LED Bulb 150 W E27 CW 230 V A67 FR 1BC/6	20	150	4000	2500	125	6	770313	929001817401
LED Bulb 150 W E27 CDL 230 V A67 FR 1BC/6	20	150	6500	2500	125	6	770337	929001817501

Gama Standard regulável WarmGlow

Regulável em intensidade e temperatura de cor



2200 -
2700 K



E27



15 000 h



EEL



150°
Ângulo do feixe



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W		8718696	
LED 40 W A60 E27 WW CL WGD RF 1BC/6	6	40	2200-2700	470	78	6	481202	929001150817
LED 60 W A60 E27 WW CL WGD RF 1BC/6	8,5	60	2200-2700	806	95	6	572177	929001150917

Gama Standard regulável WarmGlow

Regulável em intensidade e temperatura de cor



2200 –
2700 K



E27



15 000 h



EEL



150°
Ângulo do feixe



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W		8718696	
LED 40 W A60 E27 WW FR WGD RF 1BC/6	5,5	40	2200-2700	470	85	6	577011	929001352477
LED 60 W A60 E27 WW FR WGD 1BC/6	8,5	60	2200-2700	806	95	6	576991	929001352577
LED 75 W A60 E27 WW FR WGD SRT4	11	75	2200-2700	1055	96	4	706954	929001352701
LED 100 W A67 E27 WW FR WGD SRT4	13,5	100	2200-2700	1521	113	4	706978	929001352801

Gama Globo



NON-DIMMABLE



2700 –
3000 K



6500 K



E27



15 000 h



EEL



150°



200°



CRI

Ângulo do feixe Ângulo do feixe

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W		8718696	
LED Globe 60 W G93 E27 WW FR ND RF 1CT/4	9,5	60	2700	806	85	4	580639	929001229201
LED Globe 60 W G93 E27 CDL FR ND 1CT/6	8,5	60	6500	806	95	6	742976	929001229301
LED Globe 75 W G120 E27 CDL FR ND 1CT/6	10,5	75	6500	1055	100	6	742990	929001229701
LED Globe 100 W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	15	100	2700	1521	101	4	580615	929001229401
LED Globe 100 W G93 E27 CDL FR ND 1CT/6	13,5	100	6500	1521	113	6	743010	929001229501
LED Globe 120 W G120 E27 WW 230 V ND 1CT/4	18	120	2700	2000	111	4	567593	929001229801
LED Globe 120 W G120 E27 WH 230 V ND 1CT/4	17	120	3000	2000	118	4	567616	929001229901



A woman with voluminous curly hair is smiling broadly, looking towards the right. She is wearing a white shirt with small black polka dots. Above her is a modern, white, spherical chandelier with multiple curved arms, each holding a lit candle-style bulb. The background features a window with white blinds and a brick wall. The overall lighting is warm and inviting.

Gama Formato de vela e esférico



Vidro não regulável



Mate não regulável
25 W



Mate não regulável
40 W



Mate não regulável
60 W



Clara
Regulável WarmGlow



Especial
Cores

Gama Formato de vela e esférico não regulável vidro 25 W/40 W



NON-DIMMABLE



2700 K



E14



E27



15 000 h



EEL



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W		8718696	
LED classic 25 W B35 E14 WW FR ND RF1BC/6	2,2	25	2700	250	114	6	706237	929001345217
LED classic 25 W P45 E14 WW FR ND RF1BC/6	2,2	25	2700	250	114	6	706275	929001345417
LED classic 25 W P45 E27 WW FR ND RF1BC/6	2,2	25	2700	250	114	6	706312	929001345617
LED classic 25 W BA35 E14 WW FR ND SRT4	2,2	25	2700	250	114	4	706350	929001345801
LED classic 40 W B35 E14 WW FR ND RF1BC/6	4,3	40	2700	470	109	6	706251	929001345317
LED classic 40 W P45 E14 WW FR ND RF1BC/6	4,3	40	2700	470	109	6	706299	929001345517
LED classic 40 W P45 E27 WW FR ND RF1BC/6	4,3	40	2700	470	109	6	706336	929001345717

Gama Formato de vela e esférico não regulável

Mate 25 W



NON-DIMMABLE



2700 K



4000 K



E14



E27



15 000 h



EEL



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W		8718696	
LED 25 W B35 E14 WW FR ND RF 1BC/6	4	25	2700	250	63	6	474914	929001157417
LED 25 W P45 E14 WW FR ND RF 1BC/6	4	25	2700	250	63	6	474945	929001157517
LED 25 W P45 E27 WW FR ND RF 1BC/6	4	25	2700	250	63	6	474969	929001157617
LED 25 W B35 E14 CW FR ND 1BC/6	3,5	25	4000	290	83	6	543467	929001205658
LED 25 W P45 E14 CW FR ND 1BC/6	3,5	25	4000	290	83	6	543504	929001205758

Gama Formato de vela e esférico não regulável

Mate 40 W



NON-DIMMABLE



2700 K



4000 –
6500 K



E14



E27



15 000 h



EEL



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W		8718696	
LED 40 W B35 E14 WW FR ND RF 1BC/6	5,5	40	2700	470	85	6	474983	929001157717
LED 40 W P45 E14 WW FR ND RF 1BC/6	5,5	40	2700	470	85	6	475003	929001157817
LED 40 W P45 E27 WW FR ND RF 1BC/6	5,5	40	2700	470	85	6	505786	929001175417
LED 40 W P45 E14 CW FR ND RF 1BC/6	5,5	40	4000	520	95	6	543580	929001205917
LED 40 W B35 E14 CW FR ND RF 1BC/6	5,5	40	4000	520	95	6	543542	929001325401
LED 40 W P45 E14 CDL FR ND RF 1BC/6	5,5	40	6500	520	95	6	746752	929001394601
LED 40 W B35 E14 CDL FR ND RF 1BC/6	5,5	40	6500	520	95	6	746738	929001394501

Gama Formato de vela e esférico não regulável

Mate 60 W



NON-DIMMABLE



2700 K



4000 –
6500 K



E14



E27



15 000 h



EEL



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W		8718696	
LED 60 W B35 E14 WW FR ND 1BC/6	7	60	2700	806	119	6	702871	929001325101
LED 60 W P45 E14 WW FR ND 1BC/6	7	60	2700	806	119	6	702895	929001325201
LED 60 W P45 E27 WW FR ND 1BC/6	7	60	2700	830	119	6	702918	929001325301
LED 60 W P45 E14 CW FR ND 1BC/6	7	60	4000	830	119	6	702956	929001325501
LED 60 W B35 E14 CW FR ND 1BC/6	7	60	4000	830	119	6	702932	929001325401
LED 60 W P45 E27 CW FR ND 1BC/6	7	60	6500	830	119	6	702970	929001325601
LED 60 W P48 E14 CDL FR ND RF 1BC/6	7	60	6500	830	119	6	746790	929001394801
LED 60 W B38 E14 CDL FR ND RF 1BC/6	7	60	6500	830	119	6	746776	929001394701

Gama Formato de vela e esférico reguláveis WarmGlow claras



Regulável em intensidade e temperatura de cor



2200 – 2700 K



E14



E27



15 000 h



EEL



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Pack	EAN1	GPC
							S	
	W	W	K	lm	lm/W		8718696	
LED 25 W B38 E14 WW CL WGD SRT4	4	25	2200-2700	250	63	4	453667	929001139858
LED 25 W E14 WW BA38 CL WGD RF 1BC/6	4	25	2200-2700	250	63	6	453742	929001139917
LED 40 W P48 E27 WW CL WGD SRT4	6	40	2200-2700	470	78	4	700617	929001140730
LED 40 W B38 E14 WW CL WGD SRT4	6	40	2200-2700	470	78	4	453483	929001140458
LED 40 W BA38 E14 WW CL WGD RF 1BC/6	6	40	2200-2700	470	78	6	581032	929001140517
LED 40 W P48 E14 WW CL WGD SRT4	6	40	2200-2700	470	78	4	453568	929001140658
LED 60 W B40 E14 WW CL WGD RF 1BC/6	8	60	2200-2700	806	101	6	555972	929001211717
LED 60 W P50 E14 WW CL WGD RF 1BC/6	8	60	2200-2700	806	101	6	580653	929001211917

Gama Formato esférico de cores



NON-DIMMABLE



VER-
MELHO



AMARELO



AZUL



VERDE



E27



10 000 h
15 000 h



EEL



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W		8718696	
LED colored P45 E27 RED 1SR4	3,1	NA	vermelho	-	-	4	748589	929001393901
LED colored P45 E27 YELLOW 1SR4	3,1	NA	amarelo	-	-	4	748602	929001394001
LED colored P45 E27 BLUE 1SR4	3,1	NA	azul	-	-	4	748626	929001394101
LED colored P45 E27 GREEN 1SR4	3,1	NA	verde	-	-	4	748640	929001394201



Gama Spot



GU10 Não regulável
35 W



GU10 Não regulável
50 W



GU10 Não regulável
65 W



GU10 Não regulável
120D



GU10 Regulável
WarmGlow



GU10 Regulável



MR16 Não regulável



MR16 Regulável
35 W



MR16 Regulável
50 W

Gama Spots Não regulável GU10

Vidro 35 W



NON-DIMMABLE



4000 K



2700 –
3000 K



GU10



15 000 h



EEL



36°
Ângulo do feixe



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Intensidade do feixe	Ângulo do feixe	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W				8718696	
LED classic 35 W GU10 WW 36D ND SRT4	3.5	35	2700	255	72,9	545	36	4	562666	929001217858
LED classic 35 W GU10 WH 36D ND RF 1BC/6	3.5	35	3000	265	75,7	565	36	6	562680	929001217917
LED classic 35 W GU10 CW 36D ND 1BC/6	3.5	35	4000	275	78,6	590	36	6	562703	929001218058

Gama Spots Não regulável GU10 Vidro 50 W



NON-DIMMABLE



4000 –
6500 K



2700 K



GU10



15 000 h



EEL



36°



60°

Ângulo do feixe Ângulo do feixe



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Inten- sidade do feixe	Ângulo do feixe	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W				8718696	
LEDClassic 50 W GU10 CW 36D RF ND 1BC/6	4.6	50	4000	390	84,8	770	36	6	562741	929001218217
LEDClassic 50 W GU10 CW 230 V 60D ND 1BC/6	4.6	50	4000	390	84,8	450	60	6	562802	929001218558
LED classic 50 W GU10 WW 36D ND SRT4	4.6	50	2700	355	77,2	700	36	4	582572	929001215258
LED classic 50 W GU10 WH 36D ND SRT4	4.6	50	3000	355	77,2	700	36	4	562727	929001218158
LED classic 50 W GU10 CDL 36D ND 1BC/6	4.6	50	6500	390	84,8	770	36	6	562765	929001218358

Gama Spots Não regulável GU10

Vidro 65 W



NON-DIMMABLE



4000 –
6500 K



3000 K



GU10



15 000 h



EEL



EEL



36°
Ângulo do feixe



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Intensidade do feixe	Ângulo do feixe	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W				8718696	
LEDClassic 65 W GU10 WH 36D RF ND 1BC/6	5	65	3000	460	92,0	800	36	6	733431	929001381277
LEDClassic 65 W GU10 CW 36D ND 1BC/6	5	65	4000	485	97,0	800	36	6	732670	929001381301

Gama Spots Não regulável GU10

Vidro com ângulo de abertura 120D



NON-DIMMABLE



4000 K



GU10



15 000 h



EEL



120°

Ângulo do feixe



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Intensidade do feixe	Ângulo do feixe	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W				8718696	
LEDClassic 550 lm GU10 CW 120D ND 1BC/6	5	/	4000	550	84,8	/	120	6	750377	929001297301

Gama Spots regulável WarmGlow 35 W/50 W



Regulável em intensidade e temperatura de cor



2200 –
2700 K



GU10



15 000 h



EEL



36°
Ângulo do feixe



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Intensidade do feixe	Ângulo do feixe	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W				8718696	
LEDClassic 35 W GU10 WW 36D WGD SRT4	4	35	2200-2700	250	62.5	540	36	4	582534	929001363858
LEDClassic 50 W GU10 WW 36D WGD SRT4	5	50	2200-2700	350	70	710	36	4	562864	929001364101

Gama Spots Regulável GU10

35 W/50 W/80 W



DIMMABLE



4000 K



2700 K



GU10



15 000 h
25 000 h



EEL



36°
Ângulo do feixe



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Intensidade do feixe	Ângulo do feixe	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W				8718696	
LEDClassic 35 W GU10 CW 36D D 1BC/6	4	35	4000	270	67,5	540	36	6	721476	929001364001
LEDClassic 50 W GU10 CW 36D DIM 1BC/6	5	50	4000	380	76,0	710	36	6	562888	929001364301
LED 80 W GU10 CW 36D D 1BC/6	7	80	4000	610	87,1	1200	36	6	708156	929001349501
LED 80 W GU10 WW 36D D 1BC/6	7	80	2700	575	82,1	1200	36	6	711224	929001353301

Gama Spots Não regulável GU5.3

Vidro 20 W/35 W/50 W



NON-DIMMABLE



4000 K



2700 K



GU5.3



15 000 h



EEL



EEL



36°
Ângulo do feixe



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Intensidade do feixe	Ângulo do feixe	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W				8718696	
LED 20 W MR16 WW 36D ND RF 1BC/6	3	20	2700	230	76,7	600	36	6	710470	929001344001
LED 35 W MR16 WW 36D ND SRT4	5	35	2700	345	69,0	650	36	4	710494	929001344301
LED 35 W MR16 CW 36D ND RF 1BC/6	5	35	4000	390	78,0	650	36	6	710531	929001344501
LED 50 W MR16 WW 36D ND SRT4	8	50	2700	621	77,6	1100	36	4	710555	929001344901
LED 50 W MR16 CW 36D ND 1SRT4	8	50	4000	630	78,8	1100	36	4	710593	929001345101

Gama Spots Regulável GU5.3

Vidro 35 W



DIMMABLE



4000 K



2700 K



GU5.3



15 000 h



EEL



EEL



36°



60°



CRI


Ângulo do feixe Ângulo do feixe

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Intensidade do feixe	Ângulo do feixe	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W				8718696	
LED 35 W MR16 WW 36D D RF 1BC/6	5	35	2700	380	76,0	980	36	6	708477	929001327177
LED 35 W MR16 WW 60D D RF 1BC/6	5	35	2700	360	72,0	330	60	6	708514	929001327401
LED 35 W MR16 CW 36D D RF 1BC/6	5	35	4000	410	82,0	1000	36	6	708491	929001327301

Gama Spot Regulável WarmGlow GU5.3 50 W



Regulável em intensidade e temperatura de cor



4000 K



2700 K



GU5.3



15 000 h



EEL



EEL



36°
Ângulo do feixe



60°
Ângulo do feixe



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Inten- sidade do feixe	Ângulo do feixe	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W				8718696	
LED 50 W MR16 WW 36D D 1SRT4	7	50	2700	621	88,7	1600	36	4	708644	929001327758
LED 50 W MR16 WW 60D D RF 1BC/6	7	50	2700	621	88,7	800	60	6	708576	929001328001

Gama Refletores



Mate
Não regulável



Filamento
Não regulável



Mate
Regulável

Gama Refletoras Não regulável Mate



NON-DIMMABLE



2700 K



E14



E27



15 000 h



EEL



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Intensidade do feixe	Ângulo do feixe	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W				8718696	
LED 25 W E14 WW 230 V R50 36D ND SRT4	1.7	25	2700	135	79,4	310	36	4	578438	929001235858
LED 30 W E14 WW 230 V R39 36D ND SRT4	2.2	28	2700	150	68,2	250	36	4	578377	929001235558
LED 40 W E14 WW 230 V R50 36D ND RF 1BC/6	2.9	40	2700	230	79,3	530	36	6	578452	929001235917
LED 40 W E27 WW 230 V R63 36D ND SRT4	2.7	40	2700	210	77,8	450	36	4	578551	929001233658
LED 60 W E27 827WW 230 V R80 40D ND RF	3.7	60	2700	370	100,0	850	40	4	578391	929001235677
LED 100 W E27 827WW 230 V R80 40D ND RF	7	100	2700	667	95,3	1500	40	4	578414	929001235777

Gama Refletoras Não regulável Filamento



NON-DIMMABLE



2700 K



E14



E27



15 000 h



EEL



EEL



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Inten-sidade do feixe	Ângulo do feixe	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W				8718696	
LED Classic 28 W R50 E14 WW ND SRT4	3.8	28	2700	330	86,8	/	<120	4	714447	929001316101
LED Classic 28 W R63 E27 WW ND SRT4	3.2	28	2700	330	103,1	/	<120	4	714461	929001316201
LED Classic 42 W R63 E27 WW ND SRT4	4.5	42	2700	505	112,2	/	<120	4	714485	929001316301
LED Classic 42 W R80 E27 WW ND SRT4	5	42	2700	505	101,0	/	<120	4	714423	929001316401

Gama Refletoras Regulável Mate 60 W



Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Intensidade do feixe	Ângulo do feixe	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W				8718291	
LED 60 W E27 WW 230 V R63 36D DIM RF IBC/6	5.7	60	2700	345	60,5	600	36	6	785415	929001114417
									8718696	
LED 60 W E14 WW 230 V R50 36D DIM SRT4	5	60	2700	320	64,0	735	36	4	578476	929001236058

Gama Cápsulas



Não regulável
G4



Reguláveis
G4 e G9

Gama Cápsulas não reguláveis G4/G9



NON-DIMMABLE



2700 –
3000 K



G4



G9



15 000 h



EEL



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Inten- sidade do feixe	Ângulo do feixe	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W				8718696	
LED 10 W G4 WH 12 V ND 1BC/6	1.2	10	3000	105	87,5	/	/	6	422304	92900118758
LED 20 W G4 WH 12 V ND RF 1BC/6	2	20	3000	200	97,5	/	/	6	419182	929001131817
LED 25 W G9 WW ND RF 1BC/6	1.9	25	2700	204	107,4	N.A	N.A	6	734469	929001323877
LED 35 W G9 WH ND 1BC/6	2.8	35	3000	315	112,5	N.A	N.A	6	726365	929001357801

Gama Cápsulas reguláveis G4/G9



2700 K



G4



G9



15 000 h



EEL



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Inten- sidade do feixe	Ângulo do feixe	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W				8718696	
LED 20 W G4 WW 12 V Dim SRT4	2	20	2700	200	100	/	/	4	578636	929001235358
LED 25 W G9 WW 230 V Dim/4	2.3	25	2700	215	93	/	/	4	578674	929001232058

Gama Lineares



Não regulável
R7S



Reguláveis
R7S

Gama Lineares não regulável R7S 60 W



NON-DIMMABLE



3000 K



4000 K



R7S



15 000 h



EEL



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Intensidade do feixe	Ângulo do feixe	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W				8718696	
LED 60 W R7S 78 mm WH ND SRT4	7.5	60	3000	950	126,7	NA	/	4	713402	929001339001
LED 60 W R7S 78 mm CW ND 1BC/6	7.5	60	4000	1000	133,3	NA	/	6	713440	929001339101
LED 60 W R7S 118 mm WH ND SRT4	6.5	60	3000	806	124	/	/	4	522516	929001186158

Gama Lineares regulável R7S

100 W/120 W



3000 K



4000 K



R7S



15 000 h



EEL



EEL



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Inten- sidade do feixe	Ângulo do feixe	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W				8718696	
LED 100 W R7S 118 mm CW D 1BC/6	14	100	4000	1800	128,6	/	/	6	578759	929001243858
LED 100 W R7S 118 mm WH D SRT4	14	100	3000	1600	114,3	/	/	4	578735	929001243758
LED 120 W R7S 118 mm WH D SRT4	14	120	3000	2000	142,9	/	/	4	713464	929001353601
LED 120 W R7S 118 mm CW D 1BC/6	14	120	4000	2000	142,9	/	/	6	713488	929001353701

Gama Especiais



Não reguláveis
T25



Não reguláveis
GX53

Gama Especiais Frigorífico

Não regulável T25



NON-DIMMABLE



2700 K



E14



15 000 h



EEL



EEL



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W		8718696	
LED 15 W T25 E14 WW FR ND RF 1BC/6	1,7	15	2700	150	88	6	703113	929001325777
LED 25 W T25 E14 WW FR ND SRT4	3,2	25	2700	250	78	4	703137	929001325801

Gama Especiais não regulável GX53



NON-DIMMABLE



2700 K



4000 K



GX53



15 000 h



EEL



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Intensidade do feixe	Ângulo do feixe	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W				8718696	
LED 40 W GX53 CW ND 1BC/6	5.5	40	4000	560	101,8	/	/	6	724552	929001264401
LED 40 W GX53 WW ND SRT4	5.5	40	2700	500	90,9	/	/	4	724576	929001264501

Gama Iluminação Inteligente

O SceneSwitch permite mudar a temperatura de cor da lâmpada utilizando apenas o interruptor da luz



SceneSwitch
Sensor de luz diurna



Standard
SceneSwitch




Formato de vela
SceneSwitch



Spot GU10
SceneSwitch

Gama Standard SceneSwitch e Gama Sensor de luz diurna 60 W



2700 - 4000



2500 - 2700 - 2200



E27



15 000 h



EEL A+



EEL A++



150°
Ângulo do feixe




200°
Ângulo do feixe



CRI 80

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Pack	EAN1	GPC
SCENESWITCH	W	W	K	lm	lm/W		8718696	
LED SSW 60 W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6	8/5/02	60	2200/2500/2700	806-320-80	101	6	588840	929001236517
LED SSW 60 W A60 E27 WW-CW FR ND 1SRT4	9,5	60	2700/4000	806	85	4	598375	929001264158
LEDClassic SSW 60 W A60 E27 WW CL ND 1SRT	1,6-3-7,5	16-30-60	2200-2500-2700	150-320-806	107	4	743096	929001383801
LUZ DIURNA								
LED D2D 60 W A60 E27 CW FR ND 1BC/6	6,5	60	4000	806	124	6	739426	929001383701
LED D2D 60 W A60 E27 WW FR ND SRT4	7,5	60	2700	806	107	4	739402	929001383601

Gama Standard SceneSwitch 100 W



Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W		8718696	
LED SSW 100 W A67 E27 WW FR ND 1BC/6	14-7-3,5	100	2200-2500-2700	1521-600-150	108	6	706794	929001336601
LED SSW 100 W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6	14	100	2700-4000	1521	108	6	706831	929001336801

Gama Formato de vela SceneSwitch 40 W



SceneSwitch



NON-DIMMABLE



2200 – 2500
– 2700 K



E14



15 000 h



EEL



EEL



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W		8718696	
LED SSW 40 W B38 E14 WW CL ND RF 1BC/6	5,5/4/2	40	2200/2500/2700	470/190/50		6	598474	929001260817

Gama Spot SceneSwitch GU10



SceneSwitch



NON-DIMMABLE



2200 – 2500
– 2700 K



GU10



15 000 h



EEL



36°
Ângulo do feixe

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Color	Lúmen	Eficiência luminosa	Intensidade e ângulo do feixe	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W			8718696	
LED SSW 50 W GU10 WW 36D RF ND 1BC/6	1.5/3.5/5	5/20/50	2200-2500-2700	345	69	600 36	6	710937	929001346001

Gama Tubos



Tubos

Lineares

PLC

Tubos



NON-DIMMABLE



4000 –
6500 K



G13



15 000 h



EEL



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Intensidade do feixe	Ângulo do feixe	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W				8718696	
LED T8 600 mm 8 W G13 CW ND 1CT/4 G	8	18	4000	800	100	N/A	160	4	662274	929001276201
LED T8 600 mm 8 W G13 CDL ND 1CT/4 G	8	18	6500	800	100	N/A	160	4	662298	929001276301
LED T8 1200 mm 16 W G13 CW ND 1CT/4 G	16	36	4000	1600	100	N/A	160	4	662236	929001276001
LED T8 1200 mm 16 W G13 CDL ND 1CT/4 G	16	36	6500	1600	100	N/A	160	4	662250	929001276101
LED T8 1500 mm 20 W G13 CW ND 1CT/4 C	20	58	4000	2000	100	N/A	160	4	710975	929001338101
LED T8 1500 mm 20 W G13 CDL ND 1CT/4 C	20	58	6500	2000	100	N/A	160	4	711019	929001338201

Lineares



NON-DIMMABLE



2700 K



S14d



S14s



S19



15 000 h



EEL




CRI



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Intensidade do feixe	Ângulo do feixe	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W				8718696	
LED 3 W 300 mm S14D WW ND 1CT/4	3		2700	250	83	N/A	160	4	586051	929001249301
LED 3 W 300 mm S14S WW ND 1CT/4	3		2700	250	83	N/A	160	4	789482	929001116330
LED 4,5 W 500 mm S14D WW ND 1CT/4	4.5		2700	375	83	N/A	160	4	586075	929001249401
LED 4,5 W 500 mm S14S WW ND 1CT/4	4.5		2700	375	83	N/A	160	4	789505	929001116430
LED 6,5 W 310 mm S19 WW ND 1CT/4	6.5		2700	480	74	N/A	160	4	419854	929001126730

PLC



NON-DIMMABLE



4000 K



G24D



30 000 h



EEL



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Intensidade do feixe	Ângulo do feixe	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W				8718696	
LED PLC 6,5 W 840 2P G24d-2	6.5	18	4000	700	108	/	/	10	733738	929001201501
LED PLC 8,5 W 840 2P G24d-3	8.5	26	4000	1000	118	/	/	10	733714	929001201301



Gama Filamento

Gama Standard não regulável

Filamento clara 40 W/60 W



NON-DIMMABLE



4000 –
6500 K



E27



15 000 h



EEL



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W		8718696	
LED classic 40 W A60 E27 CW CL ND 1BC/6	4	40 W	4000 K	540		6	766743	929001814901
LED classic 40 W A60 E27 CDL CL ND 1BC/6	4	40 W	6500 K	540		6	766767	929001815101
LED classic 60 W A60 E27 CDL CL ND 1BC/6	7	60 W	6500 K	850		6	766804	929001815201
LED classic 60 W A60 E27 CWCL ND 1BC/6	7	60 W	4000 K	850		6	766781	929001815001

Gama Standard não regulável Filamento Clara 75 W/100 W



NON-DIMMABLE



2700 K



4000 K



E27



15 000 h



EEL



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W		8718696	
LED classic 75 W A60 E27 CW CL ND 1BC/6	8	75	4000	1055	132	6	742471	929001384101
LED classic 100 W A67 E27 CW CL ND 1BC/6	11	100	4000	1521	138	6	742518	929001384501

Gama Standard regulável WarmGlow filamento Clara 40 W/60 W

Regulável em intensidade e temperatura de cor



2200 -
2700 K



E27



15 000 h



EEL



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W		8718696	
LED classic 40 W A60 E27 WW CL WGD SRT4	5,5	40	2200-2700	470	85	4	709283	929001333601
LED classic 60 W A60 E27 WW CL WGD SRT4	8	60	2200-2700	806	101	4	709320	929001333801
LED classic 60 W ST64 E27 WW CL WGD SRT4	8	60	2200-2700	806	101	4	709368	929001334001

Gama Standard e Globo regulável

Filamento clara 40 W/60 W



2700 K



E27



15 000 h



EEL



EEL



300°
Ângulo do feixe



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W		8718696	
LED classic 40 W A60 E27 WW CL D SRT4	5,5	40	2700	470	85	4	709023	929001331001
LED classic 60 W A60 E27 WW CL D SRT4	8	60	2700	806	101	4	709061	929001331201
LED classic 60 W ST64 E27 WW CL D SRT4	7	60	2700	806	115	4	751046	929001228658
LEDClassic 60 W G93 E27 WW CL D	7	60	2700	806	115	4	575413	929001229001

Gama Standard e Globo regulável Filamento âmbar



2000 K



E27



15 000 h



EEL



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W		8718696	
LED classic 48 W A60 E27 FL GOLD D SRT4	7,5	48	2000	610	81	4	709146	929001332901
LED classic 50 W ST64 E27 2000 K GOLD D RF	7	50	2000	630	90	6	575390	929001228917
LEDClassic 50 W G120 E27 2000 K GOLD D	7	50	2000	630	90	4	575437	929001229101

Gama Formato de vela e esférico regulável

Filamento Clara 25 W/40 W



2700 K



E14



E27



15 000 h



EEL



EEL



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W		8718696	
LED classic 25 W B35 E14 WW CL D SRT4	2,7	25	2700	250	93	4	709986	929001332001
LED classic 25 W P45 E14 WW CL D SRT4	2,7	25	2700	250	93	4	710043	929001332301
LED classic 25 W P45 E27 WW CL D SRT4	2,7	25	2700	250	93	4	710067	929001332401
LED classic 40 W B35 E14 WW CL D SRT4	5	40	2700	470	94	4	710005	929001332101
LED classic 40 W P45 E14 WW CL D SRT4	5	40	2700	470	94	4	710081	929001332501
LED classic 40 W P45 E27 WW CL D SRT4	5	40	2700	470	94	4	710104	929001332601
LED classic 40 W BA35 E14 WW CL D SRT4	5	40	2700	470	94	4	710142	929001332801

Gama Formato de vela e esférico regulável

Filamento âmbar 35 W



2500 K



E14



E27



15 000 h



EEL



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W		8718696	
LED classic 35 W P45 E27 GOLD D 1SRT4	5	35	2500	410	82	4	750803	929001395501
LED classic 35 W B35 E14 GOLD D 1SRT4	5	35	2500	410	82	4	750742	929001395201
LED classic 35 W P45 E14 GOLD D 1SRT4	5	35	2500	410	82	4	750766	929001395301
LED classic 35 W BA35 E14 GOLD D 1SRT4	5	35	2500	410	82	4	750780	929001395401



Gama Vintage

Gama Standard vintage não regulável

Filamento espiral gigante



NON-DIMMABLE

Disponível no fim
de outubro



2000 K



E27



15 000 h



EEL



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Pack	EAN1	GPC
LED BULB FILAMENTO	W	W	K	lm	lm/W		8718696	
LED classic-giant 25 W E27 A160 GOLD ND	5	25	2000	300		2	768068	929001817101
LED classic-giant 25 W E27 G200 GOLD ND	5	25	2000	300		2	768082	929001817201
CORDÕES							8718686	
Vintage Cord Pendant Gold							167779	915005623401
Vintage Cord Pendant Black							167762	915005623301

Gama Standard, Globo e Formato de vela vintage não regulável filamento espiral



NON-DIMMABLE



2000 K



E14



E27



15 000 h



EEL



CRI

Descrição	LED	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Eficiência luminosa	Pack	EAN1	GPC
	W	W	K	lm	lm/W		8718696	
LED classic SP 14 W A60 E27 GOLD ND 1SRT4	2.3	14	2000	125		4	743034	929001391901
LED classic SP 25 W ST64 E27 GOLD ND 1SRT4	5	25	2000	250		4	743058	929001392001
LED classic SP 25 W G93 E27 GOLD ND 1PF/4	5	25	2000	250		4	743072	929001392101
LED classic 14 W B35 E14 SP GOLD NDSRT4	2.3	14	2000	125		4	767450	929001814501



Gama promocional

	Descrição	8718696	Nova Outer box	Potência da lâmpada (W)	Potência subst. (W)	Temp. cor (K)	Vida útil (h)	Regulável	Lúmenes (lm)	Switch Cycle (times)	EEL
	LÂMPADAS STANDARD										
pack 2	LED 40 W A60 E27 WW 230 V FR ND w2BC/6	576854	6	5.5	40	2700	15000	Non-Dim	470	50000	A+
pack 2	LED 40 W A60 E27 CW 230 V FR ND 2BC/6	576892	6	5	40	4000	15000	Non-Dim	470	50000	A+
pack 3	LED 40 W A60 E27 WW 230 V FR ND 3BC/6	586259	6	5.5	40	2700	15000	Non-Dim	470	50000	A+
pack 3	LEDClassic 40 W A60 E27 WW CL ND 3BC/6	587515	6	4.0	40	2700	15000	Non-Dim	470	50000	A+
pack 2	LEDClassic 40 W A60 E27 WW CL ND 2BC/6	587454	6	4	40	2700	15000	Non-Dim	470	50000	A+
pack 2	LEDClassic 40 W A60 E27 WW FR ND 2BC/10	422328	10	4	40	2700	15000	Non-Dim	470	50000	A+
pack 2	LEDClassic 40 W A60 E27 WW FR ND 2BC/10	422328	10	4.5	40	2700	15000	Non-Dim	470	50000	A+
pack 2	LEDClassic 40 W A60 E27 CW FR ND 2BC/10	740521	10	4.5	40	4000	15000	Non-Dim	470	50000	A
pack 2	LED classic 40 W A60 E27 CDL FR ND 2BC/10	740545	10	4.5	40	6500	15000	Non-Dim	470	30000	A++
pack 2	LED 60 W A60 E27 WW 230 V FR ND 2BC/6	576830	6	8	60	2700	15000	Non-Dim	806	50000	A+
pack 2	LED 60 W A60 E27 CW 230 V FR ND 2BC/6	576878	6	7.5	60	4000	15000	Non-Dim	806	50000	A+
pack 3	LED 60 W A60 E27 WW 230 V FR ND 3BC/6	586235	6	8	60	2700	15000	Non-Dim	806	50000	A+
pack 3	LED 60 W A60 E27 CW 230 V FR ND 3BC/6	764596	6	7.5	60	4000	15000	Non-Dim	806	50000	A+
pack 2	LEDClassic 60 W A60 E27 WW CL ND 2BC/6	587478	6	6	60	2700	15000	Non-Dim	806	50000	A+
pack 3	LEDClassic 60 W A60 E27 WW CL ND 3BC/6	587539	6	6	60	2700	15000	Non-Dim	806	50000	A+
pack 2	LEDClassic 60 W A60 E27 WW ND 2BC/10	472224	10	7	60	2700	15000	Non-Dim	806	50000	A+
pack 2	LEDClassic 60 W A60 E27 CW ND 2BC/10	740569	10	7	60	4000	15000	Non-Dim	806	50000	A
pack 2	LED 75 W A60 E27 WW 230 V FR ND 2BC/6	586112	6	11	75	2700	15000	Non-Dim	1055	50000	A+
pack 3	LED 75 W A60 E27 WW 230 V FR ND 3BC/6	739082	6	11.0	75	2700	15000	Non-Dim	0	50000	A+
pack 3	LED 75 W A60 E27 CW 230 V FR ND 3BC/6	739068	6	11.0	75	4000	15000	Non-Dim	0	50000	A+
pack 2	LED classic 75 W A60 E27 WW FR ND 2BC/10	703830	10	8.5	75	2700	15000	Non-Dim	1055	50000	A

	Descrição	8718696	Nova Outer box	Potência da lâmpada (W)	Potência subst. (W)	Temp. cor (K)	Vida útil (h)	Regulável	Lúmenes (lm)	Switch Cycle (times)	EEL
pack 2	LED classic 75 W A60 E27 CW FR ND 2BC/10	703854	10	8.5	75	4000	15000	Non-Dim	1055	50000	A
pack 2	LED classic 75 W A60 E27 CDL FR ND 2BC/10	740507	10	8.5	75	6500	15000	Non-Dim	1055	50000	A
pack 2	LED 100 W A60 E27 WW 230 V FR ND 2BC/6	586099	6	13	100	2700	15000	Non-Dim	1521	50000	A+
pack 2	LED 100 W A60 E27 CW 230 V FR ND 2BC/6	789865	6	13.0	100	4000	15000	Non-Dim	1521	50000	A+
pack 3	LED 100 W A60 E27 WW 230 V FR ND 3BC/6	657782	6	13	100	2700	15000	Non-Dim	1521	50000	A+
pack 2	LED classic 100 W A67 WW FR ND 2BC/10	739327	10	11.5	100	2700	15000	Non-Dim	1521	20000	A++
pack 2	LED classic 100 W A67 CW FR ND 2BC/10	739341	10	11.5	100	4000	15000	Non-Dim	1521	20000	A++
pack 2	LED classic 100 W A67 CDL FR ND 2BC/10	739365	10	11.5	100	6500	15000	Non-Dim	1521	20000	A++
VELAS FORMATO DE VELA E ESFÉRICO											
pack 2	LED 25 W B35 E14 WW FR ND 2BC/6	475201	6	4	25	2700	15000	Non-Dim	250	50000	A+
pack 3	LED 25 W B35 E14 WW FR ND 3BC/6	586624	6	4	25	2700	15000	Non-Dim	250	50000	A+
pack 2	LEDClassic 25 W B35 E14 WW CL ND 2BC/6	587553	6	2	25	2700	15000	Non-Dim	250	50000	A+
pack 2	LED 40 W B35 E14 WW FR ND 2BC/6	485460	6	5.5	40	2700	15000	Non-Dim	470	50000	A+
pack 3	LED 40 W B35 E14 WW FR ND 3BC/6	646120	6	5.5	40	2700	15000	Non-Dim	470	50000	A+
pack 3	LED 40 W P45 E27 CW FR ND 3BC/6	764572	6	5.5	40	2700	15000	Non-Dim	470	50000	A+
pack 2	LED 40 W P45 E14 WW FR ND 2BC/6	586648	6	5.5	40	2700	15000	Non-Dim	470	50000	A+
CÁPSULAS											
pack 2	LED 10 W G4 WH 12 V ND 2BC/6	585979	6	1.2	10	3000	15000	Non-Dim	105	200000	A++
pack 2	LED 10 W G4 WW 12 V ND 2pk/6	578216	6	1.2	10	2700	15000	Non-Dim	120	50000	A+
pack 2	LED 20 W G4 WW 12 V ND 2pk/6	578254	6	2	20	2700	15000	Non-Dim	200	50000	A+
pack 2	LED 20 W G4 WH 12 V ND 2BC/6	585993	6	2	20	3000	15000	Non-Dim	200	200000	A++
pack 2	LED 25 W G9 WW ND 2BC/6	726914	6	1.9	25	2700	15000	Non-Dim	204	50000	A

	Descrição	8718696	Nova Outer box	Potência da lâmpada (W)	Potência subst. (W)	Temp. cor (K)	Vida útil (h)	Regulável	Lúmenes (lm)	Switch Cycle (times)	EEL
	SPOTS GU10										
pack 2	LEDClassic Classic 35 W GU10 WW 230 V 36D ND 2BC/6	582633	6	3.5	35	2700	15000	Non-Dim	/	50000	A+
pack 2	LEDClassic 35 W GU10 WH 230 V 36D ND 2BC/6	582671	6	3.5	35	3000	15000	Non-Dim	/	50000	A+
pack 3	LEDClassic 35 W GU10 WW 230 V 36D ND 3BC/8	582350	8	3.5	35	2700	15000	Non-Dim	/	50000	A+
pack 3	LEDClassic 35 W GU10 CW 230 V 36D ND 3BC/8	582374	8	3.5	35	4000	15000	Non-Dim	/	50000	A+
pack 3	LED 35 W GU10 WW 230 V 36D 3BC/8	599723	8	3.5	35	2700	15000	Non-Dim	275	50000	A+
pack 3	LED 35 W GU10 WH 230 V 36D 3BC/8	599747	8	3.5	35	3000	15000	Non-Dim	275	50000	A+
pack 3	LED 35 W GU10 CW 230 V 36D 3BC/8	599761	8	3.5	35	4000	15000	Non-Dim	300	50000	A+
pack 2	LEDClassic 50 W GU10 WW 230 V 36D ND 2BC/6	582695	6	4.6	50	2700	15000	Non-Dim	/	50000	A+
pack 2	LEDClassic 50 W GU10 WH 230 V 36D ND 2BC/6	582718	6	4.6	50	3000	15000	Non-Dim	/	50000	A+
pack 2	LEDClassic 50 W GU10 CW 230 V 36D ND 2BC/6	591468	6	4.6	50	4000	15000	Non-Dim	/	50000	A+
pack 2	LEDClassic 50 W GU10 WW 36D WGD 2BC/6	721698	6	5	50	2200-2700	15000	Dim	395	30000	A++
pack 3	LED 50 W GU10 CW 230 V 60D 3BC/8	599860	8	5	50	4000	15000	Non-Dim	415	50000	A+
pack 3	LEDClassic 50 W GU10 WW 230 V 36D ND 3BC/8	582411	8	4.6	50	2700	15000	Non-Dim	/	50000	A+
pack 3	LEDClassic 50 W GU10 CW 230 V 36D ND 3BC/8	582435	8	4.6	50	4000	15000	Non-Dim	/	50000	A+
pack 3	LEDClassic 50 W GU10 WW 36D WGD 3BC/8	582336	8	5	50	2200-2700	15000	Dim	395	30000	A++
pack 3	LEDClassic 400 lm GU10 CW 120D ND 3BC/8	686843	8	4.5	/	4000	15000	Non-Dim	440	50000	A



Gama Attralux

Gama Standard não regulável

Mate e filamento 40 W



NON-DIMMABLE



2700 –
4000 K



E27



15 000 h



EEL



EEL



CRI

Descrição	Potência	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Ciclos	CRI	Pack	Dimensões (AxC)	EAN1	12NC
	W								8710619	
ATR LEDclear 40 W E27 WW A60 ND 1BC/6	4	40	2700	470	15000	80	6	60 x 104	392503	929001262001
ATR LED 40 W A60 E27 WW FR ND 1BC/6 SRP	6	40	2700	470	15000	80	6	60 x 108	390394	929001252101
ATR LED 40 W A60 E27 CW FR ND 1BC/6 SRP	6	40	4000	500	15000	80	6	60 x 108	390417	929001252201

Gama Standard não regulável

Mate 60 W



NON-DIMMABLE



2700 –
4000 K



E27



15 000 h



EEL



EEL



CRI

Descrição	Potência	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Ciclos	CRI	Pack	Dimensões (Axh)	EAN1	12NC
	W								8710619	
ATR LED 60 W A60 E27 WW FR ND 1BC/6 G3	8.5	60	2700	806	15000	80	1	60 x 112	390479	929001313501
ATR LED 60 W A60 E27 CW FR ND 1BC/6 G3	8.5	60	4000	806	15000	80	1	60 x 112	390493	929001365201

Gama Standard não regulável

Mate 75 W



NON-DIMMABLE



2700 –
4000 K



E27



15 000 h



EEL



CRI

Descrição	Potência	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Ciclos	CRI	Pack	Dimensões (AxC)	EAN1	12NC
	W								8710619	
ATR LED 75 W A60 E27 WW FR ND RF 1BC G3	10.5	75	2700	1055	15000	80	1	60 x 120	390592	929001365577
ATR LED 75 W A60 E27 CW FR ND RF 1BC G3	10	75	4000	1055	15000	80	1	60 x 120	390615	929001365677

Gama Standard não regulável

Mate 100 W



NON-DIMMABLE



2700 –
4000 K



E27



15 000 h



EEL



CRI

Descrição	Potência	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Ciclos	CRI	Pack	Dimensões (AxC)	EAN1	12NC
	W								8710619	
ATR LED 100 W A67 E27 CW FR ND 1BC/6 G3	14	100	4000	1521	15000	80	1	65 x 120	390233	929001365801
ATR LED 100 W A67 E27 WW FR ND 1BC/6 SRP	14	100	2700	1521	50000	80	6	65 x 120	390196	929001252901

Gama Especiais

Mate T25



NON-DIMMABLE



2700 K



E14



15 000 h



EEL



CRI

Descrição	Potência	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	Ciclos	CRI	Pack	Dimensões (AxC)	EAN1	12NC
	W								8710619	
ATR LED 15 W E14 WW T25 ND 1BC/8 SRP	1.8	15	2700	140	80	15000	8	25 x 59	365941	929001169551

Gama Formato de vela não regulável

Mate 25 W/40 W



NON-DIMMABLE



2700 K



E14



15 000 h



EEL



CRI

Descrição	Potência	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	CRI	Ciclos	Pack	Dimensões (AxC)	EAN1	12NC
	W								8710619	
ATR LED 25 W B35 E14 WW FR ND 1BC/6 SRP	3.2	25	2700	250	80	15000	6	35 x 106	390677	929001253001
ATR LED 40 W B35 E14 WW FR ND 1BC/6 SRP	5.5	40	2700	470	80	15000	6	35 x 106	390776	929001253601

Gama Formato de vela não regulável Clara e filamento 25 W



NON-DIMMABLE



2700 K



E14



15 000 h



EEL



EEL



CRI

Descrição	Potência	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	CRI	Ciclos	Pack	Dimensões (Ax C)	EAN1	12NC
	W								8710619	
ATR LED 25 W B35 E14 WW CL ND 1BC/6 SRP	3.2	25	2700	250	80	15000	6	35 x 106	390691	929001253101
ATR LEDclear 25 W E14 WW B35 ND 1BC/6	2.1	25	2700	250	80	15000	6	35 x 97	392589	929001261601

Gama Formato esférico não regulável

Mate 25 W/40 W



NON-DIMMABLE



2700 K



E27



E14



15 000 h



EEL



CRI

Descrição	Potência	Equivalência	Pack	Dimensões (AxC)	Temp. Color	Lúmen output	CRI	Ciclos	EAN1	12NC
	W								8710619	
ATR LED 25 W P45 E14 WW FR ND 1BC/6 SRP	3.2	25	6	45 x 90	2700	250	80	15000	390851	929001253201
ATR LED 25 W P45 E27 WW FR ND 1BC/6 SRP	3.2	25	6	45 x 90	2700	250	80	15000	390837	929001253301
ATR LED 40 W P45 E14 WW P45 FR ND RF 1BC	5.5	40	6	45 x 90	2700	470	80	15000	391018	929001253777
ATR LED 40 W P45 E27 WW FR RF ND 1BC	5.5	40	6	45 x 90	2700	470	80	15000	391032	929001253877

Gama Formato esférico não regulável Clara e filamento 25 W/40 W



NON-DIMMABLE



2700 K



E14



E27



15 000 h



EEL



EEL



CRI

Descrição	Potência	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	CRI	Ciclos	Pack	Dimensões (AxCx)	EAN1	12NC
	W								8710619	
ATR LED 25 W P45 E14 WW CL ND 1BC/6 SRP	3.2	25	2700	250	80	15000	6	45 x 90	390875	929001253401
ATR LED 25 W P45 E27 WW CL ND 1BC/6 SRP	3.2	25	2700	250	80	15000	6	45 x 90	390899	929001253577
ATR LEDclear 40 W E14 WW P45 ND 1BC/6	4	40	2700	470	80	15000	6	45 x 80	392527	929001261701

Gama Spot não regulável GU10 35 W



NON-DIMMABLE



2700 –
4000 K



GU10



15 000 h



EEL



CRI

Descrição	Potência	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	CRI	Ciclos	Pack	Dimensões (AxC)	EAN1	12NC
	W								8710619	
ATR LED 35 W GU10 WW 36D ND 1BC/6	3	35	2700	230	80	15000	6	50 x 54	391391	929001250301

Gama Spot não regulável GU10 50 W



NON-DIMMABLE



4000 K



2700 K



GU10



15 000 h



EEL



CRI

Descrição	Potência	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	CRI	Ciclos	Pack	Dimensões (Ax C)	EAN1	12NC
	W								8710619	
ATR LED 50 W GU10 WW 36D ND 1BC/6	4.7	50	2700	345	80	15000	6	50 x 54	391490	929001250401
ATR LED 50 W GU10 CW 36D ND 1BC/6	4.7	50	4000	380	80	15000	6	50 x 54	391551	929001247001

Gama Spot não regulável MR16

35 W/50 W



NON-DIMMABLE



2700 K



4000 K



G5.3



15 000 h



EEL



CRI

Descrição	Potência	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	CRI	Ciclos	Pack	Dimensões (AxC)	EAN1	12NC
	W								8710619	
ATR LED 35 W GU5.3 WW 12 V 36D ND 1BC/6	4.5	35	2700	345	80	15000	6	50 x 46	391810	929001210901
ATR LED 50 W GU5.3 CW 12 V 36D ND 1BC/6	8	50	4000	630	80	15000	6	50 x 46	391919	929001246001

Gama Cápsulas não regulável G4-G9



NON-DIMMABLE



2700 K



G4



G9



15 000 h



EEL



CRI

Descrição	Potência	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	CRI	Ciclos	Pack	Dimensões (AxCx)	EAN1	12NC
	W								8710619	
ATR LED 25 W G9 WW ND RF 1BC/8	2.8	25	2700	250	80	15000	8	17 x 52	365989	929001169780
ATR LED 25 W G9 WW ND 1BC/8	2.8	25	2700	250	80	15000	8	17 x 52	365989	929001169701

Gama Refletoras Reguláveis e Não reguláveis R50-R63



2700 K



E14



E27



15 000 h



EEL



CRI

Descrição	Potência	Equivalência	Temp. Cor	Lúmen	CRI	Ciclos	Pack	Dimensões (Ax C)	EAN1	12NC
	W								8710619	
ATR LED 40 W E14 WW R50 36D DIM 1BC/6 SRP	3.5	40	2700	255	80	15000	6	50 x 86	391971	929001250801
ATR LED 40 W E14 WW R50 36D ND1BC/6 SRT – NÃO REGULÁVEL	2.9	40	2700	230	80	50000	6	51 x 81	392015	929001235921

