

PHILIPS

Lighting

Boost!

O seu guia para
o sucesso

Encontre
a **solução certa**
para todas as
necessidades

Sugestões
para vender e
trabalhar em
rede

O que é que
faria com um
milhão?

Parceiro de distribuição

IDEE

NIREL
GROUPING-ELECTRIC WHOLESALEERS IN PORTUGAL

nortécnica
representações e técnica s.a.

ELECO
COMERCIO E INDUSTRIAS ELECTRICAS, S.A.

**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**

Agora ou nunca ofertas.

Ganhe um cartão
“ Dá “ com 5€,
por cada 150€
de compras
em produtos
LED Philips.



Até 30 de Dezembro de 2018
compre 150€ dos produtos
Philips LED em campanha e receba
uma cartão “ Dá “ no valor de 5€

* Válido em mais de 1100 Lojas em Portugal e Espanha, Continente, Continente Online, Worten, Worten Mobile, Zippy, MO, Sport Zone, Geostar, Wells, Bom Bocado, Bagga, Note, Dr.Wells, Zu e Supermercados Go Natural

A Promoção decorre nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2018. Aplica-se a toda a gama Led Philips em campanha. Lâmpadas e luminárias. Exclui-se da campanha condições especiais para projetos. A campanha é limitada ao stock de cartões existente.

Índice

4

Bem-vindo ao Boost!

7

Sempre a solução certa

8

Encontra aqui a solução adequada a cada espaço !

10

Cinco excelentes motivos para mudar para LED

12

Dez canções para aumentar o seu nível de energia

14

Lâmpadas LED TrueForce

16

LED ExpertColor e Deco

18

O tubo LED certo, sempre

20

Sugestões para vender e negociar

22

Almoço de trabalho altamente energético

24

Faz sentido atualizar

26

CoreLine

28

Ledinaire

30

Dez filmes para inspirar as suas competências comerciais

32

CoreLine vs. Ledinaire

34

Porquê a Philips?

36

O que é que faria com um milhão?

38

Iluminação conectada

40

Ligue-se em 5 passos simples

42

A derradeira viatura de instalador

Especificações do produto

Bem-vindo ao Boost!

O seu guia para o sucesso

O sucesso das vendas não se resume apenas ao preço, mas sim ao valor. Durante as próximas semanas, fique a conhecer o verdadeiro valor da iluminação LED. Ao vender a luz certa, está também a impulsionar o seu próprio negócio.

Atualize a sua oferta de soluções com base nas necessidades de iluminação do seu cliente. Substituir as lâmpadas convencionais por lâmpadas LED para poupar energia. Investir na substituição por luminárias LED para melhorar a qualidade da luz e otimizar ainda mais as poupanças. Avançar para sistemas de iluminação ligados que ajudarão os seus clientes a criar o ambiente perfeito para os

trabalhadores e a melhorar as operações. A Philips tem uma solução de iluminação LED para todas as necessidades. Neste guia Boost! irá encontrar muito em que pensar, incluindo: o nosso portefólio de soluções; sugestões e dicas sobre como expandir o seu negócio; ofertas especiais. Leia o Boost!, o seu guia para vender iluminação LED com êxito.

Em Nome da Idee e da equipa Philips desejamos-lhe muita inspiração e prazer na leitura.







Indústria



Escritório

Sempre a solução certa

Os verdadeiros profissionais têm por objetivo fazer aquilo que é correto para os seus clientes, independentemente da aplicação, situação ou função. Independentemente de o cliente trabalhar com um orçamento limitado ou pretender a máxima poupança de energia. Independentemente de a melhor solução se resumir a uma simples poupança de energia e de custos ou se tratar de uma solução topo de gama. Qualquer que seja a necessidade, a Philips tem sempre a solução de iluminação LED certa. E a IDEE é o local onde a vai encontrar. Veja as várias opções de LED neste guia.



Estacionamento

Encontra aqui a **solução adequada** a cada espaço !

1 Existing conventional installation

2 LED lamps & tubes

Office

Fluorescent tubes T8/T5



Master LEDtube Ultra/High Output T8/T5



Industry

Fluorescent tubes T8/T5 and/or SON High Pressure sodium lamps



Master LEDtube Ultra/High Output T8/T5




Small storage

Fluorescent tubes T8/T5



CorePro LEDtube




Car park

Fluorescent tubes T8/T5



CorePro LEDtube





Scan the QR-code or visit the website:

www.philips.com/productfinder

interact
ready.

3 Ledinaire

4 CoreLine

5 Connected lighting

Ledinaire surface



CoreLine panel OC



CoreLine recessed spot



CoreLine panel



CoreLine SlimDownlight



CoreLine downlight



CoreLine surface



Ledinaire floodlight



CoreLine High-bay or High-bay PIR



CoreLine waterproof



Ledinaire waterproof



CoreLine waterproof



MasterConnect LEDtube



Ledinaire floodlight



CoreLine tempo



CoreLine waterproof



Ledinaire waterproof



CoreLine waterproof



MasterConnect LEDtube



Ledinaire waterproof



CoreLine waterproof



CoreLine waterproof



MasterConnect LEDtube



Office

Industry

Small storage

Car park

Cinco excelentes motivos para mudar para LED



Procure para ver os **vídeos de formação essenciais sobre LED** elaborados para si pela Universidade Signify!



As lâmpadas LED da Philips são concebidas para uma instalação simples e eficiência excepcional, de forma a tornar a atualização para LED rápida e fácil. Mas, antes de mais, quais os motivos para trocar as lâmpadas e tubos convencionais por LED? Eis porquê:



Poupanças de energia significativas

As luzes LED reduzem a fatura energética. Utilizam 50% da energia das alternativas fluorescentes, 20% da energia das de halógeno e 10% da energia das incandescentes.

Retorno instantâneo

As poupanças de energia são imediatas, após a instalação.

Substituição lâmpada a lâmpada

Substituição das luminárias antigas sem dificuldades nem custos adicionais. Todas as lâmpadas são concebidas para serem totalmente compatíveis com os equipamentos existentes. Basta substituir e desfrutar dos benefícios.

Longo tempo de vida

Os tubos LED duram duas vezes mais do que os fluorescentes e os nossos LED para substituição de halógeno e incandescentes duram 10 vezes mais. Isto reduz os custos de manutenção em mais de metade!

Retorno rápido do investimento

Normalmente, a substituição por lâmpadas LED pode pagar-se a si mesma no prazo de um ano, mesmo em casquilhos permanentemente acesos.

10 canções para aumentar o seu nível de energia

1. **Survivor**
Eye of the Tiger
2. **Coldplay**
Viva la Vida
3. **AC/DC**
Thunder
4. **Busta Rhymes**
Hit 'em High
5. **Lenny Kravitz**
American Woman
6. **Pharrell Williams**
Happy
7. **The Offspring**
Pretty Fly (For a White Guy)
8. **Eminem**
Lose Yourself
9. **Will.i.am ft. Britney Spears**
Scream & Shout
10. **U2**
Beautiful Day



Lâmpadas LED TrueForce

Poupe energia e proporcione a iluminação perfeita para cada espaço.

Lâmpadas LED líderes na indústria para substituição de HID:

- Fluxo luminoso potente, óticamente eficiente
- Atualização instantânea - sem necessidade de substituir ou alterar o equipamento
- Vida útil de 50 000 horas, 5 anos de garantia

TrueForce LED Road



TrueForce LED Industrial e Retalho

- Plug & play: Compatível com o sistema EM
- Até 65% de poupança de energia*
- Luz branca agradável (CRI 80)
- Classificação IP40



TrueForce LED Urbano

- Encaixe perfeito – tamanho compacto
- Poupança de energia de até 75%*
- Ópticamente eficiente
- Peso reduzido - apenas 350 g
- Proteção contra excesso de temperatura
- Classificação IP65

* Em comparação com os sistemas convencionais

Criar o ambiente perfeito para cada espaço

A MASTER LEDspot ExpertColor possui um espectro de luz semelhante ao das lâmpadas de halogéneo, para uma experiência de cores reais.

MASTER LEDspot ExpertColor

ExpertColor

CRI 97
Melhor restituição cromática do segmento, CRI97

Espectro de luz personalizado semelhante ao do halogéneo

Regulação ampla e suave, abaixo de 5%

40 000 horas vida útil

Poupança de energia de até 85%*

PHILIPS

* Em comparação com as lâmpadas de halogéneo

Concebida **para** **ser vista**

Atualmente, os espaços de trabalho necessitam de cumprir diversas funções. Produzimos, reunimos, apresentamos, vendemos e exigimos que a nossa iluminação seja adaptável para responder a todas as necessidades e estados de espírito. Existe uma crescente procura de iluminação decorativa e elegante e esta tem de ser concebida para ser vista. As coleções Philips Deco são lâmpadas LED com filamentos gigantes, muito elegantes, concebidas para marcar uma posição e acentuar o interior do escritório ou da loja do cliente ou para complementar o estilo de um hotel, bar ou restaurante. Complemente várias preferências de design com os designs de filamentos exclusivos da Philips.



Deco LED **Vintage Giant**

Acentua uma atmosfera vintage tradicional acolhedora e aconchegante.

Deco LED **Modern Giant**

Um design moderno, brilhante, discreto, fresco e futurista

Fácil de atualizar,
simples de instalar

Ambas as coleções tiram o máximo partido dos designs clássicos, pelo que pode optar pela forma perfeita entre uma seleção de lâmpadas com a forma de "Globo", "Lágrima" ou "Tubular". Regulável e não regulável.

Tubo LED

O tubo LED certo, sempre



Gama LED líder na indústria para a substituição de tubos fluorescentes

- Desempenho lumínico líder na sua classe
- A melhor compatibilidade
- Instalação fácil

Nas aplicações gerais, o tubo Universal é a escolha ideal.

Nas aplicações mais exigentes: utilize a nossa Ferramenta de seleção.

Encontre a solução **certa** na nossa gama com a **Ferramenta de seleção**
www.philips.com/ledtubeselectortool

CorePro Tubo LED T8 Universal

- Funciona com todas as tecnologias de controlador (EM/HF/eletricidade)
- Emissão lumínica de até 2700 lm
- retorno do investimento normalmente no prazo de 1 ano, em funcionamento contínuo 24/7*
- Vida útil até 3x mais longa*

MASTER LEDtube T5

- Vida útil de 50 000 horas
- Até 155 lúmens/Watt
- Funciona com controladores HF**
- Emissão lumínica de até 5600 lm



MASTER LEDtube T8 sensor

- Sensor de movimento integrado
- Regulação automática com base no movimento
- Não são necessários sensores ou cablagem adicionais
- Poupança de energia de até 70%*

* Em comparação com lâmpadas fluorescentes

** Consulte o site www.philips.com/ledtube para obter as mais recentes informações acerca da compatibilidade dos controladores.

CorePro LED PLC, PLL e PLS

- Uma solução adaptável simples para lâmpadas fluorescentes PLC e PLL
- Vida útil de 30 000 horas
- Poupança de energia de até 60%*

9 formas de vender ao seu cliente

As vendas não se resumem a distribuir brochuras, negociar preços e fechar negócio. A sua atitude é importante, tal como a sua experiência. Construa uma relação verdadeira com os potenciais clientes. Isto torna o seu dia de trabalho – e o deles – mais agradável. E mais rentável.

1. Seja honesto

É mais provável que os clientes efetuem uma compra quando confiam no vendedor.

2. Desafie as perceções dos clientes

O vendedor é o perito. Conteste perceções antiquadas e pergunte “porquê?”

3. Melhore as vendas, faça vendas cruzadas e acrescente valor

Podem sempre aumentar as vendas. Não seja tímido – apresente a proposta!

4. Celebre os seus sucessos

E aprenda com os erros. Compreenda os motivos pelos quais um cliente efetuou ou não uma compra.

5. Faça amigos

Interesse-se sinceramente pelo cliente. Construa uma ligação pessoal.

6. Mantenha a calma

Uma venda importante? Nunca aborde um cliente apenas com o dinheiro em mente.

7. Mostre interesse

Tenha curiosidade no que respeita às frustrações do cliente. Pergunte quais são os problemas que precisam de resolver.

8. Seja convincente

Prepare-se bem. Conheça os factos. Tenha confiança. Isto mantém os clientes interessados.

9. Demore o seu tempo

Os clientes não querem sentir-se apressados numa venda se não se sentirem preparados para comprar.



1. Utilize os seus contactos atuais

Ficará surpreendido com a dimensão da sua rede.

2. Pergunte sobre o que necessitam

Colocá-los em contacto com outros em quem confia pode ser a resposta.

3. Oiça em vez de falar

Concentre-se nas necessidades e nos interesses dos potenciais clientes e não nos seus próprios.

4. Use o LinkedIn!

Aumente a sua rede. Não seja tímido, convide os contactos que já conhece.

5. Dê sem receber

Seja simpático e prestável, sem esperar nada em troca. Pode conseguir resultados inesperados.

6. Seja sempre igual a si mesmo

As pessoas reparam quando é sincero e autêntico. Não finja.

7. Aproveite todas as oportunidades

Trabalhe em rede com todas as pessoas que conhecer. Quem sabe onde isso poderá levar.

8. Utilize as redes sociais

Partilhe projetos concluídos ou coisas nas quais esteja a trabalhar com a sua rede.

9. Gira expetativas

Cumpra com o prometido e assegura-te de que as promessas foram cumpridas.

10. Construa relacionamentos

Seja atento, lembre-se de dados pessoais. Trate os contactos como amigos.

Torne-se **melhor** a trabalhar em rede

Trabalhar em rede está relacionado com fazer novos contactos e construir relacionamentos. Nunca se sabe quando os amigos, vizinhos, antigos colegas ou conhecidos do ginásio podem levar a novos clientes – ou tornarem-se eles próprios clientes.

Almoço de trabalho **altamente energético**

Fortaleça-se

Não há nada melhor do que um almoço delicioso, saudável e nutritivo para o manter ativo durante um dia de trabalho atarefado. Um almoço pelo qual anseia, com todos os ingredientes para o ajudar a fazer o melhor trabalho possível. Esta receita aumenta o seu nível de energia, eleva o seu jogo e aumenta o seu prazer de trabalhar – garantidamente!



Wrap de frango

Comida energética para comer à mão. Come-se quente ou frio.

Ingredientes:

180 g de peito de frango, fatias finas cortadas em ângulo

1/2 colher de chá de chili em pó suave

1 dente de alho cortado

Sumo de 1/2 lima

1 colher de chá de azeite

2 wraps com sementes

1 pimento assado (em conserva) fatiado

1 abacate cortado ao meio e sem caroço

Coentros picados

Preparação:

1. Misture o frango com o sumo de lima, o chili em pó e o alho.
2. Aqueça o azeite numa frigideira antiaderente e cozinhe o frango durante alguns minutos. Entretanto, aqueça os wraps de acordo com as instruções na embalagem.
3. Esmague meio abacate sobre cada wrap.
4. Junte os pimentos à frigideira para os aquecer.
5. Coloque o frango sobre os wraps e polvilhe com os coentros.
6. Enrole, corte ao meio e coma à mão.

Luminárias LED: **faz sentido atualizar**



Os nossos tubos, lâmpadas e focos LED são substitutos simples para a iluminação convencional que permitem poupar dinheiro. Então, e as próprias luminárias?

Se está a planear renovar a instalação de iluminação de um cliente, considere uma atualização completa com as nossas luminárias LED CoreLine (inovadora) e Ledinaire (essencial). Equivalem aos tipos de luminárias tradicionais como os painéis, focos, réguas e outras luminárias de montagem encastrada e em superfície.

Existem vários motivos válidos para atualizar as luminárias. Para começar, a substituição da instalação dá-lhe uma melhor iluminação. Mas há outros benefícios na utilização das mais recentes luminárias LED em comparação com a simples renovação das versões convencionais:



- melhor eficiência energética
- melhor eficiência luminosa
- melhor qualidade de luz

Isto pode significar que os trabalhadores do seu cliente irão ver melhor e trabalhar mais confortavelmente, com maior produtividade e em maior segurança.

E, como irá ver na página 32, as nossas luminárias CoreLine são a escolha automática nos projetos de substituição, ao passo que as luminárias Ledinaire são a melhor opção para os trabalhos de iluminação diários.



Referência em termos de boa qualidade e inovação, são soluções de iluminação fáceis de utilizar em todos os projetos onde a iluminação é realmente importante.

Saiba **mais** sobre **as 17** luminárias CoreLine em **www.philips.com/coreline**

CoreLine

Agora com

5
anos
garantia!



CoreLine Luminária de montagem em parede

- Adequada para projetos que exigem resistência à água e ao vandalismo
- Fácil de instalar e de manusear: facilita a passagem de cabos
- Disponível em versões de 1200 lm, 2000 lm e 3400 lm

CoreLine Downlight



interact
ready.

- Abrange mais aplicações profissionais devido à regulação DALI, a diferentes óticas e a versões IP
- Elevada eficiência de até 100 lm/W

CoreLine Panel OC



interact
ready.

- Estrutura de metal para melhor robustez
- Fácil de instalar e de manusear: controlador no rebordo
- Superfície de luz suave para conformidade no escritório

Ledinaire

Ledinaire Waterproof

- Fácil de utilizar: níveis de iluminação afinados para os níveis convencionais
- Controlador fiável, menos falhas precoces
- Elevada eficiência de até 100 lm/W



Ledinaire **Panel**



- Estrutura de metal para melhor robustez
- Luz de orientação de alta qualidade, sem amarelecimento
- Controlador fiável, menos falhas precoces
- Versão em conformidade com as normas de escritório disponível

Ledinaire **Floodlight maxi**



- Design e acabamento de boa qualidade
- Controlador fiável, menos falhas precoces
- Fluxo luminoso adequado a aplicações padrão
- Detetor de movimentos opcional



A gama de produtos de confiança essencial para as tarefas diárias de iluminação que necessitam de bom desempenho.

Saiba **mais** sobre **as 12** diferentes luminárias Ledinaire em **www.philips.com/ledinaire**

10 filmes para inspirar as suas competências comerciais



Joy

Brilhante, enérgica e com uma vida pessoal complicada. Assim é Joy, a fundadora e matriarca de uma poderosa dinastia de negócios de família.



Pirates of Silicon Valley

Uma biografia semi-humorística sobre os homens que mudaram o mundo ao fundarem a Apple e a Microsoft.



Em Busca da Felicidade

Um vendedor em dificuldades tem de lidar com o divórcio, perdendo a custódia do filho a favor da mulher e a casa.



Boiler Room

Na tentativa de obter a aprovação do pai, Seth começa a trabalhar como corretor. Mas o trabalho não é o que parecia à primeira vista.



O Lobo de Wall Street

Um corretor de bolsa de Long Island engana com êxito investidores em Wall Street.




A Rede Social

A sua criação converte-o no mais jovem bilionário da história, mas não sem complicações pessoais e jurídicas.



Moneyball – Jogada de Risco

Ao utilizar dados estatísticos, Billy Beane está prestes a mudar o mundo do basebol.



Os Ricos e os Pobres

Um investidor snob e um astuto vigarista encontram os seus papéis invertidos como parte de uma aposta entre dois impiedosos milionários.



O Fundador

Uma combinação de ambição, persistência e impiedade cria uma das maiores empresas de restaurantes do mundo.



Wall Street

Um jovem e ambicioso corretor da bolsa está disposto a tudo para chegar ao topo com a ajuda de um implacável e ganancioso empresário.

CoreLine vs. Ledinaire

As novas luminárias LED são a escolha automática para renovações e novos edifícios.

Para além da iluminação atrativa, os clientes compreendem o design de linhas limpas das luminárias LED da Philips CoreLine (inovadora) e o valor das Ledinaire (essencial).

Então, como escolher a luminária certa para cada cliente?

CoreLine

Luminárias LED inovadoras para cada projeto onde a luz é realmente importante

A nossa inovadora gama CoreLine é a referência da indústria para projetos onde a atratividade da luz é realmente importante. Estas luminárias de alta qualidade e elevado valor são robustas e duradouras, com baixas taxas de falhas precoces e uma ampla gama de características – têm tudo.

A ampla gama inclui 12 tipos de luminárias de elevado desempenho. Isto significa que é possível encontrar uma solução para cada espaço: para cada área do edifício e para cada aplicação. Além disso, começa já a usufruir do sistema do futuro com os tipos de iluminação ligada comprovados e preparados para Interact.





Ledinaire

A gama de produtos de confiança essencial para as tarefas diárias de iluminação

Os clientes que procuram uma solução de entrada com a eficiência das luminárias LED necessitam da Ledinaire da Philips. Esta gama destina-se às tarefas de iluminação diárias que necessitam de um bom desempenho e de um excelente valor. Estas proporcionam a fiabilidade da qualidade do LED da Philips a um preço acessível.

Os controladores Philips de alta qualidade asseguram uma baixa taxa de falhas e a fiabilidade do componentes essenciais proporciona o desempenho prometido na embalagem. Existem nove tipos de luminárias para substituir as luminárias tradicionais com painéis, iluminação descendente, focos e réguas, incluindo versões resistentes à água. Trata-se de um portefólio compacto, sem complicações, prontamente disponível ao balcão de acordo com os inventários.

Ledinaire

CoreLine

Vida útil de, pelo menos

L65 a 50 000 horas*

L70 a 50 000 horas*

Fiabilidade: taxa de falhas do controlador

< 7,5% a 50 000 horas

< 5% a 50 000 horas

Garantia

3 anos

5 anos

*O valor L descreve a percentagem do fluxo luminoso inicial produzido durante um período de tempo estimado.

Porquê a Philips?

Os melhores produtos:

Qualidade imbatível

A qualidade e fiabilidade líderes no setor asseguram que as lâmpadas Philips mantêm o seu fluxo luminoso e a qualidade durante toda a vida útil garantida de 50 000 horas. Sem a necessidade de visitas posteriores para substituir lâmpadas avariadas.

Melhor regulação no segmento

Para qualquer local no qual pretenda que as pessoas relaxem e se sintam confortáveis, temos lâmpadas e tubos com uma luz mais quente e acolhedora. O design inovador do controlador assegura a compatibilidade com uma vasta gama de tipos de regulador.

Instalação fácil

Compatível com virtualmente todos os reguladores e transformadores para uma instalação fácil, mantendo todas as especificações e vida útil pelo mais baixo Custo Total de Propriedade.





O melhor parceiro:

Consultoria técnica e intenso apoio ao cliente:

“Respostas rápidas e competentes a perguntas”

A estreita colaboração com comerciantes locais assegura a disponibilidade atempada do produto:

“A Philips é suficientemente flexível para oferecer diferentes opções de entrega”

Estreita colaboração com a Philips antes, durante e depois dos projetos:

“Conseguiram satisfazer realmente as nossas necessidades. Preocuparam-se bastante e demonstraram muito empenho...”

O melhor portefólio:

- A melhor gama completa de tubos, focos, lâmpadas, velas e lustres juntamente com as luminárias correspondentes.
- Desde a poupança básica de energia e de custos até aos mais modernos sistemas ligados: a luz LED certa para cada necessidade.

O que é que faria com um milhão?

Ilha privada

Exatamente: a sua própria ilha privada. Quem terá um destino de férias melhor? Os preços começam nos 75 000 USD e por 250 000 USD pode mesmo ser o orgulhoso proprietário de uma ilha tropical. Não se esqueça: vai precisar de um barco.

Ferrari

Ferrari é o equivalente italiano a competir com estilo. Sabia que o logótipo do garanhão se destina a dar sorte? Precisamente aquilo de que necessita para ganhar o segundo milhão. Aperte os cintos!

Jato privado

Voar sem ter de partilhar a viagem com estranhos é um doce privilégio dos ricos. Verdade: um único milhão não é o suficiente para comprar um dos melhores aviões a jato. Mas quem quer todas as complicações de ter um quando se pode alugar? Está pronto para levantar voo?



Escorrega de água

Dê um toque especial à sua piscina com um escorrega de água, diretamente a partir do seu quarto. Booooooooooom dia!



Relógio exclusivo

Não é segredo que um bom relógio é um verdadeiro investimento e não uma despesa. Mas em vez de o vender mais tarde por um preço mais alto, poderá querer passá-lo aos seus filhos, como herança. Um verdadeiro sinal de bom gosto.



Lancha

Quando chegar a sua oportunidade, está na hora de comprar uma lancha. Na água, com o cabelo ao vento, o destino dos ricos e famosos para um merecido descanso. Desfrute do barco!



Mordomo

Se aprecia a torrada perfeita com um ovo cozido durante 5 minutos e a última edição do jornal pela manhã: contrate um mordomo. O seu assistente pessoal vai ajudar em tudo e mal dará pela presença dele. Sente-se e descontraia...



Mota personalizada

Aqueça o motor. Faça-se à estrada. Procure a aventura. E tudo o que se atravessar no seu caminho. Sejam francos: os milionários também precisam de libertar a pressão de vez em quando. Arranque!


Iluminação conectada: o futuro, agora



“Melhore o conforto, poupe energia e produza dados”

O futuro da iluminação está ligado. Os sistemas LED ligados otimizam os níveis de luz em todos os edifícios para criar a atmosfera perfeita para trabalhadores e visitantes. Os funcionários podem controlar a sua própria iluminação, ajustando-a facilmente à tarefa em mãos.

Isto proporciona um ambiente de trabalho melhor, mais seguro e mais confortável e que aumenta a produtividade e ajuda a manter a motivação. Os sistemas de iluminação ligados já demonstraram o seu valor em grandes empresas e a Philips disponibiliza agora as lâmpadas, luminárias, sensores e interruptores de parede inteligentes para as pequenas e médias empresas. As luzes de salas ou de espaços podem ser reguladas ou desligadas quando não estão a ser utilizadas e podem ser ajustadas aos níveis de luz natural. É uma excelente forma de gerir a iluminação de escritórios, espaços industriais e parques de estacionamento. Os tubos LED MasterConnect e as luminárias CoreLine preparados para Interact trazem o poder da IoT preparada para o futuro. Estas ajudam os clientes a cumprir os objetivos regulamentares, a qualificar-se para subsídios para empresas ecológicas e a melhorar de forma geral a imagem da empresa.



Enquanto instalador, irá receber ajuda com a administração e gestão do projeto e do utilizador, incluindo informações associadas acerca das fontes de luz e acessórios. E conquistará a confiança dos clientes ao dar-lhes aconselhamento especializado e personalizado com base nos dados para melhorar a otimização e a poupança.

As suas vantagens:


- Iluminação ligada de excelência para pequenas e médias empresas.
- Fácil de instalar, não são necessárias antenas, caixas de rádio ou cabos de sinal separados.
- Configuração rápida através da aplicação intuitiva Interact Pro.
- Obtenha dados valiosos a partir do painel Interact Pro e torne-se um consultor de confiança.
- As lâmpadas e luminárias preparadas para Interact funcionam na perfeição com a aplicação e painel Interact Pro.

As vantagens para os clientes:

- Níveis de luz otimizados e personalizados para as atividades diárias, um suporte para trabalhadores, tarefas e segurança.
- Máxima poupança de energia e de custos através da programação e da deteção de movimento e de luz natural.
- Demonstra responsabilidade social.
- Monitorização da iluminação e da energia com o painel Interact Pro para uma maior otimização.

Ligue-se em **5 passos simples**

O Philips Interact Ready é um sistema de iluminação ligado na nuvem concebido para ser simples e que pode ser ativado através da nossa aplicação móvel intuitiva.



A iluminação Philips Interact Ready funciona com o painel e a aplicação Interact Pro.

Como funciona o **sistema de iluminação** ligado

Iluminação Philips Interact Ready

interact
ready.



Luminárias inteligentes



Lâmpadas inteligentes



Sensores inteligentes



Interruptores de parede inteligentes

Funciona com

Software Interact Pro

interact Pro



Gateway Interact Pro



Aplicação Interact Pro



Painel Interact Pro

Conheça o futuro: **A derradeira** viatura de instalador

Uma vez que a maioria dos eletricitistas passa o dia na estrada, as carrinhas são ferramentas indispensáveis. Enquanto espaços de trabalho móveis, estas são uma poderosa ferramenta para todos os instaladores. Não admira que a maioria tenha gasto tempo e dinheiro a equipá-la adequadamente. Obviamente: a forma acompanha a função e o seu veículo integra principalmente material prático. Todavia, uma vez que passa tanto tempo na estrada, é melhor que o veículo também lhe proporcione algum conforto. E que tal alguma diversão e bom aspeto? Felizmente, a tecnologia móvel avança rapidamente.



Veículo elétrico

Apesar do constante debate entre especialistas, é muito provável que a sua próxima carrinha seja um veículo totalmente elétrico. Obviamente que aplaudimos este desenvolvimento. O poder à eletricidade! O nosso planeta será um lugar melhor e menos ruidoso.



Estação de trabalho de escritório

Para quê guardar o trabalho administrativo para a noite ou para o fim de semana se o pode fazer no local? A derradeira carrinha do instalador tem um assento dianteiro que pode ser transformado numa estação de trabalho instantaneamente. Com um ecrã e um teclado na ponta dos dedos. É o melhor lugar para monitorizar a iluminação Interact Ready instalada no cliente através do painel Interact.





Sempre ligado


A Internet das Coisas não irá parar nos objetos móveis. À semelhança dos Tesla, todos os veículos estarão permanentemente online num futuro próximo. Mais ainda: serão computadores em movimento. A Internet de alta velocidade irá mudar as suas deslocações, o seu trabalho e a sua vida sobre rodas.



Quente e fresco

Esqueça o velho termo, com café que pode estar quente mas sabe como se tivesse sido feito há 8 horas. Porque assim foi...

A carrinha do futuro inclui uma máquina de café e um micro-ondas a bordo. Pelo que pode desfrutar de uma refeição quente enquanto anda por aí. Bom apetite!



PHILIPS

Lighting

O teu guia para os produtos LED da Philips

Todas as especificações num único local

MASTER LEDtube T8 Ultra Efficiency



G13



Product type	LED	Lumen output	Operation	Dimmable	Rotatable end cap	Beam angle	CRI	Color temp.	Lifetime	Energy-label	Dimensions	EOC 1 pcs (C)*
MASTER LEDtube (EM/Mains)	W	lm	lm/W			°		K	Hrs.		HxW	8718696
1200mm UE 14.5W 840 T8	14,5	2500	EM & Mains	No	Yes	160	83	4000	60.000	A++	28x1200	73150500
1200mm UE 14.5W 865 T8	14,5	2500	EM & Mains	No	Yes	160	83	6500	60.000	A++	28x1200	73152900
1500mm UE 21.5W 840 T8	21,5	3700	EM & Mains	No	Yes	160	83	4000	60.000	A++	28x1500	73154300
1500mm UE 21.5W 865 T8	21,5	3700	EM & Mains	No	Yes	160	83	6500	60.000	A++	28x1500	73156700



Protection starter

Product type	EOC 10 pcs (I)
Accessory	8718291
Starter EMP	72928000



DIMENSIONS



G13

MASTER LEDtube T8 sensor



Product type	LED	Lumen output	Operation	Dimmable	Rotatable end cap	Beam angle	CRI	Color temp.	Lifetime	Energy-label	Dimensions	EOC 1 pcs (C)*
	W	lm				°		K	Hrs.		HxW	8718696
1200mm HO 16.5W840 T8	16,5	2100	EM & Mains	Yes	No	240	83	4000	50.000	A++	1214x28	80611100
1200mm HO 16.5W865 T8 NEW	16,5	2100	EM & Mains	Yes	No	240	83	6500	50.000	A++	1214x28	80613500
1500mm HO 24W840 T8 NEW	24	3100	EM & Mains	Yes	No	240	83	4000	50.000	A++	1514x28	80615900
1500mm HO 24W865 T8 NEW	24	3100	EM & Mains	Yes	No	240	83	6500	50.000	A++	1514x28	80617300



G13

MASTER LEDtube T8 food



Product type	LED	Lumen output	Operation	Dimmable	Rotatable end cap	Beam angle	CRI	Color temp.	Lifetime	Energy-label	Dimensions	EOC 1 pcs (C)*
1 MASTER LEDtube (EM/Mains)	W	lm	lm/W			°		K	Hrs.		HxW	8718696
1200mm 12W833 T8 food	12	1000	EM & Mains	No	Yes	160	83	3300	50.000	A+	28x1200	76393300
1500mm 20W833 T8 food	20	1680	EM & Mains	No	Yes	160	83	3300	50.000	A+	28x1500	76395700
900mm 8.5W833 T8 food	8,5	750	EM & Mains	No	Yes	160	83	3300	50.000	A+	28x900	76391900
2 MASTER LEDtube (HF)	W	lm	lm/W			°		K	Hrs.		HxW	8718696
1200mm 16.5W833 T8 food	16,5	1000	HF	No	Yes	160	83	3300	50.000	B	28x1200	56616900



CorePro LED tube T8

CorePro LED tube T8 Standard Output



Product type	LED	Lumen output	Operation	Dimmable	Beam angle	CRI	Color temp.	Lifetime	Energy-label	Dimensions	EOC 1 pcs (C)*
	W	lm			°		K	Hrs.		HxW	8718696
CorePro LED tube (EM/Mains)											
600mm 8W 840 T8	8	800	EM & Mains	No	240	80	4000	30.000	A+	28x600	71103300
600mm 8W 865 T8	8	800	EM & Mains	No	240	80	6500	30.000	A+	28x600	71105700
1200mm 16W 840 T8	14,5	1600	EM & Mains	No	240	80	4000	30.000	A+	28x1200	71107100
1200mm 16W 865 T8	14,5	1600	EM & Mains	No	240	80	6500	30.000	A+	28x1200	71109500
1500mm 20W 840 T8	20	2200	EM & Mains	No	240	80	4000	30.000	A+	28x1500	71091300
1500mm 20W 865 T8	20	2200	EM & Mains	No	240	80	6500	30.000	A+	28x1500	71095100

CorePro LED tube T8 High Output (EM/Mains – Universal)



Product type	LED	Lumen output	Operation	Dimmable	Beam angle	CRI	Color temp.	Lifetime	Energy-label	Dimensions	EOC 1 pcs (C)*
	W	lm	lm/W		°		K	Hrs.		HxW	8718696
1 CorePro LED tube (EM/Mains)											
1200mm HO 18W 865 T8 NEW	18	2000	EM & Mains	No	240	80	6500	30.000	A+	1214x28	80611100
1200mm HO 18W 840 T8 NEW	18	2000	EM & Mains	No	240	80	4000	30.000	A+	1214x28	80613500
1500mm HO 24W 865 T8 NEW	24	2700	EM & Mains	No	240	80	6500	30.000	A+	1514x28	80615900
1500mm HO 24W 840 T8 NEW	24	2700	EM & Mains	No	240	80	4000	30.000	A+	1514x28	80617300
2 CorePro LED tube (Universal)											
UN 1200mm HO 18W830 T8 NEW	18	1850	EM & Mains & HF	No	240	80	3000	30.000	A+	1214x28	80166600
UN 1200mm HO 18W840 T8 NEW	18	2000	EM & Mains & HF	No	240	80	4000	30.000	A+	1214x28	80168000
UN 1200mm HO 18W865 T8 NEW	18	2000	EM & Mains & HF	No	240	80	6500	30.000	A+	1214x28	80170300
UN 1500mm HO 23W830 T8 NEW	23	2500	EM & Mains & HF	No	240	80	3000	30.000	A+	1514x28	80172700
UN 1500mm HO 23W840 T8 NEW	23	2700	EM & Mains & HF	No	240	80	4000	30.000	A+	1514x28	80174100
UN 1500mm HO 23W865 T8 NEW	23	2700	EM & Mains & HF	No	240	80	6500	30.000	A+	1514x28	80176500

Protection starter



Product type	EOC 10 pcs (I)	
Accessory	8718291	
Starter EMP	72928000	

LED PLC / PLL

CorePro LED PLC



Product type	LED	Lumen output	Operation	Dimmable	Rotatable end cap	Beam angle	CRI	Color temp.	Pack	Lifetime	Energy-label	Dimensions	EOC
	W	lm	lm/W			°		K		Hrs.		HxW	8718696
CorePro LED PLC													
4.5W 830 2P G24D-1	4,5	475	EM (2P)	No	Yes	120	80	3000	10	30.000	A+	131x34	70659600
4.5W 840 2P G24D-1	4,5	500	EM (2P)	No	Yes	120	80	4000	10	30.000	A+	138x34	70661900
6.5W 830 2P G24d-2	6,5	650	EM	No	Yes	120	80	3000	10	30.000	A+	147x33	54127200
6.5W 840 2P G24d-2	6,5	700	EM	No	Yes	120	80	4000	10	30.000	A+	147x33	54129600
8.5W 830 2P G24d-3	8,5	950	EM	No	Yes	120	80	3000	10	30.000	A+	170x80	54123400
8.5W 840 2P G24d-3	8,5	1000	EM	No	Yes	120	80	4000	10	30.000	A+	170x33	54125800
4.5W 830 2P G24Q-1	4,5	475	HF (4P)	No	Yes	120	80	3000	10	30.000	A+	131x34	70663300
4.5W 840 2P G24Q-1	4,5	500	HF (4P)	No	Yes	120	80	4000	10	30.000	A+	138x34	70665700
6.5W 830 4P G24q-2	6,5	650	HF	No	Yes	120	80	3000	10	30.000	A+	163x33	54119700
6.5W 840 4P G24q-2	6,5	700	HF	No	Yes	120	80	4000	10	30.000	A+	140x33	54121000
9W 830 4P G24q-3	9	950	HF	No	Yes	120	80	3000	10	30.000	A+	163x33	54115900
9W 840 4P G24q-3	9	1000	HF	No	Yes	120	80	4000	10	30.000	A+	163x33	54117300

CorePro LED PLL



Product type	LED	Lumen output	Operation	Dimmable	Beam angle	CRI	Color temp.	Pack	Lifetime	Energy-label	Dimensions	EOC
	W	lm	lm/W		°		K		Hrs.		HxW	8718696
CorePro LED PLL (HF)												
16.5W 830 4P 2G11	16,5	2000	HF	No	160	83	3000	10	30.000	A+	411x37	73966200
16.5W 840 4P 2G11	16,5	2100	HF	No	160	83	4000	10	30.000	A+	411x37	73974700
16.5W 865 4P 2G11	16,5	2100	HF	No	160	83	6500	10	30.000	A+	411x37	73976100

CorePro LED spot MV Reflector



Product type	LED		Traditional		Dimmable	Beam intensity	Beam angle	CRI	Color temp.	Pack	Lifetime	Energy label	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W										
CorePro LED spot MV Reflector	W	W	lm	lm/W		cd	°		K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 D 5-60W 827 R50 36D	5,00	60	320	64	Yes	735	36	80	2700	6	15.000	A+	81x51	57853700
D 5.7-60W 827 R63 36D	5,70	60	345	61	Yes	600	36	80	2700	6	15.000	A+	102x63	58958800
2 ND 1.7-25W 827 R50 36D	1,70	25	135	79	No	310	36	80	2700	6	15.000	A++	81x51	57849000
ND 2.9-40W 827 R50 36D	2,90	40	230	79	No	530	36	80	2700	6	15.000	A++	81x51	57851300
ND 2.7-40W 827 R63 36D	2,70	40	210	78	No	450	36	80	2700	6	15.000	A++	102x63	57859900
3 ND 2.2-30W 827 R39 36D	2,20	28	150	68	No	250	36	80	2700	6	15.000	A++	66x39	58404000
ND 3.7-60W 827 R80 40D	3,70	60	370	100	No	850	40	80	2700	6	15.000	A++	113x80	58406400
4 ND 7-100W 827 R80 40D	7,00	100	667	95	No	1500	40	80	2700	6	15.000	A++	113x80	58408800

CorePro LED spot MR16 / MR11



Product type	LED		Traditional		Dimmable	Beam intensity	Beam angle	CRI	Color temp.	Pack	Lifetime	Energy label	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W										
CorePro LED spot LV	W	W	lm	lm/W		cd	°		K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 ND 3-20W MR16 827 36D	3,00	20	230	77	No	600	36	80	2700	10	15.000	A++	46x51	71061600
2 ND 5-35W MR16 827 36D	5,00	35	345	69	No	650	36	80	2700	10	15.000	A+	46x51	71063000
ND 5-35W MR16 840 36D	5,00	35	390	78	No	650	36	80	4000	10	15.000	A+	46x51	71065400
3 ND 8-50W MR16 827 36D	8,00	50	621	78	No	1100	36	80	2700	10	15.000	A+	50x51	71067800
ND 8-50W MR16 830 36D	8,00	50	621	78	No	1100	36	80	3000	10	15.000	A+	50x51	71069200
ND 8-50W MR16 840 36D	8,00	50	630	79	No	1100	36	80	4000	10	15.000	A+	50x51	71089000
4 ND 2.6-20W 827 MR11 36D	2,60	20	190	73	No	400	36	80	2700	12	15.000	A+	37.5x35	70868200

LED capsule & Specials



CorePro LED capsule LV / MV



Product type	LED		Traditional		Dimmable	Beam intensity	Beam angle	CRI	Color temp.	Pack	Lifetime	Energy label	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W										
CorePro LED capsule LV 12V	W	W	lm	lm/W		cd	°		K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
3 D 2-20W G4 827	2,00	20	200	100	Yes	n.a.	n.a.	80	2700	12	15.000	A++	48x17	57865000
1 ND 1.2-10W G4 830	1,20	10	105	88	No	n.a.	n.a.	80	3000	12	15.000	A++	39.2x14.3	42228100
ND 1.2-10W G4 827	1,20	10	120	100	No	n.a.	n.a.	80	2700	12	15.000	A++	39.2x14.3	57817900
2 ND 2-20W G4 827	2,00	20	200	100	No	n.a.	n.a.	80	2700	12	15.000	A++	45x14.3	57819300
ND 2-20W G4 830	2,00	20	200	100	No	n.a.	n.a.	80	3000	12	15.000	A++	45x14.3	41916800
CorePro LED capsule MV 220-240V	W	W	lm	lm/W		cd	°		K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
4 D 2.3-25W G9 827	2,30	25	215	93	Yes	n.a.	n.a.	80	2700	12	15.000	A++	51x23	57869800
5 ND 1.9-25W G9 827	1,90	25	204	107	No	n.a.	n.a.	80	2700	12	15.000	A++	48x16.5	71392100
ND 1.9-25W G9 830	1,90	25	210	111	No	n.a.	n.a.	80	3000	12	15.000	A++	48x16.5	72423100
6 ND 2.8-35W G9 827	2,80	35	315	113	No	n.a.	n.a.	80	2700	12	15.000	A++	49x16	72642600
ND 2.8-35W G9 830	2,80	35	315	113	No	n.a.	n.a.	80	3000	12	15.000	A++	49x16	72644000

CorePro LED linear R7S



Product type	LED		Traditional		Dimmable	Beam angle	CRI	Color temp.	Pack	Lifetime	Energy-label	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W									
CorePro LED linear	W	W	lm	lm/W		°		K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 ND 6.5-60W R7S 118mm 830	7	60	806	124	No	n.a.	80	3000	10	20.000	A++	118x22.5	52253000
2 D 14-100W R7S 118mm 830	14	100	1600	114	Yes	n.a.	80	3000	10	15.000	A+	118x29	57879700
D 14-100W R7S 118mm 840	14	100	1800	129	Yes	n.a.	80	4000	10	15.000	A++	118x29	57881000
3 N D 7.5-60W R7S 78mm 830	8	60	950	127	No	n.a.	80	3000	10	15.000	A++	78x29	71394500
ND 7.5-60W R7S 78mm 840	8	60	1000	133	No	n.a.	80	4000	10	15.000	A++	78x29	71396900
4 D 14-120W R7S 118mm 830	14	120	2000	143	Yes	n.a.	80	3000	10	15.000	A++	118x29	71400300
D 14-120W R7S 118mm 840	14	120	2000	143	Yes	n.a.	80	4000	10	15.000	A++	118x29	71406500

LED bulb

MASTER LEDbulb – Dimtone frosted



Product type	LED		Traditional	Lumen output	Efficacy	Dimmable	Bulb shape	CRI	Color temp.	Pack	Lifetime	Energy-label	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W					K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 DT 6-40W A60 E27 827 FR	6	40	470	78	Yes	A60S	80	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	57791200	
DT 8.5-60W A60 E27 827 FR	8,5	60	806	95	Yes	A60S+	80	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	57789900	
2 DT 11-75W A67 E27 827 FR	11	75	1055	96	Yes	A67	80	2200-2700	6	25.000	A+	137.2x70.6	55551400	
3 DT 11-75W A67 B22 827 FR	11	75	1055	96	Yes	A67	80	2200-2700	6	25.000	A+	135.9x70.6	55553800	
2 DT 15-100W A67 E27 827 FR	15	100	1521	101	Yes	A67	80	2200-2700	6	25.000	A+	137.2x70.6	55555200	
3 DT 15-100W A67 B22 827 FR	15	100	1521	101	Yes	A67	80	2200-2700	6	25.000	A+	135.9x70.6	55557600	
4 DT 5.5-40W E27 927 FR	5,5	40	470	85	Yes	A60S	90	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	70709800	

MASTER LEDbulb – Dimtone clear



Product type	LED		Traditional	Lumen output	Efficacy	Dimmable	Bulb shape	CRI	Color temp.	Pack	Lifetime	Energy-label	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W					K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 DT 6-40W B22 A60 CL	6	40	470	78	Yes	A60	80	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	48130100	
2 DT 6-40W E27 A60 CL	6	40	470	78	Yes	A60	80	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	48128800	
3 DT 8.5-60W E27 A60 CL	8,5	60	806	95	Yes	A60	80	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	48132500	
4 DT 8.5-60W B22 A60 CL	8,5	60	806	95	Yes	A60	80	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	48134900	

MASTER LEDbulb – Dimtone filament classic



Product type	LED		Traditional	Lumen output	Efficacy	Dimmable	Bulb shape	CRI	Color temp.	Pack	Lifetime	Energy-label	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W					K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 DT 5.5-40W A60 E27 CL	5,5	40	470	85	Yes	A60	80	2200-2700	10	15.000	A+	104x60	70968900	
2 DT 5.5-40W A60 B22 CL	5,5	40	470	85	Yes	A60	80	2200-2700	10	15.000	A+	102x60	70970200	
1 DT 8-60W A60 E27 CL	8	60	806	101	Yes	A60	80	2200-2700	10	15.000	A+	104x60	70972600	
2 DT 8-60W A60 B22 CL	8	60	806	101	Yes	A60	80	2200-2700	10	15.000	A+	102x60	70974000	
3 DT 8-60W ST64 E27 CL	8	60	806	101	Yes	ST64	80	2200-2700	10	15.000	A+	140x64	70976400	
4 DT 8-60W ST64 B22 CL	8	60	806	101	Yes	ST64	80	2200-2700	10	15.000	A+	138x64	70978800	

Classic LED bulbs

Classic LED bulbs – DIM frosted 40W - 100W



Product type	LED		Traditional	Lumen output	Efficacy	Dimmable	Bulb shape	CRI	Color temp.	Pack	Lifetime	Energy-label	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W					K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 D 5.5-40W A60 E27 827 CL	5,5	40	470	85	Yes	A60	80	2700	10	15.000	A+	104x60	70940500	
2 D 5.5-40W A60 B22 827 CL	5,5	40	470	85	Yes	A60	80	2700	10	15.000	A+	102x60	70942900	
3 D 8-60W A60 E27 827 CL	8	60	806	101	Yes	A60	80	2700	10	15.000	A+	104x60	70944300	
4 D 8-60W A60 B22 827 CL	8	60	806	101	Yes	A60	80	2700	10	15.000	A+	102x60	70946700	
5 D 7-60W ST64 E27 827 CL	7	60	806	115	Yes	ST64	80	2700	6	15.000	A++	148x64	57569700	
6 D 7-60W ST64 B22 827 CL	7	60	806	115	Yes	ST64	80	2700	6	15.000	A++	146.5x64	57581900	
7 D 7-60W G93 E27 827 CL	7	60	806	115	Yes	G93	80	2700	6	15.000	A++	150x95	57575800	
8 D 13.5-100W A67 B22 827	13,5	100	1521	113	Yes	A67	80	2700	10	15.000	A+	137x70	76280600	

Classic LED bulbs filament – Non-DIM 75/100W – clear



Product type	LED		Traditional	Lumen output	Efficacy	Dimmable	Bulb shape	CRI	Color temp.	Pack	Lifetime	Energy-label	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W					K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 ND 8-75W E27 WW A60 CL	8	75	1055	132	No	A60	80	2700	10	15.000	A++	104x60	74259400	
2 ND 8-75W B22 WW A60 CL	8	75	1055	132	No	A60	80	2700	10	15.000	A++	104x60	74263100	
1 ND 8-75W E27 CW A60 CL	8	75	1055	132	No	A60	80	4000	10	15.000	A++	104x60	74261700	
ND 8-75W A60 E27 865 CL	8	75	1055	132	No	A60	80	6500	10	15.000	A++	106x60	76706100	
3 ND 11-100W E27 WW A67 CL	11	100	1521	138	No	A67	80	2700	10	15.000	A++	124x70	74265500	
4 ND 11-100W B22 WW A67 CL	11	100	1521	138	No	A67	80	2700	10	15.000	A++	124x70	74269300	
3 ND 11-100W E27 CW A67 CL	11	100	1521	138	No	A67	80	4000	10	15.000	A++	124x70	74267900	
ND 10-100W A67 E27 865 CL	10	100	1521	152	No	A67	80	6500	10	15.000	A++	128x70	76708500	

Classic LED bulbs – Non-DIM frosted 40W – 68W – 75W



Product type	LED	Traditional	Lumen output	Efficacy	Dimmable	Bulb shape	CRI	Color temp.	Pack	Lifetime	Energy-label	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 ND 4-40W A60 E27 827 CL	4	40	470	118	No	A60	80	2700	10	15.000	A++	104x60	57399000
2 ND 4-40W A60 E27 840 CL	4	40	540	135	No	A60	80	4000	10	15.000	A++	106x60	76698900
ND 4-40W A60 E27 865 CL	4	40	540	135	No	A60	80	6500	10	15.000	A++	106x60	76700900
3 ND 4-40W B22 827 A60 CL	4	40	470	118	No	A60	80	2700	10	15.000	A++	102x60	76868600
4 ND 7-60W A60 E27 827 CL	7	60	806	115	No	A60	80	2700	10	15.000	A++	104x60	74273000
5 ND 7-60W B22 WW A60 CL	7	60	806	115	No	A60	80	2700	10	15.000	A++	104x60	74277800
4 ND 7-60W A60 E27 840 CL	7	60	850	121	No	A60	80	4000	10	15.000	A++	106x60	76702300
ND 7-60W A60 E27 865 CL	7	60	850	121	No	A60	80	6500	10	15.000	A++	106x60	76704700
6 ND 7-60W E27 WW G93 CL	7	60	806	115	No	G93	80	2700	6	15.000	A++	140x95	74271600
7 ND 4-40W ST64 E27 827 CL	4	40	470	118	No	ST64	80	2700	10	15.000	A++	140x64	57403400
8 ND 7-60W B22 WW ST64 CL	7	60	806	115	No	ST64	80	2700	10	15.000	A++	138x64	74279200
9 ND 7-60W E27 WW ST64 CL	7	60	806	115	No	ST64	80	2700	10	15.000	A++	140x64	74275400

CorePro LED bulb

CorePro LED bulbs – Dim frosted 40W – 100W



Product type	LED	Traditional	Lumen output	Efficacy	Dimmable	Bulb shape	CRI	Color temp.	Pack	Lifetime	Energy-label	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 D 5.5-40W A60 E27 827	5,5	40	470	85	Yes	A60S	80	2700	10	15.000	A+	110x60	76266000
2 D 5.5-40W A60 B22 827	5,5	40	470	85	Yes	A60S	80	2700	10	15.000	A+	110x60	76268400
D 8.5-60W A60 E27 827	8,5	60	806	95	Yes	A60S+	80	2700	10	15.000	A+	110x60	76270700
3 D 8.5-60W A60 B22 827	8,5	60	806	95	Yes	A60S+	80	2700	10	15.000	A+	110x60	76272100
4 D 11-75W A60 E27 827	11	75	1055	96	Yes	A60M	80	2700	10	15.000	A+	110x60	76274500
5 D 11-75W A60 B22 827	11	75	1055	96	Yes	A60M	80	2700	10	15.000	A+	110x60	76276900
6 D 13.5-100W A67 E27 827	13,5	100	1521	113	Yes	A67	80	2700	10	15.000	A+	137x70	76278300
7 D 13.5-100W A67 B22 827	13,5	100	1521	113	Yes	A67	80	2700	10	15.000	A+	137x70	76280600

CorePro LED bulbs – Non-DIM frosted 40W – 68W – 75W



Product type	LED	Traditional	Lumen output	Efficacy	Dimmable	Bulb shape	CRI	Color temp.	Pack	Lifetime	Energy-label	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 ND 5.5-40W A60 B22 827	5,5	40	470	85	No	A60S	80	2700	10	15.000	A+	110x60	57765300
2 ND 5.5-40W A60 E27 827	5,5	40	470	85	No	A60S	80	2700	10	15.000	A+	110x60	57757800
3 ND 5-40W A60 E27 830	5	40	470	94	No	A60S	80	3000	10	15.000	A+	110x60	57993000
4 ND 5-40W A60 E27 840	5	40	470	94	No	A60S	80	4000	10	15.000	A+	110x60	57779000
5 ND 5-40W A60 E27 865	5	40	470	94	No	A60S	80	6500	10	15.000	A+	110x60	57787500
CorePro LED bulb (Stick)	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
ND 9.5-68W T38 E27 830	9,5	68	950	100	No	Stick	80	3000	10	15.000	A+	115x37	81451200
ND 9.5-75W T38 E27 840	9,5	75	1050	111	No	Stick	80	4000	10	15.000	A+	115x37	81453600

CorePro LED bulbs – Non-DIM frosted 60W – 75W – 100W



Product type	LED	Traditional	Lumen output	Efficacy	Dimmable	Bulb shape	CRI	Color temp.	Pack	Lifetime	Energy-label	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 ND 8-60W A60 B22 827	8	60	806	101	No	A60S	80	2700	10	15.000	A+	110x60	57763900
2 ND 8-60W A60 E27 827	8	60	806	101	No	A60S	80	2700	10	15.000	A+	110x60	57755400
ND 7.5-60W A60 E27 830	7,5	60	806	107	No	A60S	80	3000	10	15.000	A+	110x60	57771400
ND 7.5-60W A60 E27 840	7,5	60	806	107	No	A60S	80	4000	10	15.000	A+	110x60	57777600
ND 7.5-60W A60 E27 865	7,5	60	806	107	No	A60S	80	6500	10	15.000	A+	110x60	57785100
3 ND 11-75W A60 B22 827	11	75	1055	96	No	A60M	80	2700	10	15.000	A+	110x60	57761500
4 ND 11-75W A60 E27 827	11	75	1055	96	No	A60M	80	2700	10	15.000	A+	110x60	49076100
5 ND 10.5-75W A60 E27 830	10,5	75	1055	100	No	A60M	80	3000	10	15.000	A+	110x60	49752400
4 ND 10-75W A60 E27 840	10	75	1055	106	No	A60M	80	4000	10	15.000	A+	110x60	51032200
5 ND 10-75W A60 E27 865	10	75	1055	106	No	A60M	80	6500	10	15.000	A+	110x60	49758600
3 ND 13-100W A60 B22 827	13	100	1521	117	No	A60M	80	2700	10	15.000	A+	110x60	51002500
4 ND 13-100W A60 E27 827	13	100	1521	117	No	A60M	80	2700	10	15.000	A+	110x60	49074700
ND 13-100W A60 E27 830	13	100	1521	117	No	A60M	80	3000	10	15.000	A+	110x60	57767700
ND 12.5-100W A60 E27 840	12,5	100	1521	122	No	A60M	80	4000	10	15.000	A+	110x60	51030800
ND 12.5-100W A60 E27 865	12,5	100	1521	122	No	A60M	80	6500	10	15.000	A+	110x60	57781300

CorePro LED bulbs – Non-DIM frosted 120W – 150W



Product type	LED	Traditional	Lumen output	Efficacy	Dimmable	Bulb shape	CRI	Color temp.	Pack	Lifetime	Energy-label	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
CorePro LED bulb													
1 ND 18.5-120W E27 827 A67	18,5	120	2000	108	No	A67	80	2700	10	15.000	A+	132x69	70167600
ND 18-120W E27 840 A67	18	120	2000	111	No	A67	80	4000	10	15.000	A+	132x69	70169000
ND 18-120W A67 865 E27	18	120	2000	111	No	A67	80	6500	10	15.000	A+	132x69	70171300
2 ND 19.5-150W A67E27 827	19,5	150	2500	128	No	A67	80	2700	6	15.000	A++	142x76.8	81385000
ND 17.5-150W A67E27 840	18	150	2500	143	No	A67	80	4000	6	15.000	A++	142x76.8	81387400
ND 17.5-150W A67E27 865	18	150	2500	143	No	A67	80	6500	6	15.000	A++	142x76.8	81389800

Deco LED lamps

Deco LED bulbs collection



Product type	LED	Traditional	Lumen output	Efficacy	Dimmable	Bulb shape	CRI	Color temp.	Pack	Lifetime	Energy-label	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
Spiral Gold ND													
SP ND 2.3-14W E27 GOLD A60CL	2,3	14	125	54	No	A60	80	2000	10	15.000	A+	106x60	74411600
SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	5	25	250	50	No	G93	80	2000	6	15.000	A	142x95	74415400
SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL	5	25	250	50	No	ST64	80	2000	10	15.000	A	143x64	74413000
Giant Gold ND													
ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD	5	25	300	60	No	PS160	80	2000	2	15.000	A	293x160	76810500
ND 5-25W E27 2000K G200 GOLD	5	25	300	60	No	G200	80	2000	2	15.000	A	286x200	76812900
Giant Gold Dim													
40W E27 G200 GOLD DIM	6,5	40	470	72	Yes	G200	80	2000	2	15.000	A+	286x200	80347900
40W E27 A160 GOLD DIM	6,5	40	470	72	Yes	A160	80	2000	2	15.000	A+	293x160	80349300
40W E27 T65 GOLD DIM	6,5	40	470	72	Yes	T65	80	2000	2	15.000	A+	273x65	80351600
Gold Dim													
D 7.5-48W A60 B22 820 GOLD	7,5	48	610	81	Yes	A60	80	2000	10	15.000	A+	102x60	70958000
D 7.5-48W A60 E27 820 GOLD	7,5	48	610	81	Yes	A60	80	2000	10	15.000	A+	104x60	70956600
D 7-50W G120 E27 820 GOLD	7	50	630	90	Yes	G120	80	2000	6	15.000	A+	188x125	57577200
D 7-50W ST64 B22 820 GOLD	7	50	630	90	Yes	ST64	80	2000	6	15.000	A+	146.5x64	58107000
D 7-50W ST64 E27 820 GOLD	7	50	630	90	Yes	ST64	80	2 000	6	15.000	A+	148x64	57573400
D 7-55W ST64 E27 825 GOLD	7	55	720	103	Yes	ST64	80	2500	6	15.000	A+	148x64	57571000
Modern Dim													
40W E27 G200 4000K smoky D	6,5	40	610	94	Yes	G200	80	4000	2	15.000	A+	286x200	81506900
40W E27 A160 4000K smoky D	6,5	40	610	94	Yes	A160	80	4000	2	15.000	A+	293x160	81510600
40W E27 T65 4000K smoky D	6,5	40	630	97	Yes	T65	80	4000	2	15.000	A+	273x65	81512000

Deco vintage LED lamps

Deco LED candles and lusters collection – Gold coated Non-Dim Spiral



Product type	LED	Traditional	Lumen output	Efficacy	Dimmable	Bulb shape	CRI	Color temp.	Pack	Lifetime	Energy-label	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
Spiral Gold Candle													
ND 2.3-14W B35 E14 SP GOLD	2,3	14	125	54	No	B35	80	2000	10	15.000	A+	99x35	76749800
1 D 5-35W E14 GOLD B35 CL	5	35	410	82	Yes	B35	80	2500	10	15.000	A+	102x35	75084100
2 D 5-35W E14 GOLD BA35 CL	5	35	410	82	Yes	BA35	80	2500	10	15.000	A+	129x35	75088900
3 D 5-35W E14 GOLD P45 CL	5	35	410	82	Yes	P45	80	2500	10	15.000	A+	92x45	75086500
4 D 5-35W E27 GOLD P45 CL	5	35	410	82	Yes	P45	80	2500	10	15.000	A+	80x45	75090200

MASTER LED candles & lusters

MASTER LED candles & lusters – DimTone – clear



Product type	LED	Traditional	Lumen output	Efficacy	Dimmable	Bulb shape	CRI	Color temp.	Pack	Lifetime	Energy-label	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
DT 4-25W B22 B38 CL	4	25	250	63	Yes	B38	80	2200-2700	10	15.000	A+	111x38	70065500
2 DT 4-25W E14 B38 CL	4	25	250	63	Yes	B38	80	2200-2700	10	25.000	A+	113x38	45368100
3 DT 4-25W E14 BA38 CL	4	25	250	63	Yes	BA38	80	2200-2700	10	25.000	A+	129x38	45376600
4 DT 4-25W E14 P48 CL	4	25	250	63	Yes	P48	80	2200-2700	10	25.000	A+	95x48	45378000
5 DT 4-25W E27 P48 CL	4	25	250	63	Yes	P48	80	2200-2700	10	25.000	A+	93x48	45380300
DT 6-40W B15 B38 CL	6	40	470	78	Yes	B38	80	2200-2700	10	25.000	A+	113x38	55601600
2 DT 6-40W E14 B38 CL	6	40	470	78	Yes	B38	80	2200-2700	10	25.000	A+	113x38	45350600
7 DT 6-40W B22 B38 CL	6	40	470	78	Yes	B38	80	2200-2700	10	25.000	A+	111x38	45362900
8 DT 6-40W E27 B38 CL	6	40	470	78	Yes	B38	80	2200-2700	10	25.000	A+	112x38	47479200
3 DT 6-40W E14 BA38 CL	6	40	470	78	Yes	BA38	80	2200-2700	10	25.000	A+	129x38	45354400
4 DT 6-40W E14 P48 CL	6	40	470	78	Yes	P48	80	2200-2700	10	25.000	A+	95x48	45358200
5 DT 6-40W E27 P48 CL	6	40	470	78	Yes	P48	80	2200-2700	10	25.000	A+	93x48	45360500
9 DT 6-40W B22 P48 CL	6	40	470	78	Yes	P48	80	2200-2700	10	25.000	A+	92x48	47477800
DT 8-60W B40 E14 827 CL	8	60	806	101	Yes	B40	80	2200-2700	10	25.000	A+	127x40	55599600
10 DT 8-60W P50 E14 827 CL	8	60	806	101	Yes	P50	80	2200-2700	10	25.000	A+	111x50	58067700

Classic filament candles and lusters

Classic filament candles and lusters – Dim clear



E14 E27 B22



Product type	LED	Traditional	Lumen output	Efficacy	Dimmable	Bulb shape	CRI	Color temp.	Pack	Lifetime	Energy-label	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 D 2.7-25W B35 E14 827 CL	2,7	25	250	93	Yes	B35	80	2700	10	15.000	A++	103x35	70980100
2 D 2.7-25W P45 E14 827 CL	2,7	25	250	93	Yes	P45	80	2700	10	15.000	A++	85x45	70986300
3 D 2.7-25W P45 E27 827 CL	2,7	25	250	93	Yes	P45	80	2700	10	15.000	A++	80x45	70988700
4 D 5-40W B35 E14 827 CL	5	40	470	94	Yes	B35	80	2700	10	15.000	A+	103x35	70982500
5 D 5-40W B35 B22 827 CL	5	40	470	94	Yes	B35	80	2700	10	15.000	A+	97x35	70984900
6 D 5-40W BA35 E14 827 CL	5	40	470	94	Yes	BA35	80	2700	10	15.000	A+	129x35	70996200
7 D 5-40W P45 E14 827 CL	5	40	470	94	Yes	P45	80	2700	10	15.000	A+	85x45	70990000
8 D 5-40W P45 E27 827 CL	5	40	470	94	Yes	P45	80	2700	10	15.000	A+	80x45	70992400
9 D 5-40W P45 B22 827 CL	5	40	470	94	Yes	P45	80	2700	10	15.000	A+	78x45	70994800

Classic filament candles and lusters – Non-Dim clear



Product type	LED	Traditional	Lumen output	Efficacy	Dimmable	Bulb shape	CRI	Color temp.	Pack	Lifetime	Energy-label	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 ND 2-25W B35 B15 827 CL	2	25	250	125	No	B35	80	2700	10	15.000	A++	97x35	76688000
ND 2-25W B35 B22 827 CL	2	25	250	125	No	B35	80	2700	10	15.000	A++	93x35	76690300
2 ND 2-25W B35 E14 827 CL	2	25	250	125	No	B35	80	2700	10	15.000	A++	97x35	57407200
3 ND 2-25W BA35 E14 827 CL	2	25	250	125	No	BA35	80	2700	10	15.000	A++	123x35	57409600
4 ND 2-25W P45 E27 827 CL	2	25	250	125	No	P45	80	2700	10	15.000	A++	78x45	57415700
5 ND 2-25W P45 E14 827 CL	2	25	250	125	No	P45	80	2700	10	15.000	A++	80x45	57413300
6 ND 2-25W P45 B22 827 CL	2	25	250	125	No	P45	80	2700	10	15.000	A++	78x45	76696500
7 ND 2-25W ST35 E14 827 CL	2	25	250	125	No	ST35	80	2700	10	15.000	A++	97x35	57411900
8 ND 4-40W B35 B15 827 CL	4	40	470	118	No	B35	80	2700	10	15.000	A++	97x35	76692700
ND 4-40W B35 B22 827 CL	4	40	470	118	No	B35	80	2700	10	15.000	A++	93x35	76694100
9 ND 4-40W B35 E14 827 CL	4	40	470	118	No	BA35	80	2700	10	15.000	A++	97x35	58729400
10 ND 4-40W P45 E14 827 CL	4	40	470	118	No	P45	80	2700	10	15.000	A++	80x45	58725600
11 ND 4-40W P45 E27 827 CL	4	40	470	118	No	P45	80	2700	10	15.000	A++	78x45	58727000

Classic glass frosted candles and lusters

Classic candles and lusters – Non-Dim frosted



Product type	LED	Traditional	Lumen output	Efficacy	Dimmable	Bulb shape	CRI	Color temp.	Pack	Lifetime	Energy-label	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 ND 2.2-25W B35 E14 FR	2,2	25	250	114	No	B35	80	2700	10	15.000	A++	97x35	70637400
2 ND 2.2-25W BA35 E14 FR	2,2	25	250	114	No	BA35	80	2700	10	15.000	A++	123x35	70649700
3 ND 2.2-25W P45 E14 FR	2,2	25	250	114	No	P45	80	2700	10	15.000	A++	80x45	70641100
4 ND 2.2-25W P45 E27 FR	2,2	25	250	114	No	P45	80	2700	10	15.000	A++	78x45	70645900
1 ND 4.3-40W B35 E14 FR	4,3	40	470	109	No	B35	80	2700	10	15.000	A++	97x35	70639800
3 ND 4.3-40W P45 E14 FR	4,3	40	470	109	No	P45	80	2700	10	15.000	A++	80x45	70643500
4 ND 4.3-40W P45 E27 FR	4,3	40	470	109	No	P45	80	2700	10	15.000	A++	78x45	70647300

CorePro candles and lusters

CorePro candles and lusters – Non-Dim frosted



E14 E27



Product type	LED	Traditional	Lumen output	Efficacy	Dimmable	Bulb shape	CRI	Color temp.	Pack	Lifetime	Energy-label	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 ND 4-25W E14 827 B35 FR	4	25	250	63	No	B35	80	2700	10	15.000	A+	106x35	78701300
1 ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	3,5	25	290	83	No	B35	80	4000	10	15.000	A+	106x35	54348100
2 ND 4-25W E14 827 P45 FR	4	25	250	63	No	P45	80	2700	10	15.000	A+	88x45	78703700
3 ND 4-25W E27 827 P45 FR	4	25	250	63	No	P45	80	2700	10	15.000	A+	87x45	78705100
3 ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	3,5	25	290	83	No	P45	80	4000	10	15.000	A+	88x45	54352800
1 ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	5,5	40	470	85	No	B35	80	2700	10	15.000	A+	106x35	76238600
1 ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	5,5	40	520	95	No	B35	80	4000	10	15.000	A+	106x35	54356600
1 ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	5,5	40	520	95	No	B35	80	6500	10	15.000	A+	106x35	74681300
2 ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	5,5	40	470	85	No	P45	80	2700	10	15.000	A+	88x45	47489100
2 ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	5,5	40	520	95	No	P45	80	4000	10	15.000	A+	88x45	54360300
2 ND 5.5-40W E14 865 P45 FR	5,5	40	520	95	No	P45	80	6500	10	15.000	A+	88x45	74683700
3 ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	5,5	40	470	85	No	P45	80	2700	10	15.000	A+	87x45	50765000
1 ND 7-60W E14 827 B38 FR	7	60	806	115	No	B38	80	2700	10	15.000	A++	114x38	70299400
1 ND 7-60W E14 840 B38 FR	7	60	830	119	No	B38	80	4000	10	15.000	A++	114x38	70305200
1 ND 7-60W E14 865 B38 FR	7	60	830	119	No	B38	80	6500	10	15.000	A++	114x38	74685100
2 ND 7-60W E14 827 P48 FR	7	60	806	115	No	P48	80	2700	10	15.000	A++	95x48	70301400
3 ND 7-60W E27 827 P48 FR	7	60	806	115	No	P48	80	2700	10	15.000	A++	93x48	70303800
3 ND 7-60W E14 840 P48 FR	7	60	830	119	No	P48	80	4000	10	15.000	A++	95x48	70307600
3 ND 7-60W E27 840 P48 FR	7	60	830	119	No	P48	80	4000	10	15.000	A++	93x48	70309000
2 ND 7-60W E14 865 P48 FR	7	60	830	119	No	P48	80	6500	10	15.000	A++	95x48	74687500

CorePro candles and lusters – Non-Dim clear



E14 E27



Product type	LED	Traditional	Lumen output	Efficacy	Dimmable	Bulb shape	CRI	Color temp.	Pack	Lifetime	Energy-label	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 ND 4-25W E14 827 B35 CL	4	25	250	63	No	B35	80	2700	10	15.000	A+	106x35	50757500
2 ND 4-25W E14 827 P45 CL	4	25	250	63	No	P45	80	2700	10	15.000	A+	88x45	50759900
1 ND 4-25W E27 827 P45 CL	4	25	250	63	No	P45	80	2700	10	15.000	A+	87x45	50767400
2 ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	5,5	40	470	85	No	B35	80	2700	10	15.000	A+	106x35	45479400
1 ND 5.5-40W E27 827 B35 CL	5,5	40	470	85	No	B35	80	2700	10	15.000	A+	104x35	70285700
ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	5,5	40	520	95	No	B35	80	4000	10	15.000	A+	106x35	54340500
3 ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	5,5	40	470	85	No	P45	80	2700	10	15.000	A+	88x45	45483100
3 ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	5,5	40	470	85	No	P45	80	2700	10	15.000	A+	87x45	50763600
3 ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	5,5	40	520	95	No	P45	80	4000	10	15.000	A+	88x45	54344300

TrueForce LED Industrial and Retail

(Highbay – HPI/SON/HPL)

TrueForce Highbay



E40



Product type	LED	Traditional	CCT	CRI	Voltage	Input Current	Lifetime	DIM	Lumen output in measured cone	Lumen output	Energy label	Dimensions	Pack	EOC
	W	W	K		Vac	mA	Hrs.					HxW	pcs	8718696
TForce LED HPI														
ND 110-88W E40 840 60D	88	250	4000	80	100-145	2500	50.000	No	8000 (90D)	11000	A+	250x210	2	671378500
ND 110-88W E40 840 120D	88	250	4000	80	100-145	2500	50.000	No	10000 (120D)	11000	A+	250x210	2	671382200
ND 200-145W E40 840 60D	145	400	4000	80	100-145	3900	50.000	No	14000 (90D)	20000	A+	250x210	2	671386000
ND 200-145W E40 840 120D	145	400	4000	80	100-145	3900	50.000	No	16000 (120D)	20000	A+	250x210	2	671388400

TrueForce LED Public (Urban/Road – HPL/SON)



TrueForce Post-top



Product type	Voltage	Input Current	Lamp Wattage	Lumen	CRI	EEI label	Dimensions	Pack	EOC
TForce LED HPL	Vac	mA	W	lm		mA	WxH	pcs	8718696
ND 46-33W E27 730 CL	220-240V	165	33	4600	70	A++	84x178	6	81099600
ND 42-33W E27 730 FR	220-240V	165	33	4200	70	A++	84x178	6	81101600
ND 48-33W E27 740 CL	220-240V	165	33	4800	70	A++	84x178	6	81103000
ND 44-33W E27 740 FR	220-240V	165	33	4400	70	A++	84x178	6	81105400
ND 31-25W E27 730 CL	220-240V	135	25	3100	70	A++	84x178	6	81107800
ND 28-25W E27 730 FR	220-240V	135	25	2800	70	A+	84x178	6	81109200
ND 32-25W E27 740 CL	220-240V	135	25	3200	70	A++	84x178	6	81111500
ND 29-25W E27 740 FR	220-240V	135	25	2900	70	A+	84x178	6	81113900

TrueForce LED Public (Road/Area – SOX)



TrueForce SOX












Product type	LED	Traditional	CCT	CRI	Voltage	Input Current	Lifetime	DIM	Total lumen	Energy label	Dimensions	Pack	EOC
TForce LED SOX	W	W	K		Vac	mA	Hrs.		lm		HxW	pcs	8718696
D 25-19W B22 740 FR	19	26	4000	70	Requires LED Driver	450	50.000	Yes with recommended driver	2500	A+	308x54	6	678201900
D 40-31W B22d 740 FR	31	36	4000	70	Requires LED Driver	560	50.000	Yes with recommended driver	4000	A+	422x54	6	669938600

CoreLine





Product type	Product description	Wattage	Lifetime	Save up to	Luminous Flux	Color Temp.	CRI	EOC code	
		W	hrs	%	lm	K	≥ 80		
CoreLine downlight	DN130B LED10S/830 PSU PI6 WH	11	50.000	80	1100	3000	≥ 80	85222400	
	DN130B LED10S/840 PSU PI6 WH	11	50.000	80	1100	4000	≥ 80	85269900	
	DN130B LED20S/830 PSU PI6 WH	22	50.000	75	2100	3000	≥ 80	85224800	
	DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH	22	50.000	75	2100	4000	≥ 80	85271200	
	DN131B LED10S/830 PSU PI6 ALU	11	50.000	80	1100	3000	≥ 80	85226200	
	DN131B LED10S/840 PSU PI6 ALU	11	50.000	80	1100	4000	≥ 80	85273600	
	DN131B LED20S/830 PSU PI6 ALU	22	50.000	75	2100	3000	≥ 80	85228600	
DN131B LED20S/840 PSU PI6 ALU	22	50.000	75	2100	4000	≥ 80	85275000		
CoreLine SlimDownlight	DN135B LED6S/830 PSR-E II WH	9	50.000	70	650	3000	≥ 80	38117299	
	DN135B LED6S/840 PSR-E II WH	9	50.000	70	650	4000	≥ 80	38119699	
	DN135B LED10S/830 PSU II WH	13	50.000	70	1000	3000	≥ 80	07042099	
	DN135B LED10S/840 PSU II WH	13	50.000	70	1000	4000	≥ 80	07043799	
	DN135B LED20S/830 PSU II WH	28	50.000	60	2000	3000	≥ 80	07044499	
	DN135B LED20S/840 PSU II WH	28	50.000	60	2000	4000	≥ 80	07045199	
	DN135C LED10S/830 PSU II WH	13	50.000	70	1000	3000	≥ 80	07046899	
	DN135C LED10S/840 PSU II WH	13	50.000	70	1000	4000	≥ 80	07047599	
	DN135C LED20S/830 PSU II WH	28	50.000	60	2000	3000	≥ 80	07048299	
	DN135C LED20S/840 PSU II WH	28	50.000	60	2000	4000	≥ 80	07049999	
CoreLine recessed luminaire	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	34	50.000	51	3700	4000	≥ 80	34817500	
	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	27	50.000	60	2700	4000	≥ 80	34823600	
	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	34	50.000	51	3700	4000	≥ 80	34818200	
	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	27	50.000	60	2700	4000	≥ 80	34824300	
	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	30,5	50.000	54	3700	4000	≥ 80	34829800	
	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	30,5	50.000	54	3700	4000	≥ 80	34830400	
	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	34,5	50.000	51	3700	3000	≥ 80	34831100	
	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	34,5	50.000	51	3700	3000	≥ 80	34832800	
	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	31,5	50.000	50	3700	4000	≥ 80	34804500	
	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	31,5	50.000	50	3700	4000	≥ 80	34811300	
	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	31,5	50.000	50	3700	3000	≥ 80	34813700	
	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	31,5	50.000	50	3700	3000	≥ 80	34815100	
	CoreLine panel	RC125B LED36S/840 PSU W60L60 NOC	36	50.000	50	3600	4000	≥ 80	07031400
RC125B LED34S/830 PSU W60L60 NOC		36	50.000	50	3400	3000	≥ 80	07032100	
RC127V LED36S/840 PSU W60L60 OC		36	50.000	50	3600	4000	≥ 80	07088800	
RC127V LED34S/830 PSU W60L60 OC		36	50.000	50	3400	3000	≥ 80	07089500	
RC127V LED36S/840 PSU W30L120 OC		36	50.000	50	3600	4000	≥ 80	07090100	
RC127V LED34S/830 PSU W30L120 OC		36	50.000	50	3400	3000	≥ 80	07091800	
RC127V LED36S/840 PSD W60L60 OC		36	50.000	50	3600	4000	≥ 80	07092500	
RC127V LED34S/830 PSD W60L60 OC		36	50.000	50	3400	3000	≥ 80	07093200	
RC127V LED36S/840 PSD W30L120 OC		36	50.000	50	3600	4000	≥ 80	07094900	
RC127V LED34S/830 PSD W30L120 OC		36	50.000	50	3400	3000	≥ 80	07095600	
RC132V LED36S/840 PSU W60L60 NOC		36	50.000	50	3600	4000	≥ 80	38095300	
RC132V LED18S/840 PSU W30L60 NOC		18	50.000	50	1800	4000	≥ 80	38096000	
RC132V LED36S/840 PSU W30L120 NOC		36	50.000	50	3600	4000	≥ 80	38097700	
RC132V LED36S/840 PSU W60L60 OC		36	50.000	50	3600	4000	≥ 80	38098400	
RC132V LED34S/830 PSU W60L60 OC		36	50.000	50	3400	3000	≥ 80	38099100	
RC132V LED36S/840 PSU W30L120 OC		36	50.000	50	3600	4000	≥ 80	38102800	
RC132V LED34S/830 PSU W30L120 OC		36	50.000	50	3400	3000	≥ 80	38103500	
CoreLine recessed spot		RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	8	50.000	80	650	2700	≥ 80	38277399
		RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	8	50.000	80	650	3000	≥ 80	38278099
	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	8	50.000	80	650	4000	≥ 80	38279799	
	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU	8	50.000	80	650	2700	≥ 80	38287299	
	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	8	50.000	80	650	3000	≥ 80	38288999	
	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	8	50.000	80	650	4000	≥ 80	38289699	
	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	8	50.000	80	650	2700	≥ 80	38280399	
	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	8	50.000	80	650	3000	≥ 80	38281099	
	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	8	50.000	80	650	4000	≥ 80	38282799	



Ledinaire





Product type	Product-type	Power	Lifetime	Light output	CCT	CRI	IP rating	EOC
		W	hrs	lm	K	>		
Ledinaire batten BN060C / BN012C 	BN060C 1xTLED16/840 L1200	18	30.000 hrs L70B50	1600	1600	> 80	IP20	07007999
	BN060C 2xTLED16/840 L1200	36	30.000 hrs L70B50	3200	3200	> 80	IP20	07009399
	BN012C LED10S/840 L600	10	30.000 hrs L70B50	1000	1000	> 80	IP20	08822599
	BN012C LED20S/840 L1200	20	30.000 hrs L70B50	2000	2000	> 80	IP20	08822499
Ledinaire waterproof WT060C 	WT060C LED36S/840 PSU L1200	18	30.000 hrs L70B50	3600	1600	> 80	IP20	07007999
	WT060C LED56S/840 PSU L1500	20	30.000 hrs L70B50	5600	2000	> 80	IP20	08822499
Pentura mini LED 	BN132C LED12S/840 PSU L1200	14	40.000 hrs L70B50	1250	4000	> 80	IP40	07243199
	BN132C LED12S/830 PSU L1200	14	40.000 hrs L70B50	1250	3000	> 80	IP40	07244899
	BN132C LED9S/840 PSU L900	10	40.000 hrs L70B50	950	4000	> 80	IP40	07245599
	BN132C LED9S/830 PSU L900	10	40.000 hrs L70B50	950	3000	> 80	IP40	07246299
	BN132C LED6S/840 PSU L600	7	40.000 hrs L70B50	650	4000	> 80	IP40	07247999
	BN132C LED6S/830 PSU L600	7	40.000 hrs L70B50	650	3000	> 80	IP40	07248699
	BN132C LED3S/840 PSU L300	4	40.000 hrs L70B50	350	4000	> 80	IP40	07249399
	BN132C LED3S/830 PSU L300	4	40.000 hrs L70B50	350	3000	> 80	IP40	07250999
	BN133C LED6S/840 PSU L600	7	40.000 hrs L70B50	650	4000	> 80	IP40	07251699
	BN133C LED6S/830 PSU L600	7	40.000 hrs L70B50	650	3000	> 80	IP40	07252399
Ledinaire panel RC065B / RC066B 	RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC	42	30.000 hrs L70B50	3200	4000	> 80	IP20	07328599
	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	38	30.000 hrs L70B50	3400	4000	> 80	IP20	08647499
	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC	38	30.000 hrs L70B50	3400	4000	> 80	IP20	08649800
Ledinaire recessed RC060B and Ledinaire surface-mounted SM060C 	RC060B LED32S/840 PSU W60L60	36	30.000 hrs L70B50	3200	4000	> 80	IP20	06958500
	RC060B LED32S/830 PSU W60L60	36	30.000 hrs L70B50	3200	3000	> 80	IP20	06959200
	RC060B LED32S/840 PSU W30L120	36	30.000 hrs L70B50	3200	4000	> 80	IP20	06960800
	RC060B LED32S/830 PSU W30L120	36	30.000 hrs L70B50	3200	3000	> 80	IP20	06961500
	SM060C LED32S/840 PSU W20L120	36	30.000 hrs L70B50	3200	4000	> 80	IP20	06962200
	SM060C LED32S/830 PSU W20L120	36	30.000 hrs L70B50	3200	3000	> 80	IP20	06963900
Ledinaire wall-mounted WLO60V 	WLO60V LED11S/830 PSU II WH	14,5	30.000 hrs L70B50	1100	3000	> 80	IP44	871869938231599
	WLO60V LED11S/840 PSU II WH	14,5	30.000 hrs L70B50	1100	4000	> 80	IP44	871869938232299
	WLO60V LED17S/830 PSU II WH	22	30.000 hrs L70B50	1700	3000	> 80	IP44	871869938233999
	WLO60V LED17S/840 PSU II WH	22	30.000 hrs L70B50	1700	4000	> 80	IP44	871869938234699
	WLO60V LED17S/830 PSU MDU II WH	22	30.000 hrs L70B50	1700	3000	> 80	IP44	871869938235399
Ledinaire downlight DN060B 	DN060B LED8S/830 PSU WH	9	30.000 hrs L70B50	800	3000	> 80	IP20	30662999
	DN060B LED8S/840 PSU WH	9	30.000 hrs L70B50	800	4000	> 80	IP20	30664399
	DN060B LED18S/830 PSU WH	18	30.000 hrs L70B50	1800	3000	> 80	IP20	30661299
	DN060B LED18S/840 PSU WH	18	30.000 hrs L70B50	1800	4000	> 80	IP20	30663699
Ledinaire slim downlight DN065B 	DN065B LED10S/830 PSU II WH	11	30.000 hrs L70B50	1000	3000	> 80	IP20	38175299
	DN065B LED10S/840 PSU II WH	11	30.000 hrs L70B50	1000	4000	> 80	IP20	38176999
	DN065B LED20S/830 PSU II WH	23	30.000 hrs L70B50	2000	3000	> 80	IP20	38177699
	DN065B LED20S/840 PSU II WH	23	30.000 hrs L70B50	2000	4000	> 80	IP20	38178399
Ledinaire Zadora LED 	RS049B LED-MS-36-5W-2700-GU10 WH 50W	4,9	30.000 hrs L70B50	355	2700	> 80	IP20	38175299
	RS049B LED-MS-36-5W-3000-GU10 WH 50W	4,9	30.000 hrs L70B50	365	3000	> 80	IP20	38176999
	RS049B LED-MS-36-5W-4000-GU10 WH 50W	4,9	30.000 hrs L70B50	380	4000	> 80	IP20	38177699
	RS049B LED-MS-36-5W-2700-GU10 ALU 50W	4,9	30.000 hrs L70B50	355	2700	> 80	IP20	38178399
	RS049B LED-MS-36-5W-3000-GU10 ALU 50W	4,9	30.000 hrs L70B50	365	3000	> 80	IP20	38178399

Ledinaire

Product type	Product-type	Power	Lifetime	Light output	CCT	CRI	IP rating	EOC
		W	hrs	lm	K	>		
Ledinaire ClearAccent 	RS060B LED5-36-/830 PSR II WH	6	25.000 hrs L70B50	500	3000	> 80	IP20	07267799
	RS060B LED5-36-/840 PSR II WH	6	25.000 hrs L70B50	500	4000	> 80	IP20	07268499
	RS061B LED5-36-/830 PSR II WH	6	25.000 hrs L70B50	500	3000	> 80	IP20	07269199
	RS061B LED5-36-/840 PSR II WH	6	25.000 hrs L70B50	500	4000	> 80	IP20	07270799
Ledinaire floodlight mini 	BVP105 LED9/840 PSU VWB100		35.000 hrs L70B50			> 80	IP65	871869938411199
	BVP105 LED25/840 PSU VWB100		35.000 hrs L70B50			> 80	IP65	871869938412899
	BVP105 LED45/840 PSU VWB100		35.000 hrs L70B50			> 80	IP65	871869938413599
Ledinaire floodlight maxi 	BVP106 LED100/740 PSU VWB100	100	50.000 hrs L70B50			> 70	IP65	871869938406799
	BVP106 LED200/740 PSU VWB100	200	50.000 hrs L70B50			> 70	IP65	871869938408100
Ledinaire floodlight with motion sensor 	BVP105 LED9/840 PSU VWB100 MDU		35 khrs L70B50			> 80	IP65	871869938486999
	BVP105 LED25/840 PSU VWB100 MDU		35 khrs L70B50			> 80	IP65	871869938488399
	BVP105 LED45/840 PSU VWB100 MDU		35 khrs L70B50			> 80	IP65	871869938490699



Interact Ready lighting




interact
ready.

Product type	Product description	Wattage	Lifetime	Luminous Flux	Color Temp.	CRI	EOC code
		W	hrs	lm	K		
CoreLine downlight Interact Ready 	DN130B LED20S/830 IA1 WH	22	50.000	2100	3000	≥ 80	39709800
	DN130B LED20S/840 IA1 WH	22	50.000	2100	4000	≥ 80	39710400
	DN131B LED20S/830 IA1 ALU	22	50.000	2100	3000	≥ 80	39711100
	DN131B LED20S/840 IA1 ALU	22	50.000	2100	4000	≥ 80	39712800
	DN130B LED20S/830 ELB3 IA1 WH	26	50.000	2100	3000	≥ 80	40053800
	DN130B LED20S/840 ELB3 IA1 WH	26	50.000	2100	4000	≥ 80	40054500
	DN131B LED20S/830 ELB3 IA1 ALU	26	50.000	2100	3000	≥ 80	40055200
	DN131B LED20S/840 ELB3 IA1 ALU	26	50.000	2100	4000	≥ 80	40056900
	DN135B LED20S/830 IA1 WH	27	50.000	2000	3000	≥ 80	38922299
DN135B LED20S/840 IA1 WH	27	50.000	2000	4000	≥ 80	38924699	
CoreLine slim downlight Interact Ready 	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC	35	50.000	3600	4000	≥ 80	38516300
	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC	35	50.000	3400	3000	≥ 80	38517000
	RC133V LED36S/840 W62L62 IA1 NOC	35	50.000	3600	4000	≥ 80	38518700
	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC	35	50.000	3600	4000	≥ 80	38519400
	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC	35	50.000	3600	4000	≥ 80	38520000
	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC	35	50.000	3400	3000	≥ 80	38521700
	RC133V LED36S/840 W62L62 IA1 OC	35	50.000	3600	4000	≥ 80	38522400
	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC	35	50.000	3600	4000	≥ 80	38523100
	RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	40	50.000	3600	4000	≥ 80	40133700
	RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	40	50.000	3600	4000	≥ 80	40134400
	RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	40	50.000	3600	4000	≥ 80	40135100
	RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	40	50.000	3600	4000	≥ 80	40136800
	WT120C LED40S/840 IA1 L1200	36,5	50.000	4100	4000	≥ 80	39713500
	WT120C L ED60S/840 IA1 L1500	49,5	50.000	6000	4000	≥ 80	39714200
WT120C LED40S/840 IA1 EL3 L1200	39,5	50.000	4100	4000	≥ 80	39980100	
WT120C LED60S/840 IA1 EL3 L1500	52,5	50.000	6000	4000	≥ 80	39981800	
CoreLine recessed luminaire Interact Ready 	RC134B L ED37S/840 W60L60 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99648500
	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99649200
	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99650800
	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99651500
	RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99652200
	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99653900
	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99654600
	RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99655300
	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99656000
	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99657700
	CoreLine surface-mounted luminaire Interact Ready 	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80
SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC		35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99663800
SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC		35,5	50.000	3700	3000	≥ 80	99664500
SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC		35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99665200
SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC		35,5	50.000	3700	3000	≥ 80	99666900
SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC		35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99667600
SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC		35,5	50.000	3700	3000	≥ 80	99668300
SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC		35,5	50.000	3700	3000	≥ 80	99669000

Interact Ready lighting

interact
ready.

Product type	Product description	Wattage	Lifetime	Luminous Flux	Color Temp.	CRI	EOC code
		W	hrs	lm	K		
CoreLine surface-mounted Interact Ready with emergency lighting (ELB3) 	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 OC	39	50.000	3700	4000	≥ 80	99670600
	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC	39	50.000	3700	4000	≥ 80	99671300
	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	39	50.000	3700	4000	≥ 80	99672000
	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	39	50.000	3700	4000	≥ 80	99673700
	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8	16,5	50.000	2300	3000	≥ 80	77342000
MasterConnect LEDtube T8 Ultra Output 	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8	16,5	50.000	2500	4000	≥ 80	77344400
	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8	16,5	50.000	2500	6500	≥ 80	77346800
	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8	25,5	50.000	3400	3000	≥ 80	77348200
	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8	25,5	50.000	3700	4000	≥ 80	77350500
	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8	25,5	50.000	3700	6500	≥ 80	77352900

Product type	Product description	EOC code
Switch Interact Ready 	UID8450/10 ZGP Switch Dim 2B	44931800
Occupancy sensor Interact Ready 	OCC SENSOR IA CM IP42 WH	77752700
Interact Pro wireless gateway 	LCN1840/05 Wireless Gateway EU	77579000



© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Todos os direitos reservados. Este documento contém informações relativas ao portefólio de produtos da Philips Lighting. Tenha em atenção que as informações fornecidas estão sujeitas a alterações. A Philips Lighting não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato. As marcas comerciais são propriedade da Koninklijke Philips N.V., Philips Lighting Holding B.V. ou dos respetivos proprietários.