

PHILIPS

Iluminat cu LED



Optimizează **și economisește**

cu Philips și Fegime
de aproape un secol

Partener:

 **FEGIME**
ROMÂNIA

Parteneriatul perfect cu Philips și Fegime

Fegime a oferit instalatorilor și utilizatorilor finali soluții de iluminat timp de aproape 100 de ani. Și, timp de multe decenii, parteneriatul nostru special cu Philips v-a permis să profitați de cele mai recente progrese în tehnologia iluminatului. Pentru a sărbători centenarul nostru apropiat, Philips și Fegime vă pun la dispoziție oferte speciale și instrumente de calcul specializate.

Soluții speciale

Cu noile instrumente de calcul specializate de la Philips, puteți identifica cu ușurință corpurile de iluminat și sistemele de comandă potrivite pentru spații precum coridoare, grupuri sanitare, depozite de mici dimensiuni, garaje, zone industriale și birouri. Avem produsul perfect pentru fiecare proiect – surse cu LED, care pot înlocui sursele standard, până la corpuri de iluminat cu LED și sisteme de control care pot înlocui sistemele de iluminat existente, asigurând o economie de energie ridicată.

Lămpi cu LED

Îmbunătățiți sistemul dvs. actual de iluminat prin înlocuirea lămpilor și tuburilor convenționale cu lămpi cu LED eficiente din punct de vedere energetic.

Corpuri de iluminat cu LED


În cazul modernizărilor sau al instalațiilor noi, pentru o reducere maximă a consumului de energie și o calitate optimă a iluminatului, puteți înlocui corpurile de iluminat existente, cu corpuri de iluminat cu LED.

Controlul iluminării

Pentru a obține economii suplimentare la corpurile de iluminat cu LED adăugați senzori de mișcare sau de lumină naturală și veți obține un sistem de iluminat inteligent.



Birou



MASTER LEDtube Ultra Output



CoreLine Panel Pentru Birouri



CoreLine Standard Pentru Birouri



Coridor



CorePro LED PL-C



CoreLine SlimDownlight



Detector de prezență



Grup sanitar



MASTER LEDspot MV Value




MASTER LEDspot LV Value



CoreLine Spot Incastrat



Industrie



MASTER LEDtube Ultra Output



CoreLine IP65



CoreLine Înălțimi Mari



Spațiu mic de depozitare



CorePro LEDtube



CoreLine Liniar



Detector de prezență



Parcare



CorePro LEDtube









CoreLine IP65



Detector de mișcare

Produsele noastre eficiente energetic

	Putere LED	Putere tradițională	Durată de viață	Economie de pana la	Flux luminos	Temp. Culoare	CRI	EEL	Cod Philips EOC
CoreLine Inalțimi Mari									
									
BY120P G2 LED105S/840 PSU WB GR	100 W	250 W	50,000 h	60%	10,500 lm	4000 K	≥ 80	-	29605000
BY121P G2 LED205S/840 PSU WB GR	200 W	400 W	50,000 h	50%	20,500 lm	4000 K	≥ 80	-	29606700
CoreLine Liniar									
									
BN120C LED20S/840 PSU L600	20 W	2 x 18 W	50,000 h	40%	2000 lm	4000 K	≥ 80	-	30068999
BN120C LED38S/840 PSU L1200	40 W	2 x 36 W	50,000 h	40%	3800 lm	4000 K	≥ 80	-	30069699
BN120C LED20S/830 PSU L600	20 W	2 x 18 W	50,000 h	40%	2000 lm	3000 K	≥ 80	-	30070299
BN120C LED35S/830 PSU L1200	40 W	2 x 36 W	50,000 h	40%	3500 lm	3000 K	≥ 80	-	30071999
CoreLine Spot Incastrat									
									
RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	11 W	54 W	50,000 h	80%	650 lm	2700 K	≥ 85	-	06897799
RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	11 W	54 W	50,000 h	80%	650 lm	3000 K	≥ 85	-	06898499
RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	11 W	54 W	50,000 h	80%	650 lm	4000 K	≥ 85	-	06899199
RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	11 W	54 W	50,000 h	80%	650 lm	2700 K	≥ 85	-	06903599
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	11 W	54 W	50,000 h	80%	650 lm	3000 K	≥ 85	-	06904299
RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	11 W	54 W	50,000 h	80%	650 lm	4000 K	≥ 85	-	06905999
CoreLine Spot Incastrat									
									
RS011B LED5-40-/830 PSR WH	6 W	40 W	25,000 h	80%	500 lm	3000 K	> 80	-	29729399
RS011B LED5-40-/840 PSR WH	6 W	40 W	25,000 h	80%	500 lm	4000 K	> 80	-	29730999
RS011B LED8-40-/830 PSR WH	8 W	55 W	25,000 h	80%	800 lm	3000 K	> 80	-	29721799
RS011B LED8-40-/840 PSR WH	8 W	55 W	25,000 h	80%	800 lm	4000 K	> 80	-	29722499
OccuSwitch Controls									
									
LRM1000 OS mov det	-	-	-	-	-	-	-	-	22557700
LRM1040 OS Move Det IP54 240 dgr	-	-	-	-	-	-	-	-	22573700
LRM1011 OS mov det small	-	-	-	-	-	-	-	-	44209800
LRM1033 2w (retrofit)	-	-	-	-	-	-	-	-	44227200
LRM1032 OS Mov Det Switch 3w WR DIN	-	-	-	-	-	-	-	-	44225800
CoreLine Proiectoare Exterior									
									
BVP120 LED80/NW S 9007	80 W	250 W	50,000 h	70%	8000 lm	4000 K	>780	-	29586200
BVP120 LED120/NW S 9007	120 W	400 W	50,000 h	70%	12000 lm	4000 K	>780	-	29587900
BVP120 LED80/NW A 9007	80 W	250 W	50,000 h	70%	8000 lm	4000 K	>780	-	29589300
BVP120 LED120/NW A 9007	120 W	400 W	50,000 h	70%	12000 lm	4000 K	>780	-	29590900

Optimizează și economisește cu instrumentele online

Mergeți la: www.philips.ro/optimizeandsave

Profitați de instrumentele noastre specializate și realizați propriul dumneavoastră proiect de iluminat!

- Utilizați sistemul nostru de calcul TCO online pentru a determina cât poate economisi clientul dumneavoastră utilizând CoreLine, tuburi cu LED sau lămpi cu LED
- Aflați mai multe despre beneficiile sistemelor de iluminat cu LED Philips cu ajutorul programelor noastre de instruire
- Comandați online la prețuri reduse, de pe webshop-urile membrilor Fegime

Vizitați site-ul nostru web și site-urile membrilor Fegime pentru a vedea ofertele speciale. Suntem bucuroși să vă stăm la dispoziție și așteptăm deja cu nerăbdare următorii 100 de ani!



