

A man with dark hair and a beard, wearing a green shirt, is holding a long, white, cylindrical Philips LED tube light fixture. The fixture has a blue band near one end with the Philips logo and 'LEDtube' text. The background is a blurred workshop or store setting.

Почему стоит выбрать технологию **InstantFit?**

Светодиодные лампы

PHILIPS



Почему стоит выбрать лампы LEDtube InstantFit?

Эффективное и надежное освещение в течение всего срока службы

Лампы LEDtube – отличное решение для замены старых люминесцентных ламп на электромагнитном балласте (ЭМПРА). Однако, для надлежащей работы нового оборудования необходима замена проводки. Это усложняет ситуацию.

Компания Philips представляет новый продукт — **MASTER Value InstantFit**, совместимый с электронным балластом (ЭПРА). Простая установка **БЕЗ** замены проводки.



PHILIPS



Нет проводов — нет проблем

Более долговечные светодиодные лампы стремительно вытесняют с рынка люминесцентные. Этому в немалой степени способствуют лампы **Philips MASTER LEDtube Value InstantFit**, разработанные ведущими экспертами в области светодиодного освещения.

Светодиодный источник встроен в традиционную трубку, быструю и простую в установке. Нет необходимости менять проводку и драйверы. InstantFit — усовершенствованное решение, совместимое с ЭПРА. То есть, оно легко подойдет к уже имеющемуся у Вас осветительному оборудованию.

Таким образом, Вы без труда сможете сделать ваш офис или магазин более экологичным и по достоинству оценить все преимущества светодиодных ламп.

PHILIPS

Все преимущества светодиодных ламп в усовершенствованной трубке

Новая серия ламп MASTER Value предлагает высокое качество по привлекательной цене

Линейка ламп MASTER LEDtube с технологией InstantFit создает идеально равномерное освещение, которое ничем не отличается от люминесцентного. Но, благодаря высокой эффективности (по сравнению с традиционными технологиями), Вы сразу получаете до **50% экономии электроэнергии**.

Благодаря **увеличенному сроку службы** в 40 000 часов, Вы также сможете **реже выполнять замену ламп и снизить эксплуатационные расходы**, что гарантирует окупаемость лампы в течение 3-х лет.





Instantly
efficient,
instantly sustainable

innovation ✨ you

PHILIPS

Безопасная, быстрая и простая замена ламп



- Светодиодный источник света, встроенный в традиционную трубку, позволяет сделать установку лампы **быстрой и безопасной**
- Благодаря улучшенной технологии, лампа совместима с высокочастотным электронным балластом (ЭПРА). То есть, **она легко подойдет к уже имеющемуся у Вас осветительному оборудованию**
- Нет необходимости **менять или обрезать проводку**

С MASTER Value LEDtube, мы создаем линейку надежных товаров



Вне зависимости от ситуации, Вы всегда найдете LEDtube, установка которой не потребует замены проводки. Philips предлагает полный ассортимент современных, легких в использовании продуктов.

- Впервые на рынке — совместимость с электронным балластом!
- Отличное качество по привлекательной цене
- Первая в своем роде инновационная лампа LEDtube, совместимая с электронным балластом, простая и безопасная в установке.
- В два раза меньшее потребление энергии, в три раза больший срок службы по сравнению с лампами TL-D (+100 лм/Вт, 40 000)

MASTER LEDtube Standard Output



40 000 ч



Без регулировки
яркости



G13



Тип продукта	Светодиоды	Обычное освещение	Поворотный цоколь	Световой поток	Работа	Угол рассеивания	Цветопередача	Цветовая температура, К	GPC 1 шт	ЕОС 1 шт. (С)*
MASTER LEDtube	Потребляемая мощность	Эквивалент		Люмен						
1 200 мм InstantFit	16,5 Вт	36 Вт	Нет	1 600 лм	ВЧ	150°	83	4 000	929000284402	871829172885600
1 200 мм InstantFit	16,5 Вт	36 Вт	Нет	1 600 лм	ВЧ	150°	83	6 500	929000284502	871829172887000
1 500 мм ROT InstantFit	22 Вт	58 Вт	Да	2 000 лм	ВЧ	150°	83	4 000	929001122402	871869640078400
1 500 мм ROT InstantFit	22 Вт	58 Вт	Да	2 000 лм	ВЧ	150°	83	6 500	929001122502	871869640080700

Перед применением, [проверьте](#) совместимость с Вашим ЭПРА

MASTER LEDtube High Output



Без регулировки яркости



G13



Тип продукта	Светодиоды	Обычное освещение	Поворотный цоколь	Световой поток	Работа	Угол рассеивания	Цветопередача	Цветовая температура, К	GPC 1 шт	ЕОС 1 шт. (С)*
MASTER LEDtube	Потребляемая мощность	Эквивалент		Люмен						
1200мм ROT InstantFit	18 Вт	36 Вт	Да	2100 лм	ВЧ	150°	83	4 000	929001155102	871869647125800
1200мм ROT InstantFit	18 Вт	36 Вт	Да	2100 лм	ВЧ	150°	83	6 500	929001155202	871869647127200
1500мм ROT InstantFit	25 Вт	58 Вт	Да	3100 лм	ВЧ	150°	83	4 000	929001124302	871869640886500
1500мм ROT InstantFit	25 Вт	58 Вт	Да	3100 лм	ВЧ	150°	83	6 500	929001124402	871869640888900

Перед применением, [проверьте](#) совместимость с Вашим ЭПРА



Лампа MASTER LEDtube

Характеристики

- Впервые на рынке — совместимость с электронным балластом!
- Отличное качество по привлекательной цене
- Первая в своем роде **инновационная лампа** LEDtube, совместимая с электронным балластом, **простая и безопасная в установке.**
- В два раза меньшее потребление энергии, в три раза больший срок службы по сравнению с лампами TL-D (+100 лм/Вт, 40 000)

Что нового:

- 80 лм/Вт → 100 лм/Вт (+20%)
- Стоимость ниже на 30%



40 000 ч



Без регулировки
яркости



G13



PHILIPS

