

**PHILIPS**

LED-новинки



# Легкий переход на **LED**

Качественные светодиодные светильники  
по доступным ценам



# SmartBright Downlight DN027B

Лёгкий, компактный и простой в установке светильник, заменяющий традиционные светильники с компактными люминесцентными неинтегрированными лампами.

Основные особенности и преимущества данного светильника:

- Компактный тонкий корпус (33 мм) и небольшой вес (до 450 г) обеспечивают **простоту установки и безопасность эксплуатации.**
- Интегрированный драйвер позволяет обеспечивать легкость подключения.
- Широкий выбор размеров – возможность **установки в любой потолок**, даже с самым узким запотолочным пространством.
- Соответствует международным и российским требованиям, что в сочетании с отличной ценой даёт **дополнительную уверенность** в продукте.
- Светодиодная технология позволяет **экономить до 40%** на счетах за электричество.

Параметры	Тип	
	Круглый	Квадратный
Световой поток/ мощность светильника	600 лм / 7 Вт 900 лм / 11 Вт 1200 лм / 15 Вт 1500 лм / 18 Вт 2000 лм / 23 Вт	600 лм / 7 Вт 900 лм / 11 Вт 1200 лм / 15 Вт
Размеры (установочное отверстие)	90, 100, 125, 150, 175, 200 мм	100, 125, 150 мм
Цветовая температура	4000 К	
Индекс цветопередачи	80	
Срок службы L70B50@25 °C	20 000 часов	
IP класс	IP20/IP40 (лицевая часть)	
Гарантия	1 год	

Код	Наименование светильника
Круглый	
911401810097	DN027B LED6/NW D90 RD
911401811297	DN027B LED9/NW D125 RD
911401812197	DN027B LED12/NW D150 RD
911401812797	DN027B LED15/NW D175 RD
911401813397	DN027B LED20/NW D200 RD
Квадратный	
911401813997	DN027B LED6/NW L100 SQ
911401814597	DN027B LED9/NW L125 SQ
911401815497	DN027B LED12/NW L150 SQ



# Essential SmartBright LED Flood BVP161 и BVP13X (светодиодный прожектор)

Многофункциональный прожектор заливающего света, замена мощных прожекторов с газоразрядными лампами до 150 Вт и с галогенными лампами – до 500 Вт.

Подходит для различных сфер применения – фасады, парковки, рекламные поверхности, охранное освещение и др. – благодаря своим характеристикам:

- Прочный (IK07) и влагозащищённый (IP65) корпус **выдержит любой дождь и ветер.**
- **Широкий выбор версий** цветовых температур и мощности позволит подобрать именно то, что нужно.
- Снижает энергопотребление на 85% по сравнению с галогенными лампами.
- **Надёжность и долговечность светильника** (3 года непрерывной службы или 30 000 часов), стабильный световой поток, не пропускает пыль и влагу.

Наименование светильника	BVP131 LED8/CW 10W 220-240V WB	BVP132 LED16/CW 20W 220-240V WB	BVP133 LED24/CW 30W 220-240V WB	BVP135 LED40/CW 50W 220-240V WB
	BVP131 LED8/NW 10W 220-240V WB	BVP132 LED16/NW 20W 220-240V WB	BVP133 LED24/NW 30W 220-240V WB	BVP135 LED40/NW 50W 220-240V WB
Параметры	BVP131 LED8/WW 10W 220-240V WB	BVP132 LED16/WW 20W 220-240V WB	BVP133 LED24/WW 30W 220-240V WB	BVP135 LED40/WW 50W 220-240V WB
Мощность	10 Вт	20 Вт	30 Вт	50 Вт
Светоотдача	80 лм/Вт			
Цветовая температура	6500 К / 4000 К / 3000К			
Индекс цветопередачи	80			
Срок службы L70B50@25 °С	15 000 часов			
Свето-распределение	SWB – симметричный широкий пучок			
Диапазон рабочих температур	от -40 °С до + 45 °С			
Ударопрочность	IK06			
Пылевлагозащита	IP65			
Защита от скачков напряжения	1 кВ/ 2 кВ			
Материал, покрытие	Корпус: алюминиевое литье. Радиатор: окрашенный алюминий. Поликарбонатный рассеиватель			
Код	911401858998	911401859298	911401859598	911401859898
	911401858898	911401859198	911401859498	911401859798
	911401858798	911401859098	911401859398	911401859698

Наименование светильника	BVP161 LED60/NW 70W 220-240V WB GREY	BVP161 LED90/NW 100W 220-240V WB GREY GM
	Параметры	
Мощность	70 Вт	100 Вт
Светоотдача	90 лм/Вт	
Цветовая температура	4000 К	
Индекс цветопередачи	>70	
Срок службы L70B50@35 °С	30 000 часов	
Свето-распределение	SWB – симметричный широкий пучок	
Диапазон рабочих температур	от -40 °С до + 45 °С	
Ударопрочность	IK07	
Пылевлагозащита	IP65	
Защита от скачков напряжения	до 4 кВ	
Материал, покрытие	Корпус: алюминиевое литье. Радиатор: окрашенный алюминий. Поликарбонатный рассеиватель	
Код	911401809298	911401823498



# Ledinaire RC065B



Простая и надежная замена традиционных светильников (600x600) с люминесцентными лампами.

Основные особенности и преимущества светодиодной панели Ledinaire:

- Легкая установка – тонкий корпус (11 мм), **свободное размещение в узком запотолочном пространстве**, драйвер в комплекте – вы сразу заказываете готовый светильник, **без дополнительных кодов!**
- Высокое качество света – **равномерно светящаяся панель, рассеянный комфортный свет**, при котором приятно находиться.
- Соответствует международным и российским требованиям. Высокое качество сборки, **гарантия 3 года**
- Срок службы: **30 000 ч** (более 3 лет) непрерывной работы.
- Светодиодная технология позволяет **экономить до 40%** на счетах за электричество.



**Ledinaire Surface SM060C**  
(накладной светодиодный светильник)



**Ledinaire Recessed RC060B**  
(встроенный светодиодный светильник)

Наименование светильника	Ledinaire Panel RC065B	Ledinaire Surface SM060C	Ledinaire Recessed RC060B
Световой поток/ мощность светильника	3200 лм/42 Вт	3200 лм/38 Вт	3200 лм/38 Вт
Размеры	597x597x10 мм	200x1200x53 мм	597x597x41 мм
Цветовая температура	4000 K	4000 K	4000 K
Индекс цветопередачи	80	80	80
Срок службы L70B50@25 °C	30 000 часов	30 000 часов	30 000 часов
IP класс	IP20	IP20	IP20
Гарантия	3 года	3 года	3 года
Код	910503910199	910503910206	910503910201
Наименование светильника	RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC	SM060C LED32S/840 PSU W20L120	RC060B LED32S/840 PSU W60L60



# SmartBright Waterproof WT066C

**(светодиодный пылевлагозащищенный светильник)**



Простая и надежная замена традиционных пылевлагозащищенных светильников с люминесцентными лампами.

Основные особенности и преимущества данного светильника:

- Максимально широкий спектр способов монтажа – для любых применений
- **Широкий температурный диапазон** (-30 °C...+45 °C) позволит не беспокоиться о погодных условиях.
- **Надёжный (IP65), прочный (IK06) и лёгкий** корпус (до 1 кг), всё, что нужно для самых сложных условий работы.
- Надёжность и **долговечность светильника** (3 года непрерывной службы или 25 000 часов), без выцветания и пропускания влаги и пыли.
- Светодиодная технология позволяет экономить до 45% на счетах за электричество.
- Клапан для удаления конденсата препятствует образованию влаги внутри светильника

Наименование светильника	WT066C NW LED18 L600 PSU TB	WT066C NW LED36 L1200 PSU TB	WT066C NW LED45 L1500 PSU TB
Мощность светильника	19 Вт	40 Вт	49 Вт
Световой поток	1800 лм	3600 лм	4500 лм
Размеры	626x68x60 мм	1226x68x60 мм	1526x68x60 мм
Цветовая температура	4000 K		
Индекс цветопередачи	80		
Срок службы L70B50@25 °C	25 000 часов		
Диапазон рабочих температур	от -30 °C до + 45 °C		
Ударопрочность	IK06		
Пылевлагозащита	IP65		
Гарантия	3 года		
Код	911401822897	911401823297	911401823497

