

PHILIPS

Soluciones
de iluminación

Instant **lighting** **answers**

Tu guía personal

Socio distribuidor:

IMECCO
International Marketing Electrical Corp.



Instant **lighting** answers

Philips e Imelco quieren facilitar a los instaladores la creación de los mejores proyectos de iluminación.

¡Descubra cómo nuestros productos LED, sensores inteligentes y pack de aplicaciones pueden marcar la diferencia que necesita!

Si desea más información, visite:
philips.es/lightinganswers

Su nombre

Empresa

Dirección

Más información...



Prueba Philips HueGo



Realice proyectos por valor de 3,000€ con los productos de iluminación mediante LED de Philips y reciba una luminaria conectada portátil.*

Si desea más información, visite: philips.es/lightinganswers

* Válido únicamente hasta diciembre de 2016, o hasta fin de existencias, con productos específicos de la campaña.

Socio distribuidor:



PHILIPS

Sus soluciones de ahorro de energía



Lámpara LED y Tubos LED

Mejore el sistema de iluminación actual con solo sustituir lámparas y tubos convencionales por luces LED eficientes energéticamente.



Luminaria LED


Tanto en renovaciones como en instalaciones nuevas, obtenga un ahorro energético máximo y una calidad de iluminación óptima actualizando las luminarias existentes "punto por punto" con luminarias LED.

Elija luminarias LED de calidad superior para aumentar el ahorro energético y la vida útil de la luminaria, así como para mejorar el rendimiento de la iluminación.



Control de la iluminación

Además de mayor confort y seguridad, consigue un ahorro adicional añadiendo un control de iluminación a las luminarias LED.



Oficina en planta abierta

Cree un espacio de trabajo agradable y productivo.



Pasillo

Encienda las luces cuando se utilice el pasillo.



Lavabos

Ofrezca a visitantes y personal un lugar bien iluminado en el que refrescarse.



Almacenes

Encuentre lo que necesita rápidamente con una iluminación clara.



Aparcamiento

Aumente la sensación de seguridad al aparcar o salir con el coche.



Industria

Proteja la seguridad del lugar de trabajo con luces brillantes.





Oficina en planta abierta

Una buena iluminación de oficina puede ayudar a los empleados a concentrarse y trabajar en un entorno saludable y cómodo. Nuestras soluciones crean el ambiente perfecto, cumplen con todas las normas para oficina y, además, ahorran energía.

MASTER LEDtube Ultra Output



CoreLine Panel OC



CoreLine
Empotrable

OccuSwitch LRM1011



PowerBalance RC360



OccuSwitch DALI LRM2070





Pasillo

La iluminación de los pasillos facilita el movimiento de las personas al proporcionar una visión clara. La iluminación mediante LED para pasillos de Philips proporciona una luz clara e instantánea, a la vez que reduce significativamente costes energéticos cuando se combina con detectores inteligentes.



CorePro
LED PL-C



Nueva

EM



Nueva

HF

CoreLine
Downlight



CoreLine
SlimDownlight



Nueva

OccuSwitch
LRM1011



LuxSpace
Compact



Premium

OccuSwitch
DALI LRM2080





Lavabos

Los lavabos son espacios reducidos que suelen estar resbaladizos. Al entrar, no habría por qué tener que buscar el interruptor de la luz. Sensores inteligentes pueden encender la luz tan pronto como lo necesite y volverla a apagar cuando salga, propiciando un ahorro energético sustancial.

 MASTER
LEDspot



LED spot
classic



 CoreLine
Proset Gen3



 OccuSwitch
LRM1032



 LuxSpace
Mini



 OccuSwitch
DALI LRM2080





Almacenes

Los espacios de almacenamiento pueden estar abarrotados, pero con la iluminación adecuada se facilita tanto el acceso como las búsquedas. Una luz blanca y clara de luminarias y Tubos LED crea el ambiente adecuado, mientras que los sensores de detección de movimiento ofrecen un considerable ahorro de energía de hasta un 70%.

CorePro
LED tube



CoreLine
Batten



OccuSwitch
LRM1032



CoreLine
Carril*



* Aplicaciones de almacenamiento.



Aparcamiento

En un espacio grande pero cerrado como un aparcamiento, es importante que las personas puedan orientarse de forma rápida y segura. Eso requiere una iluminación brillante sin zonas oscuras. Y, como las luces siempre están encendidas, también conviene que el ahorro de energía sea elevado y el mantenimiento, mínimo.

CorePro
LED tube



CoreLine
Waterproof



OccuSwitch
LRM1040



Pacific LED
GreenParking



Premium






Industria

Las aplicaciones industriales requieren una iluminación eficaz, creando entornos luminosos, seguros y agradables. Las soluciones de iluminación de Philips ahorran energía y reducen costes de mantenimiento evitando costosos tiempos de inactividad en producción.

MASTER LEDtube Ultra Output



CoreLine Waterproof



OccuSwitch LRM1040



Pacific LED GreenParking



Índice

Producto		Página
Tubos LED	MASTER LEDtube Potencia ultra	24
Tubos LED	CorePro LED PL-C	25
Lámpara LED	MASTER LEDspot	26
Lámpara LED	LED spot classic	27
Tubos LED	CorePro LED tube	28
Luminaria LED	CoreLine Panel Office compliant	29
Luminaria LED	CoreLine Empotrable	30
Luminaria LED	PowerBalance RC360	31
Luminaria LED	CoreLine Downlight	32
Luminaria LED	CoreLine SlimDownlight	33
Luminaria LED	LuxSpace Compact	34
Luminaria LED	CoreLine Proset Gen3	35
Luminaria LED	LuxSpace Mini	36
Luminaria LED	CoreLine Batten	37
Luminaria LED	CoreLine Carril	38
Luminaria LED	CoreLine Waterproof	39
Luminaria LED	Pacific LED GreenParking	40
Control de la iluminación	OccuSwitch LRM1011	42
Control de la iluminación	OccuSwitch DALI	44
Control de la iluminación	OccuSwitch LRM1032/00 OS	46
Control de la iluminación	OccuSwitch LRM1040	48

Oficina en planta abierta	Pasillo	Lavabos	Almacenes	Aparcamiento	Industria



Oficina en planta abierta y Industria



EM



HF

Nueva

Ahora con funcionamiento HF




MASTER LEDtube Potencia ultra

1200 mm/1500 mm

- Potencia ultra de 2300 lm a 3700 lm
- Combina una notable eficiencia de 148 lm/W con una luz de alta calidad
- Su elevado flujo luminoso cumple con los requisitos de iluminación en oficinas
- Ahorro energético de hasta un 57% comparado con tubos fluorescentes
- Elija Ultra Output LEDtubes para obtener el mejor flujo luminoso en las aplicaciones industriales y de oficina más exigentes

Pasillo



EM

Nueva



HF

Nueva

Novedad en el Mercado con repuesto PL-C LED EM y HF



CorePro LED PL-C

- Reutilización de la luminaria existente sin modificaciones importantes, utilizando un factor de forma PL-C similar
- Compatible tanto con EM (2 clavijas) como con HF (4 clavijas)
- Actualización sencilla y sin complicaciones de luminarias downlight convencionales a LED PL-C
- Por encima del 60% más eficiente en comparación con lámparas PL-C fluorescentes, lo que supone un ahorro de costes energéticos



Lavabos



MASTER LEDspot
MV Value



MASTER LEDspot
LV Value



MASTER LEDspot

- Solución todo en uno: ofrece calidad, valor y durabilidad
- Alta calidad a un precio asequible
- Ángulos del haz de 25°, 36° y 40° para aplicaciones de iluminación general
- Hasta un 90% de ahorro energético en comparación con los focos halógenos

Primer LEDspot
de cristal regulable

Lavabos



LED spot classic
MV Value



LED spot classic
LV Value



LED spot classic

- Foco de cristal regulable con haz de luz de óptica individual que ofrece luz sin sombras. La mejor imitación de un foco halógeno
- El sustituto perfecto para lámparas GU10 tradicionales prohibidas por la directiva ErP a partir de septiembre de 2016
- Hasta un 90% de ahorro energético en comparación con los focos halógenos



Almacenes y Aparcamiento



Hecho de vidrio



CorePro LED tube

- El cambio más fácil y económico a la tecnología de iluminación mediante LED
- Reemplace fácilmente las lámparas fluorescentes T8 por tubos LED CorePro de 600 mm y 1200 mm
- Mejora de la eficiencia energética: de 80 a 100 lm/W
- Nueva carcasa de cristal
- Ahorro de hasta un 50% en el consumo de energía en comparación con los tubos fluorescentes



Oficina en planta abierta



Nueva



CoreLine Panel Office compliant

- Diseño en panel de superficie de luz
- Una alternativa real a la luminaria TL-D
- 3400 lúmenes de potencia lumínica
- UGR = 18 (diseño cuadrado); UGR 19 (rectangular)
- Hasta un 43% de ahorro energético en comparación con las luminarias tradicionales

Hasta un **30%** de ahorro de energía adicional cuando se utiliza un detector de presencia





Oficina en planta abierta

Hasta un **60%** de ahorro de energía*



CoreLine Empotrable

- Iluminación general: sustitución de las lámparas convencionales TL-D y TL-5
- Diseño esbelto y menos de 35 mm de altura
- Disponible óptica compatible con la oficina: versión VAR-PC

Hasta un **30%** de ahorro de energía adicional cuando se utiliza un detector de presencia



* Ahorro energético comparado con luminarias tradicionales.



Oficina en planta abierta

Hasta un **60%** de ahorro de energía



Premium

PowerBalance RC360

- La PowerBalance RC360, con su vanguardista tecnología LED/óptica, constituye la solución perfecta entre rendimiento sostenible y retorno de inversión si se compara con T5
- Totalmente conforme con todas las normas de oficina pertinentes
- Luminaria muy eficiente que permite un ahorro energético de hasta el 60%

Hasta un **30%** de ahorro de energía adicional cuando se utiliza un detector DALI





Pasillo

Hasta un **75%** de ahorro de energía



CoreLine Downlight

- Ahorro de energía notable y una vida útil más prolongada que reduce el coste operativo
- Sustitución individual de las luminarias convencionales por luminarias LED
- Cubre más aplicaciones profesionales gracias a la regulación DALI y al reflector de aluminio

Hasta un **50%** de ahorro de energía adicional cuando se utiliza un detector de presencia



Hasta un **60%** de ahorro de energía



Nueva

SlimDownlight con superficie de luz uniforme



CoreLine SlimDownlight

- Cree una apariencia de alto nivel para su oficina o pasillo con una superficie de luz uniforme
- Efecto de iluminación difusa de excelente calidad
- Coloque la luminaria donde desee (versión montada en superficie)
- Se adapta a la mayoría de tipos de techo gracias a su delgado diseño empotrado
- Embalaje de tamaño mínimo: facilita la logística al distribuidor y al instalador

Hasta un **50%** de ahorro de energía adicional cuando se utiliza un detector de presencia



Pasillo



Pasillo

Hasta un **85%** de ahorro de energía*



LuxSpace Compact

- La mejor eficacia de su clase
- Crea una luz suave y natural, que garantiza el confort visual
- Perfecta integración con el techo gracias al marco delgado y estrecho; la versión sin marco es ideal para la integración en techos de escayola

Hasta un **50%** de ahorro de energía adicional cuando se utiliza un detector DALI



* Ahorro energético en comparación con las luminarias halógenas.

Hasta un **80%** de ahorro de energía*



Lavabos



CoreLine Proset Gen3

- Materiales de gama alta para aplicaciones decorativas y ópticas especiales antideslumbramiento
- Hasta un 80% de ahorro energético y una duración 15 veces superior a la de las luminarias halógenas
- Diseño estilizado que se adapta a la mayoría de tipos de techo y controlador de regulación que funciona en el 99% de los reguladores de montaje en pared

Hasta un **50%** de ahorro de energía adicional cuando se utiliza un detector de movimiento





Lavabos

Hasta un **85%** de ahorro de energía*



Premium

LuxSpace Mini

- La mejor eficacia de su clase
- Crea una luz suave y natural, que garantiza el confort visual
- Perfecta integración con el techo gracias al marco delgado y estrecho; la versión sin marco es ideal para la integración en techos de escayola

Hasta un **90%** additional energy savings when using a DALI detector



* Ahorro energético en comparación con las luminarias halógenas.

Almacenes



Hasta un **40%** de ahorro de energía**



CoreLine Batten

- Iluminación general: sustitución de las lámparas convencionales TL-D
- Flexibilidad de instalación y mismas longitudes que la lámpara TL-D
- Excelente rendimiento y calidad de luz con difusor esmerilado

Hasta un **50%** de ahorro de energía adicional cuando se utiliza un detector de movimiento



** Ahorro de energía en comparación con TL-D convencional.



Almacenes

Hasta un
62%
de ahorro de
energía*



CoreLine Carril

- Sustitución para las lámparas TL-D y TL-5 convencionales
- Mantenimiento reducido y solución con mejor relación lúmenes/euro
- Mejora del producto gracias a una forma de haz de luz brillante y excelente
- Ahorro energético de hasta un 62% comparado con luminarias tradicionales

Hasta un
30%
de ahorro de
energía adicional
cuando se utiliza
un detector de
movimiento



* Ahorro de energía en comparación con TL-D convencional.

Industria y Aparcamiento



Hasta un
50%
de ahorro de
energía



CoreLine Waterproof

- Cómoda sustitución “punto por punto” de luminarias tradicionales similares
- Prácticamente sin necesidad de costosos recableados ni nuevas configuraciones de techo
- Flexibilidad de instalación y mismas longitudes que la lámpara TL-D
- Rendimiento excelente y diseño elegante
- Certificaciones IP65 e IK08

Hasta un
30-70%
de ahorro de
energía adicional
cuando se utiliza
un detector de
movimiento






Industria y Aparcamiento

Hasta un **60%** de ahorro de energía



Puesta en marcha con mando a distancia por IR WT460Z IPT



Premium

Pacific LED GreenParking

- Es un sistema independiente fácil de poner en marcha por uno mismo
- GreenParking amplía la vida útil del sistema a más de 10 años
- Sensor integrado controlado por la red eléctrica, IP66/IK08
- Fácil integración del diseño: todas las luminarias pueden equiparse con un sensor HF
- Sin necesidad de sensor externo aunque puede seguir añadiéndose cuando sea precisa detección temprana

Ahorra un **80%** de energía cuando se utiliza un control de iluminación



Control de la iluminación

Añada controles de iluminación a sus luminarias o seleccione un pack de aplicaciones y ahorre incluso más energía.





Oficina en planta abierta y Pasillo



OccuSwitch LRM1011

- Sensor pequeño y discreto que detecta el movimiento más sutil
- Mayor duración de la instalación: apaga la luz cuando no es necesaria
- La adición de controles genera importantes ahorros adicionales en costes asociados con la energía y el carbono

Su pack de aplicaciones de Oficina

CoreLine
Empotrable
LED345
VAR-PC



OccuSwitch
LRM1011



Hasta un
72%
total de ahorro
energético con
OccuSwitch
LRM1011

Su pack de aplicaciones para Pasillos

CoreLine
Downlight
LED20S



OccuSwitch
LRM1011



Hasta un
75%
total de ahorro
energético con
OccuSwitch
LRM1011



Oficina en planta abierta y Pasillo



Premium

OccuSwitch DALI

- OccuSwitch DALI es un sensor y controlador combinado, que regulará y conmutará las luces en una habitación o área según ocupación y de acuerdo con la luz diurna disponible
- Puede controlar hasta 15 luminarias DALI y es fácil de instalar; requiere una puesta en marcha limitada
- Hay disponibles cables Wieland independientes para una instalación fácil, rápida y sin complicaciones



Su pack de aplicaciones de Oficina superior

PowerBalance
RC360

Premium



OccuSwitch
DALI
LRM2070/30
BASIC



Hasta un
80%
total de ahorro
energético con
OccuSwitch DALI



Su pack de aplicaciones para Pasillos superior

LuxSpace
Compact
DN570B

Premium



OccuSwitch
DALI
LRM2080/30
BASIC



Hasta un
80%
total de ahorro
energético con
OccuSwitch DALI



Lavabos y Almacenes



OccuSwitch LRM1032/00 OS

- OccuSwitch es un detector de movimientos con un interruptor incorporado. Apagará las luces de una habitación o área cuando esté vacía
- Un conector de cableado desmontable facilita la instalación y el montaje de OccuSwitch en el techo
- Hay disponible un cable Wieland independiente para una instalación fácil, rápida y sin complicaciones



Su pack de aplicaciones de Lavabos

CoreLine
Proset Gen3



OccuSwitch
LRM1032



Hasta un

90%

total de ahorro
energético con
OccuSwitch
LRM1032



Su pack de aplicaciones para pequeños Almacenes

CoreLine
Batten
LED38S



OccuSwitch
LRM1032



Hasta un

70%

total de ahorro
energético con
OccuSwitch
LRM1032



Industria y Aparcamiento



OccuSwitch LRM1040

- La anulación de luz natural evita que las luces se enciendan si hay suficiente luz natural
- Apaga la iluminación cuando no es necesaria
- IP54



Su pack de aplicaciones para pequeños Aparcamientos

CoreLine
Waterproof
LED40S



OccuSwitch
LRM1040



Hasta un
80%
total de ahorro
energético con
OccuSwitch
LRM1040



Su pack de aplicaciones Industriales

CoreLine
Waterproof
LED60S




OccuSwitch
LRM1040



Hasta un
65%
total de ahorro
energético con
OccuSwitch
LRM1040

Nuestros productos de ahorro de energía

		Potencia LED	Potencia tradicional	Ahorra hasta	Vida útil	Lúmenes	Temp. color	CRI	EEL	Código EOC Philips
MASTER LEDtube Ultra Output EM 	Oficina en planta abierta y Industria									
	1200 mm UO 20 W 830 RS	20 W	36 W	44%	50,000 h	2300 lm	3000 K	83	A+	46149500
	1200 mm UO 20 W 840 RS	20 W	36 W	44%	50,000 h	2500 lm	4000 K	83	A+	46151800
	1200 mm UO 20 W 865 RS	20 W	36 W	44%	50,000 h	2500 lm	6500 K	83	A+	46155600
	1200 mm UO 20 W 830 RN	20 W	36 W	44%	50,000 h	2300 lm	3000 K	83	A+	56527800
	1200 mm UO 20 W 840 RN	20 W	36 W	44%	50,000 h	2500 lm	4000 K	83	A+	56529200
	1200 mm UO 20 W 865 RN	20 W	36 W	44%	50,000 h	2500 lm	6500 K	83	A+	56531500
	1500 mm UO 25 W 830 ROT	25 W	58 W	57%	50,000 h	3400 lm	3000 K	83	A++	46157000
1500 mm UO 25 W 840 ROT	25 W	58 W	57%	50,000 h	3700 lm	4000 K	83	A++	46159400	
1500 mm UO 25 W 865 ROT	25 W	58 W	57%	50,000 h	3700 lm	6500 K	83	A++	46163100	
MASTER LEDtube Ultra Output HF 	Oficina en planta abierta y Industria									
	1200 mm UO 22 W 830 InstantFit	22 W	36 W	39%	50,000 h	2300 lm	3000 K	83	A+	55282700
	1200 mm UO 22 W 840 InstantFit	22 W	36 W	39%	50,000 h	2500 lm	4000 K	83	A+	55278000
	1200 mm UO 22 W 865 InstantFit	22 W	36 W	39%	50,000 h	2500 lm	6500 K	83	A+	55280300
	1500 mm UO 26 W 840 InstantFit	26 W	58 W	55%	50,000 h	3400 lm	3000 K	83	A++	55288900
	1500 mm UO 26 W 840 InstantFit	26 W	58 W	55%	50,000 h	3700 lm	4000 K	83	A++	55284100
1500 mm UO 26 W 865 InstantFit	26 W	58 W	55%	50,000 h	3700 lm	6500 K	83	A++	55286500	
CorePro LED tube 	Almacenes y Aparcamiento									
	600 mm 8 W 840 C G	8 W	18 W	56%	30,000 h	800 lm	4000 K	80	A	49277200
	600 mm 8 W 865 C G	8 W	18 W	56%	30,000 h	800 lm	4000 K	80	A	49279600
	1200 mm 16 W 840 C G	16 W	36 W	56%	30,000 h	1600 lm	6500 K	80	A+	49281900
	1200 mm 16 W 865 C G	16 W	36 W	56%	30,000 h	1600 lm	4000 K	80	A+	49283300
	1500 mm 20 W 840 C G	20 W	58 W	66%	30,000 h	2000 lm	4000 K	80	A+	42794100
1500 mm 20 W 865 C G	20 W	58 W	66%	30,000 h	2000 lm	6500 K	80	A+	42796500	
CorePro LED PL-C EM 	Pasillo									
	6.5 W 830 2P G24d-2 EM	6.5 W	18 W	64%	25,000 h	600 lm	3000 K	80	A+	54127200
	6.5 W 840 2P G24d-2 EM	6.5 W	18 W	64%	25,000 h	650 lm	4000 K	80	A+	54129600
	9.0 W 830 2P G24d-3 EM	9 W	26 W	64%	25,000 h	900 lm	3000 K	80	A+	54123400
	9.0 W 840 2P G24d-3 EM	9 W	26 W	64%	25,000 h	950 lm	4000 K	80	A+	54125800

Nuestros productos de ahorro de energía

		Potencia LED	Potencia tradicional	Ahorra hasta	Vida útil	Lúmenes	Temp. color	CRI	EEL	Código EOC Philips	
CorePro LED PL-C HF 	Pasillo										
	6.5 W 830 4P G24d-2 HF	6.5 W	18 W	64%	25,000 h	600 lm	3000 K	80	A+	54119700	
	6.5 W 840 4P G24d-2 HF	6.5 W	18 W	64%	25,000 h	650 lm	4000 K	80	A+	54121000	
	9.0 W 830 4P G24d-3 HF	9 W	26 W	64%	25,000 h	900 lm	3000 K	80	A+	54115900	
	9.0 W 840 4P G24d-3 HF	9 W	26 W	64%	25,000 h	950 lm	4000 K	80	A+	54117300	
MASTER LEDspot MV Value 	Lavabos										
	D 3.5-35 W GU10 827 25D	3.5 W	35 W	90%	35,000 h	260 lm	2700 K	80	A++	43832900	
	D 3.5-35 W GU10 830 25D	3.5 W	35 W	90%	35,000 h	270 lm	3000 K	80	A++	43834300	
	D 3.5-35 W GU10 840 25D	3.5 W	35 W	90%	35,000 h	290 lm	4000 K	80	A++	43836700	
	D 3.5-35 W GU10 827 40D	3.5 W	35 W	90%	35,000 h	260 lm	2700 K	80	A++	45703000	
	D 3.5-35 W GU10 830 40D	3.5 W	35 W	90%	35,000 h	270 lm	3000 K	80	A++	45705400	
	D 3.5-35 W GU10 840 40D	4.3 W	35 W	90%	35,000 h	290 lm	4000 K	80	A++	45707800	
	D 4.3-50 W GU10 827 25D	4.3 W	50 W	91%	35,000 h	355 lm	2700 K	80	A++	43838100	
	D 4.3-50 W GU10 830 25D	4.3 W	50 W	91%	35,000 h	365 lm	3000 K	80	A++	43844200	
	D 4.3-50 W GU10 840 25D	4.3 W	50 W	91%	35,000 h	390 lm	4000 K	80	A++	43846600	
	D 4.3-50 W GU10 827 40D	4.3 W	50 W	91%	35,000 h	355 lm	2700 K	80	A++	45709200	
	D 4.3-50 W GU10 830 40D	4.3 W	50 W	91%	35,000 h	365 lm	3000 K	80	A++	45711500	
	D 4.3-50 W GU10 840 40D	4.3 W	50 W	91%	35,000 h	390 lm	4000 K	80	A++	45713900	
	MASTER LEDspot LV Value 	Lavabos									
D 3.4-20 W 827 MR16 24D		3.4 W	20 W	83%	25,000 h	220 lm	2700 K	80	A+	47570600	
D 3.4-20 W 830 MR16 24D		3.4 W	20 W	83%	25,000 h	225 lm	3000 K	80	A+	47576800	
D 3.4-20 W 827 MR16 24D		3.4 W	20 W	83%	25,000 h	220 lm	2700 K	80	A+	47572000	
D 3.4-20 W 830 MR16 24D		3.4 W	20 W	83%	25,000 h	225 lm	3000 K	80	A+	47574400	
D 6.3-35 W 827 MR16 24D RS		6.3 W	35 W	82%	25,000 h	380 lm	2700 K	80	A	49021100	
D 6.3-35 W 827 MR16 24D RN		6.3 W	35 W	82%	25,000 h	380 lm	3000 K	80	A	44217300	
D 6.3-35 W 830 MR16 24D RS		6.3 W	35 W	82%	25,000 h	395 lm	3000 K	80	A	49023500	
D 6.3-35 W 830 MR16 24D RN		6.3 W	35 W	82%	25,000 h	395 lm	3000 K	80	A	44219700	
D 6.3-35 W 840 MR16 24D RS		6.3 W	35 W	82%	25,000 h	410 lm	4000 K	80	A	49025900	
D 6.3-35 W 840 MR16 24D RN		6.3 W	35 W	82%	25,000 h	410 lm	4000 K	80	A	44221000	
D 6.3-35 W 827 MR16 36D RS		6.3 W	35 W	82%	25,000 h	380 lm	2700 K	80	A	49027300	

Nuestros productos de ahorro de energía

		Potencia LED	Potencia tradicional	Ahorra hasta	Vida útil	Lúmenes	Temp. color	CRI	EEL	Código EOC Philips	
MASTER LEDspot LV Value 	Lavabos										
	D 6.3-35 W 827 MR16 36D RN	6.3 W	35 W	82%	25,000 h	380 lm	2700 K	80	A	77533100	
	D 6.3-35 W 830 MR16 36D RS	6.3 W	35 W	82%	25,000 h	395 lm	3000 K	80	A	49029700	
	D 6.3-35 W 830 MR16 36D RN	6.3 W	35 W	82%	25,000 h	395 lm	3000 K	80	A	78543900	
	D 6.3-35 W 840 MR16 36D RS	6.3 W	35 W	82%	25,000 h	410 lm	4000 K	80	A	49031000	
	D 6.3-35 W 840 MR16 36D RN	6.3 W	35 W	82%	25,000 h	410 lm	4000 K	80	A	78545300	
LED spot classic 	Lavabos										
	CLA LEDspotMV ND 3.1-25 W GU10 827 36D	3.1 W	25 W	87%	15,000 h	215 lm	2700 K	80	A+	58769000	
	CLA LEDspotMV D 4.4-35 W GU10 827 36D	4.4 W	35 W	87%	15,000 h	250 lm	2700 K	80	A+	56558200	
	CLA LEDspotMV D 4.4-35 W GU10 830 36D	4.4 W	35 W	87%	15,000 h	260 lm	3000 K	80	A+	58167400	
	CLA LEDspotMV D 5.5-50 W GU10 827 36D	5.5 W	50 W	89%	15,000 h	350 lm	2700 K	80	A+	56560500	
	CLA LEDspotMV D 5.5-50 W GU10 830 36D	5.5 W	50 W	89%	15,000 h	365 lm	3000 K	80	A+	58169800	
	CLA LEDspotLV ND 3-20 W 827 MR16 36D	3 W	20 W	81%	15,000 h	380 lm	2700 K	80	A+	55114100	
	CLA LEDspotLV ND 5-35 W 827 MR16 36D	5 W	35 W	82%	15,000 h	370 lm	2700 K	80	A+	55110300	
CoreLine Panel Office Compliant 	Oficina en planta abierta										
	RC127V LED34S/840 PSU W60L60 OC	41 W	4 x 18 W	43%	50,000 h	3400 lm	4000 K	≥ 80		07088899	
	RC127V LED34S/830 PSU W60L60 OC	41 W	4 x 18 W	43%	50,000 h	3400 lm	3000 K	≥ 80		07089599	
	RC127V LED34S/840 PSU W30L120 OC	41 W	4 x 18 W	43%	50,000 h	3400 lm	4000 K	≥ 80		07090199	
	RC127V LED34S/830 PSU W30L120 OC	41 W	4 x 18 W	43%	50,000 h	3400 lm	3000 K	≥ 80		07091899	
	RC127V LED34S/840 PSD W60L60 OC	41 W	4 x 18 W	43%	50,000 h	3400 lm	4000 K	≥ 80		07092599	
	RC127V LED34S/830 PSD W60L60 OC	41 W	4 x 18 W	43%	50,000 h	3400 lm	3000 K	≥ 80		07093299	
	RC127V LED34S/840 PSD W30L120 OC	41 W	4 x 18 W	43%	50,000 h	3400 lm	4000 K	≥ 80		07094999	
	RC127V LED34S/830 PSD W30L120 OC	41 W	4 x 18 W	43%	50,000 h	3400 lm	3000 K	≥ 80		07095699	
	RC128V LED34S/840 PSD W62L62 OC	41 W	4 x 18 W	43%	50,000 h	3400 lm	4000 K	≥ 80		07096399	
	RC128V LED34S/830 PSU W62L62 OC	41 W	4 x 18 W	43%	50,000 h	3400 lm	3000 K	≥ 80		07124399	
	RC128V LED34S/840 PSD W62L62 OC	41 W	4 x 18 W	43%	50,000 h	3400 lm	4000 K	≥ 80		07096399	
		RC128V LED34S/830 PSD W62L62 OC	41 W	4 x 18 W	43%	50,000 h	3400 lm	3000 K	≥ 80		07097099

Nuestros productos de ahorro de energía

		Potencia LED	Potencia tradicional	Ahorra hasta	Vida útil	Lúmenes	Temp. color	CRI	EEL	Código EOC Philips
CoreLine Empotrable 	Oficina en planta abierta									
	RC120B LED37S/840 PSU W60L60 VAR-PC	33 W	4 x 18 W	54%	50,000 h	3700 lm	4000 K	≥ 80		34779900
	RC120B LED37S/840 PSU W30L120 VAR-PC	33 W	4 x 18 W	54%	50,000 h	3700 lm	4000 K	≥ 80		34780500
	RC120B LED37S/830 PSU W60L60 VAR-PC	35 W	4 x 18 W	51%	50,000 h	3700 lm	3000 K	≥ 80		34781200
	RC120B LED37S/830 PSU W30L120 VAR-PC	35 W	4 x 18 W	51%	50,000 h	3700 lm	3000 K	≥ 80		34782900
	RC122B LED37S/840 PSU W62L62 VAR-PC	33 W	4 x 18 W	54%	50,000 h	3700 lm	4000 K	≥ 80		34783600
	RC120B LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC	29 W	4 x 18 W	60%	50,000 h	3400 lm	4000 K	≥ 80		26648800
	RC120B LED34S/840 PSD W30L120 VAR-PC	29 W	4 x 18 W	60%	50,000 h	3400 lm	4000 K	≥ 80		26650100
	RC120B LED34S/830 PSD W60L60 VAR-PC	30 W	4 x 18 W	58%	50,000 h	3400 lm	3000 K	≥ 80		26656300
	RC120B LED34S/830 PSD W30L120 VAR-PC	30 W	4 x 18 W	58%	50,000 h	3400 lm	3000 K	≥ 80		26658700
RC122B LED34S/840 PSD W62L62 VAR-PC	29 W	4 x 18 W	60%	50,000 h	3400 lm	4000 K	≥ 80		88138400	
PowerBalance Premium 	Oficina en planta abierta									
	RC360B LED34S/840 PSD W60L60 VPC W	29 W	4 x 18 W	60%	70,000 h	3400 lm	4000 K	> 80		02030003
	RC360B LED34S/840 PSD W60L60 VPC PIP	29 W	4 x 18 W	60%	70,000 h	3400 lm	4000 K	> 80		02030103
	RC360B LED34S/840 PSD W30L120 VPC W	29 W	4 x 18 W	60%	70,000 h	3400 lm	4000 K	> 80		02030203
	RC360B LED34S/840 PSD W30L120 VPC PIP	29 W	4 x 18 W	60%	70,000 h	3400 lm	4000 K	> 80		02030303
CoreLine Downlight 	Pasillo									
	DNI30B LED20S/830 PSU PI6 WH	22 W	66 W	75%	50,000 h	2100 lm	3000 K	≥ 80		85224800
	DNI30B LED20S/840 PSU PI6 WH	22 W	66 W	75%	50,000 h	2100 lm	4000 K	≥ 80		85271200
	DNI30B LED10S/830 PSU PI6 WH	11 W	54 W	80%	50,000 h	1100 lm	3000 K	≥ 80		85222400
	DNI30B LED10S/840 PSU PI6 WH	11 W	54 W	80%	50,000 h	1100 lm	3000 K	≥ 80		85269900
CoreLine SlimDownlight 	Pasillo									
	DNI35B LED10S/830 PSU II WH	13 W	54 W	70%	50,000 h	1000 lm	3000 K	≥ 80		07042099
	DNI35B LED10S/840 PSU II WH	13 W	54 W	70%	50,000 h	1000 lm	4000 K	≥ 80		07043799
	DNI35B LED20S/830 PSU II WH	28 W	66 W	60%	50,000 h	2000 lm	3000 K	≥ 80		07044499
	DNI35B LED20S/840 PSU II WH	28 W	66 W	60%	50,000 h	2000 lm	4000 K	≥ 80		07045199
	DNI35C LED10S/830 PSU II WH	13 W	54 W	70%	50,000 h	1000 lm	3000 K	≥ 80		07046899
	DNI35C LED10S/840 PSU II WH	13 W	54 W	70%	50,000 h	1000 lm	4000 K	≥ 80		07047599
	DNI35C LED20S/830 PSU II WH	28 W	66 W	60%	50,000 h	2000 lm	3000 K	≥ 80		07048299
	DNI35C LED20S/840 PSU II WH	28 W	66 W	60%	50,000 h	2000 lm	4000 K	≥ 80		07049999

Nuestros productos de ahorro de energía

		Potencia LED	Potencia tradicional	Ahorra hasta	Vida útil	Lúmenes	Temp. color	CRI	EEL	Código EOC Philips	
LuxSpace Compact 	Pasillo										
	DN570B LED20S/830 PSED-E C WH	19 W	66 W	70%	70,000 h	2200 lm	3000 K	> 85		93054900	
	DN570B LED20S/840 PSED-E C WH	17.8 W	66 W	75%	70,000 h	2200 lm	4000 K	> 85		93055600	
CoreLine Proset Gen3 	Lavabos										
	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	11 W	54 W	80%	50,000 h	650 lm	2700 K	≥ 85		06897799	
	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	11 W	54 W	80%	50,000 h	650 lm	3000 K	≥ 85		06898499	
	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	11 W	54 W	80%	50,000 h	650 lm	4000 K	≥ 85		06899199	
	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	11 W	54 W	80%	50,000 h	650 lm	2700 K	≥ 85		06903599	
	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	11 W	54 W	80%	50,000 h	650 lm	3000 K	≥ 85		06904299	
	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	11 W	54 W	80%	50,000 h	650 lm	4000 K	≥ 85		06905999	
LuxSpace Mini 	Lavabos										
	DN560B LED8S/830 PSED-E C WH	8 W	54 W	85%	70,000 h	820 lm	3000 K	≥ 85		93762300	
	DN560B LED8S/840 PSED-E C WH	8 W	54 W	85%	70,000 h	820 lm	4000 K	≥ 85		93763000	
CoreLine Batten 	Almacenes										
	BN120C LED20S/840 PSU L600	20 W	2 x 18 W	40%	50,000 h	2000 lm	4000 K	≥ 80		30068999	
	BN120C LED38S/840 PSU L1200	40 W	2 x 36 W	40%	50,000 h	3800 lm	4000 K	≥ 80		30069699	
	BN120C LED20S/830 PSU L600	20 W	2 x 18 W	40%	50,000 h	2000 lm	3000 K	≥ 80		30070299	
	BN120C LED35S/830 PSU L1200	40 W	2 x 36 W	40%	50,000 h	3500 lm	3000 K	≥ 80		30071999	
CoreLine Carril 	Almacenes										
LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	58 W	2 x 58 W	62%	70,000 h	8000 lm	4000 K	≥ 80			90687200	
CoreLine Waterproof 	Industria y Aparcamiento										
	WT120C LED18S/840 PSU L600	17 W	2 x 18 W	53%	50,000 h	1800 lm	3000 K	≥ 80		84045900	
	WT120C LED22S/840 PSU L1200	20 W	1 x 36 W	44%	50,000 h	2200 lm	4000 K	≥ 80		84046600	
	WT120C LED34S/840 PSU L1500	29 W	1 x 58 W	50%	50,000 h	3400 lm	3000 K	≥ 80		84047300	
	WT120C LED40S/840 PSU L1200	38 W	2 x 36 W	47%	50,000 h	4000 lm	4000 K	≥ 80		84048000	
	WT120C LED60S/840 PSU L1500	57 W	2 x 58 W	50%	50,000 h	6000 lm	3000 K	≥ 80		84049700	

Nuestros productos de ahorro de energía

		Potencia LED	Potencia tradicional	Ahorra hasta	Vida útil	Lúmenes	Temp. color	CRI	EEL	Código EOC Philips	
Pacific LED Green parking Premium 	Industria y Aparcamiento										
	WT460X LED64S/840 WB ACWH TW3 L1600	49 W	2 x 58 W	60%	10 Años	6400 lm	4000 K	≥ 80		34589400	
	WT460X LED64S/840 WB ACWH TC5 L1600	49 W	2 x 58 W	60%	10 Años	6400 lm	4000 K	≥ 80		34590000	
	WT460X LED64S/840 VWB ACWH TW1 L1600	49 W	2 x 58 W	60%	10 Años	6400 lm	4000 K	≥ 80		34338800	
	WT460X LED64S/840 VWB ACWH TW3 L1600	49 W	2 x 58 W	60%	10 Años	6400 lm	4000 K	≥ 80		34339500	
	WT460X LED64S/840 VWB ACWH TC5 L1600	49 W	2 x 58 W	60%	10 Años	6400 lm	4000 K	≥ 80		34340100	
	WT460X LED35S/840 VWB ACWH TW1 L1600	26 W	1 x 58 W	60%	10 Años	3500 lm	4000 K	≥ 80		34343200	
	WT460X LED35S/840 VWB ACWH TW3 L1600	26 W	2 x 58 W	60%	10 Años	3500 lm	4000 K	≥ 80		34344900	
	WT460X LED35S/840 VWB ACWH TC5 L1600	26 W	3 x 58 W	60%	10 Años	3500 lm	4000 K	≥ 80		34345600	
	WT460X LED35S/840 WB ACWH TW1 L1600	26 W	4 x 58 W	60%	10 Años	3500 lm	4000 K	≥ 80		34358600	
	WT460X LED35S/840 WB ACWH TW3 L1600	26 W	5 x 58 W	60%	10 Años	3500 lm	4000 K	≥ 80		34359300	
	WT460X LED35S/840 WB ACWH TC5 L1600	26 W	6 x 58 W	60%	10 Años	3500 lm	4000 K	≥ 80		34360900	
WT460X LED64S/840 WB ACWH TW1 L1600	49 W	2 x 58 W	60%	10 Años	6400 lm	4000 K	≥ 80		34363000		
WT460Z IPT	-	-	-	-	-	-	-	-		89769900	
OccuSwitch Controls 	Industria y Aparcamiento										
	LRM1011/10 OS Mov Det incl P-Pack CS	-	-	-	-	-	-	-		44209800	
	LRM1032/00 OS Mov Det Switch 3w WR DIN	-	-	-	-	-	-	-		44225800	
	LRM1040/00 OS Mov Det IP54 240 dgr	-	-	-	-	-	-	-		22573700	
	LRM2070/30 Basic	-	-	-	-	-	-	-		73230599	
LRM2080/30 Advanced	-	-	-	-	-	-	-		73234399		



© 2016 Koninklijke Philips N.V. Reservados todos los derechos. Philips Lighting se reserve el derecho de realizar cambios en las especificaciones o de retirar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligación, y no se responsabilizará de ninguna consecuencia derivada del uso de esta publicación.

www.philips.es/lightinganswers
Mayo 2016

12NC-322263570416