



Tubo **MASTER LED**

Renueva tus instalaciones de tubo T5 y T8 fluorescente, con Tubo MASTER LED Philips ahorrando energía, costes y mantenimiento. Recupera la inversión en menos de 2 años, fácilmente, con un simple cambio.

Beneficios

- Los tubos MASTER LED ahorran hasta un 65% de energía con un simple reemplazo de lámpara por lámpara. Con la misma calidad de luz y apariencia del T5, pero con la ventaja de tener HASTA 50.000horas de duración.
- Fácil de instalar, reemplazo directo, ya que nuestros tubos se adaptan a las luminarias y los equipos existentes.
- Un diseño único que crea una luz perfectamente uniforme.

Aplicaciones

- La combinación del tamaño compacto y el alto flujo luminoso ofrece excelentes posibilidades para el alumbrado arquitectónico.
- Ofrece soluciones económicas para alumbrado de techos altos en tiendas, industrias y grandes almacenes.
- El alto flujo luminoso ofrece óptimos resultados en lámparas de techo y luminarias montadas en oficinas, industrias, tiendas, hospitales, etc.



2X 2 TON




Tubo T5 MASTER LED

Información técnica



Los tubos T5 MASTER LED ahorran más de un 45% de energía con un simple reemplazo de lámpara por lámpara. Con la misma calidad de luz y apariencia del T5, pero con la ventaja de tener HASTA 50.000 horas de duración.



Familia	Tubo T5 MASTER LED
Reemplazo	T5 49W, 54W, 80W fluorescente
Versiones	Alto flujo (HO) y Ultra flujo (UO)
Casquillo	G5
Material	Policarbonato
Flujo luminoso	3600 lm, 3900 lm y 5600 lm
Consumo	26W y 36W
Eficacia	150 lm/w
Temperatura de color	3000K, 4000K y 6500K
Índice de reproducción cromática	>80
Alimentación	100-135 V
Factor de potencia	0,9

Equipo	Electrónico. Consulta nuestro listado de equipos probados compatibles.
Posibilidad de regulación	No
Tipo de control	No
Color / Acabados	Blanco
Marcado CE	Sí
Certificados	TUV CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Vida útil	50.000h L70B50
Temperatura de funcionamiento	-40C a +40C
Medidas	1463 mm / 1163 mm x 16 mm
Instalación	Reemplazo directo
Etiqueta EE	A++



Tubo T5 MASTER LED

Tarifa



EOC	Descripción	Potencia (W)	Flujo (lm)	T.Color [K]	PVP [€]	RAEE [€]
TUBOS T5 LED 26W= 49W						
70527800	MASTER T5 LED HF 1200mm HO 26W*	26	3900	3000	43,99 ●	0,30
70529200	MASTER T5 LED HF 1200mm HO 26W*	26	3900	4000	43,99 ●	0,30
70531500	MASTER T5 LED HF 1200mm HO 26W*	26	3900	6500	43,99 ●	0,30
68552500	MASTER T5 LED HF 1500mm HO 26W	26	3600	3000	44,99 ●	0,30
68554900	MASTER T5 LED HF 1500mm HO 26W	26	3900	4000	44,99 ●	0,30
68556300	MASTER T5 LED HF 1500mm HO 26W	26	3900	6500	44,99 ●	0,30
70599500	MASTER T5 LED HF 1500mm UO 36W*	36	5600	3000	51,99 ●	0,30
70603900	MASTER T5 LED HF 1500mm UO 36W*	36	5600	4000	51,99 ●	0,30
70605300	MASTER T5 LED HF 1500mm UO 36W*	36	5600	6500	51,99 ●	0,30

* Disponible a partir de mayo

Comprueba el listado de equipos compatibles testados en www.lighting.philips.es/productos/tubo-led




Tubo T8 MASTER LED

Información técnica



Con Philips dispones del tubo LED adecuado en todo momento. Un simple cambio que facilitará aún más la elección de la lámpara adecuada, para la aplicación correspondiente. Desde la mejor eficiencia energética hasta el mejor flujo luminoso. Nuestros tubos LED ofrecen la posibilidad de regulación (versión equipo EL), con la ventaja de tener casquillos giratorios y una duración de HASTA 50.000horas.



Familia	Tubo T8 MASTER LED
Reemplazo	T8 18W, 30W, 36W, 58W fluorescente
Versiones	Alto flujo (HO) y Ultra flujo (UO)
Casquillo	G13 giratorio
Material	Polycarbonato
Flujo luminoso	Alto flujo: 1000lm-3100lm; Ultra flujo: 2300 lm-3700 lm
Consumo	Alto flujo: 9W, 10,5W, 12W, 14W, 16,5W y 20W; Ultra flujo: 16W, 18W,24W y 25W
Eficacia	155 lm/w
Temperatura de color	3000K, 3300K (Carne), 4000K y 6500K
Índice de reproducción cromática	>80
Alimentación	220-240V; 30-80V (versión HF)

Factor de potencia	0,9
Equipo	Electromagnético y directo a red/ Electrónico (versión Instant Fit). Consulta nuestro listado de equipos probados compatibles: http://www.lighting.philips.es/productos/tubo-led
Posibilidad de regulación	Sí
Tipo de control	No
Color / Acabados	Blanco
Marcado CE	Sí
Certificados	Kema, Rohs, TUV, NSF Industria alimentaria
Vida útil	50.000h L70B50
Temperatura de funcionamiento	-40C a +40C
Medidas	600 mm, 900 mm, 1200 mm y 1500 mm x 28 mm
Instalación	Reemplazo directo
Etiqueta EE	A++

Tubo T8 MASTER LED



Tarifa



EOC	Descripción	Potencia (W)	Flujo (lm)	T.Color [K]	PVP [€]	RAEE [€]
TUBOS MASTER LED ALTO FLUJO (equipo EM y 230V)						
69747400	MASTER LEDtubo 600mm HO 8W	8 W	1000	3000	15,49 ●	0,30
69749800	MASTER LEDtubo 600mm HO 8W	8 W	1050	4000	15,49 ●	0,30
69751100	MASTER LEDtubo 600mm HO 8W	8 W	1050	6500	15,49 ●	0,30
68708600	MASTER LEDtubo 900mm 12W	12 W	1575	4000	19,39 ●	0,30
68710900	MASTER LEDtubo 900mm 12W	12 W	1575	6500	19,39 ●	0,30
68718500	MASTER LEDtubo 1200mm HO 14W	14 W	2000	3000	21,59 ●	0,30
68720800	MASTER LEDtubo 1200mm HO 14W	14 W	2100	4000	21,59 ●	0,30
68722200	MASTER LEDtubo 1200mm HO 14W	14 W	2100	6500	21,59 ●	0,30
68712300	MASTER LEDtubo 1500mm HO 20W	20 W	2900	3000	27,99 ●	0,30
68714700	MASTER LEDtubo 1500mm HO 20W	20 W	3100	4000	27,99 ●	0,30
68716100	MASTER LEDtubo 1500mm HO 20W	20 W	3100	6500	27,99 ●	0,30
TUBOS MASTER LED ULTRA FLUJO (equipo EM y 230V)						
68736900	MASTER LEDtubo 1200mm UO 16W	16 W	2300	3000	22,59 ●	0,30
68738300	MASTER LEDtubo 1200mm UO 16W	16 W	2500	4000	22,59 ●	0,30
68740600	MASTER LEDtubo 1200mm UO 16W	16 W	2500	6500	22,59 ●	0,30
68742000	MASTER LEDtubo 1500mm UO 24W	24 W	3400	3000	28,99 ●	0,30
68744400	MASTER LEDtubo 1500mm UO 24W	24 W	3700	4000	28,99 ●	0,30
68746800	MASTER LEDtubo 1500mm UO 24W	24 W	3700	6500	28,99 ●	0,30
TUBOS MASTER LED ALTO FLUJO (equipo EL)						
55965900	MASTER LEDtubo HF 600mm HO 10.5W	10.5 W	1000	3000	25,49 ●	0,30
55967300	MASTER LEDtubo HF 600mm HO 10.5W	10.5 W	1050	4000	25,49 ●	0,30
55969700	MASTER LEDtubo HF 600mm HO 10.5W	10.5 W	1050	6500	25,49 ●	0,30
56616900	MASTER LEDtubo HF 1200mm InstantFit para Carne	16.5 W	960	4000	59,99 ●	0,30
68752900	MASTER LEDtubo HF 1200mm HO 14W	14 W	1900	3000	30,59 ●	0,30
68748200	MASTER LEDtubo HF 1200mm HO 14W	14 W	2100	4000	30,59 ●	0,30
68750500	MASTER LEDtubo HF 1200mm HO 14W	14 W	2100	6500	30,59 ●	0,30
68758100	MASTER LEDtubo HF 1500mm HO 20W	20 W	2900	3000	32,99 ●	0,30
68754300	MASTER LEDtubo HF 1500mm HO 20W	20 W	3100	4000	32,99 ●	0,30
68756700	MASTER LEDtubo HF 1500mm HO 20W	20 W	3100	6500	32,99 ●	0,30
TUBOS MASTER LED ULTRA FLUJO (equipo EL)						
68800700	MASTER LEDtubo HF 1200mm UO 18W	16 W	2300	3000	31,59 ●	0,30
68796300	MASTER LEDtubo HF 1200mm UO 18W	16 W	2500	4000	31,59 ●	0,30
68798700	MASTER LEDtubo HF 1200mm UO 18W	16 W	2500	6500	31,59 ●	0,30
68806900	MASTER LEDtubo HF 1500mm UO 25W	25 W	3400	3000	33,99 ●	0,30
68802100	MASTER LEDtubo HF 1500mm UO 25W	25 W	3700	4000	33,99 ●	0,30
68804500	MASTER LEDtubo HF 1500mm UO 25W	25 W	3700	6500	33,99 ●	0,30

Comprueba el listado de equipos compatibles testados en www.lighting.philips.es/productos/tubo-led