

PHILIPS

Home lighting

Extensión 2017



Una luz adecuada

marca la diferencia



Extensión Catálogo 2017




Tipo de descuento en el folleto:

- Gama General
- Gama de luminarias Disney e iluminación de ambiente
- Gama de luminarias Disney de impulso
- Gama "Philips Essentials"



Gama Smart Volume



Roseval - Colgante
40966/60/PN

630x630x482
1x E27 - No incluida
220V - 240V / 50 - 60 Hz
IP 20

149,99€ ●



Roseval - Aplique
40965/60/PN

500x200x507
1x E27 - No incluida
220V - 240V / 50 - 60 Hz
IP 20

59,99€ ●



**Efecto
de luz**
impresionante





Tamworth - Colgante

36107/31/PN

453x453x417,5

1x E27 - No incluida

220V - 240V / 50 - 60 Hz

IP 20

129,99€ ●



Chiffon - Aplique

40963/31/PN

535x216x482

1x E27 - No incluida

220V - 240V / 50 - 60 Hz

IP 20

49,99€ ●





Gama Plafones y Downlights



Meson



8,95€ ●



8,95€ ●

59200/31/P1



59200/31/P3



○ Blanco
1 x 3.5W LED
430lm
3000K / 4000K
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 95 mm
A: 46 mm
P: 95 mm



11,95€ ●



11,95€ ●

59201/31/P1



59201/31/P3



○ Blanco
1 x 5.5W LED
650lm
3000K / 4000K
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 105 mm
A: 46 mm
P: 105 mm



12,95€ ●



12,95€ ●

59202/31/P1



59202/31/P3



○ Blanco
1 x 7W LED
870lm
3000K / 4000K
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 120 mm
A: 47 mm
P: 120 mm



15,95€ ●



15,95€ ●

59203/31/P1



59203/31/P3



○ Blanco
1 x 10W LED
1300lm
3000K / 4000K
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 140 mm
A: 47 mm
P: 140 mm

Suede



○ Blanco
4 x 2.4W LED
1200lm
2700K / 6500K
Encendido instantáneo

Dimensiones:
L: 280 mm
A: 80 mm
P: 280 mm



○ Blanco
4 x 5W LED
2350lm
2700K / 6500K
Encendido instantáneo

Dimensiones:
L: 380 mm
A: 100 mm
P: 380 mm



○ Blanco
4 x 9W LED
3300lm
2700K / 6500K
Encendido instantáneo

Dimensiones:
L: 500 mm
A: 112 mm
P: 500 mm

Mauve



○ Blanco
1 x 17W LED
1700lm / 2000lm
2700K / 4000K
Encendido instantáneo

Dimensiones:
L: 322 mm
A: 75 mm
P: 322 mm

Marcasite: La experiencia de iluminación óptima


Beneficios del Marcasite



Diseño
ultrafino



Fácil
instalación



Ahorro de
energía



Larga
duración



Marcasite



14,95€ ●

59521/31/P1



14,95€ ●

59521/31/P3



○ Blanco
1 x 9W LED
860lm
3000K / 4000K
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 110mm
A: 30 mm
P: 110 mm



19,95€ ●

59523/31/P1



19,95€ ●

59523/31/P3



○ Blanco
1 x 14W LED
1370lm
3000K / 4000K
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 160mm
A: 29 mm
P: 160 mm



28,95€ ●

59529/31/P1



○ Blanco
1 x 21W LED
2100lm
3000K
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 210mm
A: 29 mm
P: 210 mm

Wawel

49,90€ ●



○ Blanco
1 x 17W LED
1600lm
Regulable:
2700K / 4000K / 6500K
Encendido instantáneo

Dimensiones:
Diámetro: 350mm

31821/31/P5

Hadron

22,95€ ●



59832/31/P1

22,95€ ●



59832/31/P3



○ Blanco
1 x 12W LED
830lm
3000K / 4000K
Encendido instantáneo
Intensidad regulable

Dimensiones:
L: 140 mm
A: 26 mm
P: 140 mm


Wawel: Iluminación de calidad

Control on/off con interruptor de pared:
Función de memoria y selección por pasos



Hadron: Tres niveles de luz

Control on/off con interruptor de pared:
Función de memoria y selección por pasos







Gama

Focos

Glissette



49,95€ ●

50441/11/P0



○Blanco
1 x 4.5W LED
500 Lumen
2700-2200K
Instant start

Dimensions:

L: 152 mm
D: 110 mm
H: 152 mm



79,95€ ●

50442/11/P0



○Blanco
2 x 4.5W LED
1000 Lumen
2700-2200K
Instant start

Dimensions:

L: 335 mm
D: 140 mm
H: 172 mm



109,95€ ●

50443/11/P0



○Blanco
3 x 4.5W LED
1500 Lumen
2700-2200K
Instant start

Dimensions:

L: 635 mm
D: 165 mm
H: 172 mm



139,95€ ●

50444/11/P0



○Blanco
4 x 4.5W LED
2000 Lumen
2700-2200K
Instant start

Dimensions:

L: 965 mm
D: 165 mm
H: 172 mm

Golygon

49,95€ ●



50481/17/PO



○Blanco
1 x 4.5W LED
500 Lumen
2700-2200K
Instant start

Dimensions:

L: 102 mm
D: 102 mm
H: 144 mm

79,95€ ●



50482/17/PO



○Blanco
2 x 4.5W LED
1000 Lumen
2700-2200K
Instant start

Dimensions:

L: 265 mm
D: 70 mm
H: 144 mm

109,95€ ●



50482/17/PO



○Blanco
3 x 4.5W LED
1500 Lumen
2700-2200K
Instant start

Dimensions:

L: 467 mm
D: 75 mm
H: 144 mm

139,95€ ●



50484/17/PO



○Blanco
4 x 4.5W LED
2000 Lumen
2700-2200K
Instant start

Dimensions:

L: 653 mm
D: 75 mm
H: 144 mm

Worchester



44,95€ ●

50561/11/P0



○Cromo
1 x 4.5W LED
500 Lumen
2700-2200K
Instant start

Dimensions:

L: 154 mm
D: 75 mm
H: 131 mm



64,95€ ●

50562/11/P0



○Cromo
2 x 4.5W LED
1000 Lumen
2700-2200K
Instant start

Dimensions:

L: 240 mm
D: 75 mm
H: 131 mm



84,95€ ●

50563/11/P0



○Cromo
3 x 4.5W LED
1500 Lumen
2700-2200K
Instant start

Dimensions:

L: 447 mm
D: 75 mm
H: 131 mm



104,95€ ●

50564/11/P0



○Cromo
4 x 4.5W LED
2000 Lumen
2700-2200K
Instant start

Dimensions:

L: 653 mm
D: 75 mm
H: 131 mm

Box



49,95€ ●

50491/31/PO



49,95€ ●

50491/30/PO



○Blanco ● Negro
1 x 4.5W LED
500 Lumen
2700-2200K
Instant start

Dimensions:

L: 103 mm
D: 103 mm
H: 100 mm



74,95€ ●

50492/31/PO



74,95€ ●

50492/30/PO



○Blanco ● Negro
2 x 4.5W LED
1000 Lumen
2700-2200K
Instant start

Dimensions:

L: 206 mm
D: 103 mm
H: 100 mm



99,95€ ●

50494/31/PO



99,95€ ●

50494/30/PO



○Blanco ● Negro
4 x 4.5W LED
2000 Lumen
2700-2200K
Instant start

Dimensions:

L: 206 mm
D: 206 mm
H: 100 mm

Paisley



21,95€ ●

50571/48/PN

● Aluminio

Dimensions:

L: 134 mm

D: 102 mm

H: 92 mm



36,95€ ●

50572/48/PN

● Aluminio

Dimensions:

L: 240 mm

D: 118 mm

H: 92 mm



49,95€ ●

50573/48/PN

● Aluminio

Dimensions:

L: 443 mm

D: 118 mm

H: 92 mm



64,95€ ●

50574/48/PN

● Aluminio

Dimensions:

L: 628 mm

D: 118 mm

H: 92 mm

Pongee

21,95€ ●



50581/31/PN

Bombilla no incluida

21,95€ ●



50581/30/PN

○ Blanco ● Negro

Dimensions:

L: 138 mm

D: 100 mm

H: 82 mm

36,95€ ●



50582/31/PN

Bombilla no incluida

36,95€ ●



50582/30/PN

○ Blanco ● Negro

Dimensions:

L: 240 mm

D: 122 mm

H: 82 mm

49,95€ ●



50583/31/PN

Bombilla no incluida

49,95€ ●



50583/30/PN

○ Blanco ● Negro

Dimensions:

L: 224 mm

D: 224 mm

H: 82 mm

64,95€ ●



50584/31/PN

Bombilla no incluida

64,95€ ●



50584/30/PN

○ Blanco ● Negro

Dimensions:

L: 628 mm

D: 122 mm

H: 82 mm

Kosipo

21,95€ ●



50591/30/PN Bombilla no incluída 50591/48/PN

21,95€ ●



● Negro ● Aluminio

Dimensions:

L: 134 mm

D: 102 mm

H: 92 mm

36,95€ ●



50592/30/PN Bombilla no incluída 50592/48/PN

36,95€ ●



● Negro ● Aluminio

Dimensions:

L: 240 mm

D: 118 mm

H: 92 mm

49,95€ ●



50593/30/PN Bombilla no incluída 50593/48/PN

49,95€ ●



● Negro ● Aluminio

Dimensions:

L: 443 mm

D: 118 mm

H: 92 mm

64,95€ ●



50594/30/PN Bombilla no incluída 50594/48/PN

64,95€ ●



● Negro ● Aluminio

Dimensions:

L: 628 mm

D: 118 mm

H: 92 mm

Espimas



20,00€ ●

5013511P1



●Cromo
1 x 4.3W LED
340 Lumen
3000K
Instant start

Dimensions:

L: 100 mm
D: 100 mm
H: 107 mm



40,00€ ●

5013611P1



●Cromo
2 x 4.3W LED
680 Lumen
3000K
Instant start

Dimensions:

L: 100 mm
D: 100 mm
H: 107 mm



60,00€ ●

5013711P1



●Cromo
3 x 4.3W LED
1020 Lumen
3000K
Instant start

Dimensions:

L: 372 mm
D: 84 mm
H: 91.5 mm



80,00€ ●

5013811P1



●Cromo
4 x 4.3W LED
1360 Lumen
3000K
Instant start

Dimensions:

L: 800 mm
D: 120 mm
H: 135 mm

Mackinaw

25,00€ ●



5014211P1



●Cromo
1 x 5W LED
440 lm
3000K
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 128mm
A: 100 mm
P: 156 mm

45,00€ ●



5014311P1



●Cromo
2 x 5W LED
880 lm
3000K
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 304 mm
A: 130 mm
P: 190 mm

70,00€ ●



5014411P1



●Cromo
3 x 5W LED
1320 lm
3000K
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 564 mm
A: 130 mm
P: 190 mm

90,00€ ●



5014511P1



●Cromo
4 x 5W LED
1760 lm
3000K
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 715 mm
A: 130 mm
P: 190 mm

Float



28,00€ ●

5014611P1



●Cromo
1 x 5W LED
400 lm
3000K
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 130mm
A: 75 mm
P: 128 mm



55,00€ ●

5014711P1



●Cromo
2 x 5W LED
800 lm
3000K
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 300mm
A: 75 mm
P: 133,5 mm



85,00€ ●

5014811P1



●Cromo
3 x 5W LED
1200 lm
3000K
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 420 mm
A: 75 mm
P: 133,5 mm



110,00€ ●

5014911P1



●Cromo
4 x 5W LED
1600 lm
3000K
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 600 mm
A: 75 mm
P: 128 mm

Net



14,00€ ●

501511PN Bombilla no incluida

○Cromo

Dimensiones:

L: 118mm
A: 100 mm
P: 215 mm



28,00€ ●

501551PN Bombilla no incluida

○Cromo

Dimensiones:

L: 353mm
A: 170 mm
P: 200 mm



45,00€ ●

501571PN Bombilla no incluida

○Cromo

Dimensiones:

L: 342mm
A: 318 mm
P: 221 mm



60,00€ ●

501581PN Bombilla no incluida

○Cromo

Dimensiones:

L: 912mm
A: 136 mm
P: 225 mm



85,00€ ●

501611PN Bombilla no incluida

○Cromo

Dimensiones:

L: 1183mm
A: 132 mm
P: 240 mm



Gama focos y plafones **Baño**

Guppy



44,99€ ●



○ Gris
1 x 12W LED
1200lm
2700K | IP44
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 290 mm
A: 66 mm
P: 290 mm

34346/87/PO



59,99€ ●



○ Gris
1 x 17W LED
1700lm
2700K | IP44
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 350 mm
A: 66 mm
P: 350 mm

34347/87/PO

Parasail



34,99€ ●



○ Blanco
1 x 16W LED
1300lm
2700K | IP44
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 320 mm
A: 79 mm
P: 320 mm

34344/31/PO



49,99€ ●



○ Blanco
1 x 22W LED
2000lm
2700K | IP44
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 404 mm
A: 106 mm
P: 404 mm

34345/31/PO

Seabird



69,99€ ●




○ Cromo
1 x 4.5W LED
500lm
2700K | IP44
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 70 mm
A: 300 mm
P: 39 mm

34342/11/PO



99,99€ ●



○ Cromo
2 x 4.5W LED
1000lm
2700K | IP44
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 500 mm
A: 70 mm
P: 39 mm

34343/11/PO

Plunge



129,99€ ●



○ Cromo
2 x 4.5W LED
1000lm
2700K | IP44
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 360 mm
A: 37 mm
P: 95 mm

34341/11/PO

49,99€ ●



○ Cromo
1 x 4.5W LED
500lm
3000K
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 71 mm
A: 122 mm
P: 136 mm



34171/11/PO

119,99€ ●



○ Cromo
2 x 4.5W LED
1000lm
3000K
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 366 mm
A: 122 mm
P: 67 mm



34173/11/PO

149,99€ ●



○ Cromo
3 x 4.5W LED
1500lm
3000K
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 215 mm
A: 215 mm
P: 121 mm



34174/11/PO

139,99€ ●



○ Cromo
3 x 4.5W LED
1500lm
3000K
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 215 mm
A: 215 mm
P: 61 mm



34172/11/PO



Gama Disney
y MyKidsRoom

Disney

Los Vengadores y SpiderMan



Capitán América 71940/32/PO

1 x 0.3W LED
IP20 - Sintético

Dimensiones:

L: 250 mm
A: 250 mm
P: 47 mm



29,95€ ●



Iron Man 71939/55/PO

2 x 0.09W LED
IP20 - Sintético

Dimensiones:

L: 246 mm
A: 148 mm
P: 89 mm



29,95€ ●



SpiderMan 71938/40/PO

2 x 0.09W LED
IP20 - Sintético

Dimensiones:

L: 246 mm
A: 148 mm
P: 89 mm



29,95€ ●

Star Wars



Darth Vader 71936/30/PO

2 x 0.06W LED
IP20 - Sintético

Dimensiones:

L: 300 mm
A: 300 mm
P: 109 mm



44,95€ ●



Stormtrooper 71937/31/PO

2 x 0.06W LED
IP20 - Sintético

Dimensiones:

L: 300 mm
A: 300 mm
P: 109 mm



44,95€ ●

Cars



Cars 71941/32/PO

2 x 0.2W LED
IP20 - Sintético

Dimensiones:

L: 67 mm
A: 300 mm
P: 160 mm



29,95€ ●

Frozen y Rapunzel



Frozen 71942/08/PO

3 x 0.09W LED
IP20 - Sintético

Dimensiones:

L: 340 mm
A: 213 mm
P: 35 mm



34,95€ ●



Frozen 71943/08/PO

1 x 0.3W LED
IP20 - Sintético

Dimensiones:

L: 170 mm
A: 99 mm
P: 107 mm



21,95€ ●



Rapunzel 71944/20/PO

1 x 0.3W LED
IP20 - Sintético

Dimensiones:

L: 176 mm
A: 99 mm
P: 96 mm



21,95€ ●



Kylo Ren
71751/30/PO
1 x 23W LED
IP20

Dimensiones:
L: 260 mm
A: 260 mm
P: 260 mm



Kylo Ren
71796/30/PO
1 x 2.3W LED
220 lúmenes - IP20

Dimensiones:
L: 244 mm
A: 140 mm
P: 140 mm



Kylo Ren
71796/30/PO
1 x 55 lúmenes
LED - IP20

Dimensiones:
L: 249 mm
A: 120 mm
P: 120 mm



Star Wars X-Wing
71765/99/PO
1 x 5 lúmenes
LED - IP20

Dimensiones:
L: 95 mm
A: 95 mm
P: 27 mm



Stormtrooper
71767/97/PO
1 x 55 lúmenes
LED - IP20

Dimensiones:
L: 92 mm
A: 55 mm
P: 28 mm



Star Wars VIII
71769/30/PO
1 x 5 lúmenes
LED - IP20

Dimensiones:
L: 115 mm
A: 115 mm
P: 118 mm



BB-8 Star Wars
71770/30/PO
1 x 4W LED
270 lúmenes - IP20

Dimensiones:
L: 347 mm
A: 234.5 mm
P: 100 mm



BB-8 Star Wars
71788/30/PO
1 x 5 lúmenes
LED - IP20

Dimensiones:
L: 113 mm
A: 32 mm
P: 32 mm



BB-8 Star Wars
71767/30/PO
1 x 55 lúmenes
LED - IP20

Dimensiones:
L: 92 mm
A: 55 mm
P: 28 mm



BB-8 Star Wars
71796/53/PO
1 x 55 lúmenes
LED - IP20

Dimensiones:
L: 249 mm
A: 120 mm
P: 120 mm



BB-8 Star Wars
71924/99/PO
1 x 5 lúmenes
LED - IP20

Dimensiones:
L: 110.5 mm
A: 110.5 mm
P: 36.1 mm



MyKidsRoom

Bombilla LED incluida

Fairytale



Meria Rosa 40096/28/P0

1 x 75W LED
1055lm
IP20 - Sintético

Dimensiones:

L: 450 mm
A: 385 mm
P: 385 mm

57,00€



Meria Amarillo 40096/34/P0

1 x 75W LED
1055lm
IP20 - Sintético

Dimensiones:

L: 450 mm
A: 385 mm
P: 385 mm

57,00€



Iridia 40178/55/P0

1 x 75W LED
1521lm
IP20 - Sintético

Dimensiones:

L: 1300 mm
A: 420 mm
P: 420 mm

78,00€



Adventure



Avigo 40153/55/P0

1 x 75W LED
1055lm
IP20 - Sintético

Dimensiones:

L: 430 mm
A: 400 mm
P: 400 mm

57,00€



Calco 30500/31/P0

1 x 75W LED
1055lm
IP20 - Sintético

Dimensiones:

L: 151 mm
A: 332 mm
P: 332 mm

46,00€



Moon & Stars



Yumbo 78621/55/P0

1 x 40W LED
470lm
IP20 - Sintético

Dimensiones:

L: 1100 mm
A: 350 mm
P: 300 mm

40,00€



Cronos 30501/35/P0

1 x 75W LED
1055lm
IP20 - Sintético

Dimensiones:

L: 151 mm
A: 361.6 mm
P: 475.9 mm

51,00€





Gama Tiras y
sobremesa
Moodlighting

Lightstrip Essential White 1m



21,95€ ●



1 x 7W LED
350lm
3300K
Efecto luz difusa

70100/31/P2

Dimensiones:
1 metro de largo
Permite cortarse a medida

Lightstrip Essential White 2m



29,95€ ●



1 x 13.5W LED
700lm
3300K
Efecto luz difusa

70101/31/P2

Dimensiones:
2 metros de largo
Permite cortarse a medida

Lightstrip Essential White 5m



49,95€ ●



1 x 26W LED
1500lm
3300K
Efecto luz difusa

70102/31/P2

Dimensiones:
5 metros de largo
Permite cortarse a medida

Lightstrip Essential Color 1m



29,95€ ●



1 x 7W LED
65lm
Multiple Colors
Efecto luz difusa

70100/31/P6

Dimensiones:
1 metro de largo
Permite cortarse a medida

Lightstrip Essential Color 2m



39,95€ ●



1 x 13.5W LED
130lm
Multiple colors
Efecto luz difusa

70101/31/P6

Dimensiones:
2 metros de largo
Permite cortarse a medida

Lightstrip Essential Color 5m



58,95€ ●



1 x 19.5W LED
260lm
Multiple colors
Efecto luz difusa

70102/31/P6

Dimensiones:
5 metros de largo
Permite cortarse a medida

Camellia

59,95€ ●



70104/31/P0

1 x 7W LED
200lm
Diferentes tonos de color
Efecto luz vela
Regulable

Dimensiones:
Alto: 80 mm
Diámetro: 1400mm

Berry


49,95€ ●



70105/31/P6


1 x 7W LED
200lm
Diferentes tonos de color
Efecto luz vela
Regulable

Dimensiones:
Alto: 80 mm
Diámetro: 1400mm



Gama

Despacho



Crane



90,00€ ●



90,00€ ●



○ Negro, Blanco
1 x 5W LED
250lm
4000K
Incluye enchufe USB

Dimensiones:

L: 434 mm
A: 156 mm
P: 263 mm

71665/30/16

71665/31/16

Lever



60,00€ ●



60,00€ ●



Dorado Plateado
2 x 4.5W LED
400lm
3400K
4 niveles de regulación

Dimensiones:

L: 366 mm
A: 122 mm
P: 67 mm

72007/92/16

72007/14/16

Geometry



24,90€ ●



24,90€ ●



24,90€ ●



○ Blanco, Rojo, Gris
1 x 1.5W LED
85lm
4000K
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 396 mm
A: 253 mm
P: 379 mm

66046/31/16

66046/32/16

66046/93/16

Gama

Regletas



Trunklinea

22,90€ ●



31233/31/P1



31233/31/P3



22,90€ ●



○ Blanco
1 x 12,4W LED
1000lm
3000K / 4000K
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 1182 mm
A: 38 mm
P: 25 mm

19,90€ ●



31234/31/P1



31234/31/P3



19,90€ ●



○ Blanco
1 x 8,3W LED
750lm
3000K / 4000K
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 882 mm
A: 38 mm
P: 25 mm

16,90€ ●



31235/31/P1



31235/31/P3



16,90€ ●



○ Blanco
1 x 7W LED
500lm
3000K / 4000K
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 582 mm
A: 38 mm
P: 25 mm

14,90€ ●



31236/31/P1



31236/31/P3



14,90€ ●



○ Blanco
1 x 4W LED
250lm
3000K / 4000K
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 322 mm
A: 38 mm
P: 25 mm

Linear LED Extension



27,90€ ●



27,90€ ●



○ Blanco
1 x 12W LED
1200lm
2700K / 4000K
Encendido instantáneo

31231/31/P0



31231/31/P3



Dimensiones:

L: 848 mm
A: 36 mm
P: 22 mm



19,90€ ●



19,90€ ●



○ Blanco
1 x 3,8W LED
400lm
2700K / 4000K
Encendido instantáneo

31232/31/P0



31232/31/P3



Dimensiones:

L: 287 mm
A: 36 mm
P: 22 mm

Shelline



12,90€ ●



○ Blanco
1 x 10W LED
900lm
3000K
Encendido instantáneo

31237/31/P1

Dimensiones:

L: 605 mm
A: 34 mm
P: 28 mm



18,90€ ●



○ Blanco
1 x 20W LED
1800lm
3000K
Encendido instantáneo

31238/31/P1

Dimensiones:

L: 1205 mm
A: 34 mm
P: 28 mm

Wall

29,90€ ●



Danube
31165/99/P1



○ Blanco
1 x 10W LED
780lm
3000K
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 539 mm
A: 55 mm
P: 38 mm

39,90€ ●



Lamine
31167/99/P1



○ Blanco
1 x 11W LED
800lm
3000K
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 552 mm
A: 77 mm
P: 36 mm

34,90€ ●



Volga
31166/99/P1



○ Blanco
1 x 11W LED
800lm
3000K
Encendido instantáneo

Dimensiones:

L: 549 mm
A: 60 mm
P: 53 mm



www.philips.com