

**PHILIPS**

Lighting

# Impulsa tu negocio

Tu guía para  
**el éxito**

Encuentra  
la **solución  
adecuada** para  
cada espacio

**Consejos**  
para vender y  
negociar mejor

Descubre el  
último caso de  
**éxito TrueForce  
Industria**

Socio distribuidor

**REXEL**

**REAL  
PROs**  
**REAL  
QUALITY**

# ¿Listo para conseguir tu nueva cámara de fotos?



Entra en el sorteo mensual **de cinco cámaras de fotos instantáneas** con tu pedido mínimo de 50€ de los productos incluidos en la campaña del 1 de noviembre al 31 de diciembre.

Socio distribuidor:

**REXEL**

[www.philips.com/rexel](http://www.philips.com/rexel)

**REAL PROs**  
**REAL QUALITY**

## Contenido

4

Bienvenida a la guía  
Impulsa tu Negocio

7

Siempre la solución  
adecuada

8

**Encuentra la solución  
adecuada para cada  
espacioespacio**

10

Cinco motivos excelentes  
para cambiarse al LED

12

Diez canciones para  
impulsar tu nivel de  
energía

14

Lámparas LED TrueForce

16

Caso de éxito TrueForce

18

ExpertColor y deco LED

20

LEDtube El tubo LED  
adecuado para cada caso

22

**Consejos para vender y  
negociar mejor**

24

Comidas energéticas para  
el trabajo

26

Cómo pasarte de  
convencional a  
Luminarias LED

28

CoreLine

30

Ledinaire

32

Diez películas para  
impulsar tus aptitudes  
comerciales

34

CoreLine y  
Ledinaire

36

Motivos para  
elegir Philips

38

Iluminación  
conectada

40

Iluminación conectada  
en cinco sencillos  
pasos

42

El mejor vehículo para  
el instalador

## Apéndice

Especificaciones  
de producto



# Te damos la bienvenida a Impulsa

## Tu guía para el éxito


No vende más el que ofrece mejores precios, sino el que aporta más valor. Con este material, te mostraremos el auténtico valor de la iluminación mediante LED, así como la mejor manera de vender el concepto de iluminación correcto, lo que te permitirá también impulsar tu negocio.


Actualiza las soluciones que ofreces en función de las necesidades de iluminación de tus clientes. Cambiar de lámparas convencionales a las basadas en LED permite ahorrar energía. Invertir en renovar la iluminación con luminarias LED mejora la calidad de la luz y optimiza el ahorro. Dar el paso a los sistemas de iluminación conectada ayudará a tus clientes a crear el entorno idóneo para

sus empleados y mejorar sus actividades. Philips ofrece una solución de iluminación LED para cada espacio. En esta guía te planteamos muchos temas, tales como: nuestra cartera de soluciones, consejos y sugerencias para impulsar tu negocio y promociones especiales hechas especialmente para ti. No te pierdas la guía impulsa, tu guía para vender con éxito la iluminación LED.







 **Industria, naves, almacenes**

 **Oficinas**

# Siempre **la** **solución** **adecuada**

Los grandes profesionales tratan de ofrecer la solución idónea para sus clientes, cualquiera que sea la aplicación, situación o función que se desee. Y deben hacerlo así tanto si el cliente tiene un presupuesto limitado como si busca el máximo ahorro energético; tanto si se requiere una solución básica de ahorro energético y económico como si se desea instalar tecnología de nueva generación. Cualquiera que sea la necesidad del cliente, Philips siempre la solución de iluminación LED adecuada. Y las encontrarás en Rexel. Echa un vistazo a las opciones de LED que te presentamos en esta guía.

Durante los meses de octubre y noviembre tus compras serán aún más atractivas con nuestra promoción hecha a medida para tí.



 **Parkings**



# Encuentra la **solución adecuada** para cada espacio



## 1 Instalación convencional previa

## 2 Lámparas y tubos LED

## 3 Ledinaire

## 4 CoreLine

## 5 Iluminación conectada interact ready.

Oficinas

Tubo fluorescente T8/T5 convencional, y PLC



Tubo T8/T5 MASTER LED UO/HO y CorePro LED PL-C



Panel, Downlight y Slim Downlight Ledinaire



CoreLine empotrado



Interact Ready CoreLine panel



Interact Ready CoreLine SlimDownlight



Interact Ready CoreLine downlight



Tubo MASTER LED Interact Ready



Industria, naves, almacenes

Tubo fluorescente T8 convencional y lámparas de descarga



Tubo T8/T5 MASTER LED UO/HO y CorePro LED PL-C



Proyector Ledinaire



Estanca Ledinaire



Coreline Regleta Coreline carril



Coreline estanca Coreline campana



Interact Ready CoreLine waterproof



Tubo MASTER LED Interact Ready



Pequeños almacenes

Tubo fluorescente T8/T5 convencional y lámparas de descarga



Tubo LED CorePro




Proyector Ledinaire



Estanca Ledinaire



Coreline Regleta Coreline estanca



Coreline campana



Interact Ready CoreLine waterproof



Tubo MASTER LED Interact Ready



Aparcamiento

Tubo fluorescente T8/T5 convencional



Tubo LED CorePro



Tubo MASTER LED con Sensor



Estanca Ledinaire



Coreline estanca



Interact Ready CoreLine waterproof



Tubo MASTER LED Interact Ready



Oficinas

Industria, naves, almacenes

Pequeños almacenes

Aparcamiento

# Cinco motivos excelentes para cambiarse al LED



Escanea el código para ver los **vídeos de formación LED Essentials** que te ofrece Signify University.



Por su diseño, las lámparas LED de Philips son sencillas de instalar y ofrecen una eficiencia excepcional, lo que agiliza y facilita la actualización a la tecnología LED. Pero hay quienes se preguntan por qué habría que cambiar las lámparas y los tubos convencionales por otros basados en LED. Estos son los motivos:

## Importante ahorro energético

La iluminación LED reduce la factura de electricidad. Consumen la mitad de energía que sus alternativas fluorescentes, la quinta parte que las halógenas y la décima parte que las incandescentes.

## Recuperación instantánea

El ahorro energético es inmediato desde el momento de la instalación.

## Sustitución lámpara por lámpara

Sustituir las luminarias antiguas no supone ninguna complicación ni costes adicionales. Todas las lámparas se han diseñado para que sean plenamente compatibles con las luminarias existentes. Solo hay que sustituir una por otra y comenzar a disfrutar de sus ventajas.

## Larga vida útil


Los tubos LED duran el doble que los fluorescentes y hasta diez veces más que los halógenos y fluorescentes. Esto supone reducir los costes de mantenimiento a menos de la mitad.

## Rápida amortización

La sustitución de luces LED se puede amortizar en tan solo un año en los terminales iluminados permanentemente.



# Diez canciones para impulsar tu nivel de energía



1. **Queen**  
We are the  
Champions

2. **Bakermat**  
One Day

3. **The Supermen  
Lovers**  
Starlight

4. **Moby**  
Bring Sally up

5. **Run-D.M.C.  
con Aerosmith**  
Walk this Way

6. **Daft Punk**  
Harder, Better,  
Faster, Stronger

7. **Will.i.am con  
Britney Spears**  
Scream & Shout

8. **Lenny Kravitz**  
American  
Woman

9. **Avicii**  
Levels

10. **Dire Straits**  
Money for  
Nothing



# Lámparas LED TrueForce

Ahorra energía y crea la iluminación perfecta para cada espacio.

## Lámparas LED líderes en el sector para sustituir HID:

- Flujo luminoso potente y eficiencia óptica
- Actualización instantánea sin tener que sustituir ni modificar la luminaria
- Vida útil de 50.000 horas y cinco años de garantía

## TrueForce LED para iluminación vial

Ahorró energético de hasta el 50 %\*

Protección contra sobretensiones: 6 kV

Eficacia elevada (>170 lm/W)

Funcionalidad plug and play: compatible con el sistema EM

Resumen de características adicionales

- AJUSTE PERFECTO**  
Uso de la óptica de la luminaria convencional existente.
- CRI 70**  
Luz blanca agradable con IRC 70
- Icono de ojo**  
Eficiencia óptica y emisión de luz en la dirección de uso

## TrueForce LED Entorno industrial y comercial

- Funcionalidad plug and play compatible con el sistema EM
- Ahorro energético de hasta el 65 %\*
- Luz blanca agradable (IRC 80)
- Índice IP 40



## TrueForce LED Urban

- Ajuste perfecto, tamaño compacto
- Ahorro de energía de hasta un 75 %\*
- Eficiencia óptica
- Peso ligero, solo 350 g
- Protección contra sobrecalentamiento
- Índice IP65

\* En comparación con sistemas convencionales



**PHILIPS**

Lámparas LED

JJ Broch, Madrid

# Una solución a la altura

JJ Broch transformó a LED los 5.000 m<sup>2</sup> de sus instalaciones con lámparas TrueForce LED de Philips Lighting

## Una solución llena de ventajas

La empresa apostó por TrueForce LED por su idoneidad como solución de altura, bajo coste, amortización rápida y facilidad de sustitución de las antiguas lámparas.

TrueForce LED se caracteriza por la rápida amortización de la inversión gracias a la importante reducción de costes energéticos, que en dos años equilibrará la inversión realizada. Estas lámparas profesionales de Philips Lighting garantizan una excelente eficiencia energética y una larga vida útil. Además disponen de varias opciones de ángulo de apertura y un índice de reproducción del color de 80, lo cual mejora la percepción visual y ayuda a evitar la fatiga ocular. Su estudiada óptica mejora la distribución de la iluminación, proporcionando un entorno cómodo y seguro para los usuarios, algo especialmente valorado por trabajadores y clientes de JJ Broch.



Antes



Después

“TrueForce es la mejor **alternativa LED para la iluminación industrial de gran altura**, que era lo que requeríamos en JJ Broch”

**Jonatan Peiro** Encargado de montaje de JJ Broch



### Fácil instalación

Las lámparas TrueForce de Philips Lighting ofrecen la posibilidad de sustituir directamente lámparas HID convencionales, evitando tener que cambiar luminarias y equipos, haciendo fácil lo difícil y transformando a LED instalaciones en altura en poco tiempo y sin generar grandes trastornos.



### Ahorro

La reducción de costes energéticos derivada de la nueva instalación de iluminación será inmediata, alcanzado el 65% de ahorro con respecto a la tecnología tradicional que se venía utilizando hasta la fecha.



### Rápida amortización

Gracias a la reducida inversión inicial, el ahorro energético y la durabilidad de las nuevas lámparas, la amortización para JJ Broch será inferior a los dos años.



### Sostenibilidad

Con la transformación a tecnología LED, JJ Broch refuerza su compromiso de respeto al medio ambiente, reduciendo significativamente sus emisiones de CO<sub>2</sub> a la atmósfera.



# Crea el ambiente perfecto para cada espacio

El espectro lumínico del foco MASTER LEDspot ExpertColor es similar al de los halógenos para ofrecer una experiencia de color real.

## Foco MASTER LEDspot ExpertColor



Espectro de luz personalizado similar al halógeno



Regulación intensa y suave, inferior al 5 %



La mejor reproducción de color de su clase, IRC97



Ahorro energético de hasta el 85 %\*



40.000 horas vida útil



\* En comparación con las lámparas halógenas

# Diseñadas para ser vistas

Hoy día, los lugares de trabajo deben desempeñar varias funciones. En ellos producimos, nos reunimos, realizamos presentaciones y vendemos. Por ello, es preciso que la iluminación se adapte a todo tipo de necesidades y ambientes. Los clientes demandan cada vez más que la iluminación sea decorativa y elegante. Te presentamos las colecciones Deco de Philips, elegantes bombillas LED de filamento y tamaño gigante, concebidas para diferenciar y acentuar el interior de la tienda u oficina del cliente, o para complementar el estilo de un hotel, bar o restaurante. Utiliza los exclusivos diseños de lámparas de filamento de Philips para completar cualquier decoración.



## Deco LED Vintage Giant

Acentúa la calidez del acogedor ambiente vintage tradicional.

## Deco LED Modern Giant

Diseño moderno, brillante, elegante y vanguardista.

### Fáciles de sustituir e instalar

Ambas colecciones sacan el máximo partido del diseño clásico y te permiten seleccionar la bombilla idónea en forma redonda, de lágrima o tubular, todas ellas en versión regulable o no regulable.



# LEDtube El tubo LED adecuado para cada caso

Gama LED de sustitución de tubos fluorescentes líder en el sector

- Rendimiento lumínico extraordinario
- Compatibilidad excelente
- Fácil instalación

Para aplicaciones generales, el tubo Universal es la respuesta.  
Para aplicaciones más exigentes, utiliza nuestra herramienta de selección.



Encuentra la **solución adecuada** de nuestra gama con la **herramienta de selección**  
[www.philips.com/ledtubeselectortool](http://www.philips.com/ledtubeselectortool)



## Tubo CorePro LED T8 Universal

- Compatible con todas las tecnologías de controladores (EM/HF/tensión de red)
- Flujo luminoso de hasta 2700 lúmenes
- Tiempo de amortización habitual de un año en casos de funcionamiento ininterrumpido\*
- Vida útil más de 3 veces superior\*

## Tubo MASTER LEDtube T5

- Vida útil de 50.000 horas
- Hasta 155 lúmenes/vatio
- Compatible con controladores HF\*\*
- Flujo luminoso de hasta 5600 lúmenes

## MASTER LEDtube T8 sensor

- Con sensor de movimiento integrado
- Regulación automática basada en movimiento
- No requiere sensores ni cables adicionales
- Ahorro energético de hasta el 70 %\*

## CorePro LED PLC, PLL y PLS

- Sustitución simple de lámparas fluorescentes PLC y PLL
- Vida útil de 30.000 horas
- Ahorro energético de hasta el 60 %\*

\* En comparación con las lámparas fluorescentes

\*\* Consulte el sitio [www.philips.com/ledtube](http://www.philips.com/ledtube) para obtener información actualizada sobre la compatibilidad de los controladores.



# Cómo relacionarte mejor

Relacionarte consiste en hacer nuevos contactos y en desarrollar los que ya tienes. Nunca se sabe cuándo un amigo, vecino, antiguo compañero o conocido del gimnasio podría ayudarte a conseguir nuevos clientes o incluso convertirse ellos mismos en clientes.

## 1. Utiliza tus contactos actuales

Te sorprenderás de lo grande que es tu red.

## 2. Pregunta al cliente qué necesita

Ponerles en contacto con otras personas de tu confianza podría aportar la respuesta.

## 3. Escucha en lugar de hablar

Céntrate en las necesidades y los intereses de tu posible cliente, en lugar de en los tuyos.

## 4. Utiliza LinkedIn

Amplía tu red. No seas tímido, invita a los contactos que conozcas.

## 5. Da aunque no recibas

Sé amable y servicial sin exigir compromisos. Podrías recibir recompensas inesperadas.

## 6. Siempre sé tú mismo

Las personas notan si estás siendo sincero y auténtico. No finjas.

## 7. Aprovecha cada oportunidad

Incluye en tu red a todas las personas que conozcas. Nunca se sabe adónde te puede llevar.

## 8. Utiliza las redes sociales

Comparte los proyectos completos u otros aspectos de tu trabajo con los integrantes de tu red.

## 9. Gestiona las expectativas

Mantente fiel a lo que prometes.

## 10. Cuida las relaciones

Sé atento, recuerda los detalles personales. Trata a tus contactos como si fueran amigos.

# Diez consejos para gestionar tu tiempo mejor

Una gestión eficaz del tiempo no consiste en apretar la agenda para que quepan más cosas, sino en dedicar el tiempo que necesitas para centrarte en cada tarea mientras la estás llevando a cabo. Alivia la presión, el trabajo fluye mejor y las tareas se terminan a tiempo.

## 1. Prioriza

Piensa en qué es lo más importante y, a continuación, dale prioridad.

## 2. Utiliza un calendario

Gestiona lo que haces cada día. Sincroniza el ordenador y el móvil y mantente alerta.

## 3. No hagas varias cosas a la vez

Nadie lo hace bien, ni siquiera las mujeres. Es mejor centrarse en una cosa cada vez.

## 4. Evita las distracciones

Concéntrate en terminar la tarea que estás realizando y no te dejes distraer.

## 5. Sé previsor

Planifica el día desde por la mañana para tener una visión general de la jornada.

## 6. Identifica las pérdidas de tiempo

Si estás navegando, escribiendo mensajes de correo electrónico o en Facebook, apaga el teléfono un rato.

## 7. Marca límites

Si establecer plazos para las tareas, te resultará más fácil concentrarte.

## 8. Aprende a decir que NO

Evitarás sobrecargarte y decepcionar a los demás por falta de tiempo.

## 9. Lleva una lista de tareas

Haz una lista con las tareas menores para tener claros los objetivos. Planifica media hora al día para hacerlas.

## 10. Vigila los plazos de entrega

Marca los plazos de entrega en el calendario para saber cuándo tienes que terminar cada tarea.



# Comidas energéticas para el trabajo

Impulsa tus niveles de energía

No hay nada mejor que una comida deliciosa, saludable y nutritiva para seguir dándolo todo durante una jornada de trabajo ajetreada. Una comida que te resulte apetecible con todos los ingredientes que te ayudarán a sacar el máximo partido de todas tus aptitudes. Esta receta impulsará tus niveles de energía, te ayudará a acelerar la marcha y te permitirá disfrutar más de tu trabajo. ¡Pruébalo!

## Perritos calientes con chile y chucrut

Una receta sustanciosa para toda la cuadrilla.

### Ingredientes:

12 salchichas de Frankfurt grandes

12 panecillos para perritos calientes

450 g de carne de ternera picada fina

1 cebolla pequeña finamente picada

1 pimiento carnosos mediano finamente picado

1 diente de ajo aplastado

1 taza de caldo de carne

1/2 cucharada de desayuno de chile

1 lata pequeña de tomate en dados

1 tarro pequeño de chucrut

1 cucharada sopera de mantequilla

Salsa de chile

### Elaboración:

1. En una cacerola grande, saltea la carne picada, la cebolla, el ajo y el pimiento rojo removiendo de vez en cuando hasta que la carne esté dorada y las verduras estén tiernas.
2. Incorpora el caldo de carne, el chile y los tomates en dados. Lleva a ebullición a fuego fuerte. Reduce el fuego y déjalo hervir a fuego lento durante 30 minutos removiendo de vez en cuando.
3. Abre la lata de chucrut, acláralo y escurre el jugo de la lata. Pon una cucharada sopera de mantequilla en una cacerola pequeña, incorpora el chucrut y caliéntalo.
4. En una sartén sobre el fuego o en una barbacoa, cocina las salchichas de Frankfurt hasta que estén doradas y bien calientes.
5. Si lo deseas, tuesta los panecillos. Dispón en capas la salchicha, el chile y el chucrut en cada panecillo y ya están listos para servir.



# Cómo pasarte de convencional a Luminarias LED

Nuestros tubos, lámparas y focos LED son una manera sencilla de sustituir la iluminación convencional y ahorrar dinero. Sin embargo, ¿qué ocurre con las propias luminarias?

Si ha previsto renovar la instalación de iluminación de un cliente, puede ser interesante realizar una actualización completa con nuestras luminarias LED CoreLine (innovadoras) y Ledinaire (esenciales). Permiten sustituir las luminarias tradicionales por otras equivalentes, ya sean paneles empotrados o de superficie, focos, regletas o de otro tipo.

Hay varios motivos por los que interesa actualizar las luminarias. En primer lugar, porque al sustituir la instalación, la iluminación mejora. Pero hay otras ventajas de usar las luminarias LED de nueva generación en lugar de limitarse a reformar las versiones convencionales:

- Mayor eficiencia energética
- Más eficacia lumínica
- Mejor calidad de luz

Gracias a una mejor iluminación, los empleados trabajarán en un entorno más cómodo, productivo y seguro.

Además, como comprobarás en la página 34, nuestras luminarias CoreLine son la elección natural en los proyectos de sustitución, mientras que las luminarias Ledinaire son la elección más acertada para los proyectos de iluminación cotidianos.





# CoreLine



## Luminaria CoreLine de montaje en pared

- Adecuada para proyectos comerciales que requieren una solución estanca y a prueba de vandalismo
- Fácil de instalar y manipular con cable en bucle
- Versiones disponibles de 1200, 2000 y 3400 lúmenes

Soluciones de iluminación de referencia en calidad e innovación que resultan fáciles de usar en todo tipo de proyectos en los que la luz es protagonista.

Encontrarás **más** información sobre **las 17** luminarias CoreLine en [www.philips.es/coreline](http://www.philips.es/coreline).

### CoreLine **Downlight**



**interact ready.**

- Cubre más aplicaciones profesionales gracias a la regulación DALI, la variedad de ópticas y las distintas versiones de IP
- Alta eficiencia de hasta 100 lm/W

### CoreLine **Panel OC**



**interact ready.**

- Marco de metal que aporta mayor solidez
- Fácil de instalar y manipular con el controlador en el marco
- Superficie de luz homogénea compatible con la normativa para oficinas



# Ledinaire

## Ledinaire Estanca

- Fácil de usar con niveles de luz similares a los de las luminarias convencionales
- Controlador fiable para reducir los fallos prematuros
- Alta eficiencia de hasta 100 lm/W



## Ledinaire Panel



- Marco de metal que aporta mayor solidez
- Guía de luces de primera calidad que no amarillea
- Controlador fiable para reducir los fallos prematuros
- Disponible en versión compatible con la normativa para oficinas

## Proyector Ledinaire maxi



- Diseño y acabado de gran calidad
- Controlador fiable para reducir los fallos prematuros
- Flujo luminoso adaptado a las aplicaciones normales
- Detector de movimiento opcional

Gama esencial de productos de confianza para proyectos de iluminación cotidianos que requieren un buen rendimiento.

Encontrarás **más** información sobre **las 12** luminarias Ledinaire en [www.philips.es/ledinaire](http://www.philips.es/ledinaire).



# Diez películas para impulsar tus aptitudes comerciales



## El lobo de Wall Street

Un agente de bolsa de Long Island se dedica a estafar a los inversores de Wall Street.



## Dos estafadores y una mujer

La rivalidad de dos vendedores de aluminio alcanza extremos insostenibles mientras una inspección gubernamental amenaza su forma de vida.



## El fundador

Consiguió crear una de las cadenas de restauración más importantes del mundo con una combinación de ambición, persistencia y crueldad.



## El informador

En un intento de conseguir la aprobación de su padre, Seth comienza a trabajar como corredor de bolsa. Sin embargo, el trabajo no es exactamente como parecía.



## La red social

Su creación lo convierte en el millonario más joven de la historia, pero su éxito le acarreará complicaciones personales y legales.



## Jobs

Una película reveladora sobre los éxitos y los fracasos del que fuera director general de Apple, Steve Jobs.



## Jerry Maguire

Un agente deportivo de éxito emprende la tarea imposible de recuperar lo que ha perdido.



## El pez gordo

Dos vendedores veteranos y su joven protegido se enfrentan por conseguir un negocio con un pez gordo.



## Moneyball: rompiendo las reglas

Utilizando métodos estadísticos, Billy Beane está a punto de cambiar el mundo del béisbol.



## En busca de la felicidad

Tras el abandono de su mujer, un vendedor en dificultades tiene que asumir la custodia de su hijo y pierde la casa.



# CoreLine y Ledinaire

Las nuevas luminarias LED son la elección natural en proyectos de renovación y nueva construcción.

Además de una iluminación atractiva, con las luminarias LED de Philips el cliente disfrutará de las líneas elegantes de las CoreLine (innovadoras) y del valor de las Ledinaire (esenciales).

Pero ¿cómo elegir las luminarias acertadas para cada cliente?

## CoreLine

Luminarias LED innovadoras para todo tipo de proyectos en los que la luz es protagonista

Nuestra gama innovadora CoreLine es tu referencia para proyectos en los que el atractivo de la luz es el protagonista. Se trata de luminarias de gran valor, calidad, solidez y durabilidad, con un índice de fallos prematuros reducido y un completo surtido de características: lo tienen todo.

La gama incluye nada menos que 12 tipos de luminarias de alto rendimiento. De este modo, podrás ofrecer la solución más adecuada para cada espacio: sea cual sea el área del edificio o la aplicación. Además, la instalación queda preparada para el futuro, pues incluye tipos Interact Ready compatibles con sistemas de iluminación conectada.



# Ledinaire

Gama esencial de productos de confianza para proyectos de iluminación cotidianos

Philips Ledinaire es idónea para los clientes que buscan una solución que les permita acceder al nivel básico de las luminarias LED. Esta línea está dirigida a proyectos de iluminación cotidianos que requieren un buen rendimiento y un valor elevado. Para el instalador, ofrecen la calidad y fiabilidad de la tecnología LED de Philips con un precio asequible.

Los controladores Philips de gran calidad garantizan un índice de fallos reducido y los componentes clave ofrecen fiabilidad para cumplir las promesas de rendimiento que figuran en el embalaje. Existen nueve tipos de luminarias para sustituir las convencionales por paneles, downlights, focos o regletas, también en versiones estancas. Se trata de un surtido compacto sin características superficiales que está disponible de forma inmediata.

	Ledinaire	CoreLine
Vida útil, por fin	L65 tras 50.000 horas*	L70 tras 50.000 horas*
Fiabilidad: índice de fallos del controlador	< 7,5 % para 50.000 horas	< 5 % para 50.000 horas
Garantía	3 años	5 años

\* El valor L describe el porcentaje del flujo luminoso inicial que se produce transcurrido un tiempo determinado.



# Motivos para elegir Philips



## Excelentes productos:

### Calidad insuperable

La calidad y fiabilidad líderes en el sector aseguran que las luces de Philips mantengan su flujo y su calidad lumínica por encima de las horas de vida útil garantizadas. No se requieren visitas de seguimiento para sustituir las luces defectuosas.

### La mejor regulación de su clase

Para cuando desees que la gente se relaje y se sienta cómoda, disponemos de lámparas y tubos que ofrecen una luz más cálida y acogedora. El innovador diseño del controlador garantiza la compatibilidad con una amplia gama de tipos de reguladores.

### Fácil instalación

La compatibilidad con casi todos los reguladores y transformadores permite una instalación fácil y permite mantener todas sus especificaciones y su vida útil para reducir al mínimo el coste total de propiedad.

## Excelente socio:

### Asesoramiento técnico y una excelente atención al cliente:

“Respuesta rápida y experta a nuestras preguntas”

### La colaboración estrecha con los distribuidores locales facilita la disponibilidad de los productos en el momento preciso:

“Philips es tan flexible que ofrece distintas opciones de suministro”

### Estrecha cooperación con Philips antes, durante y después de los proyectos:


“Consiguieron de verdad satisfacer bien nuestras necesidades. Se preocuparon mucho y mostraron un gran compromiso...”

## Excelente gama de productos:

- Una completa gama de tubos, focos, bombillas, velas y reflejos metálicos basados en la tecnología LED con sus luminarias correspondientes.
- Desde soluciones básicas para ahorrar energía y costes hasta sistemas conectados de nueva generación, ofrecemos la luz LED adecuada para cada necesidad.



# Iluminación conectada: el futuro ya está aquí



## “Más confort, ahorro energético y análisis de datos”



Como instalador, recibirás ayuda con la gestión de proyectos y usuarios, lo que incluye información sobre las fuentes de luz y los accesorios conectados. Además, tus clientes confiarán en ti si les proporcionas asesoramiento experto y personalizado para optimizar la instalación y el ahorro basándote en el análisis de los datos.

La iluminación del futuro es conectada. Los sistemas LED conectados optimizan los niveles de iluminación en los edificios para crear el ambiente idóneo tanto para los trabajadores como para los visitantes. El personal puede controlar su propia iluminación y ajustarla con facilidad a la tarea que están realizando.

De este modo, se crea un entorno de trabajo más seguro, cómodo y agradable que impulsa la productividad y mantiene la motivación. Los sistemas de iluminación conectada ya han demostrado su valor en las grandes empresas. Ahora, Philips pone las lámparas, las luminarias, los sensores y los interruptores de pared inteligentes también al alcance de las pequeñas y medianas empresas. Las luces de las salas y zonas comunes se pueden regular o apagar cuando no se utilizan, así como ajustarse a los niveles de luz natural. Se trata de una manera excelente de gestionar la iluminación en oficinas, naves industriales o aparcamientos. Los tubos LED MasterConnect y las luminarias CoreLine, ambos Interact Ready, hacen realidad las posibilidades de la IoT del futuro. Ayudan a tus clientes a cumplir los objetivos reglamentarios y los requisitos para optar a las subvenciones destinadas a las empresas ecológicas, además de mejorar la imagen corporativa en general.

### Ventajas para ti:

- Iluminación conectada de talla mundial para pequeñas y medianas empresas
- Fácil de instalar sin necesidad de antenas, cajas de radio ni cables de señal independientes
- Configuración ágil con la aplicación intuitiva Interact Pro
- Panel Interact Pro que te proporciona información valiosa para que te conviertas en asesor de confianza de tus clientes
- Nuestras lámparas y luminarias Interact Ready funcionan a la perfección con la aplicación y el panel Interact Pro


### Ventajas para el cliente:

- Niveles de luz personalizados y optimizados para las actividades cotidianas, que ayudan a los empleados, facilitan las tareas y favorecen la seguridad
- Excelente ahorro energético y de costes mediante programas y detección de movimiento y de luz natural
- Demostración de su responsabilidad social
- Supervisión de la iluminación y la energía mediante el panel Interact Pro para optimizar el sistema



# Iluminación conectada en cinco sencillos pasos

Philips Interact Ready es un sistema de iluminación conectada en la nube diseñado de forma que sea sencillo y se pueda activar mediante una intuitiva aplicación móvil.



# Componentes del sistema de iluminación conectada

## Iluminación Philips Interact Ready



Luminarias inteligentes



Lámparas inteligentes



Sensores inteligentes




Interruptores de pared inteligentes

Funciona con


## Software Interact Pro



Pasarela de enlace Interact Pro



Aplicación Interact Pro



Plataforma Interact Pro



# Este es el futuro: **El mejor** vehículo para el instalador

La mayoría de los electricistas pasan todo el día en la calle. Para ellos, la furgoneta es un elemento básico. Se trata de un espacio de trabajo móvil y de una herramienta indispensable para cualquier instalador. No es de extrañar que muchos de vosotros dediquéis tiempo y dinero a equiparla debidamente. Por supuesto, la función prevalece sobre la forma y lo que integras en tu vehículo es eminentemente práctico. Sin embargo, como pasas tanto tiempo en la calle, es preferible que la furgoneta también te resulte cómoda. Y no hay que olvidar el entretenimiento y la estética. Por suerte, la tecnología de movilidad progresa rápidamente.



## Vehículo eléctrico

A pesar del debate entre los expertos, lo más probable es que la furgoneta del futuro sea un vehículo totalmente eléctrico. Por supuesto, nos alegraremos de que así sea. ¡La electricidad al poder! Nuestro planeta será un lugar mejor y menos ruidoso.



## Estación de trabajo

¿Por qué dejar el trabajo de oficina para la noche o el fin de semana, si lo puedes hacer sobre la marcha? La furgoneta perfecta para el instalador tiene un asiento delantero que se puede convertir al instante en una estación de trabajo para que tengas a tu disposición una pantalla y un teclado. Este es el mejor lugar para supervisar en el panel Interact la iluminación Interact Ready que le has instalado al cliente.



## Siempre conectado


La Internet de las cosas no se limita a los dispositivos móviles. Al igual que el Tesla, pronto todos los vehículos estarán en línea permanentemente. Y lo que es más, serán ordenadores móviles. La Internet de alta velocidad cambiará tu forma de conducir, trabajar y vivir sobre ruedas.



## Caliente y fresco

Olvídate del anticuado termo y de ese café que, aunque esté caliente, sabe como si lo hubieras preparado hace ocho horas. Claro, es que lo preparaste hace ocho horas...

La furgoneta del futuro lleva a bordo una máquina de café y un horno de microondas. Así que podrás tomar comida caliente también cuando no puedas volver a casa a comer. ¡Buen provecho!







© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Todos los derechos reservados. Este documento contiene información relacionada con la gama de productos de Philips Lighting. Ten en cuenta que la información está sujeta a modificaciones. Philips Lighting no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada para ser utilizada con fines comerciales y no forma parte de ningún presupuesto ni contrato. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V., Philips Lighting Holding B.V. o de sus respectivos propietarios.

[www.philips.com/rexel](http://www.philips.com/rexel)