

**PHILIPS**

Directive ErP halogènes

# Que vont devenir les lampes halogènes en 2018 ?



Août 2018

Lampe halogène

Lampe LED



# Que nous dit la directive ErP sur les **lampes non directionnelles** en 2018 ?

## **Le retrait des ampoules halogènes non-directionnelles du marché européen a lieu en Septembre 2018**

A partir du 1er Septembre 2018, les lampes halogènes non-directionnelles (Standards, Flammes et Sphériques) ne rempliront plus les conditions exigées par la législation sur l'écoconception\*. Elles ne pourront plus être produites ou importées pour la revente en Union Européenne.


Les stocks commerciaux restants pourront toujours être revendus après cette date.

\*Etape 6 DIM1 (règlement UE 2015/1428 de la commission du 25 août 2015 amendant le règlement (CE) no 244/2009 de la commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées)

# Aperçu de la législation des lampes halogènes

Certaines lampes halogènes comme les capsules, les crayons et les réflecteurs 12V ne sont pas interdites à l'entrée sur le marché européen contrairement aux Standards, Flammes et Sphériques.

Ci-dessous un aperçu de la législation par famille de produits.



**Des raisons de s'inquiéter ?** Aucune ! Philips propose une large gamme de lampes LED en remplacement des Halogènes bannies (Standards, Flammes et Sphériques) avec des finitions dépolies ou claires ainsi que différentes températures de couleurs ! Il vous est également possible d'opter pour une solution gradable ou non-gradable.

Vous trouverez ci-dessous notre liste de recommandations pour le remplacement des lampes halogènes bannies par des alternatives LED rentables, efficaces et permettant de réaliser des économies d'énergie allant jusqu'à 90% !

# Nos alternatives LED

Vous trouverez dans les tableaux ci-dessous les codes halogènes sortants et leurs alternatives LED

## Halogen Classic Forme Standard

## ▶ LED bulb



● Halogène Standard



● CorePro LEDbulb  
Dépolie



● Classic LEDbulb  
Claire



● MASTER LEDbulb  
DimTone Dépolie



● MASTER LEDbulb  
DimTone Claire

### Lampes halogènes retirées du marché

### Alternatives LED

Non gradable

Gradable

Code Emballage

Code

Code

#### Halogène Classique Standard - 140W - E27

Halogen 140W E27 230V A55 1CT/15 SRP 252552 Boîte

#### CorePro LEDbulb - 150W - E27

CorePro LEDbulb 19,5-150W E27 2700K Dépolie 81385000

CorePro LEDbulb 17,5-150W E27 4000K Dépolie 81387400

#### MASTER LEDbulb - 100W - E27

MASTER LEDbulb DimTone 15,5-100W E27 2700K - IRC 90 82620100

#### Halogène Classique Standard - 105W - E27/B22

Halogen 105W E27 230V A55 1CT/15 SRP 252262 Boîte

Halogen 105W E27 230V A55 CL 1BC/10 252019 Blister

Halogen 105W B22 230V A55 CL 1BC/10 252316 Blister

#### CorePro LEDbulb - 120W/100W - E27/B22

CorePro LEDbulb 18,5-120W E27 2700K Dépolie 70167600

CorePro LEDbulb 18-120W E27 4000K Dépolie 70169000

CorePro LEDbulb 13-100W B22 2700K Dépolie 51002500

#### MASTER LEDbulb - 100W - E27

MASTER LEDbulb DimTone 15,5-100W E27 2700K - IRC 90 82620100

Voir Alternative LED Non-Dimmable

#### Halogène Classique Standard - 70W - E27

Halogen 70W E27 230V A55 1CT/15 SRP 252255 Boîte

Halogen 70W E27 230V A55 CL 1BC/10 252002 Blister

#### CorePro LEDbulb - 75W à 100W - E27

CorePro LEDbulb 13-100W E27 2700K Dépolie 49074700

CorePro LEDbulb 12,5-100W E27 4000K Dépolie 51030800

CorePro LEDbulb 10,5-75W E27 3000K Dépolie 49752400

CorePro LEDbulb 10-75W E27 4000K Dépolie 51032200

#### Classic LEDbulb - 75W à 100W - E27

Classic LEDbulb Filament Standard 11-100W E27 2700K Claire 80959400

Classic LEDbulb Filament Standard 11-100W E27 4000K Claire 74267901

Classic LEDbulb Filament Standard 8-75W E27 2700K Claire 80951800

Classic LEDbulb Filament Standard 8-75W E27 4000K Claire 74261700

#### MASTER LEDbulb - 75W à 100W - E27

MASTER LEDbulb DimTone 15,5-100W E27 2700K - IRC 90 82620100

MASTER LEDbulb DimTone 12-75W E27 2700K - IRC 90 82618800

#### Halogène Classique Standard - 70W - B22

Halogen 70W B22 230V A55 1CT/15 SRP 942682 Boîte

Halogen 70W B22 230V A55 CL 1BC/10 252309 Blister

#### CorePro LEDbulb - 75W à 100W - B22

CorePro LEDbulb 11-75W B22 2700K Dépolie 57761500

CorePro LEDbulb 13-100W B22 2700K Dépolie 51002500

Voir Alternative LED Non-Dimmable

# Nos alternatives LED

## Halogen Classic Forme Standard

## LED bulb



● Halogène Standard



● CorePro LEDbulb  
Dépolie



● Classic LEDbulb  
Claire



● MASTER LEDbulb  
DimTone Dépolie



● Classic LEDbulb  
DimTone Claire

### Lampes halogènes retirées du marché

### Alternatives LED

	Code	Emballage
<b>Halogène Classique Standard - 53W - E27</b>		
Halogen 53W E27 230V A55 1CT/15 SRP	251722	Boîte
Halogen 53W E27 230V A55 CL 1BC/10	251999	Blisters

#### Non gradable

#### Gradable

	Code
<b>CorePro LEDbulb - 60W - E27</b>	
CorePro LEDbulb 7,5-60W E27 3000K Dépolie	57771400
CorePro LEDbulb 7,5-60W E27 4000K Dépolie	57777600
<b>Classic LEDbulb - 60W - E27</b>	
Classic LEDbulb Filament Standard 7-60W E27 2700K Claire	74273000
Classic LEDbulb Filament Standard 7-60W E27 4000K Claire	76702300

	Code
<b>MASTER LEDbulb - 60W - E27</b>	
MASTER LEDbulb DimTone 9-60W E27 2700K - IRC90	70711100
<b>Classic LEDbulb - 60W - E27</b>	
Classic LEDbulb Filament Standard DimTone 8,5-60W E27 2700K Claire	70972600

	Code	Emballage
<b>Halogène Classique Standard - 53W - B22</b>		
Halogen 53W B22 230V A55 1CT/15 SRP	942668	Boîte
Halogen 53W B22 230V A55 CL 1BC/10	252293	Blisters

	Code
<b>CorePro LEDbulb - 60W - B22</b>	
CorePro LEDbulb 8-60W B22 2700K Dépolie	57763900

Voir Alternative LED Non-Dimmable

	Code	Emballage
<b>Halogène Classique Standard - 42W - E27</b>		
Halogen 42W E27 230V A55 1CT/15 SRP	251715	Boîte
Halogen 42W E27 230V A55 CL 1BC/10	251982	Blisters

	Code
<b>CorePro LEDbulb - 60W - E27</b>	
CorePro LEDbulb 7,5-60W E27 3000K Dépolie	57771400
CorePro LEDbulb 7,5-60W E27 4000K Dépolie	57777600
<b>Classic LEDbulb - 60W - E27</b>	
Classic LEDbulb Filament Standard 7-60W E27 2700K Claire	74273000
Classic LEDbulb Filament Standard 7-60W E27 4000K Claire	76702300

	Code
<b>MASTER LEDbulb - 60W - E27</b>	
MASTER LEDbulb DimTone 9-60W E27 2700K - IRC90	70711100
<b>Classic LEDbulb - 60W - E27</b>	
Classic LEDbulb Filament Standard DimTone 8,5-60W E27 2700K Claire	70972600

	Code	Emballage
<b>Halogène Classique Standard - 42W - B22</b>		
Halogen 42W B22 230V A55 1CT/15 SRP	942644	Boîte
Halogen 42W B22 230V A55 CL 1BC/10	252286	Blisters

	Code
<b>CorePro LEDbulb - 60W - B22</b>	
CorePro LEDbulb 8-60W B22 2700K Dépolie	57763900

Voir Alternative LED Non-Dimmable

	Code	Emballage
<b>Halogène Classique Standard - 28W - E27</b>		
Halogen 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP	252774	Boîte
Halogen 28W E27 230V A55 CL 1BC/10	252781	Blisters

	Code
<b>CorePro LEDbulb - 40W - E27</b>	
CorePro LEDbulb 5-40W E27 3000K Dépolie	57993000
CorePro LEDbulb 5-40W E27 4000K Dépolie	57779000
<b>Classic LEDbulb - 40W - E27</b>	
Classic LEDbulb Filament Standard 4,3-40W E27 2700K Claire	80867200
Classic LEDbulb Filament Standard 4,3-40W E27 4000K Claire	80871900

	Code
<b>MASTER LEDbulb - 40W - E27</b>	
MASTER LEDbulb DimTone 5,5-40W E27 2700K - IRC90	70709800

# Nos alternatives LED

## Halogen Classic Forme Sphérique

## ▶ LEDluster



Halogène Sphérique



CorePro LEDluster  
Dépolie



Classic LEDluster  
Claire



MASTER LEDluster  
DimTone Claire

Lampes halogènes retirées du marché			Alternatives LED					
	Code	Emballage	Non Gradable	Code	Gradable	Code		
<b>Halogène Classique Sphérique - 42W - E14</b>			<b>CorePro LEDluster - 60W - E14</b>			<b>MASTER LEDluster - 60W - E14</b>		
Halogen 42W E14 230V P45 CL 1BC/10	831603	Blister	CorePro LEDluster 7-60W E14 2700K Dépolie	70301400	MASTER LEDluster DimTone 8-60W E14 2700K Claire	58067700		
			CorePro LEDluster 7-60W E14 4000K Dépolie	70307600				
<b>Halogène Classique Sphérique - 42W - E27</b>			<b>CorePro LEDluster - 60W - E27</b>			Voir Alternative Non-Dimmable		
Halogen 42W E27 230V P45 1CT/15 SRP	831429	Boîte	CorePro LEDluster 7-60W E27 2700K Dépolie	70303800				
Halogen 42W E27 230V P45 CL 1BC/10	831542	Blister						
<b>Halogène Classique Sphérique - 28W - E14</b>			<b>CorePro LEDluster - 40W - E14</b>			<b>MASTER LEDluster - 40W - E14</b>		
Halogen 28W E14 230V P45 CL 1BC/10	831580	Blister	CorePro LEDluster 5,5-40W E14 2700K Dépolie	47489100	MASTER LEDluster DimTone 6-40W E14 2700K Claire	45358200		
			CorePro LEDluster 5,5-40W E14 4000K Dépolie	54360300				
			<b>Classic LEDluster - 40W - E14</b>					
			Classic LEDluster Filament 4,3-40W E14 2700K Claire	80971600				
<b>Halogène Classique Sphérique - 28W - E27</b>			<b>Classic LEDluster - 40W - E27</b>			<b>MASTER LEDluster - 40W - E27</b>		
Halogen 28W E27 230V P45 CL 1BC/10	831528	Blister	Classic LEDluster Filament 4,3-40W E27 2700K Claire	80973000	MASTER LEDluster DimTone 6-40W E27 2700K Claire	45360500		
<b>Halogène Classique Sphérique - 18W - E14</b>			<b>CorePro LEDluster - 25W - E14</b>			<b>MASTER LEDluster - 25W - E14</b>		
Halogen 18W E14 230V P45 1CT/15 SRP	831443	Boîte	CorePro LEDluster 4-25W E14 2700K Dépolie	78703700	MASTER LEDluster DimTone 4-25W E14 2700K Claire	45378000		
Halogen 18W E14 230V P45 CL 1BC/10	831566	Blister	<b>Classic LEDluster - 25W - E14</b>					
			Classic LEDluster Filament 2-25W E14 2700K Claire	57413300				
<b>Halogène Classique Sphérique - 18W - E27</b>			<b>CorePro LEDluster - 25W - E27</b>			<b>MASTER LEDluster - 25W - E27</b>		
Halogen 18W E27 230V P45 CL 1BC/10	831504	Blister	CorePro LEDluster 4-25W E27 2700K Dépolie	78705100	MASTER LEDluster DimTone 4-25W E27 2700K Claire	45380300		
			<b>Classic LEDluster - 25W - E27</b>					
			Classic LEDluster Filament 2-25W E27 2700K Claire	57415700				

# Nos alternatives LED

## Halogen Classic Forme Flamme

## LEDcandle



● Halogène Flamme



● CoreProLEDcandle  
Dépolie



● Classic LEDcandle  
Claire



● MASTER LEDcandle  
DimTone Claire



● Classic  
LEDcandle  
Dim Claire

### Lampes halogènes retirées du marché

### Alternatives LED

	Code	Emballage
<b>Halogène Classique Flamme - 42W - E14</b>		
Halogen 42W E14 230V B35 1CT/15 SRP	820584	Boîte
Halogen 42W E14 230V B35 CL 1BC/10	820867	Blister

Non Gradable	
	Code
<b>CorePro LEDCandle - 60W - E14</b>	
CorePro LEDcandle 7-60W E14 2700K Dépolie	70299400
CorePro LEDcandle 7-60W E14 4000K Dépolie	70305200

Gradable	
	Code
<b>MASTER LEDCandle - 60W - E14</b>	
MASTER LEDcandle DimTone 8-60W E14 2700K Claire	55599600

<b>Halogène Classique Flamme - 28W - E14</b>		
Halogen 28W E14 230V B35 1CT/15 SRP	252651	Boîte
Halogen 28W E14 230V B35 CL 1BC/10	252668	Blister

<b>CorePro LEDCandle - 40W - E14</b>	
CorePro LEDcandle 5,5-40W E14 2700K Dépolie	76238600
CorePro LEDcandle 5,5-40W E14 4000K Dépolie	54356600

<b>MASTER LEDCandle - 40W - E14</b>	
MASTER LEDcandle DimTone 6-40W E14 2700K Claire	45350600

<b>Classic LEDcandle - 40W - E14</b>	
Classic LEDcandle Filament 4,3-40W E14 2700K Claire	80853500

<b>Classic LEDcandle - 40W - E14</b>	
Classic LEDcandle Filament Dim 5-40W E14 2700K Claire	70982500

<b>Halogène Classique Flamme - 28W - B22</b>		
Halogen 28W B22 230V B35 CL 1BC/10	252699	Blister

<b>Classic LEDCandle - 40W - B22</b>	
Classic LEDcandle Filament 4,3-40W B22 2700K Claire	80857300

<b>MASTER LEDCandle - 40W - B22</b>	
MASTER LEDcandle DimTone 6-40W B22 2700K Claire	45362900

<b>Halogène Classique Flamme - 18W - E14</b>		
Halogen 18W E14 230V B35 1CT/15 SRP	820546	Boîte
Halogen 18W E14 230V B35 CL 1BC/10	820829	Blister

<b>CorePro LEDCandle - 25W - E14</b>	
CorePro LEDcandle 4-25W E14 2700K Dépolie	78701300

<b>MASTER LEDCandle - 25W - E14</b>	
MASTER LEDcandle DimTone 4-25W E14 2700K Claire	45368100

<b>Classic LEDCandle - 25W - E14</b>	
Classic LEDcandle Filament 2-25W E14 2700K Claire	57407200

<b>Halogène Classique Flamme Coup de vent - 28W - E14</b>		
Halogen 28W E14 230V BXS35 1CT/10 SRP	925067	Boîte

Voir Alternative Dimmable	
---------------------------	--

<b>MASTER LEDCandle Coup de vent - 40W - E14</b>	
MASTER LEDcandle DimTone 6-40W E14 2700 Claire Coup de vent	45354400

<b>Halogène Classique Flamme Coup de vent - 18W - E14</b>		
Halogen 18W E14 230V BXS35 1CT/10 SRP	204435	Boîte

<b>Classic LEDCandle Coup de vent - 25W - E14</b>	
Classic LEDcandle Filament 2-25W E14 2700K Claire Coup de vent	57409600

<b>MASTER LEDCandle Coup de vent - 25W - E14</b>	
MASTER LEDcandle DimTone 4-25W E14 2700K Claire Coup de vent	45376600

<b>Halogène Classique Flamme Torsadée - 42W à 18W - E14</b>		
Halogen 42W E14 230V BW35 1CT/15 SRP	820768	Boîte
Halogen 28W E14 230V BW35 1CT/15 SRP	820706	Boîte
Halogen 18W E14 230V BW35 1CT/15 SRP	820669	Boîte

<b>Classic LEDCandle Torsadée - 25W - E14</b>	
Classic LEDcandle Filament 2-25W E14 2700K Claire Torsadée	57411900

Voir Alternative LED Non-Dimmable	
-----------------------------------	--

# Nos alternatives LED

## Halogen Classic Forme Globe et Tubulaire

## LEDglobe - LEDcandle - LEDstick - LEDbulb



### Lampes halogènes retirées du marché

### Alternatives LED

Code			Emballage		Code		Code	
					Non Gradable		Gradable	
<b>Halogène Classique Globe - 42W</b>					<b>LEDglobe 60W - E27</b>		Voir Alternative LED Non-Dimmable	
Halogen 42W E27 230V G95 CL 1CT/6 SRP	921007	Boîte	LEDglobe 9,5-60W E27 2700K		58063900			
<b>Halogène Classique T25 - 28W - E14</b>					<b>CorePro LEDCandle - 40W - E14</b>		<b>MASTER LEDCandle - 40W - E14</b>	
Halogen 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	223481	Boîte	CorePro LEDcandle 5,5-40W E14 2700K Dépolie		76238600	MASTER LEDcandle Dimtone 6-40W E14 2700K Claire		45350600
			CorePro LEDcandle 5,5-40W E14 4000K Dépolie		54356600			
			<b>Classic LEDCandle</b>			<b>Classic LEDCandle - 40W - E14</b>		
			Classic LEDcandle Filament 4,3-40W E14 2700K Claire		80853500	Classic LEDcandle Filament Dim 5-40W E14 2700K Claire		70982500
<b>Halogène Classique T25 - 18W - E14</b>					<b>CorePro LEDCandle - 25W - E14</b>		Voir Alternative LED Non-Dimmable	
Halogen 18W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	223030	Boîte	CorePro LEDcandle 4-25W E14 2700K Dépolie		78701300			
			<b>Classic LEDCandle - 25W - E14</b>			<b>MASTER LEDCandle - 25W - E14</b>		
			Classic LEDcandle Filament 2-25W E14 2700K Claire		57407200	MASTER LEDcandle Dimtone 4-25W E14 2700K Claire		45368100
<b>Halogène Classique T32 - 105W - E27</b>					<b>CorePro LEDbulb - 120W - E27</b>		<b>MASTER LEDbulb - 100W - E27</b>	
Halogen 105W E27 230V T32 CL 1CT/10	893861	Boîte	CorePro LEDbulb 18,5-120W E27 2700K Dépolie		70167600	MASTER LEDbulb DimTone 15,5-100W E27 2700K - IRC 90		82620100
			CorePro LEDbulb 18-120W E27 4000K Dépolie		70169000			
<b>Halogène Classique T32 - 70W - E27</b>					<b>CorePro LEDstick</b>		Voir Alternative LED Non-Dimmable	
Halogen 70W E27 230V T32 CL 1CT/10	893847	Boîte	CorePro LEDstick 9,5-75W E27 4000K Dépolie		81453600			





## MASTER LED

### MASTER LED

Pour une utilisation professionnelle



Jusqu'à 25 000 h de durée de vie



Gradation DimTone



5 ans de garantie



## Classic LED

### Classic LED

Pour une utilisation résidentielle



Jusqu'à 15 000 h de durée de vie



2 ans de garantie



## CorePro LED

### CorePro LED

Pour une utilisation résidentielle



Jusqu'à 15 000 h de durée de vie



2 ans de garantie



Philips France  
33, rue de Verdun – BP 313  
92156 SURESNES CEDEX  
[www.philips.fr/eclairage](http://www.philips.fr/eclairage)

SAS au capital de 195 990 000 euros  
RCS Nanterre 402 805 527  
Août 2018 – Code 119015

© 2018 Signify Holding

Tous droits réservés. La reproduction partielle ou totale est interdite sans l'accord écrit préalable du titulaire du droit d'auteur. L'information présentée dans ce document ne participe d'aucun devis ou contrat. Elle est réputée être exacte et fiable et peut être modifiée sans notification. L'éditeur décline toute responsabilité à raison de son utilisation. Sa publication ne confère aucun droit d'utilisation sur un quelconque brevet ou autre titre de propriété industrielle ou intellectuelle quel qu'il soit.