



Master Colour CDM-R III

La MASTER Colour CDM-R III combina la imagen moderna de las lámparas halógenas de 111 mm de aluminio reflectoras, con la larga vida útil, la alta eficiencia energética y la luz blanca nítida de MASTER Colour CDM.

Beneficios

- Bajos costos de operación.
- Fácil instalación.
- Producción de calor relativamente bajo.
- Menos brillo, mayor comodidad para los usuarios.
- Riesgos de decoloración reducidos.

Características

- Alta eficiencia de la bombilla.
- Larga vida útil, comparada con bombillas incandescentes y halógenas.
- El tubo de descarga cerámico colocado en el reflector es óptimo y estable.
- Sistema de giro y bloqueo.
- Tubo quemador con protección UV
- Tapa de diseño Anti-reflejo

Aplicaciones


- Iluminación decorativa y de acentuar: iluminación de las pantallas con efectos brillantes, obras de teatro, incluso en entornos con niveles de fondo muy altos de luz ambiental como escaparates o vitrinas, generando atmósferas cálidas y confortables.

Seguridad y advertencias

- Utilizar sólo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598).
- Uso solamente con equipo de control electrónico. Las bombillas de 35W/ 830 pueden utilizar equipo electromagnético.



Plano de dimensiones



| Tipo | C (max.) | D (max.) |
|------|----------|----------|
| 35 | 95 | 111 |
| 70 | 95 | 111 |

Características generales

| I2NC | Descripción | Unidad de Empaque | Potencia (w) | Voltage (V) | Base | Bulbo | Posición de Funcionamiento | Flujo Luminoso (lm) Intensidad Luminosa (cd) | Vida Nominal (Horas) | Indice de Reproducción de color | Temperatura de color (K) | Angulo de Apertura (D) | Contenido de Mercurio (mg) |
|--------------|----------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------|-------|----------------------------|--|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| 928088205330 | CDM-R111 35W 830 GX8.5 10D | 6 | 35 | 88 | GX8.5 | R111 | Universal | 35.000 cd | 7.500 | 81% | 3.000 | 10 | 2,8 |
| 928088305330 | CDM-R111 35W 830 GX8.5 24D | 6 | 35 | 88 | GX8.5 | R111 | Universal | 8.500 cd | 7.500 | 81% | 3.000 | 24 | 2,8 |
| 928088405330 | CDM-R111 35W 830 GX8.5 40D | 6 | 35 | 88 | GX8.5 | R111 | Universal | 4.000 cd | 9.000 | 81% | 3.000 | 40 | 2,8 |
| 928091305330 | CDM-R111 70W 830 GX8.5 10D | 6 | 70 | 83 | GX8.5 | R111 | Universal | 50.000 cd | 9.000 | 83% | 3.000 | 10 | 7,5 |
| 928091405330 | CDM-R111 70W 830 GX8.5 24D | 6 | 70 | 83 | GX8.5 | R111 | Universal | 15.000 cd | 9.000 | 83% | 3.000 | 24 | 7,5 |
| 928091505330 | CDM-R111 70W 830 GX8.5 40D | 6 | 70 | 83 | GX8.5 | R111 | Universal | 9.000 cd | 9.000 | 83% | 3.000 | 40 | 7,5 |



Philips Colombiana S.A.S.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Línea de Servicio al Cliente en Bogotá 307 8040 y a nivel nacional 01 8000 11 4586

www.lighting.philips.com.co

Abril 2013
datos sujetos a modificaciones