

Since
1894
Saito

BEAUTIFUL LIGHT

 MAZDA

BEAUTIFUL LIGHT




4 Bombillas



8 Velas y esféricas



12 Spots



16 Tubos

Con la nueva gama de lámparas LED de MAZDA es muy sencillo cambiar a LED. Nuestras soluciones propocionan hasta un 85% de ahorro energético durante una vida útil demostrada y segura.

CALIDAD Y CONFIANZA

El nombre MAZDA es sinónimo de calidad y confianza desde 1894. Nuestras soluciones de iluminación son el fruto de décadas de experiencia en iluminación. Desde proyectos de iluminación minorista y residencial hasta instalaciones industriales y comerciales; todos ellos se han desarrollado para satisfacer los exigentes requisitos de una extensa variedad de aplicaciones de iluminación.

Hemos diseñado nuestra gama con la última tecnología LED, desde bombillas clásicas y velas elegantes hasta spots direccionales y tubos. Consiga un rendimiento y una eficiencia excelentes en sus instalación de iluminación, además de ahorro energético inmediato.

También les encantará la calidad de la luz. Con variedad de lúmenes, temperaturas de color y ángulos de apertura entre los que elegir, nuestras soluciones LED de gran calidad crean el ambiente perfecto en cada espacio. Una luz diseñada para crear una magnífica primera impresión y un valor duradero.



SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN DESDE 1894

MAZDA es sinónimo de calidad y confianza desde 1894. Nuestras soluciones de iluminación son el fruto de décadas de experiencia en iluminación.

- Diseñadas para rendir
- Hasta 25.000 horas de vida útil segura
- Calidad de luz superior
- Hasta un 85 % de ahorro de energía

BOMBILLAS LED DE MAZDA

AHORRO ENERGÉTICO INMEDIATO

Elija las bombillas MAZDA para disfrutar de luminosidad instantánea en un diseño clásico y con elección de temperatura de color.

- Forma de bombilla clásica
- Acabado transparente o mate
- 2700K o 4000K
- Encendido instantáneo
- 15.000 horas de vida útil
- Hasta un 85 % de ahorro de energía



MZD LED 40W E27 827
A60 ND

EOC: 16141200

6 WATT > **40** WATT
2700 K
470 lm



MZD LED 40W E27 840
A60 ND

EOC: 16143600

6 WATT > **40** WATT
4000 K
500 lm



MZD LED 40W A60 E27
865 FR ND

EOC: 16226600

5.5 WATT > **40** WATT
6500 K
470 lm



MZD LED 60W A60 E27
827 FR ND

EOC: 16145001

8.5 WATT > **60** WATT
2700 K
806 lm



MZD LED 60W A60 E27
840 FR ND

EOC: 16147401

8.5 WATT > **60** WATT
4000 K
806 lm



MZD LED 60W A60 E27
865 FR ND

EOC: 16232700

8.5 WATT > **60** WATT
6500 K
806 lm



MZD LED 75W A60 E27
827 FR ND

EOC: 16149801

10.5 WATT > **75** WATT
2700 K
1055 lm



MZD LED 75W A60 E27
840 FR ND

EOC: 16151101

10 WATT > **75** WATT
4000 K
1055 lm



MZD LED 75W A60 E27
865 FR ND

EOC: 16248800

10 WATT > **75** WATT
6500 K
1055 lm

BOMBILLAS LED DE MAZDA

AHORRO ENERGÉTICO INMEDIATO





MZD LED 100W A67 E27
827 FR ND

EOC: 16153500

14 WATT > 100 WATT
2700 K
1521 lm



MZD LED 100W A67 E27
840 FR ND

EOC: 16155901

13 WATT > 100 WATT
4000 K
1521 lm



MZD LED 100W A67 E27
865 FR ND

EOC: 16250100

14 WATT > 100 WATT
6500 K
1521 lm



220-240 Vac



EEL label



Encendido instantáneo

Ahorra hasta **85%** energía



Vida útil 15,000 horas



15,000x



no regulable

Tipo de Producto	EOC	Input Power W	Energy Consumption W	Reemplazo W	Temp. Color K	Ángulo de Haz °	Lumen lm	IRC	Input Current mA	Frecuencia Hz	Dimensiones		Tipo	PVR €
											Altura / Altura total mm	Ancho / diametro mm		
MZD LED 40W E27 827 A60 ND	16141200	6	6	40	2700	240	470	80	55	50/60	108	60	Mate	2,74
MZD LED 40W E27 840 A60 ND	16143600	6	6	40	4000	240	500	80	55	50/60	108	60	Mate	2,74
MZD LED 40W A60 E27 865 FR ND	16226600	5.5	5	40	6500	240	470	80	45	50/60	112	60	Mate	2,74
MZD LED 60W A60 E27 827 FR ND	16145001	8.5	9	60	2700	240	806	80	70	50	112	60	Mate	3,20
MZD LED 60W A60 E27 840 FR ND	16147401	8.5	9	60	4000	240	806	80	65	50	112	60	Mate	3,20
MZD LED 60W A60 E27 865 FR ND	16232700	8.5	9	60	6500	240	806	80	65	50/60	112	60	Mate	3,20
MZD LED 75W A60 E27 827 FR ND	16149801	10.5	11	75	2700	240	1055	80	83	50	120	60	Mate	3,69
MZD LED 75W A60 E27 840 FR ND	16151101	10	10	75	4000	240	1055	80	80	50	120	60	Mate	3,69
MZD LED 75W A60 E27 865 FR ND	16248800	10	10	75	6500	240	1055	80	80	50/60	120	60	Mate	3,69
MZD LED 100W A67 E27 827 FR ND	16153500	14	14	100	2700	240	1521	80	110	50	120	65	Mate	4,85
MZD LED 100W A67 E27 840 FR ND	16155901	13	13	100	4000	240	1521	80	110	50	120	65	Mate	4,85
MZD LED 100W A67 E27 865 FR ND	16250100	14	14	100	6500	240	1521	80	110	50/60	120	67	Mate	4,85

ESFÉRICAS Y VELAS LED DE MAZDA DISEÑADAS PARA CREAR ATMÓSFERA

Crea una cálida atmósfera y ahorra energía con un diseño elegante.

- Forma elegante
- Acabado mate
- Luz blanca cálida
- Encendido instantáneo
- 15.000 horas de vida útil
- Hasta un 85 % de ahorro de energía



MZD LED 25W E14 827
B35 FR ND

EOC: 16135100

3.2 **25** **2700 K**
WATT WATT 250 lm



MZD LED 25W B35 E14
CW FR ND

EOC: 16254900

3 **25** **4000 K**
WATT WATT 250 lm



MZD LED 40W B35 E14
WW FR ND

EOC: 16272300

5.5 **40** **2700 K**
WATT WATT 470 lm



MZD LED 40W B35 E14
CW FR ND

EOC: 16288400

4.5 **40** **4000 K**
WATT WATT 470 lm



MZD LED 40W B35 E14
CDL FR ND

EOC: 16268600

4.5 **40** **6500 K**
WATT WATT 470 lm



MZD LED 25W E14 827
P45 FR ND

EOC: 16137500

3.2 **25** **2700 K**
WATT WATT 250 lm



MZD LED 25W E27 827
P45 FR ND

EOC: 16139900

3.2 **25** **2700 K**
WATT WATT 250 lm



MZD LED 25W P45 E14
CW FR ND

EOC: 16282200

3.2 **25** **4000 K**
WATT WATT 250 lm



MZD LED 40W P45 E14
WW FR ND

EOC: 16278500

5.5 **40** **2700 K**
WATT WATT 470 lm



MZD LED 40W P45 E27
WW FR ND

EOC: 16280800

5.5 **40** **2700 K**
WATT WATT 470 lm



MZD LED 40W P45 E14
CW FR ND

EOC: 16284600

5.5 **40** **4000 K**
WATT WATT 470 lm



MZD LED 40W P45 E27
CW FR ND

EOC: 16286000

5.5 **40** **4000 K**
WATT WATT 470 lm



MZD LED 40W P45 E14
CDL FR ND

EOC: 16260000

4.5 **40** **6500 K**
WATT WATT 470 lm



MZD LED 40W P45 E27
CDL FR ND

EOC: 16262400

4.5 **40** **6500 K**
WATT WATT 470 lm



220-240 Vac



Encendido instantáneo

Ahorra hasta **85%** energía

Vida útil 15,000 horas



15,000x




no regulable

Tipo de Producto	EOC	Input Power	Consumo energético	Reemplz.	Temp. Color	Ángulo de Haz	Lumen	EEL	IRC	Corriente de entrada	Frecuencia	Dimensiones		Tipo	PVR
		W	W	W	K	°	lm			mA	Hz	Altura / Altura total mm	Ancho / diametro mm		€
MZD LED 25W E14 827 B35 FR ND	16135100	3.2	4	25	2700	270	250	A+	80	30	50/60	106	35	Mate	2,38
MZD LED 25W B35 E14 CW FR ND	16254900	3	3	25	4000	NA	250	A+	80	26	50/60	109	37	Mate	2,38
MZD LED 40W B35 E14 WW FR ND	16272300	5.5	6	40	2700	270	470	A+	80	45	50/60	106	35	Mate	2,90
MZD LED 40W B35 E14 CW FR ND	16288400	4.5	5	40	4000	NA	470	A+	80	37	50	109	37	Mate	2,90
MZD LED 40W B35 E14 CDL FR ND	16268600	4.5	5	40	6500	NA	470	A++	80	37	50/60	109	37	Mate	2,90
MZD LED 25W E14 827 P45 FR ND	16137500	3.2	4	25	2700	270	250	A+	80	30	50/60	90	45	Mate	2,38
MZD LED 25W E27 827 P45 FR ND	16139900	3.2	4	25	2700	270	250	A+	80	30	50/60	90	45	Mate	2,38
MZD LED 25W P45 E14 CW FR ND	16282200	3.2	4	25	4000	NA	250	A+	80	27	50/60	90	45	Mate	2,38
MZD LED 40W P45 E14 WW FR ND	16278500	5.5	6	40	2700	270	470	A+	80	45	50/60	90	45	Mate	2,90
MZD LED 40W P45 E27 WW FR ND	16280800	5.5	6	40	2700	270	470	A+	80	45	50/60	90	45	Mate	2,90
MZD LED 40W P45 E14 CW FR ND	16284600	5.5	6	40	4000	NA	470	A+	80	45	50/60	85	45	Mate	2,90
MZD LED 40W P45 E27 CW FR ND	16286000	5.5	6	40	4000	NA	470	A+	80	45	50/60	80	45	Mate	2,90
MZD LED 40W P45 E14 CDL FR ND	16260000	4.5	5	40	6500	NA	470	A++	80	37	50/60	82	45	Mate	2,90
MZD LED 40W P45 E27 CDL FR ND	16262400	4.5	5	40	6500	NA	470	A++	80	37	50/60	77	45	Mate	2,90

LED SPOTS DE MAZDA

PUNTO DE LUZ CON ESTILO



Los LED spots de MAZDA crean acentos de iluminación cálidos o fríos con opciones de haz de luz ancho o estrecho.

- Opciones de haz de luz ancho o estrecho
- 2700 K, 3000 K y 4000 K
- Encendido instantáneo
- 15.000 horas de vida útil
- Hasta un 85 % de ahorro de energía



MZD LED 50W GU5.3
830 12V 50D ND

EOC: 16131300

8 WATT > 50 WATT 2700 K
621 lm



MZD LED 50W GU5.3
840 12V 50D ND

EOC: 16133700

8 WATT > 50 WATT 4000 K
630 lm



MZD LED 50W GU10
827 36D ND

EOC: 16125200

4.7 WATT > 50 WATT 2700 K
380 lm



MZD LED 50W GU10
840 36D ND

EOC: 16266200

4.7 WATT > 50 WATT 4000 K
380 lm



MZD LED 50W GU10
865 36D ND

EOC: 16264800

4.7 WATT > 50 WATT 6500 K
380 lm



MZD LED 65W GU10
827 36D ND

EOC: 16163400

6 WATT > 65 WATT 2700 K
490 lm



MZD LED 65W GU10
840 36D ND

EAN1: 16165800

5.5 WATT > 65 WATT 4000 K
500 lm

LED SPOTS DE MAZDA PUNTO DE LUZ CON ESTILO





MZD LED 500lm GU10
827 120D ND

EOC: 16171900

5.5
WATT **2700 K**
500 lm



MZD LED 500lm GU10
840 120D ND

EOC: 16169600

5
WATT **4000 K**
500 lm



MZD LED 500lm GU10
865 120D ND

EOC: 16173300

5
WATT **6500 K**
500 lm



EEI label



Encendido instantáneo

Ahorra hasta **85%** energía



Vida útil 15,000 horas



15,000x



no regulable

Tipo de Producto	EOC	Tipo Lamp.	Input Power	Consumo energético	Reemplz.	Temp. Color	Lumen	Intensidad IRC	Voltaje	Frecuencia	Dimensiones	Casquillo	PVR	
	3139188		W	W	W	K	90 ° φ	cd	Vac	mA	Hz	Altura / Altura total mm	Ancho / diametro mm	€
MZD LED 50W GU5.3 827 12V 36D ND	16187000	MR16	8	9	50	2700	621	1400	80 12	710	50	46	50	GU5.3 2,74
MZD LED 50W GU5.3 840 12V 36D ND	16189400	MR16	8	9	50	4000	630	1400	80 12	710	50	46	50	GU5.3 2,74
MZD LED 50W GU10 840 36D ND	16266200	PAR16	4.7	5	50	4000	380	1000	80 220-240	38	50	54	50	GU10 2,74
MZD LED 50W GU10 865 36D ND	16264800	PAR16	4.7	5	50	6500	380	1000	80 220-240	38	50	54	50	GU10 2,74
MZD LED 65W GU10 827 36D ND	16163400	PAR16	6	6	65	2700	490	710	80 220-240	48	50	56	50	GU10 2,74
MZD LED 65W GU10 840 36D ND	16165800	PAR16	5.5	6	65	4000	500	720	80 220-240	44	50	56	50	GU10 2,74
MZD LED 50W GU10 827 36D ND	16125200	PAR16	4.7	5	50	2700	380	1000	80 220-240	38	50	54	50	GU10 2,74
MZD LED 500lm GU10 827 120D ND	16171900	PAR16	5.5	6	/	2700	500	/	80 220-240	58	50	58	50	GU10 2,74
MZD LED 500lm GU10 840 120D ND	16169600	PAR16	5	5	/	4000	500	/	80 220-240	50	50	58	50	GU10 2,74
MZD LED 500lm GU10 865 120D ND	16173300	PAR16	5	5	/	6500	500	/	80 220-240	50	50	58	50	GU10 2,74

TUBOS LED DE MAZDA

SOLUCIONES MÁS BRILLANTES

Los tubos LED de MAZDA ofrecen luz de alta calidad con distintas longitudes para iluminación general.

- Longitudes de 600 mm, 1200 mm y 1500 mm
- 4000K y 6500K
- Encendido instantáneo
- 25.000 horas de vida útil
- Hasta un 55 % de ahorro de energía



MZD LED tube 600mm
8W840

EOC: 71745500


8 WATT > 18 WATT
4000 K
800 lm



MZD LED tube 600mm
8W865

EOC: 71747900

8 WATT > 18 WATT
6500 K
800 lm



MZD LED tube 1200mm
16W840

EOC: 71741700


16 WATT > 36 WATT
4000 K
1600 lm



MZD LED tube 1200mm
16W865

EOC: 71743100


16 WATT > 36 WATT
6500 K
1600 lm



MZD LED tube 1500mm
20W 840

EOC: 71737000

20 WATT > 58 WATT
4000 K
2000 lm



MZD LED tube 1500mm
20W 865

EOC: 71739400

20 WATT > 58 WATT
6500 K
2000 lm



Ahorra hasta
55%
energía



Tipo de Producto	EOC	Input Power	Consumo energético	Reemplazo	Temp. Color	Lumen	IRC	Corriente de entrada	Frecuencia	Dimensiones		Tipo	PVR
		W	W	W	K	lm		mA	Hz	Altura / Altura total mm	Ancho / diámetro mm		
MZD LED tube 600mm 8W840	71745500	8	8	18	4000	800	80	37	50/60	604	27,80	Mate	5,85
MZD LED tube 600mm 8W865	71747900	8	8	18	6500	800	80	37	50/60	604	27,80	Mate	5,85
MZD LED tube 1200mm 16W840	71741700	16	16	36	4000	1600	80	74	50/60	1213,60	27,80	Mate	7,50
MZD LED tube 1200mm 16W865	71743100	16	16	36	6500	1600	80	74	50/60	1213,60	27,80	Mate	7,50
MZD LED tube 1500mm 20W 840	71737000	20	20	58	4000	2000	80	81-92	50/60	1514,20	27,80	Mate	9,51
MZD LED tube 1500mm 20W 865	71739400	20	20	58	6500	2000	80	81-92	50/60	1514,20	27,80	Mate	9,51

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN DESDE 1894. MAZDA es sinónimo de calidad y confianza desde 1894. Nuestras soluciones de iluminación son el fruto de décadas de experiencia en iluminación.

MAZDA | I.B.R.S. / C.C.R.I. Número 10461 | 5600 VB Eindhoven, the Netherlands | WWW.MAZDALIGHTING.ES

 **MAZDA**