



BEAUTIFUL LIGHT

ACTUALIZACIÓN ABRIL 2018

 MAZDA

BEAUTIFUL LIGHT

4



Bombillas

8



Velas y
esféricas

12



Focos

14



Tubos

Con la gama de lámparas LED de MAZDA es muy sencillo cambiar a LED.

Nuestras soluciones propocionan hasta un 85% de ahorro energético durante una vida útil demostrada y segura

CUANDO LA CALIDAD IMPORTA

El nombre MAZDA es sinónimo de calidad y confianza desde 1894. Nuestras sólidas soluciones de iluminación son el fruto de décadas de experiencia en iluminación. Desde proyectos de iluminación minorista y residencial hasta instalaciones industriales y comerciales, se han desarrollado para satisfacer los exigentes requisitos de una extensa variedad de aplicaciones de iluminación.

Hemos diseñado nuestra gama con la última tecnología LED, desde bombillas clásicas y velas elegantes hasta focos direccionales y tubos de accionamiento manual. Por eso podrá prometer a los clientes un rendimiento y una eficiencia excelentes de la instalación de iluminación, además de ahorro energético inmediato.

También les encantará la calidad de la luz. Con variedad de lúmenes, temperaturas de color y ángulos de haz de luz entre los que elegir, nuestras soluciones LED de gran calidad crean el ambiente perfecto en cada espacio. Una luz diseñada para crear una magnífica primera impresión y un valor duradero.



SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN DESDE 1894

MAZDA es sinónimo de calidad y confianza desde 1894. Nuestras sólidas soluciones de iluminación son el fruto de décadas de experiencia en iluminación.

- Diseñadas para rendir
- Hasta 25.000 horas de vida útil segura
- Calidad de luz superior
- Hasta un 85 % de ahorro de energía

BOMBILLAS LED DE MAZDA

AHORRO ENERGÉTICO INMEDIATO

Elija las bombillas MAZDA para disfrutar de luminosidad instantánea en un diseño clásico y con elección de temperatura de color.

- Forma de bombilla clásica
- Acabado transparente o mate
- 2700 K o 4000 K
- Encendido instantáneo
- 15.000 horas de vida útil
- Hasta un 85 % de ahorro de energía



MZD LED 40W E27 840 A60 ND

EOC: 16141200

6 VATIOS > 40 VATIOS 2700 K
470 lm



MZD LED 40W E27 840 A60 ND

EOC: 16143600

6 VATIOS > 40 VATIOS 4000 K
500 lm



MZD LED 40W A60 E27 FR ND

EOC: 16226600

5 VATIOS > 40 VATIOS 6500 K
470 lm



MZD LED 60W A60 E27 827 FR ND

EOC: 16145001

9 VATIOS > 60 VATIOS 2700 K
806 lm



MZD LED 60W A60 E27 FR ND

EOC: 16147401

9 VATIOS > 60 VATIOS 4000 K
806 lm



MZD LED 60W A60 E27 865 FR ND

EOC: 161232700

9 VATIOS > 60 VATIOS 6500 K
806 lm



MZD LED 75W A60 E27 827 FR ND

EOC: 16149801

11 VATIOS > 75 VATIOS 2700 K
1055 lm



MZD LED 75W A60 E27 840 FR ND

EOC: 16151101

10 VATIOS > 75 VATIOS 4000 K
1055 lm



MZD LED 75W A60 E27 865 FR ND

EOC: 1628800

10 VATIOS > 75 VATIOS 6500 K
1055 lm



MZD LED 100W A67 E27 827FR ND



MZD LED 100W A60 E27 840 FR ND



MZD LED 100W A60 E27 865 FR ND

EOC: **16153500**

14 **100**
VATIOS VATIOS
2700 K
1521 lm

EOC: **16155901**

14 **100**
VATIOS VATIOS
4000K
1521 lm

EOC: **16250100**

14 **100**
VATIOS VATIOS
6500 K
1521 lm



220-240 Vac



EEI label



Encendido instantáneo

Ahorra hasta
85%
energía



Vida útil
15,000 horas



15,000x



no regulable

| TIPO DE PRODUCTO | EOC | INPUT POWER | REEMPLZ. | TEMP COLOR | ÁNGULO DE HAZ | LUMEN | IRC | CORRIENTE DE ENTRADA | FRECUENCIA | DIMENSIONES | TIPO | PVR |
|-----------------------------------|----------|-------------|----------|------------|---------------|-------|-----|----------------------|------------|-------------|------|------|
| | | W | W | K | º | Lm | | mA | Hz | mm | | € |
| MZD LED 40W A60 E27 827 FR ND G3 | 16141200 | 6 | 40 | 2.700 | 240 | 470 | 80 | 55 | 50/60 | 108x60 | Mate | 2,74 |
| MZD LED 40W A60 E27 840 FR ND G3 | 16143600 | 6 | 40 | 4.000 | 240 | 500 | 80 | 55 | 50/60 | 108x60 | Mate | 2,74 |
| MZD LED 40W A60 E27 865 FR ND G3 | 16226600 | 5.5 | 40 | 6.500 | 240 | 470 | 80 | 55 | 50/60 | 112x60 | Mate | 2,74 |
| MZD LED 60W A60 E27 827 FR ND G3 | 16145001 | 8.5 | 60 | 2.700 | 240 | 806 | 80 | 45 | 50 | 112x60 | Mate | 3,10 |
| MZD LED 60W A60 E27 840 FR ND G3 | 16147401 | 8.5 | 60 | 4.000 | 240 | 806 | 80 | 70 | 50 | 112x60 | Mate | 3,10 |
| MZD LED 60W A60 E27 865 FR ND G3 | 16232700 | 8.5 | 60 | 6.500 | 240 | 806 | 80 | 65 | 50/60 | 112x60 | Mate | 3,10 |
| MZD LED 75W A60 E27 827 FR ND G3 | 16149801 | 10.5 | 75 | 2.700 | 240 | 1.055 | 80 | 65 | 50 | 120x60 | Mate | 3,58 |
| MZD LED 75W A60 E27 840 FR ND G3 | 16151101 | 10 | 75 | 4.000 | 240 | 1.055 | 80 | 83 | 50 | 120x60 | Mate | 3,58 |
| MZD LED 75W A60 E27 865 FR ND G3 | 16248800 | 10 | 75 | 6.500 | 240 | 1.055 | 80 | 80 | 50/60 | 120x60 | Mate | 3,58 |
| MZD LED 100W A67 E27 827 FR ND G3 | 16153500 | 14 | 100 | 2.700 | 240 | 1.521 | 80 | 80 | 50 | 120x65 | Mate | 4,70 |
| MZD LED 100W A67 E27 840 FR ND G3 | 16155901 | 13 | 100 | 4.000 | 240 | 1.521 | 80 | 110 | 50 | 120x65 | Mate | 4,70 |
| MZD LED 100W A67 E27 865 FR ND G3 | 16250100 | 14 | 100 | 6.500 | 240 | 1.521 | 80 | 110 | 50/60 | 120x67 | Mate | 4,70 |

ESFÉRICAS Y VELAS LED MAZDA DISEÑADAS PARA CREAR ATMÓSFERA

Con un diseño elegante y acabado mate, nuestras velas LED ofrecen además un importante ahorro energético.

- Forma elegante
- Acabado esmerilado
- Luz blanca suave
- Encendido instantáneo
- 15.000 horas de vida útil
- Hasta un 85 % de ahorro de energía



MZD LED 25W E14 827 B35 FR ND

EOC: 16135100

| | | |
|---------------|--------------|--------|
| 3.2 VATIOS | 25 VATIOS | 2700 K |
| | | 250 lm |



MZD LED 25W B35 E14 CW FR ND

EOC: 16254900

| | | |
|-------------|--------------|--------|
| 3 VATIOS | 25 VATIOS | 4000 K |
| | | 250 lm |



MZD LED 40W B35 E14 WW FR ND

EOC: 16272300

| | | |
|---------------|--------------|--------|
| 5.5 VATIOS | 40 VATIOS | 2700 K |
| | | 470 lm |



MZD LED 40W B35 E14 CW FR ND

EOC: 16153500

| | | |
|---------------|--------------|--------|
| 4.8 VATIOS | 40 VATIOS | 4000 K |
| | | 470 lm |



MZD LED 40W B35 E14 CDL FR ND

EOC: 16268600

| | | |
|---------------|--------------|--------|
| 4.5 VATIOS | 40 VATIOS | 6500 K |
| | | 470 lm |



MZD LED 25W E14 P45 FR ND

EOC: 16137500

| | | |
|--------|--------|--------|
| 3.2 | 25 | 2700 K |
| VATIOS | VATIOS | 250 lm |



MZD LED 25W E27 P45 FR ND

EOC: 16139900

| | | |
|--------|--------|--------|
| 3.2 | 25 | 2700 K |
| VATIOS | VATIOS | 250 lm |



MZD LED 25W P45 E14 WW FR ND

EOC: 16282200

| | | |
|--------|--------|--------|
| 3.2 | 25 | 4000 K |
| VATIOS | VATIOS | 250 lm |



MZD LED 40W P45 E14 WW FR ND

EOC: 16278500

| | | |
|--------|--------|--------|
| 5.5 | 40 | 2700 K |
| VATIOS | VATIOS | 470 lm |



MZD LED 40W P45 E27 WW FR ND

EOC: 16280800

| | | |
|--------|--------|--------|
| 5.5 | 40 | 2700 K |
| VATIOS | VATIOS | 470 lm |



MZD LED 40W P45 E14 CW FR ND

EOC: 16284600

| | | |
|--------|--------|--------|
| 5.5 | 40 | 4000 K |
| VATIOS | VATIOS | 470 lm |



MZD LED 40W P45 E27 CW FR ND

EOC: 16286000

| | | |
|--------|--------|--------|
| 5.5 | 40 | 4000 K |
| VATIOS | VATIOS | 470 lm |



MZD LED 40W P45 E14 CLD FR ND

EOC: 16260000

| | | |
|--------|--------|--------|
| 4.5 | 40 | 6500 K |
| VATIOS | VATIOS | 470 lm |



MZD LED 40W P45 E27 CDL FR ND

EOC: 16262400

| | | |
|--------|--------|--------|
| 4.5 | 40 | 6500 K |
| VATIOS | VATIOS | 470 lm |



Ahorra hasta **85%** energía



| TIPO DE PRODUCTO | EOC | INPUT POWER | CONSUMO ENERGÉTICO | REEMPLZ. | TEMP COLOR | ÁNGULO DE HAZ | LUMEN | IRC | CORRIENTE DE ENTRADA | FRECUENCIA | DIMENSIONES | TIPO | PVR |
|-------------------------------|----------|-------------|--------------------|----------|------------|---------------|-------|-----|----------------------|------------|-------------|------|------|
| | | W | | W | K | ° | Lm | | mA | Hz | mm | | € |
| MZD LED 25W E14 827 B35 FR ND | 16135100 | 3.2 | 4 | 25 | 2.700 | 270 | 250 | 80 | 30 | 50/60 | 106x35 | Mate | 2,28 |
| MZD LED 25W E14 840 B35 FR ND | 16254900 | 3 | 3 | 25 | 4.000 | 250 | 250 | 80 | 26 | 50/60 | 109x37 | Mate | 2,28 |
| MZD LED 25W E14 827 P45 FR ND | 16137500 | 3.2 | 4 | 25 | 2.700 | 270 | 250 | 80 | 30 | 50/60 | 90x45 | Mate | 2,28 |
| MZD LED 25W E14 840 P45 FR ND | 16282200 | 3.2 | 4 | 25 | 4.000 | 250 | 250 | 80 | 27 | 50/60 | 90x45 | Mate | 2,28 |
| MZD LED 25W E27 827 P45 FR ND | 16139900 | 3.2 | 4 | 25 | 2.700 | 270 | 250 | 80 | 30 | 50/60 | 90x45 | Mate | 2,28 |
| MZD LED 40W E14 827 B35 FR ND | 16272300 | 5.5 | 6 | 40 | 2.700 | 270 | 470 | 80 | 45 | 50/60 | 106x35 | Mate | 2,80 |
| MZD LED 40W E14 840 B35 FR ND | 16288400 | 5.5 | 6 | 40 | 4.000 | 270 | 470 | 80 | 45 | 50/60 | 106x35 | Mate | 2,80 |
| MZD LED 40W E14 865 B35 FR ND | 16268600 | 4.5 | 5 | 40 | 6.500 | 270 | 470 | 80 | 37 | 50/60 | 109x37 | Mate | 2,80 |
| MZD LED 40W E14 827 P45 FR ND | 16278500 | 5.5 | 6 | 40 | 2.700 | 270 | 470 | 80 | 45 | 50/60 | 90x45 | Mate | 2,80 |
| MZD LED 40W E14 840 P45 FR ND | 16284600 | 5.5 | 6 | 40 | 4.000 | 270 | 470 | 80 | 45 | 50/60 | 85x45 | Mate | 2,80 |
| MZD LED 40W E14 865 P45 FR ND | 16260000 | 4.5 | 5 | 40 | 6.500 | 270 | 470 | 80 | 37 | 50/60 | 82x45 | Mate | 2,80 |
| MZD LED 40W E27 827 P45 FR ND | 16280800 | 5.5 | 6 | 40 | 2.700 | 270 | 470 | 80 | 45 | 50/60 | 90x46 | Mate | 2,80 |
| MZD LED 40W E27 840 P45 FR ND | 16286000 | 5.5 | 6 | 40 | 4.000 | 270 | 470 | 80 | 45 | 50/60 | 80x45 | Mate | 2,80 |
| MZD LED 40W E27 865 P45 FR ND | 16262400 | 4.5 | 5 | 40 | 6.500 | 270 | 470 | 80 | 37 | 50/60 | 77x45 | Mate | 2,80 |

LED SPOTS MAZDA

PUNTO DE LUZ CON ESTILO

Crea estilos de iluminación cálidos o fríos con nuestra gama de focos LED para resaltar la decoración interior o características arquitectónicas.

- Opciones de haz de luz ancho o direccional
- 2700 K, 3000 K y 4000 K, 6500 K
- Encendido instantáneo
- 15.000 horas de vida útil
- Hasta un 85 % de ahorro de energía



MZD LED 50W GU5.3 830 12V 50D ND



MZD LED 50W GU5.3 840 12V 50D ND



MZD LED 50W GU10 827 36D ND



MZD LED 50W GU10 840 36D ND

EOC: 16131300

| | | |
|--------|--------|--------|
| 8 | 50 | 2700 K |
| VATIOS | VATIOS | 621 lm |

EOC: 16133700

| | | |
|--------|--------|--------|
| 8 | 50 | 4000 K |
| VATIOS | VATIOS | 630 lm |

EOC: 16125200

| | | |
|--------|--------|--------|
| 4.7 | 50 | 2700 K |
| VATIOS | VATIOS | 380 lm |

EOC: 16266200

| | | |
|--------|--------|--------|
| 4.7 | 50 | 4000 K |
| VATIOS | VATIOS | 380 lm |



MZD LED 50W GU10 865 36D ND

EOC: 16264800

| | | |
|--------|--------|--------|
| 4.7 | 50 | 6500 K |
| VATIOS | VATIOS | 380 lm |



MZD LED 65W GU10 827 36D ND



MZD LED 65W GU10 840 36D ND

EOC: 16163400

| | | |
|--------|--------|--------|
| 6 | 65 | 2700 K |
| VATIOS | VATIOS | 490 lm |

EOC: 16165800

| | | |
|--------|--------|--------|
| 5.5 | 65 | 4000 K |
| VATIOS | VATIOS | 500 lm |



MZD LED 500lm GU10 827 120D ND

MZD LED 500lm GU10 840 120D ND

MZD LED 500lm GU10 865 120D ND

EOC: **16171900**

5.5 VATIOS **2700 K**
500 lm

EOC: **16169600**

5 VATIOS **4000 K**
500 lm

EOC: **16173300**

5 VATIOS **6500 K**
500 lm



220-240 Vac



EEI label



Encendido instantáneo

Ahorra hasta **85%** energía



Vida útil 15,000 horas



15,000x



no regulable

| TIPO DE PRODUCTO | EOC | INPUT POWER | REEMPLZ. | TEMP COLOR | LUMEN | INTENSIDAD | IRC | VOLTAJE | CORRIENTE DE ENTRADA | FRECUENCIA | DIMENSIONES | CASQUILLO | PVR |
|----------------------------------|----------|-------------|----------|------------|-------|------------|-----|---------|----------------------|------------|-------------|-----------|------|
| | | W | W | K | Lm | cd | | Vac | mA | Hz | mm | | € |
| MZD LED 50W GU5.3 830 12V 36D ND | 16131300 | 9 | 50 | 2700 | 621 | 1400 | 80 | 12 | 710 | 50x46 | 50 | GU5.3 | 6,14 |
| MZD LED 50W GU5.3 840 12V 36D ND | 16133700 | 9 | 50 | 4000 | 630 | 1400 | 80 | 12 | 710 | 50x46 | 50 | GU5.3 | 6,14 |
| MZD LED 50W GU10 840 36D ND | 16266200 | 5 | 50 | 4000 | 380 | 1000 | 80 | 220-240 | 38 | 50x54 | 50 | GU10 | 2,60 |
| MZD LED 50W GU10 865 36D ND | 16264800 | 5 | 50 | 6500 | 380 | 1000 | 80 | 220-240 | 38 | 50x54 | 50 | GU10 | 2,60 |
| MZD LED 65W GU10 827 36D ND | 16163400 | 6 | 65 | 2700 | 490 | 710 | 80 | 220-240 | 48 | 50x56 | 50 | GU10 | 2,74 |
| MZD LED 65W GU10 840 36D ND | 16165800 | 6 | 65 | 4000 | 500 | 720 | 80 | 220-240 | 44 | 50x56 | 50 | GU10 | 2,74 |
| MZD LED 50W GU10 827 36D ND | 16125200 | 5 | 50 | 2700 | 380 | 1000 | 80 | 220-240 | 38 | 50x54 | 50 | GU10 | 2,60 |
| MZD LED 500lm GU10 827 120D ND | 16171900 | 6 | / | 2700 | 500 | / | 80 | 220-240 | 58 | 50x58 | 50 | GU10 | 2,74 |
| MZD LED 500lm GU10 840 120D ND | 16169600 | 5 | / | 4000 | 500 | / | 80 | 220-240 | 50 | 50x58 | 50 | GU10 | 2,74 |
| MZD LED 500lm GU10 865 120D ND | 16173300 | 5 | / | 6500 | 500 | / | 80 | 220-240 | 50 | 50x58 | 50 | GU10 | 2,74 |

TUBOS LED DE MAZDA SOLUCIONES MÁS BRILLANTE

**Los tubos LED
de MAZDA
ofrecen luz de
alta calidad
con distintas
longitudes para
iluminación
general**

- Longitudes de 600 mm, 1200 mm y 1500 mm
- 4000K y 6500K
- Encendido instantáneo
- 25.000 horas de vida útil
- Hasta un 55 % de ahorro de energía



MZD LED tube 600mm
8W840

EOC:71745500

81 **8** **4000 K**
WATT WATT 800 lm



MZD LED tube 600mm
8W865

EOC:71747900

81 **8** **6500 K**
WATT WATT 800 lm



MZD LED tube 1200mm
16W840

EOC:71741700

16 **36** **4000 K**
WATT WATT 1600 lm



MZD LED tube 1200mm
16W865

EOC:71743100

16 **36** **6500 K**
WATT WATT 1600 lm



MZD LED tube 1500mm
20W 840

EOC:71737000

20 **58** **4000 K**
WATT WATT 2000 lm



MZD LED tube 1500mm
20W 865

EOC:71739400

20 **58** **6500 K**
WATT WATT 2000 lm

¡NUEVO!



MZD LED PLC 7.5W 840 2P G24d

EOC: 16298300

7.5 **13**
VATIOS VATIOS

4000 K
806 lm



MZD LED PLC 7.5W 865 2P G24d

EOC: 16300300

7.5 **13**
VATIOS VATIOS

6500 K
806 lm



MZD LED PLC 9W 840 2P G24d

EOC: 16302700

9 **18**
VATIOS VATIOS

4000 K
1050 lm



MZD LED PLC 9W 865 2P G24d

EOC: 16304100

9 **18**
VATIOS VATIOS

6500 K
1050 lm

¡NUEVO!



220-240 Vac



EEI label



Encendido instantáneo

Ahorra hasta **85%** energía



Vida útil 15,000 horas



15,000x



no regulable

| TIPO DE PRODUCTO | EOC | CONSUMO ENERGÉTICO | REEMPLZ. | TEMP COLOR | LUMEN | IRC | CORRIENTE DE ENTRDA | FRECUENCIA | DIMENSIONES | TIPO | PVR |
|-------------------------------|----------|--------------------|----------|------------|-------|-----|---------------------|------------|-------------|------|------|
| | | W | W | K | Lm | | mA | Hz | mm | | € |
| MZD LED tube 600mm 8W840 | 71745500 | 8 | 18 | 4000 | 800 | 80 | 37 | 50/60 | 604x27,8 | Mate | 5,39 |
| MZD LED tube 600mm 8W865 | 71747900 | 8 | 18 | 6500 | 800 | 80 | 37 | 50/60 | 604x27,8 | Mate | 5,39 |
| MZD LED tube 1200mm 14,5W 840 | 71741700 | 14,5 | 36 | 4000 | 1600 | 80 | 74 | 50/60 | 1213,6x27,8 | Mate | 6,59 |
| MZD LED tube 1200mm 14,5W 865 | 71743100 | 14,5 | 36 | 6500 | 1600 | 80 | 74 | 50/60 | 1213,6x27,8 | Mate | 6,59 |
| MZD LED tube 1500mm 20W 840 | 71737000 | 20 | 58 | 4000 | 2000 | 80 | 81-92 | 50/60 | 1514,2x27,8 | Mate | 8,59 |
| MZD LED tube 1500mm 20W 865 | 71739400 | 20 | 58 | 6500 | 2000 | 80 | 81-92 | 50/60 | 1514,2x27,8 | Mate | 8,59 |
| MZD LED PLC 7.5W 840 2P G24d | 16298300 | 7.5 | 13 | 4000 | 806 | 80 | 37 | 50-60 | 37,2x115 | Mate | 5,39 |
| MZD LED PLC 7.5W 865 2P G24d | 16600600 | 7.5 | 13 | 6500 | 806 | 80 | 37 | 50-60 | 37,2x115 | Mate | 5,39 |
| MZD LED PLC 9W 840 2P G24d | 16302700 | 9 | 18 | 4000 | 1050 | 80 | 37 | 50-60 | 37,2x115 | Mate | 5,99 |
| MZD LED PLC 9W 865 2P G24d | 16304100 | 9 | 18 | 6500 | 806 | 80 | 30 | 50-60 | 37,2x115 | Mate | 5,99 |

LUZ HERMOSA DISEÑO SÓLIDO



Diseñadas para rendir
Hasta 25.000 horas de vida útil segura
Calidad de luz superior
Hasta un 85 % de ahorro de energía

MAZDA | I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 | 5600 VB Eindhoven, Países Bajos | WWW.MAZDALIGHTING.COM

 **MAZDA**