






LED-lysrör från PHILIPS



E-nummer	Produktbenämning	Effekt (W)	Ersätter (W)	Längd (mm)	Färg-temp. (K)	EMP starter	Roterbar sockel	CRI	Livs-längd (Ktim)	Lumen	Lm/W	EM/HF	EEL
1. MASTER LED lysrör för HF drift													
82 915 06	MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 840 T8 RN	16,5	36	1200	4000	Nej	Ja	83	50	1600	97	HF	A
82 915 07	MAS LEDtube HF 1200mm SO 16.5W 865 T8 RN	16,5	36	1200	6500	Nej	Ja	83	50	1600	97	HF	A
82 905 35	MAS LEDtube HF 1500mm SO 22W840 T8	22	58	1500	4000	Nej	Ja	83	50	2000	91	HF	A+
82 905 43	MAS LEDtube HF 1500mm SO 22W865 T8	22	58	1500	6500	Nej	Ja	83	50	2000	91	HF	A+
82 908 42	MAS LEDtube HF 1200mm HO 18W840 T8	18	36	1200	4000	Nej	Ja	83	50	2100	117	HF	A+
82 908 43	MAS LEDtube HF 1200mm HO 18W865 T8	18	36	1200	6500	Nej	Ja	83	50	2100	117	HF	A+
82 913 69	MAS LEDtube HF 1200mm HO 18W830 T8	18	36	1200	3000	Nej	Ja	83	50	2000	111	HF	A+
82 905 44	MAS LEDtube HF 1500mm HO 25W840 T8	25	58	1500	4000	Nej	Ja	83	50	3100	124	HF	A+
82 905 45	MAS LEDtube HF 1500mm HO 25W865 T8	25	58	1500	6500	Nej	Ja	83	50	3100	124	HF	A+
82 915 08	MAS LEDtube HF 1500mm HO 25W830 T8	25	58	1500	3000	Nej	Ja	83	50	2900	116	HF	A+
82 916 75	MAS LEDtube HF 1200mm UO 21W830 T8	21	36	1200	3000	Nej	Ja	83	50	2300	110	HF	A+
82 916 76	MAS LEDtube HF 1200mm UO 21W840 T8	21	36	1200	4000	Nej	Ja	83	50	2500	119	HF	A++
82 916 77	MAS LEDtube HF 1200mm UO 21W865 T8	21	36	1200	6500	Nej	Ja	83	50	2500	119	HF	A++
82 916 78	MAS LEDtube HF 1500mm UO 26W830 T8	26	58	1500	3000	Nej	Ja	83	50	3400	131	HF	A++
82 916 79	MAS LEDtube HF 1500mm UO 26W840 T8	26	58	1500	4000	Nej	Ja	83	50	3700	142	HF	A++
82 916 80	MAS LEDtube HF 1500mm UO 26W865 T8	26	58	1500	6500	Nej	Ja	83	50	3700	142	HF	A++
2. MASTER LED lysrör med Ultra Output (Lumen)													
82 908 44	MAS LEDtube 1200mm UO 20W 830 T8 ROT	20	36	1200	3000	Ja	Ja	83	50	2300	115	EM	A+
82 908 45	MAS LEDtube 1200mm UO 20W 840 T8 ROT	20	36	1200	4000	Ja	Ja	83	50	2500	125	EM	A++
82 908 46	MAS LEDtube 1200mm UO 20W 865 T8 ROT	20	36	1200	6500	Ja	Ja	83	50	2500	125	EM	A++
82 908 47	MAS LEDtube 1500mm UO 25W 830 T8 ROT	25	58	1500	3000	Ja	Ja	83	50	3400	136	EM	A++
82 908 48	MAS LEDtube 1500mm UO 25W 840 T8 ROT	25	58	1500	4000	Ja	Ja	83	50	3700	148	EM	A++
82 908 49	MAS LEDtube 1500mm UO 25W 865 T8 ROT	25	58	1500	6500	Ja	Ja	83	50	3700	148	EM	A++
3. MASTER LED lysrör med High- Output (Lumen)													
82 901 25	MAS LEDtube 1200mm HO 20W 830 T8 ROT	20	36	1200	3000	Ja	Ja	83	50	1900	95	EM	A+
83 493 44	MAS LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 ROT	18	36	1200	4000	Ja	Ja	83	50	2100	105	EM	A+
83 493 45	MAS LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 ROT	18	36	1200	6500	Ja	Ja	83	50	2100	105	EM	A+
82 901 50	MAS LEDtube 1500mm HO 23W 830 ROT	23	58	1500	3000	Ja	Ja	83	50	2900	126	EM	A+
82 905 46	MAS LEDtube 1500mm HO 23W 840 ROT	23	58	1500	4000	Ja	Ja	83	50	3100	135	EM	A+
82 901 51	MAS LEDtube 1500mm HO 23W 865 ROT	23	58	1500	6500	Ja	Ja	83	50	3100	135	EM	A+
4. Master LED lysrör													
82 908 39	MAS LEDtube 600mm 10W 830 T8 ROT	10	18	600	3000	Ja	Ja	83	50	1000	100	EM	A+
82 908 40	MAS LEDtube 600mm 10W 840 T8 ROT	10	18	600	4000	Ja	Ja	83	50	1050	105	EM	A+
82 908 41	MAS LEDtube 600mm 10W 865 T8 ROT	10	18	600	6500	Ja	Ja	83	50	1050	105	EM	A+
82 905 47	MAS LEDtube 1200mm SO 14.5W 840 T8 ROT	14,5	36	1200	4000	Ja	Ja	83	50	1600	110	EM	A+
82 901 49	MAS LEDtube 1200mm SO 14.5W 865 T8 ROT	14,5	36	1200	6500	Ja	Ja	83	50	1600	110	EM	A+
82 901 29	MAS LEDtube 1500mm SO 20W 840 T8	20	58	1500	4000	Ja	Ja	83	50	2000	100	EM	A+
82 905 48	MAS LEDtube 1500mm SO 20W 865 T8	20	58	1500	6500	Ja	Ja	83	50	2000	100	EM	A+




LED-Ljuskällor

Lysrör

LED-lysrör

från PHILIPS



E-nummer	Produktbenämning	Effekt (W)	Ersätter (W)	Längd (mm)	Färg-temp. (K)	EMP starter	Roterbar sockel	CRI	Livs-längd (Ktim)	Lumen	Lm/W	EM/HF	EEL
5. CorePro LED lysrör													
82 913 70	CorePro LEDtube 600mm 8W840 C G	8	18	600	4000	Ja	Nej	80	30	800	100	EM	A+
82 913 71	CorePro LEDtube 600mm 8W865 C G	8	18	600	6500	Ja	Nej	80	30	800	100	EM	A+
82 913 73	CorePro LEDtube 1200mm 16W840 C G	16	36	1200	4000	Ja	Nej	80	30	1600	100	EM	A+
82 913 74	CorePro LEDtube 1200mm 16W865 C G	16	36	1200	6500	Ja	Nej	80	30	1600	100	EM	A+
83 491 67	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 C	20	58	1500	4000	Ja	Nej	80	30	2000	91	EM	A+
83 491 68	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 C	20	58	1500	6500	Ja	Nej	80	30	2000	91	EM	A+

Tändar adapter

83 491 46	MASTER LEDtube EMP Starter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----------	----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6. CorePro LED PL-C (kompaktlysrör)

82 916 66	CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	6,5	18	147	3000	Nej	Ja	80	30	600	92	EM	A+
82 916 67	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	6,5	18	140	3000	Nej	Ja	80	30	600	92	HF	A+
82 916 68	CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	6,5	18	147	4000	Nej	Ja	80	30	650	100	EM	A+
82 916 69	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	6,5	18	140	4000	Nej	Ja	80	30	650	100	HF	A+
82 916 70	CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	8,5	26	170	3000	Nej	Ja	80	30	900	106	EM	A+
82 916 71	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	8,5	26	170	4000	Nej	Ja	80	30	950	112	EM	A+
82 916 72	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	9	26	163	3000	Nej	Ja	80	30	900	100	HF	A+
82 916 74	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	9	26	163	4000	Nej	Ja	80	30	950	105	HF	A+