

**PHILIPS**

LED-strålkastare



# LED-strålkastare för alla applikations- områden

Från den lilla lastkajen till de stora arenorna.





#### Användningsområden

Industriområden, lastkajar, parkeringsplatser, fasader, reklamskyltar

# CoreLine Tempo LED

## -den kostnadseffektiva strålkastaren!

Coreline Tempo-familjen ger dig möjlighet att välja en prisvärd LED-strålkastare för ersättning av konventionella strålkastare med urladdningslampor från 70W-400W (metallhalogen/högtrycksnatrium). CoreLine Tempo finns i tre olika storlekar, med både symmetrisk och asymmetrisk optik. 50.000 timmars livslängd som ger en energibesparing på upp till 50% jämfört med traditionell teknik. Med Coreline Tempo blir det enkelt att hitta en LED-lösning med exakt samma belysningsstyrka som den konventionella lösningen.

E-nummer	Produktbeskrivning	Effekt	Färg.temp	Lumen	Optik	Ersätter
		W	K	lm		W
77 633 35	CoreLine Tempo Small Asymmetrisk 4 400 lm	40W	4000K	4 400 lm	Asymmetrisk	70W
77 633 37	CoreLine Tempo Mini Symmetrisk 4 400 lm	40W	4000K	4 400 lm	Symmetrisk	70W
77 623 61	CoreLine Tempo Medium Symmetrisk 8 800 lm	80W	4000K	8 800 lm	Symmetrisk	150W
77 623 64	CoreLine Tempo Medium Asymmetrisk 8 800 lm	80W	4000K	8 800 lm	Asymmetrisk	150W
77 623 62	CoreLine Tempo Medium Symmetrisk 13 200 lm	120W	4000K	13 200 lm	Symmetrisk	250W
77 623 65	CoreLine Tempo Medium Asymmetrisk 13 200 lm	120W	4000K	13 200 lm	Asymmetrisk	250W
77 633 29	CoreLine Tempo Large Asymmetrisk 16 000 lm	150W	4000K	16 000 lm	Asymmetrisk	250W
77 633 31	CoreLine Tempo Large Asymmetrisk 21 000 lm	200W	4000K	21 000 lm	Asymmetrisk	250W
77 633 33	CoreLine Tempo Large Asymmetrisk 27 000 lm	250W	4000K	27 000 lm	Asymmetrisk	250-400W

\*CoreLine Large finns även med symmetrisk optik, kontakta Philips för mer information.



#### Användningsområden

Mindre idrottsanläggningar, industriområden, parkeringar, fasader, reklamskyltar

# ClearFlood -den flexibla strålkastaren!

ClearFlood är en familj strålkastare i två olika storlekar (ClearFlood+ ClearFlood Large) där du kan välja mellan flera olika ljusflöden för att få precis det som passar till din applikation för tex sport- och områdesbelysning. Ersätter konventionella armaturer från 70-1000W (metallhallogen/högtrycksnatrium). Finns i högeffektiv optik, både asymmetrisk och symmetrisk som gör den lämplig för flera olika applikationsområden, som sträcker sig från tennisbanor och fotbollsplaner till hamnar och flygplatser. Livslängd, minst 70.000 timmar (L80B10) beroende på variant.

E-nummer	Produktbeskrivning	Effekt	Färg.temp	Lumen	Optik	Ersätter
		W	K	lm		W
77 615 02	ClearFlood BVP650 LXTECO 8000/NW PSU S ALU	52W	4000K	8 000 lm	Symmetrisk	150W
77 615 04	ClearFlood BVP650 LXTECO 10000/NW PSU S ALU	67W	4000K	10 000 lm	Symmetrisk	150-250W
77 615 06	ClearFlood BVP650 LXTECO 14000/NW PSU S ALU	86W	4000K	14 000 lm	Symmetrisk	250W
77 615 08	ClearFlood BVP650 LXTECO 18000/NW PSU S ALU	114W	4000K	18 000 lm	Symmetrisk	250W
77 615 10	ClearFlood BVP650 LXTECO 22000/NW PSU S ALU	148W	4000K	22 000 lm	Symmetrisk	250-400W
77 615 12	ClearFlood BVP650 LXTECO 26000/NW PSU S ALU	166W	4000K	26 000 lm	Symmetrisk	250-400W
77 615 14	ClearFlood BVP650 LXTECO 6000/NW PSU OFA52 ALU	39W	4000K	6 000 lm	Asymmetrisk	70-100W
77 615 16	ClearFlood BVP650 LXTECO 8000/NW PSU OFA52 ALU	52W	4000K	8 000 lm	Asymmetrisk	150W
77 615 18	ClearFlood BVP650 LXTECO 10000/NW PSU OFA52 ALU	67W	4000K	10 000 lm	Asymmetrisk	150-250W
77 615 20	ClearFlood BVP650 LXTECO 14000/NW PSU OFA52 ALU	86W	4000K	14 000 lm	Asymmetrisk	250W
77 615 22	ClearFlood BVP650 LXTECO 18000/NW PSU OFA52 ALU	114W	4000K	18 000 lm	Asymmetrisk	250W
77 615 24	ClearFlood BVP650 LXTECO 22000/NW PSU OFA52 ALU	148W	4000K	22 000 lm	Asymmetrisk	250-400W
77 615 26	ClearFlood BVP650 LXTECO 26000/NW PSU OFA52 ALU	166W	4000K	26 000 lm	Asymmetrisk	250-400W
77 635 03	ClearFlood Large BVP651 40K/740 OFA52-V ALU	293W	4000K	40 000 lm	Asymmetrisk	600W
77 635 05	ClearFlood Large BVP651 50K/740 OFA52-V ALU	383W	4000K	50 000 lm	Asymmetrisk	600W
77 635 06	ClearFlood Large BVP651 60K/740 OFA52-V ALU	488W	4000K	60 000 lm	Asymmetrisk	600-1000W
77 635 07	ClearFlood Large BVP651 65K/740 OFA52-V ALU	549W	4000K	65 000 lm	Asymmetrisk	600-1000W



#### Användningsområden

1:a klass arenor (FIFA/OIC events), multisportsarenor, inomhusarenor som simhallar

# ArenaVision LED

Philips flaggskepp för arenabelysning, ArenaVision LED, har uppgraderats. ArenaVision LED gen2 uppfyller de senaste standarderna för TV-sändningar (flimmerfri), ex. för super slow-motion. Den tillhörande plattformen för styrning med dramatiska ljuseffekter skapar möjligheter för publikupplevelser på helt nya nivåer. ArenaVision LED gen2 passar både för utomhus-, och inomhusarenor. Levereras som standard med vitt LED-ljus (5700K) med CRI >90.

**Klicka här för att se vår inspirationsfilm för modern arenabelysning**

[https://www.youtube.com/watch?v=G74L2qi6C\\_M](https://www.youtube.com/watch?v=G74L2qi6C_M)



# OptiVision LED GEN2

Generation 2 av OptiVision LED är ett optimalt val för så vitt skilda applikationsområden som till exempel flygplatser, hamnar och idrottsarenor. Armaturen är banbrytande inom både ljus kvalitet, energikonsumtion och underhåll, och dessutom är den kompatibel med andra styrsystem via DALI. OptiVision LED gen2 ger ett ljusflöde på upp till 195 000 lm och kan därmed direkt ersätta konventionella 2kW belysningslösningar. Levereras i 5700K eller 4000K med CRI >70 och med kraftigt förbättrad livslängd, nu upp till 100 000 timmar (L80B10).


#### Användningsområden

Mindre arenor, multisportsarenor, hamnar och flygplatser

# Fotbollsplan klass III


EN12193: Medel belysning > 75 lux

## ClearFlood Large



### Specifikation ClearFlood Large

Stolpar	4 x 18 m
Antal strålkastare	16 x ClearFlood Large 549 W
Strålkastartyp	BVP65 1xECO65k/757 A/28-MB
Systemeffekt	8.78 kW
Medelbelysning	> 75 lux
Jämnhet (min/medel)	> 0.5
Ra	> 70
Bibehållningsfaktor	0.9



## Välj storlek

Med start i september 2016 kommer du att kunna välja den CoreLine Tempo-strålkastaren som passar ditt användningsområde bäst, oavsett om det rör sig om idrottsanläggningar, fasader, affischtavlor, landskap eller säkerhets- och dekorationsbelysning.

Tempo-serien finns med högeffektiv asymmetrisk eller symmetrisk optik och samtliga armaturer är väldigt lätta att installera, tack vare det U-formade universalfästet och den externa snabbkontakten.



NY

### CoreLine Tempo small

För uppgradering av konventionella HID upp till 70W  
4 200 lm (systemljusflöde)



### CoreLine Tempo

Ersätter konventionella HID upp till 150W  
8 000 och 12 000 lm (systemljusflöde)



NY

### CoreLine Tempo large

Ersätter konventionella HID upp till 150W  
16 000, 21 000 och 26 000 lm (systemljusflöde)

