

Philips Avance Collection
Centrifugeuse

800 W

Cheminée extra-large

HR1871/00



Un minimum d'efforts pour un maximum de jus

Obtenez jusqu'à 10 % de jus en plus* et nettoyez en un instant !

Cette centrifugeuse extrait un maximum de jus de vos fruits et légumes. Le nettoyage est un jeu d'enfant grâce à son filtre rapide à nettoyer innovant et à son réservoir à pulpe intégré. Offrez-vous de délicieux jus maison, chaque jour !

Vos fruits et légumes pressés jusqu'à la dernière goutte

- Jusqu'à 2,5 litres de jus en une seule fois
- Inutile de couper les ingrédients grâce à la cheminée de remplissage XXL
- 2 vitesses pour les ingrédients plus ou moins durs
- Aucun ingrédient ne vous résiste avec son puissant moteur 800 W

Nettoyage rapide et facile

- Filtre rapide à nettoyer innovant
- Toute la pulpe est récupérée au même endroit pour plus de facilité
- Surfaces lisses et matériaux faciles à nettoyer
- Tous les éléments sont amovibles et passent au lave-vaisselle.

Facile à utiliser

- Bec avec système stop-goutte pour un plan de travail net
- Bec verseur pour récupérer le jus directement dans votre verre
- Assemblage simple et rapide
- Livret de recettes plein d'idées de jus originales

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Points forts

Jusqu'à 2,5 l en une seule fois



Grâce au système d'extraction de jus innovant avec filtre inversé, vous obtenez 10 % de jus en plus*. Selon le type de fruits ou légumes utilisés, vous pouvez obtenir jusqu'à 2,5 l de jus en une seule fois, sans avoir à vider le réservoir à pulpe.

Filtre rapide à nettoyer



Une technologie innovante empêche les fibres des fruits et légumes de se coincer dans les mailles. Le filtre rapide à nettoyer peut même être nettoyé d'un coup d'éponge.

Réservoir à pulpe intégré



Toute la pulpe est collectée à l'endroit prévu à cet effet, à savoir le réservoir à pulpe. Il n'est

donc plus nécessaire de l'éliminer à d'autres endroits, comme le couvercle. Avec la conception ronde et les surfaces lisses sans aspérités, la pulpe est éliminée facilement pour un nettoyage simplifié.

Système stop-goutte



Lorsqu'il est activé, le système stop-goutte empêche le jus de couler. Amovible et résistant au lave-vaisselle, le bec avec système stop-goutte est facile à nettoyer.

Bec verseur



Si vous préférez que le jus coule directement dans un verre, utilisez le bec verseur pour éviter d'éclabousser votre plan de travail.

Cheminée de remplissage extra-large



La cheminée de remplissage extra-large de 80 mm permet de presser des fruits et légumes entiers, sans découpe préalable, tels que des pommes, des carottes et des betteraves.

Assemblage simple et rapide



(vierge)

Éléments passant au lave-vaisselle



Tous les éléments sont amovibles et passent au lave-vaisselle.

Caractéristiques

Accessoires

- Pichet
- Bec verseur

Design

- Matériau du corps du produit: Acier inoxydable
- Matériau du couvercle: SAN
- Matériau du réservoir à pulpe et du poussoir: PP
- Matériau du bec verseur: Acier inoxydable
- Couleur(s): Noir profond et inox

Dimensions

- Poids du produit: 5,2 kg

Spécificités générales

- Système antigoutte

- Rangement du cordon intégré
- Pieds antidérapants
- Livret de recettes
- Fixations de sécurité
- Vitesses: 2

Spécificités techniques

- Capacité du pichet: 1 500 ml
- Longueur du cordon: 1 m
- Diamètre de la cheminée de remplissage: 80 mm
- Fréquence: 50/60 Hz
- Puissance: 800 W
- Réservoir à pulpe: 1,6 l
- Tension: 220-240 V



Date de publication
2011-06-13

Version: 1.0.1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Par rapport à la centrifugeuse n° 1, HR1861 de Philips