

Philips Aydınlatma Proje Albümü
Şehrin Renkleri



PHILIPS



“Her şehir ve her mimari yapı kendine özgü, eşsiz bir kimlik yaratmayı hedefler. Philips; LED teknolojisi ile tasarım, özgünlük ve kimlik kazandırmak için size sınırsız ve büyümlü bir dünyanın kapılarını açıyor.”



0850 222 7 445



www.lighting.philips.com.tr



facebook.com/PhilipsTurkiye



twitter.com/PhilipsTurkiye

İçindekiler

4 - 7	●	Kız Kalesi / Mersin
8 - 11	●	Azizbeyov Köprüsü / Azerbaycan
12 - 15	●	Boğaziçi Köprüsü / İstanbul
16 - 19	●	Gençlik Parkı / Ankara
20 - 23	●	Ramstore Köprüsü / Azerbaycan
24 - 27	●	Saat Kulesi / İzmir
28 - 31	●	Asansör / İzmir
32 - 33	●	Saat Kulesi / Bursa
34 - 37	●	Bulvar “Gül” Çeşmesi / Azerbaycan
38 - 41	●	Yat Limanı / Antalya
42 - 43	●	Düden Şelalesi / Antalya
44 - 47	●	Büyük Vergiler Binası / Azerbaycan
48 - 49	●	Yüksek Mahkeme Binası / Azerbaycan
50 - 53	●	Polat Otel / İstanbul
54 - 57	●	Yeni Hayat Yaşam Kompleksi / Azerbaycan
58 - 61	●	iTower / İstanbul
62 - 65	●	Medipol Hastanesi / İstanbul
66 - 69	●	İş Bankası / İstanbul
70 - 73	●	Haydar Aliyev Havalimanı / Azerbaycan
74 - 75	●	Bursa Enerji Müzesi / Bursa
76 - 79	●	Ekonomi Üniversitesi / İzmir
80 - 81	●	Ulu Camii / Bursa
82 - 83	●	Emir Sultan Camii / Bursa
84 - 85	●	Armada AVM / Ankara
86 - 89	●	Demirören AVM / İstanbul
90 - 93	●	Ada AVM / Sakarya
94 - 97	●	Vegas Mall / Rusya

LED aydınlatma şehrin kimliğini ortaya çıkarır ve şehri daha çekici hale getirerek turizmin gelişmesine katkıda bulunur.







Color® Reach Powercore



Data Enabler Pro

Color® Reach Powercore – Özel cephe ve yapılar için yeni nesil güçlü, dış mekan, RGB LED Projektör

Color® Reach Powercore; özellikle köprüler, gökdelenler, anıtlar, tarihi yapılar gibi büyük ölçekli kurulumlar için tasarlanmış renk değiştiren dış cephe RGB LED projektörüdür. Benzersiz ışık çıkışı ve 200 m'nin üzerinde projeksiyon gücüne sahip bu armatür; dış mekan aydınlatmasında gelecek nesli temsil etmektedir. **Entegre Powercore teknolojisi**; güç/data kaynağından armatüre, gücü ve datayı 2 ayrı güç ve data kablosu yerine tek kablo üzerinden etkili ve hassas bir şekilde taşıyarak, kurulumu büyük ölçüde kolaylaştırdığı gibi toplam sistem maliyetinin de azaltılmasına yardımcı olur.

*Gece olup hava karardığında
LED aydınlatma ile şehirde
hayat devam eder.*







Color® Burst Powercore



Color® Reach Powercore



ColorBlast™ Powercore



Data Enabler Pro

ColorBurst® Powercore – Mimari ve peyzajda duvar boyama ve vurgu aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, dış mekan, RGB LED Projektör

ColorBurst® Powercore - Mimari ve peyzaj modelleriyle, projektörle mimari aydınlatma ve dekoratif peyzaj aydınlatma uygulamalarını desteklemek üzere 647 lüme kadar renkli aydınlatma sağlar. **Entegre Powercore teknolojisi**; güç/data kaynağından armatüre, gücü ve datayı 2 ayrı güç ve data kablosu yerine tek kablo üzerinden etkili ve hassas bir şekilde taşıyarak, kurulumu büyük ölçüde kolaylaştırdığı gibi toplam sistem maliyetinin de azaltılmasına yardımcı olur.

Azizbeyov Köprüsü | *Azerbaycan* ● ● ●

Milyonlarca renk seçeneği ve insanların ruh halleriyle uyumlu dinamik efektler, şehre kendini ifade edebilme özgürlüğü verir.





Boğaziçi Köprüsü | *İstanbul* • • •





Color® Reach Powercore



ColorGraze™ Powercore



iColor Accent MX Powercore



Light System Manager


Light System Manager™ – Geniş ölçekli aydınlatma kurulumları için ışık gösteri kontrolörü

Binlerce nokta ve armatürlerle karmaşık tasarımlı kurulumları destekleyen Light System Manager™ (LSM) denetleyicisi çok çeşitli mimari, eğlence ve perakende aydınlatma ortamlarının yönetimi için gereken çözümleri sağlar. Light System Manager™ denetleyici donanımı ve Light System Composer tasarım yazılımından oluşur.

*LED aydınlatma teknolojisi,
şehrin günün her saatinde yaşanılabilir
ve göz kamaştırıcı olmasını sağlar.*










C-Splash™ 2




ProFlood

C-Splash™ 2 – Sualtı IP68, renk değıştiren, RGB LED Projektörü

C-Splash™ 2, 4-6m derinliğe kadar su içinde parlak ve değışken renkli ışık sağlamak için tasarlanmış dayanıklı, IP68 sualtı LED armatürüdür. Su geçirmez, dökme pirinç kasası ve silikon bronz ayarlamalı donanımıyla **C-Splash™2**; şelaleler, havuzlar ve temalı parklarda su altı uygulamaları için mükemmel bir seçimdir.





LED'li armatürler ile aydınlatılan yapılar şehre değer katarken, geceleri aydınlık seviyesinin artmasıyla güvenlik açısından insanlara huzur verir.





eW® Graze Powercore

eW® Graze Powercore – Duvar boyama ve yüzey aydınlatması için doğrusal Beyaz LED Armatürü

eW® Graze Powercore, yüksek kaliteli beyaz ya da tek renk ışık gerektiren duvar boyama ve yüzey aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, doğrusal, Beyaz LED Armatürdür. eW® Graze Powercore, yeni kurulumlar ve armatür geliştirme uygulamalarında homojen ışık doygunluğuyla üstün aydınlatma kalitesi ve önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar.



*LED’li aydınlatma sayesinde
şehrin sembolleri hava
karardığında da dikkat
çekmeye devam eder.*





iW® Blast Powercore



eW® Graze Powercore

iW® Blast Powercore – Değişken renk sıcaklığına sahip akıllı, yüksek performanslı, Beyaz LED Projektör

iW® Blast Powercore, akıllı beyaz teknolojisi sayesinde 2700K sıcak beyaz ile 6500K soğuk beyaz aralığında renk sıcaklığı ayarlanabilir özelliğe sahiptir. Entegre Powercore teknolojisi; güç/data kaynağından armatüre, gücü ve datayı 2 ayrı güç ve data kablosu yerine tek kablo üzerinden etkili ve hassas bir şekilde taşıyarak, kurulumu büyük ölçüde kolaylaştırdığı gibi toplam sistem maliyetinin de azaltılmasına yardımcı olur.



*LED ile aydınlatılan
şehirler, insanlara
yaşamın her anında
ilham vermeye devam
eder.*









eColor Burst® Powercore



ColorBlast™ Powercore



iPlayer® 3




Data Enabler Pro

eColor® Burst Powercore – Mimari ve peyzajda duvar boyama ve vurgu aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, yüksek performanslı, tek renk LED Projektör

eColor® Burst Powercore - Mimari ve peyzaj modelleriyle, projektörle mimari aydınlatma ve dekoratif peyzaj aydınlatma uygulamalarını desteklemek üzere, kırmızı, mavi, yeşil ve amber olmak üzere 4 farklı renk seçeneğinin yanı sıra, 5 farklı optik seçeneği sayesinde yüksek kaliteli ve etkin bir aydınlatma sağlar. Ürünün ayrıca 19 LED'li ve 12 LED'li olmak üzere standart ve kompakt tipleri de mevcuttur.

LED aydınlatma, mimari yapılara uygulandığında hem ziyaretçilere hem de şehrin sakinlerine çekici bir ambiyans sunarak şehrin marka haline gelmesinde önemli bir rol oynar.





iW Burst® Powercore



Vaya Linear - Sıcak Beyaz



Vaya Linear - Soğuk Beyaz

iW Burst Powercore – Mimari ve peyzajda duvar boyama ve vurgu aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, renk sıcaklığı ayarlanabilir Akıllı Beyaz LED Projektör

iW Burst Powercore - IntelliWhite® teknolojisi sayesinde 2700K'den 6500K'e kadar değişken renk sıcaklığı sunmak için soğuk ve sıcak beyaz LED'leri dijital kontrol teknolojisiyle birleştirmektedir. Mimari ve peyzaj modelleri, projektörle mimari aydınlatma ve dekoratif peyzaj aydınlatma uygulamalarını desteklemektedir. **Entegre Powercore teknolojisi;** güç/data kaynağından armatüre, gücü ve datayı 2 ayrı güç ve data kablosu yerine tek kablo üzerinden etkili ve hassas bir şekilde taşıyarak, kurulumu büyük ölçüde kolaylaştırdığı gibi toplam sistem maliyetinin de azaltılmasına yardımcı olur.



LED aydınlatma sistemleri enerji tasarrufundan ödün vermeden, insanlara şehrin özgür ruhunu doyasıya yaşama olanağı da sağlar.





eColor® Reach Powercore



Data Enabler Pro

eColor® Reach Powercore – Özel cephe ve yapılar için yeni nesil güçlü, dış mekan, Tek Renk LED Projektör

eColor® Reach Powercore; özellikle köprüler, gökdelenler, anıtlar, tarihi yapılar gibi büyük ölçekli kurulumlar için tasarlanmış renk değiştiren dış cephe RGB LED projektörüdür. Benzersiz ışık çıkışı ve projeksiyon gücüne sahip bu armatür, dış mekan aydınlatmasında gelecek nesli temsil etmektedir. Armatürlerin, kırmızı, yeşil, mavi ve amber olmak üzere 4 farklı renk seçeneği mevcuttur.

Bulvar “Gül” Çeşmesi | *Azerbaycan* • • •

LED aydınlatmanın sağladığı sınırsız tasarım seçeneği ile fikirlerinizi gerçeğe dönüştürme olanağı yakalarsınız.







iW® Reach Powercore

iW® Reach Powercore – Özel cephe ve yapılar için yeni nesil güçlü, dış mekan, Renk Sıcaklığı Ayarlanabilir Akıllı Beyaz LED Projektör

eW® Reach Powercore; özellikle köprüler, gökdelenler, anıtlar, tarihi yapılar gibi büyük ölçekli kurulumlar için tasarlanmış beyaz ışık sağlayan dış cephe LED projektörüdür. Armatürlerin renk sıcaklığı akıllı beyaz teknolojisi sayesinde, sıcak beyaz 2700K ile soğuk beyaz 6500K arasında değiştirilebilir. **Entegre Powercore teknolojisi;** güç/data kaynağından armatüre, gücü ve datayı 2 ayrı güç ve data kablosu yerine tek kablo üzerinden etkili ve hassas bir şekilde taşıyarak, kurulumu büyük ölçüde kolaylaştırdığı gibi toplam sistem maliyetinin de azaltılmasına yardımcı olur.

Yatırım maliyetlerini en kısa sürede geri kazandıran LED aydınlatma sayesinde enerji tasarrufu yaparken, dünyamızın geleceği daha uzun süre aydınlanır.



C-Splash™ 2



Color® Reach Powercore

C-Splash™ 2 – Sualtı IP68, renk değıştiren, RGB LED Projektörü

C-Splash™2, 4-6m derinliğe kadar su içinde parlak ve değışken renkli ışık sağlamak için tasarlanmış dayanıklı, IP68 sualtı LED armatürüdür. Su geçirmez, dökme pirinç kasası ve silikon bronz ayarlamalı donanımıyla **C-Splash™2**; şelaleler, havuzlar ve temalı parklarda su altı uygulamaları için mükemmel bir seçimdir.



Çevreye duyarlı LED
aydınlatma, düşük
enerji tüketirken yüksek
performans sağlar.







eW® Blast Powercore



eW® Graze Powercore

eW® Blast Powercore – İç ve dış ortam mimari aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, yüksek performanslı, Beyaz LED Projektör

eW® Blast Powercore, konvansiyonel benzer projektörlere kıyasla daha az enerji tüketen, yüksek yoğunluklu, beyaz renkli ışık sağlayan bir LED aydınlatma projektörüdür. 2400 lümeni aşan aydınlatma gücü ve üstün renk tutarlılığıyla eW® Blast Powercore, IP66 koruma sınıfında ve armatür bakımının zor ya da imkansız olabildiği yerler için idealdir.



Yapılan araştırmaya göre toplumun %96'sı aydınlatmanın trafik kazalarını azalttığına, %95'i yaşam kalitesini artırdığına ve %94'ü yerel ekonomiyi canlandıracağına inanıyor.



iPlayer® 3



Vaya Linear - Beyaz


iPlayer® 3 – Gelişmiş ışık gösterisi oluşturma özelliklerine sahip DMX kontrol çözümü

iPlayer® 3 denetleyicisi, 1024 adede kadar DMX adresi olan kurulumlara ışık gösterileri sağlayabilen, kompakt ve güçlü bir ışık gösterisi depolama ve oynatma cihazıdır. iPlayer® 3 pahalı aydınlatma panelleri ve teknik programlama uzmanlığı gerektirmeksizin kurulumlarınıza, etkileyici efektler kazandırmak üzere tasarlanmıştır.



Aydınlatmanın şehir güzelleştirme ve turizme olan etkisine ışık tutan araştırmaya göre toplumun neredeyse tamamı, aydınlatmanın şehir güzelleştirmeye katkıda bulunduğunu düşünüyor.









ColorBlast® Powercore



eW® Graze Powercore

ColorBlast® Powercore – İç ve dış mekan mimari aydınlatma için canlı ve kontrol edilebilir renklere sahip, RGB LED Projektör

ColorBlast® Powercore zengin, doygun, duvar boyamayı renk değiştirme efektleri ile birleştiren kurulumu kolay, yüksek performanslı LED armatürdür. **ColorBlast® Powercore** hem iç mekan, hem de dış mekan uygulamaları için tek çözüm sunarken, farklı optik açı seçenekleri de bu armatürü duvar boyama, projektörle aydınlatma ve spot aydınlatma uygulamaları için ideal kılar. **Entegre Powercore teknolojisi**; güç/data kaynağından armatüre, gücü ve datayı 2 ayrı güç ve data kablosu yerine tek kablo üzerinden etkili ve hassas bir şekilde taşıyarak, kurulumu büyük ölçüde kolaylaştırdığı gibi toplam sistem maliyetinin de azaltılmasına yardımcı olur.

Mimari yapılarda uygulanan LED'li aydınlatma tasarımları ile dış cephede istediğiniz senaryoları hayata geçirebilirsiniz.









ColorGraze™ Powercore



Data Enabler Pro



iPlayer® 3

ColorGraze™ Powercore – Duvar boyama ve yüzeysel aydınlatma için doğrusal, renk değiştiren dış mekan, RGB LED Armatürü

ColorGraze™ Powercore, duvar boyama ve yüzeysel aydınlatma için tasarlanmış, yüksek performanslı, IP66, doğrusal LED armatürdür. Üstün ışık kalitesi ve her noktada homojen ışık doygunluğu armatürü rakipsiz kılarken, esnek montaj seçenekleriyle birleştirilmiş minimalist tasarımı, çok çeşitli mimari yapılarındaki niş alanlara kolayca yerleştirilebilmesini sağlar. **Entegre Powercore teknolojisi**; güç/data kaynağından armatüre, gücü ve datayı 2 ayrı güç ve data kablosu yerine tek kablo üzerinden etkili ve hassas bir şekilde taşıyarak, kurulumu büyük ölçüde kolaylaştırdığı gibi toplam sistem maliyetinin de azaltılmasına yardımcı olur.


Yeni Hayat Yaşam Kompleksi | *Azerbaycan* • • •


Aydınlatma, küresel enerjinin yaklaşık %20'sini tüketir. LED aydınlatma ile küresel ortalamada %40 ila %70 oranında enerji tasarrufu elde edebilirsiniz.





iTower | *İstanbul* ● ● ●





ArchiPoint iColor Powercore



Vaya Linear - Sıcak Beyaz



Vaya Flood MP - Sıcak Beyaz

ArchiPoint iColor Powercore – Mimari yapılarda direkt görüş uygulamaları için tasarlanmış güçlü ve noktasal, RGB LED Armatür

Gün ışığında görülebilir özelliğe ve Entegre Powercore teknolojisine sahip olan **ArchiPoint iColor Powercore**; noktasal aydınlatma uygulamaları ile özellikle mimari yapıların ayrıntılarını ön plana çıkartacak dekoratif aydınlatma uygulamalarının yanı sıra, bu yapıların dış yüzeylerinde oluşturulan piksel atyapısı ile büyük çaplı grafik ve video gösterimleri oynatma imkanı da sunar. Birden çok lens seçeneği bulunan Entegre Powercore teknolojisine sahip olan **ArchiPoint iColor Powercore**, LED aydınlatmada doğrudan güneş ışığında bile görülebilen homojen bir ışık yüzeyine sahip.





Özellikle şehirlerde aşırı ve niteliksiz büyüme, barınma, trafik, güvenlik, altyapı, sosyal uyum ve çevre sorunları düşünüldüğünde 24 saat uyumayan mekânlar için aydınlatmanın önemi her geçen gün artıyor.





eW® Reach Powercore

eW® Reach Powercore – Özel cephe ve yapılar için yeni nesil güçlü, dış mekan, Beyaz LED Projektör

eW® Reach Powercore; özellikle köprüler, gökdelenler, anıtlar, tarihi yapılar gibi büyük ölçekli kurulumlar için tasarlanmış beyaz ışık sağlayan dış cephe LED projektörüdür. Armatürlerin, sıcak beyaz 2700K'den soğuk beyaz 6500K'e kadar sekiz farklı renk sıcaklığı seçeneği mevcuttur.

*LED aydınlatma,
ayrıntıların hava
karardığında da
görülebilir olmasına
olanak sağlar.*









iW® Graze Powercore

iW® Graze Powercore – Değişken renk sıcaklığına sahip, yüksek performanslı, doğrusal, Beyaz LED Armatürü

iW® Graze Powercore duvar boyama ve yüzeysel aydınlatma için tasarlanmış, yüksek performanslı, IP66, doğrusal LED armatürdür. IntelliWhite® teknolojisine sahip iW® Graze Powercore armatürleri 2700K'den 6500K'e kadar değişken renk sıcaklığı sunmak için soğuk ve sıcak beyaz LED'leri dijital kontrol teknolojisiyle birleştirmektedir. Entegre Powercore teknolojisi; güç/data kaynağından armatüre, gücü ve datayı 2 ayrı güç ve data kablosu yerine tek kablo üzerinden etkili ve hassas bir şekilde taşıyarak, kurulumu büyük ölçüde kolaylaştırdığı gibi toplam sistem maliyetinin de azaltılmasına yardımcı olur.



Son dönemin en önemli konularından biri olan kentsel dönüşüm projelerinde aydınlatma çok ön planda. Burada hedef, enerjinin verimli aydınlatma sistemlerine dönüşümünü sağlamak.







Vaya Linear - Soğuk Beyaz

Vaya Lineer – Soğuk Beyaz

Vaya Lineer, duvar boyama ve yüzeysel aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, IP65, doğrusal beyaz LED armatürdür. Optimum ilk yatırım maliyeti, farklı optik açı seçenekleri, 3000K sıcak beyaz ve 4000K doğal beyaz renk sıcaklıkları ve düşük enerji tüketimiyle mimari aydınlatma uygulamaları için idealdir.

Yüksek performanslı LED aydınlatma teknolojisi, farklı zevklere hitap eden seçenekleri ile yaratıcı ruhlara ifade özgürlüğü verir.



Vaya Flood MP - Sıcak Beyaz



ColorBlast™ Powercore

Vaya Flood – Medium Power RGB

Vaya Flood MP RGB, duvar boyamayı renk değiştirme efektleri ile birleştiren, kurulumu kolay, yüksek performanslı LED armatürdür. DMX512 kontrol tabanlı, IP66 koruma sınıfındaki bu projektör; optimum ilk yatırım maliyeti, farklı optik açı seçenekleri ve düşük enerji tüketimiyle hem iç hem de dış mekan mimari aydınlatma uygulamaları için idealdir.



*LED aydınlatma teknolojisi,
düşük enerji tüketimiyle
gezegenimizin ekolojik
sorunlarını gidermeye
yardımcı olur.*





ColorDial Pro



ColorGraze™ Powercore



iPlayer® 3



Data Enabler Pro

ColorDial Pro – LED’li ışık gösterilerini kolayca yapılandırın ve kontrol edin

ColorDial Pro, Philips Color Kinetics’in renk değiştiren ve akıllı beyaz LED aydınlatma armatürleri için Ethernet tabanlı, bağımsız bir aydınlatma kontrol cihazı ve arayüzüdür. Efektlerin yapılandırılması için gelişmiş bir LCD ekrana ve basit kadran ve düğme kontrollerine sahip ColorDial Pro, tek bir düğmeye dokunarak tam renkli ışık şovlarının ve dinamik aydınlatma efektlerinin yapılabilmesini sağlar.

Şehrin kalbinin attığı önemli caddeler, LED ile aydınlatılmış yapılar sayesinde hem daha estetik hem de daha güvenli bir hale geliyor.



Color® Reach
Compact Powercore




Color® Reach Powercore

Color® Reach Compact Powercore – Özel cephe ve yapılar için yeni nesil güçlü, dış mekan, RGB LED Projektör
Color® Reach Compact Powercore; özellikle köprüler, gökdelenler, anıtlar, tarihi yapılar gibi büyük ölçekli kurulumlar için tasarlanmış renk değiştiren dış cephe RGB LED projektörüdür. **Entegre Powercore teknolojisi;** güç/data kaynağından armatüre, gücü ve datayı 2 ayrı güç ve data kablosu yerine tek kablo üzerinden etkili ve hassas bir şekilde taşıyarak, kurulumu büyük ölçüde kolaylaştırdığı gibi toplam sistem maliyetinin de azaltılmasına yardımcı olur.



Şehrin güzelliklerinin
her an görülebilir
olmasına imkan veren
LED aydınlatma,
farklı dekoratif
seçenekleriyle mimari
tarzı öne çıkarır.





eW® Burst Powercore



eW® Graze Powercore




eColor® Graze Powercore

eW® Burst Powercore – Mimari ve peyzajda duvar boyama ve vurgu aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, yüksek performanslı, Beyaz LED Projektör

eW® Burst Powercore - Mimari ve peyzaj modelleriyle, projektörle mimari aydınlatma ve dekoratif peyzaj aydınlatma uygulamalarını desteklemek üzere, sıcak beyaz 2700K ve doğal beyaz 4000K renk sıcaklıklarının yanı sıra, 5 farklı optik seçeneği sayesinde yüksek kaliteli beyaz ışıkla etkin aydınlatma sağlar. Ürünün ayrıca 19 LED'li ve 12 LED'li olmak üzere standart ve kompakt tipleri de mevcuttur.

LED’li aydınlatma çözümleri, sunduğu milyonlarca doygun ışık, renk değiştirebilme, dim ve kontrol seçenekleri ile fark yaratırken, aynı zamanda montaj kolaylığı ile işçilik maliyetini, enerji tasarruflu olmaları ile de işletme maliyetlerini düşürmüştür.





iColor® Accent MX
Powercore



Light System Manager

iColor® Accent MX Powercore – Hassas çözünürlüklü profil direkt görüş, RGB LED Armatür


iColor® Accent MX Powercore, uzun renk şeritleri ve renk değiştirme efektleri oluşturmak için ideal direkt görüş LED armatürüdür. Çözünürlüğün 30 mm'ye kadar artışlarla kontrol edilebilmesi pek çok mimari, perakende, satış ve eğlence alanlarında büyük ölçekli video uygulamalarının yanı sıra, grafik ve farklı efektlerin gösterilmesi için gerekli teknik özellikleri sağlar. **Entegre Powercore teknolojisi;** güç/data kaynağından armatüre, gücü ve datayı 2 ayrı güç ve data kablosu yerine tek kablo üzerinden etkili ve hassas bir şekilde taşıyarak, kurulumu büyük ölçüde kolaylaştırdığı gibi toplam sistem maliyetinin de azaltılmasına yardımcı olur.



Yapıları ışıklandırmada kullanılan LED aydınlatma, caddeleri hem daha estetik hem de daha güvenli kılmaya yardımcı olur.



Demirören AVM | *İstanbul* • • •





Vaya Linear - RGB



ColorGraze™ Powercore



iColor Flex LMX

Vaya Linear – RGB

Vaya Linear, duvar boyama ve yüzeyel aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, DMX512 kontrol tabanlı, IP65, doğrusal LED armatürdür. Optimum ilk yatırım maliyeti, farklı optik açı seçenekleri ve düşük enerji tüketimiyle mimari aydınlatma uygulamaları için idealdir.

LED aydınlatma, her zevke hitap eden renk seçenekleri ile ziyaretçileri etkilemeye yardımcı olur.









Color Dial Pro



eW Flex SLX



iColor Flex LMX



sPDS480ca 7.5V Ethernet

Color Dial Pro – LED'li ışık gösterilerini kolayca yapılandırın ve kontrol edin

ColorDial Pro, Philips Color Kinetics'in renk değiştiren ve akıllı beyaz LED aydınlatma armatürleri için Ethernet tabanlı, bağımsız bir aydınlatma kontrol cihazı ve arayüzüdür. Efektlerin yapılandırılması için gelişmiş bir LCD ekrana ve basit kadran ve düğme kontrollerine sahip **ColorDial Pro**, tek bir düğmeye dokunarak tam renkli ışık şovlarının ve dinamik aydınlatma efektlerinin yapılabilmesini sağlar.

Yapılar; LED teknolojisinin sahip olduğu milyonlarca renk çeşidiyle sıradışı bir görünüme sahip olurken, tasarım açısından da özgünlük kazanır.







iColor Flex LMX

iColor Flex MX – Yüksek yoğunluklu, renk değiştiren LED noktalarından oluşan esnek zincir

Yüksek yoğunluklu, renk değiştiren LED noktalardan oluşan bu çok amaçlı zincirler; armatür boyut ve şekil sınırlamalarından uzak, olağanüstü efektler üretmektedir. Küçük nokta boyutu daha büyük iColor Flex LMX zincirinin kurulamadığı yerlere kolay kurulum sağlar.

Notlar:



“Çevreye duyarlı
Philips LED Aydınlatma,
enerji tasarrufu ile
maliyet arasında optimum
denge kurar.”



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı sahibinden alınmış yazılı bir izin olmaksızın bu belgenin tamamının veya bir kısmının çoğaltılması yasaktır. Bu belgede sunulan belgeler herhangi bir sözleşme oluşturmaz ve doğru ve güvenilir nitelikte olup önceden herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Yayıncı, bu belgenin kullanımından kaynaklı herhangi bir sonuçtan sorumlu tutulamaz. Bu nedenle belgenin yayınlanması, patent koruması altındaki herhangi bir lisansın veya diğer endüstriyel ya da fikri mülkiyet haklarının aktarılmasını sağlamaz.

www.lighting.philips.com