

## ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Модель  
апаратури/виріб:

Лампи люмінесцентні одноцокольні торгової марки «PHILIPS» згідно Додатку 1 до  
Декларації про відповідність, код УКТЗЕД 8539319000

(номер виробу, тип, номер партії чи серійний номер)

2. Найменування та  
адреса виробника або  
його уповноваженого  
представника:

Виробник: компанія Philips Lighting B.V., High Tech Campus 45, 5656 AE, Eindhoven, The Netherlands (Філіпс Лайтінг Б.В., Хай Тек Кампус, 45, 5656 AE, м. Ейндховен, Нідерланди) на виробничих потужностях: 1) Philips Lighting Poland sp. z o.o., ul. Kossaka 150, 64-920, Pila, Poland (Філіпс Лайтінг Польща сп.з.о.о., вул. Коссака, 150, 64-920, Піла, Польща); 2) Philips Lighting (China) Investment Co. Ltd., No.9, Lane 888, Tianlin Road, Shanghai, 200233, China (Філіпс Лайтінг (Чайна) Інвестмент Ко. Лтд., №9, Лейн 888, Тяньлін Роуд, Шанхай, 200233, Китай); 3) Philips Electronics (Thailand) Ltd., 515 Moo 4, SOI 8D, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Preaksa, Muang, Samutprakarn 10280, Thailand (Філіпс Електронікс (Тайланд) Лтд., 515 Moo 4, SOI 8D, Паттана, 3 роуд, Бангпуу Індастріал Істейт, Преакса, Муанг, Самутпракарн, 10280, Тайланд).

Уповноважений представник: ТОВ «ФІЛІПС СВІТЛОВІ РІШЕННЯ УКРАЇНА», Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, корпус 2, код ЄДРПОУ 39883953 (доручення від виробника б/н від 23.08.2017р., нотаріально завіреним від 18.09.2017.)

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

4. Об'єкт декларації:

Лампи люмінесцентні одноцокольні торгової марки «PHILIPS» згідно Додатку 1 до  
Декларації про відповідність, код УКТЗЕД 8539319000

(ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для ідентифікації зазначеної апаратури)

5. Об'єкт  
відповідає  
вимогам  
відповідних  
технічних  
регламентів:

ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017р. № 139.

6. Посилання на  
відповідні стандарти з  
переліку національних  
стандартів, що були  
застосовані, або  
посилання на інші технічні  
специфікації, стосовно  
яких декларується  
відповідність:

ДСТУ EN 50581:2014 (EN 50581:2012)

на підставі CE Декларацій (Європейських декларацій відповідності) та Декларацій відповідності RoHS від Виробника.

7. Додаткова інформація:

Застосована виробником процедура оцінки відповідності – внутрішній контроль виробництва

Підписано від імені та за дорученням: Виробника компанії Philips Lighting B.V. (Нідерланди)

м.Київ «22» вересня 2017р.  
(місце та дата видачі)

Директор ТОВ «ФІЛІПС СВІТЛОВІ  
РІШЕННЯ УКРАЇНА»

МП



О.М. Шершень  
(ініціали та прізвище)

## Додаток №1 до Декларації про відповідність

вимогам ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017р. № 139.

### Лампи люмінесцентні одноцокольні торгової марки «PHILIPS»

№	12NC Артикул	Назва продукції	Торгова марка	№ CE (Європейська декларація відповідності)
1	927903008270	MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25	Philips	BMS-BLFL-QUA-826-OT-0
2	927903008370	MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25	Philips	BMS-BLFL-QUA-826-OT-0
3	927903008470	MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25	Philips	BMS-BLFL-QUA-826-OT-0
4	927903086572	MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT/25	Philips	BMS-BLFL-QUA-826-OT-0
5	927903208270	MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25	Philips	BMS-BLFL-QUA-826-OT-0
6	927903208370	MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25	Philips	BMS-BLFL-QUA-826-OT-0
7	927903208470	MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25	Philips	BMS-BLFL-QUA-826-OT-0
8	927903286570	MASTER PL-L 24W/865/4P 1CT/25	Philips	BMS-BLFL-QUA-826-OT-0
9	927903408270	MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25	Philips	BMS-BLFL-QUA-826-OT-0
10	927903408370	MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25	Philips	BMS-BLFL-QUA-826-OT-0
11	927903408470	MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25	Philips	BMS-BLFL-QUA-826-OT-0
12	927903486570	MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25	Philips	BMS-BLFL-QUA-826-OT-0
13	927903882740	MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-822-OT-0
14	927903883040	MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-822-OT-0
15	927903884040	MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-822-OT-0
16	927904783014	MASTER PL-L Xtra 36W/830/4P 1CT/25	Philips	BMS-BLFL-QUA-826-OT-0
17	927904784014	MASTER PL-L Xtra 36W/840/4P 1CT/25	Philips	BMS-BLFL-QUA-826-OT-0
18	927904882740	MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-822-OT-0
19	927904883040	MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-822-OT-0
20	927904884040	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-822-OT-0
21	927904886540	MASTER PL-C 13W/865/2P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-822-OT-0
22	927905782740	MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-822-OT-0
23	927905783040	MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-822-OT-0
24	927905784040	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-822-OT-0
25	927905786540	MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-822-OT-0
26	927906182740	MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-822-OT-0
27	927906183040	MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-822-OT-0
28	927906184040	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-822-OT-0
29	927906186540	MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-822-OT-0

30	927907083040	MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-823-OT-0
31	927907084040	MASTER PL-C 10W/840/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-823-OT-0
32	927907182740	MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-823-OT-0
33	927907183040	MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-823-OT-0
34	927907184040	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-823-OT-0
35	927907282740	MASTER PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-823-OT-0
36	927907283040	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-823-OT-0
37	927907284040	MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-823-OT-0
38	927907382740	MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-823-OT-0
39	927907383040	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-823-OT-0
40	927907384040	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-823-OT-0
41	927908208370	MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25	Philips	BMS-BLFL-QUA-826-OT-0
42	927908208470	MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25	Philips	BMS-BLFL-QUA-826-OT-0
43	927908708370	MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25	Philips	BMS-BLFL-QUA-826-OT-0
44	927908708470	MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25	Philips	BMS-BLFL-QUA-826-OT-0
45	927908786570	MASTER PL-L 55W/865/4P 1CT/25	Philips	BMS-BLFL-QUA-826-OT-0
46	927908883014	MASTER PL-L Xtra 55W/830/4P 1CT/25	Philips	BMS-BLFL-QUA-826-OT-0
47	927908884014	MASTER PL-L Xtra 55W/840/4P 1CT/25	Philips	BMS-BLFL-QUA-826-OT-0
48	927909583070	MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25	Philips	BMS-BLFL-QUA-826-OT-0
49	927909584070	MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25	Philips	BMS-BLFL-QUA-826-OT-0
50	927909983050	MASTER PL-R Eco 14W/830/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-831-OT-0
51	927909984050	MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-831-OT-0
52	927910083050	MASTER PL-R Eco 17W/830/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-831-OT-0
53	927910084050	MASTER PL-R Eco 17W/840/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-831-OT-0
54	927910883069	MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-825-OT-0
55	927910884069	MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-825-OT-0
56	927911383069	MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-825-OT-0
57	927911384069	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-825-OT-0
58	927911983069	MASTER PL-T TOP 32W/830/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-825-OT-0
59	927911984069	MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-825-OT-0
60	927912282769	MASTER PL-T TOP 42W/827/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-825-OT-0
61	927912283069	MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-825-OT-0
62	927912284069	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-825-OT-0
63	927912483069	MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-825-OT-0
64	927912484069	MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-825-OT-0
65	927912583014	MASTER PL-T Xtra 32W/830/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-825-OT-0
66	927912584014	MASTER PL-T Xtra 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-825-OT-0

67	927912683014	MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-825-OT-0
68	927912684014	MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-825-OT-0
69	927912783014	MASTER PL-T Xtra 57W/830/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-825-OT-0
70	927914184071	MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-824-OT-0
71	927914284071	MASTER PL-T 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-825-OT-0
72	927914382771	MASTER PL-T 18W/827/2P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-824-OT-0
73	927914383071	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-824-OT-0
74	927914384071	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-824-OT-0
75	927914482771	MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-825-OT-0
76	927914483071	MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-825-OT-0
77	927914484071	MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-825-OT-0
78	927914582771	MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-824-OT-0
79	927914583071	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-824-OT-0
80	927914584071	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-824-OT-0
81	927914682771	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-825-OT-0
82	927914683071	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-825-OT-0
83	927914684071	MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-825-OT-0
84	927914782771	MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-825-OT-0
85	927914783071	MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-825-OT-0
86	927914784071	MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-825-OT-0
87	927914882771	MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-825-OT-0
88	927914883071	MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-825-OT-0
89	927914884071	MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-825-OT-0
90	927914983071	MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-825-OT-0
91	927914984071	MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-825-OT-0
92	927930583070	MASTER PL-L Polar 24W/830/4P 1CT/25	Philips	BMS-BLFL-QUA-826-OT-0
93	927930584070	MASTER PL-L Polar 24W/840/4P 1CT/25	Philips	BMS-BLFL-QUA-826-OT-0
94	927931083070	MASTER PL-L Polar 36W/830/4P 1CT/25	Philips	BMS-BLFL-QUA-826-OT-0
95	927931084070	MASTER PL-L Polar 36W/840/4P 1CT/25	Philips	BMS-BLFL-QUA-826-OT-0
96	927931584070	MASTER PL-L Polar 55W/840/4P 1CT/25	Philips	BMS-BLFL-QUA-826-OT-0
97	927935284011	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-829-OT-0
98	927935882711	MASTER PL-S 7W/827/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-830-OT-0
99	927935883011	MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-830-OT-0
100	927935884011	MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-830-OT-0
101	927936083011	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-829-OT-0
102	927936084011	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	Philips	BMS-BLFL-QUA-829-OT-0
103	927936282711	MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-830-OT-0

104	927936283011	MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-830-OT-0
105	927936284011	MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-830-OT-0
106	927936483011	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-829-OT-0
107	927936484011	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-829-OT-0
108	927936682711	MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-830-OT-0
109	927936683011	MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-830-OT-0
110	927936684011	MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-830-OT-0
111	927939382740	PL-Q 28W/827/4P 1CT/10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-828-OT-0
112	927939383040	PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-828-OT-0
113	927939482740	PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-828-OT-0
114	927939483040	PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX	Philips	BMS-BLFL-QUA-828-OT-0
115	927965083013	MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10	Philips	BMS-BLFL-QUA-815-OT-0
116	927965084013	MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10	Philips	BMS-BLFL-QUA-815-OT-0
117	927965582713	MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10	Philips	BMS-BLFL-QUA-815-OT-0
118	927965583013	MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10	Philips	BMS-BLFL-QUA-815-OT-0
119	927965584013	MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10	Philips	BMS-BLFL-QUA-815-OT-0
120	927965783013	MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	Philips	BMS-BLFL-QUA-815-OT-0
121	927965784013	MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10	Philips	BMS-BLFL-QUA-815-OT-0
122	927966083013	MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10	Philips	BMS-BLFL-QUA-815-OT-0
123	927966084013	MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	Philips	BMS-BLFL-QUA-815-OT-0
124	928026383070	TL-E 32W/830 1CT/12	Philips	BMS-BLFL-QUA-802-OT-0
125	928026384070	TL-E 32W/840 1CT/12	Philips	BMS-BLFL-QUA-802-OT-0
126	928027483070	TL-E 40W/830 1CT/12	Philips	BMS-BLFL-QUA-802-OT-0
127	928027484070	TL-E 40W/840 1CT/12	Philips	BMS-BLFL-QUA-802-OT-0
128	928027486570	TL-E 40W/865 1CT/12	Philips	BMS-BLFL-QUA-802-OT-0

Директор ТОВ «ФІЛІПС СВІТЛОВІ  
РІШЕННЯ УКРАЇНА»

МП



О.М. Шершень

(ініціали та прізвище)