

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Лампи світлодіодні торгової марки «PHILIPS», код УКТЗЕД 8543709000: згідно Додатку.

1. Модель
апаратури/виріб:

(номер виробу, тип, номер партії чи серійний номер)

2. Найменування та
адреса виробника або
його уповноваженого
представника:

Виробник: компанія Philips Lighting B.V., High Tech Campus 45, 5656 AE, Eindhoven, The Netherlands (Філіпс Лайтінг Б.В., Хай Тек Кампус, 45, 5656 AE, м. Ейндховен, Нідерланди) на виробничих потужностях: Philips Lighting (China) Investment Co. Ltd., No.9, Lane 888, Tianlin Road, Shanghai, 200233, China (Філіпс Лайтінг (Чайна) Інвестмент Ко. Лтд., №9, Лейн 888, Тяньлін Роуд, Шанхай, 200233, Китай).

Уповноважений представник: ТОВ «ФІЛІПС СВІТЛОВІ РІШЕННЯ УКРАЇНА», Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, корпус 2, код ЄДРПОУ 39883953 (доручення від виробника б/н від 23.08.2017р., нотаріально завірене від 18.09.2017.)

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

4. Об'єкт декларації:

Лампи світлодіодні торгової марки «PHILIPS», код УКТЗЕД 8543709000

(ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для ідентифікації зазначеної апаратури)

5. Об'єкт
відповідає
відповідних
регламентів:

декларації
вимогам
технічних

ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017р. № 139.

6. Посилання на
відповідні стандарти з
переліку національних
стандартів, що були
застосовані, або
посилання на інші технічні
специфікації, стосовно
яких декларується
відповідність:

ДСТУ EN 50581:2014 (EN 50581:2012)

на підставі Декларації відповідності RoHS від Виробника від 13.11.2018р.

7. Додаткова інформація:

Застосована виробником процедура оцінки відповідності – внутрішній контроль виробництва

Підписано від імені та за дорученням: Виробника компанії Philips Lighting B.V. (Нідерланди)

м.Київ «13» листопада 2018р.
(місце та дата видачі)

Директор ТОВ «ФІЛІПС СВІТЛОВІ
РІШЕННЯ УКРАЇНА»

МП



(підпис)

О.М. Шершень
(ініціали та прізвище)

Дата: 13.11.2018

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Додаток до Декларації відповідності.

Лампи світлодіодні торгової марки «PHILIPS», код УКТЗЕД 8543709000.

Артикул та Найменування:

929001116218	MAS LEDtube 1500mm 23W 865 T8C ROT	929001347008	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 24D
929001118702	CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4	929001347108	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 24D
929001123802	MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	929001347308	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D
929001126218	MAS LEDtube 1200mm 20W 840 T8C ROT	929001349002	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D
929001126318	MAS LEDtube 1200mm 20W 865 T8C ROT	929001350708	LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1
929001127802	MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 24D	929001350908	LED PLC 4.5W 865 2P G24d-1
929001127902	MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D	929001355008	LEDBulb 14.5-120W E27 3000K 230V A67 APR
929001130602	MAS LEDspotMV DimTone 4-35W GU10 25D	929001355208	LEDBulb 14.5-120W E27 6500K 230V A67 APR
929001130702	MAS LEDspotMV DimTone 4-35W GU10 40D	929001355408	LEDBulb 19-160W E27 6500K 230V A80 APR
929001130802	MAS LEDspotMV DimTone 4.5-50W GU10 25D	929001355608	LEDBulb 27-200W E27 6500K 230V A110 APR
929001130902	MAS LEDspotMV DimTone 4.5-50W GU10 40D	929001355708	LEDBulb 33W E27 6500K 230V A110 APR
929001131110	MASTER LEDtube 1200mm 13W840 G5 I	929001355908	LEDBulb 40W E40 6500K 230V A130 APR
929001131210	MASTER LEDtube 1200mm 13W865 G5 I	929001356802	TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D
929001131802	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4	929001356902	TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D
929001136502	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W865 T8 G	929001375208	MAS LEDtube 1200mm 14W 840 T8 THD
929001139902	MAS LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	929001375308	MAS LEDtube 1200mm 14W 865 T8 THD
929001140102	MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	929001377287	ESS LEDBulb 3.5W E27 3000K 230V A60 RCA
929001140402	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	929001377587	ESS LEDBulb 3.5W E27 6500K 230V A60 RCA
929001140408	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL AP	929001377887	ESS LEDBulb 5W E27 3000K 230V A60 RCA
929001140502	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	929001377894	ESS LEDBulb 5W E27 3000K A60 3PK APR
929001140602	MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	929001378187	ESS LEDBulb 5W E27 6500K 230V A60 RCA
929001140702	MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	929001378194	ESS LEDBulb 5W E27 6500K A60 3PK APR
929001142207	LED 4-25W E14 2700K 230V B35 CL ND AP	929001378487	ESS LEDBulb 7W E27 3000K 230V A60 RCA
929001142307	LED 4-25W E14 2700K 230V P45 CL ND AP	929001378494	ESS LEDBulb 7W E27 3000K A60 2PK APR
929001142402	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	929001378787	ESS LEDBulb 7W E27 6500K 230V A60 RCA
929001142507	LED 5.5-40W E14 2700K 230V B35 CL ND AP	929001378794	ESS LEDBulb 7W E27 6500K A60 2PK APR
929001142607	LED 5.5-40W E14 2700K 230V P45 CL ND AP	929001379087	ESS LEDBulb 9W E27 3000K 230V A60 RCA
929001147402	MAS LEDspotLV VLE 3.4-20W 827 MR16 24D	929001379097	ESS LEDBulb 9W E27 3000K A60 2PK APR
929001147502	MAS LEDspotLV VLE 3.4-20W 827 MR16 36D	929001379387	ESS LEDBulb 9W E27 6500K 230V A60 RCA

Дата: 13.11.2018

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

929001147602	MAS LEDspotLV VLE 3.4-20W 830 MR16 36D	929001379397	ESS LEDBulb 9W E27 6500K A60 2PK APR
929001147807	Essential LED 4-35W 6500K MR16 24D	929001379687	ESS LEDBulb 12W E27 3000K 230V A60 RCA
929001149802	MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 24D	929001379697	ESS LEDBulb 12W E27 3000K A60 2PK APR
929001149902	MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 24D	929001379987	ESS LEDBulb 12W E27 6500K 230V A60 RCA
929001150102	MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 36D	929001379997	ESS LEDBulb 12W E27 6500K A60 2PK APR
929001150202	MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 36D	929001380608	ESSENTIAL LEDtube 600mm 8W830 G5 I APR
929001150802	MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	929001380808	ESSENTIAL LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR
929001150932	MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	929001380908	ESSENTIAL LEDtube 1200mm 16W830 G5 I APR
929001151802	MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 830MR16 24DRN	929001381008	ESSENTIAL LEDtube 1200mm 16W840 G5 I APR
929001151902	MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 840MR16 24DRN	929001381108	ESSENTIAL LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR
929001152102	MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 827MR16 24DRN	929001383408	ESSENTIAL LEDtube HO 1200mm 18W840T8 AP
929001154910	MASTER LEDtube 600mm 7.5W840 G5 I	929001383508	ESSENTIAL LEDtube HO 1200mm 18W865T8 AP
929001155010	MASTER LEDtube 600mm 7.5W865 G5 I	929001387318	LEDClassic 7-70W A60 E27 WW CL ND APR
929001155907	Scene Switch A60 9.5-70W E27 3000K/6500K	929001387618	LEDClassic 7-70W ST64 E27 WW CL ND APR
929001155927	Scene Switch A60 9.5-70W E27 3000K/6500K	929001387918	LEDClassic 7-70W G93 E27 WW CL ND APR
929001155937	Scene Switch A60 9.5-60W E27 3000K/6500K	929001395201	LED classic 35W B35 E14 GOLD D 1SRT4
929001157402	CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR	929001395301	LED classic 35W P45 E14 GOLD D 1SRT4
929001157502	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	929001395401	LED classic 35W BA35 E14 GOLD D 1SRT4
929001157702	CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	929001811007	ESS LEDCandle 5.5-50W E14 827 B38NDFRRCA
929001157802	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	929001811047	ESSLED Candle 5.5W E14 827 B38NDFRRCA 3CT
929001160308	ESS LEDBulb 3-20W E27 3000K 230V P45	929001811107	ESS LEDCandle 5.5-50W E14 840 B38NDFRRCA
929001160408	ESS LEDBulb 3-20W E27 6500K 230V P45	929001811207	ESS LEDCandle 6.5-60W E14 827 B38NDFRRCA
929001160907	LEDBulb 4-40W E27 3000K 230V P45(APR)	929001811307	ESS LEDCandle 6.5-60W E14 840 B38NDFRRCA
929001161007	LEDBulb 4-40W E27 6500K 230V P45(APR)	929001811407	ESS LEDCandle 6.5-60W E27 827 B38NDFRRCA
929001161102	MASTER LEDtube 1800mm 25W 840 T8 ROT	929001811507	ESS LEDLustre 6.5-60W E14 827 P48NDFRRCA
929001162307	LEDBulb 10.5-85W E27 3000K 230V A60 /PF	929001811607	ESS LEDLustre 6.5-60W E14 840 P48NDFRRCA
929001162332	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	929001811707	ESS LEDLustre 6.5-60W E27 827 P48NDFRRCA
929001162407	LEDBulb 13-100W E27 3000K 230V A60 /PF	929001812408	TForce Core HB 200-160W E40 840 NB GM
929001163807	LEDBulb 10.5-85W E27 6500K 230V A60/PF	929001812608	TForce Core HB 200-160W E40 865 NB GM
929001163832	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	929001812708	TForce Core HB 200-160W E40 865 WB GM
929001163907	LEDBulb 13-100W E27 6500K 230V	929001208407	Scene Switch A60 3S 9-70W E27 6500K

Дата: 13.11.2018

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

	A60/PF		
929001169908	MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D	929001873501	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM
929001170008	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D	929001875708	TForce HB 100-85W E40 840 120D GM
929001170108	MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D	929001886807	ESSLEDLustre 6.5-75W E14 827 P45NDFR RCA
929001170208	MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D	929001886907	ESSLEDLustre 6.5-75W E14 840 P45NDFR RCA
929001170308	MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D	929001899847	ESSLEDBulb 9W E27 3000K 230V 3CT/4 RCA
929001170408	MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 40D	929001908108	MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8 FF RCA
929001170508	MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D	929001915337	LEDBulb 8W E27 3000K 230V 1CT/12 APR
929001170608	MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 12D	929001915737	LEDBulb 10W E27 3000K 230V 1CT/12 APR
929001170708	MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 12D	929001916107	LEDBulb 12W E27 3000K 230V 1PF/12 APR
929001171208	MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D	929001916137	LEDBulb 12W E27 3000K 230V 1CT/12 APR
929001171308	MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 40D	929001954907	LED Bulb 12W E27 3000K HV 1PF/20 GMGC
929001182332	Corepro LEDbulb ND 6-40W E27 A60 CL	929001962587	ESS LEDBulb 3W E27 4000K 230V 1CT/12 RCA
929001184508	LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G	929001975108	LEDClassic 6-60W G120 E27 830 CL NDAPR
929001184538	LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP I G	929001975608	LEDClassic 4-40W B35 E14 865 CL NDAPR
929001184638	LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP I G	929001338808	ESSENTIAL LEDtube 1200mm 14.5W840 T8AP I
929001184708	LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP C G	929001844908	LED spot 3-35W 120D 4000K 220V
929001184738	LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP I G	929001857587	LED Spot 4W E14 6500K 230V R50 RCA
929001184808	LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP C G	929001886107	ESSLEDCandle 4-40W E14 827 B35NDFRRCA
929001187712	Master LEDTube 1200 mm 18W 840 T8 I W	929001886507	ESSLEDCandle 6.5-75W E14 827 B35NDFRRCA
929001187812	Master LEDTube 1200 mm 18W 865 T8 I W	929001900087	ESS LEDBulb 9W E27 6500K 230V 1CT/12 RCA
929001187912	Master LEDTube 600 mm 10W 840 T8 I W	929001914537	LEDBulb 4W E27 3000K 230V 1CT/12 APR
929001188012	Master LEDTube 600 mm 10W 865 T8 I W	929001915307	LEDBulb 8W E27 3000K 230V 1PF/12 APR
929001193911	ESSENTIAL LEDtube 1200mm 18W 840 T8C W G	929001915707	LEDBulb 10W E27 3000K 230V 1PF/12 APR
929001194611	ESSENTIAL LEDtube 600mm 9W 840 T8 C W G	929001916307	LEDBulb 12W E27 6500K 230V 1PF/12 APR
929001194711	ESSENTIAL LEDtube 600mm 9W 865 T8 C W G	929001916337	LEDBulb 12W E27 6500K 230V 1CT/12 APR
929001200502	MAS LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR	929001937908	TForce Core HB 37-40W E27 830
929001200708	Essential LEDtube 1500mm 25W 865 I	929001938308	TForce Core HB 50-50W E27 840
929001200802	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	929001939208	TForce Core HB 90-80W E40 840
929001200902	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	929001941808	LEDClassic 5.5-48W ST64 E27 825CL GNDAPR
929001201002	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	929001960307	ESSLEDLustre 5.5-60W E14 865 P45NDFR RCA
929001201102	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	929001962947	ESS LEDBulb 11W E27 4000K 230V 3CT/4 RCA

Дата: 13.11.2018

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

929001201208	LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	929001974608	LEDClassic 6-60W A60 E27 865 CL NDAPR
929001201302	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	929001278038	LED Bulb 16-120W E26 6500K 230V A75 KR
929001201308	LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	929001278138	LED Bulb 19-160W E26 6500K 230V A95 KR
929001201402	CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	929001857887	LED Spot 7W E27 6500K 230V R63 RCA
929001201408	LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	929001886207	ESSLED Candle 4-40W E14 840 B35NDFRCA
929001201502	CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	929001887207	ESSLED Candle 6.5-75W E27 840 B35NDFR RCA
929001205602	CorePro candle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	929001892987	ESS LED Bulb 3W E27 3000K 230V 1CT/12 RCA
929001205702	CorePro lustre ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	929001905707	ESSLED Candle 6.5-75W E14 827 BA35NDFRCA
929001205802	CorePro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	929001906427	LED SSW A60 3S 7.5-70W E27 WH 1BC/8 APR
929001205902	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	929001908408	MAS LED tube 1500mm UO 24W 865 T8 FF RCA
929001206002	Corepro candle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	929001921601	LED classic 50W A60 E27 FL GOLD D SRT4
929001206102	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	929001935701	LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D
929001208427	Scene Switch A60 3S 9-70W E27 6500K	929001938208	TForce Core HB 48-50W E27 830
929001208727	Scene Switch A60 3S 9-70W E27 3000K	929001959807	ESSLED Candle 5.5-60W E14 827 B35NDFR RCA
929001209027	Scene Switch P45 2S 6.5-60W E27 6500K	929001960007	ESSLED Candle 5.5-60W E14 865 B35NDFR RCA
929001209327	Scene Switch P45 2S 6.5-60W E27 3000K	929001962847	ESS LED Bulb 9W E27 4000K 230V 3CT/4 RCA
929001211702	MAS LED candle DT 8-60W B40 E14 827 CL	929001962987	ESS LED Bulb 11W E27 4000K 230V 1CT/12RCA
929001214402	Corepro LED bulb ND 8-60W E27 A60 CL	929001974808	LEDClassic 4-40W A60 E27 865 CL NDAPR
929001215208	Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D	929001873401	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM
929001215602	MAS LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 830 40D	929001886407	ESSLED Candle 4-40W E27 840 B35NDFR RCA
929001218108	Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D	929001915507	LED Bulb 8W E27 6500K 230V 1PF/12 APR
929001218308	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	929001915537	LED Bulb 8W E27 6500K 230V 1CT/12 APR
929001218358	LED classic 50W GU10 CDL 36D ND 1BC/6	929001937708	TForce Core HB 28-30W E27 840
929001227208	LEDClassic 4.5-50W B35 E14 WW CL D APR	929001938608	TForce Core HB 50-50W E40 840
929001227308	LEDClassic 5-50W BA35 E14 WW CL D APR	929001954807	LED Bulb 10W E27 6500K HV 1PF/20 GMGC
929001227408	LEDClassic 5-50W P45 E14 WW CL D APR	929001974708	LEDClassic 4-40W A60 E27 830 CL NDAPR
929001227608	LEDClassic 4.5-50W P45 E27 WW CL D APR	929001147307	Essential LED 4-35W 2700K MR16 24D
929001227908	LEDClassic 5-50W A60 E27 WW CL D APR	929001242982	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10
929001228008	LEDClassic 7.5-70W A60 E27 WW CL D APR	929001247047	LED Spot 50W GU10 CW 36D ND RCA
929001228108	LED Cla 7.5-60W A60 E27 2000K GOLD APR	929001325107	ESS LED Candle 8-90W E14 827 B38NDFRCA
929001228508	LEDClassic 7-65W ST64 E27 WW GOLD D APR	929001338608	ESSENTIAL LED tube 600mm 8W840 T8 AP I
929001228608	LEDClassic 7-70W ST64 E27 WW CL	929001338708	ESSENTIAL LED tube 600mm 8W865 T8 AP I

Дата: 13.11.2018

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

	D APR		
929001228658	LED classic 60W ST64 E27 WW CL D SRT4	929001338908	ESSENTIAL LEDtube 1200mm 14.5W865 T8AP I
929001228908	LEDClassic 7-60W ST64 E27 2000K GOLD APR	929001364642	MR11 3.5W-25W 250lm 36D 2700K GU10 ND
929001229008	LEDClassic 7-70W G93 E27 WW CL D APR	929001844508	LED spot 5-50W 120D 2700K 220V
929001229307	LEDGlobe8.5-70W G93 E27 CDL 230V APR	929001886607	ESSLED Candle 6.5-75W E14 840 B35NDFR RCA
929001232702	CorePro LEDbulb D 6-40W A60 E27 827	929001887007	ESSLEDLustre 6.5-75W E27 827 P45NDFR RCA
929001234702	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	929001899287	ESS LEDBulb 5W E27 6500K 230V 1CT/12 RCA
929001234802	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	929001900247	ESSLED Bulb 11W E27 3000K 230V 3CT/4 RCA
929001235302	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	929001905807	ESSLED Candle 6.5-75W E14 840 BA35NDFR RCA
929001235902	CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D	929001906727	LED SSW A60 3S 7.5-70W E27 CDL 1BC/8 APR
929001237108	LEDClassic 4-50W A60 E27 WW CL ND APR	929001908308	MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8 FF RCA
929001237208	LEDClassic 6-70W A60 E27 WW CL ND APR	929001915937	LED Bulb 10W E27 6500K 230V 1CT/12 APR
929001237308	LEDClassic 4-50W ST64 E27 WW CL ND APR	929001935601	LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D
929001237408	LEDClassic 6-70W ST64 E27 WW CL ND APR	929001938908	TForce Core HB 70-65W E40 840
929001238408	LEDClassic 2-25W BA35 E14 WW CL ND APR	929001941708	LEDClassic 5.5-48W A60 E27 825 CL_GNDAPR
929001238708	LEDClassic 2-25W P45 E27 WW CL ND APR	929001955007	LED Bulb 12W E27 6500K HV 1PF/20 GMGC
929001238808	LEDClassic 6-70W G93 E27 WW CL ND APR	929001955307	LED Bulb 10W E27 3000K HV 1PF/20 GMGC
929001239708	Essential LED 3-35W 2700K MR16 24D	929001960107	ESSLEDLustre 5.5-60W E14 827 P45NDFR RCA
929001240108	Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D	929001801108	Master LED Poultry 9.5W 830 Dim
929001240208	Essential LED 5-50W 6500K MR16 24D	929001906127	LED SSW A60 8-70W E27 WH-CDL 1BC/8 APR
929001242008	MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 930 10D	929001938008	TForce Core HB 40-40W E27 840
929001242108	MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 940 10D	929001165037	LED Bulb 18-130W E27 6500K 230V A67 /PF
929001242208	MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 927 24D	929001286331	LED classic 75W A60 E27 WW FR ND 1CT/10
929001242308	MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 930 24D	929001875908	TForce HB 100-85W E40 865 120D GM
929001242408	MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 940 24D	929001900487	ESS LED Bulb 11W E27 6500K 230V 1CT/12 RCA
929001242508	MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 927 36D	929001915137	LED Bulb 6W E27 6500K 230V 1CT/12 APR
929001242608	MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 930 36D	929001243082	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10
929001242708	MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 940 36D	929001873601	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM
929001244402	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827	929001962687	ESS LED Bulb 5W E27 4000K 230V 1CT/12 RCA
929001249902	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G	929001962787	ESS LED Bulb 7W E27 4000K 230V 1CT/12 RCA
929001274208	ESS LED MR16 3-35W 36D 830 100-240V	929001974908	LEDClassic 4-40W ST64 E27 830 CL NDAPR

Дата: 13.11.2018

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

929001274408	ESS LED MR16 4.5-50W 36D 830 100-240V	929001264508	Essential LED 5.5-40W 2700K GX53
929001274608	ESS LED MR16 3-35W 36D 865 100-240V	929001325701	LED 15W T25 E14 WW FR ND SRT4
929001274808	ESS LED MR16 4.5-50W 36D 865 100-240V	929001857987	LED Spot 10W E27 2700K 230V R80 RCA
929001277208	LEDtube HO 1200mm 20W 740 T8 AP I G	929001858087	LED Spot 10W E27 4000K 230V R80 RCA
929001277408	LEDtube HO 600mm 10W 740 T8 AP I G	929001858187	LED Spot 10W E27 6500K 230V R80 RCA
929001277508	LEDtube HO 600mm 10W 765 T8 AP I G	929001888801	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CL ND 1SRT
929001280108	LED PLC 8.5W 865 2P G24d-3	929001893287	ESS LEDBulb 3W E27 6500K 230V 1CT/12 RCA
929001284302	MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	929001899887	ESS LEDBulb 9W E27 3000K 230V 1CT/12 RCA
929001284502	MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	929001908008	MAS LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8 FF RCA
929001284602	MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	929001914707	LEDBulb 4W E27 6500K 230V 1PF/12 APR
929001289508	ESSENTIAL LEDtube 1500mm 25W 840 I	929001914907	LEDBulb 6W E27 3000K 230V 1PF/12 APR
929001289608	ESSENTIAL LEDtube 1500mm 25W 830 I	929001915107	LEDBulb 6W E27 6500K 230V 1PF/12 APR
929001296102	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	929001915907	LEDBulb 10W E27 6500K 230V 1PF/12 APR
929001296302	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	929001935501	LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND
929001296402	TForce LED HPL ND 48-33W E27 740 CL	929001975008	LEDClassic 6-60W ST64 E27 830 CL NDAPR
929001296502	TForce LED HPL ND 44-33W E27 740 FR	929001146007	Essential LED 5.5-50W 2700K MR16 24D
929001296602	TForce LED HPL ND 32-25W E27 740 CL	929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
929001296702	TForce LED HPL ND 29-25W E27 740 FR	929001250447	LED Spot 50W GU10 WW 36D ND RCA
929001297802	MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8	929001278238	LEDBulb 23-200W E26 6500K 230V A110 KR
929001297902	MAS LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8	929001857387	LED Spot 4W E14 2700K 230V R50 RCA
929001298002	MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8	929001857487	LED Spot 4W E14 4000K 230V R50 RCA
929001298802	MAS LEDtube 1500mm HO 20W865 T8	929001857787	LED Spot 7W E27 4000K 230V R63 RCA
929001298902	MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8	929001886707	ESSLED Candle 6.5-75W E27 827 B35NDFR RCA
929001299002	MAS LEDtube 1200mm HO 14W840 T8	929001888617	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND RF
929001299102	MAS LEDtube 1200mm HO 14W865 T8	929001899687	ESS LEDBulb 7W E27 6500K 230V 1CT/12 RCA
929001299208	MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8	929001914507	LEDBulb 4W E27 3000K 230V 1PF/12 APR
929001299408	MAS LEDtube 1200mm HO 14W865 T8	929001914737	LEDBulb 4W E27 6500K 230V 1CT/12 APR
929001299808	LEDtube HO 1200mm 20W 730 T8 AP I G	929001938508	TForce Core HB 48-50W E40 830
929001299908	LEDtube HO 600mm 10W 730 T8 AP I G	929001974508	LEDClassic 6-60W A60 E27 830 CL NDAPR
929001304507	LEDBulb 5-50W E27 3000K 230V A60 /PF	929001229108	LEDClassic 7-60W G120 E27 2000K GOLD APR
929001304537	LEDBulb 5-50W E27 3000K 230V A60	929001239808	Essential LED 3-35W 6500K MR16 24D

Дата: 13.11.2018

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

929001304607	LEDBulb 5-50W E27 6500K 230V A60/PF	929001264408	Essential LED 5.5-40W 4000K GX53
929001304637	LEDBulb 5-50W E27 6500K 230V A60	929001299308	MAS LEDtube 1200mm HO 14W840 T8
929001304707	LEDBulb 8-70W E27 3000K 230V A60 /PF	929001322508	MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D
929001304737	LEDBulb 8-70W E27 3000K 230V A60	929001347408	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D
929001304807	LEDBulb 8-70W E27 6500K 230V A60/PF	929001844808	LED spot 3-35W 120D 2700K 220V
929001304837	LEDBulb 8-70W E27 6500K 230V A60	929001845008	LED spot 3-35W 120D 6500K 220V
929001312207	LEDBulb 6.5-60W E27 3000K 230V A60/PF	929001857687	LED Spot 7W E27 2700K 230V R63 RCA
929001312237	LEDBulb 6.5-60W E27 3000K 230V A60	929001887107	ESSLEDLuster 6.5-75W E27 840 P45NDFR RCA
929001312307	LEDBulb 6.5-60W E27 6500K 230V A60/PF	929001890201	LED classic 40W ST64 E27 WW CL ND SRT4
929001312337	LEDBulb 6.5-60W E27 6500K 230V A60	929001900227	ESSLEDBulb 11W E27 3000K 230V 2CT/6 RCA
929001312402	CorePro LED bulb 12.5-100W A60 E27 840	929001907908	MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8 FF RCA
929001322502	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	929001914937	LEDBulb 6W E27 3000K 230V 1CT/12 APR
929001322708	Essential LED 10-80W PAR38 827 25D	929001959907	ESSLEDCandle 5.5-60W E14 840 B35NDFR RCA
929001322901	LED Classic 75W PAR30S WW 25D D SRT4	929001975508	LEDClassic 4-40W B35 E14 830 CL NDAPR
929001323002	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	929001184608	LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP C G
929001323108	MAS LEDspot D 9-70W E27 927 PAR30S 25D	929001184838	LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP I G
929001326102	MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 36D	929001194511	ESSENTIAL LEDtube 1200mm 18W 865 T8C W G
929001331001	LED classic 40W A60 E27 WW CL D SRT4	929001201508	LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2
929001331201	LED classic 60W A60 E27 WW CL D SRT4	929001229607	LEDGlobe11.5-85W G120 E27 WW 230V APR
929001332101	LED classic 40W B35 E14 WW CL D SRT4	929001238308	LEDClassic 2-25W B35 E14 WW CL ND APR
929001332501	LED classic 40W P45 E14 WW CL D SRT4	929001238608	LEDClassic 2-25W P45 E14 WW CL ND APR
929001332801	LED classic 40W BA35 E14 WW CL D SRT4	929001241908	MAS LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 927 10D
929001332901	LED classic 48W A60 E27 FL GOLD D SRT4	929001277308	LEDtube HO 1200mm 20W 765 T8 AP I G
929001336402	MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W840 T8	929001280208	LED PLC 6.5W 865 2P G24d-2
929001338902	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	929001350808	LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1
929001341502	MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D	929001355808	LEDBulb 40W E27 6500K 230V A130 APR
929001342302	MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36D	929001380708	ESSENTIAL LEDtube 600mm 8W840 G5 I APR
929001342402	MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 36D	929001801308	Master LED Poultry 9.5W 865 Dim
929001342502	MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 36D	929001802731	LED classic 100W A67 WW FR ND 1CT/10
929001346702	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	929001811447	ESSLEDCandle 6.5W E27 827 B38NDFRRCA 3CT
929001346802	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	929001812508	TForce Core HB 200-160W E40 840 WB GM

Дата: 13.11.2018

ДЕКЛАРАЦІЯ
ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

929001346902	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	929001844608	LED spot 5-50W 120D 4000K 220V
929001347002	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	929001844708	LED spot 5-50W 120D 6500K 220V
929001937608	TForce Core HB 26-30W E27 830	929001886307	ESSLEDCandle 4-40W E27 827 B35NDFR RCA
929001962887	ESS LEDBulb 9W E27 4000K 230V 1CT/12 RCA	929001899087	ESS LEDBulb 5W E27 3000K 230V 1CT/12 RCA
929001955107	LED Bulb 7W E27 3000K HV 1PF/20 GMGC	929001899487	ESS LEDBulb 7W E27 3000K 230V 1CT/12 RCA
929001955207	LED Bulb 7W E27 6500K HV 1PF/20 GMGC	929001900287	ESS LEDBulb 11W E27 3000K 230V 1CT/12RCA
		929001908208	MAS LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8 FF RCA

Директор ТОВ «ФІЛІПС СВІТЛОВІ
РІШЕННЯ УКРАЇНА»

МП



О.М. Шершень
(ініціали та прізвище)

Дата: 13.11.2018