

PHILIPS

Professionella
LED-arbetslampor



2020
Se bättre,
arbeta bättre



Innehållsförteckning

Besegra **mörkret** varje dag

När du reparerar eller underhåller fordon finns det inget utrymme för fel. Våra arbetslampor för professionellt bruk har kraftfulla LED-lampor för intensivt vitt ljus och en bred kägla för att belysa varje detalj med knivskarp precision. Det naturliga vita ljuset är utformat för att ge optimal skärpa och sikt, och förbättrar även synkomforten så att du kan arbeta utan att bli trött. Så även när du arbetar med svåra problem, eller i trånga utrymmen, kan du vara säker på att du har rätt verktyg för jobbet.

8

Pennlampa

Penlight Professional	9
PEN20S	10
Penlight Premium	11

16

Handlampa

RCH5S	17
RCH10S	18
RCH21S	19
RCH25	20
RCH31UV	22
CBL10	23

28

Specialiserad lampa

CBH52	29
MDLS CRI 3-modules	30

12

Pannlampa

HDL10	13
HL22M	14

24

Flodljus

PJH10	25
PJH20 CRI	26

32

Översikt

Produktegenskaper	32
Sortimentjämförelse	36
Beställningsinformation	38



Hitta rätt professionell **LED-worklight** för ditt jobb

Pennlampa

Penlight Professional	PEN20S	Penlight Premium
Öka ljuset 130 lm <11 h	Öka ljuset 200 lm <2 h	Öka ljuset 145 lm <2,5 h
Eco-ljuset 100 lm <4 h	Eco-ljuset 100 lm <4 h	Eco-ljuset 60 lm <6 h
Ljusvinkel/flexibilitet 40°	Ljusvinkel/flexibilitet 80°	Ljusvinkel/flexibilitet 80°
Funktioner 20 lm spot	Funktioner 100 lm spot	Funktioner 120 lm spot
Armatyr Klämma	Armatyr Klämma Magnet	Armatyr 80° klämma Magnet
Robusthet IP54	Robusthet IP54 IK07	Robusthet IP54 IK07
Fettålig Verkstads säker	Fettålig Verkstads säker	Fettålig Verkstads säker
Strömförsörjning 3x AAA	Strömförsörjning <2 h	Strömförsörjning 2 h
	Laddningsfunktioner Mikro-USB 1500x	Laddningsfunktioner Mikro-USB
Beställningspost LPL19B1 GOC 38819031	Beställningspost LPL67X1 GOC 05261231	Beställningspost LPL28RECHX1 GOC 39220394

Pannlampa

HDL10	Nyhet HL22M
Öka ljuset 100 lm <10 h	Öka ljuset 300 lm <3 h
Eco-ljuset 50 lm <10 h	Eco-ljuset 150/50 lm <6/<12 h
Ljusvinkel/flexibilitet 50° 90°	Ljusvinkel/flexibilitet 110° 45°
Funktioner	Funktioner Dimmer Rörelsesensor
Armatyr Huvudband	Armatyr Huvudband
Robusthet IPX4	Robusthet IP67 IK07
Fettålig Verkstads säker	Fettålig Verkstads säker
Strömförsörjning 3x AAA	Strömförsörjning <3 h
	Laddningsfunktioner Mikro-USB
Beställningspost LPL29B1 GOC 39360631	Beställningspost LPL74X1 GOC 00824431

Handlampa

RCH5S	RCH10S	RCH21S	RCH25
Öka ljuset 300 lm <1,5 h	Öka ljuset 200 lm <3 h	Öka ljuset 300 lm 3,5 h	Öka ljuset 500 lm <3,5 h
Dimmed light 30 lm <12 h	Eco-ljuset 100 lm <6 h	Eco-ljuset 120 lm 6 h	Dimmed light 50 lm <10 h
Ljusvinkel/flexibilitet 120° 180°	Ljusvinkel/flexibilitet 120°	Ljusvinkel/flexibilitet 90° 90°	Ljusvinkel/flexibilitet 120° 180°
Funktioner Dimmer 120 lm		Funktioner FindMe	Funktioner Dimmer 300 lm
Armatyr 360° krok Magnet	Armatyr 360° krok Magnet	Armatyr 360° krok Magnet	Armatyr 360° krok Magnet
Robusthet IP68 IK09	Robusthet IP54 IK07	Robusthet IP65 IK08	Robusthet IP68 IK09
Fettålig Verkstads säker	Fettålig Verkstads säker	Fettålig Verkstads säker	Fettålig Verkstads säker
Strömförsörjning <2,5 h	Strömförsörjning <3 h	Strömförsörjning <2 h	Strömförsörjning <3,5 h
Laddningsfunktioner Dockningsstation	Laddningsfunktioner Mikro-USB	Laddningsfunktioner 1500x	Laddningsfunktioner Dockningsstation
Beställningspost LPL62X1 GOC 05163931	Beställningspost LPL66X1 GOC 05205631	Beställningspost LPL47X1 GOC 39841031	Beställningspost LPL63X1 GOC 05165331

Handlampa

Flodljus

Specialiserad lampa

RCH31UV	CBL10	PJH10	PJH20	Nyhet	CBH52	HDL10
<p>Öka ljuset</p> <p>350 lm 3,5 h</p> <p>Eco-ljuset</p> <p>150 lm <8 h</p> <p>Ljuskvinkel/flexibilitet</p> <p>90° 90°</p> <p>Funktioner</p> <p>UV-lampa FindMe</p> <p>Armatur</p> <p>360° krok Magnet</p> <p>Robusthet</p> <p>IP54 IK07</p> <p>Fettålig</p> <p>Verkstadsäker</p> <p>Strömförsörjning</p> <p>2,5 h</p> <p>Laddningsfunktioner</p> <p>Dockningsstation</p> <p>Beställningspost LPL34UVX1 GOC 39419131</p>	<p>Öka ljuset</p> <p>330 lm</p> <p>Ljuskvinkel/flexibilitet</p> <p>120°</p> <p>Armatur</p> <p>360° krok</p> <p>Robusthet</p> <p>IP54 IK07</p> <p>Fettålig</p> <p>Verkstadsäker</p> <p>Strömförsörjning</p> <p>100-240 V 5 m</p> <p>Beställningspost LPL35X1 GOC 39421431</p>	<p>Öka ljuset</p> <p>1000 lm <3 h</p> <p>Dimmed light</p> <p>100 lm <12 h</p> <p>Ljuskvinkel/flexibilitet</p> <p>90° 180°</p> <p>Funktioner</p> <p>Dimmer</p> <p>Armatur</p> <p>Magnet</p> <p>Robusthet</p> <p>IP68 IK09</p> <p>Fettålig</p> <p>Verkstadsäker</p> <p>Strömförsörjning</p> <p><4,5 h</p> <p>Laddningsfunktioner</p> <p>Mikro-USB</p> <p>Beställningspost LPL64X1 GOC 05167731</p>	<p>Öka ljuset</p> <p>2300 lm 2 h</p> <p>Eco-ljuset</p> <p>1200 lm 4 h</p> <p>Ljuskvinkel/flexibilitet</p> <p>90° 180°</p> <p>Funktioner</p> <p>CRI 92 Matt filter</p> <p>Armatur</p> <p>1,1-2,08 m hållare</p> <p>Robusthet</p> <p>IP67 IK09</p> <p>Fettålig</p> <p>Verkstadsäker</p> <p>Strömförsörjning</p> <p>100-240 V 5 m</p> <p>Laddningsfunktioner</p> <p>3,5 h Powerbank</p> <p>Beställningspost LPL64X1 GOC 39609631</p>	<p>Öka ljuset</p> <p>1200 lm <3 h</p> <p>Eco-ljuset</p> <p>900/500 lm <4/<5 h</p> <p>Ljuskvinkel/flexibilitet</p> <p>120° 360°</p> <p>Funktioner</p> <p>Flyttbar ljuskälla</p> <p>Armatur</p> <p>1,1-2,08 m hållare</p> <p>Robusthet</p> <p>IP54 IK07</p> <p>Fettålig</p> <p>Verkstadsäker</p> <p>Strömförsörjning</p> <p>100-240 V 5 m</p> <p>Laddningsfunktioner</p> <p>3,2 h</p> <p>Beställningspost LPL73X1 GOC 00521231</p>	<p>Öka ljuset</p> <p>100 lm <10 h</p> <p>Eco-ljuset</p> <p>50 lm <10 h</p> <p>Ljuskvinkel/flexibilitet</p> <p>50° 90°</p> <p>Armatur</p> <p>Huvudband</p> <p>Robusthet</p> <p>IPX4</p> <p>Fettålig</p> <p>Verkstadsäker</p> <p>Strömförsörjning</p> <p>3x AAA</p> <p>Beställningspost LPL29B1 GOC 39360631</p>	





Pennlampa



Pennlampor är perfekta för **snabba inspektionsjobb**. De är små och uppladdningsbara, vilket gör att du kan arbeta en **hel dag utan avbrott**. Våra pennlampor är **robusta** upp till IK07 och erbjuder olika **handsfree-funktioner** som underlättar ditt dagliga arbete.

Penlight Professional

LPL19B1


Det bärbara inspektionsverktyget

Huvudfunktioner

Intensivt vitt ljus för optimal sikt




Enkel åtkomst till trånga utrymmen



Klar att använda för varje inspektionsjobb



Det lilla extra



Beställningsinformation

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Beställningsnummer	MOQ*
Pennlampa Professional	8727900388190	8727900388206	38819031	LPL19B1	6

*Minsta beställningsantal

PEN20S

LPL67X1

Högkvalitativ LUXEON LED-lampa, kompakt och laddningsbar

Huvudfunktioner

Vitt LED-ljus av hög kvalitet




Extremt tålig och robust



Lättanvänd lampa



Det lilla extra



Beställningsinformation

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Beställningsnummer	MOQ*
PEN20S	8719018052612	8719018052629	05261231	LPL67X1	6

*Minsta beställningsantal

Penlight Premium

LPL28RECHX1

Högeffektiv LUXEON Rebel LED-lampa, kompakt och laddningsbar

Huvudfunktioner

Behagligt ljus för att motverka trötthet under arbete



Enkel att använda och robust för det dagliga arbetet



Snabb laddning och konsekvent ljusflöde



Det lilla extra



Beställningsinformation

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Beställningsnummer	MOQ*
Pennlampa Premium	8727900392203	8727900392210	39220394	LPL28RECHX1	4

*Minsta beställningsantal



HDL10 LPL29B1

Praktisk pannlampa

Huvudfunktioner

Dubbla ljuslägen

- 
6000 K
 Färg-temperatur
- 
100 lm
 Högsta ljuseffekt
- 
50 lm
 Eco-lampa

Bred spridningsvinkel

- 
50°
 Spridning-svinkel
- 
90°
 Roterande ljusmodul

Högkvalitativ finish

- 
Pannband
- 
< 10h
 Drifttid
- 
3x AAA
 Laddningstid
- 
IPX4
 Robusthet
- 
Verkstadsäker
 Fettålig



Det lilla extra

-  **Förbättrad drifttid som varar hela dagen < 10h**
-  **90° roterande ljusmodul för att rikta ljusflödet**

Pannlampa



Handsfree-belysning innebär att du kan arbeta bättre och enklare. När du behöver använda båda händerna för att fokusera på en inspektionsuppgift eller när du arbetar i trånga utrymmen är våra **pannlampor** de perfekta verktygen. Deras **justerbara spridningsvinkel** och huvudband, samt unika funktioner som **FindMe-LED**, bidrar till att din arbetsplats lysas upp optimalt.

Beställningsinformation

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Beställningsnummer	MOQ*
HDL10	8727900393606	8727900393699	39360631	LPL29B1	6

*Minsta beställningsantal

HL22M

LPL74X1

Uppladdningsbar LED Pannlampa med rörelsesensor

Huvudfunktioner

Fler funktioner för ljusspridning

- upp till **6500 K**
Färg-temperatur
- 300 lm**
Högsta ljuseffekt
- 150 lm**
Eco-lampa
- Rörelsesensor
- Blixtljus funktion
- 50-300 lm**
Dimmat ljus



Förbättrade funktioner

- Pannband
- Roterande ljusmodul
- Av/På knapp
- Laddningsbar
- Mikro-USB
- Laddningstid **2.8 h**
- Drifttid **3/6/12 h**



Högkvalitativ finish

- Gummihandtag
- IK07**
Hög stöttålighet
- IP67**
Robusthet
- Verkstadssäker
Fettålig

Det lilla extra


- Ställbart ljussken från 50 lumen till 300 lumen**
- Inbyggd blinkfunktion**
- Elastiskt och bekvämt Anti-slip pannband. Enkelt att justera**



Beställningsinformation

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Beställningsnummer	MOQ*
HL22M	8719018008244	8719018008251	00824431	LPL74X1	6

*Minsta beställningsantal



Pannlampa

Pannlampa



Handlampa



Handlampor är mångsidiga och kan täcka alla behov i de tuffaste miljöerna. Med allt från kompakta till större lampor, med eller utan sladd, laddningsbar via en dockningsstation eller micro-USB samt dubbelt ljusläge kan proffs alltid hitta det bästa verktyget att arbeta med. De är även fantastiskt hållbara och robusta och har en riktbar belysningsmodul, vilket gör dem till den perfekta partnern i varje situation.

RCH5S

LPL62X1

Fickinspektionslampa

Huvudfunktioner

Vitt LED-ljus av hög kvalitet




Mångsidighet



Kraftfullt batteri och hållbar design



Det lilla extra



Beställningsinformation

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Beställningsnummer	MOQ*
RCH5S	8719018051639	8719018051646	05163931	LPL62X1	6

*Minsta beställningsantal

RCH10S

LPL66X1

Sladdlös och robust lampa

Huvudfunktioner

Klart ljus

- 6000 K Färgtemperatur
- 200 lm Högsta ljuseffekt
- 100 lm Eco-lampa
- 120° Spridningsvinkel

Robust och tålig

- IP54 Robusthet
- IK07 Hög stöttålighet
- Verkstadssäker Fettålig

Handsfree-belysning

- Trådlös
- Stark magnet
- Krok
- Laddningsbar
- Drifttid 6/3 h
- Mikro-USB
- Laddningstid 3 h

Det lilla extra

- Utan sladd för handsfree-användning
- Mycket vid spridningsvinkel 120°
- Hög stöttålighet IK07



Beställningsinformation

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Beställningsnummer	MOQ*
RCH10S	8719018052056	8719018052063	05205631	LPL66X1	6

*Minsta beställningsantal

RCH21S

LPL47X1

Robust laddningsbar lampa med dockningsstation

Huvudfunktioner

Vitt LED-ljus av hög kvalitet

- 6000 K Färgtemperatur
- 300 lm Högsta ljuseffekt
- 120 lm Eco-lampa
- 90° Spridningsvinkel

Mer robust och mångsidig

- Gummihandtag
- IP65 Robusthet
- IK08 Hög stöttålighet
- Verkstadssäker Fettålig
- Roterande ljusmodul
- Hitta mig - LED
- Stark magnet
- Krok

Extra hållbart litiumMOQatteri

- Laddningsbar 1500 x
- Laddningstid < 2 h
- Drifttid 6/3.5 h
- Dockningsstation

Det lilla extra

- Mycket stöttålighet IK08
- Otroligt kraftfullt litiumMOQatteri med upp till 1500 uppladdningscykler
- Gummibeläggning för ett säkert grepp



Beställningsinformation

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Beställningsnummer	MOQ*
RCH21S	8727900398410	8727900398427	39841031	LPL47X1	6

*Minsta beställningsantal

Handlampa

Handlampa

RCH25

LPL63X1

Robust och kraftfull inspektionslampa

Huvudfunktioner

Vitt LED-ljus av hög kvalitet

- 6000 K**
Färgtemperatur
- 500 lm**
Högsta ljuseffekt
- 50 lm**
Dimmat ljus
- 300 lm**
Spot
- 120°**
Spridningssvinkel

Utökad robusthet och mångsidighet

- IP68**
Robusthet
- IK09**
Fantastisk stöttålighet
- Verkstads säker**
Fettålig
- 180°**
Roterande ljusmodul
- Stark magnet**
- Krok**



Långvarigt batteri

- Laddningsbar**
- < 3.5 h**
Laddningstid
- < 10/3.5 h**
Drifttid
- Dockningsstation**

Det lilla extra

Unik dimmerfunktion: 50–500 lumen

Hög stöt-, damm- och vattentålighet


Delad dockningsstation med RCH55



Beställningsinformation

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Beställningsnummer	MOQ*
RCH25	8719018051653	8719018051660	05165331	LPL63X1	6

*Minsta beställningsantal



Handlampa

Handlampa

RCH31UV

LPL34UVX1

Läckagedetektor med UV-ljus

Huvudfunktioner

Vitt LED-ljus av hög kvalitet

- 6000 K**
Färg-temperatur
- 350 lm**
Högsta ljuseffekt
- 150 lm**
Eco-lampa
- UV-lampa**
- Hitta mig-LED**

Praktisk och mångsidig lampa

- 90°**
Spridning-svinkel
- 90°**
Roterande ljusmodul
- Stark magnet**
- Krok**
- IP54**
Robusthet
- IK07**
Hög stöttålighet
- Verkstads-säker**
Fettålig



Extra hållbart batteri

- Laddningsbar**
- 2.5 h**
Laddningstid
- 8/3.5 h**
Drifttid
- Docknings-station**



Det lilla extra

- Extra UV-ljus för att upptäcka läckor i kylsystem**
- Hög stöttålighet**
- Laddningsbar via en dockningsstation**

Beställningsinformation

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Beställningsnummer	MOQ*
RCH31UV	8727900394191	8727900394207	39419131	LPL34UVX1	6

*Minsta beställningsantal

CBL10

LPL35X1

Kraftfull och robust lampa med sladd

Huvudfunktioner

Vit högeffekts-LED-lampa

- 6000 K**
Färg-temperatur
- 330 lm**
Högsta ljuseffekt
- 120°**
Spridning-svinkel

Förbättrad tålighet

- IP54**
Robusthet
- IK07**
Hög stöttålighet
- Verkstads-säker**
Fettålig
- 360°**
Krok



Lätthanvänd för dagliga uppgifter

- 5 m**
Sladd
- 100-240 V**
Strömför-sörjning

Det lilla extra

- Hög stöttålighet**
- 5 meter lång sladd**
- Mycket vid spridningsvinkel**



Beställningsinformation

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Beställningsnummer	MOQ*
CBL10	8727900394214	8727900394221	39421431	LPL35X1	6

*Minsta beställningsantal

Handlampa

Handlampa



Flodljus



Våra **flodljus med bred kägla** ger ett specialiserat och **kraftfullt vitt ljus**. Med sin unika **dimmerfunktion** och **höga färgåtergivningindex** kan du vara säker på att du ser bra när du arbetar. Deras **enastående hållbarhet**, upp till IK09 och IP68, och den **robusta designen** gör att du kan använda dem i de allra tuffaste miljöerna.

PJH10

LPL64X1

Liten handprojektor

Huvudfunktioner

Vitt LED-ljus av hög kvalitet



Mer robust och tålig



Fantastisk mångsidighet



Det lilla extra



Beställningsinformation

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Beställningsnummer	MOQ*
PJH10	8719018051677	8719018051684	05167731	LPL64X1	6

*Minsta beställningsantal

PJH20 CRI

LPL39X1

LED-projektor med färgkontroll

Huvudfunktioner

Kraftfull ljuseffekt som matchar dagsljus

- 6000 K**
Färgtemperatur
- 2300 lm**
Högsta ljuseffekt
- 1200 lm**
Eco-lampa
- 90°**
Spridningssvinkel
- 180°**
Roterande ljusmodul
- CRI 92**
Färgåtergivningsindex
- Filter för matt ljus**



Unik överlägsen tålighet

- IP67**
Robusthet
- IK09**
Fantastisk stöttålighet
- Verkstadsäker**
Fettålig
- Handtag**



Långvarigt batteri

- 3.5 h**
Laddningstid
- 4/2 h**
Drifttid
- 5 m**
Sladd
- 100-240 V**
Strömförsörjning
- Extra batteri**



Det lilla extra

- Högt färgåtergivningsindex som ligger nära naturligt solljus**
- Kraftfull dagsljuslampa**
2300 lm
- Hög stöt-, vatten- och dammtålighet**



Stativ kompatibelt med MDLS CRI och PJH20.



Beställningsinformation

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Beställningsnummer	MOQ*
PJH20 CRI	8727900396096	8727900396102	39609631	LPL39X1	6
PJH20 TRIPOD	8727900396348	8727900396355	39634833	LPL43X1	2

*Minsta beställningsantal





Specialiserad arbetslampe

Specialiserad arbetslampe



Vi har tagit fram **specialiserade arbetslampor** för att underlätta ditt dagliga arbete, utan att kompromissa med ljuseffekten eller robustheten. Vår **hybridlampe för motorhuvar** är speciellt framtagen för arbete i motorrum och har en 360° roterande belysningsmodul samt en teleskopställare. Vi har även utvecklat en **unik 3-1-modul** som innehåller kraftfulla men små arbetslampor med hög stöttålighet och en komplett uppsättning tillbehör för handsfree-användning.

CBH52

LPL73X1

Huvlampe med både sladd och batteri

Huvudfunktioner

Kraftfullt vitt ljus

- 
 upp till **5800 K**
 Färg-temperatur
- 
1200 lm
 Högsta ljuseffekt
- 
900 lm
 Bästa arbetseffekt
- 
500 lm
 Eco-lampe
- 
120°
 Spridning-svinkel

Förbättrade funktioner

- 
1.1-2.08 m
 Teleskopställare
- 
 Flyttbar belysningsmodul
- 
 Trådlös
- 
 5 m
 Sladd
- 
 3/4/5 h
 Drifttid

Hållbar och användarvänlig

- 
 Laddningsbar
- 
 Mikro-USB
- 
 Laddningstid
 3.2 h
- 
 Aluminium-hölje
- 
 IK07
 Hög stöttålighet
- 
 IP54
 Robusthet
- 
 Verkstadssäker
 Fettålighet

Det lilla extra

- 
 Utrustad med 32 hög kvalitativa LUXEON LED med upp till 1200 lm
- 
 1.1-2.08 m
 Integrerat teleskoprör som är utdragbart i bägge ändarna
- 
 5 m
 För sladd eller batteridrift



Specialiserad arbetslampe

Beställningsinformation

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Beställningsnummer	MOQ*
CBH52	8719018005212	8719018005229	00521231	LPL73X1	6

*Minsta beställningsantal

MDLS CRI 3-modules

LPL403MODX1

Rikttningsbara lampor för färgkontroll

Huvudfunktioner

Kraftfull ljuseffekt som matchar dagsljus

- 6000 K**
Färgtemperatur
- 1500 lm**
Högsta ljuseffekt
- 750 lm**
Eco-lampa
- CRI 92**
Färgåtergivningsindex
- Sladd**



Mångsidig och hög slitstyrka

- 360°**
Spridningssvinkel
- 120°**
Roterande ljusmodul
- Stark magnet**
- Klämma**
- IP54**
Robusthet
- IK07**
Hög stöttålighet
- Verkstadssäker**
- Fettålig**



Extra modul kan även beställas separat.

Avancerat batteri

- 1500 x**
Laddningsbar
- 1:1 h/3:2 h**
Laddningstid
- 2.5/1 h**
Drifttid
- Dockningsstation**



Det lilla extra

- Högt färgåtergivningsindex som ligger nära naturligt solljus**
- Hög stöttålighet**
- Laddningsbar via en dockningsstation**

Beställningsinformation

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Beställningsnummer	MOQ*
MDLS CRI 3-modules	8727900396270	8727900396287	39627066	LPL403MODX1	1
MDLS CRI Spare unit	8727900396294	8727900396300	39629433	LPL41SPAREX1	2

*Minsta beställningsantal



Funktioner på professionella arbetslampor

Ljusmodul



Maximalt ljusflöde (i lumen)

Högsta ljuseffekt



Drifttid under en laddningscykel

Drifttid



Blinkande röd LED för att enkelt hitta lampan i mörka utrymmen

Hitta mig - LED



Ljusflöde i strömsparläge (i lumen)

Eco-lampa



Ljusstrålens vinkel

Spridning-svinkel



En extra liten lampa som når smala utrymmen eller för att minska energiförbrukningen

Spot



Lampa som är flexibel tack vare en vridbar belysningsmodul

Vridbar belysningsmodul



Filter för att minska bländning från lackade ytor för att minska ansträngningen för ögonen och underlätta färgidentifiering

Filter för matt ljus



Justerbar ljusstyrka för att passa en mängd olika belysningsbehov, bland annat en minnesfunktion

Dimmer



Extra UV-ljus för att till exempel upptäcka läckor i kylsystem

UV-lampa



Högt färgåtergivningsindex på > 90 för arbetsförhållanden som ligger nära naturligt solljus

Matchar med dagsljus



Lamp is equipped with high-quality Lumileds LUXEON LED chips

Handsfree-funktioner



Magnet ingår i lampan

Stark magnet



Lampan är antingen en hybridlampa (användning med och utan sladd är möjlig) eller uppladdningsbar där ingen sladd behövs

Trådlös



Fasta tillbehör som klämmor, spänner, krok osv. så att du kan ha händerna fria

Armatyr



Lampan är utrustad med en tredje fot för enkel hantering och möjlighet till projektorläge

Handtag



Lampan kan bäras på pannan med det medföljande pannbandet

Pannband



Lampan kan användas som extrabatteri för att ladda USB-enheter

USB-port



Rörelsesensor möjliggör att stänga av och på lampan utan att vidröra den

Rörelsesensor

Robust och tålig



Grad av skydd som ges mot inträngning av fasta föremål, damm, oavsiktlig kontakt och vatten

Inträngningsskydd



Gummimaterial som täcker lampan för att förbättra greppet och öka dess robusthet.

Gummihandtag



Grad av skydd som ges av höljen mot externa mekaniska stötar

Stötskydd



Lampan har ett aluminiumhölje som ger en snygg och elegant design, bättre grepp och bättre hållbarhet

Aluminiumhölje



Mycket motståndskraftig mot fett och industrimedel

Fettålig

Design



Compact shape for easy handling and easy access to confined spaces.

Kompakt format



Flyttbar ljusmodul för att belysa det område där ljuset behövs mest

Flyttbar belysningsmodul



Lampan är utrustad med ett integrerat teleskoprör som är utdragbart i bägge ändarna

Teleskophållare

Strömförsörjning och laddning



Strömförsörjning via nätkabel

Nätkabel



Nätkabelns längd

Lång kabel



Otroligt hållbart litiumOQatterier med upp till 1500 laddningscykler (fem gånger längre än vanliga litiumOQatterier)

Laddningscykler



Strömförsörjning via laddningsbart batteri

Laddningsbar



Laddning via mikro-USB-kabel (medföljer i förpackningen)

Mikro-USB



Laddning via en dockningsstation (medföljer i förpackningen) som kan monteras på väggen

Dockningsstation



Strömförsörjning via nätsladd eller ett inbyggt laddningsbart reservbatteri

Hybridströmförsörjning



Tid för att ladda det inbyggda uppladdningsbara batteriet helt

Laddningstid








Strömförsörjning via 3 AAA-batterier (medföljer i förpackningen)

3 x AAA-batterier medföljer


IP-inträngnings- ningsskydd

Grad av skydd som ges mot inträngning av fasta föremål, damm, oavsiktlig kontakt och vatten i elektrisk utrustning.

1:a siffran - skydd mot beröring och inträngande föremål













2:a siffran - skydd mot inträngande vatten



IK-stöttå- lighet

Grad av skydd som ges av höljen för elektrisk utrustning mot externa mekaniska stötar.



Jämför vårt sortiment



	HDL10	HL22M	Penlight Professional	PEN20S	Penlight Premium	RCH5S	RCH10S	RCH21S
Ljusstyrka (Lumen)	50/100 lm	50/150/300 lm	130 lm	100/200 lm	60/145 lm	30/300 lm	100/200 lm	120/300 lm
Spridningsvinkel	50°	110°	40°	80°	80°	120°	120°	90°
Boost-läge (Lumen)	100 lm	300 lm	-	200 lm	145 lm	300 lm	200 lm	300 lm
Pekare (Lumen)	-	-	20	100	120	120	-	-
Färgtemperatur (Kelvin)	6000	6500	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Antal lysdioder	5+1	1 (COB)	6+1	4+1	4+1	4+1	20 (COB)	6
UV-lampa	-	-	-	-	-	-	-	-
Slagtålighetsklass (IK)	-	IK07	-	IK07	IK07	IK09	IK07	IK08
Kapslingsklass (IP)	IPX4	IP67	IP54	IP54	IP54	IP68	IP54	IP65
Laddningsbar	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Laddningstid (timmar)	-	2.8 tim.	-	<2 tim.	2 tim.	<2.5 tim.	3 tim.	<2 tim.
Drifttid (timmar)	upp till 10 tim.	3 tim. / 6 tim. / 12 tim. i Boost / Eco / Dimmat läge	upp till 11 tim.	2 tim. / 4 tim.	2.5 tim. / 6 tim.	1.5 tim. / 12 tim.	3 tim. / 6 tim.	3.5 tim. / 6 timmar i boost-/eco-läge
USB-kontakt	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Sladd (meter)	-	-	-	-	-	-	-	1 m
Hållare	klämhållare och huvudband	pannband	klämhållare	klämhållare	klämhållare, 80° vridbar	360° vridbar krok	360° vridbar krok	360° vridbar krok
Magnet	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Strömförbrukning (Watt)	1.6 W	3 W	1.6 W	1.8 W	5 W	3 W	3 W	3 W
Driftnätspänning	4.5 V	3.7 V	4.5 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	3.2 V
Driftstemperatur	0-40°C	0°C-50°C	0-40°C	0-40°C	-10-50°C	-10-40°C	0-40°C	0-40°C
Produktvikt	115 g	170 g	70 g	95 g	90 g	164 g	240 g	210.5 g




	RCH25	RCH31UV	CBL10	CBH52	PJH10	PJH20 CRI	MDLS CRI
Ljusstyrka (Lumen)	50/500 lm	150/350 lm	330 lm	500/900/1200 lm	100/1000 lm	1200/2300 lm	750/1500 lm
Spridningsvinkel	120°	90°	120°	120°	90°	90°	360°
Boost-läge (Lumen)	500 lm	350 lm	-	1200 lm	1000 lm	2300 lm	1500 lm
Pekare (Lumen)	300	-	-	-	-	-	-
Färgtemperatur (Kelvin)	6000	6000	6000	5800	6000	6000	6000
Antal lysdioder	6+1	8	12	32	1 (COB)	48	7
UV-lampa	-	✓	-	-	-	-	-
Slagtålighetsklass (IK)	IK09	IK07	IK07	IK07	IK09	IK09	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP68	IP54	IP54	IP54	IP68	IP67	IP54
Laddningsbar	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Laddningstid (timmar)	<3.5 tim.	2.5 tim.	-	3.2 tim.	<4.5 tim.	3.5 tim.	1 lampa 1 tim./ 3 lampor 2 tim.
Drifttid (timmar)	3.5 tim. / 10 tim.	2 tim. / 8 tim.	-	3 tim. / 4 tim. / 5 timmar i boost-/eco-läge	3 tim. / 12 tim.	2 tim. / 4 tim.	1 tim. / 2.5 tim.
USB-kontakt	✓	✓	-	-	✓	-	-
Sladd (meter)	-	-	5 m	5 m	-	5 m	-
Hållare	360° vridbar krok	360° vridbar krok	360° vridbar krok	360° vridbar krok	-	-	krok
Magnet	✓	✓	-	-	✓	-	✓
Strömförbrukning (Watt)	5 W	3 W	5 W	10 W	10 W	20 W	5 W
Driftnätspänning	100-240 V	100-240 V	100-240 V	3.6 V	100-240 V	8.4 V	3.2 V
Driftstemperatur	-10-40°C	-20-50°C	-10-50°C	10-40°C	-10-40°	-20-60°C	-20-60°C
Produktvikt	375 g	270 g	545 g	940 g utan sladd/1 355 g med sladd	399 g	1.3 5 kg	1 797 g utan adapter (1 lampa 223 g)

Beställningsinformation

Produktnamn	Beställningsnummer	Kontakt	GOC	EAN1	EAN3	Förpackningskvantitet
Pennlampa						
Penlight Professional	LPL19B1	-	38819031	8727900388190	8727900388206	6
PEN20S	LPL67X1	-	05261231	8719018052612	8719018052629	6
Penlight Premium	LPL28RECHX1	-	39220394	8727900392203	8727900392210	4
Pannlampa						
HDL10	LPL29B1	-	39360631	8727900393606	8727900393699	6
HL22M	LPL74X1	EU	00824431	8719018008244	8719018008251	6
Handlampa						
RCH5S	LPL62X1	EU	05163931	8719018051639	8719018051646	6
RCH10S	LPL66X1	EU	05205631	8719018052056	8719018052063	6
RCH21S	LPL47X1	EU	39841031	8727900398410	8727900398427	6
RCH25	LPL63X1	EU	05165331	8719018051653	8719018051660	6
RCH31UV	LPL34UVX1	EU	39419131	8727900394191	8727900394207	6
CBL10	LPL35X1	EU	39421431	8727900394214	8727900394221	6
Flodljus						
PJH10	LPL64X1	EU	05167731	8719018051677	8719018051684	6
PJH20	LPL39X1	EU	39609631	8727900396096	8727900396102	6
PJH20 TRIPOD	LPL43X1	-	39634833	8727900396348	8727900396355	2
Specialiserad lampa						
CBH52	LPL73X1	EU	00521231	8719018005212	8719018005229	6
MDLS	LPL403MODX1	EU/UK	39627066	8727900396270	8727900396287	1
MDLS Spare	LPL41SPAREX1	-	39629433	8727900396294	8727900396300	2

Besök vår webbplats philips.com/worklight





2020 © Lumileds Holding B.V. Med ensamrätt.

Philips varumärke och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. Specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

philips.com/worklight