

Quel éclairage LED pour quelle fonction ?



Feux avant	Feux antibrouillard avant	Feux de position avant	Clignotants avant	Feux tableau de bord	Éclairage intérieur	Éclairage boîte à gants	Feux de position arrière	Clignotants arrière	Feux antibrouillard arrière	Éclairage coffre	Lampes de plaque d'immatriculation	3ème feu stop	Feux stop	Feux de recul				
Ultinon Pro9000 HL		X-tremeUltinon LED																
HL [=H1] 5800K	HL [=H3] 5800K	HL [=H4] 5800K	HL [=H7] 5800K	FL [=H8/H11/H16] 5800K		SL-WHITE [=W5W] 6000K	SL-AMBER [=PY21W] CAN bus* 6000K	IL/SL-WHITE [=W5W] 4000K	IL/SL-WHITE [=W5W] 6000K	IL/SL-WHITE [=W5W] 4000K	SL-RED [=P21/5W] 6000K	SL-AMBER [=PY21W] CAN bus* 6000K	SL-RED [=P21W] 6000K	IL/SL-WHITE [=W5W] 4000K	SL-WHITE [=W5W] 6000K	SL-RED [=P21W] 6000K	SL-RED [=P21W], [=P21/5W] 6000K	SL-WHITE [=P21W] 6000K
HL [=HB3/HB4] 5800K	HL [=H11] 5800K	HL [=HIR2] 5800K				SL-WHITE [=W21/5W] 6000K	SL-AMBER [=WY21W] CAN bus* 6000K	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 4000K	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 4000K	SL-RED [=W21/5W] 6000K	SL-AMBER [=WY21W] CAN bus* 6000K	SL-RED [=W21W] 6000K	SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 4000K	SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K	SL-RED [=W21W] 6000K	SL-RED [=W21W], [=W21/5W] 6000K	SL-WHITE [=W21W] 6000K
Ultinon Pro5000 HL		Ultinon LED																
HL [=H1] 5800K	HL [=H3] 5800K	HL [=H4] 5800K	HL [=H7] 5800K	FL [=H8/H11/H16] 5800K		SL-WHITE [=W5W] 6000K	SL-AMBER [=PY21W] CAN bus* 6000K	IL/SL-WHITE [=W5W] 4000K	IL/SL-WHITE [=W5W] 6000K	IL/SL-WHITE [=W5W] 4000K	SL-RED [=P21/5W] 6000K	SL-AMBER [=PY21W] CAN bus* 6000K	SL-RED [=P21W] 6000K	IL/SL-WHITE [=W5W] 4000K	SL-WHITE [=W5W] 6000K	SL-RED [=P21W] 6000K	SL-RED [=P21W], [=P21/5W] 6000K	SL-WHITE [=P21W] 6000K
HL [=HB3/HB4] 5800K	HL [=H11] 5800K	HL [=HIR2] 5800K				SL-AMBER [=WY21W] CAN bus* 6000K	AMBER 6000K	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K	SL-RED [=W21/5W] 6000K	SL-AMBER [=WY21W] CAN bus* 6000K	SL-RED [=W21W] 6000K	SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K	SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K	SL-RED [=W21W] 6000K	SL-RED [=W21W], [=W21/5W] 6000K	SL-WHITE [=W21W] 6000K
Ultinon Essential HL		Ultinon Pro3000 SL																
HL [=H1] 6500K	HL [=H3] 6500K	HL [=H4] 6500K	HL [=H7] 6500K	FL [=H8/H11/H16] 6500K		SL-WHITE [=W5W] 6000K		IL/SL-WHITE [=W5W] 6000K	IL/SL-WHITE [=W5W] 6000K	IL/SL-WHITE [=W5W] 6000K	SL-RED [=P21/5W] 6000K		SL-RED [=P21W] 6000K	IL/SL-WHITE [=W5W] 6000K	SL-WHITE [=W5W] 6000K	SL-RED [=P21W] 6000K	SL-RED [=P21W], [=P21/5W] 6000K	SL-WHITE [=P21W] 6000K
HL [=HB3/HB4] 6500K	HL [=H11] 6500K	HL [=HIR2] 6500K						IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K	SL-RED [=W21/5W] 6000K		SL-RED [=W21W] 6000K	SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K	SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K	SL-RED [=W21W] 6000K	SL-RED [=W21W], [=W21/5W] 6000K	SL-WHITE [=W21W] 6000K
Adaptateurs LED		Adaptateurs LED																
CANbus adapter HL [=H4], [=H7]	Light Repair HL [=H1], [=H7]	CANbus adapter FL [=H8/H11/H16]				CANbus adapter SL [=5W]	Smart CANbus SL [=21W]	CANbus adapter SL [=5W]	CANbus adapter SL [=5W]	CANbus adapter SL [=5W]	Smart CANbus SL [=21W]	CANbus adapter SL [=21W]	CANbus adapter SL [=5W]	CANbus adapter SL [=5W]	CANbus adapter SL [=5W]	CANbus adapter SL [=21W]	CANbus adapter SL [=21W]	CANbus adapter SL [=21W]



*Adaptateur CANbus LED 21W inclus dans la boîte



Il est de votre responsabilité d'utiliser les ampoules LED retrofit conformément aux exigences légales applicables.