


# Таблица применимости светодиодных ламп



Фары	Передние противотуманные фары	Передние стояночные фары	Передние указатели поворота	Освещение панели управления	Внутреннее освещение	Подсветка бардачка	Задние стояночные фары	Задние указатели поворота	Задний противотуманный фонарь	Подсветка багажника	Освещение номерного знака	Дополнительный стоп-сигнал	Стоп-сигнал	Фонарь заднего хода
<b>Ultinon Pro9000 HL</b>														
HL [=H1], HL [=H3], HL [=H4], HL [=H7], FL [=H8/H11/H16], HL [=HB3/HB4], HL [=H11], HL [=HIR2]	SL-WHITE [=W5W], SL-AMBER [=PY21W], IL/SL-WHITE [=W5W], IL/SL-WHITE [=W5W], IL/SL-WHITE [=W5W], SL-RED [=P21/5W], SL-AMBER [=PY21W], SL-RED [=P21W], IL/SL-WHITE [=W5W], SL-WHITE [=W5W], SL-RED [=P21W], SL-RED [=P21W], SL-RED [=P21W], SL-WHITE [=P21W]													
<b>X-tremeUltinon LED</b>														
HL [=H1], HL [=H3], HL [=H4], HL [=H7], FL [=H8/H11/H16], HL [=HB3/HB4], HL [=H11], HL [=HIR2]	SL-WHITE [=W5W], SL-AMBER [=PY21W], IL/SL-WHITE [=W5W], IL/SL-WHITE [=W5W], IL/SL-WHITE FEST 30/38/43 мм, SL-RED [=W21/5W], SL-AMBER [=WY21W], IL/SL-WHITE FEST 30/38/43 мм, IL/SL-WHITE FEST 30/38/43 мм, SL-RED [=W21/5W], SL-AMBER [=WY21W], SL-RED [=W21W], IL/SL-WHITE FEST 30/38/43 мм, IL-WHITE FEST 30/38/43 мм, SL-RED [=W21W], SL-RED [=W21W], SL-RED [=W21W], SL-WHITE [=W21W]													
<b>Ultinon LED</b>														
HL [=H1], HL [=H3], HL [=H4], HL [=H7], FL [=H8/H11/H16], HL [=HB3/HB4], HL [=H11], HL [=HIR2]	SL-WHITE [=W5W], SL-AMBER [=PY21W], IL/SL-WHITE [=W5W], IL/SL-WHITE [=W5W], IL/SL-WHITE [=W5W], SL-RED [=P21/5W], SL-AMBER [=PY21W], SL-RED [=P21W], IL/SL-WHITE [=W5W], SL-WHITE [=W5W], SL-RED [=P21W], SL-RED [=P21W], SL-RED [=P21W], SL-WHITE [=P21W]													
<b>Ultinon Pro5000 HL</b>														
HL [=H1], HL [=H3], HL [=H4], HL [=H7], FL [=H8/H11/H16], HL [=HB3/HB4], HL [=H11], HL [=HIR2]	SL-WHITE [=W5W], SL-AMBER [=PY21W], IL/SL-WHITE [=W5W], IL/SL-WHITE [=W5W], IL/SL-WHITE FEST 30/38/43 мм, SL-RED [=W21/5W], SL-AMBER [=WY21W], IL/SL-WHITE FEST 30/38/43 мм, IL-WHITE FEST 30/38/43 мм, SL-RED [=W21W], SL-RED [=W21W], SL-RED [=W21W], SL-WHITE [=W21W]													
<b>Ultinon Pro3000 SI</b>														
HL [=H1], HL [=H3], HL [=H4], HL [=H7], FL [=H8/H11/H16], HL [=HB3/HB4], HL [=H11], HL [=HIR2]	SL-WHITE [=W5W], IL/SL-WHITE [=W5W], IL/SL-WHITE [=W5W], IL/SL-WHITE FEST 30/38/43 мм, IL/SL-WHITE [=W5W], SL-RED [=P21/5W], SL-RED [=P21W], SL-RED [=P21W], IL/SL-WHITE [=W5W], SL-WHITE [=W5W], SL-RED [=P21W], SL-RED [=P21W], SL-RED [=P21W], SL-WHITE [=P21W]													
<b>Ultinon Essential HL</b>														
HL [=H1], HL [=H3], HL [=H4], HL [=H7], FL [=H8/H11/H16], HL [=HB3/HB4], HL [=H11], HL [=HIR2]	SL-WHITE [=W5W], IL/SL-WHITE [=W5W], IL/SL-WHITE [=W5W], IL/SL-WHITE FEST 30/38/43 мм, IL/SL-WHITE [=W5W], SL-RED [=P21/5W], SL-RED [=P21W], SL-RED [=P21W], IL-WHITE FEST 30/38/43 мм, IL-WHITE FEST 30/38/43 мм, SL-RED [=W21W], SL-RED [=W21W], SL-RED [=W21W], SL-WHITE [=W21W]													
<b>Светодиодные адаптеры</b>														
CANbus HL [=H4], CANbus HL [=H7], CANbus FOG [=H8/H11/H16]	CANbus 5W, Smart CANbus 21W, CANbus 5W, CANbus 5W, CANbus 5W, CANbus 5W, Smart CANbus 21W, CANbus 21W, CANbus 5W, CANbus 5W, CANbus 21W, CANbus 21W, CANbus 21W													



\*Адаптер CANbus 21 Вт входит в комплект поставки.



Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено законодательством.