

Welche **Lampe** benötigen Sie?



Überragende Helligkeit

Neu Bis zu 200% helleres Licht* RacingVision GT200 Lichtstrahl bis zu +80 m***	Neu Bis zu 150% helleres Licht* X-tremeVision Pro150 Lichtstrahl bis zu +70 m***	Bis zu 60% mehr Sicht* VisionPlus
Lichtleistung* Bis zu +200% +80 m***	Lichtleistung* Bis zu +150% +70 m***	Lichtleistung* Bis zu +60%
Lichtfarbe** Bis zu 3500 K Standard: 3100 K	Lichtfarbe** Bis zu 3400 K Standard: 3100 K	Lichtfarbe** Bis zu 3250 K Standard: 3100 K
Lebensdauer** Bis zu 250 Std.	Lebensdauer** Bis zu 450 Std.	Lebensdauer** Bis zu 500 Std.
Erhältlich in H4, H7	Erhältlich in H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2	Erhältlich in H1, H4, H7

Einzigartiges Design

Neu Strahlend weißes Licht WhiteVision ultra H4, H7 bis zu 4200 K
Lichtleistung* Bis zu +60%
Lichtfarbe** Bis zu 4200 K Standard: 3100 K
Lebensdauer** Bis zu 350 Std.
Erhältlich in H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2, PSX24W

Längere Lebensdauer

Lebensdauer bis zu 1500 Std.** LongLife EcoVision
Lichtleistung* Bis zu +60%
Lichtfarbe** Bis zu 3100 K Standard: 3100 K
Lebensdauer** Bis zu 1500 Std.
Erhältlich in H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19, HIR2

Bewusste Entscheidung

Bis zu 30% mehr Sicht* Vision
Lichtleistung* Bis zu +30%
Lichtfarbe** Bis zu 3200 K Standard: 3100 K
Lebensdauer** Bis zu 600 Std.
Erhältlich in H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4

Die Bilder dienen nur der Illustration. * Verglichen mit den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestwerten. ** Betriebslebensdauer und Lichtfarbe sind vom Typ abhängig, die Angabe gilt nur für H7. *** Im Vergleich zum abgeleiteten Minimum nach ECE-Regelung, basierend auf 1 Lux. Weitesten Abstand vom Fahrzeug, gilt für H4 und H7.