







De quelle **lampe halogène** avez-vous besoin ?



Luminosité accrue

<p>Nouveau</p> <p>Jusqu'à 200% de luminosité en plus*</p> <p>RacingVision GT200</p> <p>Faisceau jusqu'à +80 m***</p>   <p>Performance du faisceau* Jusqu'à +200% de luminosité et +80 m***</p> <p>Couleur de lumière** Jusqu'à 3500 K Standard: 3100 K</p> <p>Durée de vie** Jusqu'à 250 h</p> <p>Disponible en H4, H7</p>	<p>Nouveau</p> <p>Jusqu'à 150% de luminosité en plus*</p> <p>X-tremeVision Pro150</p> <p>Faisceau jusqu'à +80 m***</p>   <p>Performance du faisceau* Jusqu'à +150% de luminosité et +70 m***</p> <p>Couleur de lumière** Jusqu'à 3400 K Standard: 3100 K</p> <p>Durée de vie** Jusqu'à 450 h</p> <p>Disponible en H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2</p>	<p>Jusqu'à 60% de visibilité en plus*</p> <p>VisionPlus</p>   <p>Performance du faisceau* Jusqu'à +60% de luminosité</p> <p>Couleur de lumière** Jusqu'à 3250 K Standard: 3100 K</p> <p>Durée de vie** Jusqu'à 500 h</p> <p>Disponible en H1, H4, H7</p>
--	---	---

Style unique

Nouveau

Aspect **blanc vif**

WhiteVision ultra

H4, H7 jusqu'à **4200 K**




Performance du faisceau*
Jusqu'à **+60%** de luminosité

Couleur de lumière**
Jusqu'à **4200 K**
Standard: 3100 K



Durée de vie**
Jusqu'à **350 h**

Disponible en **H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2, PSX24W**

Durée de vie prolongée

Durée de vie jusqu'à **1500 h****

LongLife EcoVision

Performance du faisceau*
Jusqu'à **+60%** de luminosité

Couleur de lumière**
Jusqu'à **3100 K**
Standard: 3100 K

Durée de vie**
Jusqu'à **1500 h**

Disponible en **H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19, HIR2**

Choix rationnel

Jusqu'à **30%** de visibilité en plus*

Vision




Performance du faisceau*
Jusqu'à **+30%** de luminosité

Couleur de lumière**
Jusqu'à **3200 K**
Standard: 3100 K

Durée de vie**
Jusqu'à **600 h**

Disponible en **H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4**

Photos non contractuelles.

* En comparaison au standard minimum légal. ** Durée de vie et température de couleur par type, indication pour H7 uniquement. *** Par rapport au minimum dérivé après la réglementation ECE, basé sur 1 Lux. La distance la plus éloignée de la voiture, s'applique à H4 et H7.