

PHILIPS

Automotive

Objevte naše **inovace** pro období 2018/2019





Přinášíme inovace

Naše pokročilé technologie pro osvětlení motorových vozidel jsou na špičce automobilového osvětlení již více než 100 let. Jako přední dodavatel žárovek a výrobků pro osvětlení pro automobilový průmysl i trh s náhradními díly spojujeme technické inovace se skutečnou snahou o zajištění bezpečnosti a pohodlí při jízdě.

Objevte naše inovativní řešení v oblasti osvětlení automobilů a příslušenství, které jsou součástí našeho portfolia pro období 2018/2019 a dále.

Obsah

Osvětlení LED pro dodatečnou instalaci	4
Kterou žárovku LED potřebujete?	5
Která žárovka LED se hodí pro kterou funkci?	6
X-tremeUltinon LED gen2	8
Kroužky konektorů světel LED	14
Adaptéry LED CANbus	16
Halogenová světla	18
Jakou automobilovou žárovku potřebujete?	20
WhiteVision ultra	22
X-tremeVision G-force	24
Jak vybrat vhodnou žárovku pro konkrétní funkci?	26
Profesionální pracovní svítlny LED	28
Najděte tu pravou pracovní svítlnu LED pro daný úkol	29
Funkce profesionální pracovní svítlny	32
RCH5S Kapesní inspekční svítlna	33
RCH25 Bezdrátová pracovní svítlna	34
PJH10 Přenosné světlo projektoru	35
Příslušenství pro automobily	
GoSure ADR820 Modulární autokamera	36



Osvětlení LED
pro dodatečnou instalaci




Objevte
novou cestu

Kterou žárovku LED potřebujete?

Další stupeň bílého světla




Ultinon LED



Výkon osvětlení



Barva světla



Životnost



Dostupné v
LED-HL [≈H4], [≈H7]

LED-FOG [≈H8/H11/H16]


Jasnější. Bělejší. Silnější.




X-tremeUltinon LED



Výkon osvětlení



Barva světla



Životnost



Dostupné v
LED-HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/HB4],
[H1]**, [H11]**, [HIR2]**

LED-FOG [≈H8/H11/H16]

Nové

Originální automobilový výkon světla LED




LUXEON
Altilon
OEM LED


X-tremeUltinon LED gen2



Výkon osvětlení



Barva světla



Životnost



Dostupné v
LED-HL [≈H4], [≈H7]

LED-FOG [≈H8/H11/H16]

Obrázky slouží pouze pro ilustraci.

* Ve srovnání s minimální zákonnou normou pro halogenové žárovky. ** Již brzy



Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.

Která žárovka LED se hodí pro kterou funkci?



Světlomety



Přední parkovací světlá



Přední mlhová světlá



Přední ukazatele směru



Osvětlení přístrojové desky



Osvětlení interiéru



X-tremeUltinon LED – Originální automobilový výkon světel LED

LED-HL [≈H4] 5800K	LED-HL [≈HB3/HB4] 6500K	LED-T10 [≈W5W] 6000K	LED-FOG [≈H8/H11/H16] 5800K	LED-AMBER [≈PY21W] CAN bus	LED-T10 [≈W5W] 4000K	LED-T10 [≈W5W] 6000K	LED-Fest 30/38/43 mm 4000K	LED-Fest 30/38/43 mm 6000K
LED-HL [≈H7] 5800K		LED-T20-WHITE [≈W21/5W] WHITE		LED-AMBER [≈WY21W] CAN bus	LED-Fest 30/38/43 mm 4000K	LED-Fest 30/38/43 mm 6000K	LED-Fest 30/38/43 mm 4000K	LED-Fest 30/38/43 mm 6000K

Ultinon LED – Další stupeň bílého světla

LED-HL [≈H4] 6200K	LED-T10 [≈W5W] 6000K	LED-FOG [≈H8/H11/H16] 6200K	LED-AMBER [≈PY21W] CAN bus	LED-T10 [≈W5W] 4000K	LED-T10 [≈W5W] 6000K	LED-Fest 30/38/43 mm 4000K	LED-Fest 30/38/43 mm 6000K
LED-HL [≈H7] 6200K			LED-AMBER [≈WY21W] CAN bus	LED-Fest 30/38/43 mm 6000K	LED-Fest 30/38/43 mm 6000K	LED-Fest 30/38/43 mm 6000K	LED-Fest 30/38/43 mm 6000K

CANbusadapťer pro optimální kontrolu

CANbus LED-HL [≈H4]	CANbus LED-HL [≈H7]	CANbus 5W	CANbus LED-FOG [≈H8/H11/H16]	Smart CANbus 21W	CANbus 5W	CANbus 5W
----------------------------	----------------------------	------------------	-------------------------------------	-------------------------	------------------	------------------



Osvětlení
odkládací schránky



Zadní parkovací světla



Zadní ukazatel
směru



Zadní mlhové světlo



Osvětlení kufru



Osvětlení RZ



Třetí brzdové světlo



Brzdová světla



Zadní světlo

X-tremeUltinon LED – Originální automobilový výkon světél LED

 LED-T10 [≈W5W]	 LED-T10 [≈W5W]	 LED-AMBER [≈PY21W]	 LED-RED [≈P21W]	 LED-T10 [≈W5W]	 LED-T10 [≈W5W]	 LED-RED [≈P21W]	 LED-RED [≈P21W], [≈P21/5W]	 LED-WHITE [≈P21W]
 LED-Fest 30/38/43 mm	 LED-(T20)-RED [≈P21/5W], [≈W21/5W]	 LED-AMBER [≈WY21W]	 LED-T20-RED [≈W21W]	 LED-Fest 30/38/43 mm	 LED-Fest 30/38/43 mm	 LED-T20-RED [≈W21W]	 LED-T20-RED [≈W21W], [≈W21/5W]	 LED-T16-, T20-WHITE [≈W16W], [≈W21W]

Ultinon LED – Další stupeň bílého světla

 LED-T10 [≈W5W]	 LED-RED [≈P21/5W]	 LED-AMBER [≈PY21W]	 LED-RED [≈P21W]	 LED-T10 [≈W5W]	 LED-T10 [≈W5W]	 LED-RED [≈P21W]	 LED-RED [≈P21W], [≈P21/5W]	 LED-WHITE [≈P21W]
 LED-Fest 30/38/43 mm	 LED-T20-RED [≈W21/5W]	 LED-AMBER [≈WY21W]	 LED-T20-RED [≈W21W]	 LED-Fest 30/38/43 mm	 LED-Fest 30/38/43 mm	 LED-T20-RED [≈W21W]	 LED-T20-RED [≈W21W], [≈W21/5W]	 LED-T20-WHITE [≈W21W]

CANbusadaptér pro optimální kontrolu

 CANbus 5W	 CANbus 5W	 Smart CANbus 21W	 CANbus 21W	 CANbus 5W	 CANbus 5W	 CANbus 21W	 CANbus 21W	 CANbus 21W
---------------	---------------	----------------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

*Adaptér na 21W pro LED CANbus je součástí balení.



Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití
doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými
zákonnými požadavky.

Úžasná nová řada Philips X-tremeUltinon LED druhé generace funguje na automobilové úrovni OEM.



X-tremeUltinon LED gen2

Originální automobilový výkon světél LED



IP65

**Odolné proti
prachu a vodě**



Splňují
normu EMI

**Odolnost vůči
elektromagnetickému
rušení**



Blokování
UV záření

Žádné emise UV záření,
a tedy žádné poškození
jednotek světlometů

Originální automobilový výkon

Skvělá nová řada Philips X-tremeUltinon LED druhé generace opět posouvá hranice světla a přináší výkon na automobilové úrovni OEM. Tyto žárovky vybavené exkluzivními čipy LED LUXEON Altilon od společnosti Lumileds, které jsou jinak dostupné pouze pro výrobce automobilů, mají optimalizovanou konzistenci, výkon až o 250 % jasnější a světlo chladné bílé barvy zajišťující ostřejší viditelnost.


Nejlepší výkon se světlem jasnějším až o 250 %*



S paprskem jasné intenzity zajišťujícím jednotnou distribuci světla zlepšují žárovky do světlometů X-tremeUltinon LED druhé generace společnosti Philips viditelnost a zvyšují kontrast, což řidičům zajistí světlo jasnější až o 250 %. To znamená více času, kdy mohou reagovat na události, které mají před sebou. Jednoduše řečeno, řidiči získají optimální spektrum pro vynikající viditelnost a lepší reakce při řízení. Žárovky LED X-tremeUltinon druhé generace od společnosti Philips se díky vynikajícímu výkonu světelného paprsku postarají o zábavnější zážitek z jízdy.



Standardní halogenové



Philips X-tremeUltinon LED gen2



Barva světla

Nová teplota barev o hodnotě až **5800 Kelvinů studené bílé** odpovídá **standardům OEM** a splňuje barevné specifikace LED ECE a SAE pro automobily, přičemž je optimalizována pro **viditelnost a pohodlí**. Řidiči si užijí okamžitý upgrade stylu na svěží chladnou bílou a špičkový moderní vzhled.



Až 5800 K – Reference OEM
X-tremeUltinon LED gen2



Obrázky a grafy slouží pouze pro ilustraci.

* Až ** Ve srovnání s minimální zákonnou normou pro halogenové žárovky.




Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.

Používá technologii LUXEON Altilon SMD LEDs (Zařízení montované na povrch)

Žárovky do světlometů Philips X-tremeUltinon LED druhé generace jsou vybaveny čipy LUXEON Altilon SMD od společnosti Lumileds. Čipy LED LUXEON Altilon SMD **jsou vytvořeny speciálně pro přední osvětlení OEM** (potkávací světla, dálková světla, mlhová a zakřivená světla), zajišťují **dlouhou životnost a vysokou spolehlivost**, kterou prokázalo testování automobilů za přísných podmínek.



Tyto žárovky do světlometů svítí pod širším úhlem a z dokonalého umístění, takže zabraňují oslnění a vytvářejí **skvěle ohraničený paprsek**. Díky vyššímu potenciálu elektrického proudu nabízejí výkonnější tok světla. Vzhledem k optimálnímu poměru hot lumen mají světla Philips X-tremeUltinon druhé generace dlouhodobější stabilitu i lepší tepelnou odolnost a nízkou spotřebu. Poskytují rovněž **vynikající homogenitu barev a intenzitu paprsku**.



Světlomet LED z trhu



Technologie Philips SafeBeam



Vynikající životnost

Díky své **inovativní technologii řízení tepla** mají žárovky do světlometů Philips X-tremeUltinon LED druhé generace pozoruhodnou životnost až **12 let**. Poskytujeme rovněž záruku na 5 let.

Protože většinu automobilů tohoto stáří majitelé nahrazují novými nebo modernizují, znamená to, že by tyto žárovky měly vydržet po celou dobu životnosti vozu.



Nejmodernější LED technologie pro inteligentnější osvětlení

Jedinečné čipy LED LUXEON Altilon poskytují **špičkový teplotní výkon**, takže mohou efektivně fungovat i při vyšších teplotách. Světla LED současně generují světlo, které je třeba kontrolovat.

Jedinečné technologie **Philips AirFlux** a **AirCool** jsou inteligentní systémy řízení tepla, které teplo odvádějí od kritických komponent světlometu a zabraňují tak poškození.



Systém pasivního chlazení se stálým prouděním vzduchu, který využívají světlomety Philips X-tremeUltinon LED-HL [≈H4] a LED-FOG [≈H8/H11/H16].




Systém aktivního chlazení na bázi ventilátoru, který využívají světlomety Philips X-tremeUltinon LED-HL [≈H7].


Hot lumen

Odolnost žárovek LED vůči teple i systémy řízení tepla umožňují **stabilní hodnotu hot lumen**. Výrazem hot lumen se označuje světelný výstup žárovky LED, když je na své nejvyšší teplotě. S rostoucí teplotou má jas konkurenčních žárovek do světlometů tendenci výrazně klesat, zatímco rozdíl u žárovek Philips X-tremeUltinon druhé generace je stěží patrný.

Světlomet LED z trhu



Světlomet Philips LED



Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.

X-tremeUltinon LED gen2



LED-HL
[≈H4]

5800 K



LED-HL
[≈H7]

5800 K



LED-FOG
[≈H8/H11/H16]

5800 K



LED-WHITE
[≈P21W]

WHITE



LED-T20-WHITE
[≈W21W]

WHITE



LED-T20-WHITE
[≈W21/5W]

WHITE



LED-T16-WHITE
[≈W16W]

WHITE



LED-RED
[≈P21W]

RED



LED-RED
[≈P21/5W]

RED



LED-RED
[≈W21W]

RED



LED-RED
[≈W21/5W]

RED



LED-AMBER
[≈PY21W]

AMBER



LED-AMBER
[≈WY21W]

AMBER

Informace pro objednávání

Výrobek		EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM*
Světlomety X-tremeUltinon LED druhé generace						
 5800 K	X-tremeUltinon LED gen2 LED-HL [≈H4]	8719018060129	8719018060136	06012931	11342XUWX2	6
 5800 K	X-tremeUltinon LED gen2 LED-HL [≈H7]	8719018060143	8719018060150	06014331	11972XUWX2	6
 5800 K	X-tremeUltinon LED gen2 LED-FOG [≈H8/H11/H16]	8719018060167	8719018060174	06016731	11366XUWX2	6
Signální autožárovky X-tremeUltinon LED druhé generace						
 WHITE	X-tremeUltinon LED gen2 LED-WHITE [≈P21W]	8719018051455	8719018051486	05145530	11498XUWX2	10
 WHITE	X-tremeUltinon LED gen2 LED-T20-WHITE [≈W21W]	8719018051462	8719018051479	05146230	11065XUWX2	10
 WHITE	X-tremeUltinon LED gen2 LED-T20-WHITE [≈W21/5W]	8719018051493	8719018051509	05149330	11066XUWX2	10
 WHITE	X-tremeUltinon LED gen2 LED-T16-WHITE [≈W16W]	8719018051844	8719018051851	05184430	11067XUWX2	10
 RED	X-tremeUltinon LED gen2 LED-RED [≈P21W]	8719018051578	8719018051585	05157830	11498XURX2	10
 RED	X-tremeUltinon LED gen2 LED-RED [≈P21/5W]	8719018051516	8719018051523	05151630	11499XURX2	10
 RED	X-tremeUltinon LED gen2 LED-T20-RED [≈W21W]	8719018051530	8719018051547	05153030	11065XURX2	10
 RED	X-tremeUltinon LED gen2 LED-T20-RED [≈W21/5W]	8719018051554	8719018051561	05155430	11066XURX2	10
 AMBER	X-tremeUltinon LED gen2 LED-AMBER [≈PY21W]	8719018051592	8719018051608	05159230	11498XUAXM	10
 AMBER	X-tremeUltinon LED gen2 LED-AMBER [≈WY21W]	8719018051615	8719018051622	05161530	11065XUAXM	10

* Minimální objednávkové množství

philips.com/automotiveLED



Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.

Instalace světlometů LED pro dodatečnou instalaci se může zkomplikovat: kroužky konektorů Philips zajistí lepší upevnění pro váš klid.



Kroužky konektorů
pro světlomety LED-HL



Lepší upevnění
pro žárovky LED
pro dodatečnou instalaci

Snadné nasazení

Světlomety LED-HL [≈H7] mají celou řadu držáků žárovek, čímž se instalace komplikuje. Kroužky konektorů Philips LED zajistí možnost upevnit žárovky do **nejširší škály modelů aut**, takže můžete být bez starostí a získáte skvělý světelný výkon.

Nabízíme celou řadu robustních výměnných kroužků konektorů Philips, které **zlepší upevnění do většiny modelů vozidel a usnadní instalaci**.

Kompatibilní s hlavními modely automobilů

Aby se dosáhlo dobrého upevnění do celé řady modelů aut, pro světlomet Philips LED-HL [≈H7] jsou k dispozici dva kroužky konektorů pro specifické modely.

Snadná instalace

Oba typy kroužků konektorů mají integrovaný úhloměr, aby se zajistila jejich instalace ve správném úhlu a řádná orientace.



Spolehlivá kvalita Philips

Volitelné příslušenství pro **pokročilé systémy osvětlení automobilů od společnosti Philips** v podobě kroužků konektorů LED B a C jsou **výrobky špičkové kvality**. Jsou vyrobeny z odolného kovu, poradí si s vysokými teplotami a poskytují **dlouhotrvající výkon**. Byly testovány za nejnáročnějších podmínek a je prokázáno, že odolají fyzické i tepelné zátěži.

Kroužek konektoru typu B

Typ B je kompatibilní se všemi řadami žárovek LED společnosti Philips pro dodatečnou instalaci.



Kroužek konektoru typu C

Typ C je kompatibilní se světlomety Philips Ultinon LED a Philips X-tremeUltinon LED druhé generace.



Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM*
Kroužek konektoru typu B	8719018051219	8719018051226	05121930	11172BX2	10
Kroužek konektoru typu C	8719018051233	8719018051240	05123330	11172CX2	10

* Minimální objednávkové množství

philips.com/automotiveLED



Důležité: Tato doplňková žárovka LED je speciálně navržena a určena pro využití mimo silnice, jako například při rallye nebo při jízdě na závodní dráze, a proto její instalace podléhá technické kontrole. Doplňkovou žárovku LED nelze zákonně instalovat do silničních vozidel. Společnost Lumileds se zřekává veškeré odpovědnosti. Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky. Hlavní světlomet LED typu Retrofit a vnější signální a směrová světla nemohou být prodávána v Německu, Španělsku, Kypru, Holandsku, Řecku, Lucembursku a ve Maltě.

U některých modelů automobilů je upevnění žárovek pro dodatečnou instalaci na bázi LED náročné. Jedinečné adaptéry CANbus od společnosti Philips zajistí, aby systémy osvětlení vozidla fungovaly hladce.



Adaptéry LED CANbus
pro světlometry LED-HL



Spolehlivý elektrický výkon

Jistota kompatibility

Jednoduchá instalace těchto adaptérů zajistí kompatibilitu s elektrickými systémy vašeho vozidla, **zabrání možným problémům** díky varováním na palubní desce, blikání světlometů a indikace dálkových světel*.

Dokonalý elektrický výkon

Adaptéry Philips CANbus vám **zajistí konstantní výkon** světlometů LED pro dodatečnou instalaci, abyste si mohli užít **dokonalý elektrický soulad se svým automobilem**.

Snadná instalace

Díky **jedinečnému pokročilému designu** se adaptér Philips CANbus snadno instaluje a podává vynikající výkon již od prvního dne.

Voděodolné konektory

Adaptéry pro specifické typy vozidel jsou **odolné** a poskytují **ochranu IP65** proti průniku prachu a vody.

Optimální výkon za všech podmínek

Adaptéry Philips CANbus **jsou navrženy tak, aby zvládly nároky každodenní jízdy**.

Automobilová kvalita

Technologicky vyspělé osvětlení Philips je v automobilovém průmyslu dobře známé už 100 let. Kvalitní automobilové produkty Philips jsou navrhovány a vyvíjeny podle **přísných procesů kontroly kvality** (včetně norem ISO). Díky tomu je výrobní standard konzistentně na vysoké úrovni. Nejvýznamnější výrobci automobilů volí žárovky Philips, protože když kupujete výrobky Philips, kupujete kvalitu.



Předejděte nepřesným varováním na palubní desce



Snadná instalace



Bez efektu blikání



Plně funkční indikátor dálkových světel*



Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM**
Adaptér CANbus pro LED-HL [≈H4]	8727900398090	8727900398106	39809030	18960C2	10
Adaptér CANbus pro LED-HL [≈H7]	8719018050649	8719018050656	05064930	18952C2	10
Adaptér CANbus pro LED-FOG [≈H8/H11/H16]	8719018050663	8719018050670	05066330	18954C2	10

* Indikátor dálkových světel na palubní desce se vztahuje pouze na světlomety LED-HL [≈H4]] ** Minimální objednávací množství



Důležité: Tato doplňková žárovka LED je speciálně navržena a určena pro využití mimo silnice, jako například při rallye nebo při jízdě na závodní dráze, a proto její instalace podléhá technické kontrole. Doplňkovou žárovku LED nelze zákonně instalovat do silničních vozidel. Společnost Lumileds se zřekává veškeré odpovědnosti. Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky. Hlavní světlomety LED typu Retrofit a vnější signální a směrová světla nemohou být prodávána v Německu, Španělsku, Kypru, Holandsku, Řecku, Lucembursku a ve Maltě.



Halogenová světla



Kvalita originálních výrobků

Vaše jasná volba pro silnici před vámi

Jsme jedním z předních světových výrobců automobilového osvětlení. Jsme známi svými technologickými inovacemi, používáme **vysoce kvalitní materiály** a nabízíme **nejlepší výrobky ve své třídě**. Naše řada 12V osvětlení pro automobily představuje rodinu výrobků z oblasti osvětlení, které jsou navrženy podle potřeb a životního stylu všech spotřebitelů.

Vysoce kvalitní osvětlení znamená skutečný rozdíl. Je to **bezpečnost, která je vidět!**




Vysoké výrobní standardy

Naše pokročilé technologie pro osvětlení motorových vozidel jsou na špičce automobilového osvětlení již **více než 100 let**. Naším cílem je vytvářet a nabízet nejlepší výrobky a služby ve své třídě na trhu výrobců originálního vybavení (OEM) a v oblasti automobilových poprodejních služeb. Naše výrobky vznikají z vysoce kvalitních materiálů a jsou testovány podle nejvyšších specifikací za účelem maximalizace bezpečnosti a pohodlí při jízdě pro všechny naše zákazníky.

- Jsme volbou velkých automobilových výrobců
- Našimi světly je vybaveno jedno ze tří aut na světě
- Výrobní procesy, které předčí aktuální specifikace v oboru

Světlomety vyměňujte v páru



Průzkumy ukazují, že osvětlení hraje při bezpečnosti silničního provozu klíčovou úlohu. Jedná se také o jediný „aktivní“ bezpečnostní prvek, který pomáhá předcházet nehodám.

V zájmu nejvyšší bezpečnosti a efektivnější údržby doporučujeme vyměňovat obě žárovky současně.

Totéž platí při vylepšování účinnosti světlometů vysoce výkonnými žárovkami, jako jsou WhiteVision ultra nebo X-tremeVision G-force, aby se zajistila stejnorodá struktura paprsku.

Křemičité sklo s ochranou proti UV záření pro optimální výkon osvětlení

Všechny žárovky Philips z křemičitého skla nabízejí také ochranu proti UV záření, aby byla moderní plastová optika chráněna před škodlivými UV paprsky.



• Silnější světlo

Zvýšená odolnost křemičitého skla umožňuje dosáhnout vyššího tlaku uvnitř žárovky, čímž se vytváří silnější světlo.

• Robustnější

Žárovky Philips z křemičitého skla (žhavicí vlákno při 2650 °C a sklo při 800 °C) odolají silným teplotním šokům.

• Optimální ochrana před ultrafialovými paprsky

Všechny žárovky Philips z křemičitého skla nabízejí také ochranu proti UV záření, aby byla moderní plastová optika chráněna před škodlivými UV paprsky.

Žárovka Philips z křemičitého skla



- Umožňuje vyšší tlak plynu pro více světla a delší životnost
- Vyradí větší teplotní výkyvy

Standardní žárovka z tvrdého skla



- Nižší teplotní odolnost
- Nebezpečí výbuchu



Jakou automobilovou žárovku potřebujete?

Zažijte
více světla

Až o **30 %**
více
viditelnosti*



Vision

★★★★★



Výkon osvětlení



Barva světla

Maximálně **3200 K**



Životnost**



Dostupné v H1, H3, H4,
H7, HB3, HB4, H11

Až o **60 %**
více
viditelnosti*



VisionPlus

★★★★★



Výkon osvětlení



Barva světla

Maximálně **3250 K**



Životnost**



Dostupné v
H1, H4, H7

Až o **130 %**
jasnější světlo*



X-tremeVision

★★★★★



Výkon osvětlení



Barva světla

Maximálně **3500 K**



Životnost**



Dostupné v
H1, H4, H7

Nové

Až o **130 %**
jasnější světlo*



X-tremeVision

G-force ★★★★★



Výkon osvětlení



Barva světla

Maximálně **3500 K**



Životnost**



Dostupné v
H1, H4, H7***

Obrázky slouží pouze pro ilustraci.

* Ve srovnání s minimálním legálním standardem

** Životnost se liší podle typu, označení pouze pro H7

*** 10 G platí pro model H4 a H7

**** Omezená životnost



Světlo které vydrží


Životnost až do
1500 hodin**



LongLife EcoVision

★★★★★

Standard



LongLife EcoVision

Výkon osvětlení



Barva světla

Maximálně **3100 K**



Životnost**



Dostupné v
H1, H3, H4, H7, H11

Užijte si svou vášeň


Nové

Intenzivní
bílý
xenonový efekt



WhiteVision

★★★★★



Výkon osvětlení



Barva světla

Maximálně **3700 K**



Životnost**



Dostupné v H1, H4, H7,
H3, H8, H11, HB3, HB4

Výrazný
bílý
vzhled



Range
up to
4200 K

WhiteVision ultra

★★★★★



Výkon osvětlení




Barva světla

Maximálně **4200 K**



Životnost**




Dostupné v
H4, H7

Až o **150 %**
jasnější světlo*




RacingVision

★★★★★



Výkon osvětlení




Barva světla

Maximálně **3500 K**



Životnost**



Dostupné v
H4, H7

Nejnovější stylové světlomety Philips WhiteVision ultra dodají vašemu autu výrazný vzhled. Jsou vybavená povrchem nejnovějšího složení a přinášejí úžasnou barevnou teplotu 4200 K. Jde o nejbělejší silniční zákonem povolená halogenová světla v portfoliu Philips a perfektní volbu, pokud hledáte chladný, stylový vzhled.




WhiteVision ultra

Výrazný bílý vzhled



Bílý stylový vzhled s barevnou teplotou až 4200 K

Barevná teplota až **4200 K** a **výrazné bílé světlo** světlometů Philips WhiteVision ultra přináší vašemu autu revoluční vzhled. Tyto žárovky jsou navrženy pro řidiče vozidel, kteří chtějí přejít na jasné bílé světlo. Díky novému a vylepšenému složení povrchu skla jsou žárovky WhiteVision ultra našimi nejbělejšími zákonem povolenými světly. Tyto světlomety jsou vybaveny skvělým reflektorem, který přináší **bezkonkurenční styl bílého osvětlení**.



Nádherné silniční světlomety dle zákona

Žárovky Philips WhiteVision ultra jsou **homologovány** pro jasné bílé světlo na silnicích. Řidiči si užijí skvělý vzhled díky **žárovce schválené k použití na silnicích**, která vyhovuje příslušným předpisům. Získají tak výbornou viditelnost, aniž by oslněním ohrožovali auta před sebou.



Pohodlí při jízdě poskytující až o 60 % lepší vidění

Nové složení povrchu světel WhiteVision ultra spolu s chladným bílým světlem výrazně **zlepšují viditelnost v noci až o 60 %** a přispívají k pohodlí řidiče, protože snižují únavu očí. Když se design setká s funkcí, užijete si skvělý vzhled a větší pohodlí při řízení.



Ostřejší tvar paprsku poskytuje až o 60 % lepší viditelnost a umožňuje řidiči nejen jasněji vidět další účastníky provozu, ale také být pro ně lépe viditelný. Zlepšuje bezpečnost a dává vám více času reagovat na potenciální nebezpečí na vozovce před vámi.

Proslulá kvalita a zvýšená bezpečnost

Lepší a jasnější světla dovolují dosáhnout lepšího výkonu na silnici. Díky optimalizované geometrii vysoce přesných vláken, plynné náplni o vysokém tlaku, vysoce přesné povrchové vrstvě a kvalitnímu **křemičitému sklu s ochranou proti UV záření** nastavují světla Philips WhiteVision ultra nový standard v oblasti zákonem povoleného bílého světla pro silnice. Tyto žárovky jsou navrženy tak, aby zajišťovaly skvělý styl i viditelnost, a přinášejí uvolněnější a zábavnější jízdu.

Světlomety Philips WhiteVision ultra jsou k dispozici jako H4 a H7.



Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM***
WhiteVision ultra H7 SM	8727900354959	8727900354942	35495928	12972WVUSM	5
WhiteVision ultra H7 B1	8727900354935	8727900354928	35493530	12972WVUB1	10
WhiteVision ultra H4 SM	8727900354904	8727900354911	35490428	12342WVUSM	5
WhiteVision ultra H4 B1	8727900354898	8727900354881	35489830	12342WVUB1	10

Obrázky slouží pouze pro ilustraci. * Až ** Ve srovnání s minimálním legálním standardem *** Minimální objednávkové množství

Automobilové žárovky Philips X-tremeVision G-force patří mezi ty nejjasnější, které si řidiči mohou koupit. Svítí lépe než většina ostatních automobilových žárovek, mají o 130 % vyšší jas**, mimořádný dosah paprsku a odolnost proti vibracím až do 10 G***. Takže vidíte dále, reagujete rychleji a řídíte bezpečněji.



X-tremeVision G-force

Užijte si
nový extrémní
výkon




Až o +130 % jasnější světlo pro lepší viditelnost*


Autožárovky Philips X-tremeVision G-force jsou vyrobeny tak, aby dosahovaly mimořádného výkonu a vytvářely až **o 130 % jasnější světlo**** bez kompromisů v otázce životnosti.



Standardní halogenové



Philips X-tremeVision G-force




Ještě lepší kontrast díky bílému světlu

Philips X-tremeVision G-force je jedna z nejjasnějších žárovek, která nabízí **vyňikající světelný výkon**. Jasné bílé světlo až **3500 K** je bělejší než u běžných světlometů. Patentovaná technologie společnosti Philips vytváří silnější světlo.

Řidiči si mohou vychutnávat výkon jednoho z nejjasnějších osvětlení a zážitek z velmi pohodlné noční jízdy, protože

rozeznají překážky a možná nebezpečí dříve, než při použití většiny ostatních halogenových světlometů.



Odolná světla s odolností proti vibracím až 10 G***

Každá potenciální závada náhradního dílu představuje riziko pro vás a váš vůz. To platí především pro světlomety. Žárovky Philips X-tremeVision G-force jsou vyrobené tak, aby vydržely. Testy **odolnosti proti vibracím 10 G** potvrzují skvělou výdrž těchto světel.

Světla Philips X-tremeVision G-force s unikátní směsí xenonového plynu nabízí dlouhou a spolehlivou životnost. Byla u nich prokázána výrazně vyšší životnost než u konkurenčních řešení v kategorii „více světla“. Užijte si nyní až **450 hodin****** na cestách.

Proslulá kvalita a zvýšená bezpečnost

Díky optimalizované, mimořádně přesné geometrii vlákna, naplnění plynem pod **vyšokým tlakem až 13 barů**, mimořádně přesnému povrchu a vysoce kvalitnímu křemičitému sklu s ochranou proti UV záření představují světlomety Philips X-tremeVision G-force špičku mezi vysoce výkonnými žárovkami. Jsou navrženy tak, aby dosahovaly dokonalého výkonu a viditelnosti bez kompromisů.

Světlomety Philips X-tremeVision G-force jsou k dostání ve variantách H1, H4 a H7.



Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM*****
X-tremeVision G-force H7 S2	8727900355413	8727900355789	35541328	12972XVGS2	5
X-tremeVision G-force H7 B1	8727900355796	8727900355802	35579630	12972XVGB1	10
X-tremeVision G-force H4 S2	8727900355253	8727900355284	35525328	12342XVGS2	5
X-tremeVision G-force H4 B1	8727900355291	8727900355390	35529130	12342XVGB1	10
X-tremeVision G-force H1 S2	8727900355208	8727900355215	35520828	12258XVGS2	5
X-tremeVision G-force H1 B1	8727900355222	8727900355239	35522230	12258XVGB1	10

Obrázky slouží pouze pro ilustraci. * Až ** Ve srovnání s minimálním legálním standardem *** 10 G platí pro model H4 a H7 **** Platí pro variantu H4 a H7 ***** Minimální objednávkové množství

Jak vybrat vhodnou žárovku pro **konkrétní funkci**?



R2 R2 Visio H1 H3 H4 H7 H9 H10 H11 H13 H15 H18 H19 HB3 HB4 HB5 HIR2



Potkávací – dálková



H21W HY21W P21W PY21W PY21Wsv W21W WY21W PSY24W PSY24Wsv PWY24W PY24W PY24Wsv



Přední ukazatelé směru / výstražná světla



T4W H5W W5W WBT10 C5W FEST10W LED-T10 (=W5W) LED-FEST 43mm



Osvětlení interiéru



W3W T4W R5W H5W W5W H6W W21/5W



Přední parkovací světla



W3W T4W R5W W5W WY5W PCY16W



Boční ukazatelé směru



Přední mlhová světla



P13W PW16W PS19W PSX26W HiPerLCP



Denní světla



W3W W5W WBT5 Bax



Osvětlení přístrojové desky



H1 H3 H4 H7 H8 H11 H16 HB3 HB4 H27W/1 H27W/2 PSX24W PS24W





Vision

VisionPlus

X-tremeVision

X-tremeVision
G-force

Nové

LongLife
EcoVision

WhiteVision

WhiteVision
ultra

Nové

RacingVision

philips.com/mylamps

12844



12821



12866

C5W R5W FEST10W



12814



12093



12067



12356



12146



12498



12496



12496sv



12065



12071



12275



12174



12180



12190



12274

R10W RY10W W16W H21W HY21W P21W PY21W PY21Wsv W21W WY21W PSY19W PWY24W PSY24Wsv PY24W PY24Wsv

**Osvětlení
zavazadlového
prostoru**

12256



12961



12067



12065



12814

W3W W5W W16W W21W R10W

**Třetí brzdivé
světlo****Zadní ukazatelé
směru /
výstražné světlo**

12067



12356



12498



12065



12085



12276

W16W H21W P21W W21W PS19W PSX24W

**Zadní světlo**

12844



12821



12961

C5W R5W W5W

**Osvětlení odkládací schránky**

12929



12821



12961



12036



12814



12594



12499



12814

T4W R5W W5W H6W R10W P21/4W P21/5W PR21/5W

**Zadní parkovací světla**

12067



12498



12088



12594



12499



12814



12065



12066

W16W P21W PR21W P21/4W P21/5W PR21/5W W21W W21/5W

**Osvětlení RZ****Zadní mlhové
světlo****Brzdová světla**

*Kombinuje funkci brzdivého a zadního parkovacího světla

Naše pracovní svítilny LED jsou navrženy tak, aby osvětlily každý detail s dokonalou přesností a umožnily vám soustředit se na práci. Ať už je tedy situace jakkoli náročná a jakkoli musíte prokazovat své dovednosti, můžete mít jistotu, že máte na práci ty pravé nástroje.



Profesionální pracovní svítilny LED



Zažehňte temnotu



Najděte
tu pravou
**pracovní
svítilnu LED**
pro daný úkol

HDL10	Penlight Professional	PEN20	Penlight Premium
Světlo Boost 100 lm <10 h	Světlo Boost 130 lm <11 h	Světlo Boost 200 lm <2 h	Světlo Boost 145 lm <6 h
Světlo Eco 50 lm <10 h		Světlo Eco 100 lm <4,5 h	Světlo Eco 145 lm <6 h
Úhel/flexibilita světla 50° 90°	Úhel/flexibilita světla 40°	Úhel/flexibilita světla 80°	Úhel/flexibilita světla 80°
	Funkce Bodové světlo 20 lm	Funkce FindMe	Funkce 120 lm FindMe
Upevnění Pásek na hlavu	Upevnění Spona	Upevnění Spona Magnet	Upevnění 80° klip Magnet
Odolnost IPX4	Odolnost IP54	Odolnost IP54 IK07	Odolnost IP54 IK07
Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži
Napájení 3x AAA	Napájení 3x AAA	Napájení <2 h	Napájení 2 h
		Funkce nabíjení 1500x	Funkce nabíjení Micro USB
Zadání obj. LPL29B1 GOC 39360631	Zadání obj. LPL19B1 GOC 38819031	Zadání obj. LPL42X1 GOC 39631731	Zadání obj. LPL28RECHX1 GOC 39220394

Novinka

RCH5S



Světlo Boost



Ztlumené světlo



Úhel/flexibilita světla



Funkce



Upevnění



Odolnost



Odolnost proti mastnotě



Napájení



Funkce nabíjení



Zadání obj. LPL62X1

GOC 05163931

RCH6



Světlo Boost



Světlo Eco



Úhel/flexibilita světla



Funkce



Upevnění



Odolnost



Odolnost proti mastnotě



Napájení




Funkce nabíjení



Zadání obj. LPL38X1

GOC 39607231

RCH10




Světlo Boost



Úhel/flexibilita světla



Funkce



Upevnění



Odolnost




Odolnost proti mastnotě



Napájení



Funkce nabíjení



Zadání obj. LPL20X1

GOC 39060531

RCH19



Světlo Boost




Světlo Eco



Úhel/flexibilita světla



Funkce



Upevnění



Odolnost



Odolnost proti mastnotě



Napájení




Funkce nabíjení



Zadání obj. LPL46X1

GOC 39823631

RCH21S



Světlo Boost



Světlo Eco



Úhel/flexibilita světla



Funkce



Upevnění



Odolnost



Odolnost proti mastnotě



Napájení



Funkce nabíjení




Zadání obj. LPL47X1


GOC 39841031

Novinka

RCH25



Světlo Boost



Ztlumené světlo



Úhel/flexibilita světla



Funkce



Upevnění



Odolnost



Odolnost proti mastnotě



Napájení



Funkce nabíjení



Zadání obj. LPL63X1

GOC 05165331

Novinka

RCH31UV	CBL10	CBH51	PJH10	PJH20	MDLS CRI
Světlo Boost 350 lm 3,5 h	Světlo Boost 330 lm	Světlo Boost 1200 lm 3 h	Světlo Boost 1000 lm <3 h	Světlo Boost 2300 lm 2 h	Světlo Boost 1500 lm 1 h
Světlo Eco 150 lm <8 h		Světlo Eco 500 lm 5,5 h	Ztlumené světlo 100 lm <12 h	Světlo Eco 1200 lm 4 h	Světlo Eco 750 lm 2,5 h
Úhel/flexibilita světla 90° 90°	Úhel/flexibilita světla 120°	Úhel/flexibilita světla 120° 360°	Úhel/flexibilita světla 90° 180°	Úhel/flexibilita světla 90° 180°	Úhel/flexibilita světla 360° 90°
Funkce UV světlo FindMe			Funkce Tlumicí	Funkce CRI 92 Matný filtr	Funkce CRI 92 Matný filtr
Upevnění 360° háček Magnet	Upevnění 360° háček	Upevnění Držák 1,1–1,8 m	Upevnění Magnet		Upevnění Svorka Magnet
Odolnost IP54 IK07	Odolnost IP54 IK07	Odolnost IP54 IK07	Odolnost IP68 IK09	Odolnost IP67 IK09	Odolnost IP54 IK07
Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži
Napájení 2,5 h	Napájení 100–240 V 5 m	Napájení 100–240 V 5 m	Napájení <4,5 h	Napájení 100–240 V 5 m	Napájení 1,1 h 3,2 h
Funkce nabíjení Dokovací stanice		Funkce nabíjení 2 h	Funkce nabíjení Micro USB	Funkce nabíjení 3,5 h Powerbanka	Funkce nabíjení Dokovací stanice
Zadání obj. LPL34UVX1 GOC 39419131	Zadání obj. LPL35X1 GOC 39421431	Zadání obj. LPL45X1 GOC 39732131	Zadání obj. LPL64X1 GOC 05167731	Zadání obj. LPL39X1 GOC 39609631	Zadání obj. LPL403MODX1 GOC 39627066

Funkce profesionální pracovní svítily



Světlo Boost

Maximální světelný výkon (v lumenech)



Ochrana proti průniku

Stupeň ochrany proti průniku pevných předmětů, prachu, vody a proti náhodnému kontaktu



Napájecí kabel

Napájení napájecím kabelem



Světlo Eco

Světelný výkon v úsporném režimu (v lumenech)



Ochrana proti otřesům

Stupeň ochrany uzavřením vůči vnějším mechanickým vlivům



Nabíjecí

Napájení dobíjecí baterií



Bodové svítidlo

Doplňkové malé světlo, které osvětlí skrytá místa nebo sníží spotřebu energie



Ochrana proti mastnotě

Vysoká odolnost proti mazivům a dílenským rozpouštědlům



Hybridní napájení

Napájení napájecím kabelem nebo integrovanou záložní dobíjecí baterií

Novinka



Tlumicí

Nastavitelný jas, který se přizpůsobí celé řadě požadavků na osvětlení, včetně paměťové funkce



Matný filtr

Filtr na omezení odlesku z lakovaných povrchů, který snižuje námahu očí a usnadňuje rozpoznávání barev



Doba nabíjení

Doba plného nabití integrované dobíjecí baterie



Doba provozu

Doba provozu během jednoho cyklu nabíjení



Jako na denním světle

Vysoký index vykreslení barev >90 pro pracovní podmínky blízké se přirozenému slunečnímu světlu



Dlouhý kabel

Délka napájecího kabelu



Úhel paprsku

Úhel světelného paprsku



Silný magnet

Součástí svítilny je magnet



Micro USB

Dobíjení pomocí kabelu micro USB (je součástí balení)



Otočný světelný modul

Otočný světelný modul umožňuje flexibilitu osvětlení



Upevnění

Upevnění jako svorky, skřipce, háčky apod. umožňující práci bez držení



Cykly nabíjení

Extrémně odolná lithiová baterie s až 1500 cykly nabíjení (5x delší než standardní lithiové baterie)



UV světlo

Dodatečné UV osvětlení určené např. k odhalení netěsností v systému chlazení



Pásek na hlavu

Svítilnu lze díky dodané čelence upevnit na čelo



Dokovací stanice

Dobíjení pomocí dokovací stanice (je součástí balení), kterou lze upevnit na stěnu



FindMe LED

Blikající červená kontrolka LED umožňuje světlo snadno najít ve tmavých prostorech.



Port USB

Svítilnu lze využívat jako powerbanku k dobíjení zařízení USB



3x AAA baterie součástí balení

Napájení 3x baterie AAA (jsou součástí balení)



Malé a výkonné světlo LED s funkcí tlumení

Vysoce kvalitní bílé světlo LED

- Jedinečná funkce ztlumení zajistí pohodlí: **30-300 lumenů** včetně funkce paměti
- Režim Boost: až **300 lumenů**
- Bodové světlo: až **120 lumenů**
- **120°** široký úhel paprsku
- Jasně přirozené světlo: **6000 K**

Vylepšená odolnost

- Velká odolnost proti nárazu: **IK09**
- Vysoká odolnost proti vodě a prachu: **IP68**
- Odolnost proti chemickým a dilenským rozpouštědlům

Baterie s dlouhou životností

- **Sdílená dokovací stanice** s Philips RCH25
- Dlouhá výdrž: až **12 hodin** (při tlumeném světle)
- Mimořádně rychlé dobíjení: **méně než 2,5 hodiny**

Univerzálnost

- **180° otočný** světelný modul
- **Bez nutnosti držení v ruce:** 360° zásuvné háčky a silný magnet



	Jedinečná funkce ztlumení: 30-300 lumenů
	Velká odolnost proti nárazu: IK09
	Vysoká odolnost proti vodě a prachu: IP68



Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM*
RCH5S	8719018051639	8719018051646	05163931	LPL62X1	6

* Minimální objednávací množství



Ovládání světla konečky prstů

Vysoce kvalitní bílé světlo LED

- Jedinečná funkce ztlumení zajistí pohodlí: **50-500 lumenů** včetně funkce paměti
- Režim Boost: až **500 lumenů**
- Bodové světlo: až **300 lumenů**
- **120°** široký úhel paprsku
- Jasně přirozené světlo: **6000 K**

Vylepšená odolnost

- Velká odolnost proti nárazu: **IK09**
- Vysoká odolnost proti vodě a prachu: **IP68**
- Odolnost proti chemickým a dílenským rozpouštědlům

Baterie s dlouhou životností

- **Sdílená dokovací stanice** s Philips RCH55
- Dlouhá výdrž: až **10 hodin** (při tlumeném světle)
- Rychlé dobíjení: **méně než 3,5 hodiny**

Univerzálnost

- **180° otočný** světelný modul
- **Bez nutnosti držení v ruce:** 360° zásuvné háčky a silný magnet



	Jedinečná funkce ztlumení: 50-500 lumenů
	Velká odolnost proti nárazu: IK09
	Vysoká odolnost proti vodě a prachu: IP68



Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM*
RCH25	8719018051653	8719018051660	05165331	LPL63X1	6

* Minimální objednávkové množství



Světlo do dílny

Vysoce kvalitní bílé světlo LED

- Jedinečná funkce ztlumení zajistí pohodlí: **100-1000 lumenů** včetně funkce paměti
- Režim Boost: až **1 000 lumenů**
- **90°** úhel paprsku
- Jasné přirozené světlo: **6000 K**

Vylepšená odolnost

- Velká odolnost proti nárazu: **IK09**
- Vysoká odolnost proti vodě a prachu: **IP68**
- Odolnost proti chemickým a dílenským rozpouštědlům

Baterie s dlouhou životností

- Dlouhá výdrž: až **12 hodin** (při tlumeném světle)
- Nabíječka **micro USB**
- Dobití: **méně než 4,5 hodiny**

Univerzálnost

- **180° otočný** světelný modul
- **Bez nutnosti držení v ruce:** silný magnet a třetí nožka včetně klipu



	Jedinečná funkce ztlumení: 100-1 000 lumenů
	Velká odolnost proti nárazu: IK09
	Vysoká odolnost proti vodě a prachu: IP68

Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
PJH10	8719018051677	8719018051684	05167731	LPL64X1	6

* Minimální objednávková množství



Philips GoSure ADR820 je špičková modulární autokamera, která uživatelům umožní lépe využívat funkce GPS, zadní kamery s rozlišením Full HD a asistence při parkování*.

GoSure ADR820 Modulární autokamera



Váš **strážce** na silnicích

Místo toho, aby spoléhali na protichůdné názory, mohou řidiči svou cestu nahrávat, sbírat objektivní důkazy a zachytit každý detail pomocí vysoce kvalitního video záznamu. **Pokročilý systém asistence řidiče** zajišťuje dodatečné bezpečnostní funkce.

Modulární design se zadní kamerou, jednotkou GPS a parkovací monitorovací sadou*

Modulární model Philips GoSure ADR820 umožňuje řidičům upgrade prostřednictvím **zadní kamery s rozlišením Full HD**, která zajistí maximální pokrytí. Montáž je rychlá a jednoduchá – uživatel pouze připevní zadní kameru na zadní sklo a poté ji pomocí dodaného kabelu propojí s kamerou GoSure ADR820.

Kamera Philips GoSure ADR820 je také kompatibilní s **modulem GPS** upevněným na držák s přísavkou. Uživatel jednoduše nahradí standardní držák s přísavkou verzí s GPS a zapojí do záznamové kamery. Nyní bude na všech videozáznamech razítko GPS s uvedením přesné polohy vozidla.

Brzy bude k dostání **sada pro asistenci při parkování**, kterou bude možné do kamery Philips GoSure ADR820 zapojit.



Zadní kamera s rozlišením Full HD



Modul GPS



Sada pro asistenci při parkování

Zařízení plné funkcí na ochranu řidičů

Únava představuje hlavní příčinu dopravních nehod. Abychom řidiči připomněli nutnost dostatečného odpočinku, spouští kamera Philips GoSure ADR820 pravidelně pípající varovný alarm, aby upozornila řidiče – tato funkce je užitečná na delších cestách a funguje jako účinný **pokročilý systém asistence řidiče (ADAS)**.

Kromě této funkce ochrany proti únavě může řidič nastavit varování světlometů v podmínkách se špatným osvětlením.



Záznam podrobných videí ve vynikající kvalitě

Kamera Philips GoSure ADR820 je vybavena vysoce kvalitním snímačem kvality obrazu a jasným objektivem se světelností F1.8 pro **dobrou viditelnost při řízení během dne, v noci a za nepříznivých světelných podmínek**.



Díky **mimořádně širokoúhlému 140° objektivu** u přední kamery a 100° širokoúhlému objektivu u volitelné zadní kamery s rozlišením Full HD zachytí kamera Philips GoSure ADR820 také větší část toho, co se děje kolem vozidla. Zařízení zaznamená až tři jízdní pruhy.



Vylepšená bezpečnost na silnici

Díky **velkému vestavěnému 2,7" displeji LCD** si může řidič ihned přehrát videozáznam jakékoli nehody, včetně datového a časového razítka.



Kromě toho může uživatel pomocí **zabudované 2,4GHz sítě Wi-Fi** streamovat videa živě ze záznamové kamery na smartphone.**



Mobilní aplikace Philips GoSure je dostupná pro systém Android i iOS. S tímto objektivním důkazním materiálem je možné vyřešit veškeré spory, urychlit vyšetřování na silnici i proces vyřizování pojistných nároků***.

Tento zásadní důkazní materiál je rovněž chráněn. Kamera Philips GoSure ADR820 je vybavena **modulem tříosého G-senzoru**, díky čemuž rozpozná jakýkoli pohyb a v okamžiku nárazu ihned spustí režim pohotovostního záznamu. Během kolize, která převyšuje určitý silový práh, zařízení zaznamenaný videoklip uzamkne, aby se zabránilo jeho přepsání – bezpečně jej zajistí na odolné paměťové kartě.



Kamera GoSure ADR820 je také **vůbec první záznamovou kamerou, jejíž součástí je detekce selhání karty Micro SD** a varovný signál. Řidič je varován signálem, pokud nastanou jakékoli problémy, včetně potíží s formátováním nové karty SD, nemožnosti záznamu nebo nekompatibility karty. Kamera Philips GoSure ADR820 je navržena pro karty Micro SD, třídy 10, do 128 GB.



Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM****
GoSure ADR820X 56750 XM	6947939168361	6947939168583	16836133	56750XM	2
GoSure ADR820 Zadní kamera s rozlišením Full HD	8727900340426	8727900340433	34042630	GRC20XM	10
GoSure ADR820 GPS20	8727900340402	8727900340419	34040230	GPS02XM	10

* Volitelné moduly lze zakoupit samostatně ** Soubory jsou ve formátu .mp4. *** V závislosti na místních nařízeních a postupech **** Minimální objednávková množství





