

**PHILIPS**

Automotive lighting

# Katalog 2020-2021



# Co je uvnitř



## Předmluva

4

### Bezpečnost, kterou můžete vidět

## Halogenová

6

### 12V Světla pro osobní vozy

RacingVision GT200	10
X-tremeVision Pro150	11
VisionPlus	12
WhiteVision ultra	13
LongLife EcoVision	14
Vision	15
Vyberte si vhodný typ žárovky	16

## Halogenová

34

### Světla pro motocykly

X-tremeVision moto	37
CityVision moto	37
CrystalVision ultra moto	38
Vision moto	38
Vyberte si vhodný typ žárovky	39

## Halogenová

42

### Světla pro autobusy a nákladní vozy 24V

MasterDuty	45
MasterLife	46
MasterDuty BlueVision	46
Vyberte si vhodný typ žárovky	47

## Halogenová

54

### Sady

12V náhradní sady	56
24V náhradní sady	58
Kit pro renovaci světlometů	59

## Xenon

60

### Řešení pro osobní a nákladní vozy

Xenon X-tremeVision gen2	63
Xenon WhiteVision gen2	64
Xenon LongerLife	65
Xenon Vision	66

## LED

72

### Osvětlení pro osobní a nákladní

Ultinon Pro9000	76
Ultinon Pro5000	78
Ultinon Essential	79
CanBus adaptér	80
CanBus kondenzátor	80
Jaké LED osvětlení pro jakou funkci	82

## Přílohy

96

Vysvětlení technologie osvětlení	96
Balení vzorků	98
Pochopení objednacích kódů společnosti Philips	99
Technické nákresy Patice	100
Rejstřík výrobků podle objednacích kódů	101

# Bezpečnost, kterou můžete vidět!

Naše pokročilé technologie osvětlovacích systémů již přes 100 let stojí **v čele** automobilové světelné techniky. Jako **největší dodavatel** světelných zdrojů a výrobků v oblasti osvětlení pro automobilový průmysl a trh příslušenství spojujeme technické **inovace** s důrazem na bezpečnost a **pohodlí** řidičů. Pro naše automobilové osvětlení **se dnes rozhoduje** mnoho spotřebitelů a významní výrobci automobilů. Naším **cílem** je vytvářet

**inovativní výrobky**, které neustále zvyšují **bezpečnost na silnicích** a produktivitu v servisech. Protože nám jde o **spokojenost zákazníků**, navrhujeme naše výrobky tak, aby **efektivně a dlouho** sloužily. Mnoho autoservisů a dílen již využívá vynikajícího **světelného výkonu a robustnosti** naší nové řady profesionálních pracovních svítidel LED.

Na **vysoko kvalitním osvětlení** skutečně **záleží**. Je to bezpečnost, kterou můžete **vidět!**



## Kvalita originálního vybavení

Snažíme se dodávat **nejlepší výrobky a služby ve své třídě**, a to jak pro výrobce vozů (OEM), tak pro trh auto-příslušenství.  
Naše výrobky vyrábíme z **kvalitních materiálů** a testujeme podle nejvyšších nároků – maximalizujeme

- tak pro své zákazníky **bezpečnost a pohodlí jízdy**.
- Jsme **volbou** všech významných výrobců automobilů.

- Naším osvětlením **každý druhý vůz** v Evropě a světě.
- Výrobní postupy, které **překonávají** současné průmyslové **specifikace**.

## Křemičité sklo Philips pohlcující UV záření pro optimální osvětlovací výkon

**Všechny žárovky Philips z křemičitého skla jsou odolné proti UV záření, a chrání tak moderní plastové reflektory před škodlivými paprsky**

### • **Silnější světlo**

Vysoko odolné křemičité sklo umožňuje zvýšení tlaku v žárovce a tím i vyšší výkon osvětlení.

### • **Vyšší odolnost**

Žárovky Philips z křemičitého skla (vlákno s teplotou 2 650 °C a sklo s teplotou 800 °C) jsou schopny snést velké teplotní změny.

### • **Optimální ochrana proti ultrafialovému záření**

Všechny žárovky Philips Všechny žárovky Philips z křemičitého skla jsou odolné proti UV záření, a chrání tak moderní plastové reflektory před škodlivými paprsky.

# Halogenová



# 12V Světla pro osobní vozy



# Jakou žárovku potřebujete pro svůj vůz ?

## Zvýšený jas

Nové


Až o **200%** více jasu\*

**RacingVision GT200**

Paprsek prodloužený až o +80 m\*\*\*



Výkon osvětlení\*



Barva světla\*\*  
Maximálně 3500 K  
Standard: 3100 K

Životnost\*\*  
Maximálně 250 h

Dostupné v  
**H4, H7**

Nové


Až o **150%** více jasu\*

**X-tremeVision Pro150**

Paprsek prodloužený až o +70 m\*\*\*



Výkon osvětlení\*



Barva světla\*\*  
Maximálně 3400 K  
Standard: 3100 K

Životnost\*\*  
Maximálně 450 h


Dostupné v  
**H1, H4, H7, H11,  
HB3, HB4, HIR2**

Až o **60%** více viditelnosti\*

**VisionPlus**



Výkon osvětlení\*



Barva světla\*\*  
Maximálně 3250 K  
Standard: 3100 K

Životnost\*\*  
Maximálně 500 h


Dostupné v  
**H1, H4, H7**

Až o **30%** více viditelnosti\*

**Vision**



Výkon osvětlení\*



Barva světla\*\*  
Maximálně 3200 K  
Standard: 3100 K

Životnost\*\*  
Maximálně 600 h

Dostupné v  
**H1, H3, H4, H7, H11,  
HB3, HB4**

Obrázky jsou pouze ilustracní. \* Ve srovnání se zákonným minimem. \*\* Životnost a barevná teplota se liší podle typu, vztaženo k H7.

[philips.com/halogen](http://philips.com/halogen)



## Unikátní styl

Nové

### Výrazný bílý vzhled

#### WhiteVision ultra

H4, H7  
až o  
**4200 K**




Standard




WhiteVision ultra




Výkon osvětlení\*



Barva světla\*\*



Životnost\*\*



Dostupné v

**H1, H3, H4, H7, H8, H11,  
HB3, HB4, HIR2, PSX24W**

## Prodloužená životnost

Životnost až do  
**1500 hodin\*\***

### LongLife EcoVision




Standard



LongLife EcoVision


Výkon osvětlení\*



Barva světla\*\*



Životnost\*\*



Dostupné v

**H1, H3, H4, H7, H11,  
H18, H19, HIR2**

\*\*\* Ve srovnání s minimem odvozeným od požadavků ECE, základem je 1 lux. Nejdelší vzdálenost od vozu, týká se H4 a H7.



## RacingVision GT200

### Neuvěřitelný výkon legálně použitelné žárovky

- Až o 200% jasnější světlo\* pro přeměnu vaší jízdy
- Prodlužuje světelní paprsek o 80 m\*\*
- Schválená žárovka pro příjemnou jízdu

Pokud jste nadšený řidič, dovolte žárovce Philips RacingVision GT200 aby pozvedla váš automobilová zážitek. Až o 200% jasnější světlo které září o 80 m dále znamená lepší přehled a rychlejší reakce pro bezpečnější jízdu

\*Ve srovnání s minimální zákonné normou

\*\*Ve srovnání s odvozeným minimem podle regulí ECE základem je 1 lux.  
Největší vzdálenost od vozu



Standardní



RacingVision GT200

Dostupné v balení S2 a B1



Dostupné v



H4



H7



## X-tremeVision Pro150

### Nejlepší poměr mezi vysokým výkonem a životností

- Uvidíte na vozovku lépe s až o 150% jasnějším světlem\*
- Bezpečnost s prodlouženou životností
- Vysoké výkonné paprsek dosvítí až o 70 m dále\*\*
- Větší kontrast a viditelnost s chaldným světlem

Kombinace výrazného jasu s životností doposud nedostupnou u takto výkonné žárovky, Philips X-treme vision Pro150 nabízí viditelnost, která dává vám a vašim blízkým pocit bezpečí na silnici. Ve srovnání s minimální zákonnou normou. Vztahuje se na hlavní světla.



\*Životnost se liší podle typu. Údaj platí pro H7 až pro 450 hodin

\*\*Ve srovnání s minimem odvozeným od požadavků ECE, základem je 1 lux. Nejdéle vzdálenost od vozu, platí pro H4 a H7



Standardní



X-tremeVision Pro150

#### Dostupné v



Dostupné v balení S2 a B1



HB3



HB4



HIR2



W5W



## VisionPlus

### Rychlé reakce zachraňují životy

- Až o 60% více viditelnosti<sup>\*</sup>
- Větší pohodlí při jízdě a lepší viditelnost
- Vysoká kvalita a výjimečná odolnost autožárovky

Žárovky Philips VisionPlus umožňují řidiči vidět dále a zlepšit jeho bezpečnost a komfort.

\*Ve srovnání se zákonného minimem



Standardní



VisionPlus



Dostupné v balení S2 a B1



Dostupné v



H1



H4



H7



## WhiteVision ultra

### Ostrý bílý vzhled

- **Úžasný bílý stylový vzhled s až 4 200 Kelviny\***
- **Jízdní komfort s viditelností až o 60% delší\*\***
- **Plně schváleno pro silniční provoz**

Philips WhiteVision Ultra je vybaven nejnovějším gradientním ultra-bílým povrstvením, poskytujícím ohromující bílé světlo až o 4200 Kelvinech. Jsou to nejbělejší legálně schválené halogenové žárovky v našem programu a nejlepší volba pokud hledáte chladný, stylový vzhled a bezpečnější jízdu.

\*Platí pro H4, H7. Světelná teplota se lisí podle typu

\*\*Ve srovnání s minimální zákonné normou. Platí pro hlavní světla



Dostupné v baleních S2, B1 a B2



Dostupné v






## LongLife EcoVision

### Delší životnost, méně časté výměny

- Vydrží výrazně déle\*
- Vysoká kvalita a výjimečně odolná autožárovka

Už vás nebabí pořád **vyměňovat** žárovky? Žárovky Philips LongLife EcoVision mají **delší životnost** než standardní autožárovky a jsou proto ideální volbou pro řidiče požadující **minimální údržbu** vozidel.

\*Životnost se liší podle typu, hodnota platí pouze pro typ H7



Dostupné v S2, C1 and B1 packaging



Dostupné v





## Vision

### Bezpečný pocit, bezpečná jízda

- Až o 30% více viditelnosti\*
- Příznivý poměr ceny k výkonu
- Vysoká kvalita a výjimečná odolnost

Žárovky Philips Vision zajišťují skvělý světelný výkon za příznivou cenu.

\*Ve srovnání se základním minimem



Standardní



Vision



Dostupné v C1 and B1 packaging



Dostupné v



# Vyberte si vhodný typ žárovky



Potkávací – dálková



Přední ukazatelé směru / výstražná světla



Denní světla



Osvětlení interiéru



Přední parkovací světla



Boční ukazatelé směru



Přední mlhová světla



[philips.com/mylamps](http://philips.com/mylamps)



C5W R5W FEST10W

R10W RY10W W16W H21W HY21W P21W PY21W PY21Wsv W21W WY21W PSY19W PWY24W PSY24Wsv PY24W PY24Wsv



Osvětlení zavazadlového prostoru



Zadní ukazatelé směru / výstražné světlo



12256 12961 12067 12065 12814

W3W W5W W16W W21W R10W

STOP Třetí brzdové světlo



12067 12356 12498 12065 12085 12276

W16W H21W P21W W21W PS19W PSX24W

≡R Zadní světlo



12844 12821 12961

C5W R5W W5W

STOP Osvětlení odkládací schránky



12929 12821 12961 12036 12814 12594 12499 12814

T4W R5W W5W H6W R10W P21/4W P21/5W PR21/5W

STOP Zadní parkovací světla



12067 12498 12088 12594 12499 12814 12065 12066

W16W P21W PR21W P21/4W P21/5W' PR21/5W' W21W W21/5W'

STOP Zadní mlhové světlo

W3W C5W R5W W5W R10W

STOP Brzdová světla

STOP Osvětlení RZ

\*Kombinuje funkci brzdového a zadního parkovacího světla

## Hlavní osvětlení

### H1 Vision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12258PRB1	12	55	P14,5s	47516930	8 711500 475169	-	8711500475176	ECE	10
12258PRC1	12	55	P14,5s	47518360	8 711500 475183	8727900363791	8711500475190	ECE	100



### H1 VisionPlus



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12258VPS2	12	55	P14,5s	36322728	8 727900 363227	-	8727900363210	ECE	5
12258VPB1	12	55	P14,5s	36320330	8 727900 363203	-	8727900363197	ECE	10



### H1 X-tremeVision Pro150



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12258XVPS2	12	55	P14,5s	00565628	8 719018 005656	-	8719018005663	ECE	5
12258XVPB1	12	55	P14,5s	00549630	8 719018 005496	-	8719018005502	ECE	10



### H1 LongLife EcoVision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12258LLECO52	12	55	P14,5s	36255828	8 727900 362558	-	8727900362565	ECE	5
12258LLECOB1	12	55	P14,5s	36196430	8 727900 361964	-	8727900361971	ECE	10
12258LLECOC1	12	55	P14,5s	36187230	8 727900 361872	-	8727900370683	ECE	10



### H1 WhiteVision ultra



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12258WVUSM	12	55	P14,5s	00525028	8 719018 005250	-	8719018005267	ECE	5
12258WVUB1	12	55	P14,5s	00523630	8 719018 005236	-	8719018005243	ECE	10



### H1 Spot



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12258SPC1	12	55	P14,5s	40460230	8 711500 404602	-	8727900370690	ECE	10



### H2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12311C1	12	55	X511	47752130	8 711500 477521	-	8727900370782	ECE	10



### H3 Vision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12336PRB1	12	55	PK22s	69561130	8 711500 695611	-	8711500695628	ECE	10
12336PRC1	12	55	PK22s	69534560	8 711500 695345	8711500775696	8711500695352	ECE	100



Velikost balení : počet balíčků v kartonu

### H3 LongLife EcoVision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12336LLECOC1	12	55	PK22s	77704130	8 711500 777041	-	8711500779366	ECE	10



### H3 WhiteVision ultra



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12336WVUB1	12	55	PK22s	00531128	8 719018 005311	-	8719018005328	ECE	5



### H4 Vision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342PRB1	12	60/55	P43t-38	47480330	8 711500 474803	-	8711500474810	ECE	10
12342PRC1	12	60/55	P43t-38	49099560	8 711500 490995	8711500827807	8711500490988	ECE	100
12342PRC2	12	60/55	P43t-38	78028760	8 711500 780287	8711500780294	8711500780300	ECE	50



### H4 VisionPlus



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342VPS2	12	60/55	P43t-38	39925728	8 727900 399257	-	8727900350937	ECE	5
12342VPB1	12	60/55	P43t-38	39934930	8 727900 399349	-	8727900399332	ECE	10
12342VPC2	12	60/55	P43t-38	37435360	8 727900 374353	8727900374360	8727900374377	ECE	50



### H4 X-tremeVision Pro150



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342XVPS2	12	60/55	P43t-38	00567028	8 719018 005670	-	8719018005687	ECE	5
12342XVPB1	12	60/55	P43t-38	00553330	8 719018 005533	-	8719018005540	ECE	10



### H4 LongLife EcoVision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342LLECO2	12	60/55	P43t-38	36257228	8 727900 362572	-	8727900362589	ECE	5
12342LLECOB1	12	60/55	P43t-38	36198830	8 727900 361988	-	8727900361995	ECE	10
12342LLECOC1	12	60/55	P43t-38	36189630	8 727900 361896	-	8727900370836	ECE	10



### H4 WhiteVision ultra



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342WVUSM	12	60/55	P43t-38	35490428	8 727900 354904	-	8727900354911	ECE	5
12342WVUB1	12	60/55	P43t-38	35489830	8 727900 354898	-	8727900354881	ECE	10



### H4 RacingVision GT200



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342RGTS2	12	60/55	P43t-38	00575528	8 719018 005755	-	8719018005762	ECE	5
12342RGTB1	12	60/55	P43t-38	00571730	8 719018 005717	-	8719018005724	ECE	10



## H7 Vision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972PRB1	12	55	PX26d	40607130	8 711500 406071	-	8711500406088	ECE	10
12972PRC1	12	55	PX26d	40593760	8 711500 405937	8711500827838	8711500405944	ECE	100
12972PRC2	12	55	PX26d	37432260	8 727900 374322	8727900374339	8727900374346	ECE	50



## H7 VisionPlus



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972VPS2	12	55	PX26d	39938728	8 727900 399387	-	8727900399370	ECE	5
12972VPB1	12	55	PX26d	39936330	8 727900 399363	-	8727900399356	ECE	10
12972VPC2	12	55	PX26d	37426160	8 727900 374261	8727900374278	8727900374285	ECE	50



## H7 X-tremeVision Pro150



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972XVPS2	12	55	PX26d	00569428	8 719018 005694	-	8719018005700	ECE	5
12972XVPB1	12	55	PX26d	00555730	8 719018 005557	-	8719018005564	ECE	10



## H7 LongLife EcoVision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972LLECO\$2	12	55	PX26d	36259628	8 727900 362596	-	8727900362602	ECE	5
12972LLECOB1	12	55	PX26d	36200830	8 727900 362008	-	8727900362015	ECE	10
12972LLECOC1	12	55	PX26d	36192630	8 727900 361926	-	8727900371024	ECE	10



## H7 WhiteVision ultra



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972WVUSM	12	55	PX26d	35495928	8 727900 354959	-	8727900354942	ECE	5
12972WVUB1	12	55	PX26d	35493530	8 727900 354935	-	8727900354928	ECE	10



## H7 RacingVision GT200



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972RGTS2	12	55	PX26d	00577928	8 719018 005779	-	8719018005786	ECE	5
12972RGTB1	12	55	PX26d	00573130	8 719018 005731	-	8719018005748	ECE	10



## H8 WhiteVision ultra



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12360WVUB1	12	35	PGJ19-1	00533528	8 719018 005335	-	8719018005342	ECE	5



## H8



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12360B1	12	35	PGJ19-1	82416530	8 711500 824165	-	8727900362909	ECE	10
12360C1	12	35	PGJ19-1	47582430	8 711500 475824	-	8727900371017	ECE	10



**H9**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12361B1	12	65	PGJ19-5	36308130	8 727900 363081	-	8727900363098	ECE	10
12361C1	12	65	PGJ19-5	47584830	8 711500 475848	-	8727900371000	ECE	10

**H10**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9145C1	12	45	PY20d	52974530	8 711559 529745	-	8727900370737	ECE	10

**H11 Vision**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12362PRB1	12	55	PGJ19-2	36428630	8 727900 364286	-	8727900364293	ECE	10
12362PRC1	12	55	PGJ19-2	36430930	8 727900 364309	-	8727900370751	ECE	10

**H11 LongLife EcoVision**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12362LLECOB1	12	55	PGJ19-2	36310430	8 727900 363104	-	8727900363111	ECE	10
12362LLECOC1	12	55	PGJ19-2	36194030	8 727900 361940	-	8727900370744	ECE	10

**H11 WhiteVision ultra**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12362WVUB1	12	55	PGJ19-2	00535928	8 719018 005359	-	8719018005366	ECE	5

**H11 X-tremeVision Pro150**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12362XVPB1	12	55	PGJ19-2	00551928	8 719018 005519	-	8719018005526	ECE	5

**H13**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9008C1	12	60/55	P26,4t	87798730	8 711500 877987	-	8727900370768	ECE	10

**H15**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12580B1	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8 719018 020017	-	8719018020031	ECE	10
12580C1	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8 719018 020000	-	8719018020024	ECE	10

**H16**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12366C1	12	19	PGJ19-3	36856730	8 727900 368567	-	8727900370775	ECE	10

**H18 LongLife EcoVision**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12643LLC1	12	65	PY26d-1	35603830	8 727900 356038	-	8727900356045	ECE	10



## H19 LongLife EcoVision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12644LLC1	12	60/65	PU43t-3	35605230		-	8727900356069	ECE	10

## HB1 9004



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9004C1	12	65/45	P29t	47074430		-	8727900370997	-	10

## HB3 Vision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9005PRB1	12	60	P20d	24724730		-	8711500247254	ECE	10
9005PRC1	12	60	P20d	24689930		-	8727900370980	ECE	10

## HB3 WhiteVision ultra



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9005WVUB1	12	60	P20d	00537328		-	8719018005380	ECE	5

## HB3 X-tremeVision Pro150



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9005XVPB1	12	60	P20d	00557128		-	8719018005588	ECE	5

## HB4 Vision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9006PRB1	12	51	P22d	24726130		-	8711500247278	ECE	10
9006PRC1	12	51	P22d	24687530		-	8727900370973	ECE	10

## HB4 WhiteVision ultra



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9006WVUB1	12	55	P22d	00539728		-	8719018005403	ECE	5

## HB4 X-tremeVision Pro150



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9006XVPB1	12	51	P22d	00559528		-	8719018005601	ECE	5

## HB5 9007



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9007C1	12	65/55	PX29t	24550230		-	8727900370966	-	10

## HIR2 LongLife EcoVision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9012LLC1	12	55	PX22d	35125530		-	8727900370935	ECE	10

## HIR2 WhiteVision ultra



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9012WVUB1	12	55	PX22d	00541028	8 719018 005410	-	8719018005427	ECE	5

## HIR2 X-tremeVision Pro150



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
9012XVPB1	12	55	PX22d	00561828	8 719018 005618	-	8719018005625	ECE	5

## H27W/1



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12059C1	12	27	PG13	52854030	8 711559 528540	-	8727900370799	ECE	10

## H27W/2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12060C1	12	27	PGJ13	52857130	8 711559 528571	-	8727900370805	ECE	10

## R2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12620B1	12	45/40	P45t-41	5543930	8 711500 055439	-	8711559525327	ECE	10
12620C1	12	45/40	P45t-41	40085730	8 711500 400857	-	8711500779359	ECE	10

## R2 Vision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12475B1	12	45/40	P45t-41	24716230	8 711500 247162	-	8711500247179	ECE	10
12475C1	12	45/40	P45t-41	40466430	8 711500 404664	-	8727900371130	ECE	10

## Signální a vnitřní osvětlení

### P21W VisionPlus



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12498VPB2	12	21	BA15s	36318030	8 727900 363180	-	8727900363173	ECE	10

### P21W LongLife EcoVision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12498LLECOB2	12	21	BA15s	38210530	8 727900 382105	-	8727900382112	ECE	10
12498LLECOCP	12	21	BA15s	38198628	8 727900 381986	8727900381993	8727900391695	ECE	5x10

### P21W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10

## P21/4W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12594B2	12	21/4	BAZ15d	40485530	8 711500 404855	-	8711500471017	ECE	10
12594CP	12	21/4	BAZ15d	48433828	8 711500 484338	8711500484345	8727900391565	ECE	5x10

## P21/5W VisionPlus



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12499VPB2	12	21/5	BAY15d	36316630	8 727900 363166	-	8727900363159	ECE	10

## P21/5W LongLife EcoVision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12499LLECOB2	12	21/5	BAY15d	38212930	8 727900 382129	-	8727900382136	ECE	10
12499LLECOCP	12	21/5	BAY15d	38201328	8 727900 382013	8727900382020	8727900391053	ECE	5x10

## P21/5W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12499B2	12	21/5	BAY15d	05545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10
12499CP	12	21/5	BAY15d	48159773	8 711500 481597	8711500481603	8711500481610	ECE	20x10

## PR21W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12088CP	12	21	BAW15s	48531128	8 711500 485311	8711500485328	8727900391589	ECE	5x10

## PR21/5W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12495CP	12	21/5	BAW15d	48873228	8 711500 488732	8711500488749	8727900391572	ECE	5x10

## PY21W SilverVision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12496SVB2	12	21	BAU15s	31117730	8 711500 311177	-	8711500311191	ECE	10

## PY21W LongLife EcoVision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12496LLECOCP	12	21	BAU15s	38218128	8 727900 382181	8727900382198	8727900391084	ECE	5x10

## PY21W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12496NAB2	12	21	BAU15s	52372930	8 711559 523729	-	8711559523743	ECE	10
12496NACP	12	21	BAU15s	52534173	8 711559 525341	8711559525358	8711559525365	ECE	20x10

## Stop P22



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12401CP	12	15	BA15s	87821228	8 711500 878212	8711500878229	8711500790538	-	5x10



## Stop P25



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12445CP	12	18	BA15s	48440628	8 711500 484406	8711500484413	8727900391602	-	5x10

## R5W LongLife EcoVision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12821LLECOB2	12	5	BA15s	38208230	8 727900 382082	-	8727900382099	ECE	10
12821LLECOCP	12	5	BA15s	38195528	8 727900 381955	8727900381962	8727900390940	ECE	5x10

## R5W BA15s



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12821B2	12	5	BA15s	5546030	8 711500 055460	-	8711500417701	ECE	10
12821CP	12	5	BA15s	48269373	8 711500 482693	8711500482709	8711500482716	ECE	20x10

## R5W BA15d



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12822CP	12	5	BA15d	45407228	8 711500 454072	8711500454959	8711500790521	ECE	5x10

## R10W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12814B2	12	10	BA15s	5547730	8 711500 055477	-	8711500417718	ECE	10
12814CP	12	10	BA15s	48341673	8 711500 483416	8711500483423	8711500483430	ECE	20x10

## RY10W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12093NACP	12	10	BAU15s	48362128	8 711500 483621	8711500483638	8727900391619	ECE	5x10

## BA7



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12829CP	12	2	BA7s	52123728	8 711559 521237	8711500401236	8727900390933	-	5x10

## T2W - T3W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12913CP	12	2	BA9s	21997828	8 711500 219978	8711500219985	8711500220820	-	5x10
12910CP	12	3	BA9s	21949728	8 711500 219497	8711500219503	8711500220837	-	5x10

## T4W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12929B2	12	4	BA9s	5550730	8 711500 055507	-	8711559520094	ECE	10
12929CP	12	4	BA9s	21979473	8 711500 219794	8711500219800	8711500219817	ECE	20x10

## Miniaturní halogenová signální světla USA

### H5W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12023CP	12	5	BA9s	51270928	8 711559 512709	871159512464	8727900371222	-	5x10

### H6W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12036B2	12	6	BAX9s	24720930	8 711500 247209	-	8711500247216	ECE	10
12036CP	12	6	BAX9s	87603428	8 711500 876034	8711500876041	8727900370676	ECE	5x10

### H6W WhiteVision ultra



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12036WVUB2	12	6	BAX9s	00543430	8 719018 005434	-	8719018005441	ECE	10

### H10W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12024CP	12	10	BA9s	52941728	8 711559 529417	8711559529424	8727900371192	-	5x10

### H20W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12025CP	12	20	BA9s	87600328	8 711500 876003	8711500876010	8727900371154	-	5x10

### H21W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12356CP	12	21	BAY9s	87989928	8 711500 879899	8711500879905	8727900371116	ECE	5x10

### HY21W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12146CP	12	21	BAW9s	35244328	8 727900 352443	8727900352450	8727900370867	ECE	5x10

## klínové Patice

### W1,2W - W2,3W - W2W - WBT5



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12521CP	12	1	W2x4,6d	48321828	8 711500 483218	8711500483225	8727900391671	-	5x10
12516B2	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8 711500 055545	-	8711500417763	-	10
12516CP	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8 711500 481535	8711500481542	8711500481559	-	200
12505CP	12	2	W2x4,6d	48327028	8 711500 483270	8711500483287	8727900391657	-	5x10
12061CP	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8 711500 483300	8711500483317	8727900391640	ECE	5x10

### W2,2W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12960CP	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8 711500 481504	8711500481511	8727900391633	-	5x10

### W3W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

### W5W LongLife EcoVision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12961LLECOB2	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8 727900 382044	-	8727900382051	ECE	10
12961LLECOCP	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8 727900 381894	8727900381900	8727900390872	ECE	5x10

### W5W X-tremeVision Pro150



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12961XVPB2	12	5	W2,1x9,5d	00563230	8 719018 005632	-	8719018005649	ECE	10

### W5W WhiteVision ultra



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12961WVUB2	12	5	W2,1x9,5d	35484330	8 727900 354843	-	8727900354874	ECE	10

### W5W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12961B2	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8 711500 404213	-	8711559520070	ECE	10
12961CP	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8 711500 490902	8711500490919	8711500490926	ECE	20x10

### WY5W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12396NAB2	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8 711500 400581	-	8711500400598	ECE	10
12396NACP	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8 711559 530024	8711559530031	8727900390889	ECE	5x10



## WBT10 VisionPlus



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12040VPB2	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8 711559 524160	-	8711559524184	-	10

## W16W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12067B2	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8 711500 405876	-	8711559521053	ECE	10
12067CP	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8 711500 482723	8711500482730	8727900391626	ECE	5x10

## W21W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12065B2	12	21	W3x16d	70146330	8 727900 701463	-	8727900701470	ECE	10
12065CP	12	21	W3x16d	47135228	8 711500 471352	8711500471369	8727900391107	ECE	5x10

## W21/5W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12066B2	12	21/5	W3x16q	69739130	8 727900 697391	-	8727900697407	ECE	10
12066CP	12	21/5	W3x16q	47138328	8 711500 471383	8711500471390	8727900391091	ECE	5x10

## WY21W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12071B2	12	21	WX3x16d	69741430	8 727900 697414	-	8727900697421	ECE	10
12071CP	12	21	WX3x16d	52539628	8 711559 525396	8711559525402	8727900391688	ECE	5x10

## Festoon

### Festoon T6,2x27



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12818CP	12	3	SV6	48461128	8 711500 484611	8711500484628	8727900695632	-	5x10

### Festoon T6,2x35



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12848CP	12	3	SV6	48467328	8 711500 484673	8711500484680	8727900391558	-	5x10

### C5W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12844B2	12	5	SV8,5	5551430	8 711500 055514	-	8711500417749	ECE	10
12844CP	12	5	SV8,5	48156673	8 711500 481566	8711500481573	8711500481580	ECE	20x10

### Festoon T10,5x30 LongLife EcoVision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12860LLECOCP	12	10	SV8,5	38192428	8 727900 381924	8727900381931	8727900391114	-	5x10

### Festoon T10,5x38



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12854CP	12	10	SV8,5	48248828	8 711500 482488	8711500482495	8727900391510	-	5x10

### Festoon T10,5x43



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12864CP	12	5	SV8,5	48205128	8 711500 482051	8711500482075	8727900391527	-	5x10
12866B2	12	10	SV8,5	5552130	8 711500 055521	-	8711500417756	-	10
12866CP	12	10	SV8,5	48242628	8 711500 482426	8711500482433	8727900391534	-	5x10

### Festoon T15x43



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12850CP	12	15	SV8,5	48285328	8 711500 482853	8711500482860	8727900391541	-	5x10

## Bax

### Bax 8,3s/1,35 black



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12597B2	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530		-	8711559530192	-	10
12597CP	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228		8711500483669	8727900390957	-	5x10

### Bax 8,3s/1,5 blue



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12602CP	12	2	B8,3s/1,5	48396628		8711500483973	8727900390995	-	5x10

### Bax 8,5d/2 black



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12598B2	12	1.2	B8,5d/2	40588330		-	8711500405890	-	10
12598CP	12	1.2	B8,5d/2	48387428		8711500483881	8727900390964	-	5x10

### Bax 8,5d/1,5 blue



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12603CP	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728		8711500484000	8727900391015	-	5x10

### Bax 8,5d/2 green



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12600CP	12	2	B8,5d/2	48393528		8711500483942	8727900390971	-	5x10

### Bax 8,5d green



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12604CP	12	2	B8,5d	40508128		8711500404589	8727900391022	-	5x10

### Bax 8,5d beige



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12637CP	12	1.5	B8,5d	51487128		8711500400178	8727900371048	-	5x10

### Bax 10d black halogen



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12615CP	12	5	B10d	52807628		8711500243768	8727900370911	-	5x10

### Bax 10d brown halogen



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12614CP	12	3	B10d	52805228		8711559512723	8727900370928	-	5x10

### Bax 8,4d light blue



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12623CP	12	1.2	BX8,4d	51384328		8711500244154	8727900370904	-	5x10



## Bax 8,4d beige



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12627CP	12	1.5	BX8,4d	51414728	8 711559 514147	8711500247414	8727900370959	-	5x10
12629CP	12	1.8	BX8,4d	51488828	8 711559 514888	8711559512488	8727900371031	-	5x10

## Bax 8,4d black



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12625CP	12	1.2	BX8,4d	51409328	8 711559 514093	8711500244420	8727900371208	-	5x10

## Bax 8,4d light green



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12626CP	12	2	BX8,4d	51412328	8 711559 514123	8711500246066	8727900370942	-	5x10

## Bax 8,4d olive green



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12611CP	12	1.3	BX8,4d	77432328	8 711500 774323	8711500774330	8711500779397	-	5x10

## Bax 8,4d orange



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12624CP	12	1.1	BX8,4d	51411628	8 711559 514116	8711500245137	8727900370898	-	5x10

## Bax 8,5d white



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12638CP	12	1.12	BX8,5d	48846628	8 711500 488466	8711500488473	8727900391503	-	5x10

## HiPerVision

### P13W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12277C1	12	13	PG18,5d-1	69672130	8 727900 696721	-	8727900391008	ECE	10

### PCY16W HiPerClick



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12271AC1	12	16	PU20d/2	38965430	8 727900 389654	-	8727900391152	ECE	10

### PW16W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12177C1	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8 727900 396232	-	8727900396249	ECE	10

### PS19W LongLife



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12085LLC1	12	19	PG20/1	70046630	8 727900 700466	-	8727900390926	ECE	10

### PS19W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12085C1	12	19	PG20/1	69653030	8 727900 696530	-	8727900390988	ECE	10

### PSY19W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12275NAC1	12	19	PG20/2	52735230	8 711559 527352	-	8727900390858	ECE	10

### HiPerVision LCP



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12197HTRC1	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8 727900 396218	-	8727900396225	-	10

### PS24W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12086FFC1	12	24	PG20/3	70044230	8 727900 700442	-	8727900390919	ECE	10

### PSX24W WhiteVision ultra



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12276WVUB1	12	24	PG20/7	00545828	8 719018 005458	-	8719018005465	ECE	5

### PSX24W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12276C1	12	24	PG20/7	69676930	8 727900 696769	-	8727900390902	ECE	10

**PSY24W**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12188NAC1	12	24	PG20/4	69668430	8 727900 696684	-	8727900390834	ECE	10

**PSY24W SilverVision+**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12180SV+C1	12	24	PG20/4	70379530	8 727900 703795	-	8727900390841	ECE	10

**PW24W**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12182HTRC1	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8 727900 391961	-	8727900397369	ECE	10

**PWY24W SilverVision**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12174SVHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8 727900 392005	-	8727900397352	ECE	10

**PWY24W**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12174NAHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8 727900 392029	-	8727900397345	ECE	10

**PY24W SilverVision+**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12274SV+C1	12	24	PGU20/4	69678330	8 727900 696783	-	8727900390780	ECE	10

**PY24W**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12190NAC1	12	24	PGU20/4	69690530	8 727900 696905	-	8727900390803	ECE	10

**PSX26W**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12278C1	12	26	PG18,5d/3	38874930	8 727900 388749	-	8727900390896	ECE	10



# Halogenová



Světla pro **motocykly**





# Jak vybrat vhodnou žárovku?


Zažijte  
více světla

Až o **130 %**  
jasnější světlo\*

**X-tremeVision  
moto**




Výkon osvětlení



Barva světla



Životnost\*\*



Dostupné v  
**H4, H7**

Vidět a  
**být viděn**


**CityVision  
moto**



Výkon osvětlení



Barva světla



Životnost\*\*



Dostupné v  
**H4, H7, HS1**

Až o **30 %**  
více  
viditelnosti\*


**Vision  
moto**



Výkon osvětlení



Barva světla



Životnost\*\*



Dostupné v  
**H4, H7, HS1**


Užijte  
si svou vášeň

**Jasné  
bílé** světlo


**CrystalVision  
ultra moto**



Výkon osvětlení



Barva světla



Životnost\*\*



Dostupné v  
**H4, H7, HS1**



Žárovky Philips navržené pro motocykly a skútry jsou  
vysoce odolné vůči vibracím o síle 10 G.

Obrázky jsou pouze ilustrační.

\* Ve srovnání se zákonného minimem.

\*\* Životnost se liší podle typu, hodnota platí pouze pro typ H7.


# X-tremeVision moto

Až o 130%  
větší viditelnost\*

- Maximální jasnost
- Jedinečná plynová náplň pro optimální životnost
- Výrazně delší paprsek\*
- Maximální pohodlí a bezpečnost

Řada Philips X-tremeVision moto nabízí až o 130% větší viditelnost\* pro motocyklisty, kteří potřebují vidět dálé a chtějí maximální výkon a bezpečnost.

\*Ve srovnání se zákonného minimem



Standardní



X-tremeVision moto

Dostupné v



H4



H7

## CityVision moto


### Vidět a být viděn

- Výrazný oranžový efekt
- Maximální bezpečnost
- Navrženo speciálně pro provoz ve městech
- Až o 40% větší viditelnost\*

Pro zajištění maximální bezpečnosti a viditelnosti vytváří řada Philips CityVision moto výrazný **oranžový efekt**, který přitahuje pozornost. Všichni motocyklisté požadují větší bezpečnost, především v silném městském provozu.

Řadu Philips CityVision moto jsme vyvinuli s ohledem na **maximální viditelnost** a **maximální bezpečnost**.

\*Ve srovnání se zákonného minimem



Standardní



CityVision moto

Dostupné v



H4



H7



HS1

# CrystalVision ultra moto

## Jasné bílé světlo

- Bílý moderní xenonový vzhled
- Stylovost na silnici
- Vysoko kvalitní a mimořádně odolná žárovka

Pro řidiče vyhledávající exkluzivní styl nabízí Philips Crystal Vision jasné bílé světlo. Individualizujte si svůj styl bez kompromisů na komfort a viditelnost.



Dostupné v



Standardní



CrystalVision ultra moto

## Vision moto

Až o 30%  
Více světla\*

- Vyšší výkon\*
- Vysoko kvalitní a odolná žárovka pro motocykly

Žárovky Philips Vision moto poskytují o 30% větší viditelnost než standardní žárovky a umožňují tak motocyklistům dohlédnout dále, a to za velmi výhodnou cenu.

\*Ve srovnání se zákonného minimem



Dostupné v



Standardní



Vision moto

# Vyberte si vhodný typ žárovky



X-tremeVision  
moto

CityVision  
moto



CrystalVision  
ultra moto

Vision  
moto

[philips.cz/c-m-li/svetla-na-motocykl](http://philips.cz/c-m-li/svetla-na-motocykl)



H1	H3	H4	H7	H9	H11	HS1	HB3	HB4	R2	S2	S3
----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----



Potkávací - dálkové světlo



W5W	W16W	W21W	WY21W	WY5W	H21W
-----	------	------	-------	------	------



R5W	R10W	RY10W	P21W	PY21W	P21/5W
-----	------	-------	------	-------	--------



T4W	R5W	R10W	H6W
-----	-----	------	-----



W3W	W5W	W16W	T2W	T3W
-----	-----	------	-----	-----



Přední parkovací světlo



Přední ukazatelé směru



W3W	W5W	W21/5W	T4W	R5W	R10W	P21W	P21/5W
-----	-----	--------	-----	-----	------	------	--------



Zadní parkovací světlo



W3W	W5W	T4W	R5W	R10W	H6W	C5W
-----	-----	-----	-----	------	-----	-----



Osvětlení poznávací značky



W16W	W21/5W	P21W	PR21W	P21/5W	PR21/5W
------	--------	------	-------	--------	---------



Brzdové světlo



W5W	W16W	W21W	WY21W	H21W
-----	------	------	-------	------



R5W	R10W	RY10W	P21W	PY21W
-----	------	-------	------	-------



Zadní ukazatelé směru

## H4 Vision moto



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342PRBW	12	60/55	P43t-38	49024730	8 711500 490247	-	8711500490254	ECE	10

## H4 CityVision moto



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342CTBVW	12	60/55	P43t-38	39896030	8 727900 398960	-	8727900398977	ECE	10

## H4 X-tremeVision moto



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342XV+BW	12	60/55	P43t-38	00056930	8 719018 000569	-	8719018000576	ECE	10

## H4 CrystalVision ultra moto



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12342CVUBW	12	60/55	P43t-38	22148330	8 711500 221483	-	8711500221490	ECE	10

## H7 Vision moto



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972PRBW	12	55	PX26d	49026130	8 711500 490261	-	8711500490278	ECE	10

## H7 CityVision moto



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972CTBVW	12	55	PX26d	39898430	8 727900 398984	-	8727900398991	ECE	10

## H7 X-tremeVision moto



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972XV+BW	12	55	PX26d	37867230	8 727900 378672	-	8727900378689	ECE	10

## H7 CrystalVision ultra moto



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12972CVUBW	12	55	PX26d	22118630	8 711500 221186	-	8711500221193	ECE	10

## HS1 Vision moto



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12636BW	12	35/35	PX43t	53035330	8 727900 530353	-	8727900530360	ECE	10
12636C1	12	35/35	PX43t	51250130	8 711559 512501	-	8727900370881	ECE	10

## HS1 CityVision moto



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12636CTBVW	12	35/35	PX43t	39894630	8 727900 398946	-	8727900398953	ECE	10

## HS1 CristalVision ultra moto



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12636BVBW	12	35/35	PX43t	78195630	8 711500 781966	-	8711500781963	ECE	10

## S2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12728BW	12	35/35	BA20d	77385230	8 711500 773852	-	8711500773869	ECE	10
12728C1	12	35/35	BA20d	77359330	8 711500 773593	-	8711500779342	ECE	10

## S3



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12008BW	12	15	P26s	77381430	8 711500 773814	-	8711500773845	ECE	10
12008C1	12	15	P26s	77394430	8 711500 773944	-	8711500779335	ECE	10

## Signální žárovky

### W3W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

### P21W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10

### P21/5W ExtraDuty



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12499EDBW	12	21/5	BAY15d	87900430	8 711500 879004	-	8711500879035	ECE	10

# Halogenová



# 24V

Světla pro autobusy  
a nákladní vozy





# Jak vybrat vhodnou žárovku?


## Odolnost a úspornost

Vyrobeno pro výdrž

**MasterDuty**



Výkon osvětlení\*



Životnost\*\*




Dostupné v  
H1, H3, H4, H7, H11

Nejlepší životnost ve své kategorii


**MasterLife**



Výkon osvětlení\*



Životnost\*\*



Dostupné v  
H1, H3, H4, H7, H11

## Úspornost a styl

Maximální xenonový efekt

**MasterDuty BlueVision**



Barva světla



Životnost\*\*



Dostupné v  
H3, H4, H7



Odolné proti silným vibracím

Obrázky jsou pouze ilustrační


\* Ve srovnání se zákonného minimem, platí pro model H1, H4, H7 a H11

\*\* Životnost se liší podle typu, hodnota platí pouze pro typ H7

# Odolnost a úspornost

## Výhody 24V osvětlení Philips

Díky kombinaci odolnosti **vůči vibracím a vysoké kvality**, žárovky Philips pro nákladní vozy vydrží déle než běžné žárovky.



## MasterDuty

## Vyrobeno pro výdrž

- **Výdrž až 500 hodin\***
- **Maximální odolnost vůči vibracím**
- **Až o 130% jasnější světlo\*\***
- **Zpevněné uchycení a patice chrání proti nárazům**
- **Zvláště robustní vlákno s dvojitým vinutím**

Žárovky Philips MasterDuty jsou konstruovány s ohledem na **maximální odolnost vůči vibracím** a **vynikající životnost**. Řada MasterDuty je **správnou volbou** pro řidiče požadující **tuhost** a **výdrž**.

\*Životnost se liší podle typu, orientační hodnota je pro H7

\*\*V porovnání se zákonnou normou platnou pro H1, H4 a H7



Dostupné v B1 and C1 packaging



Dostupné v



# MasterLife

## Nejlepší životnost ve své třídě


- Výdrž až 1 200 hodin\*
- Až o 100% více viditelnosti\*\*
- Maximální odolnost vůči vibracím\*
- Zvláště robustní vlákno s dvojitým vinutím

Žárovky Philips MasterLife vydrží až **1 200 hodin**\* a jsou odolné proti extrémnímu **namáhání a vibracím**.

Díky **minimálnímu počtu závad** udrží naše žárovky vaš vozový park stále produktivní a v provozu. Časově náročné výpadky jsou minimalizovány. **Řada Philips MasterLife je nejchytřejší volbou pro majitele rozsáhlých vozových parků!!**

\*Životnost se liší podle typu, hodnota platí pouze pro typ H7.

\*\*V porovnání s minimální zákonné normou, platí pro H1, H7, H7 a H11.



Dostupné v C1 packaging



Dostupné v



## MasterDuty BlueVision

### Maximální xenonový efekt

- Maximální odolnost vůči vibracím\*
- Vysoké kvalitní křemičité sklo s vrstvou pro xenonový efekt
- Výrazně modré zabarvení a atraktivní vzhled i při vypnutých světadlech

Žárovky Philips MasterDuty BlueVision s **modrým efektem xenonových světel** jsou určeny pro řidiče požadující **maximální styl a výkon**. Žárovky Philips MasterDuty BlueVision kombinují **trvanlivost** a **odolnost** vůči vibracím řady MasterDuty a přídavný modrý xenonový efekt podporující maximální stylovost.

\*Ve srovnání s běžně dostupnými 24V žárovkami H4



Standardní

MasterDuty BlueVision

Dostupné v S2 and B1 packaging



Dostupné v



# Vyberte si vhodný typ žárovky




MasterDuty

MasterLife

MasterDuty  
BlueVision

[philips.com/trucklight](http://philips.com/trucklight)



## Potkávací světla – Dálková světla



## Osvětlení interiéru



## Přední ukazatelé směru



## Postranní ukazatelé směru



## Obrysová světla



## Osvětlení RZ



## Mlhová světla



## Osvětlení přístrojové desky



## Přední parkovací světla



## Zadní parkovací světla




## Zadní ukazatelé směru



## Zadní mlhové světlo



## Brzdová světla



## Zadní světlo

## Hlavní osvětlení

### H1 MasterDuty



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13258MDB1	24	70	P14,5s	82585830	8 711500 825858	-	8711500825865	ECE	10
13258MDC1	24	70	P14,5s	82577360	8 711500 825773	8711500828507	8711500825780	ECE	100



### H1 MasterLife



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13258MLC1	24	70	P14,5s	82569830	8 711500 825698	-	8727900370812	ECE	10



### H2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13311C1	24	70	X511	47751430	8 711500 477514	-	8727900371079	ECE	10



### H3 MasterDuty



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13336MDB1	24	70	PK22s	77459030	8 711500 774590	-	8711500774613	ECE	10
13336MDC1	24	70	PK22s	77460660	8 711500 774606	8711500775313	8711500774637	ECE	100



### H3 MasterLife



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13336MLC1	24	70	PK22s	77462030	8 711500 774620	-	8711500779403	ECE	10



### H3 MasterDuty BlueVision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13336MDBVS2	24	70	PK22s	77486628	8 711500 774866	-	8711500774897	ECE	5
13336MDBVB1	24	70	PK22s	77488030	8 711500 774880	-	8711500774910	ECE	10



### H4 MasterDuty



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13342MDB1	24	75/70	P43t-38	82587230	8 711500 825872	-	8711500825889	ECE	10
13342MDC1	24	75/70	P43t-38	82579760	8 711500 825797	8711500828002	8711500825803	ECE	100



### H4 MasterLife



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13342MLC1	24	75/70	P43t-38	82571130	8 711500 825711	-	8727900371086	ECE	10



### H4 MasterDuty BlueVision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13342MDBVS2	24	75/70	P43t-38	53275328	8 727900 532753	-	8727900532760	ECE	5
13342MDBVB1	24	75/70	P43t-38	53281430	8 727900 532814	-	8727900532821	ECE	10



**H7 MasterDuty**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13972MDB1	24	70	PX26d	82589630	8 711500 825896	-	8711500825902	ECE	10
13972MDC1	24	70	PX26d	82581060	8 711500 825810	8711500828514	8711500825827	ECE	100

**H7 MasterLife**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13972MLC1	24	70	PX26d	82573530	8 711500 825735	-	8727900371147	ECE	10

**H7 MasterDuty BlueVision**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13972MDBVS2	24	70	PX26d	53277728	8 727900 532777	-	8727900532784	ECE	5
13972MDBVB1	24	70	PX26d	53279130	8 727900 532791	-	8727900532807	ECE	10

**H11 MasterDuty**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
24362MDC1	24	70	PGJ19-2	82583430	8 711500 825834	-	8727900371055	ECE	10

**H11 MasterLife**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
24362MLC1	24	70	PGJ19-2	82575930	8 711500 825759	-	8727900371062	ECE	10

**R2**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13620C1	24	55/50	P45t-41	40087130	8 711500 400871	-	8711500779458	ECE	10

**24V signální světla a osvětlení interiéru****P21W MasterDuty**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13498MDCP	24	21	BA15s	69949473	8 727900 699494	8727900699500	8727900699517	ECE	20x10

**P21W MasterLife**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13498MLCP	24	21	BA15s	69961628	8 727900 699616	8727900699623	8727900391145	ECE	5x10

## P21W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13498B2	24	21	BA15s	40455830	8 711500 404558	-	8711500405449	ECE	10
13498CP	24	21	BA15s	48415473	8 711500 484154	8711500484161	8711500484178	ECE	20x10

## P21/5W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13499B2	24	21/5	BAY15d	40456530	8 711500 404565	-	8711500405371	ECE	10
13499CP	24	21/5	BAY15d	48424673	8 711500 484246	8711500484253	8711500484260	ECE	20x10

## PY21W MasterLife



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13496MLCP	24	21	BAU15s	69964728	8 727900 699647	8727900699654	8727900391138	ECE	5x10

## Stop P22



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13401CP	24	15	BA15s	87826728	8 711500 878267	8711500878274	8711500790507	-	5x10
13402CP	24	15	BA15d	87836628	8 711500 878366	8711500878373	8711500790514	-	5x10

## Stop P25



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13445CP	24	18	BA15s	48443728	8 711500 484437	8711500484444	8727900390810	-	5x10

## R5W MasterDuty



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13821MDCP	24	5	BA15s	69955528	8 727900 699555	8727900699562	8727900390766	ECE	5x10

## R5W MasterLife



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13821MLCP	24	5	BA15s	69970828	8 727900 699708	8727900699715	8727900390773	ECE	5x10

## R5W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13821B2	24	5	BA15s	40453430	8 711500 404534	-	8711500405425	ECE	10
13821CP	24	5	BA15s	48338673	8 711500 483386	8711500483393	8711500483409	ECE	20x10
13822CP	24	5	BA15d	40904128	8 711500 409041	8711500878021	8711500790491	ECE	5x10

## R10W MasterDuty



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13814MDCP	24	10	BA15s	69952428	8 727900 699524	8727900699531	8727900391121	ECE	5x10

**R10W MasterLife**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13814MLCP	24	10	BA15s	69967828	8 727900 699678	8727900699685	8727900390742	ECE	5x10

**R10W**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13814B2	24	10	BA15s	40452730	8 711500 404527	-	8711559526409	ECE	10
13814CP	24	10	BA15s	48344773	8 711500 483447	8711500483454	8711500483461	ECE	20x10

**BA7**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13829CP	24	3	BA7s	52133628	8 711559 521336	8711500401274	8727900390759	-	5x10

**T4W MasterDuty**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13929MDCP	24	4	BA9s	69958628	8 727900 699586	8727900699593	8727900391039	ECE	5x10

**T4W MasterLife**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13929MLCP	24	4	BA9s	69976028	8 727900 699760	8727900699777	8727900391046	ECE	5x10

**T2W - T3W**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13913CP	24	2	BA9s	22003528	8 711500 220035	8711500220042	8711500220844	-	5x10
13910CP	24	3	BA9s	21955828	8 711500 219558	8711500219565	8711500220851	-	5x10

**T4W**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13929B2	24	4	BA9s	40454130	8 711500 404541	-	8711500405432	ECE	10
13929CP	24	4	BA9s	21985573	8 711500 219855	8711500219862	8711500219879	ECE	20x10

**Miniaturní halogenová signální světla USA**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
24356CP	24	21	BAY9s	87615728	8 711500 876157	8711500876164	8727900371161	ECE	5x10



## klínové Patice

### W2,5W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13960CP	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8 711500 481474	8711500481481	8727900391275	-	5x10

### W3W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13256CP	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8 711500 481412	8711500481429	8727900391169	ECE	5x10

### W5W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13961B2	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8 711559 524207	-	8711559524214	ECE	10
13961CP	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8 711500 481382	8711500481399	8711559530376	ECE	20x10

### WBT5



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13521CP	24	1	W2x4,6d	48324928	8 711500 483249	8711500483256	8727900391176	-	5x10
13516CP	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8 711500 483065	8711500483072	8711500483089	-	20x10
13974CP	24	2	W2x4,6d	48318828	8 711500 483188	8711500483195	8727900391183	-	5x10

## Festoon

### Festoon T6,2x27



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13818CP	24	3	SV6	48464228	8 711500 484642	8711500484659	8727900391251	-	5x10

### Festoon T6,2x35



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13848CP	24	3	SV6	48470328	8 711500 484703	8711500484710	8727900391268	-	5x10

### Festoon T10,5x38 10W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13854CP	24	10	SV8,5	48251828	8 711500 482518	8711500482525	8727900391206	-	5x10

### C5W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13844B2	24	5	SV8,5	40463330	8 711500 404633	-	8711500405388	ECE	10
13844CP	24	5	SV8,5	48197973	8 711500 481979	8711500481986	8711500481993	ECE	20x10



## Festoon T10,5x43 5W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13864CP	24	5	SV8,5	48233428	8 711500 482334	8711500482341	8727900391213	-	5x10

## Festoon T10,5x43 10W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13866CP	24	10	SV8,5	48245728	8 711500 482457	8711500482464	8727900391220	-	5x10

## Festoon T15x43 15W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13850CP	24	15	SV8,5	48288428	8 711500 482884	8711500482891	8727900391244	-	5x10

## Festoon T15x43 18W



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13807CP	24	18	SV8,5	48294528	8 711500 482945	8711500482952	8727900391237	-	5x10

## Bax

### Bax 8,3s/1,35 grey



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13597CP	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8 711500 483843	8711500483850	8727900390797	-	5x10

### Bax 8,5d/2 grey



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
13598CP	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8 711500 483904	8711500483911	8727900390827	-	5x10

### Bax 8,5d brown



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
24032CP	24	1.2	B8,5d	48852728	8 711500 488527	8711500488534	8727900391077	-	5x10

### Bax 8,5d/2 yellow



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
24029CP	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8 711500 484024	8711500484031	8727900391190	-	5x10



# Sady





# Náhradní **sady** a sady pro renovaci světlometů pro osobní a nákladní vozy

Ve většině evropských zemí je pro **větší bezpečnost doporučeno**, aby ve vozidlech byly **homologované náhradní sady**. Nejde jen o **dodržování** zákona, ale také o větší **bezpečnost** řidičů, jelikož jsou kdykoli připraveni **vyměnit** spálenou žárovku.

Naše **sada pro renovaci světlometů** renovuje optiku osobních a nákladních vozů a motocyklů do prakticky původního stavu. Jedná se o **cenově dostupnou alternativu** k celkové výměně světlometů



## 12V základní náhradní sady

### Easy Kit H1



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55472EKKM	12	-	-	69551928	8 727900 695519	-	8727900695533	ECE	5

#### Obsah

Typ světelného zdroje	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Množství	1	-	-	-	1	1	1	1	1

### Easy Kit H4



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55473EKKM	12	-	-	69555728	8 727900 695557	-	8727900695571	ECE	5

#### Obsah

Typ světelného zdroje	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Množství	-	1	-	-	1	1	1	1	1

### Easy Kit H7



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55474EKKM	12	-	-	69558828	8 727900 695588	-	8727900695601	ECE	5

#### Obsah

Typ světelného zdroje	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Množství	-	-	1	-	1	1	1	1	1

### Easy Kit H1/H7



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55475EKKM	12	-	-	69562528	8 727900 695625	-	8727900695656	ECE	5

#### Obsah

Typ světelného zdroje	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Množství	1	-	1	-	1	1	1	1	1



## 12V základní náhradní sady

### Essential Box H1



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55717EBKM	12	-	-	70032928	8 727900 700329	-	8727900700336	ECE	5
<b>Obsah</b>									
Typ světelného zdroje	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Množství	1	-	-	-	1	1	1	1	1

### Essential Box H4



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55718EBKM	12	-	-	70034328	8 727900 700343	-	8727900700350	ECE	5
<b>Obsah</b>									
Typ světelného zdroje	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Množství	-	1	-	-	1	1	1	1	1

### Essential Box H7



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55719EBKM	12	-	-	70036728	8 727900 700367	-	8727900700374	ECE	5
<b>Obsah</b>									
Typ světelného zdroje	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Množství	-	-	1	-	1	1	1	1	1

### Essential Box H1/H7



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55720EBKM	12	-	-	70038128	8 727900 700381	-	8727900700398	ECE	5
<b>Obsah</b>									
Typ světelného zdroje	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Množství	1	-	1	-	1	1	1	1	1

## 24V základní náhradní sady

### MiniKit H4 MasterDuty



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55554SKMDKM	24	-	-	69586130	8 727900 695861	-	8727900695885	ECE	10

#### Obsah

Typ světelného zdroje	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Množství	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1

### MiniKit H7 MasterDuty



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55555SKMDKM	24	-	-	69590830	8 727900 695908	-	8727900695939	ECE	10

#### Obsah

Typ světelného zdroje	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Množství	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1

### MaxiKit H4 MasterDuty



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55559LKMDKM	24	-	-	69684494	8 727900 696844	-	8727900696851	ECE	4

#### Obsah

Typ světelného zdroje	H4	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Množství	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

### MaxiKit H7 MasterDuty



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55560LKMDKM	24	-	-	69686894	8 727900 696868	-	8727900696875	ECE	4

#### Obsah

Typ světelného zdroje	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Množství	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

### MaxiKit H1/H7 MasterDuty



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
55561LKMDKM	24	-	-	69688294	8 727900 696882	-	8727900696899	ECE	4

#### Obsah

Typ světelného zdroje	H1	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Množství	1	1	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2



## Kit pro renovaci světlometů

### Obnoví skla světlometů do prakticky původního stavu!

- Méně odlesků a až o 100% více jasnosti
- Bezpečnější jízda v noci
- Odstraní zmatnění a zažloutnutí od škodlivých UV paprsků a nečistot
- Profesionální výsledky do 30 minut bez elektrických nástrojů
- Velmi kvalitní a ekonomická
- Dvouletá záruka ochrany proti UV záření

Odstraní zmatnění a zažloutnutí skel světlometů, vrátí jim původní průhlednost a zajistí tak **větší bezpečnost**.

Skla světlometů vlivem přírodních sil matní a oxidují a jsou poškrábána od narážejících předmětů.



Před



Potom



Objednací číslo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
HRKOOXM	39976931		8 727900 399769	-	8727900399776	-

# Xenon



# Xenonová

řešení pro osobní a nákladní vozy





# Jak vybrat vhodnou žárovku?

## Zvýšený jas

Až o **150 %** více viditelnosti\*


**Xenon X-tremeVision gen2**




Standard



Výkon osvětlení



Barva světla



Dostupné v  
D1S, D2S, D2R, D3S,  
D4S, D5S

Ideální pro výměnu


**Xenon Vision**




Standard



Výkon osvětlení



Barva světla



Dostupné v  
D1S, D1R, D2S, D2R, D3S,  
D3R, D4S, D4R, D5S, D8S

## Unikátní styl

**Homogenní bílý**  
LED efekt


**Xenon WhiteVision gen2**




Standard



Výkon osvětlení



Barva světla



Dostupné v  
D1S, D2S, D2R, D3S


## Prodloužená životnost

Klid myslí díky  
**4 + 3 letem**  
záruky


**Xenon LongerLife\*\***



Výkon osvětlení



Životnost



Dostupné v  
D1S, D2S, D2R

Obrázky jsou pouze ilustrační.

\* Ve srovnání se základním minimem (S výjimkou verze D2R, která poskytuje o 20% vyšší viditelnost; D5S, která poskytuje o 120% vyšší viditelnost).

\*\* Není dostupné ve všech zemích. Další informace vám sdělí obchodní zástupce



## Xenon X-tremeVision gen2

### Naše nejjasnější xenonová žárovka

- Optimální světelný výkon
- Až o 150% více světla\*
- Maximální bezpečnost a viditelnost
- Navrženo pro nejnáročnější řidiče

Philips Xenon X-tremeVision gen2 využívá nejnovější **xenonovou technologii**. Nabízí **neJVýkonnější** paprsek s maximálním možným vyzařováním světla. To znamená vynikající světelný výkon a jedinečné světelné nastavení pro **optimální pohodlí při jízdě**.

[www.philips.com/xenongen2](http://www.philips.com/xenongen2)

\*Ve srovnání se zákonného minimem  
(S výjimkou verze D2R, která poskytuje o 20% vyšší viditelnost; D5S, která poskytuje o 120% vyšší viditelnost.)



Standardní



Xenon X-tremeVision gen2

Dostupné v balení C1 a S1



Dostupné v



D1S



D2S



D2R



D3S



D4S



D5S



# Užijte si svou vášeň

## Xenon WhiteVision gen2

### Extra bílý LED efekt

- Intenzivní homogenní jasné bílé světlo
- Dokonale ladí s LED osvětlením vašeho vozu
- Bílé světlo s teplotou až 5 000 K
- Až o 120% větší viditelnost\*
- 100% homologace

Žárovky Philips Xenon WhiteVision gen2 dávají vašemu vozidlu **intenzivní bílý vzhled** a osvětlují vozovku jasnějším, homogenním bílým světlem. Xenon WhiteVision gen2 je **perfektní volba**, pokud chcete na svém vozidle kombinovat xenonové a LED osvětlení.

[www.philips.com/xenongen2](http://www.philips.com/xenongen2)

\*Ve srovnání se zákonnéminimem  
(S výjimkou verze D2R, která poskytuje o 20% vyšší viditelnost.)



Standardní



Xenon WhiteVision gen2

Dostupné v balení C1 a S1



Dostupné v



D1S



D2S



D2R



D3S

**4** roky navíc  
+3

## Xenon LongerLife

### Dvojnásobná životnost, méně časté výměny

Vybavte svůj vůz žárovkami Philips Xenon LongerLife a užívejte si až 7 let jízdy bez starostí o poruchy žárovek. Světelné zdroje Philips Xenon LongerLife automaticky zahrnují 4letou záruku. Pokud svůj produkt zaregistrujete online, můžete tuto záruku prodloužit o **další 3 roky**.

Dostupné v balení C1 a S1



Dostupné v



**3 roky záruky zdarma pomocí 3 snadných kroků**

Zaregistrujte si produkt na stránkách [www.philips.com/xenonwarranty](http://www.philips.com/xenonwarranty) do 30 dnů od zakoupení.

**1** Přejděte na stránky

[www.philips.com/xenonwarranty](http://www.philips.com/xenonwarranty)

a ujistěte se, že jste zakoupili pravý produkt Philips, ověřením bezpečnostního kódu umístěného na certifikátu štítku pravosti.



**2** Vyplňte své osobní informace, uveděte, kde jste produkt zakoupili a zašlete doklad o nákupu.



**3** Vytiskněte a uschovejte si svůj certifikát o 7 leté záruce spolu se svým dokladem o nákupu.



Vytiskněte a uschovejte si svůj certifikát o 7leté záruce spolu se svým dokladem o nákupu.

Xenonová řešení pro osobní a nákladní vozy

Xenon



## Xenon Vision

### Ideální pro výměnu

- **Technologie výměny jediné lampy:**  
nová lampa přizpůsobí svou barevnou  
teplotu původní lampě
- **Ekonomické řešení**
- **Homologovaná teplota 4 300 K**

S technologií Philips Xenon Vision můžete vyměnit jednu spálenou výbojku a **přizpůsobit její teplotu chromatičnosti** teplotě druhé výbojky.

Philips Xenon Vision je inovativní technologie výměny, která představuje ideální ekonomické řešení pro **výměnu jedné výbojky**.



Standardní



Xenon Vision

Dostupné v balení C1 a S1



Dostupné v



D1S

D1R

D2S

D2R

D3S



D3R

D4S

D4R

D5S

D8S



Xenonová řešení pro osobní a nákladní vozy

Xenon

## D1S Vision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85415VIS1	85	35	PK32d-2	36489733	8 727900 364897	-	8727900364903	ECE	2
85415VIC1	85	35	PK32d-2	36473633	8 727900 364736	-	8727900364743	ECE	2

## D1S X-tremeVision gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85415XV2S1	85	35	PK32d-2	37697533	8 727900 376975	-	8727900376982	ECE	2
85415XV2C1	85	35	PK32d-2	37701933	8 727900 377019	-	8727900377026	ECE	2

## D1S LongerLife



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85415SYS1	85	35	PK32d-2	37246533	8 727900 372465	-	8727900372472	ECE	2

Objednací kódy pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko, Skandinávii (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko), Spojené království

85415SYC1	85	35	PK32d-2	37516933	8 727900 375169	-	8727900375176	ECE	2
-----------	----	----	---------	----------	-----------------	---	---------------	-----	---

Objednací kódy pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko

85415SYC1	85	35	PK32d-2	37250233	8 727900 372502	-	8727900372519	ECE	2
-----------	----	----	---------	----------	-----------------	---	---------------	-----	---

Objednací kódy pro Skandinávii (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko), Spojené království

85415SYC1	85	35	PK32d-2	37522033	8 727900 375220	-	8727900375237	ECE	2
-----------	----	----	---------	----------	-----------------	---	---------------	-----	---

Objednací kódy pro střední Evropu (Polsko, Rumunsko, Česká republika) a země východní Evropy

## D1S WhiteVision gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85415WHV2S1	85	35	PK32d-2	36072133	8 727900 360721	-	8727900377248	ECE	2
85415WHV2C1	85	35	PK32d-2	37725533	8 727900 377255	-	8727900377262	ECE	2

## D1R Vision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85409VIC1	85	35	PK32d-3	36475033	8 727900 364750	-	8727900364767	ECE	2

## D2S Vision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85122VIS1	85	35	P32d-2	36491033	8 727900 364910	-	8727900364927	ECE	2
85122VIC1	85	35	P32d-2	36477433	8 727900 364774	-	8727900364781	ECE	2

## D2S X-tremeVision gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85122XV2S1	85	35	P32d-2	37703333	8 727900 377033	-	8727900377040	ECE	2
85122XV2C1	85	35	P32d-2	37707133	8 727900 377071	-	8727900377088	ECE	2

Žárovky Philips Xenon LongerLife nejsou k dispozici ve všech zemích. Další informace vám sdělí místní zástupce společnosti Philips.

## D2S LongerLife



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85122SYS1	85	35	P32d-2	37254033	8 727900 372540	-	8727900372557	ECE	2
Objednací kódy pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko, Skandinávii (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko), Spojené království									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37518333	8 727900 375183	-	8727900375190	ECE	2
Objednací kódy pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37244133	8 727900 372441	-	8727900372458	ECE	2
Objednací kódy pro Skandinávii (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko), Spojené království									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37524433	8 727900 375244	-	8727900375251	ECE	2
Objednací kódy pro střední Evropu (Polsko, Rumunsko, Česká republika) a země východní Evropy									

## D2S WhiteVision gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85122WHV2S1	85	35	P32d-2	37727933	8 727900 377279	-	8727900377286	ECE	2
85122WHV2C1	85	35	P32d-2	37729333	8 727900 377293	-	8727900377309	ECE	2

## D2R Vision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85126VIS1	85	35	P32d-3	36493433	8 727900 364934	-	8727900364941	ECE	2
85126VIC1	85	35	P32d-3	36479833	8 727900 364798	-	8727900364804	ECE	2

## D2R X-tremeVision gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85126XV2S1	85	35	P32d-3	37709533	8 727900 377095	-	8727900377101	ECE	2
85126XV2C1	85	35	P32d-3	37711833	8 727900 377118	-	8727900377125	ECE	2

## D2R LongerLife



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85126SYS1	85	35	P32d-3	37248933	8 727900 372489	-	8727900372496	ECE	2
Objednací kódy pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko, Skandinávii (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko), Spojené království									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37520633	8 727900 375206	-	8727900375213	ECE	2
Objednací kódy pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37252633	8 727900 372526	-	8727900372533	ECE	2
Objednací kódy pro Skandinávii (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko), Spojené království									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37526833	8 727900 375268	-	8727900375275	ECE	2
Objednací kódy pro střední Evropu (Polsko, Rumunsko, Česká republika) a země východní Evropy									

## D2R WhiteVision gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
85126WHV2S1	85	35	P32d-3	37731633	8 727900 377316	-	8727900377323	ECE	2
85126WHV2C1	85	35	P32d-3	37733033	8 727900 377330	-	8727900377347	ECE	2

Žárovky Philips Xenon LongerLife nejsou k dispozici ve všech zemích. Další informace vám sdělí místní zástupce společnosti Philips.

## D3S Vision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
42403VIS1	42	35	PK32d-5	36495833		-	8727900364965	ECE	2
42403VIC1	42	35	PK32d-5	36481133		-	8727900364828	ECE	2

## D3S X-tremeVision gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
42403XV2S1	42	35	PK32d-5	37713233		-	8727900377149	ECE	2
42403XV2C1	42	35	PK32d-5	37717033		-	8727900377187	ECE	2

## D3S WhiteVision gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
42403WHV2S1	42	35	PK32d-5	37735433		-	8727900377361	ECE	2
42403WHV2C1	42	35	PK32d-5	37737833		-	8727900377385	ECE	2

## D3R Vision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
42306VIC1	42	35	PK32d-6	36483533		-	8727900364842	ECE	2

## D4S Vision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
42402VIC1	42	35	P32d-5	36485933		-	8727900364866	ECE	2
42402XV2C1	42	35	P32d-5	37721733		-	8727900377224	ECE	2

## D4S X-tremeVision gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
42402XV2S1	42	35	P32d-5	37719433		-	8727900377200	ECE	2
42402XV2C1	42	35	P32d-5	37721733		-	8727900377224	ECE	2

## D4R Vision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
42406VIC1	42	35	P32d-6	36487333		-	8727900364880	ECE	2

## D5S Vision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12410C1	12	25	PK32d-7	36981633		-	8727900369823	ECE	2

## D5S X-tremeVision gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12410XV+C1	12/24	25	PK32d-7	35392133		-	8719018005090	ECE	2

## D8S Vision



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12411C1	42	25	PK32d-1	00467333		-	8719018004680	ECE	2



# LED



# LED

osvětlení pro osobní a nákladní vozy



# Jak vybrat vhodná světla LED?



**Nové**

**Výkon originálního LED světlometu**

**Ultinon Pro9000**

Lumileds TopContact OEM LED

**2 let** +3 prodloužená záruka






**Výkon osvětlení\***

Až o **+250%**



**Barva světla**  
Až 5800 K  
  
Standard: 3100 K

**Životnost**  
Maximálně 5000 h  


**Dostupné v**  
**LED-HL** [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7],  
[≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]  
**LED-FL** [≈H8/H11/H16]

**Nové**

**Perfektní směs výkonu a životnosti**

**Ultinon Pro5000**

Automobilové LED osvětlení

**2 let** +1 prodloužená záruka





**Výkon osvětlení\***

Až o **+160%**



**Barva světla**  
Až 5800 K  
  
Standard: 3100 K

**Životnost**  
Maximálně 3000 h  


**Dostupné v**  
**LED-HL** [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7],  
[≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]  
**LED-FL** [≈H8/H11/H16]

**Změň svoje osvětlení**

**Ultinon Essential**






**Výkon osvětlení\***

Mimořádný výkon



**Barva světla**  
Až 6500 K  
  
Standard: 3100 K

**Životnost**  
Maximálně 1500 h  


**Dostupné v**  
**LED-HL** [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7],  
[≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]  
**LED-FL** [≈H8/H11/H16]

Obrázky jsou pouze ilustrační.

\* Vztahuje se k Ultinon Pro9000 HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2] a FOG [≈H8/H11/H16].

\*\* Porovnání s minimálnimi zákonnémi normami pro halogenové žárovky. Ve srovnání s minimální zákonnou normou. Až o 200% pro Ultinon Pro9000 HL [ H1] a [ H3].



Je vaši plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.



Professionalní pracovní svítidla LED

LED



## Ultinon Pro9000

### LED – světelný výkon jako u nového vozu

- **Unikátní LED autromobilová technologie** díky LED čipu Lumileds TopContact®
- Až o **250% jasnější rovnoměrné** světlo\*\*
- Barevná teplota až **5800 Kelvinů** pro **chladné bílé světlo**
- **Optimální spektrum** pro nejlepší viditelnost vozovky
- **IP65** : prachotěsné a vodovzdorné
- Unikátní Philips technologie řízení tepla
- Unikátní **SafeBeam** technologie zabraňuje oslnování
- Životnost až **5000 hodin**
- **Vysoká kompatibilita** s hlavními modely vozů
- **Prodloužená záruka na 5 let**

\*S výjimkou typů H1 a H3

\*\*Ve srovnání s minimální zákonné normou pro halogenové žárovky



Standardní halogenové



Ultinon Pro9000



2  
let

+3  
prodloužená  
záruka

Dostupné v



LED-HL [=H1]



LED-HL [=H3]



LED-HL [=H4]



LED-HL [=H7]



LED-FOG  
[=H8/H11/H16]



LED-HL [=H11]



LED-HL  
[=HB3/HB4]



LED-HL  
[=HIR2]



Je vaši povinností ujistit se, že použité výrobek LED je v souladu s předpisy v dané zemi.





## Ultinon Pro5000

### Perfektní poměr mezi výkonem a životností

- Získejte až o **160%** jasnější světlo\* pro skvělou viditelnost
- Barevná teplota až **5800 Kelvinů** pro **čisté bílé světlo**
- Technologie **SafeBeam** zamezuje oslňování
- Životnost až **3000 hodin**
- **Vysoká kompatibilita** s hlavními modely vozů
- **Prodloužená záruka** až na 3 roky

\*Ve srovnání s minimální zákonné normou pro halogenové žárovky



**2**  
let  
**+1**  
prodloužená  
záruka



Standardní halogenové



Ultinon Pro5000

Dostupné v



Dostupné v balení X2





## Ultinon Essential

### Vystupte z davu

- Barevná teplota až 6500 Kelvinů pro stylové bílé světlo
- Spolehlivá životnost díky **dvojitému rozptylu tepla**
- Kompaktní **design "vše v jednom"** pro snadné zapojení a použití
- Výrazný jas přesným paprskem
- Kompatibilní s většinou hlavních modelů vozů
- **Dlouhotrvající výkon**



Dostupné v balení X2



Dostupné v



HL [~H1]



HL [~H3]



HL [~H4]



HL [~H7]



HL [~H11]



FG [~H8/H11/H16]




HL [~HIR2]



HL [~HB3/HB4]

# CanBus adaptér

- **Zabraňuje falešným chybovým hlášením**
  - U signálních žárovek zabraňuje problíkování
  - Snadná instalace
  - Kompatibilní se všemi Philips LED světly



Dostupné v



SL [ $\approx$ 5W]  
SL [ $\approx$ 21W]

Dostupné v balení X2



# CanBus kondenzátor

- **Zamezuje problíkávání**
  - Snadná instalace
  - Kompatibilní s většinou LED světel



Dostupné v balení X2



Dostupné v



HL [≈H1]  
HL [≈H7]



ECE R27 / : / Je vaší povinností ujistit se, že použité výrobky LED je v souladu s předpisy v dané zemi



Professionalní pracovní svítidla LED

LED

# Jaké LED osvětlení pro jakou funkci?



Světlomety	Přední mlhová světla	Přední parkovací světla	Přední ukazatele směru	Osvětlení přístrojové desky	Osvětlení interiéru
<b>Ultinon Pro9000 HL</b>	<b>X-tremeUltinon LED</b>				
HL [~H1] HL [~H3] HL [~H4] HL [~H7] FL [~H8/H11/H16] 5800K HL [~HB3/HB4] HL [~H11] HL [~HIR2] 5800K	SL-WHITE [~W5W] SL-AMBER [~PY21W] CAN bus* AMBER IL/SL-WHITE [~W5W] IL/SL-WHITE [~W5W] Fest 30/38/43 mm 4000K 6000K 6000K	SL-WHITE [~W21/5W] SL-AMBER [~WY21W] CAN bus* AMBER			
<b>Ultinon Pro5000 HL</b>	<b>Ultinon LED</b>				
HL [~H1] HL [~H3] HL [~H4] HL [~H7] FL [~H8/H11/H16] 5800K HL [~HB3/HB4] HL [~H11] HL [~HIR2] 5800K	SL-WHITE [~W5W] SL-AMBER [~PY21W] CAN bus* AMBER IL/SL-WHITE [~W5W] IL/SL-WHITE [~W5W] Fest 30/38/43 mm 4000K 6000K 6000K	SL-WHITE [~W21/5W] SL-AMBER [~WY21W] CAN bus* AMBER			
<b>Ultinon Essential HL</b>	<b>Ultinon Pro3000 SL</b>				
HL [~H1] HL [~H3] HL [~H4] HL [~H7] FL [~H8/H11/H16] 6500K HL [~HB3/HB4] HL [~H11] HL [~HIR2] 6500K	SL-WHITE [~W5W] IL/SL-WHITE [~W5W] IL/SL-WHITE [~W5W] Fest 30/38/43 mm 6000K 6000K 6000K	SL-WHITE [~W5W] IL/SL-WHITE [~W5W] IL/SL-WHITE [~W5W] Fest 30/38/43 mm 6000K 6000K 6000K			
<b>Adaptéry LED</b>	<b>Adaptéry LED</b>				
CANbus adapter HL [~H4], [~H7] Light Repair HL [~H1], [~H7]	CANbus adapter SL [~5W] Smart CANbus SL [~21W] CANbus adapter SL [~5W] CANbus adapter SL [~5W]				

\*Adaptér na 21W pro LED CANbus je součástí balení.



Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.



Osvětlení odkládací schránky	Zadní parkovací světla	Zadní ukazatel směru	Zadní mlhové světlo	Osvětlení kufru	Osvětlení RZ	Třetí brzdové světlo	Brzdová světla	Zadní světlo

IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	SL-RED [~W21/5W]	SL-AMBER [~PY21W]	SL-RED [~W21W]	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	SL-WHITE [~W21W], [~W21/5W]	SL-WHITE [~W21W]

IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	SL-RED [~W21/5W]	SL-AMBER [~PY21W]	SL-RED [~W21W]	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	SL-WHITE [~W21W], [~W21/5W]	SL-WHITE [~W21W]

IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	SL-RED [~W21/5W]	SL-RED [~P21W]	SL-RED [~W21W]	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	SL-RED [~P21W]	SL-RED [~W21W]	SL-RED [~W21W], [~W21/5W]	SL-WHITE [~W21W]

CANbus adapter SL [~5W]	CANbus adapter SL [~5W]	Smart CANbus SL [~21W]	CANbus adapter SL [~21W]	CANbus adapter SL [~5W]	CANbus adapter SL [~5W]	CANbus adapter SL [~21W]	CANbus adapter SL [~21W]	CANbus adapter SL [~21W]

## 12V/24V LED hlavní osvětlení

### HL [~H1] Ultinon Pro9000



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11258U90CWX2	12/24	18	P14,5s	00714831		-	8719018007155	-	6

### HL [~H1] Ultinon Pro5000



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11258U50CWX2	12/24	15	P14,5s	00778031		-	8719018007797	-	6

### HL [~H1] Ultinon Essential



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11258UE2X2	12/24	19	P14,5s	00330031		-	8719018003317	-	6

### HL [~H3] Ultinon Pro9000



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11336U90CWX2	12/24	18	PK22s	00726131		-	8719018007278	-	6

### HL [~H3] Ultinon Pro5000



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11336U50CWX2	12/24	15	PK22s	00790231		-	8719018007919	-	6

### HL [~H3] Ultinon Essential



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11336UE2X2	12/24	19	PK22s	00332431		-	8719018003331	-	6

### HL [~H4] Ultinon Pro9000



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11342U90CWX2	12/24	18	P43t-38	00718631		-	8719018007193	-	6

### HL [~H4] Ultinon Pro5000



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11342U50CWX2	12/24	15	P43t-38	00782731		-	8719018007834	-	6

### HL [~H4] Ultinon Essential



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11342UE2X2	12/24	21	P43t-38	00318831		-	8719018003195	-	6

### HL [~H7] Ultinon Pro9000



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11972U90CWX2	12/24	18	PX26d	00720931		-	8719018007216	-	6

**HL [~H7] Ultinon Pro5000**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11972U50CWX2	12/24	15	PX26d	00784131	8 719018 007841	-	8719018007858	-	6

**HL [~H7] Ultinon Essential**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11972UE2X2	12/24	20	PX26d	00320131	8 719018 003201	-	8719018003218	-	6

**HL [~H11] Ultinon Pro9000**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11362U90CWX2	12/24	18	PGJ19-2	00716231	8 719018 007162	-	8719018007179	-	6

**HL [~H11] Ultinon Pro5000**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11362U50CWX2	12/24	15	PGJ19-2	00780331	8 719018 007803	-	8719018007810	-	6

**HL [~H11] Ultinon Essential**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11362UE2X2	12/24	24	PGJ19-2	00328731	8 719018 003287	-	8719018003294	-	6

**FL [~H8/H11/H16] Ultinon Pro9000**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11366U90CWX2	12/24	15	PGJ19-1/2/3	00712431	8 719018 007124	-	8719018007131	-	6

**FL [~H8/H11/H16] Ultinon Pro5000**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11366U50CWX2	12/24	12	PGJ19-1/2/3	00776631	8 719018 007766	-	8719018007773	-	6

**FL [~H8/H11/H16] Ultinon Essential**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11366UE2X2	12/24	24	PGJ19-1/2/3	00322531	8 719018 003225	-	8719018003232	-	6

**HL [~HIR2] Ultinon Pro9000**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11012U90CWX2	12/24	20	PX22d	00724731	8 719018 007247	-	8719018007254	-	6

**HL [~HIR2] Ultinon Pro5000**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11012U50CWX2	12/24	16	PX22d	00788931	8 719018 007889	-	8719018007896	-	6

## HL [~HIR2] Ultinon Essential



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11012UE2X2	12/24	24	PX22d	00326331	8 719018 003263	-	8719018003270	-	6

## HL [~HB3/HB4] Ultinon Pro9000



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11005U90CWX2	12/24	20	P20d/P22d	00722331	8 719018 007223	-	8719018007230	-	6

## HL [~HB3/HB4] Ultinon Pro5000



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11005U50CWX2	12/24	16	P20d/P22d	00786531	8 719018 007865	-	8719018007872	-	6

## HL [~HB3/HB4] Ultinon Essential



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11005UE2X2	12/24	24	P20d/P22d	00324931	8 719018 003249	-	8719018003256	-	6



## 12V LED signalační a vnitřní osvětlení

### IL-WHITE [~Fest 30 mm] 4000K X-tremeUltinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
129404000KX1	12	1	SV8,5-8	39714730	8 727900 397147	-	8727900397154	-	10

### SL-WHITE [~Fest 30 mm] 6000K X-tremeUltinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
129416000KX1	12	1	SV8,5-8	39716130	8 727900 397161	-	8727900397178	-	10

### SL-WHITE [~Fest 30 mm] 6000K Ultinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11860ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05037330	8 719018 050373	-	8719018050380	-	10

### SL-WHITE [~Fest 30 mm] 6000K Ultinon Pro3000



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11860U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00674530	8 719018 006745	-	8719018006752	-	10

### IL-WHITE [~Fest 38 mm] 4000K X-tremeUltinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
128584000KX1	12	1	SV8,5-8	39706230	8 727900 397062	-	8727900397079	-	10

### SL-WHITE [~Fest 38 mm] 6000K X-tremeUltinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
128596000KX1	12	1	SV8,5-8	39708630	8 727900 397086	-	8727900397093	-	10

### SL-WHITE [~Fest 38 mm] 6000K Ultinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11854ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05039730	8 719018 050397	-	8719018050403	-	10

### SL-WHITE [~Fest 38 mm] 6000K Ultinon Pro3000



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11854U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00676930	8 719018 006769	-	8719018006776	-	10

### IL-WHITE [~Fest 43 mm] 4000K X-tremeUltinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
129454000KX1	12	1	SV8,5-8	39710930	8 727900 397109	-	8727900397116	-	10

### SL-WHITE [~Fest 43 mm] 6000K X-tremeUltinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
129466000KX1	12	1	SV8,5-8	39712330	8 727900 397123	-	8727900397130	-	10

### SL-WHITE [~Fest 43 mm] 6000K Ultinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11864ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05041030	8 719018 050410	-	8719018050427	-	10

**SL-WHITE [Fest 43 mm] 6 000 K Ultinon Pro3000**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11864U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00678330	8 719018 006783	-	8719018006790	-	10

**IL-WHITE [~W5W] 4000 K X-tremeUltinon**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
127994000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39594530	8 727900 395945	-	8727900395952	-	10

**IL-WHITE [~W5W] 4000 K Ultinon**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11961ULW4X2	12	0.6	W2,1x9,5d	5083030	8 719018 050830	-	8719018050847	-	10

**SL-WHITE [~W5W] 6000 K X-tremeUltinon**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
127996000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39596930	8 727900 395969	-	8727900395976	-	10

**SL-WHITE [~W5W] 6000 K Ultinon**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11961ULWX2	12	0.6	W2,1x9,5d	05031130	8 719018 050311	-	8719018050328	-	10

**SL-WHITE [~W5W] Ultinon Pro3000**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11961U30CWB2	12	0.6	W2,1x9,5d	00694330	8 719018 006943	-	8719018006950	-	10

**SL-WHITE [~W5W] 8000 K X-tremeUltinon**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
127998000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39598330	8 727900 395983	-	8727900395990	-	10

**SL-RED [~P21/5W] X-tremeUltinon gen2**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11499XURX2	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8 719018 051516	-	8719018051523	-	10

**SL-RED [~P21/5W] Ultinon**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11499ULRX2	12	0.4/2.7	BAY15d	05025030	8 719018 050250	-	8719018050267	-	10

**SL-RED [~P21/5W] Ultinon Pro3000**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11499U30RB2	12	0.8/1.75	BAY15d	00682030	8 719018 006820	-	8719018006837	-	10



Je vaši povinností ujistit se, že použitý výrobek LED je v souladu s předpisy v dané zemi.

## SL-RED [~P21W] X-tremeUltinon gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11498XURX2	12/24	2.3	BA15s	05157830	8 719018 051578	-	8719018051585	-	10

## SL-RED [~P21W] Ultinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11498ULRX2	12	2.7	BA15s	05023630	8 719018 050236	-	8719018050243	-	10

## SL-RED [~P21W] Ultinon Pro3000



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11498U30RB2	12	1.75	BA15s	00640030	8 719018 006400	-	8719018006417	-	10

## SL-WHITE [~P21W] X-tremeUltinon gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11498XUWX2	12/24	2.7	BA15S	05145530	8 719018 051455	-	8719018051486	-	10

## SL-WHITE [~P21W] Ultinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11498ULWX2	12	1.95	BA15s	05035930	8 719018 050359	-	8719018050366	-	10

## SL-WHITE [~P21W] Ultinon Pro3000



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11498U30CWB2	12	1.75	BA15s	00680630	8 719018 006806	-	8719018006813	-	10

## SL-WHITE [~W21W] X-tremeUltinon gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11065XUWX2	12/24	1.7	W3x16d	05146230	8 719018 051462	-	8719018051479	-	10

## SL-WHITE [~W21W] Ultinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11065ULWX2	12	1.95	W3x16d	05033530	8 719018 050335	-	8719018050342	-	10

## SL-WHITE [~W21W] Ultinon Pro3000



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11065U30CWB2	12	1.75	W3x16d	00684430	8 719018 006844	-	8719018006851	-	10

## SL-WHITE [~W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11066XUWX2	12/24	0.3/1.8	w3x16q	05149330	8 719018 051493	-	8719018051509	-	10

**SL-RED [~W21W] X-tremeUltinon gen2**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11065XURX2	12/24	2.1	W3x16d	05153030	8 719018 051530	-	8719018051547	-	10

**SL-RED [~W21W] Ultinon**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11065ULRX2	12	2.7	W3x16d	05027430	8 719018 050274	-	8719018050281	-	10

**SL-RED [~W21W] Ultinon Pro3000**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11065U30RB2	12	1.75	W3x16d	00686830	8 719018 006868	-	8719018006875	-	10

**SL-RED [~W21/5W] X-tremeUltinon gen2**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11066XURX2	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8 719018 051554	-	8719018051561	-	10

**SL-RED [~W21/5W] Ultinon**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11066ULRX2	12	2.7	W3x16q	05029830	8 719018 050298	-	8719018050304	-	10

**SL-RED [~W21/5W] Ultinon Pro3000**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11066U30RB2	12	0.8/1.75	W3x16q	00642430	8 719018 006424	-	8719018006431	-	10

**SL-AMBER [~WY21W] X-tremeUltinon gen2**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11065XUAXM	12	1.8	W3x16d	05161530	8 719018 051615	-	8719018051622	-	10

**SL-AMBER [~WY21W] Ultinon**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11065ULAX2	12	0.75	W3x16d	05075530	8 719018 050755	-	8719018050762	-	10

**SL-AMBER [~PY21W] X-tremeUltinon gen2**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11498XUAXM	12	1.8	BAU15s	05159230	8 719018 051592	-	8719018051608	-	10

**SL-AMBER [~PY21W] Ultinon**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11498ULAX2	12	0.75	BAU15s	05073130	8 719018 050731	-	8719018050748	-	10

## CanBus adaptéry

### CanBus adaptéry pro LED-T10 [≈W5W]



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12956X2	12	5	-	39722230	8 727900 397222	-	8727900397239	-	10

### CanBus adaptér pro LED RED/WHITE [≈P21W]



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
18957X2	12	21	-	39587730	8 727900 395877	-	8727900395884	-	10

### Canbus adaptér pro LED-HL [≈H4]



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
18960C2	12	10	-	39809030	8 727900 398090	-	8727900398106	-	10

### Canbus adaptér pro LED-HL [≈H7]



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
18952C2	12	10	-	05064930	8 719018 050649	-	8719018050656	-	10

### Canbus adaptér pro LED-FOG [≈H8/H11/H16]



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
18954C2	12	10	-	05066330	8 719018 050663	-	8719018050670	-	10

### Regulátor světla pro LED-HL [≈H1]



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
18962C2	12	10	-	00283930	8 719018 002839	-	8719018002846	-	10

### Regulátor světla pro LED-HL [≈H7]



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
18961C2	12	10	-	00281530	8 719018 002815	-	8719018002822	-	10



Professionalní pracovní svítidla LED

LED



**24V LED retrofit signalizační a vnitřní osvětlení****SL-WHITE [~Fest 38 mm] 6000K X-tremeUltinon**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
249446000KX1	24	1	SV8,5	39718530	8 727900 397185	-	8727900397192	-	10

**SL-WHITE [~Fest 43 mm] 6000K X-tremeUltinon**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
249466000KX1	24	1	SV8,5	39720830	8 727900 397208	-	8727900397215	-	10

**SL-WHITE [~P21W] X-tremeUltinon gen2**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11498XUWX2	12/24	2.7	BA15S	05145530	8 719018 051455	-	8719018051486	-	10

**SL-WHITE [~W21W] X-tremeUltinon gen2**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11065XUWX2	12/24	1.7	W3x16d	05146230	8 719018 051462	-	8719018051479	-	10

**SL-WHITE [~W21/5W] X-tremeUltinon gen2**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11066XUWX2	12/24	0.3/1.8	W3x16q	05149330	8 719018 051493	-	8719018051509	-	10

**SL-RED [~P21W] X-tremeUltinon gen2**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11498XURX2	12/24	2.3	BA15s	05157830	8 719018 051578	-	8719018051585	-	10

**SL-RED [~P21/5W] X-tremeUltinon gen2**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11499XURX2	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8 719018 051516	-	8719018051523	-	10

**SL-T20-RED [~W21W] X-tremeUltinon gen2**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11065XURX2	12/24	2.1	W3x16d	05153030	8 719018 051530	-	8719018051547	-	10

**SL-RED [~W21/5W] X-tremeUltinon gen2**

Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11066XURX2	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8 719018 051554	-	8719018051561	-	10



Je vaši povinností ujistit se, že použité výrobek LED je v souladu s předpisy v dané zemi.

# Vysvětlení technologie osvětlení

## ■ Automobilová průmyslová kvalita

Produkty automobilové průmyslové kvality Philips jsou navrženy a vyvinuty na základě přísných postupů kontroly kvality (včetně příslušných standardů ISO), což zaručuje konzistentně vysokou kvalitu výroby.

## ■ Asymetrický světelný kužel

Produkty automobilové průmyslové kvality Philips jsou navrženy a vyvinuty na základě přísných postupů kontroly kvality (včetně příslušných standardů ISO), což zaručuje konzistentně vysokou kvalitu výroby.

## ■ Baňka

Baňka je skleněná část halogenové žárovky nebo xenonové výbojky, ve které dochází k vyzářování světla. Sestává z tvrzeného nebo křemičitého skla a obsahuje vlákno a dvě elektrody.

## ■ Blokování UV záření

Sklo blokující ultrafialové (UV) záření pohlcuje UV světlo vytvářené vláknom nebo elektrickým obloukem. Blokování UV záření je povinným požadavkem všech automobilových žárovek splňujících normy EHK, protože UV záření může poškozovat plastový kryt světlometů.

**Viz také** křemičité sklo

## ■ CeraLight

Chladicí systém využívající keramický materiál pro lepší odolnost vůči teplu a vibracím

## ■ Certifikace IP65

Ochrana proti pronikání prachu a stříkající vodě prodlužující životnost

## ■ D(...)

Označení xenonových výbojek (HID), kde **D** znamená „discharge“ (výboj). Existující technické typy: **D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R a D5S**.

**D1 a D2** – první žárovky uvedené v roce 1991.

**D3 a D4** – bezrtuťové žárovky, které nahrazují žárovky D1 a D2. U žárovek D1 a D3 je elektronický vysokonapěťový startér již integrován v patci žárovky. Typ **S** se používá s projekčními systémy (systémy čoček). Verze **R** se používá u otevřených reflektorů a zahrnuje dodatečný nátěr na vnější baňce (proužek), který zastiňuje určité oblasti a umožňuje předcházet oslnění.

**D5S** je 25W žárovka s integrovaným startérem a integrovaným předřadníkem

## ■ DRL

Světla pro denní svícení

## ■ ECE R

Regulace Evropské hospodářské komise.

Příklady u osvětlení vozidel:

**R37** – zdroje s vláknam

**R99** – plynové výbojkové světelné zdroje

**R48** – instalace světelných a signalizačních zařízení

## ■ EHK (ECE)

Evropská hospodářská komise. Jedna z pěti regionálních komisí Organizace spojených národů (OSN) sídlící v Ženevě. Tato komise se podílí na zvyšování efektivity OSN prostřednictvím implementace výsledků globálních konferencí a summitů OSN na regionální úrovni. EHK zodpovídá za harmonizaci technických specifikací vozidel, jejichž předpisy jsou také povinné v mnoha zemích mimo Evropu.

## ■ Elektrický oblouk

Světelny výboj mezi dvěma elektrodami xenonové výbojky. Princip je podobný výboji blesku. Elektrický oblouk je vytvářen vysokonapěťovým startérem a je stabilizován a řízen předřadníkem.

## ■ Elektrody

Elektrické vodiče, které jsou umístěny navzájem naproti sobě v těle xenonové plynové výbojkové žárovky. Elektrický oblouk, který vyzařuje světlo, vzniká mezi těmito elektrodami.

## ■ Festoon

Žárovka válcového tvaru s kontakty na obou koncích, například C5W. Obvykle se používá k osvětlení interiéru a poznávacích značek

## ■ H(...)

Označení halogenových žárovek. H = halogen  
Žárovky jsou očíslovány vzestupně.

Některé nejběžnější typy:

**H1** – první halogenová žárovka (jedno vlákno)

**H4** – dvouvláknové řešení pro použití s potkávacími a dálkovými světly v jedné jednotce světlometů

**H7** – nejčastější halogenová žárovka v Evropě používaná u potkávacích, dálkových a mlhových světel

## ■ Halogen

Plyn, který se používá k vytváření halogenového cyklu v žárovkách. Během provozu se z wolframu vypařují molekuly kovu. Během halogenového cyklu se spojují s molekuly halogenu a klesají zpět k drátu. To prodlužuje životnost žárovek a umožňuje provoz s vyšší svítivostí. Halogenové žárovky obsahují vysokotlakou halogenovou náplň. Nehalogenové žárovky často používají vakuum.

## ■ HB(...)

Názvy EHK původních severoamerických typů žárovek, které byly schváleny pro používání v Evropě. Příklad: HB3 představuje 9005 a HB4 představuje 9006.

## ■ Hg

Chemická značka rtuti (latinsky hydrargyrum).

Typy D1 a D2 xenonových výbojek obsahují přibližně třetinu rtuti oproti obvyklým domácím úsporným zářivkám. Typy D3, D4 a D5 jsou zcela bezrtuťové

## ■ HID

Výbojka s vysokou intenzitou. Správný technický termín pro xenonovou žárovku.

**Viz také** plynová výbojka, xenonové světlo, xenonový systém

## ■ HiPerVision

Rada velmi kompaktních signálních žárovek s vysoce přesnými vlákny a dlouhou životností. Určeno pro signální světla, mlhová světla a zadní a přední světla pro denní svícení za jízdy.

## ■ Kandela (cd)

Jednotka svítivosti, která měří množství světelného výkonu vydávaného světelným zdrojem v určitém směru

## ■ Kelvin (K)

Jednotka měření teploty založená na absolutní stupnici, kde nula (-273 °C) představuje bod, ve kterém ustává veškerý tepelný pohyb. Pokud hovoříme o osvětlení, jde o jednotku měřící teplotu chromatičnosti.

Čím vyšší je teplota chromatičnosti, tím bělejší a chladnější se světlo jeví.

### ■ Křemičité sklo

Sklo s odolností vůči změnám teploty a tlaku pro halogenové žárovky a xenonové výbojky s vysokou intenzitou. Sklo je také vybaveno speciálním potahem chránícím proti škodlivému ultrafialovému (UV) záření.

### ■ LED

Dioda vyzařující světlo (Light Emitting Diode)

### ■ Lumen (lm)

Jednotka světelného toku

### ■ Lux (lx)

Jednotka osvětlenosti.  $1\text{ lx} = 1\text{ lm/m}^2$

**Viz také** osvětlenost

### ■ Luxmetr

Zařízení určené k měření osvětlenosti

### ■ LUXEON

Technologie čipů Lumileds

### ■ Ministerstvo dopravy Spojených států

Ministerstvo dopravy Spojených států dohlíží na funkce správy související s federální dálniční, leteckou, železniční, námořní a ostatní dopravou. Jeho funkce je srovnatelná s Evropskou hospodářskou komisí (EHK).

### ■ Osvětlenost (lx)

Na rozdíl od světelného toku (lm), který měří celkové množství světla vydávané světelným zdrojem, popisuje osvětlenost množství světelného toku na jednotku plochy, např. na silnici. Osvětlenost se měří luxmetrem.

### ■ Palubní napětí

Elektrické napětí palubní sítě vozidla. Provozní napětí u konektorů žárovek se u vozidel obvykle pohybuje mezi 13 a 14V. Oficiální zkoušební napětí halogenových žárovek světlometů je podle ECE R37 13,2V.

U nákladních vozidel s palubním napětím 24V je zkoušební napětí 28V.

Palubní napětí má významný vliv na životnost žárovek s vláknem. Obecně platí, že 5% zvýšení napětí snižuje životnost o 50%.

### ■ Patice

Spodní část žárovky, která zajišťuje správné mechanické a elektronické propojení se světlometem vozidla. Její přesnost je důležitá pro dosažení správného světelného kuželu.

### ■ Pb

Chemická značka olova (latinsky plumbum).

Všechny automobilové žárovky produkty společnosti Philips **neobsahují olovo**.

### ■ Předřadník

Elektronický předřadník, který řídí xenonovou výbojku (HID)

### ■ Splňuje EMI

Automobilové normy týkající se elektromagnetického rušení

### ■ Světelný tok (lumen)

Celkové množství světla vyzařovaného světelným zdrojem ve všech směrech

### ■ Svítivost

Intenzita světla vyzařovaného povrchem na jednotku plochy v daném směru, například z vlákna nebo elektrického oblouku xenonové výbojky. Jde o významný indikátor množství světla vydávaného světlometry na silnici. Počítá se v jednotkách cd/m<sup>2</sup>.

### ■ Technologie AirCool

Inteligentní chladicí systém který odvádí teplo z citlivých elektrických součástek (aktivní chlazení větrákom)

### ■ Technologie AirFlux

Optimální řízení teploty znamená delší životnost (pasivní chlazení využívající pokles teploty)

### ■ Technologie SafeBeam

Technologie, která míří světlo přesně tam, kde ho na vozovce potřebujete

### ■ Teplota chromatičnosti

Tepelné vyjádření barvy světla. Je odvozeno od barvy tepelného záření vydávaného černým tělesem zahřátým na určitou teplotu (viz také Kelvin)

### ■ Vlákno

Stočený wolframový drátek, který vyzařuje světlo

### ■ Výbojka

Správný technický **termín pro xenonovou žárovku** je výbojka s vysokou intenzitou. Světlo je vyzařováno elektrickým obloukem, který vzniká mezi dvěma elektrodami.

**Viz také** HID a xenonové světlo

### ■ Vysokonapěťový startér

Vytváří vysokonapěťové pulzy s napětím přibližně 20 000 voltů, které zapalují elektrické oblouky v xenonových výbojkách s vysokou intenzitou

### ■ Wedge base

Žárovka se skleněnou paticí, například W5W. Používá se především u parkovacích světel, směrových světel a světel v interiéru.

### ■ Wolfram

Materiál, ze kterého jsou vyráběna vlákna a elektrody

### ■ Xenon (Xe)

Jeden ze vzácných plynů. Běžně se používá k označení výbojek s vysokou intenzitou.

### ■ Xenonové světlo

Světlomety s výbojkami s vysokou intenzitou.

**Viz také** D(...), výbojka, HID

### ■ Xenonový systém

Úplný xenonový systém tvoří výbojka s vysokou intenzitou, vysokonapěťový startér a elektronický předřadník, který řídí elektrický oblouk.

### ■ Značka E

Značka schválení EHK. Číslice za písmenem E označuje zemi, ve které bylo schválení uděleno.

Příklad: E1 označuje Německo, E2 označuje Francii. Schválení udělené jedním členem EHK platí ve všech členských státech a obvykle je přejímáno národními předpisy. Ojedinělé výjimky jsou možné.

### ■ Zóna oříznutí

Hranice mezi světlou a tmavou zónou potkávacích světel. Intenzita světla nad zónou oříznutí je omezena, aby nedocházelo k oslnování protijedoucích řidičů.

### ■ Životnost

Statistická data, která určují poruchovost procenta žárovek provozovaných s určitým napětím a za určité časové období. Běžné označení životnosti:

**B3** – časové období, za které statisticky selhalo 3% testovaných vzorků

**TC** – časové období, za které selhalo 63% testovaných vzorků

# Balení vzorků

**Objevte dokonalé řešení proti krádežím v obchodě**



VP VisionPlus



LLECO LongLife  
EcoVision



WVU WhiteVision  
ultra



XVP X-tremeVision  
Pro150



RGT RacingVision  
GT200



VI Xenon Vision



SY Xenon LongerLife



XV2 Xenon X-tremeVision gen2



WHV2 Xenon WhiteVision gen2

## Informace pro objednávání

Popis	Objednací číslo	GOC	EAN1	EAN3	Popis	Objednací číslo	GOC	EAN1	EAN3
<b>12V halogen</b>									
H4 RGT BF	56865BF	00596030	8719018005960	8719018005977	D1S XV2 SF	56643SF	39655333	8727900396553	8727900396560
H7 RGT BF	56866BF	00598430	8719018005984	8719018005991	D2S XV2 SF	56644SF	39657733	8727900396577	8727900396584
H4 RGT SF	56873SF	00606628	8719018006066	8719018006073	D2R XV2 SF	56645SF	39659133	8727900396591	8727900396607
H7 RGT SF	56874SF	00608028	8719018006080	8719018006097	D3S XV2 SF	56646SF	39661433	8727900396614	8727900396621
H1 XVP BF	56859BF	00584730	8719018005847	8719018005854	D4S XV2 SF	56647SF	39663833	8727900396638	8727900396645
H4 XVP BF	56860BF	00586130	8719018005861	8719018005878	D1S WHV2 SF	56640SF	39649233	8727900396492	8727900396508
H7 XVP BF	56861BF	00588530	8719018005885	8719018005892	D2S WHV2 SF	56641SF	39651533	8727900396515	8727900396522
H1 XVP SF	56862SF	00590828	8719018005908	8719018005915	D3S WHV2 SF	56642SF	39653933	8727900396539	8727900396546
H4 XVP SF	56863SF	00592228	8719018005922	8719018005939	D1S SY SF	56477SF	39467233	8727900394672	8727900394689
H7 XVP SF	56864SF	00594630	8719018005946	8719018005953	D2S SY SF	56478SF	39469633	8727900394696	8727900394689
H1 WVU BF	56869BF	00600430	8719018006004	8719018006011	D2R SY SF	56479SF	39470233	8727900394702	8727900394719
H4 WVU BF	56870BF	00602830	8719018006028	8719018006035	D1S VI SF	85415VISF	36504733	8727900365047	8727900365054
H7 WVU BF	56871BF	00604230	8719018006042	8719018006059	D2R VI SF	85126VISF	36511533	8727900365115	8727900365122
H1 WVU SF	56875SF	00610328	8719018006103	8719018006110	D2S VI SF	85122VISF	36507833	8727900365078	8727900365085
H4 WVU SF	56876SF	00612728	8719018006127	8719018006134	D3S VI SF	42403VISF	36515333	8727900365153	8727900365160
H7 WVU SF	56877SF	00614128	8719018006141	8719018006158					
H1 LLECO BF	56273BF	26939830	8718696269398	8718696269404					
H4 LLECO BF	56270BF	26933630	8718696269336	8718696269343					
H7 LLECO BF	56268BF	26927530	8718696269275	8718696269282					
H4 LLECO SF	56292SF	39002528	8727900390025	8727900390032					
H1 LLECO SF	56261SF	26909128	8718696269091	8718696269107					
H7 LLECO SF	56294SF	39004928	8727900390049	8727900390056					
H1 VP BF	56279BF	26949730	8718696269497	8718696269503					
H4 VP BF	56278BF	26947330	8718696269473	8718696269480					
H7 VP BF	56277BF	26945930	8718696269459	8718696269466					
H1 VP SF	56252SF	39991228	8727900399912	8727900399929					
H4 VP SF	56293SF	39010028	8727900390100	8727900390117					
H7 VP SF	56295SF	39012428	8727900390124	8727900390131					

# Pochopení objednacích kódů společnosti Philips

Všechny naše výrobky automobilového osvětlení lze objednat prostřednictvím údaje objednávky Philips. Prostřednictvím údaje objednávky Philips můžete určit typ světelného zdroje, řadu výrobků a typ balení.

Příklad: **12972WVUB1**, H7 WhiteVision ultra, jednokusové blistrové balení

**12972**

**1 Typ světelného zdroje**

**WVU**

**2 Typ řady**

**B1**

**3 Typ balení**

## 3 Typ balení



**Komerční balení**  
Materiál - papír  
Obsah - C1 1 žárovka  
Obsah - CP 10 žárovek  
Typ balení C1/CP



**Jednokusové blistrové balení**  
Materiál - papír/plast  
Obsah - 1 žárovka  
Typ balení B1



**Blistrové dvojbalení**  
Materiál - papír/plast  
Obsah - 2 žárovky  
Typ balení B2



**Speciální balení**  
Materiál - plast  
Obsah - S2 2 žárovek  
Obsah - SM 4 žárovek  
2 světlomety,  
2 obrysová světla  
Typ balení S2/SM



**Xenon, jednokusové blistrové balení**  
Materiál - papír/plast  
Obsah - 1 žárovka  
Typ balení S1



**LED X1/X2 blister**  
Materiál - papír/plast  
Obsah - X1 1 žárovka  
Obsah - X2 2 žárovky  
Typ balení X1/X2

## 1 Typ světelného zdroje

Každý typ světelného zdroje je označen jedinečným číslem.

- Všechny 12V žárovky začínají číslem 12 (12972 například označuje žárovku H7 12V)
- Všechny 24V žárovky začínají číslem 13 (13972 například označuje žárovku H7 24V)

## 2 Typ řady












Většina typů světelných zdrojů je k dispozici v různých produktových řadách. Tyto typy světelných zdrojů jsou označeny barevným kódem.

## Kód barvy

	RacingVision GT200 Až o 200% jasnější světlo	Typ řady <b>RGT</b>
	X-tremeVision Pro150 Až o 150% jasnější světlo	Typ řady <b>XVP</b>
	VisionPlus Až o 60% více viditelnosti	Typ řady <b>VP</b>
	LongLife EcoVision Životnost až 1500 hodin	Typ řady <b>LLECO</b>
	WhiteVision ultra Výrazný bílý vzhled	Typ řady <b>WVU</b>
	Vision Až o 30% více viditelnosti	Typ řady <b>PR</b>
	Standard	Typ řady <b>STD</b>

	Ultinon Pro9000 LED - světelný výkon jako u nového vozu	Typ řady <b>U90</b>
	Ultinon Pro5000 Perfektní poměr mezi výkonem a životností	Typ řady <b>U50</b>
	Ultinon Essential Vystupte z davu	Typ řady <b>U30</b>
	X-tremeUltinon LED Jasnější. Bělejší. Silnější.	Typ řady <b>XU</b>
	Ultinon LED Nová úroveň bílého světla.	Typ řady <b>UL</b>

# Technické nákresy Patice

						
<b>SV6</b> IEC 7004-5	<b>SV8,5-8</b> IEC 7004-81	<b>W2x4,6d</b> IEC 7004-94	<b>W2,1x9,5d</b> IEC 7004-91	<b>W3x16d</b> IEC 7004-105	<b>W3x16q</b> IEC 7004-106	<b>WX3x16d</b> IEC 7004-105
						
<b>BAX 9s</b> IEC 7004-8	<b>BAY 9s</b> IEC 7004-9	<b>BA 7s</b>	<b>BA 9s</b> IEC 7004-14	<b>BA 15s</b> IEC 7004-11A	<b>BA 15d</b> IEC 7004-11A	<b>BAU 15s</b> IEC 7004-11A
						
<b>BAY 15d</b> IEC 7004-11B	<b>BAW 9s</b> IEC 7004-149-1	<b>BAW 15d</b> IEC 7004-11E-1	<b>BAW 15s</b> IEC 7004-11E11	<b>BAZ 15d</b> IEC 7004-11C	<b>BA20d</b> IEC 7004-12	<b>P43t-38</b> IEC 7004-39
						
<b>P45t-41</b> IEC 7004-95	<b>P20d-PY20d</b> IEC 7004-31	<b>P22d</b> IEC 7004-32	<b>PX22d</b>	<b>PG13</b> IEC 7004-107	<b>PGJ13</b> IEC 7004-107	<b>PGJ23t-1</b>
						
<b>HPSL HTR</b> IEC 7004-147	<b>PG18,5d</b> IEC 7004-147	<b>PG20</b> IEC 7004-127	<b>PGU20</b>	<b>PU20d</b>	<b>PGJ19-1/2</b> IEC 7004-110	<b>PGJ19-3</b> IEC 7004-110
						
<b>PGJ19-5</b> IEC 7004-110	<b>PGJ23t-1</b>	<b>P14,5s</b> IEC 7004-46	<b>X511</b> IEC 7004-99	<b>P26s</b>	<b>PX26d,4t</b> IEC 7004-128-2	<b>PX26d</b> IEC 7004-5
						
<b>P29t-PX29t</b> IEC 7004-66	<b>P32d</b> IEC 7004-111	<b>P32d-2</b> IEC 7004-111	<b>P32d-3</b> IEC 7004-111	<b>P32d-5</b> IEC 7004-111	<b>P32d-6</b> IEC 7004-111	<b>PK32d-2</b> IEC 7004-111
						
<b>PK32d-3/5/6</b> IEC 7004-111	<b>PK32d-7</b> IEC 7004-111	<b>PK22s</b> IEC 7004-47	<b>PU43t-3</b> IEC 7004-171-2	<b>PY26d-1</b> IEC 7004-5-7	<b>W3x16d</b> IEC 7004-105-1	<b>W3x16q</b> IEC 7004-106-1
						
<b>W2,1x9,5d</b>	<b>WP3,3x14,5/3</b>	<b>Bax 8,3s</b>	<b>Bax 8,4d</b>	<b>Bax 8,5d/1</b>	<b>Bax 8,5d/2</b>	<b>Bax 10d</b>

# Rejstřík výrobků

## Halogen 12V Světla pro osobní vozy

Objednací číslo	Typ	Řady	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strana
12023CP	H5W	Standard	12	5	BA9s	51270928	8711559512709	8711559512464	8727900371222	26
12024CP	H10W	Standard	12	10	BA9s	52941728	8711559529417	8711559529424	8727900371192	26
12025CP	H20W	Standard	12	20	BA9s	87600328	8711500876003	8711500876010	8727900371154	26
12036B2	H6W	Standard	12	6	BAX9s	24720930	8711500247209	-	8711500247216	26
12036CP	H6W	Standard	12	6	BAX9s	87603428	8711500876034	8711500876041	8727900370676	26
12036WVUB2	H6W	WhiteVision ultra	12	6	BAX9s	00543430	8719018005434	-	8719018005441	26
12040VPB2	WBT10	VisionPlus	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8711559524160	-	8711559524184	28
12059C1	H27W/1	Standard	12	27	PG13	52854030	8711559528540	-	8727900370799	23
12060C1	H27W/2	Standard	12	27	PGJ13	52857130	8711559528571	-	8727900370805	23
12061CP	W2,3W	Standard	12	2,3	W2x4,6d	48330028	8711500483300	8711500483317	8727900391640	27
12065B2	W21W	Standard	12	21	W3x16d	70146330	8727900701463	-	8727900701470	28
12065CP	W21W	Standard	12	21	W3x16d	47135228	8711500471352	8711500471369	8727900391107	28
12066B2	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	69739130	8727900697391	-	8727900697407	28
12066CP	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	47138328	8711500471383	8711500471390	8727900391091	28
12067B2	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8711500405876	-	8711559521053	28
12067CP	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8711500482723	8711500482730	8727900391626	28
12071B2	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	69741430	8727900697414	-	8727900697421	28
12071CP	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	52539628	8711559525396	8711559525402	8727900391688	28
12085C1	PS19W	Standard	12	19	PG20/1	69653030	8727900696530	-	8727900390988	32
12085LLC1	PS19W	LongLife	12	19	PG20/1	70046630	8727900700466	-	8727900390926	32
12086FFC1	PS24W	Standard	12	24	PG20/3	70044230	8727900700442	-	8727900390919	32
12088CP	PR21W	Standard	12	21	BAW15s	48531128	8711500485311	8711500485328	8727900391589	24
12093NACP	RY10W	Standard	12	10	BAU15s	48362128	8711500483621	8711500483638	8727900391619	25
12146CP	HY21W	Standard	12	21	BAW9s	35244328	8727900352443	8727900352450	8727900370867	26
12174NAHTRC1	PWY24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8727900392029	-	8727900397345	33
12174SVHTRC1	PWY24W	SilverVision+	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8727900392005	-	8727900397352	33
12177C1	PW16W	Standard	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8727900396232	-	8727900396249	32
12180SV+C1	PSY24W	SilverVision+	12	24	PG20/4	70379530	8727900703795	-	8727900390841	33
12182HTRC1	PW24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8727900391961	-	8727900397369	33
12188NAC1	PSY24W	Standard	12	24	PG20/4	69668430	8727900696684	-	8727900390834	33
12190NAC1	PY24W	Standard	12	24	PGU20/4	69690530	8727900696905	-	8727900390803	33
12197HTRC1	HiPerVision LCP	Standard	13,5	24	HPSL 2A	39621830	8727900396218	-	8727900396225	32
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	27
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	27
12258LLEC0B1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36196430	8727900361964	-	8727900361971	18
12258LLEC0C1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36187230	8727900361872	-	8727900370683	18
12258LLECO2	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36255828	8727900362558	-	8727900362565	18
12258PRB1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47516930	8711500475169	-	8711500475176	18
12258PRC1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47518360	8711500475183	8727900363791	8711500475190	18
12258SPC1	H1	Spot	12	55	P14,5s	40460230	8711500404602	-	8727900370690	18
12258VPB1	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36320330	8727900363203	-	8727900363197	18
12258VPS2	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36322728	8727900363227	-	8727900363210	18
12258WVUB1	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00523630	8719018005236	-	8719018005243	18
12258WVUSM	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00525028	8719018005250	-	8719018005267	18
12258XVPB1	H1	X-tremeVision Pro150	12	55	P14,5s	00549630	8719018005496	-	8719018005502	18
12258XVPS2	H1	X-tremeVision Pro150	12	55	P14,5s	00565628	8719018005656	-	8719018005663	18
12271AC1	PCY16W	HiPerClick	12	16	PU20d/2	38965430	8727900389654	-	8727900391152	32
12274SV+C1	PY24	SilverVision+	12	24	PGU20/4	69678330	8727900696783	-	8727900390780	33
12275NAC1	PSY19W	Standard	12	19	PG20/2	52735230	8711559527352	-	8727900390858	32
12276C1	PSX24W	Standard	12	24	PG20/7	69676930	8727900696769	-	8727900390902	32
12276WVUB1	PSX24W	WhiteVision ultra	12	24	PG20/7	00545828	8719018005458	-	8719018005465	32
12277C1	P13W	Standard	12	13	PG18,5d-1	69672130	8727900696721	-	8727900391008	32
12278C1	PSX26W	Standard	12	26	PG18,5d/3	38874930	8727900388749	-	8727900390896	33
12311C1	H2	Standard	12	55	X511	47752130	8711500477521	-	8727900370782	18
12336LLEC0C1	H3	LongLife EcoVision	12	55	PK22s	77704130	8711500777041	-	8711500779366	19
12336PRB1	H3	Vision	12	55	PK22s	69561130	8711500695611	-	8711500695628	18
12336PRC1	H3	Vision	12	55	PK22s	69534560	8711500695345	8711500775696	8711500695352	18
12336WVUB1	H3	WhiteVision ultra	12	55	PK22s	00531128	8719018005311	-	8719018005328	19
12342LLEC0B1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36198830	8727900361988	-	8727900361995	19
12342LLEC0C1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36189630	8727900361896	-	8727900370836	19
12342LLECO2	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36257228	8727900362572	-	8727900362589	19
12342PRB1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	47480330	8711500474803	-	8711500474810	19

## Halogen 12V Světla pro osobní vozy

Objednací číslo	Typ	Řady	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strana
12342PRC1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	49099560	8711500490995	8711500827807	8711500490988	19
12342PRC2	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	78028760	8711500780287	8711500780294	8711500780300	19
12342RGTB1	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43t-38	00571730	8719018005717	-	8719018005724	19
12342RGTS2	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43t-38	00575528	8719018005755	-	8719018005762	19
12342VPB1	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39934930	8727900399349	-	8727900399332	19
12342VPC2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	37435360	8727900374353	8727900374360	8727900374377	19
12342VPS2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39925728	8727900399257	-	8727900350937	19
12342WVUB1	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35489830	8727900354898	-	8727900354881	19
12342WVUSM	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35490428	8727900354904	-	8727900354911	19
12342XVPB1	H4	X-tremeVision Pro150	12	60/55	P43t-38	00553330	8719018005533	-	8719018005540	19
12342XVPS2	H4	X-tremeVision Pro150	12	60/55	P43t-38	00567028	8719018005670	-	8719018005540	19
12356CP	H21W	Standard	12	21	BAY9s	87989928	8711500879899	8711500879905	8727900371116	26
12360B1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	82416530	8711500824165	-	8727900362909	20
12360C1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	47582430	8711500475824	-	8727900371017	20
12360WVUB1	H8	WhiteVision ultra	12	35	PGJ19-1	00533528	8719018005335	-	8719018005342	20
12361B1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	36308130	8727900363081	-	8727900363098	21
12361C1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	47584830	8711500475848	-	8727900371000	21
12362XVPB1	H11	X-tremeVision Pro150	12	55	PGJ19-2	00551928	8719018005519	-	8719018005526	21
12362LLECOB1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36310430	8727900363104	-	8727900363111	21
12362LLECOC1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36194030	8727900361940	-	8727900370744	21
12362PRB1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36428630	8727900364286	-	8727900364293	21
12362PRC1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36430930	8727900364309	-	8727900370751	21
12362WVUB1	H11	WhiteVision ultra	12	55	PGJ19-2	00535928	8719018005359	-	8719018005366	21
12366C1	H16	Standard	12	19	PGJ19-3	36856730	8727900368567	-	8727900370775	21
12396NAB2	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8711500400581	-	8711500400598	27
12396NACP	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8711559530024	8711559530031	8727900390889	27
12401CP	Stop P22	Standard	12	15	BA15s	87821228	8711500878212	8711500878229	8711500790538	24
12445CP	Stop P25	Standard	12	18	BA15s	48440628	8711500484406	8711500484413	8727900391602	25
12475B1	R2	R2 Visio	12	45/40	P45t-41	24716230	8711500247162	-	8711500247179	23
12475C1	R2	R2 Visio	12	45/40	P45t-41	40466430	8711500404664	-	8727900371130	23
12495CP	PR21/5W	Standard	12	21/5	BAW15d	48873228	8711500488732	8711500488749	8727900391572	24
12496LLECOCP	PY21W	LongLife EcoVision	12	21	BAU15s	38218128	8727900382181	8727900382198	8727900391084	24
12496NAB2	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52372930	8711559523729	-	8711559523743	24
12496NACP	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52534173	8711559525341	8711559525358	8711559525365	24
12496SVB2	PY21W	SilverVision	12	21	BAU15s	31117730	8711500311177	-	8711500311191	24
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	5549130	8711500055491	-	8711559520131	23
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	23
12498LLECOB2	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38210530	8727900382105	-	8727900382112	23
12498LLECOP	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38198628	8727900381986	8727900381993	8727900391695	23
12498VPB2	P21W	VisionPlus	12	21	BA15s	36318030	8727900363180	-	8727900363173	23
12499B2	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	5545330	8711500055453	-	8711559520148	24
12499CP	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	48159773	8711500481597	8711500481603	8711500481610	24
12499LLECOB2	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BAY15d	38212930	8727900382129	-	8727900382136	24
12499LLECOCP	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BAY15d	38201328	8727900382013	8727900382020	8727900391053	24
12499VPB2	P21/5W	VisionPlus	12	21/5	BAY15d	36316630	8727900363166	-	8727900363159	24
12505CP	W2W	Standard	12	2	W2x4,6d	48327028	8711500483270	8711500483287	8727900391657	27
12516B2	W1,2W	Standard	12	1,2	W2x4,6d	5554530	8711500055545	-	8711500417763	27
12516CP	W1,2W	Standard	12	1,2	W2x4,6d	48153573	8711500481535	8711500481542	8711500481559	27
12521CP	WBT5	Standard	12	1	W2x4,6d	48321828	8711500483218	8711500483225	8727900391671	27
12580C1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8719018020000	-	8719018020024	21
12580B1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8719018020017	-	8719018020031	21
12594B2	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	40485530	8711500404855	-	8711500471017	24
12594CP	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	48433828	8711500484338	8711500484345	8727900391565	24
12597B2	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1,2	B8,3s/1,35	53018530	8711559530185	-	8711559530192	30
12597CP	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1,2	B8,3s/1,35	48365228	8711500483652	8711500483669	8727900390957	30
12598B2	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1,2	B8,5d/2	40588330	8711500405883	-	8711500405890	30
12598CP	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1,2	B8,5d/2	48387428	8711500483874	8711500483881	8727900390964	30
12600CP	Bax 8,5d/2 green	Standard	12	2	B8,5d/2	48393528	8711500483935	8711500483942	8727900390971	30
12602CP	Bax 8,3s/1,5 blue	Standard	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8711500483966	8711500483973	8727900390995	30
12603CP	Bax 8,5d/1,5 blue	Standard	12	1,2	B8,5d/1,5	48399728	8711500483997	8711500484000	8727900391015	30
12604CP	B8,5d green	Standard	12	2	B8,5d	40508128	8711500405081	8711500404589	8727900391022	30
12611CP	BX8,4d olive green	Standard	12	1,3	BX8,4d	77432328	8711500774323	8711500774330	8711500779397	31
12614CP	B10d brown halogen	Standard	12	3	B10d	52805228	8711559528052	8711559512723	8727900370928	30
12615CP	B10d black halogen	Standard	12	5	B10d	52807628	8711559528076	8711500243768	8727900370911	30
12620B1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	5543930	8711500055439	-	8711559525327	23

## Halogen 12V Světla pro osobní vozy

Objednací číslo	Typ	Řady	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strana
12620C1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	40085730	8711500400857	-	8711500779359	23
12623CP	BX8,4d light blue	Standard	12	1.2	BX8,4d	51384328	8711559513843	8711500244154	8727900370904	30
12624CP	BX8,4d orange	Standard	12	1.1	BX8,4d	51411628	8711559514116	8711500245137	8727900370898	31
12625CP	BX8,4d black	Standard	12	1.2	BX8,4d	51409328	8711559514093	8711500244420	8727900371208	31
12626CP	BX8,4d light green	Standard	12	2	BX8,4d	51412328	8711559514123	8711500246066	8727900370942	31
12627CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.5	BX8,4d	51414728	8711559514147	8711500247414	8727900370959	31
12629CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.8	BX8,4d	51488828	8711559514888	8711559512488	8727900371031	31
12637CP	B8,5d beige	Standard	12	1.5	B8,5d	51487128	8711559514871	8711500400178	8727900371048	30
12638CP	BX8,5d white	Standard	12	1.12	BX8,5d	48846628	8711500488466	8711500488473	8727900391503	31
12643LLC1	H18	LongLife EcoVision	12	65	PY26d-1	35603830	8727900356038	-	8727900356045	21
12644LLC1	H19	LongLife EcoVision	12	60/55	PU43t-3	35605230	8727900356052	-	8727900356069	22
12814B2	R10W	Standard	12	10	BA15s	5547730	8711500055477	-	8711500417718	25
12814CP	R10W	Standard	12	10	BA15s	48341673	8711500483416	8711500483423	8711500483430	25
12818CP	Festoon T6,2x27	Standard	12	3	SV6	48461128	8711500484611	8711500484628	8727900695632	29
12821B2	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	5546030	8711500055460	-	8711500417701	25
12821CP	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	48269373	8711500482693	8711500482709	8711500482716	25
12821LLECOB2	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38208230	8727900382082	-	8727900382099	25
12821LLECOCP	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38195528	8727900381955	8727900381962	8727900390940	25
12822CP	R5W BA15d	Standard	12	5	BA15d	45407228	8711500454072	8711500454959	8711500790521	25
12829CP	BA7	Standard	12	2	BA7s	52123728	8711559521237	8711500401236	8727900390933	25
12844B2	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	5551430	8711500055514	-	8711500417749	27
12844CP	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	48156673	8711500481566	8711500481573	8711500481580	29
12848CP	Festoon T6,2x35	Standard	12	3	SV6	48467328	8711500484673	8711500484680	8727900391558	29
12850CP	Festoon T15x43	Standard	12	15	SV8,5	48285328	8711500482853	8711500482860	8727900391541	29
12854CP	Festoon T10,5x38	Standard	12	10	SV8,5	48248828	8711500482488	8711500482495	8727900391510	29
12860LLECOCP	Festoon T10,5x30	LongLife EcoVision	12	10	SV8,5	38192428	8727900381924	8727900381931	8727900391114	29
12864CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	5	SV8,5	48205128	8711500482051	8711500482075	8727900391527	29
12866B2	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	5552130	8711500055521	-	8711500417756	29
12866CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	48242628	8711500482426	8711500482433	8727900391534	29
12910CP	T3W	Standard	12	3	BA9s	21949728	8711500219497	8711500219503	8711500220837	25
12913CP	T2W	Standard	12	2	BA9s	21997828	8711500219978	8711500219985	8711500220820	25
12929B2	T4W	Standard	12	4	BA9s	5550730	8711500055507	-	8711559520094	25
12929CP	T4W	Standard	12	4	BA9s	21979473	8711500219794	8711500219800	8711500219817	25
12960CP	W2,2W	Standard	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8711500481504	8711500481511	8727900391633	27
12961B2	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8711500404213	-	8711559520070	27
12961CP	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8711500490902	8711500490919	8711500490926	27
12961LLECOB2	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8727900382044	-	8727900382051	27
12961LLECOCP	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8727900381894	8727900381900	8727900390872	27
12961WVUB2	W5W	WhiteVision ultra	12	5	W2,1x9,5d	35484330	8727900354843	-	8727900354874	27
12961XVPB2	W5W	X-tremeVision Pro150	12	5	W2,1x9,5d	00563230	8719018005632	-	8719018005649	27
12972LLECOB1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36200830	8727900362008	-	8727900362015	20
12972LLECOC1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36192630	8727900361926	-	8727900371024	20
12972LLECO2	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36259628	8727900362596	-	8727900362602	20
12972PRB1	H7	Vision	12	55	PX26d	40607130	8711500406071	-	8711500406088	20
12972PRC1	H7	Vision	12	55	PX26d	40593760	8711500405937	8711500827838	8711500405944	20
12972PRC2	H7	Vision	12	55	PX26d	37432260	8727900374322	8727900374339	8727900374346	20
12972RGTB1	H7	RacingVision GT200	12	55	PX26d	00573130	8719018005731	-	8719018005748	20
12972RGTS2	H7	RacingVision GT200	12	55	PX26d	00577928	8719018005779	-	8719018005786	20
12972VPB1	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39936330	8727900399363	-	8727900399356	20
12972VPC2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	37426160	8727900374261	8727900374278	8727900374285	20
12972VPS2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39938728	8727900399387	-	8727900399370	20
12972WVUB1	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35493530	8727900354935	-	8727900354928	20
12972WVUSM	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35495928	8727900354959	-	8727900354942	20
12972XVPB1	H7	X-tremeVision Pro150	12	55	PX26d	00555730	8719018005557	-	8719018005564	20
12972XVPS2	H7	X-tremeVision Pro150	12	55	PX26d	00569428	8719018005694	-	8719018005700	20
9004C1	HB1	Standard	12	65/45	P29t	47074430	8711500470744	-	8727900370997	22
9005PRB1	HB3	Vision	12	60	P20d	24724730	8711500247247	-	8711500247254	22
9005PRC1	HB3	Vision	12	60	P20d	24689930	8711500246899	-	8727900370980	22
9005XVPB1	HB3	X-tremeVision Pro150	12	60	P20d	00557128	8719018005571	-	8719018005588	22
9005WVUB1	HB3	WhiteVision ultra	12	60	P20d	00537328	8719018005373	-	8719018005380	22
9006PRB1	HB4	Vision	12	51	P22d	24726130	8711500247261	-	8711500247278	22
9006PRC1	HB4	Vision	12	51	P22d	24687530	8711500246875	-	8727900370973	22
9006XVPB1	HB4	X-tremeVision Pro150	12	51	P22d	00559528	8719018005595	-	8719018005601	22
9006WVUB1	HB4	WhiteVision ultra	12	51	P22d	00539728	8719018005397	-	8719018005403	22
9007C1	HB5	Standard	12	65/55	PX29t	24550230	8711500245502	-	8727900370966	22

## Halogen 12V Světla pro osobní vozy

Objednací číslo	Typ	Řady	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strana
9008C1	H13	Standard	12	60/55	P26,4t	87798730	8711500877987	–	8727900370768	21
9012LLC1	HIR2	LongLife	12	55	PX22d	35125530	8727900351255	–	8727900370935	22
9012WVUB1	HIR2	WhiteVision ultra	12	55	PX22d	00541028	8719018005410	–	8719018005427	23
9012XVPB1	HIR2	X-tremeVision Pro150	12	55	PX22d	00561828	8719018005618	–	8719018005625	23
9145C1	H10	Standard	12	45	PY20d	52974530	8711559529745	–	8727900370737	21

## Halogen Světla pro motocykly

Objednací číslo	Typ	Řady	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strana
12008BW	S3	Standard	12	15	P26s	77381430	8711500773814	–	8711500773845	41
12008C1	S3	Standard	12	15	P26s	77394430	8711500773944	–	8711500779335	41
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	–	8711559524122	41
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	41
12342CTVBW	H4	CityVision moto	12	60/55	P43t-38	39896030	8727900398960	–	8727900398977	40
12342PRBW	H4	Vision moto	12	60/55	P43t-38	49024730	8711500490247	–	8711500490254	40
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	05549130	8711500055491	–	8711559520131	41
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	41
12499EDBW	P21/5W	ExtraDuty	12	21/5	BAY15d	87900430	8711500879004	–	8711500879035	41
12636BW	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	53035330	8727900530353	–	8727900530360	40
12636C1	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	51250130	8711559512501	–	8727900370881	40
12636CTVBW	HS1	CityVision moto	12	35/35	PX43t	39894630	8727900398946	–	8727900398953	41
12728BW	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77385230	8711500773852	–	8711500773869	41
12728C1	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77359330	8711500773593	–	8711500779342	41
12972CTVBW	H7	CityVision moto	12	55	PX26d	39898430	8727900398984	–	8727900398991	40
12972PRBW	H7	Vision moto	12	55	PX26d	49026130	8711500490261	–	8711500490278	40
12342XV+BW	H4	X-tremeVision moto	12	60/55	P43t-38	00056930	8719018000569	–	8719018000576	40
12972XV+BW	H7	X-tremeVision moto	12	55	PX26d	37867230	8727900378672	–	8727900378689	40
12342CVUBW	H4	CrystalVision ultra moto	12	60/55	P43t-38	22148330	8711500221483	–	8711500221490	40
12972CVUBW	H7	CrystalVision ultra moto	12	55	PX26d	22118630	8711500221186	–	8711500221193	40
12636BVBW	HS1	CrystalVision ultra moto	12	35/35	PX43t	78195630	8711500781956	–	8711500781963	41

## Halogen Světla pro autobusy a nákladní vozy

Objednací číslo	Typ	Řady	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strana
13256CP	W3W	Standard	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8711500481412	8711500481429	8727900391169	52
13258MDB1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82585830	8711500825858	–	8711500825865	48
13258MDC1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82577360	8711500825773	8711500828507	8711500825780	48
13258MLC1	H1	MasterLife	24	70	P14,5s	82569830	8711500825698	–	8727900370812	48
13311C1	H2	Standard	24	70	X511	47751430	8711500477514	–	8727900371079	48
13336MDB1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77459030	8711500774590	–	8711500774613	48
13336MDBVB1	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77488030	8711500774880	–	8711500774910	48
13336MDBVS2	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77486628	8711500774866	–	8711500774897	48
13336MDC1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77460660	8711500774606	8711500775313	8711500774637	48
13336MLC1	H3	MasterLife	24	70	PK22s	77462030	8711500774620	–	8711500779403	48
13342MDB1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82587230	8711500825872	–	8711500825889	48
13342MDBVB1	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53281430	8727900532814	–	8727900532821	48
13342MDBVS2	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53275328	8727900532753	–	8727900532760	48
13342MDC1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82579760	8711500825797	8711500828002	8711500825803	48
13342MLC1	H4	MasterLife	24	75/70	P43t-38	82571130	8711500825711	–	8727900371086	48
13401CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15s	87826728	8711500878267	8711500878274	8711500790507	50
13402CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15d	87836628	8711500878366	8711500878373	8711500790514	50
13445CP	Stop P25	Standard	24	18	BA15s	48443728	8711500484437	8711500484444	8727900390810	50
13496MLCP	PY21W	MasterLife	24	21	BAU15s	69964728	8727900699647	8727900699654	8727900391138	50
13498B2	P21W	Standard	24	21	BA15s	40455830	8711500404558	–	8711500405449	50
13498CP	P21W	Standard	24	21	BA15s	48415473	8711500484154	8711500484161	8711500484178	50
13498MDCP	P21W	MasterDuty	24	21	BA15s	69949473	8727900699494	8727900699500	8727900699517	49
13498MLCP	P21W	MasterLife	24	21	BA15s	69961628	8727900699616	8727900699623	8727900391145	49
13499B2	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	40456530	8711500404565	–	8711500405371	50
13499CP	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	48424673	8711500484246	8711500484253	8711500484260	50
13516CP	WBT5	Standard	24	1,2	W2x4,6d	48306573	8711500483065	8711500483072	8711500483089	52
13521CP	WBT5	Standard	24	1	W2x4,6d	48324928	8711500483249	8711500483256	8727900391176	52
13597CP	Bax 8,3s/1,35 grey	Standard	24	1,2	B8,3s/1,35	48384328	8711500483843	8711500483850	8727900390797	53
13598CP	Bax 8,5d/2 grey	Standard	24	1,2	B8,5d/2	48390428	8711500483904	8711500483911	8727900390827	53
13620C1	R2	Standard	24	55/50	P45t-41	40087130	8711500400871	–	8711500779458	49
13807CP	Festoon T15x43	Standard	24	18	SV8,5	48294528	8711500482945	8711500482952	8727900391237	53
13814B2	R10W	Standard	24	10	BA15s	40452730	8711500404527	–	8711559526409	51
13814CP	R10W	Standard	24	10	BA15s	48344773	8711500483447	8711500483454	8711500483461	51

## Halogen Světla pro autobusy a nákladní vozy

Objednací číslo	Typ	Řady	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strana
13814MDCP	R10W	MasterDuty	24	10	BA15s	69952428	8727900699524	8727900699531	8727900391121	50
13814MLCP	R10W	MasterLife	24	10	BA15s	69967828	8727900699678	8727900699685	8727900390742	51
13818CP	Festoon T6,2x27	Standard	24	3	SV6	48464228	8711500484642	8711500484659	8727900391251	52
13821B2	R5W	Standard	24	5	BA15s	40453430	8711500404534	–	8711500405425	50
13821CP	R5W	Standard	24	5	BA15s	48338673	8711500483386	8711500483393	8711500483409	50
13821MDCP	R5W	MasterDuty	24	5	BA15s	69955528	8727900699555	8727900699562	8727900390766	50
13821MLCP	R5W	MasterLife	24	5	BA15s	69970828	8727900699708	8727900699715	8727900390773	50
13822CP	R5W	Standard	24	5	BA15d	40904128	8711500409041	8711500878021	8711500790491	50
13829CP	BA7	Standard	24	3	BA7s	52133628	871159521336	8711500401274	8727900390759	50
13844B2	C5W	Standard	24	5	SV8,5	40463330	8711500404633	–	8711500405388	52
13844CP	C5W	Standard	24	5	SV8,5	48197973	8711500481979	8711500481986	8711500481993	52
13848CP	Festoon T6,2x35	Standard	24	3	SV6	48470328	8711500484703	8711500484710	8727900391268	52
13850CP	Festoon T15x43	Standard	24	15	SV8,5	48288428	8711500482884	8711500482891	8727900391244	53
13854CP	Festoon T10,5x38 10W	Standard	24	10	SV8,5	48251828	8711500482518	8711500482525	8727900391206	52
13864CP	Festoon T10,5x43 5W	Standard	24	5	SV8,5	48233428	8711500482334	8711500482341	8727900391213	52
13866CP	Festoon T10,5x43 10W	Standard	24	10	SV8,5	48245728	8711500482457	8711500482464	8727900391220	53
13910CP	T3W	Standard	24	3	BA9s	21955828	8711500219558	8711500219565	8711500220851	51
13913CP	T2W	Standard	24	2	BA9s	22003528	8711500220035	8711500220042	8711500220844	51
13929B2	T4W	Standard	24	4	BA9s	40454130	8711500404541	–	8711500405432	51
13929CP	T4W	Standard	24	4	BA9s	21985573	8711500219855	8711500219862	8711500219879	51
13929MDCP	T4W	MasterDuty	24	4	BA9s	69958628	8727900699586	8727900699593	8727900391039	51
13929MLCP	T4W	MasterLife	24	4	BA9s	69976028	8727900699760	8727900699777	8727900391046	51
13960CP	W2,5W	Standard	24	2,5	W2,1x9,5d	48147428	8711500481474	8711500481481	8727900391275	52
13961B2	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8711559524207	–	8711559524214	52
13961CP	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8711500481382	8711500481399	8711559530376	52
13972MDB1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82589630	8711500825896	–	8711500825902	49
13972MDBV1	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53279130	8727900532791	–	8727900532807	49
13972MDBVS2	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53277728	8727900532777	–	8727900532784	49
13972MDC1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82581060	8711500825810	8711500828514	8711500825827	49
13972MLC1	H7	MasterLife	24	70	PX26d	82573530	8711500825735	–	8727900371147	49
13974CP	WBT5	Standard	24	2	W2x4,6d	48318828	8711500483188	8711500483195	8727900391183	52
24029CP	Bax 8,5d/2 yellow	Standard	24	1,2	B8,5d/2	48402428	8711500484024	8711500484031	8727900391190	53
24032CP	Bax 8,5d brown	Standard	24	1,2	B8,5d	48852728	8711500488527	8711500488534	8727900391077	53
24356CP	H21W	Standard	24	21	BAY9s	87615728	8711500876157	8711500876164	8727900371161	51
24362MDC1	H11	MasterDuty	24	70	PGJ19-2	82583430	8711500825834	–	8727900371055	49
24362MLC1	H11	MasterLife	24	70	PGJ19-2	82575930	8711500825759	–	8727900371062	49

## Halogen Sady

Objednací číslo	Typ	Řady	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strana
<b>Náhradní sady 12V</b>										
55472EKKM	H1	Easy Kit	12	–	–	69551928	8727900695519	–	8727900695533	56
55473EKKM	H4	Easy Kit	12	–	–	69555728	8727900695557	–	8727900695571	56
55474EKKM	H7	Easy Kit	12	–	–	69558828	8727900695588	–	8727900695601	56
55475EKKM	H1/H7	Easy Kit	12	–	–	69562528	8727900695625	–	8727900695656	56
55717EBKM	H1	Essential Box	12	–	–	70032928	8727900700329	–	8727900700336	57
55718EBKM	H4	Essential Box	12	–	–	70034328	8727900700343	–	8727900700350	57
55719EBKM	H7	Essential Box	12	–	–	70036728	8727900700367	–	8727900700374	57
55720EBKM	H1/H7	Essential Box	12	–	–	70038128	8727900700381	–	8727900700398	57
<b>Náhradní sady 24V</b>										
55554SKMDKM	MiniKit H4	MasterDuty	24	–	–	69586130	8727900695861	–	8727900695885	58
55555SKMDKM	MiniKit H7	MasterDuty	24	–	–	69590830	8727900695908	–	8727900695939	58
55559LKMDKM	MaxiKit H4	MasterDuty	24	–	–	69684494	8727900696844	–	8727900696851	58
55560LKMDKM	MaxiKit H7	MasterDuty	24	–	–	69686894	8727900696868	–	8727900696875	58
55561LKMDKM	MaxiKit H1/H7	MasterDuty	24	–	–	69688294	8727900696882	–	8727900696899	58
<b>Kit pro renovaci světlometů</b>										
HRK00XM	–	–	–	–	–	39976931	8727900399769	–	8727900399776	59

## Xenonová řešení pro osobní a nákladní vozy

Objednací číslo	Typ	Řady	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strana
12410C1	D5S	Vision	12	25	PK32d-7	36981633	8727900369816	–	8727900369823	70
12410XV+C1	D5S	X-tremeVision gen2	12/24	25	PK32d-7	35392133	8727900353921	–	8719018005090	70
12411C1	D8S	Vision	42	25	PK32d-1	00467333	8719018004673	–	8719018004680	70
42306VIC1	D3R	Vision	42	35	PK32d-6	36483533	8727900364835	–	8727900364842	70
42402VIC1	D4S	Vision	42	35	P32d-5	36485933	8727900364859	–	8727900364866	70
42402XV2C1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37721733	8727900377217	–	8727900377224	70

## Xenonová řešení pro osobní a nákladní vozy

Objednací číslo	Typ	Řady	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strana
42402XV2S1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37719433	8727900377194	-	8727900377200	70
42403VIC1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36481133	8727900364811	-	8727900364828	70
42403VIS1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36495833	8727900364958	-	8727900364965	70
42403WHV2C1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37737833	8727900377378	-	8727900377385	70
42403WHV2S1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37735433	8727900377354	-	8727900377361	70
42403XV2C1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37717033	8727900377170	-	8727900377187	70
42403XV2S1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37713233	8727900377132	-	8727900377149	70
42406VIC1	D4R	Vision	42	35	P32d-6	36487333	8727900364873	-	8727900364880	70
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37518333	8727900375183	-	8727900375190	69
Objednací kódy pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko										
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37244133	8727900372441	-	8727900372458	69
Objednací kódy pro Skandinávii (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko), Spojené království										
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37524433	8727900375244	-	8727900375251	69
Objednací kódy pro střední Evropu (Polsko, Rumunsko, Česká republika) a země východní Evropy										
85122SYS1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37254033	8727900372540	-	8727900372557	69
Objednací kódy pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko, Skandinávii (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko), Spojené království										
85122VIC1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36477433	8727900364774	-	8727900364781	68
85122VIS1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36491033	8727900364910	-	8727900364927	68
85122WHV2C1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37729333	8727900377293	-	8727900377309	69
85122WHV2S1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37727933	8727900377279	-	8727900377286	69
85122XV2C1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37707133	8727900377071	-	8727900377088	68
85122XV2S1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37703333	8727900377033	-	8727900377040	68
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37520633	8727900375206	-	8727900375213	69
Objednací kódy pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko										
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37252633	8727900372526	-	8727900372533	69
Objednací kódy pro Skandinávii (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko), Spojené království										
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37526833	8727900375268	-	8727900375275	69
Objednací kódy pro střední Evropu (Polsko, Rumunsko, Česká republika) a země východní Evropy										
85126SYS1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37248933	8727900372489	-	8727900372496	69
Objednací kódy pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko										
85126VIC1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36479833	8727900364798	-	8727900364804	69
85126VIS1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36493433	8727900364934	-	8727900364941	69
85126WHV2C1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37733033	8727900377330	-	8727900377347	69
85126WHV2S1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37731633	8727900377316	-	8727900377323	69
85126XV2C1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37711833	8727900377118	-	8727900377125	69
85126XV2S1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37709533	8727900377095	-	8727900377101	69
85409VIC1	D1R	Vision	85	35	PK32d-3	36475033	8727900364750	-	8727900364767	68
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37516933	8727900375169	-	8727900375176	68
Objednací kódy pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko										
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37250233	8727900372502	-	8727900372519	68
Objednací kódy pro Skandinávii (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko), Spojené království										
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37522033	8727900375220	-	8727900375237	68
Objednací kódy pro střední Evropu (Polsko, Rumunsko, Česká republika) a země východní Evropy										
85415SYS1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37246533	8727900372465	-	8727900372472	68
Objednací kódy pro Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko, Skandinávii (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko), Spojené království										
85415VIC1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36473633	8727900364736	-	8727900364743	68
85415VIS1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36489733	8727900364897	-	8727900364903	68
85415WHV2C1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	37725533	8727900377255	-	8727900377262	68
85415WHV2S1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	36072133	8727900360721	-	8727900377248	68
85415XV2C1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37701933	8727900377019	-	8727900377026	68
85415XV2S1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37697533	8727900376982	-	8727900376982	68

## LED osvětlení pro osobní a nákladní vozy

Objednací číslo	Typ	Řady	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strana
11005U50CWX2	HL [=HB3/HB4]	U50	12V/24	16	P20d/P22d	00786531	8719018007865	-	8719018007872	86
11005U90CWX2	HL [=HB3/HB4]	U90	12V/24	20	P20d/P22d	00722331	8719018007223	-	8719018007230	86
11005UE2X2	HL [=HB3/HB4]	UE	12V/24	24	P20d/P22d	00324931	8719018003249	-	8719018003256	86
11012U50CWX2	HL [=HIR2]	U50	12V/24	16	PX22d	00788931	8719018007889	-	8719018007896	85
11012U90CWX2	HL [=HIR2]	U90	12V/24	20	PX22d	00724731	8719018007247	-	8719018007254	85
11012UE2X2	HL [=HIR2]	UE	12V/24	24	PX22d	00326331	8719018003263	-	8719018003270	85
11065U30CWB2	SL-WHITE [=W21W]	U30	12	1.75	W3x16d	00684430	8719018006844	-	8719018006851	90
11065U30RB2	SL-RED [=W21W]	U30	12	1.75	W3x16d	00686830	8719018006868	-	8719018006875	91
11065ULAX2	SL-AMBER [=WY21W]	UL	12	0.75	W3Xx16d	05075530	8719018050755	-	8719018050762	91
11065ULRX2	SL-RED [=W21W]	UL	12	2.7	W3Xx16d	05027430	8719018050274	-	8719018050281	91
11065ULWX2	SL-WHITE [=W21W]	UL	12	1.95	W3Xx16d	05033530	8719018050335	-	8719018050342	90
11065XUAXM	SL-AMBER [=WY21W]	XU	12	1.8	W3Xx16d	05161530	8719018051615	-	8719018051622	91
11065XURX2	SL-RED [=W21W]	XU	12/24	2.1	W3Xx16d	05153030	8719018051530	-	8719018051547	91
11065XUWX2	SL-WHITE [=W21W]	XU	12/24	1.7	W3Xx16d	05146230	8719018051462	-	8719018051479	90
11066U30RB2	SL-RED [=W21/5W]	U30	12	0.8/1.75	W3x16q	00642430	8719018006424	-	8719018006431	91

## LED osvětlení pro osobní a nákladní vozy

Objednací číslo	Typ	Řady	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strana
11066ULRX2	SL-RED [=W21/5W]	UL	12	2.7	W3x16q	05029830	8719018050298	-	8719018050304	91
11066XURX2	SL-RED [=W21/5W]	XU	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8719018051554	-	8719018051561	91
11066XUWX2	SL-WHITE [=W21/5W]	XU	12/24	0.3/1.8	W3x16q	05149330	8719018051493	-	8719018051509	90
11258U50CWX2	HL [=H1]	U50	12V/24	15	P14,5s	00778031	8719018007780	-	8719018007797	84
11258U90CWX2	HL [=H1]	U90	12V/24	18	P14,5s	00714831	8719018007148	-	8719018007155	84
11258UE2X2	HL [=H1]	UE	12V/24	19	P14,5s	00330031	8719018003300	-	8719018003317	84
112972U90CWX	HL [=H7]	U90	12V/24	18	PX26d	00720931	8719018007209	-	8719018007216	84
11336U50CWX2	HL [=H3]	U50	12V/24	15	PK22s	00790231	8719018007902	-	8719018007919	84
11336U90CWX2	HL [=H3]	U90	12V/24	18	PK22s	00726131	8719018007261	-	8719018007278	84
11336UE2X2	HL [=H3]	UE	12V/24	19	PK22s	00332431	8719018003324	-	8719018003331	84
11342U50CWX2	HL [=H4]	U50	12V/24	15	P43t-38	00782731	8719018007827	-	8719018007834	84
11342U90CWX2	HL [=H4]	U90	12V/24	18	P43t-38	00718631	8719018007186	-	8719018007193	84
11342UE2X2	HL [=H4]	UE	12V/24	21	P43t-38	00318831	8719018003188	-	8719018003195	84
11362U50CWX2	HL [=H11]	U50	12V/24	15	PGJ19-2	00780331	8719018007803	-	8719018007810	85
11362U90CWX2	HL [=H11]	U90	12V/24	18	PGJ19-2	00716231	8719018007162	-	8719018007179	85
11362UE2X2	HL [=H11]	UE	12V/24	24	PGJ19-2	00328731	8719018003287	-	8719018003294	85
11366U50CWX2	FL [=H8/H11/H16]	U50	12V/24	12	PGJ19-1/2/3	00776631	8719018007766	-	8719018007773	85
11366U90CWX2	FL [=H8/H11/H16]	U90	12V/24	15	PGJ19-1/2/3	00712431	8719018007124	-	8719018007131	85
11366UE2X2	FL [=H8/H11/H16]	UE	12V/24	24	PGJ19-1/2/3	00322531	8719018003225	-	8719018003232	85
11498U30CWB2	SL-WHITE [=P21W]	U30	12	1.75	BA15s	00680630	8719018006806	-	8719018006813	90
11498U30RB2	SL-RED [=P21W]	U30	12	1.75	BA15s	00640030	8719018006400	-	8719018006417	90
11498ULAX2	SL-AMBER [=PY21W]	UL	12	0,75	BAU15s	05073130	8719018050731	-	8719018050748	91
11498ULRX2	SL-RED [=P21W]	UL	12	2,7	BA15s	05023630	8719018050236	-	8719018050243	90
11498ULWX2	SL-WHITE [=P21W]	UL	12	1,95	BA15s	05035930	8719018050359	-	8719018050366	90
11498XUAXM	SL-AMBER [=PY21W]	XU	12	1,8	BAU15s	05159230	8719018051592	-	8719018051608	91
11498XURX2	SL-RED [=P21W]	XU	12/24	2,3	BA15s	05157830	8719018051578	-	8719018051585	90
11498XUWX2	SL-WHITE [=P21W]	XU	12/24	2,7	BA15s	05145530	8719018051455	-	8719018051486	90
11499U30RB2	SL-RED [=P21/5W]	U30	12	0,8/1,75	BAY15d	00682030	8719018006820	-	8719018006837	89
11499ULRX2	SL-RED [=P21/5W]	UL	12	2,7	BAY15d	05025030	8719018050250	-	8719018050267	89
11499XURX2	SL-RED [=P21/5W]	XU	12/24	0,3/2,2	BAY15d	05151630	8719018051516	-	8719018051523	89
11854U30CWB1	SL-WHITE [=Fest 38 mm] 6000K	U30	12	0,6	SV8,5-8	00676930	8719018006769	-	8719018006776	88
11854ULWX1	SL-WHITE [=Fest 38 mm] 6000K	UL	12	0,6	SV8,5-8	05039730	8719018050397	-	8719018050403	88
11860U30CWB1	SL-WHITE [=Fest 30 mm] 6000K	U30	12	0,6	SV8,5-8	00674530	8719018006745	-	8719018006752	88
11860ULWX1	SL-WHITE [=Fest 30 mm] 6000K	UL	12	0,6	SV8,5-8	05037330	8719018050373	-	8719018050380	88
11864U30CWB1	SL-WHITE [=Fest 43 mm] 6000K	U30	12	0,6	SV8,5-8	00678330	8719018006783	-	8719018006790	89
11864ULWX1	SL-WHITE [=Fest 43 mm] 6000K	UL	12	0,6	SV8,5-8	05041030	8719018050410	-	8719018050427	88
11961U30CWB2	SL-WHITE [=W5W]	U30	12	0,6	W2,1x9,5d	00694330	8719018006943	-	8719018006950	89
11961ULW4X2	IL-WHITE [=W5W] 4000K	UL	12	0,6	W2,1x9,5d	05083030	8719018050830	-	8719018050847	89
11961ULWX2	SL-WHITE [=W5W] 6000K	UL	12	0,6	W2,1x9,5d	05031130	8719018050311	-	8719018050328	89
11972U50CWX2	HL [=H7]	U50	12V/24	15	PX26d	00784131	8719018007841	-	8719018007858	85
11972UE2X2	HL [=H7]	UE	12V/24	20	PX26d	00320131	8719018003201	-	8719018003218	85
127994000KX2	IL-WHITE [=W5W] 4000K	XU	12	0,9	W2,1x9,5d	39594530	8727900395945	-	8727900395952	89
127996000KX2	SL-WHITE [=W5W] 6000K	XU	12	0,9	W2,1x9,5d	39596930	8727900395969	-	8727900395976	89
127998000KX2	SL-WHITE [=W5W] 8000K	XU	12	0,9	W2,1x9,5d	39598330	8727900395983	-	8727900395990	89
128584000KX1	IL-WHITE [=Fest 38 mm] 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39706230	8727900703412	-	8727900703405	88
128596000KX1	SL-WHITE [=Fest 38 mm] 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39708630	8727900703399	-	8727900703382	88
129404000KX1	IL-WHITE [=Fest 30 mm] 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39714730	8727900397147	-	8727900397154	88
129416000KX1	SL-WHITE [=Fest 30 mm] 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39716130	8727900387223	-	8727900387230	88
129454000KX1	IL-WHITE [=Fest 43 mm] 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39710930	8727900397109	-	8727900397116	88
129466000KX1	SL-WHITE [=Fest 43 mm] 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39712330	8727900383416	-	8727900383423	88
249446000KX1	SL-WHITE [=Fest 38 mm] 6000K	XU	24	1	SV8,5	39718530	8727900384185	-	8727900384192	95
249466000KX1	SL-WHITE [=Fest 43 mm] 6000K	XU	24	1	SV8,5	39720830	8727900397208	-	8727900397215	95

## LED CanBus adaptéry

Objednací číslo	Typ	Řady	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Strana
12956X2	CanBus adaptér pro LED-T10 [=5W]	-	12	5		39722230	8727900397222		8727900397239	92
18952C2	Canbus adaptér pro LED-HL [=H7]	-	12	10		05064930	8719018050649	-	8719018050656	92
18954C2	Canbus adaptér pro LED-FOG [=H8/H11/H16]	-	12	10		05066330	8719018050663	-	8719018050670	92
18957X2	CanBus adaptér pro [=21W]	-	12	21		39587730	8727900395877		8727900395884	92
18960C2	Canbus adaptér pro LED-HL [=H4]	-	12	10		39809030	8727900398090	-	8727900398106	92
18961C2	Regulátor světla pro LED-HL [=H7]	-	12	10		00281530	8719018002815	-	8719018002822	92
18962C2	Regulátor světla pro LED-HL [=H1]	-	12	10		00283930	8719018002839	-	8719018002846	92



2020 © Lumileds Holding B.V. Všechna práva vyhrazena.

Ochranná známka Philips a symbol štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V.  
Specifíkace mohou být změněny bez oznámení.

[www.philips.com/automotive](http://www.philips.com/automotive)