

A male mechanic with a beard is shown in profile, focused on working on a car engine. He is wearing a blue headlamp that is illuminated, and a blue shirt. The background is slightly blurred, showing a workshop environment.

PHILIPS

Profesionální pracovní
svítilny LED



2020
Uvidíte lépe,
**dosáhnete
lepších výsledků**



Tma už nemá šanci

Při opravě nebo údržbě vozidel nemáte žádný prostor na chyby. Naše profesionální pracovní svítilny obsahují výkonné LED diody pro intenzivní bílé světlo a široký paprsek, který osvětlí všechny detaily s naprostou přesností. Přirozené bílé světlo bylo navrženo pro optimální jas a viditelnost a vylepšuje vizuální komfort, takže se při práci neunavíte. Ať už tedy řešíte ty nejzákladnější problémy, nebo pracujete ve stísněných podmínkách, můžete si být jisti, že máte k dispozici ten nejlepší nástroj.

Obsah

8

Tužková svítilna

Penlight Professional	9
PEN20S	10
Penlight Premium	11

16

Příruční svítilna

RCH5S	17
RCH10S	18
RCH21S	19
RCH25	20
RCH31UV	22
CBL10	23

28

Specializovaná svítilna

CBH52	29
MDLS CRI 3-modules	30

12

Čelovka

HDL10	13
HL22M	14

24

Intenzivní svítilna

PJH10	25
PJH20 CRI	26

32

Přehled

Vlastnosti výrobku	32
Srovnání řad	36
Informace o objednávce	38



Najděte si
správnou
profesionální
svítilnu pro
svou práci

Tužková svítilna

Penlight Professional	PEN20S	Penlight Premium
Světlo Boost 130 lm <11 h	Světlo Boost 200 lm <2 h	Světlo Boost 145 lm <2,5 h
Světlo Eco 100 lm <4 h	Světlo Eco 100 lm <4 h	Světlo Eco 60 lm <6 h
Úhel/flexibilita světla 40°	Úhel/flexibilita světla 80°	Úhel/flexibilita světla 80°
Funkce Bodové světlo 20 lm	Funkce Bodové světlo 100 lm	Funkce Bodové světlo 120 lm
Upevnění Spona	Upevnění Spona Magnet	Upevnění 80° klip Magnet
Odolnost IP54	Odolnost IP54 IK07	Odolnost IP54 IK07
Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži
Napájení 3x AAA	Napájení <2 h Funkce nabíjení Micro USB 1500x	Napájení 2 h Funkce nabíjení Micro USB
Zadání obj. LPL19B1 GOC 38819031	Zadání obj. LPL67X1 GOC 05261231	Zadání obj. LPL28RECHX1 GOC 39220394

Čelovka

HDL10	Novinka HL22M
Světlo Boost 100 lm <10 h	Světlo Boost 300 lm <3 h
Světlo Eco 50 lm <10 h	Světlo Eco 150/50 lm <6/<12 h
Úhel/flexibilita světla 50° 90°	Úhel/flexibilita světla 110° 45°
Funkce Tlumič Čidlo pohybu	Funkce Tlumič Čidlo pohybu
Upevnění Pásek na hlavu	Upevnění Pásek na hlavu
Odolnost IPX4	Odolnost IP67 IK07
Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži
Napájení 3x AAA	Napájení <3 h Funkce nabíjení Micro USB
Zadání obj. LPL29B1 GOC 39360631	Zadání obj. LPL74X1 GOC 00824431

Příruční svítilna

RCH5S	RCH10S	RCH21S	RCH25
Světlo Boost 300 lm <1,5 h	Světlo Boost 200 lm <3 h	Světlo Boost 300 lm 3,5 h	Světlo Boost 500 lm <3,5 h
Ztlumené světlo 30 lm <12 h	Světlo Eco 100 lm <6 h	Světlo Eco 120 lm 6 h	Ztlumené světlo 50 lm <10 h
Úhel/flexibilita světla 120° 180°	Úhel/flexibilita světla 120°	Úhel/flexibilita světla 90° 90°	Úhel/flexibilita světla 120° 180°
Funkce Tlumič 120 lm		Funkce FindMe	Funkce Tlumič 300 lm
Upevnění 360° háček Magnet	Upevnění 360° háček Magnet	Upevnění 360° háček Magnet	Upevnění 360° háček Magnet
Odolnost IP68 IK09	Odolnost IP54 IK07	Odolnost IP65 IK08	Odolnost IP68 IK09
Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži
Napájení <2,5 h Funkce nabíjení Dokovací stanice	Napájení <3 h Funkce nabíjení Micro USB	Napájení <2 h Funkce nabíjení Micro USB 1500x	Napájení <3,5 h Funkce nabíjení Dokovací stanice
Zadání obj. LPL62X1 GOC 05163931	Zadání obj. LPL66X1 GOC 05205631	Zadání obj. LPL47X1 GOC 39841031	Zadání obj. LPL63X1 GOC 05165331

RCH31UV	CBL10	PJH10	PJH20	Novinka CBH52	MDLS CRI
					
					
Světlo Boost 350 lm 3,5 h	Světlo Boost 330 lm	Světlo Boost 1000 lm <3 h	Světlo Boost 2300 lm 2 h	Světlo Boost 1200 lm <3 h	Světlo Boost 1500 lm 1 h
Světlo Eco 150 lm <8 h		Ztlumené světlo 100 lm <12 h	Světlo Eco 1200 lm 4 h	Světlo Eco 900 / 500 lm <4 / <5 h	Světlo Eco 750 lm 2,5 h
Úhel/flexibilita světla 90° 90°	Úhel/flexibilita světla 120°	Úhel/flexibilita světla 90° 180°	Úhel/flexibilita světla 90° 180°	Úhel/flexibilita světla 120° 360°	Úhel/flexibilita světla 360° 120°
Funkce UV světlo FindMe		Funkce Tlumič	Funkce CRI 92 Matný filtr	Funkce Posuvný světelný modul	Funkce CRI 92 Matný filtr
Upevnění 360° háček Magnet	Upevnění 360° háček	Upevnění Magnet		Upevnění Držák 1,1 – 2,08 m	Upevnění Svorka Magnet
Odolnost IP54 IK07	Odolnost IP54 IK07	Odolnost IP68 IK09	Odolnost IP67 IK09	Odolnost IP54 IK07	Odolnost IP54 IK07
Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži	Odolnost proti mastnotě Pro práci v garáži
Napájení 2,5 h	Napájení 100-240 V 5 m	Napájení <4,5 h	Napájení 100-240 V 5 m	Napájení 100-240 V 5 m	Napájení 1-1 h 3-2 h
Funkce nabíjení Dokovací stanice		Funkce nabíjení Micro USB	Funkce nabíjení 3,5 h Powerbanka	Funkce nabíjení 3,2 h	Funkce nabíjení 1500x
Zadání obj. LPL34UVX1 GOC 39419131	Zadání obj. LPL35X1 GOC 39421431	Zadání obj. LPL64X1 GOC 05167731	Zadání obj. LPL39X1 GOC 39609631	Zadání obj. LPL73X1 GOC 00521231	Zadání obj. LPL403MODX1 GOC 39627066





Penlight Professional

LPL19B1

Přenosná svítilna

Důležité vlastnosti

Intenzivní bílé světlo pro optimální viditelnost

6,000 K
Teplota barev

130 lm
Světlo Boost

Snadný přístup ve stísněných prostorech

Kompaktní velikost

20 lm
Bodové svídlo

40°
Úhel paprsku

Spona

Připraveno k použití při každé inspekci

< 11 h
Doba provozu

3x AAA
Napájen

IP54
Odolnost

Vhodná do garáže
Odolnost proti mastnotě



Tužková svítilna



Tužkové svítilny jsou ideální pro **rychlou inspekci**. Jsou to malá zařízení, která lze dobít a pracovat s **nimi bez přerušení celý den**. Naše tužkové svítilny se **odolností** řadí do třídy IK07 a nabízejí rozličné **funkce hands-free**, které usnadní vaši každodenní práci.

Něco navíc



Kompaktní rozměry umožňují snadný přístup do úzkých prostor



Vylepšená provozuschopnost pro celodenní práci

Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
Penlight Professional	8727900388190	8727900388206	38819031	LPL19B1	6

PEN20S

LPL67X1

Vysoce kvalitní kompaktní dobíjecí svítidla LUXEON LED

Důležité vlastnosti


Vysoce kvalitní bílé světlo LED



Vysoká odolnost a robustnost



Světlo s jednoduchým ovládáním




Něco navíc

Vybaveno čipy LUXEON Rebel LED

Mimořádně odolná lithiová baterie vydrží až 1 500 cyklů nabíjení

Dobíjení pomocí kabelu micro USB (je součástí balení)



Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
PEN20S	8719018052612	8719018052629	05261231	LPL67X1	6

Penlight Premium

LPL28RECHX1

Vysoce výkonná kompaktní dobíjecí svítidla LUXEON Rebel LED

Důležité vlastnosti

Pohodlné světlo pro práci bez únavy



Snadné používání a odolné provedení pro celodenní práci



Rychlé dobíjení a trvalý světelný výstup



Něco navíc

Hliníkový obal pro hezčí design, lepší úchop a prodlouženou životnost

Jedinečná funkce ztlumení: 60-145 lumenů

Velmi krátká doba nabíjení 2 h



Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
Penlight Premium	8727900392203	8727900392210	39220394	LPL28RECHX1	4



Čelovka



Hands-free čelovky znamená, že můžete pracovat lépe a snadněji. Pokud inspekce vyžaduje, abyste použili obě ruce, nebo pokud pracujete v náročném prostředí, **svítilny** jsou ideálním pomocníkem. Jejich **nastavitelný úhel paprsku**, čelinka a také jedinečné funkce, jako je například **FindMe LED**, přispívají k optimálnímu osvětlení pracoviště.

HDL10

LPL29B1

Užitečný světlo

Důležité vlastnosti

Režim dvou světél



6,000 K

Teplota
barev

100 lm

Světlo
Boost

50 lm

Světlo
Eco


Široký úhel paprsku

Úhel
paprskuOtočný světelný
modul

Kvalitní úprava

Pásek na
hlavuDoba
provozu3x AAA
Doba
nabíjeníIPX4
OdolnostVhodná do garáží
Odolnost
proti mastnotě

Něco navíc

**Vylepšená
provozuschopnost pro
celodenní práci****Světelný modul otočný
v 90° umožňuje nastavit
proud světla**

Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
HDL10	8727900393606	8727900393699	39360631	LPL29B1	6

HL22M

LPL74X1


LED čelovka s čidlem pohybu

Důležité vlastnosti

Variabilní světelný výstup



Zvýšená univerzálnost



Špičkové provedení



Něco navíc



Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
HL22M	8719018008244	8719018008251	00824431	LPL74X1	6



Příruční svítlna



Naše **příruční svítilny** jsou **vysoce všestranné** a uspokojí všechny vaše potřeby. Malé či velké, s kabelem nebo bez kabelu, dobíjecí přes základnu nebo přes mikro-USB, v režimu jednoduchého nebo dvojitého osvětlení představují ideální nářadí pro profesionály. Vyznačují se pevným a robustním provedením a víceměrovým paprskem, čímž si poradí v každé situaci.

Kapesní inspekční svítlna

Důležité vlastnosti

Vysoce kvalitní bílé světlo LED

- 6,000 K
Teplota barev
- 300 lm
Světlo Boost
- 30 lm
Ztlumené světlo
- 120 lm
Bodové svítidlo

Univerzálnost

- 120°
Úhel paprsku
- 180°
Otočný světelný modul
- Silný magnet
- Háček

Odolná baterie a provedení

- Nabíjecí
- < 2.5 h
Doba nabíjení
- < 12/1.5 h
Doba provozu
- Dokovací stanice
- IK09
Velká odolnost proti nárazu
- IP68
Odolnost
- Vhodná do garáží
Odolnost proti mastnotě



Něco navíc

- Jedinečná funkce ztlumení: 30-300 lumenů
- Vysoká odolnost proti nárazu, prachu a vodě (IK09, IP68)
- Dokovací stanice sdílená s modelem RCH25



Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
RCH5S	8719018051639	8719018051646	05163931	LPL62X1	6


RCH10S

LPL66X1

Bezdrátová a robustní svítilna

Důležité vlastnosti


Jasně světlo




Robustní a odolná



Hands-free svítilna



Něco navíc



Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
RCH10S	8719018052056	8719018052063	05205631	LPL66X1	6

RCH21S

LPL47X1

Robustní dobíjecí svítilna s dokovací stanicí

Důležité vlastnosti

Vysoce kvalitní bílé světlo LED



Vylepšená odolnost a zvýšená všestrannost



Lithiová baterie s extrémně dlouhou životností



Něco navíc



Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
RCH21S	8727900398410	8727900398427	39841031	LPL47X1	6

Robustní a výkonná inspekční svítidla

Důležité vlastnosti

Vysoce kvalitní bílé světlo LED

6,000 K
Teplota barev

500 lm
Světlo Boost

50 lm
Ztlumené světlo

300 lm
Bodové svítidlo

120°
Úhel paprsku

Zvýšená odolnost a všestrannost

IP68
Odolnost

IK09
Velká odolnost proti nárazu

Vhodná do garáží
Odolnost proti mastnotě

180°
Otočný světelný modul

Silný magnet

Háček

Baterie s dlouhou životností

Nabíjecí

< 3.5 h
Doba nabíjení

< 10/3.5 h
Doba provozu

Dokovací stanice

Něco navíc

Jedinečná funkce ztlumení:
50-500 lumenů

Vysoká odolnost proti nárazu, prachu a vodě

Dokovací stanice sdílená s modelem RCH5S

Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
RCH25	8719018051653	8719018051660	05165331	LPL63X1	6



Příruční svítidla

Příruční svítidla

RCH31UV

LPL34UVX1

UV detektor úniku

Důležité vlastnosti

Vysoce kvalitní bílé světlo LED





Užitečné a všestranné světlo



Baterie s extrémně dlouhou životností



Něco navíc



Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
RCH31UV	8727900394191	8727900394207	39419131	LPL34UVX1	6

CBL10

LPL35X1


Výkonná a robustní kabelová svítidla

Důležité vlastnosti

Vysoce výkonné bílé světlo LED



Vylepšená odolnost



Snadné používání při každodenních činnostech



Něco navíc



Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
CBL10	8727900394214	8727900394221	39421431	LPL35X1	6



Intenzivní svítidla



Naše **intenzivní svítidla** s širokým paprskem nabízejí specializované a **výkonné bílé světlo**. Díky jejich jedinečné **funkci tlumení** a **vysokému indexu vykreslení barev** můžete pracovat s jistotou a skvělou viditelností. Díky jejich **výjimečné odolnosti** (až do třídy IK09 a IP68) a **robustnímu provedení** je můžete použít i v těch nejnáročnějších podmínkách.

PJH10

LPL64X1

Malý ruční projektor

Důležité vlastnosti

Vysoce kvalitní bílé světlo LED



6,000 K

Teplota barev



1,000 lm

Světlo Boost



100 lm

Ztlumené světlo



90°

Úhel paprsku



Zvýšená odolnost



IP68

Odolnost



IK09

Velká odolnost proti nárazu



Vhodná do garáží

Odolnost proti mastnotě



Nabíjecí



< 4,5 h

Doba nabíjení



Micro USB

Skvělá všestrannost



Otočný světelný modul



Silný magnet



12/3 h

Doba provozu



Rukojeť



Něco navíc



Jedinečná funkce ztlumení: 100-1 000 lumenů



IP68 IK09

Vysoká odolnost proti nárazu, prachu a vodě



12/3 h

Prodloužená kapacita pro celodenní práci



Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
PJH10	8719018051677	8719018051684	05167731	LPL64X1	6

Barevný kontrolní projektor LED

Důležité vlastnosti

Vysoce výkonné světlo, které s přehledem nahradí to denní



6,000 K

Teplota barev



2,300 lm

Světlo Boost



1,200 lm

Světlo Eco



90°

Úhel paprsku



180°

Otočný světelný modul



CRI 92

Index podání barev



Matný filtr



Jedinečná zvýšená odolnost



IP67

Odolnost



IK09

Velká odolnost proti nárazu



Vhodná do garáží

Odolnost proti mastnotě



Rukojeť



Baterie s dlouhou životností



3.5 h

Doba nabíjení



4/2 h

Doba provozu



5 m

Kabel



100-240 V

Napájení



Powerbanka



Něco navíc



CRI 92

Vysoký index vykreslení barev se blíží přirozenému slunečnímu světlu



2300 lm

Výkonná svítidla imitující denní světlo



IP68 IK09

Vysoká odolnost proti nárazu, vodě a prachu



Stativ kompatibilní s modely MDLS CRI a PJH20.

Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
PJH20 CRI	8727900396096	8727900396102	39609631	LPL39X1	6
PJH20 TRIPOD	8727900396348	8727900396355	39634833	LPL43X1	2





Specializovaná pracovní svítidla



Specializované pracovní svítidla jsme navrhli tak, aby usnadnily vaše každodenní činnosti bez kompromisů v oblasti výkonu či odolnosti. Naše **hybridní servisní svítidla** je speciálně navržena pro práci na motoru a nabízí světlo otočné ve 360° a teleskopický držák. Vyvinuli jsme také **jedinečný modul 3 v 1** obsahující malé avšak výkonné pracovní svítidlo, který se vyznačuje vysokou odolností proti nárazu a kompletní sadou příslušenství pro použití hands-free.

CBH52

LPL73X1

Napájecí nebo bezdrátová hybridní svítidla určená na kapotu

Důležité vlastnosti

Výkonné jasné bílé světlo

up to **5,800 K**
Teplota
barev

1,200 lm
Světlo
Boost

900 lm
Světlo
vyvážené

500 lm
Světlo
Eco

120°
Úhel
paprsku

Zvýšená univerzálnost

1.1-2.08 m
Teleskopická
rukojeť

Posuvný
světelný modul



Bezdrátový



5 m
Kabel



3/4/5 h
Doba
provozu

Dlouhá životnost



Nabíjecí



Micro USB



3.2 h
Doba
nabíjení



13 Al
Hliníkové
pouzdro



IK07
Velká odolnost
proti nárazu



IP54
Odolnost
proti prachu



Vhodná do garáží
Odolnost
proti mastnotě

Něco navíc



Vybavena 32 špičkovými
diodami LUXEON s
výkonem až 1200 lumenů

1.1-2.08 m
Integrované teleskopické
háčky výsuvné v obou
směrech



Napájecí nebo
bezdrátové použití



Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
CBH52	8719018005212	8719018005229	00521231	LPL73X1	6

MDLS CRI 3-modules

LPL403MODX1

Vícesměrné barevné kontrolní svítilny

Důležité vlastnosti

Výkonné světlo, které s přehledem nahradí to denní

6,000 K

Teplota barev

1,500 lm

Světlo Boost

750 lm

Světlo Eco

CRI 92

Index podání barev

Matný filtr



Všestrannost a vysoká odolnost

360°

Úhel paprsku

120°

Otočný světelný modul

Silný magnet

Svorka

IP54

Odolnost

IK07

Velká odolnost proti nárazu

Vhodná do garáží

Odolnost proti mastnotě



Náhradní modul lze rovněž zakoupit samostatně.

Vylepšená baterie

1500 x

Nabíjecí

1: 1 h/3: 2 h

Doba nabíjení

2.5/1 h

Doba provozu

Dokovací stanice



Něco navíc

CRI 92

Vysoký index vykreslení barev se blíží přirozenému slunečnímu světlu

IK07

Vysoká odolnost vůči nárazům

Nabíjení prostřednictvím dokovací stanice

Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
MDLS CRI 3-modules	8727900396270	8727900396287	39627066	LPL403MODX1	1
MDLS CRI Náhradní jednotka	8727900396294	8727900396300	39629433	LPL41SPAREX1	2



Funkce profesionální pracovní svítilny

Světelný modul



Světlo Boost

Maximální světelný výkon (v lumenech)



Doba provozu

Doba provozu během jednoho cyklu nabíjení



FindMe Led

Blikající červená kontrolka LED umožňuje světlo snadno najít ve tmavých prostorách



Světlo Eco

Světelný výkon v úsporném režimu (v lumenech)



Úhel paprsku

Úhel světelného paprsku



Blikající světlo

Integrovaná funkce blikání nabízí větší bezpečnost vysláním SOS signálu



Bodové svítidlo

Doplňkové malé světlo, které osvětlí skrytá místa nebo sníží spotřebu energie



Otočný světelný modul

Otočný světelný modul umožňuje flexibilitu osvětlení



Matný filtr

Filtr na omezení odlesku z lakovaných povrchů, který snižuje námahu očí a usnadňuje rozpoznávání barev



Tlumicí

Nastavitelný jas, který se přizpůsobí celé řadě požadavků na osvětlení, včetně paměťové funkce




UV světlo

Dodatečné UV osvětlení určené např. k odhalení netěsností v systému chlazení



Jako na denním světle

Vysoký index vykreslení barev >90 pro pracovní podmínky blízké se přirozenému slunečnímu světlu



Funkce hands-free



Silný magnet

Součástí svítilny je magnet



Bezdrátový

Bezdrátový



Upevnění

Upevnění jako svorky, skřipce, háčky apod. umožňující práci bez držení



Rukojeť

Rukojeť



Pásek na hlavu

Svítilnu lze díky dodané čelence upevnit na čelo



Port USB

Svítilnu lze využívat jako powerbanku k dobíjení zařízení USB



Sensor pohybu

Funkce pohybového čidla umožňuje zapnout a vypnout světlo

Odolnost a životnost



Ochrana proti průniku

Stupeň ochrany proti průniku pevných předmětů, prachu, vody a proti náhodnému kontaktu



Pogumované tělo kartáčku

Svítilna je pokrytá gumovým materiálem, což vylepšuje uchopení a zvyšuje odolnost



Ochrana proti otřesům

Stupeň ochrany uzavřením vůči vnějším mechanickým vlivům



Hliníkové pouzdro

Svítilna je vybavená hliníkovým pouzdem, což jí dodává elegantní vzhled, lepší uchopení a zvýšenou odolnost



Ochrana proti otřesům

Vysoká odolnost proti mazivům a dílenským rozpouštědům

Design



Kompaktní velikost

Kompaktní velikost umožňuje svítilnu schovat do kapsy a mít ji vždy při ruce.



Pohyblivé světlo

Světelný modul se posouvá po tyči do oblasti vyžadující osvětlení



Teleskopická tyč

Svítilna má teleskopickou tyč roztažitelnou v obou směrech

Napájení a možnost dobíjení



Napájecí kabel

Napájení napájecím kabelem



Dlouhý kabel

Délka napájecího kabelu



Cykly nabíjení

Extrémně odolná lithiová baterie s až 1 500 cykly nabíjení (5x delší než standardní lithiové baterie)



Nabíjecí

Napájení dobíjecí baterií



Micro USB

Dobíjení pomocí kabelu micro USB (je součástí balení)



Dokovací stanice

Dobíjení pomocí dokovací stanice (je součástí balení), kterou lze upevnit na stěnu



Hybridní napájení

Napájení napájecím kabelem nebo integrovanou záložní dobíjecí baterií



Doba nabíjení

Doba plného nabití integrované dobíjecí baterie



Včetně 3x baterie AAA

Napájení 3x baterie AAA (jsou součástí balení)






Ochrana proti vniknutí **IP**

Stupeň ochrany proti průniku pevných předmětů, prachu, vody a proti náhodnému kontaktu s elektrickým vybavením.











Odolnost proti nárazu **IK**

Stupeň ochrany, který poskytuje uzavření elektrického vybavení vůči vnějším mechanickým vlivům.

První číslice : ochrana proti pevným částicím



Druhá číslice : ochrana proti průniku kapalin



Srovnat kompletní nabídku



	HDL10	HL22M	Penlight Professional	PEN20S	Penlight Premium	RCH5S	RCH10S	RCH21S
Světelný výstup (lumeny)	50/100 lm	50/150/300 lm	130 lm	100/200 lm	60/145 lm	30/300 lm	100/200 lm	120/300 lm
Úhel paprsku	50°	110°	40°	80°	80°	120°	120°	90°
Režim Boost (lumeny)	100 lm	300 lm	-	200 lm	145 lm	300 lm	200 lm	300 lm
Ukazovátko (lumeny)	-	-	20	100	120	120	-	-
Teplota barev (kelvin)	6000	6500	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Počet diod LED	5+1	1 (COB)	6+1	4+1	4+1	4+1	20 (COB)	6
UV světlo	-	-	-	-	-	-	-	-
Třída ochrany proti nárazu (IK)	-	IK07	-	IK07	IK07	IK09	IK07	IK08
Třída ochrany proti vniknutí (IP)	IPX4	IP67	IP54	IP54	IP54	IP68	IP54	IP65
Nabíjecí	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Doba nabíjení (hodiny)	-	2.8 hrs	-	<2 hrs	2 hrs	<2.5 hrs	3 hrs	<2 hrs
Provozní doba (hodiny)	Až 10 hodin	3 h/6 h/ 12 hodin v režimu Boost/Eco/ Dimmed	Až 11 hodin	2 h / 4 h	2.5 h / 6 h	1.5 h/12 h	3 h / 6 h	3.5 h / 6 hodin v režimu Boost/eco
Konektor USB	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Kabel (metry)	-	-	-	-	-	-	-	1 m
Držák	Spona a čelenka	čelenka	Spona	Spona	Spona, otočná o 80°	Háček otočný o 360°	Háček otočný o 360°	Háček otočný o 360°
Magnet	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Spotřeba elektrické energie (watty)	1.6 W	3 W	1.6 W	1.8 W	5 W	3 W	3 W	3 W
Napětí provozní linky	4.5 V	3.7 V	4.5 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	3.2 V
Provozní teplota	0-40°C	0°C-50°C	0-40°C	0-40°C	-10-50°C	-10-40°C	0-40°C	0-40°C
Hmotnost výrobku	115 g	170 g	70 g	95 g	90 g	164 g	240 g	210.5 g



	RCH25	RCH31UV	CBL10	CBH52	PJH10	PJH20 CRI	MDLS CRI
Světelný výstup (lumeny)	50/500 lm	150/350 lm	330 lm	500/900/ 1,200 lm	100/1000 lm	1200/2300 lm	750/1500 lm
Úhel paprsku	120°	90°	120°	120°	90°	90°	360°
Režim Boost (lumeny)	500 lm	350 lm	-	1200 lm	1000 lm	2300 lm	1500 lm
Ukazovátko (lumeny)	300	-	-	-	-	-	-
Teplota barev (kelvin)	6000	6000	6000	5800	6000	6000	6000
Počet diod LED	6+1	8	12	32	1 (COB)	48	7
UV světlo	-	✓	-	-	-	-	-
Třída ochrany proti nárazu (IK)	IK09	IK07	IK07	IK07	IK09	IK09	IK07
Třída ochrany proti vniknutí (IP)	IP68	IP54	IP54	IP54	IP68	IP67	IP54
Nabíjecí	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Doba nabíjení (hodiny)	<3.5 h	2.5 h	-	3.2 h	<4.5 h	3.5 h	1 lamp 1 h/ 3 lamp 2 h
Provozní doba (hodiny)	3.5 h / 10 h	2 h / 8 h	-	3 h / 4 h / 5 h in Boost / Balanced / Eco mode	3 h / 12 h	2 h / 4 h	1 h / 2.5 h
Konektor USB	✓	✓	-	-	✓	-	-
Kabel (metry)	-	-	5 m	5 m	-	5 m	-
Držák	Háček otočný o 360°	Háček otočný o 360°	Háček otočný o 360°	Háček otočný o 360°	-	-	Háček
Magnet	✓	✓	-	-	✓	-	✓
Spotřeba elektrické energie (watty)	5 W	3 W	5 W	10 W	10 W	20 W	5 W
Napětí provozní linky	100-240 V	100-240 V	100-240 V	3.6 V	100-240 V	8.4 V	3.2 V
Provozní teplota	-10-40°C	-20-50°C	-10-50°C	10-40°C	-10-40°	-20-60°C	-20-60°C
Hmotnost výrobku	375 g	270 g	545 g	940 g bez kabelu / 1,355 g s kabelem	399 g	1.3 5 kg	1797 g bez adaptéru (1 svítidla 223 g)

Informace pro objednávání

Název výrobku	Objednáací číslo	Konektor	GOC	EAN1	EAN3	Počet v balení
Tužková svítilna						
Penlight Professional	LPL19B1	-	38819031	8727900388190	8727900388206	6
PEN20S	LPL67X1	-	05261231	8719018052612	8719018052629	6
Penlight Premium	LPL28RECHX1	-	39220394	8727900392203	8727900392210	4
Čelovka						
HDL10	LPL29B1	-	39360631	8727900393606	8727900393699	6
HL22M	LPL74X1	EU	00824431	8719018008244	8719018008251	6
Příruční svítilna						
RCH5S	LPL62X1	EU	05163931	8719018051639	8719018051646	6
RCH10S	LPL66X1	EU	05205631	8719018052056	8719018052063	6
RCH21S	LPL47X1	EU	39841031	8727900398410	8727900398427	6
RCH25	LPL63X1	EU	05165331	8719018051653	8719018051660	6
RCH31UV	LPL34UVX1	EU	39419131	8727900394191	8727900394207	6
CBL10	LPL35X1	EU	39421431	8727900394214	8727900394221	6
Intenzivní svítilna						
PJH10	LPL64X1	EU	05167731	8719018051677	8719018051684	6
PJH20	LPL39X1	EU	39609631	8727900396096	8727900396102	6
PJH20 TRIPOD	LPL43X1	-	39634833	8727900396348	8727900396355	2
Specializovaná svítilna						
CBH52	LPL73X1	EU	00521231	8719018005212	8719018005229	6
MDLS	LPL403MODX1	EU/UK	39627066	8727900396270	8727900396287	1
MDLS Spare	LPL41SPAREX1	-	39629433	8727900396294	8727900396300	2

Navštivte naši webovou stránku philips.com/worklight



