

**PHILIPS**

Professionelle LED  
-arbejdslamper



2020  
Se bedre,  
**arbejd bedre**



# Indholdsfortegnelse

## Overvind mørket hver dag

Når du reparerer eller vedligeholder køretøjer, er der ikke plads til fejl. Vores professionelle arbejdslamper har kraftige LED'er til intenst hvidt lys og en bred lysstråle, som oplyser alle områder med knivskarp præcision. Det naturligt hvide lys er designet til at optimere klarhed og synsfelt, og det forbedrer den visuelle komfort, så du ikke bliver træt i øjnene under arbejdet. Så selv når du arbejder på vanskelige problemer eller på trange steder, kan du være sikker på, at du har det rigtige værktøj til opgaven.

8

### Inspektionslygte

Penlight Professional	9
PEN20S	10
Penlight Premium	11

16

### Arbejdslygte

RCH5S	17
RCH10S	18
RCH21S	19
RCH25	20
RCH31UV	22
CBL10	23

28

### Specialiserede lygter

CBH52	29
MDLS CRI 3-modules	30

12

### Pandelampe

HDL10	13
HL22M	14

24

### Projektørlygte

PJH10	25
PJH20 CRI	26

32

### Oversigt

Produktfunktioner	32
Sammenligning	36
Ordreoplysninger	38



Find den rette professionelle **LED-arbejdslygte** som passer til dit job

**Inspektionslygte**

Penlight Professional	PEN20S	Penlight Premium
Boost-lys 130 lm <11 T	Boost-lys 200 lm <2 T	Boost-lys 145 lm <2,5 T
Øko-lys 100 lm <4 T	Øko-lys 100 lm <4 T	Øko-lys 60 lm <6 T
Lysvinkel/fleksibilitet 40°	Lysvinkel/fleksibilitet 80°	Lysvinkel/fleksibilitet 80°
Funktioner 20 lm spot	Funktioner 100 lm spot	Funktioner 120 lm spot
Fastgørelse Klip	Fastgørelse Klip Magnet	Fastgørelse 80° klip Magnet
Robusthed IP54	Robusthed IP54 IK07	Robusthed IP54 IK07
Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt	Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt	Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt
Strømforsyning 3x AAA	Strømforsyning <2 T	Strømforsyning 2 T
	Opladningsfunktioner Micro USB 1500x	Opladningsfunktioner Micro USB
Ordreindtastning LPL19B1 GOC 38819031	Ordreindtastning LPL67X1 GOC 05261231	Ordreindtastning LPL28RECHX1 GOC 39220394

**Pandelampe**

**Nyhed**

HDL10	HL22M	RCH5S	RCH10S	RCH21S	RCH25
Boost-lys 100 lm <10 T	Boost-lys 300 lm <3 T	Boost-lys 300 lm <1,5 T	Boost-lys 200 lm <3 T	Boost-lys 300 lm 3,5 T	Boost-lys 500 lm <3,5 T
Øko-lys 50 lm <10 T	Øko-lys 150/50 lm <6/<12 T	Dæmpet lys 30 lm <12 T	Øko-lys 100 lm <6 T	Øko-lys 120 lm 6 T	Dæmpet lys 50 lm <10 T
Lysvinkel/fleksibilitet 50° 90°	Lysvinkel/fleksibilitet 110° 45°	Lysvinkel/fleksibilitet 120° 180°	Lysvinkel/fleksibilitet 120°	Lysvinkel/fleksibilitet 90° 90°	Lysvinkel/fleksibilitet 120° 180°
Funktioner	Funktioner Dæmpning Bevægelsessensor	Funktioner Dæmpning 120 lm		Funktioner FindMe	Funktioner Dæmpning 300 lm
Fastgørelse Hovedbøjle	Fastgørelse Hovedbøjle	Fastgørelse 360° krog Magnet	Fastgørelse 360° krog Magnet	Fastgørelse 360° krog Magnet	Fastgørelse 360° krog Magnet
Robusthed IPX4	Robusthed IP67 IK07	Robusthed IP68 IK09	Robusthed IP54 IK07	Robusthed IP65 IK08	Robusthed IP68 IK09
Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt	Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt	Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt	Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt	Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt	Fedtbestandighed Værkstedsgodkendt
Strømforsyning 3x AAA	Strømforsyning <3 T	Strømforsyning <2,5 T	Strømforsyning <3 T	Strømforsyning <2 T	Strømforsyning <3,5 T
	Opladningsfunktioner Micro USB	Opladningsfunktioner Dockingstation	Opladningsfunktioner Micro USB	Opladningsfunktioner 1500x	Opladningsfunktioner Dockingstation
Ordreindtastning LPL29B1 GOC 39360631	Ordreindtastning LPL74X1 GOC 00824431	Ordreindtastning LPL62X1 GOC 05163931	Ordreindtastning LPL66X1 GOC 05205631	Ordreindtastning LPL47X1 GOC 39841031	Ordreindtastning LPL63X1 GOC 05165331

RCH31UV	CBL10	PJH10	PJH20	Nyhed	CBH52	MDLS CRI
<b>Boost-lys</b>  <b>350 lm 3,5 T</b>	<b>Boost-lys</b>  <b>330 lm</b>	<b>Boost-lys</b>  <b>1000 lm &lt;3 T</b>	<b>Boost-lys</b>  <b>2300 lm 2 T</b>	<b>Boost-lys</b>  <b>1200 lm &lt;3 T</b>	<b>Boost-lys</b>  <b>1500 lm 1 T</b>	
<b>Øko-lys</b>  <b>150 lm &lt;8 T</b>		<b>Dæmpet lys</b>  <b>100 lm &lt;12 T</b>	<b>Øko-lys</b>  <b>1200 lm 4 T</b>	<b>Øko-lys</b>  <b>900 / 500 lm &lt;4 / &lt;5 T</b>	<b>Øko-lys</b>  <b>750 lm 2,5 T</b>	
<b>Lysvinkel/fleksibilitet</b>  <b>90° 90°</b>	<b>Lysvinkel/fleksibilitet</b>  <b>120°</b>	<b>Lysvinkel/fleksibilitet</b>  <b>90° 180°</b>	<b>Lysvinkel/fleksibilitet</b>  <b>90° 180°</b>	<b>Lysvinkel/fleksibilitet</b>  <b>120° 360°</b>	<b>Lysvinkel/fleksibilitet</b>  <b>360° 120°</b>	
<b>Funktioner</b>  <b>UV-lys FindMe</b>		<b>Funktioner</b>  <b>Dæmpning</b>	<b>Funktioner</b>  <b>CRI 92 Mat filter</b>	<b>Funktioner</b>  <b>Bevægelig lysmodul</b>	<b>Funktioner</b>  <b>CRI 92 Mat filter</b>	
<b>Fastgørelse</b>  <b>360° krog Magnet</b>	<b>Fastgørelse</b>  <b>360° krog</b>	<b>Fastgørelse</b>  <b>Magnet</b>		<b>Fastgørelse</b>  <b>1,1 – 2,08 m fastgørelse</b>	<b>Fastgørelse</b>  <b>Klemme Magnet</b>	
<b>Robusthed</b>  <b>IP54 IK07</b>	<b>Robusthed</b>  <b>IP54 IK07</b>	<b>Robusthed</b>  <b>IP68 IK09</b>	<b>Robusthed</b>  <b>IP67 IK09</b>	<b>Robusthed</b>  <b>IP54 IK07</b>	<b>Robusthed</b>  <b>IP54 IK07</b>	
<b>Fedtbestandighed</b>  <b>Værkstedsgodkendt</b>	<b>Fedtbestandighed</b>  <b>Værkstedsgodkendt</b>	<b>Fedtbestandighed</b>  <b>Værkstedsgodkendt</b>	<b>Fedtbestandighed</b>  <b>Værkstedsgodkendt</b>	<b>Fedtbestandighed</b>  <b>Værkstedsgodkendt</b>	<b>Fedtbestandighed</b>  <b>Værkstedsgodkendt</b>	
<b>Strømforsyning</b>  <b>2,5 T</b>	<b>Strømforsyning</b>  <b>100-240 V 5 m</b>	<b>Strømforsyning</b>  <b>&lt;4,5 T</b>	<b>Strømforsyning</b>  <b>100-240 V 5 m</b>	<b>Strømforsyning</b>  <b>100-240 V 5 m</b>	<b>Strømforsyning</b>  <b>1,1 T 3,2 T</b>	
<b>Opladningsfunktioner</b>  <b>Dockingstation</b>		<b>Opladningsfunktioner</b>  <b>Micro USB</b>	<b>Opladningsfunktioner</b>  <b>3,5 T Strømbank</b>	<b>Opladningsfunktioner</b>  <b>3,2 T</b>	<b>Opladningsfunktioner</b>  <b>1500x</b>	
<b>Ordreindtastning</b> LPL34UVX1 GOC 39419131	<b>Ordreindtastning</b> LPL35X1 GOC 39421431	<b>Ordreindtastning</b> LPL64X1 GOC 05167731	<b>Ordreindtastning</b> LPL39X1 GOC 39609631	<b>Ordreindtastning</b> LPL73X1 GOC 00521231	<b>Ordreindtastning</b> LPL403MODX1 GOC 39627066	





# Inspektionslygte



**Små lygter** er ideelle til hurtige inspektionsopgaver. De er små og genopladelige, så du kan arbejde en **hel dag uden afbrydelser**. Vores små lygter er robuste op til IK07 og er udstyret med forskellige **håndfrie funktioner**, som letter dit daglige arbejde.

## Penlight Professional

LPL19B1

Det bærbare arbejdsværktøj

### Hovedfunktioner

Intens hvidt lys giver optimal belysning



6,000 K

Farvetemperatur



130 lm

Boost-lys

Nem adgang til trange steder



Kompakt størrelse



20 lm Spot

Strålevinkel  
40°

Clip

Klar til brug til alle typer inspektionsopgaver



&lt; 11 h

Driftstid



3x AAA

Strømforsyning



IP54

Robusthed



Garagesikker

Fedtbestandighed



### Ekstra fordele



Lille og kompakt størrelse giver nem adgang til trange steder



&lt; 11 h

Øget driftstid, så du kan arbejde hele dagen

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Penlight Professional	8727900388190	8727900388206	38819031	LPL19B1	6

# PEN20S

LPL67X1


Genopladelig, kompakt LUXEON LED-lygte i høj kvalitet

## Hovedfunktioner

### Hvidt LED-lys i høj kvalitet




### Ekstremt holdbar og robust



### Easy-to-use lamp



## Ekstra fordele



Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
PEN20S	8719018052612	8719018052629	05261231	LPL67X1	6

# Penlight Premium

LPL28RECHX1


Kraftig, genopladelig, kompakt LUXEON Rebel LED-lygte

## Hovedfunktioner

Behageligt lys, som forebygger træthed, mens du arbejder



### Brugervenlig og robust til dagligt arbejde



### Hurtig opladning og ensartet lysstyrke



## Ekstra fordele



Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Penlight Premium	8727900392203	8727900392210	39220394	LPL28RECHX1	4



Pandelampe

Pandelampe

# Pandelampe



**Håndfri belysning** betyder, at du også kan arbejde bedre og nemmere. Vores **pandelamper** er det ideelle værktøj, når du har brug for at bruge begge dine hænder i forbindelse med inspektionsopgaver, eller når du arbejder i vanskeligt terræn. Deres **justerbare strålevinkel** og hovedbøjle samt unikke funktioner som vores **FindMe LED** bidrager til en optimal belysning på arbejdspladsen.

## HDL10

LPL29B1

Praktisk pandelampe

### Hovedfunktioner

#### 2 lysindstillinger

- 6,000 K  
Farvetemperatur
- 100 lm  
Boost-lys
- 50 lm  
Eco-lys

#### Bred strålevinkel

- 50°  
Strålevinkel
- 90°  
Roterende lysmodul

#### Finish i høj kvalitet

- Hovedtelefoner med krog
- < 10h  
Driftstid
- 3x AAA  
Opladningstid
- IPX4  
Robusthed
- Garagesikker  
Fedtbestandighed

### Ekstra fordele

- < 10h  
**Øget driftstid, så du kan arbejde hele dagen**
- 90°  
**90° roterende lysmodul til at lede lysstrømmen**



### Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
HDL10	8727900393606	8727900393699	39360631	LPL29B1	6

# HL22M

LPL74X1

Genopladelig LED-pandelampe med bevægelsessensor

## Hovedfunktioner

### Justerbar lysindstilling

- op til **6,500 K**  
Farvetemperatur
- 300 lm**  
Boost-lys
- 150 lm**  
Eco-lys
- Bevægelsessensor
- Blinkende lys
- 50-300 lm**  
Dæmpet lys



### Optimeret til universelt brug

- Hovedtelefoner med krog
- Roterende lysmodul **45°**
- Tænd og sluk kontakt
- Rechargeable
- Micro USB
- 2.8 h** Charging time
- 3/6/12 h** Operating time



### Finish i topkvalitet

- Rubber grip
- IK07** Høj slagfasthed
- IP67** Robusthed
- Garagesikker Fedtbestandighed


## Ekstra fordele

- Lysstyrke stiger gradvist fra 50- til 300 lumen
- Integreret blinkende lysfunktion
- Fastspændt elastisk pandebånd, behageligt og let at justere



### Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
HL22M	8719018008244	8719018008251	00824431	LPL74X1	6



Pandelampe

Pandelampe





# Arbejdslygte



**Håndlygter** er **alsidige** og kan dække alle behov i de mest barske miljøer. Uanset, om det drejer sig om kompakte eller større lygter, med eller uden ledning, genopladelige via en dockingstation eller mikro-USB eller med dual light-tilstand kan professionelle **altid finde det bedste værktøj at arbejde med**. De har også en **bemærkelsesværdig holdbarhed og robusthed** og et belysningsmodul med flere lysretninger, hvilket gør dem ideelle i enhver situation.

## RCH5S

LPL62X1

Inspektionslampe

### Hovedfunktioner

#### Hvidt LED-lys i høj kvalitet

6,000 K	300 lm	30 lm	120 lm Spot
Farvetemperatur	Boost-lys	Dæmpet lys	

#### Alsidighed

120°	180°	Kraftig magnet	Krog
Strålevinkel	Roterende lysmodul		

#### Holdbart batteri og design

Genopladelig	Opladningstid < 2.5 h	Driftstid < 12/1.5 h	Dockingstation
IK09 Høj slagfasthed	IP68 Robusthed	Garagesikker Fedtbestandighed	

### Ekstra fordele

Unik dæmningsfunktion: 30 - 300 lumen

Høj modstandsdygtighed over for slag, støv og vand

Delt dockingstation med RCH25



### Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
RCH5S	8719018051639	8719018051646	05163931	LPL62X1	6

# RCH10S

LPL66X1

Ledningsfri og robust lampe

## Hovedfunktioner

### Klart lys



### Robust og modstandsdygtig



### Håndfrit lys



## Ekstra fordele



Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
RCH10S	8719018052056	8719018052063	05205631	LPL66X1	6

# RCH21S

LPL47X1

Robust genopladelig lampe med dockingstation

## Hovedfunktioner

### Hvidt LED-lys i høj kvalitet



### Forbedret robusthed og forbedret alsidighed



### Ekstremt holdbart litiumbatteri



## Ekstra fordele



Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
RCH21S	8727900398410	8727900398427	39841031	LPL47X1	6

# RCH25

LPL63X1

Robust og kraftig inspektionslampe

## Hovedfunktioner

### Hvidt LED-lys i høj kvalitet



### Forbedret robusthed og alsidighed



### Langtidsholdbart batteri




## Ekstra fordele

- Unik dæmpningsfunktion: 50 - 500 lumen**
- Høj modstandsdygtighed over for slag, støv og vand** (IK09 IP68)
- Delt dockingstation med RCH55**



### Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
RCH25	8719018051653	8719018051660	05165331	LPL63X1	6



Arbejdslygte

Arbejdslygte

# RCH31UV

LPL34UVX1

UV-lyslækagedetektor

## Hovedfunktioner

### Hvidt LED-lys i høj kvalitet



### Praktisk og alsidig lampe



### Ekstremt holdbart batteri



## Ekstra fordele



Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
RCH31UV	8727900394191	8727900394207	39419131	LPL34UVX1	6

# CBL10

LPL35X1

Kraftig og robust lampe med ledning

## Hovedfunktioner


### Højtydende hvidt LED-lys



### Forbedret modstand



### Brugervenlig til daglige opgaver



## Ekstra fordele



Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
CBL10	8727900394214	8727900394221	39421431	LPL35X1	6



# Projektør lampe



Vores **projektørlys med bred stråle** giver specialiseret og **kraftigt hvidt lys**. Med unik **dæmpningsfunktion** og **højt farvegengivelsesindeks** er du sikker på at arbejde med et tydeligt og klart overblik over dine opgaver. Den **enestående holdbarhed** på op til IK09 og IP68 det **robuste design** sikrer, at du kan bruge dem i de mest barske miljøer.

## PJH10

LPL64X1


Lille håndholdt projektør

### Hovedfunktioner

#### Hvidt LED-lys i høj kvalitet



#### Forbedret robusthed og holdbarhed



#### Stor alsidighed



### Ekstra fordele

**Unik dæmpningsfunktion:**  
100 - 1000 lumen

**Høj modstandsdygtighed**  
over for slag, støv og vand

**Længerevarende**  
til en hel dags arbejde



### Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
PJH10	8719018051677	8719018051684	05167731	LPL64X1	6

# PJH20 CRI

LPL39X1

LED-farvekontrolprojektør

## Hovedfunktioner

### Kraftig lysstyrke og tilpasset ægte dagslys



### Enestående, overlegen modstand



### Langtidsholdbart batteri



## Ekstra fordele




Stativ kompatibelt med MDLS CRI og PJH20.



### Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
PJH20 CRI	8727900396096	8727900396102	39609631	LPL39X1	6
PJH20 TRIPOD	8727900396348	8727900396355	39634833	LPL43X1	2



# Specialiseret arbejdslamper



Vi har udviklet **specialiserede arbejdslamper** for at lette dit daglige arbejde uden at gå på kompromis med lysstyrke og robusthed. Vores **hybridmotorhjelmslampe** er specielt udviklet til at arbejde i motorrummet og har et 360° roterende lysmodul samt en teleskopholder. Vi har også udviklet et **unik 3-1-modul**, herunder kraftige, men små arbejdslamper, som har høj slagfasthed og et komplet sæt af tilbehør til håndfri brug.



## CBH52

LPL73X1

Ledning- og ledningsfri hybrid LED motorrumslampe

### Hovedfunktioner

#### Kraftfuldt klart hvidt lys



#### Optimeret til universelt brug



#### Langtidsholdbar



### Ekstra fordele

<b>Lit by LUMILEDS</b>	<b>Udstyret med 32 topkvalitets LUXEON LED-dioder, op til 1200 lumen</b>
<b>1.1-2.08 m</b>	<b>Integreret teleskopbeslag som kan udtrækkes i begge retninger</b>
<b>5 m</b>	<b>Til ledning- eller ledningsfri brug</b>



### Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
CBH52	8719018005212	8719018005229	00521231	LPL73X1	6

# MDLS CRI 3-moduler

LPL403MODX1

Farvekontrollamper i flere retninger

## Hovedfunktioner

### Kraftig lysstyrke og tilpasset ægte dagslys

- 6,000 K**  
Farvetemperatur
- 1,500 lm**  
Boost-lys
- 750 lm**  
Eco-lys
- CRI 92**  
Color-rendering index
- Matte filter**



### Alsidighed og stor modstandsdygtighed

- 360°**  
Strålevinkel
- 120°**  
Roterende lysmodul
- Kraftig magnet**
- Klemme**
- IP54**  
Robusthed
- IK07**  
Høj slagfasthed
- Garagesikker**  
Fedtbestandighed



Ekstra modul kan også leveres separat.

### Avanceret batteri

- 1500 x**  
Genopladelig
- 1: 1h/3: 2h**  
Opladningstid
- 2.5/1h**  
Driftstid
- Dockingstation**



## Ekstra fordele

- Højt farvegengivelsesindeks tæt på naturligt dagslys**  
CRI 92
- Høj slagfasthed**  
IK07
- Kan oplades via dockingstation**

### Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
MDLS CRI 3-modules	8727900396270	8727900396287	39627066	LPL403MODX1	1
MDLS CRI Spare unit	8727900396294	8727900396300	39629433	LPL41SPAREX1	2





# Professionelle arbejdslampefunktioner

## Lysmodul



Boost-lys

Maksimal lysstyrke (i lumen)



Driftstid

Driftstid under en enkelt opladningscyklus



FindMe Led

Blinkende rød LED, så du nemt kan finde lampen i mørke rum



Eco light

Lysstyrke i strømsparetilstand (i lumen)



Strålevinkel

Lysstrålens vinkel



Blinkende lys

Integreret blinkende lysfunktion giver mere sikkerhed ved udsendelse af SOS-signal



Spot

Ekstra lille lampe til at nå trange steder eller til at reducere energiforbruget



Drejeligt belysningsmodul

Lygtens fleksibilitet takket være det vipbare belysningsmodul



Matte filter

Filter til at reducere blænding fra lakerede overflader for at reducere belastning af øjnene og for at lette farveidentifikation



Dæmpning

Justerbar lysstyrke, der passer til en række belysningsbehov, herunder en hukommelsesfunktion



UV-lys

Ekstra UV-lys f.eks. til registrering af lækager i kølevæskesystemer



Tilpasset ægte dagslys

Højt farvegengivelsesindeks på > 90 til arbejdsbetingelser tæt på naturligt sollys



Lygten er udstyret med Lumileds LUXEON Rebel LED-chips i høj kvalitet

## Håndfrie funktioner



Kraftig magnet

Magnet inkluderet i lampen



Cordless

Lampen er enten hybrid (brug med eller uden ledning er mulig) eller genopladelig uden brug af kabel



Fixture

Fastgørelse til f.eks. klemmer, kroge osv. for at muliggøre håndfrit arbejde



Håndgreb

Lampen er udstyret med en tredje fod for nem håndtering og giver mulighed for projektortilstand



Hovedtelefoner med krog

Lampen kan bæres på panden med den medfølgende hovedbøjle



USB port

Lampen kan bruges som en power bank til at genoplade USB-enheder



Bevægelsessensor

Bevægelsessensoren giver mulighed for at tænde og slukke lyset

## Robusthed og holdbarhed



Kapslingsklasse

Graden af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler, støv, utilsigtet kontakt og vand



Gummigreb

Gummimateriale, der dækker lampen for at forbedre grebet og øge dens robusthed



Stødbeskyttelse

Grad af beskyttelse med kabinetter mod eksterne mekaniske stød




Aluminiumkappe

Lampen er dækket af en aluminiumkappe for at give et flot og stilfuldt design, bedre greb og øget holdbarhed



Fedtbestandighed

Særlig modstandsdygtig over for fedt og opløsningsmidler på værkstedet



Kompakt størrelse

Kompakt størrelse, som gør det muligt at komme lampen i lommen og have den i hænderne



Glidende lys

Lysmodulet kan glides henover området som ønskes oplyst



Teleskopbeslag

Lampen er udstyret med et teleskopslag som kan udtrækkes til begge sider

## Strømforsyning og opladning



Strømkabel

Strømforsyning via strømkabel



Langt kabel

Længde på strømkablet



Genopladelig

Power supply by Genopladelig battery



Micro USB

Genopladning via mikro-USB-kabel (medfølger)



Opladningscyklusser

Ekstremt holdbart litiumbatteri med op til 1.500 genopladningscyklusser (5x længere end almindelige litiumbatterier)



Dockingstation

Genopladning via dockingstation (medfølger), som kan monteres på væggen



Hybrid strømkilde

Strømforsyning via strømkabel eller et integreret genopladeligt backup-batteri



Opladningstid

Den tid, det tager at genoplade det integrerede genopladelige batteri helt








3x AAA-batterier medfølger

Strømforsyning med 3 x AAA-batterier (medfølger)

# IP -indkapslingsklasse

Graden af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler, støv, utilsigtet kontakt og vand i elektriske kabinetter.

## Første ciffer: beskyttelse mod faste partikler













## Andet ciffer: beskyttelse mod væskeindtrængning



# IK stødbestandighed

Graden af beskyttelse, som kabinetter giver elektrisk udstyr mod eksterne mekaniske stød.



# Sammenlign vores komplette udvalg



	HDL10	HL22M	Penlight Professional	PEN20S	Penlight Premium	RCH5S	RCH10S	RCH21S
Lysstyrke (lumen)	50/100 lm	50/150/300 lm	130 lm	100/200 lm	60/145 lm	30/300 lm	100/200 lm	120/300 lm
Strålevinkel	50°	110°	40°	80°	80°	120°	120°	90°
Boost-tilstand (Lumen)	100 lm	300 lm	-	200 lm	145 lm	300 lm	200 lm	300 lm
Markør (Lumen)	-	-	20	100	120	120	-	-
Farvetemperatur (Kelvin)	6000	6500	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Antal LED'er	5+1	1 (COB)	6+1	4+1	4+1	4+1	20 (COB)	6
UV-lys	-	-	-	-	-	-	-	-
Stødbeskyttelsesklasse (IK)	-	IK07	-	IK07	IK07	IK09	IK07	IK08
Kapslingsklasse (IP)	IPX4	IP67	IP54	IP54	IP54	IP68	IP54	IP65
Genopladelig	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Opladningstid (timer)	-	2.8 timer	-	<2 timer	2 timer	<2.5 timer	3 timer	<2 timer
Driftstid (timer)	op til 10 timer	3 timer / 6 timer / 12 timer i tilstanden Boost/Eco/Dimmed	op til 11 timer	2 timer / 4 timer	2.5 timer / 6 timer	1.5 timer / 12 timer	3 timer / 6 timer	3.5 timer / 6 timer i tilstanden Boost/Eco
USB-stik	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Kabel (meter)	-	-	-	-	-	-	-	1 m
Holder	klemmeholder og hovedbøjle	hovedbøjle	klemmeholder	klemmeholder	klemmeholder, 80° drejelig	360° drejelig krog	360° drejelig krog	360° drejelig krog
Magnet	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Strømforbrug (watt)	1.6 W	3 W	1.6 W	1.8 W	5 W	3 W	3 W	3 W
Netspænding	4.5 V	3.7 V	4.5 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V	3.2 V
Driftstemperatur	0-40°C	0°C-50°C	0-40°C	0-40°C	-10-50°C	-10-40°C	0-40°C	0-40°C
Produktvægt	115 g	170 g	70 g	95 g	90 g	164 g	240 g	210.5 g



	RCH25	RCH31UV	CBL10	CBH52	PJH10	PJH20 CRI	MDLS CRI
Lysstyrke (lumen)	50/500 lm	150/350 lm	330 lm	500/900/1,200 lm	100/1000 lm	1200/2300 lm	750/1500 lm
Strålevinkel	120°	90°	120°	120°	90°	90°	360°
Boost-tilstand (Lumen)	500 lm	350 lm	-	1200 lm	1000 lm	2300 lm	1500 lm
Markør (Lumen)	300	-	-	-	-	-	-
Farvetemperatur (Kelvin)	6000	6000	6000	5800	6000	6000	6000
Antal LED'er	6+1	8	12	32	1 (COB)	48	7
UV-lys	-	✓	-	-	-	-	-
Stødbeskyttelsesklasse (IK)	IK09	IK07	IK07	IK07	IK09	IK09	IK07
Kapslingsklasse (IP)	IP68	IP54	IP54	IP54	IP68	IP67	IP54
Genopladelig	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Opladningstid (timer)	<3.5 timer	2.5 timer	-	3.2 timer	<4.5 timer	3.5 timer	1 lampe 1 t/3 lamper 2 timer
Driftstid (timer)	3.5 timer / 10 timer	2 timer / 8 timer	-	3 timer / 5.5 timer i tilstanden Boost/Eco	3 timer / 12 timer	2 timer / 4 timer	1 timer / 2.5 timer
USB-stik	✓	✓	-	-	✓	-	-
Kabel (meter)	-	-	5 m	5 m	-	5 m	-
Holder	360° drejelig krog	360° drejelig krog	360° drejelig krog	360° drejelig krog	-	-	Krog
Magnet	✓	✓	-	-	✓	-	✓
Strømforbrug (watt)	5 W	3 W	5 W	10 W	10 W	20 W	5 W
Netspænding	100-240 V	100-240 V	100-240 V	3.6 V	100-240 V	8.4 V	3.2 V
Driftstemperatur	-10-40°C	-20-50°C	-10-50°C	10-40°C	-10-40°	-20-60°C	-20-60°C
Produktvægt	375 g	270 g	545 g	940 g uden kabel / 1,355 g med kabel	399 g	1.3 5 kg	1797 g uden adapter (1 lampe 223 g)

# Oplysninger om bestilling

Produktnavn	Bestillingsnummer	Stik	GOC	EAN1	EAN3	Embal- lagemængde
<b>Inspektionslygte</b>						
Penlight Professional	LPL19B1	-	38819031	8727900388190	8727900388206	6
PEN20S	LPL67X1	-	05261231	8719018052612	8719018052629	6
Penlight Premium	LPL28RECHX1	-	39220394	8727900392203	8727900392210	4
<b>Pandelampe</b>						
HDL10	LPL29B1	-	39360631	8727900393606	8727900393699	6
HL22M	LPL74X1	EU	00824431	8719018008244	8719018008251	6
<b>Arbejdslygte</b>						
RCH5S	LPL62X1	EU	05163931	8719018051639	8719018051646	6
RCH10S	LPL66X1	EU	05205631	8719018052056	8719018052063	6
RCH21S	LPL47X1	EU	39841031	8727900398410	8727900398427	6
RCH25	LPL63X1	EU	05165331	8719018051653	8719018051660	6
RCH31UV	LPL34UVX1	EU	39419131	8727900394191	8727900394207	6
CBL10	LPL35X1	EU	39421431	8727900394214	8727900394221	6
<b>Projektør lampe</b>						
PJH10	LPL64X1	EU	05167731	8719018051677	8719018051684	6
PJH20	LPL39X1	EU	39609631	8727900396096	8727900396102	6
PJH20 TRIPOD	LPL43X1	-	39634833	8727900396348	8727900396355	2
<b>Specialiserede lygter</b>						
CBH52	LPL73X1	EU	00521231	8719018005212	8719018005229	6
MDLS	LPL403MODX1	EU/UK	39627066	8727900396270	8727900396287	1
MDLS Spare	LPL41SPAREX1	-	39629433	8727900396294	8727900396300	2

Besøg vores websted [philips.com/worklight](http://philips.com/worklight)

