

PHILIPS

Automotive lighting

Catálogo
2020-2021



Contenido



Introducción

4

Seguridad que puede ver

Halógenas

6

Iluminación de 12 V para el automóvil

RacingVision GT200	10
X-tremeVision Pro150	11
VisionPlus	12
WhiteVision ultra	13
LongLife EcoVision	14
Vision	15
Una lámpara para cada uso	16

Halógenas

34

Iluminación para vehículos de dos ruedas

X-tremeVision moto	37
CityVision moto	37
CrystalVision ultra moto	38
Vision moto	38
Una lámpara para cada uso	39

Halógenas

42

Iluminación de 24 V para autobuses y camiones

MasterDuty	45
MasterLife	46
MasterDuty BlueVision	46
Una lámpara para cada uso	47

Halógenas

54

Kits

12V Kits de repuestos	56
24V Kits de repuestos	58
Kit de restauración de faros	59

Xenón

60

Para automóviles y camiones

Xenon X-tremeVision gen2	63
Xenon WhiteVision gen2	64
Xenon LongerLife	65
Xenon Vision	66

LED

72

Iluminación LED para automóviles y camiones

Ultinon Pro9000	76
Ultinon Pro5000	78
Ultinon Essential	79
CANbus	80
Reparación de luz	80
Un LED para cada uso	82

Anexos

96

Explicación de la tecnología de iluminación	96
Embalaje de muestra	98
Códigos de pedido Philips	99
Ilustraciones técnicas Casquillos	100
Tarifa e índice de productos	101

Seguridad que puede ver

Nuestras innovaciones tecnológicas han estado a la **vanguardia** de la iluminación para la automoción desde hace más de 100 años. Como **proveedor líder** de lámparas y productos de iluminación para el sector de la automoción y el mercado de posventa, combinamos **innovaciones** técnicas enfocadas en la **seguridad** y la **comodidad** al volante. Muchos consumidores y los principales fabricantes de vehículos eligen actualmente nuestra iluminación para automoción.

Nuestra **misión** consiste en introducir **productos innovadores** que mejoren constantemente la seguridad vial y la productividad en el taller. Nuestros productos se han diseñado para ofrecer un rendimiento **eficiente** y **duradero**, así como para que el **cliente** esté siempre **satisfecho**. Muchos talleres y garajes ya disfrutan de nuestra nueva gama de lámparas de trabajo LED profesionales por su sobresaliente **flujo luminoso** y **robustez**. La **iluminación** de alta **calidad** marca realmente una diferencia. Es en definitiva, **seguridad** que se puede **ver**.



Calidad de equipo original

Nos dedicamos a la producción de **productos y servicios inigualables** en el mercado de fabricantes de equipos originales (OEM), así como en el de posventa. Nuestros productos están fabricados con **materiales de alta calidad** y probados de acuerdo con las más

estrictas especificaciones para maximizar la seguridad y comodidad al volante de nuestros clientes.

- Somos la **elección** de los principales fabricantes de vehículos

- **Uno de cada dos coches** en Europa y uno de cada tres en todo el mundo está equipado con nuestra iluminación.

- Nuestros procesos de fabricación **superan** las **especificaciones** actuales de la industria.

Cristal de cuarzo anti-UV de Philips para unos resultados de iluminación óptimos

Todas nuestras lámparas están fabricadas con cristal de cuarzo anti-UV para proteger las modernas ópticas de plástico de los nocivos rayos UV.

- **Luz más potente**

La alta resistencia del cristal de cuarzo permite una mayor presión dentro de la lámpara y, por lo tanto, genera una luz más potente.

- **Mejor resistencia**

Las lámparas de cuarzo de Philips (filamento a 2650 °C y cristal a 800 °C) pueden soportar choques térmicos severos.

- **Protección óptima contra rayos ultravioleta**

Todas nuestras lámparas están fabricadas con cristal de cuarzo anti-UV para proteger las modernas ópticas de plástico de los nocivos rayos UV.

Halógenas



12V iluminación para coches



¿Qué lámpara necesita?

Brillo
mejorado



Nuevo

Hasta **200%** más de brillo*

RacingVision GT200

Haz hasta **+80 m****

Nuevo

Hasta **150%** más de brillo*

X-tremeVision Pro150

Haz hasta **+70 m****

Hasta un **60%** más de visión*

VisionPlus

Hasta un **30%** más de visión*

Vision



Rendimiento del haz de luz*

Standard vs. Hasta **+200%** (+80 m**)

Color de luz**
Hasta **3500 K**
Standard: 3100 K

Vida útil**
Hasta **250 h**

Rendimiento del haz de luz*

Standard vs. Hasta **+150%** (+70 m**)

Color de luz**
Hasta **3400 K**
Standard: 3100 K

Vida útil**
Hasta **450 h**

Rendimiento del haz de luz*

Standard vs. Hasta **+60%**

Color de luz**
Hasta **3250 K**
Standard: 3100 K

Vida útil**
Hasta **500 h**

Rendimiento del haz de luz*

Standard vs. Hasta **+30%**

Color de luz**
Hasta **3200 K**
Standard: 3100 K

Vida útil**
Hasta **600 h**

Disponible en **H4, H7**

Disponible en **H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2**

Disponible en **H1, H4, H7**

Disponible en **H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4**

Imágenes solo para fines ilustrativos.

* En comparación con el requisito legal mínimo. ** La vida útil y la temperatura de color difieren según el tipo, indicando solo para H7.



Estilo único



Nuevo


Estilo blanco intenso

WhiteVision ultra


H4, H7 hasta 4200 K



Rendimiento del haz de luz*



Color de luz**



Vida útil**



Disponible en


H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2, PSX24W

Vida útil extendida




Vida útil de hasta 1500 h**

LongLife EcoVision



Rendimiento del haz de luz*



Color de luz**



Vida útil**



Disponible en

H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19, HIR2

*** Comparado con el mínimo derivado después de la regulación ECE, basado en 1 Lux. La distancia más lejana del automóvil se aplica a H4 y H7.



RacingVision GT200

Rendimiento increíble en una lámpara legal en carretera

- **Hasta 200% luz más brillante*** para transformar tu conducción
- **Extiende tu haz en 80 metros****
- **Totalmente legal en carretera para disfrutar de la conducción**

Si le apasiona conducir, deje que las lámparas Philips RacingVision GT200 eleven su experiencia automovilística. Hasta un 200% luz más brillante que ilumina 80 metros más, lo que significa una mejor visión y reacciones más rápidas para una conducción más emocionante.

*Comparado con el estándar mínimo legal.

**Comparado con el mínimo derivado después de la regulación ECE, basado en 1 Lux. Distancia más lejana del coche.



Estándar



RacingVision GT200

Disponibles en embalaje S2 y B1



Disponibles en



H4

H7



X-tremeVision Pro150

La mejor combinación de alto rendimiento y duración

- **Vea mejor la carretera con hasta 150% de luz más brillante***
- **Mayor duración para una vida de seguridad****
- **Haz de alto rendimiento que proporciona luz 70 metros más lejos*****
- **Mas contraste y mayor visibilidad con luz fría**

Al combinar un brillo sorprendente con el tipo de vida útil que antes no estaba disponible en una lámpara de tan alto rendimiento, Philips X-tremeVision Pro150 proporciona la visibilidad necesaria para que usted y sus seres queridos estén aún más seguros en la carretera.



*Comparado con el estándar legal mínimo. Se aplica a las lámparas principales.
 **La vida útil varía según el tipo. Indicación para H7; hasta 450 horas.
 ***Comparado con el mínimo derivado después de la regulación ECE, basado en 1 Lux. La distancia más lejana del automóvil. Se aplica a H4, H7.



Estándar X-tremeVision Pro150

Disponibles en embalaje S2 y B1



Disponibles en





VisionPlus

Las reacciones rápidas salvan vidas

- **Hasta un 60% más de visión***
- **Mayor comodidad y seguridad de conducción**
- **Lámpara para automóviles ultrarresistente y de alta calidad**

Las lámparas Philips VisionPlus permiten al conductor ver más lejos para una mayor **seguridad** y **confort**.

*En comparación con el estándar mínimo legal



Estándar



VisionPlus

Disponibles en embalaje S2 y B1



Disponibles en



H1



H4



H7



WhiteVision ultra

Aspecto blanco intenso

- Superior aspecto blanco elegante con hasta 4 200 Kelvin*
- Conducción confortable con hasta 60% más visión**
- Rendimiento 100% legal en carretera

Philips WhiteVision ultra, cuenta con la última fórmula de recubrimiento ultrablanco degradado, ofrece una luz blanca impresionante de hasta 4200 Kelvin. Estas son las luces halógenas legales para carretera más blancas de nuestra cartera y la elección perfecta si busca una apariencia moderna y elegante y una conducción más segura.

*Se aplica a H4, H7. La temperatura de color difiere según el tipo técnico.
 **Comparado con el estándar legal mínimo. Se aplica a las lámparas principales.

Disponible en los embalajes S2, B1 y B2



Disponible en





LongLife EcoVision

Vida útil más prolongada, para menos sustituciones

- **Mayor duración***
- **Lámpara para automóviles ultrarresistente y de alta calidad**

¿Cansado de cambiar las lámparas de su vehículo cada poco tiempo? Con una mayor vida útil, las lámparas para automóvil Philips LongLife EcoVision constituyen la opción adecuada para los conductores que desean minimizar el mantenimiento en sus vehículos.


*En comparación con el estándar mínimo legal



Disponible en embalaje S2, C1 y B1



Disponible en





Vision

Siéntase seguro, conduzca seguro

- Hasta un 30% más de visión*
- Ratio precio-rendimiento competitivo
- Lámpara de alta calidad ultra-resistente

Las lámparas Philips Vision aseguran un rendimiento de haz excelente a un precio **muy competitivo**.

*En comparación con el estándar mínimo legal



Estándar



Vision



Disponible en embalaje C1 y B1



Disponible en



Una lámpara para cada uso



Luz de carretera – luz de cruce



Luces intermitentes delanteras



Luz diurna




Iluminación interior



Luces de salpicadero

Luces delanteras de posición



Luces intermitentes laterales

Luces delanteras de niebla





philips.com/mylamps



Luz del maletero

Luces intermitentes traseras



Tercera luz de frenado



Luces de marcha atrás



Luz de guantera



Luces traseras de posición



Lámpara de placa de matriculación



Luces traseras de niebla



Luces de frenado

*Combina la función de luz de freno y aparcamiento trasero

Iluminación de 12 V para el automóvil

Halógenas

Lámparas principales

H1 Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12258PRB1	12	55	P14,5s	47516930	8 711500 475169	-	8711500475176	ECE	10	5,71
12258PRC1	12	55	P14,5s	47518360	8 711500 475183	8727900363791	8711500475190	ECE	100	5,25

H1 VisionPlus



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12258VPS2	12	55	P14,5s	36322728	8 727900 363227	-	8727900363210	ECE	5	23,66
12258VPB1	12	55	P14,5s	36320330	8 727900 363203	-	8727900363197	ECE	10	12,16

H1 X-tremeVision Pro150



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12258XVPS2	12	55	P14,5s	00565628	8 719018 005656	-	8719018005663	ECE	5	37,92
12258XVPB1	12	55	P14,5s	00549630	8 719018 005496	-	8719018005502	ECE	10	19,20

H1 LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12258LLECOS2	12	55	P14,5s	36255828	8 727900 362558	-	8727900362565	ECE	5	17,60
12258LLECOB1	12	55	P14,5s	36196430	8 727900 361964	-	8727900361971	ECE	10	9,11
12258LLECO1	12	55	P14,5s	36187230	8 727900 361872	-	8727900370683	ECE	10	8,18

H1 WhiteVision ultra



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12258WUJSM	12	55	P14,5s	00525028	8 719018 005250	-	8719018005267	ECE	5	35,60
12258WUB1	12	55	P14,5s	00523630	8 719018 005236	-	8719018005243	ECE	10	18,00

H1 Spot



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12258SPC1	12	55	P14,5s	40460230	8 711500 404602	-	8727900370690	ECE	10	8,33

H2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12311C1	12	55	X511	47752130	8 711500 477521	-	8727900370782	ECE	10	9,05

H3 Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12336PRB1	12	55	PK22s	69561130	8 711500 695611	-	8711500695628	ECE	10	6,19
12336PRC1	12	55	PK22s	69534560	8 711500 695345	8711500775696	8711500695352	ECE	100	5,95

Unidad de embalaje: número de packs por caja exterior

H3 LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12336LLECO1	12	55	PK22s	77704130	8 711500 777041	-	8711500779366	ECE	10	8,85

H3 WhiteVision ultra



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12336WVUB1	12	55	PK22s	00531128	8 719018 005311	-	8719018005328	ECE	5	19,40

H4 Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342PRB1	12	60/55	P43t-38	47480330	8 711500 474803	-	8711500474810	ECE	10	7,56
12342PRC1	12	60/55	P43t-38	49099560	8 711500 490995	8711500827807	8711500490988	ECE	100	5,68
12342PRC2	12	60/55	P43t-38	78028760	8 711500 780287	8711500780294	8711500780300	ECE	50	-

H4 VisionPlus



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342VPS2	12	60/55	P43t-38	39925728	8 727900 399257	-	8727900350937	ECE	5	24,49
12342VPB1	12	60/55	P43t-38	39934930	8 727900 399349	-	8727900399332	ECE	10	12,39
12342VPC2	12	60/55	P43t-38	37435360	8 727900 374353	8727900374360	8727900374377	ECE	50	-

H4 X-tremeVision Pro150



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342XVPS2	12	60/55	P43t-38	00567028	8 719018 005670	-	8719018005687	ECE	5	38,86
12342XVPB1	12	60/55	P43t-38	00553330	8 719018 005533	-	8719018005540	ECE	10	19,59

H4 LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342LLECOS2	12	60/55	P43t-38	36257228	8 727900 362572	-	8727900362589	ECE	5	21,73
12342LLECOB1	12	60/55	P43t-38	36198830	8 727900 361988	-	8727900361995	ECE	10	11,18
12342LLECO1	12	60/55	P43t-38	36189630	8 727900 361896	-	8727900370836	ECE	10	10,15

H4 WhiteVision ultra



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342WVUSM	12	60/55	P43t-38	35490428	8 727900 354904	-	8727900354911	ECE	5	37,23
12342WVUB1	12	60/55	P43t-38	35489830	8 727900 354898	-	8727900354881	ECE	10	18,56

H4 RacingVision GT200



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342RGTS2	12	60/55	P43t-38	00575528	8 719018 005755	-	8719018005762	ECE	5	43,80
12342RGTB1	12	60/55	P43t-38	00571730	8 719018 005717	-	8719018005724	ECE	10	21,99

H7 Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972PRB1	12	55	PX26d	40607130	8 711500 406071	-	8711500406088	ECE	10	11,14
12972PRC1	12	55	PX26d	40593760	8 711500 405937	8711500827838	8711500405944	ECE	100	9,93
12972PRC2	12	55	PX26d	37432260	8 727900 374322	8727900374339	8727900374346	ECE	50	-

H7 VisionPlus



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972VPS2	12	55	PX26d	39938728	8 727900 399387	-	8727900399370	ECE	5	36,00
12972VPB1	12	55	PX26d	39936330	8 727900 399363	-	8727900399356	ECE	10	17,97
12972VPC2	12	55	PX26d	37426160	8 727900 374261	8727900374278	8727900374285	ECE	50	-

H7 X-tremeVision Pro150



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972XVPS2	12	55	PX26d	00569428	8 719018 005694	-	8719018005700	ECE	5	49,98
12972XVPB1	12	55	PX26d	00555730	8 719018 005557	-	8719018005564	ECE	10	24,90

H7 LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972LLECOS2	12	55	PX26d	36259628	8 727900 362596	-	8727900362602	ECE	5	32,40
12972LLECOB1	12	55	PX26d	36200830	8 727900 362008	-	8727900362015	ECE	10	16,20
12972LLECO1	12	55	PX26d	36192630	8 727900 361926	-	8727900371024	ECE	10	14,60

H7 WhiteVision ultra



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972WWUSM	12	55	PX26d	35495928	8 727900 354959	-	8727900354942	ECE	5	47,94
12972WWUB1	12	55	PX26d	35493530	8 727900 354935	-	8727900354928	ECE	10	24,49

H7 RacingVision GT200



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972RGTS2	12	55	PX26d	00577928	8 719018 005779	-	8719018005786	ECE	5	59,99
12972RGTB1	12	55	PX26d	00573130	8 719018 005731	-	8719018005748	ECE	10	29,99

H8 WhiteVision ultra



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12360WWUB1	12	35	PGJ19-1	00533528	8 719018 005335	-	8719018005342	ECE	5	47,46

H8



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12360B1	12	35	PGJ19-1	82416530	8 711500 824165	-	8727900362909	ECE	10	23,99
12360C1	12	35	PGJ19-1	47582430	8 711500 475824	-	8727900371017	ECE	10	23,57

H9



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12361B1	12	65	PGJ19-5	36308130	8 727900 363081	-	8727900363098	ECE	10	37,03
12361C1	12	65	PGJ19-5	47584830	8 711500 475848	-	8727900371000	ECE	10	36,41

H10



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9145C1	12	45	PY20d	52974530	8 711559 529745	-	8727900370737	ECE	10	21,93

H11 Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12362PRB1	12	55	PGJ19-2	36428630	8 727900 364286	-	8727900364293	ECE	10	19,46
12362PRC1	12	55	PGJ19-2	36430930	8 727900 364309	-	8727900370751	ECE	10	18,79

H11 LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12362LLECOB1	12	55	PGJ19-2	36310430	8 727900 363104	-	8727900363111	ECE	10	22,34
12362LLECO1	12	55	PGJ19-2	36194030	8 727900 361940	-	8727900370744	ECE	10	21,22

H11 WhiteVision ultra



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12362WWUB1	12	55	PGJ19-2	00535928	8 719018 005359	-	8719018005366	ECE	5	29,60

H11 X-tremeVision Pro150



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12362XVPB1	12	55	PGJ19-2	00551928	8 719018 005519	-	8719018005526	ECE	5	47,62

H13



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9008C1	12	60/55	P26,4t	87798730	8 711500 877987	-	8727900370768	ECE	10	38,84

H15



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12580B1	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8 719018 020017	-	8719018020031	ECE	10	56,74
12580C1	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8 719018 020000	-	8719018020024	ECE	10	55,70

H16



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12366C1	12	19	PGJ19-3	36856730	8 727900 368567	-	8727900370775	ECE	10	32,75

H18 LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12643LLC1	12	65	PY26d-1	35603830	8 727900 356038	-	8727900356045	ECE	10	23,20

H19 LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12644LLC1	12	60/65	PU43t-3	35605230	8 727900 356052	-	8727900356069	ECE	10	29,00

HB1 9004



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9004C1	12	65/45	P29t	47074430	8 711500 470744	-	8727900370997	-	10	26,76

HB3 Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9005PRB1	12	60	P20d	24724730	8 711500 247247	-	8711500247254	ECE	10	13,72
9005PRC1	12	60	P20d	24689930	8 711500 246899	-	8727900370980	ECE	10	13,06

HB3 WhiteVision ultra



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9005WWUB1	12	60	P20d	00537328	8 719018 005373	-	8719018005380	ECE	5	25,94

HB3 X-tremeVision Pro150



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9005XVPB1	12	60	P20d	00557128	8 719018 005571	-	8719018005588	ECE	5	31,17

HB4 Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9006PRB1	12	51	P22d	24726130	8 711500 247261	-	8711500247278	ECE	10	13,46
9006PRC1	12	51	P22d	24687530	8 711500 246875	-	8727900370973	ECE	10	12,82

HB4 WhiteVision ultra



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9006WWUB1	12	55	P22d	00539728	8 719018 005397	-	8719018005403	ECE	5	25,06

HB4 X-tremeVision Pro150



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9006XVPB1	12	51	P22d	00559528	8 719018 005595	-	8719018005601	ECE	5	31,17

HB5 9007



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9007C1	12	65/55	PX29t	24550230	8 711500 245502	-	8727900370966	-	10	26,36

HIR2 LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9012LLC1	12	55	PX22d	35125530	8 727900 351255	-	8727900370935	ECE	10	48,73

HIR2 WhiteVision ultra



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9012WWUB1	12	55	PX22d	00541028	8 719018 005410	-	8719018005427	ECE	5	52,42

HIR2 X-tremeVision Pro150



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9012XVPB1	12	55	PX22d	00561828	8 719018 005618	-	8719018005625	ECE	5	59,99

H27W/1



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12059C1	12	27	PG13	52854030	8 711559 528540	-	8727900370799	ECE	10	21,28

H27W/2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12060C1	12	27	PGJ13	52857130	8 711559 528571	-	8727900370805	ECE	10	21,28

R2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12620B1	12	45/40	P45t-41	5543930	8 711500 055439	-	8711559525327	ECE	10	5,83
12620C1	12	45/40	P45t-41	40085730	8 711500 400857	-	8711500779359	ECE	10	5,42

R2 Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12475B1	12	45/40	P45t-41	24716230	8 711500 247162	-	8711500247179	ECE	10	8,44
12475C1	12	45/40	P45t-41	40466430	8 711500 404664	-	8727900371130	ECE	10	8,22

Señalización e iluminación de interior

P21W VisionPlus



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12498VPB2	12	21	BA15s	36318030	8 727900 363180	-	8727900363173	ECE	10	3,04

P21W LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12498LLECOB2	12	21	BA15s	38210530	8 727900 382105	-	8727900382112	ECE	10	4,01
12498LLECOCP	12	21	BA15s	38198628	8 727900 381986	8727900381993	8727900391695	ECE	5x10	1,78

P21W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10	2,82
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10	0,99

P21/4W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12594B2	12	21/4	BAZ15d	40485530	8 711500 404855	-	8711500471017	ECE	10	6,41
12594CP	12	21/4	BAZ15d	48433828	8 711500 484338	8711500484345	8727900391565	ECE	5x10	2,94

P21/5W VisionPlus



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12499VPB2	12	21/5	BAY15d	36316630	8 727900 363166	-	8727900363159	ECE	10	5,44

P21/5W LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12499LLECOB2	12	21/5	BAY15d	38212930	8 727900 382129	-	8727900382136	ECE	10	6,70
12499LLECOCP	12	21/5	BAY15d	38201328	8 727900 382013	8727900382020	8727900391053	ECE	5x10	3,04

P21/5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12499B2	12	21/5	BAY15d	05545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10	3,83
12499CP	12	21/5	BAY15d	48159773	8 711500 481597	8711500481603	8711500481610	ECE	20x10	1,49

PR21W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12088CP	12	21	BAW15s	48531128	8 711500 485311	8711500485328	8727900391589	ECE	5x10	4,97

PR21/5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12495CP	12	21/5	BAW15d	48873228	8 711500 488732	8711500488749	8727900391572	ECE	5x10	5,99

PY21W SilverVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12496SVB2	12	21	BAU15s	31117730	8 711500 311177	-	8711500311191	ECE	10	31,64

PY21W LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12496LLECOCP	12	21	BAU15s	38218128	8 727900 382181	8727900382198	8727900391084	ECE	5x10	5,92

PY21W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12496NAB2	12	21	BAU15s	52372930	8 711559 523729	-	8711559523743	ECE	10	6,17
12496NACP	12	21	BAU15s	52534173	8 711559 525341	8711559525358	8711559525365	ECE	20x10	2,48

Stop P22



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12401CP	12	15	BA15s	87821228	8 711500 878212	8711500878229	8711500790538	-	5x10	2,53

Stop P25



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12445CP	12	18	BA15s	48440628	8 711500 484406	8711500484413	8727900391602	-	5x10	4,11

R5W LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12821LLECOB2	12	5	BA15s	38208230	8 727900 382082	-	8727900382099	ECE	10	4,76
12821LLECOCP	12	5	BA15s	38195528	8 727900 381955	8727900381962	8727900390940	ECE	5x10	2,31

R5W BA15s



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12821B2	12	5	BA15s	5546030	8 711500 055460	-	8711500417701	ECE	10	2,87
12821CP	12	5	BA15s	48269373	8 711500 482693	8711500482709	8711500482716	ECE	20x10	1,12

R5W BA15d



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12822CP	12	5	BA15d	45407228	8 711500 454072	8711500454959	8711500790521	ECE	5x10	2,35

R10W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12814B2	12	10	BA15s	5547730	8 711500 055477	-	8711500417718	ECE	10	3,43
12814CP	12	10	BA15s	48341673	8 711500 483416	8711500483423	8711500483430	ECE	20x10	1,42

RY10W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12093NACP	12	10	BAU15s	48362128	8 711500 483621	8711500483638	8727900391619	ECE	5x10	3,26

BA7



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12829CP	12	2	BA7s	52123728	8 711559 521237	8711500401236	8727900390933	-	5x10	3,31

T2W - T3W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12913CP	12	2	BA9s	21997828	8 711500 219978	8711500219985	8711500220820	-	5x10	1,36
12910CP	12	3	BA9s	21949728	8 711500 219497	8711500219503	8711500220837	-	5x10	1,36

T4W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12929B2	12	4	BA9s	5550730	8 711500 055507	-	8711559520094	ECE	10	2,65
12929CP	12	4	BA9s	21979473	8 711500 219794	8711500219800	8711500219817	ECE	20x10	0,97

Señalización halógena en miniatura USA

H5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12023CP	12	5	BA9s	51270928	8 711559 512709	8711559512464	8727900371222	-	5x10	7,62

H6W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12036B2	12	6	BAX9s	24720930	8 711500 247209	-	8711500247216	ECE	10	13,12
12036CP	12	6	BAX9s	87603428	8 711500 876034	8711500876041	8727900370676	ECE	5x10	5,94

H6W WhiteVision ultra



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12036WVUB2	12	6	BAX9s	00543430	8 719018 005434	-	8719018005441	ECE	10	26,70

H10W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12024CP	12	10	BA9s	52941728	8 711559 529417	8711559529424	8727900371192	-	5x10	6,74

H20W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12025CP	12	20	BA9s	87600328	8 711500 876003	8711500876010	8727900371154	-	5x10	7,08

H21W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12356CP	12	21	BAY9s	87989928	8 711500 879899	8711500879905	8727900371116	ECE	5x10	13,12

HY21W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12146CP	12	21	BAW9s	35244328	8 727900 352443	8727900352450	8727900370867	ECE	5x10	20,51

Base en cuña

W1,2W - W2,3W - W2W - WBT5



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12521CP	12	1	W2x4,6d	48321828	8 711500 483218	8711500483225	8727900391671	-	5x10	1,38
12516B2	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8 711500 055545	-	8711500417763	-	10	2,74
12516CP	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8 711500 481535	8711500481542	8711500481559	-	200	0,94
12505CP	12	2	W2x4,6d	48327028	8 711500 483270	8711500483287	8727900391657	-	5x10	1,32
12061CP	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8 711500 483300	8711500483317	8727900391640	ECE	5x10	1,20

W2,2W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12960CP	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8 711500 481504	8711500481511	8727900391633	-	5x10	1,39

W3W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10	3,53
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10	1,34

W5W LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12961LLECOB2	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8 727900 382044	-	8727900382051	ECE	10	3,90
12961LLECOCP	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8 727900 381894	8727900381900	8727900390872	ECE	5x10	1,67

W5W X-tremeVision Pro150



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12961XVPB2	12	5	W2,1x9,5d	00563230	8 719018 005632	-	8719018005649	ECE	10	6,55

W5W WhiteVision ultra



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12961WUJB2	12	5	W2,1x9,5d	35484330	8 727900 354843	-	8727900354874	ECE	10	6,55

W5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12961B2	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8 711500 404213	-	8711559520070	ECE	10	2,83
12961CP	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8 711500 490902	8711500490919	8711500490926	ECE	20x10	0,97

WY5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12396NAB2	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8 711500 400581	-	8711500400598	ECE	10	6,62
12396NACP	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8 711559 530024	8711559530031	8727900390889	ECE	5x10	2,56

WBT10 VisionPlus



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12040VPB2	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8 711559 524160	-	8711559524184	-	10	6,20

W16W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12067B2	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8 711500 405876	-	8711559521053	ECE	10	8,22
12067CP	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8 711500 482723	8711500482730	8727900391626	ECE	5x10	3,85

W21W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12065B2	12	21	W3x16d	70146330	8 727900 701463	-	8727900701470	ECE	10	10,37
12065CP	12	21	W3x16d	47135228	8 711500 471352	8711500471369	8727900391107	ECE	5x10	4,93

W21/5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12066B2	12	21/5	W3x16q	69739130	8 727900 697391	-	8727900697407	ECE	10	10,90
12066CP	12	21/5	W3x16q	47138328	8 711500 471383	8711500471390	8727900391091	ECE	5x10	5,19

WY21W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12071B2	12	21	WX3x16d	69741430	8 727900 697414	-	8727900697421	ECE	10	15,60
12071CP	12	21	WX3x16d	52539628	8 711559 525396	8711559525402	8727900391688	ECE	5x10	7,44

Luz de cortesía

Festoon T6,2x27



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12818CP	12	3	SV6	48461128	8 711500 484611	8711500484628	8727900695632	-	5x10	2,79

Festoon T6,2x35



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12848CP	12	3	SV6	48467328	8 711500 484673	8711500484680	8727900391558	-	5x10	2,62

C5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12844B2	12	5	SV8,5	5551430	8 711500 055514	-	8711500417749	ECE	10	2,71
12844CP	12	5	SV8,5	48156673	8 711500 481566	8711500481573	8711500481580	ECE	20x10	0,96

Festoon T10,5x30 LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12860LLECOCP	12	10	SV8,5	38192428	8 727900 381924	8727900381931	8727900391114	-	5x10	1,96

Festoon T10,5x38



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12854CP	12	10	SV8,5	48248828	8 711500 482488	8711500482495	8727900391510	-	5x10	1,66

Festoon T10,5x43



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12864CP	12	5	SV8,5	48205128	8 711500 482051	8711500482075	8727900391527	-	5x10	1,45
12866B2	12	10	SV8,5	5552130	8 711500 055521	-	8711500417756	ECE	10	4,32
12866CP	12	10	SV8,5	48242628	8 711500 482426	8711500482433	8727900391534	-	5x10	1,88

Festoon T15x43



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12850CP	12	15	SV8,5	48285328	8 711500 482853	8711500482860	8727900391541	-	5x10	2,86

Bax

Bax 8,3s/1,35 black



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12597B2	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8 711559 530185	-	8711559530192	-	10	5,01
12597CP	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8 711500 483652	8711500483669	8727900390957	-	5x10	1,98

Bax 8,3s/1,5 blue



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12602CP	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8 711500 483966	8711500483973	8727900390995	-	5x10	1,98

Bax 8,5d/2 black



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12598B2	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8 711500 405883	-	8711500405890	-	10	4,89
12598CP	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8 711500 483874	8711500483881	8727900390964	-	5x10	2,01

Bax 8,5d/1,5 blue



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12603CP	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8 711500 483997	8711500484000	8727900391015	-	5x10	1,98

Bax 8,5d/2 green



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12600CP	12	2	B8,5d/2	48393528	8 711500 483935	8711500483942	8727900390971	-	5x10	1,98

Bax 8,5d green



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12604CP	12	2	B8,5d	40508128	8 711500 405081	8711500404589	8727900391022	-	5x10	3,51

Bax 8,5d beige



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12637CP	12	1.5	B8,5d	51487128	8 711559 514871	8711500400178	8727900371048	-	5x10	3,53

Bax 10d black halogen



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12615CP	12	5	B10d	52807628	8 711559 528076	8711500243768	8727900370911	-	5x10	8,63

Bax 10d brown halogen



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12614CP	12	3	B10d	52805228	8 711559 528052	8711559512723	8727900370928	-	5x10	8,63

Bax 8,4d light blue



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12623CP	12	1.2	BX8,4d	51384328	8 711559 513843	8711500244154	8727900370904	-	5x10	3,53

Bax 8,4d beige



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12627CP	12	1.5	BX8,4d	51414728	8 711559 514147	8711500247414	8727900370959	-	5x10	3,53
12629CP	12	1.8	BX8,4d	51488828	8 711559 514888	8711559512488	8727900371031	-	5x10	3,53

Bax 8,4d black



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12625CP	12	1.2	BX8,4d	51409328	8 711559 514093	8711500244420	8727900371208	-	5x10	3,53

Bax 8,4d light green



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12626CP	12	2	BX8,4d	51412328	8 711559 514123	8711500246066	8727900370942	-	5x10	3,53

Bax 8,4d olive green



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12611CP	12	1.3	BX8,4d	77432328	8 711500 774323	8711500774330	8711500779397	-	5x10	3,53

Bax 8,4d orange



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12624CP	12	1.1	BX8,4d	51411628	8 711559 514116	8711500245137	8727900370898	-	5x10	3,53

Bax 8,5d white



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12638CP	12	1.12	BX8,5d	48846628	8 711500 488466	8711500488473	8727900391503	-	5x10	3,53

HiPerVision

P13W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12277C1	12	13	PG18,5d-1	69672130	8 727900 696721	-	8727900391008	ECE	10	27,40



PCY16W HiPerClick



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12271AC1	12	16	PU20d/2	38965430	8 727900 389654	-	8727900391152	ECE	10	29,80



PW16W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12177C1	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8 727900 396232	-	8727900396249	ECE	10	33,89



PS19W LongLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12085LLC1	12	19	PG20/1	70046630	8 727900 700466	-	8727900390926	ECE	10	19,29



PS19W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12085C1	12	19	PG20/1	69653030	8 727900 696530	-	8727900390988	ECE	10	18,48



PSY19W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12275NAC1	12	19	PG20/2	52735230	8 711559 527352	-	8727900390858	ECE	10	25,66



HiPerVision LCP



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12197HTRC1	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8 727900 396218	-	8727900396225	-	10	27,11



PS24W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12086FFC1	12	24	PG20/3	70044230	8 727900 700442	-	8727900390919	ECE	10	20,37



PSX24W WhiteVision ultra



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12276WWUB1	12	24	PG20/7	00545828	8 719018 005458	-	8719018005465	ECE	5	52,42



PSX24W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12276C1	12	24	PG20/7	69676930	8 727900 696769	-	8727900390902	ECE	10	23,58



PSY24W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12188NAC1	12	24	PG20/4	69668430	8 727900 696684	-	8727900390834	ECE	10	46,49

PSY24W SilverVision+



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12180SV+C1	12	24	PG20/4	70379530	8 727900 703795	-	8727900390841	ECE	10	29,80

PW24W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12182HTRC1	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8 727900 391961	-	8727900397369	ECE	10	32,06

PWY24W SilverVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12174SVHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8 727900 392005	-	8727900397352	ECE	10	32,06

PWY24W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12174NAHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8 727900 392029	-	8727900397345	ECE	10	32,06

PY24W SilverVision+



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12274SV+C1	12	24	PGU20/4	69678330	8 727900 696783	-	8727900390780	ECE	10	46,49

PY24W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12190NAC1	12	24	PGU20/4	69690530	8 727900 696905	-	8727900390803	ECE	10	29,80

PSX26W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12278C1	12	26	PG18,5d/3	38874930	8 727900 388749	-	8727900390896	ECE	10	35,05

Halógenas



Iluminación para vehículos de
dos ruedas



¿Qué lámpara necesita?



Disfrute de más luz

Hasta un **130%** más luminosa*

X-tremeVision moto




Rendimiento del haz de luz*




Disponible en H4, H7

Vea y **sea visto**

CityVision moto



Rendimiento del haz de luz





Disponible en H4, H7, HS1

Hasta un **30%** más de visión*

Vision moto



Rendimiento del haz de luz




Disponible en H4, H7, HS1



Disfrute de su pasión

LUZ **blanca brillante**

CrystalVision ultra moto



Rendimiento del haz de luz



Disponible en H4, H7, HS1



La iluminación Philips para vehículos de dos ruedas se ha diseñado para resistir vibraciones extremas de hasta 10 G.

Imágenes solo para fines ilustrativos

* En comparación con el requisito legal mínimo

** La vida útil difiere según el tipo. Indicación solo para H7

philips.es/c-m-li/faros-para-motos

X-tremeVision moto

Hasta un **130%**
más luminosa*

- **Máxima luminosidad**
- **Relleno único de gas para una óptima durabilidad y vida útil**
- **Haz significativamente más largo***
- **Máxima comodidad y seguridad**

Para los motoristas que necesiten ver a mayor distancia y conseguir el **máximo rendimiento y seguridad**, Philips X-tremeVision moto ofrece hasta un **130% más de visibilidad***.

*En comparación con el estándar mínimo legal



Estándar



X-tremeVision moto

Disponible en



H4



H7


CityVision moto

Ver y ser visto

- **Distinguido efecto naranja**
- **Máxima seguridad**
- **Diseñada específicamente para su uso en ciudad**
- **Hasta un 40 % más de visibilidad***

Para conseguir la máxima seguridad y visibilidad, Philips CityVision moto genera un efecto naranja característico que llama la atención. Hemos diseñado específicamente Philips CityVision moto para conseguir la máxima visibilidad y la máxima seguridad.

*En comparación con el estándar mínimo legal



Estándar



CityVision moto

Disponible en



H4



H7



HS1

CrystalVision ultra moto

Luz blanca brillante

- **Moderno estilo blanco xenon**
- **Customización y estilo en la carretera**
- **Lámpara ultra-resistente de alta calidad**

Para los conductores que buscan el estilo definitivo, las lámparas Philips CrystalVision ultra moto ofrecen **luz blanca brillante**. Personaliza tu estilo **sin comprometer la visibilidad y el confort**.



Estándar

CrystalVision ultra moto

Disponible en



H4

H7

HS1

Vision moto

Hasta un 30% más de visión*

- **Mejor rendimiento***
- **Lámpara para motocicletas ultrarresistente y de alta calidad**

La gama Philips Vision moto, genera una visibilidad hasta un 30 % superior a la de una lámpara estándar del mercado, permitiendo a los motoristas ver a mayor distancia. Mejor rendimiento del haz de luz a un precio muy competitivo.

*En comparación con el estándar mínimo legal



Estándar

Vision moto

Disponible en



H4

H7

HS1

Una lámpara para cada uso



X-tremeVision moto

CityVision moto



CrystalVision ultra moto



Vision moto

philips.es/c-m-li/faros-para-motos



12258 12336 12342 12972 12361 12362 12636 9005 9006 12620 12728 12008

H1 H3 H4 H7 H9 H11 HS1 HB3 HB4 R2 S2 S3



Luz de carretera - luz de cruce



12961 12067 12065 12071 12396 12356

W5W W16W W21W WY21W WY5W H21W



12821 12814 12093 12498 12496 12499

R5W R10W RY10W P21W PY21W P21/5W



Luces intermitentes delanteras



12256 12961 12066 12929 12821 12814 12498 12499

W3W W5W W21/5W T4W R5W R10W P21W P21/5W



Luces traseras de posición



12256 12961 12929 12821 12814 12036 12844

W3W W5W T4W R5W R10W H6W C5W



Lámpara de placa de matriculación



12929 12821 12814 12036

T4W R5W R10W H6W



12256 12961 12067 12913 12910

W3W W5W W16W T2W T3W



Luces delanteras de posición



12067 12066 12498 12088 12499 12495

W16W W21/5W P21W PR21W P21/5W PR21/5W



Luces de frenado



12356 12961 12067 12065 12071

W5W W16W W21W WY21W H21W



12821 12814 12093 12498 12496

R5W R10W RY10W P21W PY21W



Luces intermitentes traseras

Iluminación para vehículos de dos ruedas

Halógenas

H4 Vision moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342PRBW	12	60/55	P43t-38	49024730	8 711500 490247	-	8711500490254	ECE	10	7,31

H4 CityVision moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342CTVBW	12	60/55	P43t-38	39896030	8 727900 398960	-	8727900398977	ECE	10	15,10

H4 X-tremeVision moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342XV+BW	12	60/55	P43t-38	00056930	8 719018 000569	-	8719018000576	ECE	10	19,59

H4 CrystalVision ultra moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342CVUBW	12	60/55	P43t-38	22148330	8 711500 221483	-	8711500221490	ECE	10	18,56

H7 Vision moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972PRBW	12	55	PX26d	49026130	8 711500 490261	-	8711500490278	ECE	10	11,14

H7 CityVision moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972CTVBW	12	55	PX26d	39898430	8 727900 398984	-	8727900398991	ECE	10	23,40

H7 X-tremeVision moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972XV+BW	12	55	PX26d	37867230	8 727900 378672	-	8727900378689	ECE	10	24,90

H7 CrystalVision ultra moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972CVUBW	12	55	PX26d	22118630	8 711500 221186	-	8711500221193	ECE	10	24,49

HS1 Vision moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12636BW	12	35/35	PX43t	53035330	8 727900 530353	-	8727900530360	ECE	10	10,20
12636C1	12	35/35	PX43t	51250130	8 711559 512501	-	8727900370881	ECE	10	10,20

HS1 CityVision moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12636CTVBW	12	35/35	PX43t	39894630	8 727900 398946	-	8727900398953	ECE	10	19,40

HS1 CristalVision ultra moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12636BVBW	12	35/35	PX43t	78195630	8 711500 781956	-	8711500781963	ECE	10	21,90

S2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12728BW	12	35/35	BA20d	77385230	8 711500 773852	-	8711500773869	ECE	10	5,60
12728C1	12	35/35	BA20d	77359330	8 711500 773593	-	8711500779342	ECE	10	5,20

S3



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12008BW	12	15	P26s	77381430	8 711500 773814	-	8711500773845	ECE	10	4,20
12008C1	12	15	P26s	77394430	8 711500 773944	-	8711500779335	ECE	10	3,98

Señalización

W3W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10	3,53
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10	1,34

P21W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10	2,82
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10	0,99

P21/5W ExtraDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12499EDBW	12	21/5	BAY15d	87900430	8 711500 879004	-	8711500879035	ECE	10	2,54

Halógenas



Iluminación de **24V**
para autobuses y camiones



¿Qué lámpara necesita?



Duración y ahorro



Fabricadas para **durar**

MasterDuty




Vida útil **inigualable**

MasterLife



Rendimiento del haz de luz*



Vida útil**


Hasta **550 h**



Disponible en
H1, H3, H4, H7, H11




Rendimiento del haz de luz*



Vida útil**

Hasta **1200 h**



Disponible en
H1, H3, H4, H7, H11

Ahorro y estilo




Efecto **máximo** de **xenón**

MasterDuty BlueVision



Color de luz



Vida útil**

Hasta **500 h**



Disponible en
H3, H4, H7



Resistente a vibraciones extremas

Imágenes solo para fines ilustrativos

* En comparación con el requisito legal mínimo, se aplica a H1, H4, H7 y H11


** La vida útil difiere según el tipo. Indicación solo para H7

Seguridad y durabilidad

Ventaja de las lámparas de 24 V de Philips

Combinan alta **resistencia vibraciones** y **alta calidad**.

Las lámparas para camiones de Philips duran más que las lámparas estándar.



MasterDuty

Fabricadas para durar

- Duran hasta 550 horas*
- Máxima resistencia a la vibración
- Hasta un 130% más de visión**
- Su sólido montaje y base sirven de protección frente a los golpes
- Filamento doble ultrarresistente

Las lámparas MasterDuty están diseñadas para ofrecer la **máxima resistencia a la vibración y excelente duración**.

*La vida útil difiere según el tipo, indicación solo para H7.

**En comparación con el requisito legal mínimo, aplica a H1, H4, H7 y H11.



Disponibles en embalaje B1 y C1



Disponibles en



MasterLife

Supera a todo en la carretera

- Dura hasta 1200 horas*
- Hasta un 100% más de visión**
- Resistente a la vibración*
- Filamento doble ultrarresistente

Philips MasterLife dura hasta **1200 horas***, además, soporta situaciones extremas de tensión y **vibración**. Con una **tasa de fallos mínima**, mantienen la productividad y la actividad de la flota gracias a la minimización de las largas interrupciones. **MasterLife es la elección más inteligente para los propietarios de flotas!**

*La vida útil difiere según el tipo, indicación solo para H7.

**En comparación con el requisito legal mínimo, aplica a H1, H4, H7 y H11.



Disponible en embalaje C1



Disponible en



MasterDuty BlueVision

Efecto máximo de xenón

- Resistente a las vibraciones*
- Cristal de cuarzo de alto rendimiento con un revestimiento de efecto xenón
- Característico casquillo azul, apariencia marcada incluso cuando están apagadas

Para los conductores que desean un **estilo** y un **rendimiento** definitivo, Philips MasterDuty BlueVision produce un efecto de xenón azul en el faro. Esta gama combina la **durabilidad** y la **resistencia a las vibraciones** que se presentan en la calzada.

*En comparación con la media de las lámparas H4 o H7 de 24 V del mercado



Estándar

MasterDuty BlueVision

Disponible en embalaje S2 y B1



Disponible en



Una lámpara para cada uso



MasterDuty

MasterLife

MasterDuty
BlueVision

philips.com/trucklight



13258 13336 13342 13972 24362 13620

H1 H3 H4 H7 H11 R2 D1S/R D2S D2R

Luz de carretera – luz de cruce



13844 13821 13929 13961

C5W R5W T4W W5W

Illuminación interior



24356 13498 13496

H21W P21W PY21W

Luces intermitentes delanteras



24356 13821 13814 13961

H21W R5W R10W W5W

Luces intermitentes laterales



13844 13821 13814 13929 13256 13961

C5W R5W R10W T4W W3W W5W

Luces de situación anchura y altura



13844 13821 13814 13961

C5W R5W R10W W5W

Lámpara de placa de matriculación



24356 13498 13499 13401 13445

H21W P21W P21/5W P22 P25

Luces de frenado



24356 13498

H21W P21W

Luces de marcha atrás



13258 13311 13336 13972 24362

H1 H2 H3 H7 H11

Luces delanteras de niebla



13256 13961 13516 13974

W3W W5W WBT5 Bax

Luces de salpicadero



13821 13929 13256 13961

R5W T4W W3W W5W

Luces delanteras de posición



13499 13821 13814

P21/5W R5W R10W

Luces traseras de posición



24356 13498 13496

H21W P21W PY21W


Luces intermitentes traseras



24356 13498

H21W P21W

Luces traseras de niebla



Iluminación de 24 V para autobuses y camiones

Halógenas

24V Lámparas principales

H1 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13258MDB1	24	70	P14,5s	82585830	8 711500 825858	-	8711500825865	ECE	10	11,87
13258MDC1	24	70	P14,5s	82577360	8 711500 825773	8711500828507	8711500825780	ECE	100	10,67

H1 MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13258MLC1	24	70	P14,5s	82569830	8 711500 825698	-	8727900370812	ECE	10	16,01

H2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13311C1	24	70	X511	47751430	8 711500 477514	-	8727900371079	ECE	10	19,18

H3 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13336MDB1	24	70	PK22s	77459030	8 711500 774590	-	8711500774613	ECE	10	9,80
13336MDC1	24	70	PK22s	77460660	8 711500 774606	8711500775313	8711500774637	ECE	100	8,90

H3 MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13336MLC1	24	70	PK22s	77462030	8 711500 774620	-	8711500779403	ECE	10	13,04

H3 MasterDuty BlueVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13336MDBVS2	24	70	PK22s	77486628	8 711500 774866	-	8711500774897	ECE	5	36,00
13336MDBVB1	24	70	PK22s	77488030	8 711500 774880	-	8711500774910	ECE	10	18,00

H4 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13342MDB1	24	75/70	P43t-38	82587230	8 711500 825872	-	8711500825889	ECE	10	13,65
13342MDC1	24	75/70	P43t-38	82579760	8 711500 825797	8711500828002	8711500825803	ECE	100	11,65

H4 MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13342MLC1	24	75/70	P43t-38	82571130	8 711500 825711	-	8727900371086	ECE	10	16,21

H4 MasterDuty BlueVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13342MDBVS2	24	75/70	P43t-38	53275328	8 727900 532753	-	8727900532760	ECE	5	42,00
13342MDBVB1	24	75/70	P43t-38	53281430	8 727900 532814	-	8727900532821	ECE	10	21,00

H7 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13972MDB1	24	70	PX26d	82589630	8 711500 825896	-	8711500825902	ECE	10	20,00
13972MDC1	24	70	PX26d	82581060	8 711500 825810	8711500828514	8711500825827	ECE	100	18,00

H7 MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13972MLC1	24	70	PX26d	82573530	8 711500 825735	-	8727900371147	ECE	10	32,62

H7 MasterDuty BlueVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13972MDBVS2	24	70	PX26d	53277728	8 727900 532777	-	8727900532784	ECE	5	66,00
13972MDBVB1	24	70	PX26d	53279130	8 727900 532791	-	8727900532807	ECE	10	33,00

H11 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
24362MDC1	24	70	PGJ19-2	82583430	8 711500 825834	-	8727900371055	ECE	10	35,44

H11 MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
24362MLC1	24	70	PGJ19-2	82575930	8 711500 825759	-	8727900371062	ECE	10	56,25

R2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13620C1	24	55/50	P45t-41	40087130	8 711500 400871	-	8711500779458	ECE	10	7,39

Señalización e iluminación de interior de 24V

P21W MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13498MDCP	24	21	BA15s	69949473	8 727900 699494	8727900699500	8727900699517	ECE	20x10	1,65

P21W MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13498MLCP	24	21	BA15s	69961628	8 727900 699616	8727900699623	8727900391145	ECE	5x10	3,36

P21W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13498B2	24	21	BA15s	40455830	8 711500 404558	-	8711500405449	ECE	10	3,83
13498CP	24	21	BA15s	48415473	8 711500 484154	8711500484161	8711500484178	ECE	20x10	1,58

P21/5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13499B2	24	21/5	BAY15d	40456530	8 711500 404565	-	8711500405371	ECE	10	5,67
13499CP	24	21/5	BAY15d	48424673	8 711500 484246	8711500484253	8711500484260	ECE	20x10	2,46

PY21W MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13496MLCP	24	21	BAU15s	69964728	8 727900 699647	8727900699654	8727900391138	ECE	5x10	3,82

Stop P22



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13401CP	24	15	BA15s	87826728	8 711500 878267	8711500878274	8711500790507	-	5x10	2,38
13402CP	24	15	BA15d	87836628	8 711500 878366	8711500878373	8711500790514	-	5x10	3,29

Stop P25



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13445CP	24	18	BA15s	48443728	8 711500 484437	8711500484444	8727900390810	ECE	5x10	3,06

R5W MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13821MDCP	24	5	BA15s	69955528	8 727900 699555	8727900699562	8727900390766	ECE	5x10	1,12

R5W MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13821MLCP	24	5	BA15s	69970828	8 727900 699708	8727900699715	8727900390773	ECE	5x10	2,18

R5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13821B2	24	5	BA15s	40453430	8 711500 404534	-	8711500405425	ECE	10	2,98
13821CP	24	5	BA15s	48338673	8 711500 483386	8711500483393	8711500483409	ECE	20x10	1,07
13822CP	24	5	BA15d	40904128	8 711500 409041	8711500878021	8711500790491	ECE	5x10	1,32

R10W MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13814MDCP	24	10	BA15s	69952428	8 727900 699524	8727900699531	8727900391121	ECE	5x10	1,43

R10W MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13814MLCP	24	10	BA15s	69967828	8 727900 699678	8727900699685	8727900390742	ECE	5x10	2,85

R10W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13814B2	24	10	BA15s	40452730	8 711500 404527	-	8711559526409	ECE	10	3,41
13814CP	24	10	BA15s	48344773	8 711500 483447	8711500483454	8711500483461	ECE	20x10	1,32

BA7



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13829CP	24	3	BA7s	52133628	8 711559 521336	8711500401274	8727900390759	-	5x10	2,03

T4W MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13929MDCP	24	4	BA9s	69958628	8 727900 699586	8727900699593	8727900391039	ECE	5x10	1,18

T4W MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13929MLCP	24	4	BA9s	69976028	8 727900 699760	8727900699777	8727900391046	ECE	5x10	1,70

T2W - T3W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13913CP	24	2	BA9s	22003528	8 711500 220035	8711500220042	8711500220844	-	5x10	1,22
13910CP	24	3	BA9s	21955828	8 711500 219558	8711500219565	8711500220851	-	5x10	1,22

T4W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13929B2	24	4	BA9s	40454130	8 711500 404541	-	8711500405432	ECE	10	3,19
13929CP	24	4	BA9s	21985573	8 711500 219855	8711500219862	8711500219879	ECE	20x10	1,08

Señalización halógena en miniatura USA

H21W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
24356CP	24	21	BAY9s	87615728	8 711500 876157	8711500876164	8727900371161	ECE	5x10	14,72

Base en cuña

W2,5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13960CP	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8 711500 481474	8711500481481	8727900391275	-	5x10	1,38

W3W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13256CP	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8 711500 481412	8711500481429	8727900391169	ECE	5x10	1,30

W5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13961B2	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8 711559 524207	-	8711559524214	ECE	10	3,40
13961CP	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8 711500 481382	8711500481399	8711559530376	ECE	20x10	1,31

WBT5



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13521CP	24	1	W2x4,6d	48324928	8 711500 483249	8711500483256	8727900391176	-	5x10	1,19
13516CP	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8 711500 483065	8711500483072	8711500483089	-	20x10	1,19
13974CP	24	2	W2x4,6d	48318828	8 711500 483188	8711500483195	8727900391183	-	5x10	1,55

Luz de cortesía

Festoon T6,2x27



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13818CP	24	3	SV6	48464228	8 711500 484642	8711500484659	8727900391251	-	5x10	2,63

Festoon T6,2x35



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13848CP	24	3	SV6	48470328	8 711500 484703	8711500484710	8727900391268	-	5x10	2,80

Festoon T10,5x38 10W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13854CP	24	10	SV8,5	48251828	8 711500 482518	8711500482525	8727900391206	-	5x10	2,99

C5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13844B2	24	5	SV8,5	40463330	8 711500 404633	-	8711500405388	ECE	10	3,59
13844CP	24	5	SV8,5	48197973	8 711500 481979	8711500481986	8711500481993	ECE	20x10	1,32

Festoon T10,5x43 5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13864CP	24	5	SV8,5	48233428	8 711500 482334	8711500482341	8727900391213	-	5x10	1,79

Festoon T10,5x43 10W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13866CP	24	10	SV8,5	48245728	8 711500 482457	8711500482464	8727900391220	-	5x10	1,69

Festoon T15x43 15W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13850CP	24	15	SV8,5	48288428	8 711500 482884	8711500482891	8727900391244	-	5x10	2,83

Festoon T15x43 18W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13807CP	24	18	SV8,5	48294528	8 711500 482945	8711500482952	8727900391237	-	5x10	2,84

Bax

Bax 8,3s/1,35 grey



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13597CP	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8 711500 483843	8711500483850	8727900390797	-	5x10	2,07

Bax 8,5d/2 grey



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13598CP	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8 711500 483904	8711500483911	8727900390827	-	5x10	2,19

Bax 8,5d brown



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
24032CP	24	1.2	B8,5d	48852728	8 711500 488527	8711500488534	8727900391077	-	5x10	4,00

Bax 8,5d/2 yellow



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
24029CP	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8 711500 484024	8711500484031	8727900391190	-	5x10	3,61

Kits





Kits

de repuestos y de restauración de faros para coches y camiones

Para aumentar la **seguridad**, la mayoría de los países europeos **recomiendan** que todos los vehículos estén equipados con un **kit de repuestos homologado**. No solo permite que los conductores **cumplan** la ley, sino que además mantiene la **seguridad** puesto que siempre estarán preparados para **cambiar** una lámpara fundida.

Nuestro **kit de restauración de faros** permite renovar las lentes de automóviles, camiones y vehículos de dos ruedas y dejarlas como nuevas. Es nuestra **alternativa económica** a una sustitución completa de la óptica.



12 V Kits de repuestos

Easy Kit H1



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55472EKMM	12	-	-	69551928	8 727900 695519	-	8727900695533	ECE	5	14,43

Contenido

Tipo	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Cantidad	1	-	-	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H4



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55473EKMM	12	-	-	69555728	8 727900 695557	-	8727900695571	ECE	5	17,23

Contenido

Tipo	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Cantidad	-	1	-	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H7



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55474EKMM	12	-	-	69558828	8 727900 695588	-	8727900695601	ECE	5	19,62

Contenido

Tipo	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Cantidad	-	-	1	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H1/H7



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55475EKMM	12	-	-	69562528	8 727900 695625	-	8727900695656	ECE	5	22,06

Contenido

Tipo	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Cantidad	1	-	1	-	1	1	1	1	1



12 V Kits de repuestos

Essential Box H1



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55717EBKM	12	-	-	70032928	8 727900 700329	-	8727900700336	ECE	5	15,53

Contenido

Tipo	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Cantidad	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H4



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55718EBKM	12	-	-	70034328	8 727900 700343	-	8727900700350	ECE	5	16,92

Contenido

Tipo	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Cantidad	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H7



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55719EBKM	12	-	-	70036728	8 727900 700367	-	8727900700374	ECE	5	21,10

Contenido

Tipo	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Cantidad	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H1/H7



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55720EBKM	12	-	-	70038128	8 727900 700381	-	8727900700398	ECE	5	23,90

Contenido

Tipo	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Cantidad	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

24 V Kits de repuestos

MiniKit H4 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55554SKMDKM	24	-	-	69586130	8 727900 695861	-	8727900695885	ECE	10	19,23

Contenido

Tipo	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantidad	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1

MiniKit H7 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55555SKMDKM	24	-	-	69590830	8 727900 695908	-	8727900695939	ECE	10	30,05

Contenido

Tipo	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantidad	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1

MaxiKit H4 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55559LKMDKM	24	-	-	69684494	8 727900 696844	-	8727900696851	ECE	4	42,10

Contenido

Tipo	H4	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantidad	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H7 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55560LKMDKM	24	-	-	69686894	8 727900 696868	-	8727900696875	ECE	4	66,94

Contenido

Tipo	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantidad	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H1/H7 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55561LKMDKM	24	-	-	69688294	8 727900 696882	-	8727900696899	ECE	4	54,03

Contenido

Tipo	H1	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantidad	1	1	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2



Kit de restauración de faros

Restaura usted mismo sus faros y déjelos como si fueran nuevos!

- Hasta un 100% más de luminosidad y con menos deslumbramiento
- Proporciona una conducción nocturna más segura
- Elimine los antiestéticos y poco seguros faros opacos y amarillentos producidos por los nocivos rayos UV y la suciedad
- Resultados profesionales en 30 minutos y sin herramientas eléctricas
- Económico y de alta calidad
- Protección UV garantizada durante 2 años

Elimina la decoloración y el amarilleamiento de los faros y restauralos para devolverles a su estado original de **transparencia** y brillo que **incrementa su seguridad**. Los faros se decoloran y oxidan por la exposición constante a los elementos ambientales y sufren arañazos a consecuencia de los impactos.



Antes



Después



Referencia de pedido	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
HRK00XM	39976931	8 727900 399769	-	8727900399776	-	6	33,00

IVA no incluido

Xenón



Soluciones de **xenón**
para automóviles y camiones



¿Qué lámpara xenón necesita?



Brillo mejorado



Hasta un **150%** más de visión*

Xenon X-tremeVision gen2



Standard




Xenon X-tremeVision gen2



Rendimiento del haz de luz*



Color de luz



Disponible en D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D5S

Ideal como **repuesto**

Xenon Vision



Standard




Xenon Vision



Rendimiento del haz de luz



Color de luz



Disponible en D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D5S, D8S

Estilo único



Efecto LED **blanco homogéneo**

Xenon WhiteVision gen2




Standard




Xenon WhiteVision gen2



Rendimiento del haz de luz*



Color de luz



Disponible en D1S, D2S, D2R, D3S

Vida útil extendida




Conciencia tranquila **4 + 3** años garantía

Xenon LongerLife**




4 años garantía +3

Rendimiento del haz de luz



Vida útil



Disponible en D1S, D2S, D2R

Imágenes solo para fines ilustrativos.

* En comparación con el requisito legal mínimo (excepto D2R, que proporciona hasta un 20 % más de y D5S que proporciona hasta un 120 % más de visión).

** No disponible en todos los países, póngase en contacto con su representante de ventas.

philips.com/xenon



Xenon X-tremeVision gen2

Nuestra lámpara de xenón más brillante

- Rendimiento óptimo de la luz
- Luz un 150% más luminosa*
- Máxima seguridad y visibilidad
- Diseñada para conductores exigentes

Philips Xenon X-tremeVision gen2 es el último avance en **tecnología de xenón**. Ofrece el haz **más potente** con la emisión de luz aumentada hasta el límite. Esto significa un rendimiento sobresaliente de la luz con un ajuste de iluminación único para una **máxima comodidad al volante**.

www.philips.com/xenongen2

*En comparación con el requisito legal mínimo (excepto D2R, que proporciona hasta un 20 % más de visión, y D5S que proporciona hasta un 120 % más de visión).



Estándar



Xenon X-tremeVision gen2

Disponible en embalaje C1 y S1



Disponible en



D1S

D2S

D2R

D3S

D4S

D5S

Imágenes solo para fines ilustrativos **63**



Disfrute de su pasión

Xenon WhiteVision gen2

Efecto LED extrablanco

- Luz blanca con brillo intenso homogéneo
- Complemento perfecto a la iluminación mediante LED en su vehículo
- Hasta 5000 K de luz blanca en la carretera
- Hasta un 120 % más de visibilidad*
- 100% homologada y legal en carretera

Las lámparas Philips Xenon WhiteVision gen2 crean un **aspecto blanco intenso** en el automóvil y una luz blanca homogénea más brillante en la carretera. Xenon WhiteVision gen2 es la **opción ideal** si desea combinar y adaptar iluminación mediante LED y de xenón en su vehículo.

www.philips.com/xenongen2

*En comparación con el requisito legal mínimo (excepto D2R, que proporciona hasta un 20 % más de visión).



Estándar



Xenon WhiteVision gen2

Disponible en embalaje C1 y S1



Disponible en



D1S

D2S

D2R

D3S



4 años garantía **+3**

Xenon LongerLife

Tranquilidad con la garantía de mayor duración

Equipe su coche con lámparas Xenon LongerLife y podrá conducir hasta siete años sin preocuparse porque falle una lámpara. Las lámparas Philips Xenon LongerLife incluyen automáticamente una **garantía de 4 años**. Registre su compra en línea para ampliar esta garantía **3 años más**.

Disponibile en embalaje C1 y S1

Disponibile en



D1S

D2S

D2R



3 años más de garantía gratis en 3 sencillos pasos

Registre la compra en línea en www.philips.com/xenonwarranty en un plazo de 30 días



1 Conéctese a www.philips.com/xenonwarranty para confirmar que ha comprado un producto original de Philips mediante la verificación del código de seguridad que se encuentra en el adhesivo del certificado de autenticidad.

2 Complete su información personal, indique el punto de compra y proporcione la prueba de compra.

3 Imprima y guarde el certificado de garantía de 7 años junto con la prueba de compra.



Ya puede conducir de manera segura y sin preocupaciones durante 7 años.



Xenon Vision

Ideal como repuesto

- **Tecnología de sustitución de una sola lámpara.**
La lámpara nueva coincide en temperatura de color con la que no se ha cambiado
- **Elección económica**
- **Homologada de 4 300 K**

Philips Xenon Vision permite sustituir una **única lámpara fundida manteniendo la coincidencia** con el color de la que no se ha cambiado.



Estándar



Xenon Vision

Disponible en embalaje C1 y S1



Disponible en





Soluciones de Xenón para automóviles y camiones

Xenón

D1S Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85415VIS1	85	35	PK32d-2	36489733	8 727900 364897	-	8727900364903	ECE	2	153,69
85415VIC1	85	35	PK32d-2	36473633	8 727900 364736	-	8727900364743	ECE	2	151,69

D1S X-tremeVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85415XV2S1	85	35	PK32d-2	37697533	8 727900 376975	-	8727900376982	ECE	2	164,00
85415XV2C1	85	35	PK32d-2	37701933	8 727900 377019	-	8727900377026	ECE	2	162,00

D1S LongerLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85415SYS1	85	35	PK32d-2	37246533	8 727900 372465	-	8727900372472	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido										
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37516933	8 727900 375169	-	8727900375176	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos										
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37250233	8 727900 372502	-	8727900372519	ECE	2	-
Códigos de pedido para Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido										
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37522033	8 727900 375220	-	8727900375237	ECE	2	-
Códigos de pedido para Europa Central (Polonia, Rumania, República Checa) y otros países de Europa del Este										

D1S WhiteVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85415WHV2S1	85	35	PK32d-2	36072133	8 727900 360721	-	8727900377248	ECE	2	164,00
85415WHV2C1	85	35	PK32d-2	37725533	8 727900 377255	-	8727900377262	ECE	2	162,00

D1R Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85409VIC1	85	35	PK32d-3	36475033	8 727900 364750	-	8727900364767	ECE	2	151,69

D2S Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85122VIS1	85	35	P32d-2	36491033	8 727900 364910	-	8727900364927	ECE	2	117,00
85122VIC1	85	35	P32d-2	36477433	8 727900 364774	-	8727900364781	ECE	2	115,00

D2S X-tremeVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85122XV2S1	85	35	P32d-2	37703333	8 727900 377033	-	8727900377040	ECE	2	131,00
85122XV2C1	85	35	P32d-2	37707133	8 727900 377071	-	8727900377088	ECE	2	129,00

La iluminación Philips Xenon LongerLife no está disponible en todos los países. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de Philips.

D2S LongerLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85122SYS1	85	35	P32d-2	37254033	8 727900 372540	-	8727900372557	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido										
85122SYC1	85	35	P32d-2	37518333	8 727900 375183	-	8727900375190	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos										
85122SYC1	85	35	P32d-2	37244133	8 727900 372441	-	8727900372458	ECE	2	-
Códigos de pedido para Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido										
85122SYC1	85	35	P32d-2	37524433	8 727900 375244	-	8727900375251	ECE	2	-
Códigos de pedido para Europa Central (Polonia, Rumanía, República Checa) y otros países de Europa del Este										

D2S WhiteVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85122WHV2S1	85	35	P32d-2	37727933	8 727900 377279	-	8727900377286	ECE	2	131,00
85122WHV2C1	85	35	P32d-2	37729333	8 727900 377293	-	8727900377309	ECE	2	129,00

D2R Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85126VIS1	85	35	P32d-3	36493433	8 727900 364934	-	8727900364941	ECE	2	117,00
85126VIC1	85	35	P32d-3	36479833	8 727900 364798	-	8727900364804	ECE	2	115,00

D2R X-tremeVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85126XV2S1	85	35	P32d-3	37709533	8 727900 377095	-	8727900377101	ECE	2	131,00
85126XV2C1	85	35	P32d-3	37711833	8 727900 377118	-	8727900377125	ECE	2	129,00

D2R LongerLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85126SYS1	85	35	P32d-3	37248933	8 727900 372489	-	8727900372496	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido										
85126SYC1	85	35	P32d-3	37520633	8 727900 375206	-	8727900375213	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos										
85126SYC1	85	35	P32d-3	37252633	8 727900 372526	-	8727900372533	ECE	2	-
Códigos de pedido para Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido										
85126SYC1	85	35	P32d-3	37526833	8 727900 375268	-	8727900375275	ECE	2	-
Códigos de pedido para Europa Central (Polonia, Rumanía, República Checa) y otros países de Europa del Este										

D2R WhiteVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85126WHV2S1	85	35	P32d-3	37731633	8 727900 377316	-	8727900377323	ECE	2	131,00
85126WHV2C1	85	35	P32d-3	37733033	8 727900 377330	-	8727900377347	ECE	2	129,00

La iluminación Philips Xenon LongerLife no está disponible en todos los países. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de Philips.

D3S Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42403VIS1	42	35	PK32d-5	36495833	8 727900 364958	-	8727900364965	ECE	2	176,23
42403VIC1	42	35	PK32d-5	36481133	8 727900 364811	-	8727900364828	ECE	2	174,23

D3S X-tremeVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42403XV2S1	42	35	PK32d-5	37713233	8 727900 377132	-	8727900377149	ECE	2	187,00
42403XV2C1	42	35	PK32d-5	37717033	8 727900 377170	-	8727900377187	ECE	2	185,00

D3S WhiteVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42403WHV2S1	42	35	PK32d-5	37735433	8 727900 377354	-	8727900377361	ECE	2	187,00
42403WHV2C1	42	35	PK32d-5	37737833	8 727900 377378	-	8727900377385	ECE	2	185,00

D3R Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42306VIC1	42	35	PK32d-6	36483533	8 727900 364835	-	8727900364842	ECE	2	174,23

D4S Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42402VIC1	42	35	P32d-5	36485933	8 727900 364859	-	8727900364866	ECE	2	163,51

D4S X-tremeVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42402XV2S1	42	35	P32d-5	37719433	8 727900 377194	-	8727900377200	ECE	2	175,00
42402XV2C1	42	35	P32d-5	37721733	8 727900 377217	-	8727900377224	ECE	2	173,00

D4R Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42406VIC1	42	35	P32d-6	36487333	8 727900 364873	-	8727900364880	ECE	2	163,51

D5S Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12410C1	12	25	PK32d-7	36981633	8 727900 369816	-	8727900369823	ECE	2	219,77

D5S X-tremeVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12410XV+C1	12/24	25	PK32d-7	35392133	8 727900 353921	-	8719018005090	ECE	2	231,75

D8S Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12411C1	42	25	PK32d-1	00467333	8 719018 004673	-	8719018004680	ECE	2	175,76



LED



Iluminación **LED** para coches y camiones



¿Qué iluminación LED necesita?



Nuevo

Rendimiento original
de automoción en LED

Ultinon Pro9000

OEM LED
Lumileds
TopContact*

2 años


+3
garantía
extendida



Rendimiento del haz de luz*



Color de luz



Vida útil



Disponible en

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Nuevo

La combinación perfecta de **rendimiento y duración.**

Ultinon Pro5000

LED de categoría automoción

2 años


+1
garantía
extendida



Rendimiento del haz de luz*



Color de luz



Vida útil



Disponible en

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]


LED-FL [≈H8/H11/H16]

Transforma
las luces de tu coche


Ultinon Essential




Rendimiento del haz de luz*



Color de luz



Vida útil



Disponible en

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Imágenes solo para fines ilustrativos.

* Aplicable a Ultinon Pro9000 HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2] y FOG [≈H8/H11/H16].

** Comparado con el estándar mínimo legal para lámparas halógenas. Hasta +200% para los tipos Ultinon Pro9000 HL [≈H1] y [≈H3].



Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.

philips.com/led-bulbs



Iluminación LED para coches y camiones

LED



Ultinon Pro9000

Rendimiento LED original en automoción

- Tecnología LED **exclusiva** para automoción gracias a los chips Lumileds TopContact LED*
- Hasta **250%** luz más **brillante homogénea****
- Hasta **5 800 K** de temperatura color para una **luz blanca fría**
- **Espectro óptimo** para visibilizar mejor las señales de la carretera
- **IP65**: hermético al polvo y resistente al agua
- Tecnología exclusiva de gestión del calor Philips
- Tecnología **SafeBeam** para una conducción sin deslumbramiento
- Hasta **5 000 horas** de duración
- **Alta compatibilidad** con la mayoría de modelos de vehículos
- **Garantía extendida** hasta **5 años**.

*Excepto las lámparas tipo H1 y H3.

**Comparado con el estándar legal mínimo para lámparas halógenas



Lámpara halógena estándar



Ultinon Pro9000

Disponible en



Disponible en paquetes X2







Ultinon Pro5000

La combinación perfecta entre rendimiento y duración

- Obtenga hasta **+160%** luz más brillante* para una visibilidad superior
- Hasta **5 800 K** de temperatura a color para una **luz blanca pura**
- Tecnología **SafeBeam** para una conducción libre de deslumbramientos
- Hasta **3,000 horas** de duración
- **Alta compatibilidad** con la mayoría de modelos de vehículos
- Hasta **3 años** de **garantía extendida**

*Comparado con el estándar mínimo legal para lámparas halógenas



Lámpara halógena estándar



Ultinon Pro5000

Disponible en



LED-HL [≈H1]



LED-HL [≈H3]



LED-HL [≈H4]



LED-HL [≈H7]



LED-FOG [≈H8/H11/H16]



LED-HL [≈H11]



LED-HL [≈HB3/HB4]



LED-HL [≈HIR2]

Disponible en paquetes X2






Ultinon Essential

Destaca entre la multitud


- Hasta **6,500 K** de **temperatura a color** para una luz blanca elegante
- Durabilidad fiable con **doble disipación del calor**
- **Diseño compacto todo en uno** para conectar y funcionar
- Brillo potente con haz preciso
- Compatible con los principales modelos de vehículos
- **Rendimiento de larga duración**



Disponible en paquetes X2



Disponible en



Iluminación LED para coches y camiones


LED



Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.

Adaptador CANbus

- Evite advertencias inexactas en el tablero
- Para lámparas de señalización, evita el parpadeo
- Fácil instalación
- Compatible con todas las gamas LED Philips



Disponible en



HL [=H4]
HL [=H7]
HL [=H8/H11/H16]



SL [=5W]
SL [=21W]

Disponible en paquetes X2



CANbus reparador de luz

- Evita el parpadeo
- Fácil de instalar
- Compatible con todas la gamas LED Philips



Disponible en paquetes X2



HL [=H1]
HL [=H7]





Opciones de **iluminación** mediante **LED** para cada uso?



Lámparas delanteras



Luces delanteras de niebla



Luces delanteras de posición



Luces intermitentes delanteras



Luces de salpicadero



Iluminación interior




Ultion Pro9000 HL



Ultion Pro5000 HL



Ultion Essential HL



Adaptadores LED




*Adaptador LED CANbus de 21W incluido en el pack

X-tremeUltion LED



Ultion LED



Ultion Pro3000 SL



Adaptadores LED



philips.com/led-bulbs



Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.



Luz de guantera	Luces traseras de posición	Luces intermitentes traseras	Luces traseras de niebla	Luz del maletero	Lámpara de placa de matriculación	Tercera luz de frenado	Luces de frenado	Luces de marcha atrás

 IL/SL-WHITE [≈W5W]	 SL-RED [≈P21/5W]	 SL-AMBER [≈PY21W]	 SL-RED [≈P21W]	 IL/SL-WHITE [≈W5W]	 SL-WHITE [≈W5W]	 SL-RED [≈P21W]	 SL-RED [≈P21W], [≈P21/5W]	 SL-WHITE [≈P21W]
 IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	 SL-RED [≈W21/5W]	 SL-AMBER [≈WY21W]	 SL-RED [≈W21W]	 SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	 SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	 SL-RED [≈W21W]	 SL-RED [≈W21W], [≈W21/5W]	 SL-WHITE [≈W21W]

 IL/SL-WHITE [≈W5W]	 SL-RED [≈P21/5W]	 SL-AMBER [≈PY21W]	 SL-RED [≈P21W]	 IL/SL-WHITE [≈W5W]	 SL-WHITE [≈W5W]	 SL-RED [≈P21W]	 SL-RED [≈P21W], [≈P21/5W]	 SL-WHITE [≈P21W]
 IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	 SL-RED [≈W21/5W]	 SL-AMBER [≈WY21W]	 SL-RED [≈W21W]	 SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	 SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	 SL-RED [≈W21W]	 SL-RED [≈W21W], [≈W21/5W]	 SL-WHITE [≈W21W]

 IL/SL-WHITE [≈W5W]	 SL-RED [≈P21/5W]	 SL-RED [≈P21W]	 IL/SL-WHITE [≈W5W]	 SL-WHITE [≈W5W]	 SL-RED [≈P21W]	 SL-RED [≈P21W], [≈P21/5W]	 SL-WHITE [≈P21W]
 IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	 SL-RED [≈W21/5W]	 SL-RED [≈W21W]	 SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	 SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	 SL-RED [≈W21W]	 SL-RED [≈W21W], [≈W21/5W]	 SL-WHITE [≈W21W]

 CANbus adapter SL [≈5W]	 CANbus adapter SL [≈5W]	 Smart CANbus SL [≈21W]	 CANbus adapter SL [≈21W]	 CANbus adapter SL [≈5W]	 CANbus adapter SL [≈5W]	 CANbus adapter SL [≈21W]	 CANbus adapter SL [≈21W]	 CANbus adapter SL [≈21W]
-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Iluminación LED para coches y camiones

LED

LED 12V/24V Lámparas principales

HL [≈H1] Ultinon Pro9000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11258U90CW2	12/24	18	P14,5s	00714831	8 719018 007148	-	8719018007155	-	6	119,20

HL [≈H1] Ultinon Pro5000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11258U50CW2	12/24	15	P14,5s	00778031	8 719018 007780	-	8719018007797	-	6	99,98

HL [≈H1] Ultinon Essential



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11258UE2X2	12/24	19	P14,5s	00330031	8 719018 003300	-	8719018003317	-	6	-

HL [≈H3] Ultinon Pro9000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11336U90CW2	12/24	18	PK22s	00726131	8 719018 007261	-	8719018007278	-	6	119,20

HL [≈H3] Ultinon Pro5000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11336U50CW2	12/24	15	PK22s	00790231	8 719018 007902	-	8719018007919	-	6	99,98

HL [≈H3] Ultinon Essential



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11336UE2X2	12/24	19	PK22s	00332431	8 719018 003324	-	8719018003331	-	6	-

HL [≈H4] Ultinon Pro9000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11342U90CW2	12/24	18	P43t-38	00718631	8 719018 007186	-	8719018007193	-	6	119,20

HL [≈H4] Ultinon Pro5000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11342U50CW2	12/24	15	P43t-38	00782731	8 719018 007827	-	8719018007834	-	6	99,98

HL [≈H4] Ultinon Essential



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11342UE2X2	12/24	21	P43t-38	00318831	8 719018 003188	-	8719018003195	-	6	-

HL [≈H7] Ultinon Pro9000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11972U90CW2	12/24	18	PX26d	00720931	8 719018 007209	-	8719018007216	-	6	119,20

HL [≈H7] Ultinon Pro5000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11972U50CW2	12/24	15	PX26d	00784131	8 719018 007841	-	8719018007858	-	6	99,98

HL [≈H7] Ultinon Essential



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11972UE2X2	12/24	20	PX26d	00320131	8 719018 003201	-	8719018003218	-	6	-

HL [≈H11] Ultinon Pro9000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11362U90CW2	12/24	18	PGJ19-2	00716231	8 719018 007162	-	8719018007179	-	6	119,20

HL [≈H11] Ultinon Pro5000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11362U50CW2	12/24	15	PGJ19-2	00780331	8 719018 007803	-	8719018007810	-	6	99,98

HL [≈H11] Ultinon Essential



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11362UE2X2	12/24	24	PGJ19-2	00328731	8 719018 003287	-	8719018003294	-	6	-

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro9000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11366U90CW2	12/24	15	PGJ19-1/2/3	00712431	8 719018 007124	-	8719018007131	-	6	119,20

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro5000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11366U50CW2	12/24	12	PGJ19-1/2/3	00776631	8 719018 007766	-	8719018007773	-	6	99,98

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Essential



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11366UE2X2	12/24	24	PGJ19-1/2/3	00322531	8 719018 003225	-	8719018003232	-	6	-

HL [≈HIR2] Ultinon Pro9000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11012U90CW2	12/24	20	PX22d	00724731	8 719018 007247	-	8719018007254	-	6	119,20

HL [≈HIR2] Ultinon Pro5000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11012U50CW2	12/24	16	PX22d	00788931	8 719018 007889	-	8719018007896	-	6	99,98

HL [≈HIR2] Ultinon Essential



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11012UE2X2	12/24	24	PX22d	00326331		-	8719018003270	-	6	-

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro9000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11005U90CW2	12/24	20	P20d/P22d	00722331		-	8719018007230	-	6	119,20

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro5000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11005U50CW2	12/24	16	P20d/P22d	00786531		-	8719018007872	-	6	99,98

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Essential



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11005UE2X2	12/24	24	P20d/P22d	00324931		-	8719018003256	-	6	-



Iluminación LED para coches y camiones

LED

Señalización e iluminación interior LED de 12V

IL-WHITE [≈Fest 30 mm] 4000K X-tremeUltinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
129404000KX1	12	1	SV8,5-8	39714730	8 727900 397147	-	8727900397154	-	10	9,31

SL-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000K X-tremeUltinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
129416000KX1	12	1	SV8,5-8	39716130	8 727900 397161	-	8727900397178	-	10	9,31

SL-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000K Ultinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11860ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05037330	8 719018 050373	-	8719018050380	-	10	7,07

SL-WHITE [≈Fest 30 mm] 6000K Ultinon Pro3000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11860U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00674530	8 719018 006745	-	8719018006752	-	10	-

IL-WHITE [≈Fest 38 mm] 4000K X-tremeUltinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
128584000KX1	12	1	SV8,5-8	39706230	8 727900 397062	-	8727900397079	-	10	9,31

SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K X-tremeUltinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
128596000KX1	12	1	SV8,5-8	39708630	8 727900 397086	-	8727900397093	-	10	9,31

SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K Ultinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11854ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05039730	8 719018 050397	-	8719018050403	-	10	7,07

SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K Ultinon Pro3000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11854U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00676930	8 719018 006769	-	8719018006776	-	10	-

IL-WHITE [≈Fest 43 mm] 4000K X-tremeUltinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
129454000KX1	12	1	SV8,5-8	39710930	8 727900 397109	-	8727900397116	-	10	9,31

SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K X-tremeUltinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
129466000KX1	12	1	SV8,5-8	39712330	8 727900 397123	-	8727900397130	-	10	9,31

SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K Ultinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11864ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05041030	8 719018 050410	-	8719018050427	-	10	7,07

SL-WHITE [Fest 43 mm] 6 000 K Ultinon Pro3000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11864U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00678330	8 719018 006783	-	8719018006790	-	10	-

IL-WHITE [≈W5W] 4000 K X-tremeUltinon




Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
127994000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39594530	8 727900 395945	-	8727900395952	-	10	13,79

IL-WHITE [≈W5W] 4000 K Ultinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11961ULW4X2	12	0.6	W2,1x9,5d	5083030	8 719018 050830	-	8719018050847	-	10	9,22

SL-WHITE [≈W5W] 6000 K X-tremeUltinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
127996000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39596930	8 727900 395969	-	8727900395976	-	10	13,79

SL-WHITE [≈W5W] 6000 K Ultinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11961ULWX2	12	0.6	W2,1x9,5d	05031130	8 719018 050311	-	8719018050328	-	10	9,22

SL-WHITE [≈W5W] Ultinon Pro3000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11961U30CWB2	12	0.6	W2,1x9,5d	00694330	8 719018 006943	-	8719018006950	-	10	-

SL-WHITE [≈W5W] 8000 K X-tremeUltinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
127998000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39598330	8 727900 395983	-	8727900395990	-	10	13,79

SL-RED [≈P21/5W] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11499XURX2	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8 719018 051516	-	8719018051523	-	10	34,48

SL-RED [≈P21/5W] Ultinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11499ULRX2	12	0.4/2.7	BAY15d	05025030	8 719018 050250	-	8719018050267	-	10	24,14

SL-RED [≈P21/5W] Ultinon Pro3000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11499U30RB2	12	0.8/1.75	BAY15d	00682030	8 719018 006820	-	8719018006837	-	10	-

SL-RED [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11498XURX2	12/24	2.3	BA15s	05157830	8 719018 051578	-	8719018051585	-	10	34,48

SL-RED [≈P21W] Ultinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11498ULRX2	12	2.7	BA15s	05023630	8 719018 050236	-	8719018050243	-	10	24,14

SL-RED [≈P21W] Ultinon Pro3000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11498U30RB2	12	1.75	BA15s	00640030	8 719018 006400	-	8719018006417	-	10	-

SL-WHITE [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11498XUWX2	12/24	2.7	BA15S	05145530	8 719018 051455	-	8719018051486	-	10	34,48

SL-WHITE [≈P21W] Ultinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11498ULWX2	12	1.95	BA15s	05035930	8 719018 050359	-	8719018050366	-	10	24,14

SL-WHITE [≈P21W] Ultinon Pro3000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11498U30CWB2	12	1.75	BA15s	00680630	8 719018 006806	-	8719018006813	-	10	-

SL-WHITE [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065XUWX2	12/24	1.7	W3x16d	05146230	8 719018 051462	-	8719018051479	-	10	34,48

SL-WHITE [≈W21W] Ultinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065ULWX2	12	1.95	W3x16d	05033530	8 719018 050335	-	8719018050342	-	10	24,14

SL-WHITE [≈W21W] Ultinon Pro3000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065U30CWB2	12	1.75	W3x16d	00684430	8 719018 006844	-	8719018006851	-	10	-

SL-WHITE [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11066XUWX2	12/24	0.3/1.8	w3x16q	05149330	8 719018 051493	-	8719018051509	-	10	34,48

SL-RED [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065XURX2	12/24	2.1	W3x16d	05153030	8 719018 051530	-	8719018051547	-	10	34,48

SL-RED [≈W21W] Ultinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065ULRX2	12	2.7	W3x16d	05027430	8 719018 050274	-	8719018050281	-	10	24,14

SL-RED [≈W21W] Ultinon Pro3000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065U30RB2	12	1.75	W3x16d	00686830	8 719018 006868	-	8719018006875	-	10	-

SL-RED [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11066XURX2	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8 719018 051554	-	8719018051561	-	10	34,48

SL-RED [≈W21/5W] Ultinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11066ULRX2	12	2.7	W3x16q	05029830	8 719018 050298	-	8719018050304	-	10	24,14

SL-RED [≈W21/5W] Ultinon Pro3000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11066U30RB2	12	0.8/1.75	W3x16q	00642430	8 719018 006424	-	8719018006431	-	10	-

SL-AMBER [≈WY21W] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065XUAXM	12	1.8	W3x16d	05161530	8 719018 051615	-	8719018051622	-	10	46,55

SL-AMBER [≈WY21W] Ultinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065ULAX2	12	0.75	W3x16d	05075530	8 719018 050755	-	8719018050762	-	10	32,76

SL-AMBER [≈PY21W] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11498XUAXM	12	1.8	BAU15s	05159230	8 719018 051592	-	8719018051608	-	10	46,55

SL-AMBER [≈PY21W] Ultinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11498ULAX2	12	0.75	BAU15s	05073130	8 719018 050731	-	8719018050748	-	10	32,76



Adaptadores LED

Adaptador CANbus para LED- T10 [≈W5W]



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12956X2	12	5	-	39722230	8 727900 397222	-	8727900397239	-	10	16,67

Adaptador CANbus para LED-RED/WHITE [≈P21W]



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
18957X2	12	21	-	39587730	8 727900 395877	-	8727900395884	-	10	16,67

Adaptador CANbus para LED-HL [≈H4]



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
18960C2	12	10	-	39809030	8 727900 398090	-	8727900398106	-	10	50,08

Adaptador CANbus para LED-HL [≈H7]



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
18952C2	12	10	-	05064930	8 719018 050649	-	8719018050656	-	10	50,08

Adaptador CANbus para LED-FOG [≈H8/H11/H16]



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
18954C2	12	10	-	05066330	8 719018 050663	-	8719018050670	-	10	50,08

Reparador de luz para LED-HL [≈H1]



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
18962C2	12	10	-	00283930	8 719018 002839	-	8719018002846	-	10	50,08

Reparador de luz para LED-HL [≈H7]



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
18961C2	12	10	-	00281530	8 719018 002815	-	8719018002822	-	10	50,08





Señalización e iluminación interior LED de 24V

SL-WHITE [≈Fest 38 mm] 6000K X-tremeUltinon



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
249446000KX1	24	1	SV8,5	39718530	8 727900 397185	-	8727900397192	-	10	10,78

SL-WHITE [≈Fest 43 mm] 6000K X-tremeUltinon




Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
249466000KX1	24	1	SV8,5	39720830	8 727900 397208	-	8727900397215	-	10	10,78

SL-WHITE [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11498XUWX2	12/24	2.7	BA15S	05145530	8 719018 051455	-	8719018051486	-	10	34,48

SL-WHITE [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065XUWX2	12/24	1.7	W3x16d	05146230	8 719018 051462	-	8719018051479	-	10	34,48

SL-WHITE [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11066XUWX2	12/24	0.3/1.8	W3x16q	05149330	8 719018 051493	-	8719018051509	-	10	34,48

SL-RED [≈P21W] X-tremeUltinon gen2




Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11498XURX2	12/24	2.3	BA15s	05157830	8 719018 051578	-	8719018051585	-	10	34,48

SL-RED [≈P21/5W] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11499XURX2	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8 719018 051516	-	8719018051523	-	10	34,48

SL-T20-RED [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065XURX2	12/24	2.1	W3x16d	05153030	8 719018 051530	-	8719018051547	-	10	34,48

SL-RED [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11066XURX2	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8 719018 051554	-	8719018051561	-	10	34,48

Explicación de la tecnología de iluminación

■ Arco eléctrico

La descarga luminosa que conecta los dos electrodos de una lámpara HID de xenón. Su principio de funcionamiento es similar al de un rayo. El cebador de alta tensión crea el arco eléctrico y el balasto lo estabiliza y lo controla.

■ Balasto

El driver electrónico que controla una lámpara HID de xenón.

■ Base

Parte inferior de la lámpara que garantiza la conexión mecánica y eléctrica correcta con la unidad de faro del coche. Es importante que sea precisa para que el patrón del haz sea correcto.

■ Base en cuña

Lámpara con base de cristal, tal como W5W. Se utiliza principalmente para luces de aparcamiento, indicadores laterales e iluminación interior.

■ Bloqueo de rayos UV

El cristal con bloqueo de rayos ultravioleta (UV) absorbe la luz UV creada por el filamento o el arco eléctrico.

El bloqueo UV es obligatorio para todas las lámparas para coches según las normas de la CEE, porque la luz UV puede dañar la cubierta de plástico del faro.

Consulte también Cristal de cuarzo.

■ Lámpara de descarga

El término técnico correcto para la llamada lámpara de xenón es lámpara de descarga de alta intensidad. La luz se emite mediante un arco eléctrico que se produce entre dos electrodos.

Consulte también HID y luz de xenón.

■ Calidad de nivel de automoción

Los productos de calidad de nivel de automoción de Philips se han diseñado y desarrollado de acuerdo con estrictos procesos de control de calidad (incluidas las normas ISO correspondientes) para ofrecer estándares de producción siempre elevados.

■ Candela (cd)

Unidad de intensidad lumínica que mide la cantidad de potencia luminosa emitida por una fuente de luz en una dirección determinada.

■ Cebador de alta tensión

Crea pulsos de alta tensión de aproximadamente 20 000 voltios para encender el arco eléctrico en una lámpara HID de xenón.

■ CeraLight

Sistema de refrigeración que utiliza material cerámico para mejorar la resistencia al calor y a la vibración.

■ Certificación IP65

Protección frente a la entrada de polvo y salpicaduras de agua, que mejora la durabilidad

■ Conforme con EMI

Estándares de interferencias electromagnéticas para automoción.

■ Cristal de cuarzo

Cristal resistente a la temperatura y la presión para lámparas HID de xenón y halógenas. El cristal tiene, además, un revestimiento especial para bloquear la luz ultravioleta (UV) nociva.

■ D(...)

Nomenclatura para lámparas HID de xenón, donde **D** significa "descarga". Tipos técnicos disponibles: **D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R y D5S**.

D1 y D2 Primeras lámparas presentadas en 1991

D3 y D4 Lámparas sin mercurio que sustituyen a D1 y D2. Para D1 y D3, el cebador electrónico de alta tensión está ya integrado en la base de la lámpara. El tipo **S** se utiliza con sistemas de proyector (lente). La versión **R** se utiliza en reflectores abiertos e incorpora un revestimiento adicional en el tubo exterior (a rayas) que bloquea algunas áreas para evitar el deslumbramiento.

La **D5S** es una lámpara de 25 vatios con cebador y balasto integrados.

■ DOT

El Departamento de transportes de EE. UU., que supervisa las funciones de administración de las autopistas federales, el transporte aéreo, por ferrocarril y naval, entre otras. Desempeña una función similar a la de la Comisión Económica para Europa (CEE).

■ DRL

Luces de marcha diurnas, por sus siglas en inglés

■ ECE

Comisión Económica para Europa. Una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, que contribuye a mejorar la eficacia de la ONU mediante la implementación de los resultados de las conferencias y cumbres de la ONU. La CEE (ECE) tiene la responsabilidad de armonizar especificaciones técnicas para vehículos cuyas normativas son también obligatorias en muchos países fuera de Europa.

■ ECE R

Normativa CEE. Ejemplos de iluminación para vehículos:

R37 Lámparas de filamento

R99 Fuentes de luz de descarga de gas

R48 Instalación de dispositivos de iluminación y de señalización mediante luz

■ Electrodo

Conductores eléctricos que se colocan en posiciones opuestas entre sí en el vaso de una lámpara de descarga de gas xenón. El arco eléctrico, que emite luz, se produce entre los electrodos.

■ Festoon

Lámpara en forma de tubo con contactos en cada extremo tal como C5W, que se utiliza habitualmente para la iluminación de interiores y de placas de matrícula.

■ Filamento

Hilo de tungsteno bobinado que emite luz.

■ Flujo luminoso (lumen)

Cantidad total de luz emitida por una fuente de luz en todas las direcciones.

■ H(...)

Nomenclatura para lámparas halógenas. H = halógena.

Las lámparas se numeran consecutivamente.

Los tipos más comunes son:

H1 Primera lámpara halógena (filamento único).

H4 Doble filamento para aplicación de haz bajo y haz alto en una unidad de faro.

H7 La lámpara halógena más común en Europa para haz bajo, haz alto e iluminación antiniebla.

■ Halógeno

Gas que se utiliza para crear el proceso de ciclo halógeno en una lámpara. Durante la operación, se evaporan moléculas de tungsteno. En el proceso del ciclo, se combinan con

las moléculas de halógeno y vuelven a depositarse sobre el hilo. Esto amplía la vida útil de la lámpara y le permite funcionar con mayor intensidad. Las lámparas halógenas están rellenas de gas halógeno a alta presión. En las lámparas incandescentes no halógenas se suelen utilizar gases no halógenos como argón.

■ HB(...)

Nombre CEE de los tipos de lámparas originales de EE. UU. aprobados también para su uso en Europa. Por ejemplo: HB3 hace referencia a 9005 y HB4 hace referencia a 9006.

■ Hg

Símbolo del mercurio (En latín: hydrargyrum). Las lámparas de xenón de tipo D1 y D2 aún contienen aproximadamente un tercio de la cantidad de mercurio que contiene una lámpara doméstica normal de bajo consumo. D3, D4 y D5 están completamente libres de mercurio.

■ HID

Descarga de alta intensidad. Nombre técnico correcto para las llamadas lámparas de xenón.

Consulte también lámpara de descarga de gas, luz de xenón, sistema de xenón.

■ HiPerVision

Gama de lámparas de señalización muy compactas con filamentos de alta precisión y larga vida útil. Se utilizan en luces de señalización, luces antiniebla y luces de marcha traseras y diurnas.

■ Iluminancia (lux)

Al contrario que el flujo luminoso (lumen), que es una medida de la cantidad total de luz emitida por una fuente de luz, la iluminancia describe la cantidad de flujo luminoso por unidad de área, por ejemplo en la carretera. Se mide con un medidor de lux.

■ Kelvin (K)

Unidad de medida de temperatura basada en una escala absoluta en la que cero (menos 273° C) representa el punto donde cesa todo movimiento térmico. En iluminación, sin embargo, es una medida de temperatura de color. Cuanto mayor es la temperatura de color, más blanca y más fría parece la luz.

■ LED

Diodo emisor de luz.

■ Lumen (lm)

Unidad de flujo luminoso.

■ Luminancia

Intensidad de la luz emitida desde una superficie por unidad de área en una dirección dada desde, por ejemplo, el filamento o el arco eléctrico de una lámpara HID de xenón. Es un indicador importante de la cantidad de luz que proporciona una unidad de faro en la carretera. La unidad es la candela/m² (cd/m²).

■ Lux (lx)

Unidad de iluminancia. 1 Lux = 1 lm/m².

Consulte también Iluminancia.

■ Luz de xenón

Faros con lámparas HID.

Consulte también D(...), Lámpara de descarga, HID.

■ LUXEON®

Tecnología de chips Lumileds

■ Marca E

La marca de aprobación de la CEE El dígito que sigue a la "E" indica en qué país se ha concedido la aprobación. Por ejemplo: E1 indica Alemania y E2 indica Francia. Una aprobación concedida por un miembro de la CEE es válida para todos los estados miembro y habitualmente se adopta en las legislaciones nacionales.

Es posible que haya pequeñas variaciones.

■ Medidor de lux

Dispositivo de medición de la iluminancia.

■ Patrón de haz asimétrico

Patrón de haz desplazado para aplicaciones de haz bajo. Proporciona un haz más largo en el carril de desplazamiento que en el carril contrario, lo que evita deslumbrar a los conductores que circulan en sentido opuesto.

■ Pb

Símbolo del plomo (En latín: plumbum). Todas las lámparas para automoción de Philips están **libres de plomo**.

■ Quemador

El quemador es la parte de cristal de una lámpara HID halógena o de xenón en la que se genera la emisión de luz. Está hecho de cristal duro o de cuarzo y contiene el filamento y los dos electrodos.

■ Sistema de xenón

Un sistema de xenón completo consta de una lámpara HID, el cebador de alta tensión y el balasto electrónico que controla el arco eléctrico.

■ Tecnología AirCool

Sistema de refrigeración inteligente que desvía el calor de los componentes críticos de la luz (enfriamiento activo con un ventilador).

■ Tecnología AirFlux

Gestión térmica óptima que da como resultado más vida útil (enfriamiento pasivo con disipador de calor).

■ Tecnología SafeBeam

Tecnología que proyecta la luz exactamente donde se necesita en la carretera.

■ Temperatura de color

Medida térmica del color de luz. Se deriva del color emitido por una "cuerpo negro" que se calienta hasta una cierta temperatura (consulte también Kelvin).

■ Tensión de tarjeta

Tensión eléctrica en la red de tarjetas del vehículo. En los coches, la tensión de funcionamiento en el conector de la lámpara suele variar entre 13 y 14 voltios (V). La tensión de prueba oficial para las lámparas de los faros halógenos es de 13,2V de acuerdo con CEE R37. Para camiones con red de tarjetas de 24V, la tensión de prueba es de 28V. La tensión de tarjeta tiene un impacto significativo sobre la duración de las lámparas de filamento. En general, un aumento de la tensión de un 5 % reduce la duración un 50%.

■ Tungsteno

Material del filamento y los electrodos.

■ Vida útil

Datos estadísticos que indican la tasa de fallos de un porcentaje de las lámparas utilizadas a una tensión específica a lo largo de un determinado período de tiempo. Indicación común de datos de vida útil:

B3 Tiempo en el que, estadísticamente, el 3% de las muestras de prueba han fallado

TC Tiempo en el que han fallado el 63% de las muestras de prueba.

■ Xenon (Xe)

Uno de los gases nobles. Se utiliza habitualmente para hacer referencia a las lámparas HID.

■ Zona de corte

La línea entre las zonas brillante y oscura de la luz de haz bajo. Por encima de la zona de corte, la cantidad de luz se limita para evitar deslumbrar al tráfico en sentido contrario.

Embalaje de muestra

Descubra la perfecta solución antirrobo para su establecimiento.



VP VisionPlus



LLECO LongLife EcoVision



WVU WhiteVision ultra



XVP X-tremeVision Pro150



RGT RacingVision GT200



VI Xenon Vision



SY Xenon LongerLife



XV2 Xenon X-tremeVision gen2



WHV2 Xenon WhiteVision gen2

Embalajes de muestra


Descripción	Referencia de pedido GOC	EAN1	EAN3
12V halógenas			
H4 RGT BF	56865BF 00596030	8719018005960	8719018005977
H7 RGT BF	56866BF 00598430	8719018005984	8719018005991
H4 RGT SF	56873SF 00606628	8719018006066	8719018006073
H7 RGT SF	56874SF 00608028	8719018006080	8719018006097
H1 XVP BF	56859BF 00584730	8719018005847	8719018005854
H4 XVP BF	56860BF 00586130	8719018005861	8719018005878
H7 XVP BF	56861BF 00588530	8719018005885	8719018005892
H1 XVP SF	56862SF 00590828	8719018005908	8719018005915
H4 XVP SF	56863SF 00592228	8719018005922	8719018005939
H7 XVP SF	56864SF 00594630	8719018005946	8719018005953
H1 WVU BF	56869BF 00600430	8719018006004	8719018006011
H4 WVU BF	56870BF 00602830	8719018006028	8719018006035
H7 WVU BF	56871BF 00604230	8719018006042	8719018006059
H1 WVU SF	56875SF 00610328	8719018006103	8719018006110
H4 WVU SF	56876SF 00612728	8719018006127	8719018006134
H7 WVU SF	56877SF 00614128	8719018006141	8719018006158
H1 LLECO BF	56273BF 26939830	8718696269398	8718696269404
H4 LLECO BF	56270BF 26933630	8718696269336	8718696269343
H7 LLECO BF	56268BF 26927530	8718696269275	8718696269282
H4 LLECO SF	56292SF 39002528	8727900390025	8727900390032
H1 LLECO SF	56261SF 26909128	8718696269091	8718696269107
H7 LLECO SF	56294SF 39004928	8727900390049	8727900390056
H1 VP BF	56279BF 26949730	8718696269497	8718696269503
H4 VP BF	56278BF 26947330	8718696269473	8718696269480
H7 VP BF	56277BF 26945930	8718696269459	8718696269466
H1 VP SF	56252SF 39991228	8727900399912	8727900399929
H4 VP SF	56293SF 39010028	8727900390100	8727900390117
H7 VP SF	56295SF 39012428	8727900390124	8727900390131

Descripción	Referencia de pedido GOC	EAN1	EAN3
Xenón			
D1S XV2 SF	56643SF 39655333	8727900396553	8727900396560
D2S XV2 SF	56644SF 39657733	8727900396577	8727900396584
D2R XV2 SF	56645SF 39659133	8727900396591	8727900396607
D3S XV2 SF	56646SF 39661433	8727900396614	8727900396621
D4S XV2 SF	56647SF 39663833	8727900396638	8727900396645
D1S WHV2 SF	56640SF 39649233	8727900396492	8727900396508
D2S WHV2 SF	56641SF 39651533	8727900396515	8727900396522
D3S WHV2 SF	56642SF 39653933	8727900396539	8727900396546
D1S SY SF	56477SF 39467233	8727900394672	8727900394689
D2S SY SF	56478SF 39469633	8727900394696	8727900394689
D2R SY SF	56479SF 39470233	8727900394702	8727900394719
D1S VI SF	85415VISF 36504733	8727900365047	8727900365054
D2R VI SF	85126VISF 36511533	8727900365115	8727900365122
D2S VI SF	85122VISF 36507833	8727900365078	8727900365085
D3S VI SF	42403VISF 36515333	8727900365153	8727900365160

Códigos de pedido Philips

Todos nuestros productos de iluminación para automoción se pueden pedir utilizando la entrada de pedidos de Philips. Con la entrada de pedidos de Philips puede identificar el tipo de lámpara, la gama de productos y el tipo de embalaje.

Ejemplo: 12972WVUB1, H7 WhiteVision ultra, blíster único



1/Tipo de lámpara

Philips ha designado cada tipo de lámpara con un número único.

- Todas las lámparas de 12 V empiezan por 12 (por ejemplo, 12972 para H7 12V)
- Todas las lámparas de 24 V empiezan por 13 (por ejemplo, 13972 para H7 24V)

2/Tipo de gama

La mayoría de los tipos de lámpara están disponibles en distintas **gamas** de producto. Se indican mediante un **código de color**.

Códigos de pedido

	RacingVision GT200 Hasta 200% luz más brillante	Tipo de gama RGT
	X-tremeVision Pro150 Hasta 150% luz más brillante	Tipo de gama XVP
	VisionPlus Hasta un 60% más de visión	Tipo de gama VP
	LongLife EcoVision Vida útil de hasta 1500 horas	Tipo de gama LLECO
	WhiteVision ultra Estilo blanco intenso	Tipo de gama WVU
	Vision Hasta un 30% más de visión	Tipo de gama PR
	Standard	Tipo de gama STD

3/Tipo de embalaje



Embalaje comercial
Material cartón
Contenido **C1** 1 lámpara
Contenido **CP** 10 lámparas
Tipo de embalaje **C1/CP**



Blíster único
Material cartón/plástico
Contenido 1 lámpara
Tipo de embalaje **B1**



Blíster doble
Material cartón/plástico
Contenido 2 lámparas
Tipo de embalaje **B2**



Embalaje especial
Material plástico
Contenido **S2** 2 lámparas
Contenido **SM** 4 lámparas
(2 lámparas de faro,
2 lámparas de posición)
Tipo de embalaje **S2/SM**


































































Blíster único de xenón
Material cartón/plástico
Contenido 1 lámpara
Tipo de embalaje **S1**



Blíster LED X1/X2
Material cartón/plástico
Contenido **X1** 1 lámpara
Contenido **X2** 2 lámparas
Tipo de embalajes **X1/X2**

	Ultinon Pro9000 Rendimiento LED original en automoción	Tipo de gama U90
	Ultinon Pro5000 Combinación perfecta entre rendimiento y duración	Tipo de gama U50
	Ultinon Essential Destaca entre la multitud	Tipo de gama U30
	X-tremeUltinon LED Más luminosa. Más blanca. Más potente.	Tipo de gama XU
	Ultinon LED El siguiente nivel de luz blanca	Tipo de gama UL

Ilustraciones técnicas Casquillos

						
SV6 IEC 7004-5	SV8,5-8 IEC 7004-81	W2x4,6d IEC 7004-94	W2,1x9,5d IEC 7004-91	W3x16d IEC 7004-105	W3x16q IEC 7004-106	WX3x16d IEC 7004-105
						
BAX 9s IEC 7004-8	BAY 9s IEC 7004-9	BA 7s	BA 9s IEC 7004-14	BA 15s IEC 7004-11A	BA 15d IEC 7004-11A	BAU 15s IEC 7004-11A
						
BAY 15d IEC 7004-11B	BAW 9s IEC 7004-149-1	BAW 15d IEC 7004-11E-1	BAW 15s IEC 7004-11E11	BAZ 15d IEC 7004-11C	BA20d IEC 7004-12	P43t-38 IEC 7004-39
						
P45t-41 IEC 7004-95	P20d-PY20d IEC 7004-31	P22d IEC 7004-32	PX22d	PG13 IEC 7004-107	PGJ13 IEC 7004-107	PGJ23t-1
						
HPSL HTR	PG18,5d IEC 7004-147	PG20 IEC 7004-127	PGU20	PU20d	PGJ19-1/2 IEC 7004-110	PGJ19-3 IEC 7004-110
						
PGJ19-5 IEC 7004-110	PGJ23t-1	P14,5s IEC 7004-46	X511 IEC 7004-99	P26s	PX26d,4t IEC 7004-128-2	PX26d IEC 7004-5
						
P29t-PX29t IEC 7004-66	P32d IEC 7004-111	P32d-2 IEC 7004-111	P32d-3 IEC 7004-111	P32d-5 IEC 7004-111	P32d-6 IEC 7004-111	PK32d-2 IEC 7004-111
						
PK32d-3/5/6 IEC 7004-111	PK32d-7 IEC 7004-111	PK22s IEC 7004-47	PU43t-3 IEC 7004-171-2	PY26d-1 IEC 7004-5-7	W3x16d IEC 7004-105-1	W3x16q IEC 7004-106-1
						
W2,1x9,5d	WP3,3x14,5/3	Bax 8,3s	Bax 8,4d	Bax 8,5d/1	Bax 8,5d/2	Bax 10d

Tarifa e índice de productos

Halógenos Iluminación de 12 V para coches

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
12023CP	H5W	Standard	12	5	BA9s	51270928	8711559512709	8711559512464	8727900371222	5x10	7,62	26
12024CP	H10W	Standard	12	10	BA9s	52941728	8711559529417	8711559529424	8727900371192	5x10	6,74	26
12025CP	H20W	Standard	12	20	BA9s	87600328	8711500876003	8711500876010	8727900371154	5x10	7,08	26
12036B2	H6W	Standard	12	6	BAX9s	24720930	8711500247209	-	8711500247216	10	13,12	26
12036CP	H6W	Standard	12	6	BAX9s	87603428	8711500876034	8711500876041	8727900370676	5x10	5,94	26
12036VVUB2	H6W	WhiteVision ultra	12	6	BAX9s	00543430	8719018005434	-	8719018005441	10	26,70	26
12040VPB2	WBT10	VisionPlus	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8711559524160	-	8711559524184	10	6,20	28
12059C1	H27W/1	Standard	12	27	PG13	52854030	8711559528540	-	8727900370799	10	21,28	23
12060C1	H27W/2	Standard	12	27	PGJ13	52857130	8711559528571	-	8727900370805	10	21,28	23
12061CP	W2,3W	Standard	12	2,3	W2x4,6d	48330028	8711500483300	8711500483317	8727900391640	5x10	1,20	27
12065B2	W21W	Standard	12	21	W3x16d	70146330	8727900701463	-	8727900701470	10	10,37	28
12065CP	W21W	Standard	12	21	W3x16d	47135228	8711500471352	8711500471369	8727900391107	5x10	4,93	28
12066B2	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	69739130	8727900697391	-	8727900697407	10	10,90	28
12066CP	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	47138328	8711500471383	8711500471390	8727900391091	5x10	5,19	28
12067B2	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8711500405876	-	8711559521053	10	8,22	28
12067CP	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8711500482723	8711500482730	8727900391626	5x10	3,85	28
12071B2	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	69741430	8727900697414	-	8727900697421	10	15,60	28
12071CP	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	52539628	8711559525396	8711559525402	8727900391688	5x10	7,44	28
12085C1	PS19W	Standard	12	19	PG20/1	69653030	8727900696530	-	8727900390988	10	18,48	32
12085LLC1	PS19W	LongLife	12	19	PG20/1	70046630	8727900700466	-	8727900390926	10	19,29	32
12086FFC1	PS24W	Standard	12	24	PG20/3	70044230	8727900700442	-	8727900390919	10	20,37	32
12088CP	PR21W	Standard	12	21	BAW15s	48531128	8711500485311	8711500485328	8727900391589	5x10	4,97	24
12093NACP	RY10W	Standard	12	10	BAU15s	48362128	8711500483621	8711500483638	8727900391619	5x10	3,26	25
12146CP	HY21W	Standard	12	21	BAW9s	35244328	8727900352443	8727900352450	8727900370867	5x10	20,51	26
12174NAHTRC1	PWY24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8727900392029	-	8727900397345	10	32,06	33
12174SVHTRC1	PWY24W	SilverVision+	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8727900392005	-	8727900397352	10	32,06	33
12177C1	PW16W	Standard	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8727900396232	-	8727900396249	10	33,89	32
12180SV+C1	PSY24W	SilverVision+	12	24	PG20/4	70379530	8727900703795	-	8727900390841	10	29,80	33
12182HTRC1	PW24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8727900391961	-	8727900397369	10	32,06	33
12188NAC1	PSY24W	Standard	12	24	PG20/4	69668430	8727900696684	-	8727900390834	10	46,49	33
12190NAC1	PY24W	Standard	12	24	PGU20/4	69690530	8727900696905	-	8727900390803	10	29,80	33
12197HTRC1	HiPerVision LCP	Standard	13,5	24	HPSL 2A	39621830	8727900396218	-	8727900396225	10	27,11	32
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	10	3,53	27
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	5x10	1,34	27
12258LLECOB1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36196430	8727900361964	-	8727900361971	10	9,11	18
12258LLECOB1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36187230	8727900361872	-	8727900370683	10	8,18	18
12258LLECOS2	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36255828	8727900362558	-	8727900362565	5	17,60	18
12258PRB1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47516930	8711500475169	-	8711500475176	10	5,71	18
12258PRC1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47518360	8711500475183	8727900363791	8711500475190	100	5,25	18
12258SPC1	H1	Spot	12	55	P14,5s	40460230	8711500404602	-	8727900370690	10	8,33	18
12258VPB1	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36320330	8727900363203	-	8727900363197	10	12,16	18
12258VPS2	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36322728	8727900363227	-	8727900363210	5	23,66	18
12258VVUB1	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00523630	8719018005236	-	8719018005243	10	18	18
12258VVUSM	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00525028	8719018005250	-	8719018005267	5	35,60	18
12258XVPB1	H1	X-tremeVision Pro150	12	55	P14,5s	00549630	8719018005496	-	8719018005502	10	19,20	18
12258XVPS2	H1	X-tremeVision Pro150	12	55	P14,5s	00565628	8719018005656	-	8719018005663	5	37,92	18
12271AC1	PCY16W	HiPerClick	12	16	PU20d/2	38965430	8727900389654	-	8727900391152	10	29,80	32
12274SV+C1	PY24	SilverVision+	12	24	PGU20/4	69678330	8727900696783	-	8727900390780	10	46,49	33
12275NAC1	PSY19W	Standard	12	19	PG20/2	52735230	8711559527352	-	8727900390858	10	25,66	32
12276C1	PSX24W	Standard	12	24	PG20/7	69676930	8727900696769	-	8727900390902	10	23,58	32
12276VVUB1	PSX24W	WhiteVision ultra	12	24	PG20/7	00545828	8719018005458	-	8719018005465	5	52,42	32
12277C1	P13W	Standard	12	13	PG18,5d-1	69672130	8727900696721	-	8727900391008	10	27,40	32
12278C1	PSX26W	Standard	12	26	PG18,5d/3	38874930	8727900388749	-	8727900390896	10	35,05	33
12311C1	H2	Standard	12	55	X511	47752130	8711500477521	-	8727900370782	10	9,05	18
12336LLECOB1	H3	LongLife EcoVision	12	55	PK22s	77704130	8711500777041	-	8711500779366	10	8,85	19
12336PRB1	H3	Vision	12	55	PK22s	69561130	8711500695611	-	8711500695628	10	6,19	18
12336PRC1	H3	Vision	12	55	PK22s	69534560	8711500695345	8711500775696	8711500695352	100	5,95	18
12336VVUB1	H4	WhiteVision ultra	12	55	PK22s	00531128	8719018005311	-	8719018005328	10	19,40	19
12342LLECOB1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36198830	8727900361988	-	8727900361995	10	11,18	19
12342LLECOB1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36189630	8727900361896	-	8727900370836	10	10,15	19
12342LLECOS2	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36257228	8727900362572	-	8727900362589	5	21,73	19
12342PRB1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	47480330	8711500474803	-	8711500474810	10	7,56	19

Halógenas Iluminación de 12 V para coches

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
12342PRC1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	49099560	8711500490995	8711500827807	8711500490988	100	5,68	19
12342PRC2	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	78028760	8711500780287	8711500780294	8711500780300	50	-	19
12342RGTB1	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43t-38	00571730	8719018005717	-	8719018005724	10	21,99	19
12342RGTS2	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43t-38	00575528	8719018005755	-	8719018005762	5	43,80	19
12342VPB1	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39934930	8727900399349	-	8727900399332	10	12,39	19
12342VPC2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	37435360	8727900374353	8727900374360	8727900374377	50	-	19
12342VPS2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39925728	8727900399257	-	8727900350937	5	24,49	19
12342VVUB1	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35489830	8727900354898	-	8727900354881	10	18,56	19
12342VVUSM	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35490428	8727900354904	-	8727900354911	5	37,23	19
12342XVPB1	H4	X-tremeVision Pro150	12	60/55	P43t-38	00553330	8719018005533	-	8719018005540	10	19,59	19
12342XVPS2	H4	X-tremeVision Pro150	12	60/55	P43t-38	00567028	8719018005670	-	8719018005540	5	38,86	19
12356CP	H21W	Standard	12	21	BAY9s	87989928	8711500879899	8711500879905	8727900371116	5x10	13,12	26
12360B1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	82416530	8711500824165	-	8727900362909	10	23,99	20
12360C1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	47582430	8711500475824	-	8727900371017	10	23,57	20
12360VVUB1	H8	WhiteVision ultra	12	35	PGJ19-1	00533528	8719018005335	-	8719018005342	5	47,46	20
12361B1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	36308130	8727900363081	-	8727900363098	10	37,03	21
12361C1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	47584830	8711500475848	-	8727900371000	10	36,41	21
12362XVPB1	H11	X-tremeVision Pro150	12	55	PGJ19-2	00551928	8719018005519	-	8719018005526	5	47,62	21
12362LLECOB1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36310430	8727900363104	-	8727900363111	10	22,34	21
12362LLECOB1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36194030	8727900361940	-	8727900370744	10	21,22	21
12362PRB1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36428630	8727900364286	-	8727900364293	10	19,46	21
12362PRC1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36430930	8727900364309	-	8727900370751	10	18,79	21
12362VVUB1	H11	WhiteVision ultra	12	55	PGJ19-2	00535928	8719018005359	-	8719018005366	5	29,60	21
12366C1	H16	Standard	12	19	PGJ19-3	36856730	8727900368567	-	8727900370775	10	32,75	21
12396NAB2	WY5W	Standard	12	5	W2.1x9.5d	40058130	8711500400581	-	8711500400598	10	6,62	27
12396NACP	WY5W	Standard	12	5	W2.1x9.5d	53002428	8711559530024	8711559530031	8727900390889	5x10	2,56	27
12401CP	Stop P22	Standard	12	15	BA15s	87821228	8711500878212	8711500878229	8711500790538	5x10	2,53	24
12445CP	Stop P25	Standard	12	18	BA15s	48440628	8711500484406	8711500484413	8727900391602	5x10	4,11	25
12475B1	R2	R2 Visio	12	45/40	P45t-41	24716230	8711500247162	-	8711500247179	10	8,44	23
12475C1	R2	R2 Visio	12	45/40	P45t-41	40466430	8711500404664	-	8727900371130	10	8,22	23
12495CP	PR21/5W	Standard	12	21/5	BAW15d	48873228	8711500488732	8711500488749	8727900391572	5x10	5,99	24
12496LLECOCP	PY21W	LongLife EcoVision	12	21	BAU15s	38218128	8727900382181	8727900382198	8727900391084	5x10	5,92	24
12496NAB2	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52372930	8711559523729	-	8711559523743	10	6,17	24
12496NACP	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52534173	8711559525341	8711559525358	8711559525365	20x10	2,48	24
12496SVB2	PY21W	SilverVision	12	21	BAU15s	31117730	8711500311177	-	8711500311191	10	31,64	24
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	5549130	8711500055491	-	8711559520131	10	2,82	23
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	20x10	0,99	23
12498LLECOB2	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38210530	8727900382105	-	8727900382112	10	4,01	23
12498LLECOCP	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38198628	8727900381986	8727900381993	8727900391695	5x10	1,78	23
12498VPB2	P21W	VisionPlus	12	21	BA15s	36318030	8727900363180	-	8727900363173	10	3,04	23
12499B2	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	5545330	8711500055453	-	8711559520148	10	3,83	24
12499CP	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	48159773	8711500481597	8711500481603	8711500481610	20x10	1,49	24
12499LLECOB2	P21/5W	LongLife EcoVision	12	21/5	BAY15d	38212930	8727900382129	-	8727900382136	10	6,70	24
12499LLECOCP	P21/5W	LongLife EcoVision	12	21/5	BAY15d	38201328	8727900382013	8727900382020	8727900391053	5x10	3,04	24
12499VPB2	P21/5W	VisionPlus	12	21/5	BAY15d	36316630	8727900363166	-	8727900363159	10	5,44	24
12505CP	W2W	Standard	12	2	W2x4,6d	48327028	8711500483270	8711500483287	8727900391657	5x10	1,32	27
12516B2	W1.2W	Standard	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8711500055545	-	8711500417763	10	2,74	27
12516CP	W1.2W	Standard	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8711500481535	8711500481542	8711500481559	20x10	0,94	27
12521CP	WB75	Standard	12	1	W2x4,6d	48321828	8711500483218	8711500483225	8727900391671	5x10	1,38	27
12580C1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8719018020000	-	8719018020024	10	55,70	21
12580B1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8719018020017	-	8719018020031	10	56,74	21
12594B2	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	40485530	8711500404855	-	8711500471017	10	6,41	24
12594CP	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	48433828	8711500484338	8711500484345	8727900391565	5x10	2,94	24
12597B2	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1.2	B8.3s/1,35	53018530	8711559530185	-	8711559530192	10	5,01	30
12597CP	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1.2	B8.3s/1,35	48365228	8711500483652	8711500483669	8727900390957	5x10	1,98	30
12598B2	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1.2	B8.5d/2	40588330	8711500405883	-	8711500405890	10	4,89	30
12598CP	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1.2	B8.5d/2	48387428	8711500483874	8711500483881	8727900390964	5x10	2,01	30
12600CP	Bax 8,5d/2 green	Standard	12	2	B8.5d/2	48393528	8711500483935	8711500483942	8727900390971	5x10	1,98	30
12602CP	Bax 8,3s/1,5 blue	Standard	12	2	B8.3s/1,5	48396628	8711500483966	8711500483973	8727900390995	5x10	1,98	30
12603CP	Bax 8,5d/1,5 blue	Standard	12	1.2	B8.5d/1,5	48399728	8711500483997	8711500484000	8727900391015	5x10	1,98	30
12604CP	B8.5d green	Standard	12	2	B8.5d	40508128	8711500405081	8711500404589	8727900391022	5x10	3,51	30
12611CP	BX8,4d olive green	Standard	12	1.3	BX8,4d	77432328	8711500774323	8711500774330	8711500779397	5x10	3,53	31
12614CP	B10d brown halogen	Standard	12	3	B10d	52805228	8711559528052	8711559512723	8727900370928	5x10	8,63	30
12615CP	B10d black halogen	Standard	12	5	B10d	52807628	8711559528076	8711500243768	8727900370911	5x10	8,63	30
12620B1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	5543930	8711500055439	-	8711559525327	10	5,83	23

Halógenas Iluminación de 12 V para coches

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
12620C1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	40085730	8711500400857	-	8711500779359	10	5,42	23
12623CP	BX8,4d light blue	Standard	12	1.2	BX8,4d	51384328	8711559513843	8711500244154	8727900370904	5x10	3,53	30
12624CP	BX8,4d orange	Standard	12	1.1	BX8,4d	51411628	8711559514116	8711500245137	8727900370898	5x10	3,53	31
12625CP	BX8,4d black	Standard	12	1.2	BX8,4d	51409328	8711559514093	8711500244420	8727900371208	5x10	3,53	31
12626CP	BX8,4d light green	Standard	12	2	BX8,4d	51412328	8711559514123	8711500246066	8727900370942	5x10	3,53	31
12627CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.5	BX8,4d	51414728	8711559514147	8711500247414	8727900370959	5x10	3,53	31
12629CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.8	BX8,4d	51488828	8711559514888	8711559512488	8727900371031	5x10	3,53	31
12637CP	B8,5d beige	Standard	12	1.5	B8,5d	51487128	8711559514871	8711500400178	8727900371048	5x10	3,53	30
12638CP	BX8,5d white	Standard	12	1.12	BX8,5d	48846628	8711500488466	8711500488473	8727900391503	5x10	3,53	31
12643LLC1	H18	LongLife EcoVision	12	65	PY26d-1	35603830	8727900356038	-	8727900356045	10	23,20	21
12644LLC1	H19	LongLife EcoVision	12	60/55	PU43t-3	35605230	8727900356052	-	8727900356069	10	29,00	22
12814B2	R10W	Standard	12	10	BA15s	5547730	8711500055477	-	8711500417718	10	3,43	25
12814CP	R10W	Standard	12	10	BA15s	48341673	8711500483416	8711500483423	8711500483430	20x10	1,42	25
12818CP	Festoon T6,2x27	Standard	12	3	SV6	48461128	8711500484611	8711500484628	8727900695632	5x10	2,79	29
12821B2	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	5546030	8711500055460	-	8711500417701	10	2,87	25
12821CP	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	48269373	8711500482693	8711500482709	8711500482716	20x10	1,12	25
12821LLECOB2	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38208230	8727900382082	-	8727900382099	10	4,76	25
12821LLECOCP	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38195528	8727900381955	8727900381962	8727900390940	5x10	2,31	25
12822CP	R5W BA15d	Standard	12	5	BA15d	45407228	8711500454072	8711500454959	8711500790521	5x10	2,35	25
12829CP	BA7	Standard	12	2	BA7s	52123728	8711559521237	8711500401236	8727900390933	5x10	3,31	25
12844B2	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	5551430	8711500055514	-	8711500417749	10	2,71	27
12844CP	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	48156673	8711500481566	8711500481573	8711500481580	20x10	0,96	29
12848CP	Festoon T6,2x35	Standard	12	3	SV6	48467328	8711500484673	8711500484680	8727900391558	5x10	2,62	29
12850CP	Festoon T15x43	Standard	12	15	SV8,5	48285328	8711500482853	8711500482860	8727900391541	5x10	2,86	29
12854CP	Festoon T10,5x38	Standard	12	10	SV8,5	48248828	8711500482488	8711500482495	8727900391510	5x10	1,66	29
12860LLECOCP	Festoon T10,5x30	LongLife EcoVision	12	10	SV8,5	38192428	8727900381924	8727900381931	8727900391114	5x10	1,96	29
12864CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	5	SV8,5	48205128	8711500482051	8711500482075	8727900391527	5x10	1,45	29
12866B2	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	5552130	8711500055521	-	8711500417756	10	4,32	29
12866CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	48242628	8711500482426	8711500482433	8727900391534	5x10	1,88	29
12910CP	T3W	Standard	12	3	BA9s	21949728	8711500219497	8711500219503	8711500220837	5x10	1,36	25
12913CP	T2W	Standard	12	2	BA9s	21997828	8711500219978	8711500219985	8711500220820	5x10	1,36	25
12929B2	T4W	Standard	12	4	BA9s	5550730	8711500055507	-	8711559520094	10	2,65	25
12929CP	T4W	Standard	12	4	BA9s	21979473	8711500219794	8711500219800	8711500219817	20x10	0,97	25
12960CP	W2,2W	Standard	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8711500481504	8711500481511	8727900391633	5x10	1,39	27
12961B2	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8711500404213	-	8711559520070	10	2,83	27
12961CP	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8711500490902	8711500490919	8711500490926	20x10	0,97	27
12961LLECOB2	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8727900382044	-	8727900382051	10	3,90	27
12961LLECOCP	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8727900381894	8727900381900	8727900390872	5x10	1,67	27
12961WVUB2	W5W	WhiteVision ultra	12	5	W2,1x9,5d	35484330	8727900354843	-	8727900354874	10	6,55	27
12961XVPB2	W5W	X-tremeVision Pro150	12	5	W2,1x9,5d	00563230	8719018005632	-	8719018005649	10	6,55	27
12972LLECOB1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36200830	8727900362008	-	8727900362015	10	16,20	20
12972LLECOB1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36192630	8727900361926	-	8727900371024	10	14,60	20
12972LLECOB2	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36259628	8727900362596	-	8727900362602	5	32,40	20
12972PRB1	H7	Vision	12	55	PX26d	40607130	8711500406071	-	8711500406088	10	11,14	20
12972PRC1	H7	Vision	12	55	PX26d	40593760	8711500405937	8711500827838	8711500405944	100	9,93	20
12972PRC2	H7	Vision	12	55	PX26d	37432260	8727900374322	8727900374339	8727900374346	50	-	20
12972RGTB1	H7	RacingVision GT200	12	55	PX26d	00573130	8719018005731	-	8719018005748	10	29,99	20
12972RGTB2	H7	RacingVision GT200	12	55	PX26d	00577928	8719018005779	-	8719018005786	5	59,99	20
12972VPB1	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39936330	8727900399363	-	8727900399356	10	17,97	20
12972VPC2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	37426160	8727900374261	8727900374278	8727900374285	50	-	20
12972VPS2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39938728	8727900399387	-	8727900399370	5	36,00	20
12972WVUB1	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35493530	8727900354935	-	8727900354928	10	24,49	20
12972WVUSM	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35495928	8727900354959	-	8727900354942	5	47,94	20
12972XVPB1	H7	X-tremeVision Pro150	12	55	PX26d	00555730	8719018005557	-	8719018005564	10	24,90	20
12972XVPS2	H7	X-tremeVision Pro150	12	55	PX26d	00569428	8719018005694	-	8719018005700	5	49,98	20
9004C1	HB1	Standard	12	65/45	P29t	47074430	8711500470744	-	8727900370997	10	26,76	22
9005PRB1	HB3	Vision	12	60	P20d	24724730	8711500247247	-	8711500247254	10	13,72	22
9005PRC1	HB3	Vision	12	60	P20d	24689930	8711500246899	-	8727900370980	10	13,06	22
9005XVPB1	HB3	X-tremeVision Pro150	12	60	P20d	00557128	8719018005571	-	8719018005588	5	31,17	22
9005WVUB1	HB3	WhiteVision ultra	12	60	P20d	00537328	8719018005373	-	8719018005380	5	25,94	22
9006PRB1	HB4	Vision	12	51	P22d	24726130	8711500247261	-	8711500247278	10	13,46	22
9006PRC1	HB4	Vision	12	51	P22d	24687530	8711500246875	-	8727900370973	10	12,82	22
9006XVPB1	HB4	X-tremeVision Pro150	12	51	P22d	00559528	8719018005595	-	8719018005601	5	31,17	22
9006WVUB1	HB4	WhiteVision ultra	12	51	P22d	00539728	8719018005397	-	8719018005403	5	25,06	22
9007C1	HB5	Standard	12	65/55	PX29t	24550230	8711500245502	-	8727900370966	10	26,36	22

Halógenas Iluminación de 12 V para coches

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
9008C1	H13	Standard	12	60/55	P26,4t	87798730	8711500877987	-	8727900370768	10	38,84	21
9012LLC1	HIR2	LongLife	12	55	PX22d	35125530	8727900351255	-	8727900370935	10	48,73	22
9012WVUB1	HIR2	WhiteVision ultra	12	55	PX22d	00541028	8719018005410	-	8719018005427	5	52,42	23
9012XVPB1	HIR2	X-tremeVision Pro150	12	55	PX22d	00561828	8719018005618	-	8719018005625	5	59,99	23
9145C1	H10	Standard	12	45	PY20d	52974530	8711559529745	-	8727900370737	10	21,93	21

Halógenas Iluminación para vehículos de dos ruedas

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
12008BW	S3	Standard	12	15	P26s	77381430	8711500773814	-	8711500773845	10	4,20	41
12008C1	S3	Standard	12	15	P26s	77394430	8711500773944	-	8711500779335	10	3,98	41
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	10	3,53	41
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	5x10	1,34	41
12342CTVBW	H4	CityVision moto	12	60/55	P43t-38	39896030	8727900398960	-	8727900398977	10	15,10	40
12342PRBW	H4	Vision moto	12	60/55	P43t-38	49024730	8711500490247	-	8711500490254	10	7,31	40
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	05549130	8711500055491	-	8711559520131	10	2,82	41
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	200	0,99	41
12499EDBW	P21/5W	ExtraDuty	12	21/5	BAY15d	87900430	8711500879004	-	8711500879035	20	2,54	41
12636BW	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	53035330	8727900530353	-	8727900530360	10	10,20	40
12636C1	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	51250130	8711559512501	-	8727900370881	10	10,20	40
12636CTVBW	HS1	CityVision moto	12	35/35	PX43t	39894630	8727900398946	-	8727900398953	10	19,40	41
12728BW	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77385230	8711500773852	-	8711500773869	10	5,60	41
12728C1	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77359930	8711500773593	-	8711500779342	10	5,20	41
12972CTVBW	H7	CityVision moto	12	55	PX26d	39898430	8727900398984	-	8727900398991	10	23,40	40
12972PRBW	H7	Vision moto	12	55	PX26d	49026130	8711500490261	-	8711500490278	10	11,14	40
12342XV+BW	H4	X-tremeVision moto	12	60/55	P43t-38	00056930	8719018000569	-	8719018000576	10	19,59	40
12972XV+BW	H7	X-tremeVision moto	12	55	PX26d	37867230	8727900378672	-	8727900378689	10	24,90	40
12342CVUBW	H4	CrystalVision ultra moto	12	60/55	P43t-38	22148330	8711500221483	-	8711500221490	10	18,56	40
12972CVUBW	H7	CrystalVision ultra moto	12	55	PX26d	22118630	8711500221186	-	8711500221193	10	24,49	40
12636BVBW	HS1	CrystalVision ultra moto	12	35/35	PX43t	78195630	8711500781956	-	8711500781963	10	21,90	41

Halógenas Iluminación de 24 V para autobuses y camiones

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
13256CP	W3W	Standard	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8711500481412	8711500481429	8727900391169	5x10	1,30	52
13258MDB1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82585830	8711500825858	-	8711500825865	10	11,87	48
13258MDC1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82577360	8711500825773	8711500828507	8711500825780	100	10,67	48
13258MLC1	H1	MasterLife	24	70	P14,5s	82569830	8711500825698	-	8727900370812	10	16,01	48
13311C1	H2	Standard	24	70	X511	47751430	8711500477514	-	8727900371079	10	19,18	48
13336MDB1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77459030	8711500774590	-	8711500774613	10	9,80	48
13336MDBVB1	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77488030	8711500774880	-	8711500774910	10	18,00	48
13336MDBVS2	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77486628	8711500774866	-	8711500774897	5	36,00	48
13336MDC1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77460660	8711500774606	8711500775313	8711500774637	100	8,90	48
13336MLC1	H3	MasterLife	24	70	PK22s	77462030	8711500774620	-	8711500779403	10	13,04	48
13342MDB1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82587230	8711500825872	-	8711500825889	10	13,65	48
13342MDBVB1	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53281430	8727900532814	-	8727900532821	10	21,00	48
13342MDBVS2	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53275328	8727900532753	-	8727900532760	5	42,00	48
13342MDC1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82579760	8711500825797	8711500828002	8711500825803	100	11,65	48
13342MLC1	H4	MasterLife	24	75/70	P43t-38	82571130	8711500825711	-	8727900371086	10	16,21	48
13401CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15s	87826728	8711500878267	8711500878274	8711500790507	5x10	2,38	50
13402CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15d	87836628	8711500878366	8711500878373	8711500790514	5x10	3,29	50
13445CP	Stop P25	Standard	24	18	BA15s	48443728	8711500484437	8711500484444	8727900390810	5x10	3,06	50
13496MLCP	PY21W	MasterLife	24	21	BAU15s	69964728	8727900699647	8727900699654	8727900391138	5x10	3,82	50
13498B2	P21W	Standard	24	21	BA15s	40455830	8711500404558	-	8711500405449	10	3,83	50
13498CP	P21W	Standard	24	21	BA15s	48415473	8711500484154	8711500484161	8711500484178	200	1,58	50
13498MDCP	P21W	MasterDuty	24	21	BA15s	69949473	8727900699494	8727900699500	8727900699517	200	1,65	49
13498MLCP	P21W	MasterLife	24	21	BA15s	69961628	8727900699616	8727900699623	8727900391145	5x10	3,36	49
13499B2	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	40456530	8711500404565	-	8711500405371	10	5,67	50
13499CP	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	48424673	8711500484246	8711500484253	8711500484260	200	2,46	50
13516CP	WB75	Standard	24	1,2	W2x4,6d	48306573	8711500483065	8711500483072	8711500483089	200	1,19	52
13521CP	WB75	Standard	24	1	W2x4,6d	48324928	8711500483249	8711500483256	8727900391176	5x10	1,19	52
13597CP	Bax 8,3s/1,35 grey	Standard	24	1,2	B8,3s/1,35	48384328	8711500483843	8711500483850	8727900390797	5x10	2,07	53
13598CP	Bax 8,5d/2 grey	Standard	24	1,2	B8,5d/2	48390428	8711500483904	8711500483911	8727900390827	5x10	2,19	53
13620C1	R2	Standard	24	55/50	P45t-41	40087130	8711500400871	-	8711500779458	10	7,39	49
13807CP	Festoon T15x43	Standard	24	18	SV8,5	48294528	8711500482945	8711500482952	8727900391237	5x10	2,84	53
13814B2	R10W	Standard	24	10	BA15s	40452730	8711500404527	-	8711559526409	10	3,41	51
13814CP	R10W	Standard	24	10	BA15s	48344773	8711500483447	8711500483454	8711500483461	200	1,32	51

Halógenas Iluminación de 24 V para autobuses y camiones

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
13814MDCP	R10W	MasterDuty	24	10	BA15s	69952428	8727900699524	8727900699531	8727900391121	5x10	1,43	50
13814MLCP	R10W	MasterLife	24	10	BA15s	69967828	8727900699678	8727900699685	8727900390742	5x10	2,85	51
13818CP	Festoon T6,2x27	Standard	24	3	SV6	48464228	8711500484642	8711500484659	8727900391251	5x10	2,63	52
13821B2	R5W	Standard	24	5	BA15s	40453430	8711500404534	-	8711500405425	10	2,98	50
13821CP	R5W	Standard	24	5	BA15s	48338673	8711500483386	8711500483393	8711500483409	200	1,07	50
13821MDCP	R5W	MasterDuty	24	5	BA15s	69955528	8727900699555	8727900699562	8727900390766	5x10	1,12	50
13821MLCP	R5W	MasterLife	24	5	BA15s	69970828	8727900699708	8727900699715	8727900390773	5x10	2,18	50
13822CP	R5W	Standard	24	5	BA15d	40904128	8711500409041	8711500878021	8711500790491	5x10	1,32	50
13829CP	BA7	Standard	24	3	BA7s	52133628	8711559521336	8711500401274	8727900390759	5x10	2,03	50
13844B2	C5W	Standard	24	5	SV8,5	40463330	8711500404633	-	8711500405388	10	3,59	52
13844CP	C5W	Standard	24	5	SV8,5	48197973	8711500481979	8711500481986	8711500481993	200	1,32	52
13848CP	Festoon T6,2x35	Standard	24	3	SV6	48470328	8711500484703	8711500484710	8727900391268	5x10	2,80	52
13850CP	Festoon T15x43	Standard	24	15	SV8,5	48288428	8711500482884	8711500482891	8727900391244	5x10	2,83	53
13854CP	Festoon T10,5x38 10W	Standard	24	10	SV8,5	48251828	8711500482518	8711500482525	8727900391206	5x10	2,99	52
13864CP	Festoon T10,5x43 5W	Standard	24	5	SV8,5	48233428	8711500482334	8711500482341	8727900391213	5x10	1,79	52
13866CP	Festoon T10,5x43 10W	Standard	24	10	SV8,5	48245728	8711500482457	8711500482464	8727900391220	5x10	1,69	53
13910CP	T3W	Standard	24	3	BA9s	21955828	8711500219558	8711500219565	8711500220851	5x10	1,22	51
13913CP	T2W	Standard	24	2	BA9s	22003528	8711500220035	8711500220042	8711500220844	5x10	1,22	51
13929B2	T4W	Standard	24	4	BA9s	40454130	8711500404541	-	8711500405432	10	3,19	51
13929CP	T4W	Standard	24	4	BA9s	21985573	8711500219855	8711500219862	8711500219879	200	1,08	51
13929MDCP	T4W	MasterDuty	24	4	BA9s	69958628	8727900699586	8727900699593	8727900391039	5x10	1,18	51
13929MLCP	T4W	MasterLife	24	4	BA9s	69976028	8727900699760	8727900699777	8727900391046	5x10	1,70	51
13960CP	W2,5W	Standard	24	2,5	W2,1x9,5d	48147428	8711500481474	8711500481481	8727900391275	5x10	1,38	52
13961B2	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8711559524207	-	8711559524214	10	3,40	52
13961CP	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8711500481382	8711500481399	8711559530376	200	1,31	52
13972MDB1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82589630	8711500825896	-	8711500825902	10	20,00	49
13972MDBVB1	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53279130	8727900532791	-	8727900532807	10	33,00	49
13972MDBVS2	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53277728	8727900532777	-	8727900532784	5	66,00	49
13972MDC1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82581060	8711500825810	8711500828514	8711500825827	100	18,00	49
13972MLC1	H7	MasterLife	24	70	PX26d	82573530	8711500825735	-	8727900371147	10	32,62	49
13974CP	WB75	Standard	24	2	W2x4,6d	48318828	8711500483188	8711500483195	8727900391183	5x10	1,55	52
24029CP	Bax 8,5d/2 yellow	Standard	24	1,2	B8,5d/2	48402428	8711500484024	8711500484031	8727900391190	5x10	3,61	53
24032CP	Bax 8,5d brown	Standard	24	1,2	B8,5d	48852728	8711500488527	8711500488534	8727900391077	5x10	4,00	53
24356CP	H21W	Standard	24	21	BA9s	87615728	8711500876157	8711500876164	8727900371161	5x10	14,72	51
24362MDC1	H11	MasterDuty	24	70	PGJ19-2	82583430	8711500825834	-	8727900371055	10	35,44	49
24362MLC1	H11	MasterLife	24	70	PGJ19-2	82575930	8711500825759	-	8727900371062	10	56,25	49

Halógenas Kits

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
Kit de repuestos de 12 V												
55472EKKM	H1	Easy Kit	12	-	-	69551928	8727900695519	-	8727900695533	5	14,43	56
55473EKKM	H4	Easy Kit	12	-	-	69555728	8727900695577	-	8727900695571	5	17,23	56
55474EKKM	H7	Easy Kit	12	-	-	69558828	8727900695588	-	8727900695601	5	19,62	56
55475EKKM	H1/H7	Easy Kit	12	-	-	69562528	8727900695625	-	8727900695656	5	22,06	56
55717EBKM	H1	Essential Box	12	-	-	70032928	8727900700329	-	8727900700336	5	15,53	57
55718EBKM	H4	Essential Box	12	-	-	70034328	8727900700343	-	8727900700350	5	16,92	57
55719EBKM	H7	Essential Box	12	-	-	70036728	8727900700367	-	8727900700374	5	21,10	57
55720EBKM	H1/H7	Essential Box	12	-	-	70038128	8727900700381	-	8727900700398	5	23,90	57
Kit de repuestos de 24 V												
55554SKMDKM	MiniKit H4	MasterDuty	24	-	-	69586130	8727900695861	-	8727900695885	10	19,23	58
55555SKMDKM	MiniKit H7	MasterDuty	24	-	-	69590830	8727900695908	-	8727900695939	10	30,05	58
55559LKMDKM	MaxiKit H4	MasterDuty	24	-	-	69684494	8727900696844	-	8727900696851	4	42,10	58
55560LKMDKM	MaxiKit H7	MasterDuty	24	-	-	69686894	8727900696868	-	8727900696875	4	66,94	58
55561LKMDKM	MaxiKit H1/H7	MasterDuty	24	-	-	69688294	8727900696882	-	8727900696899	4	54,03	58
Kit de restauración de faros												
HRK00XM	-	-	-	-	-	39976931	8727900399769	-	8727900399776	6	33,00	59

Xenón Iluminación

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
12410C1	D5S	Vision	12	25	PK32d-7	36981633	8727900369816	-	8727900369823	2	219,77	70
12410XV+C1	D5S	X-tremeVision gen2	12/24	25	PK32d-7	35392133	8727900353921	-	8719018005090	2	231,75	70
12411C1	D8S	Vision	42	25	PK32d-1	00467333	8719018004673	-	8719018004680	2	175,76	70
42306VIC1	D3R	Vision	42	35	PK32d-6	36483533	8727900364835	-	8727900364842	2	174,23	70
42402VIC1	D4S	Vision	42	35	P32d-5	36485933	8727900364859	-	8727900364866	2	163,51	70
42402XV2C1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37721733	8727900377217	-	8727900377224	2	173,00	70

Xenón Iluminación

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
42402XV2S1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37719433	8727900377194	-	8727900377200	2	175,00	70
42403VIC1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36481133	8727900364811	-	8727900364828	2	174,23	70
42403VIS1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36495833	8727900364958	-	8727900364965	2	176,23	70
42403WHV2C1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37737833	8727900377378	-	8727900377385	2	185,00	70
42403WHV2S1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37735433	8727900377354	-	8727900377361	2	187,00	70
42403XV2C1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37717033	8727900377170	-	8727900377187	2	185,00	70
42403XV2S1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37713233	8727900377132	-	8727900377149	2	187,00	70
42406VIC1	D4R	Vision	42	35	P32d-6	36487333	8727900364873	-	8727900364880	2	163,51	70
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37518333	8727900375183	-	8727900375190	2	-	69
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos												
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37244133	8727900372441	-	8727900372458	2	-	69
Códigos de pedido para Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido												
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37524433	8727900375244	-	8727900375251	2	-	69
Códigos de pedido para Europa Central (Polonia, Rumania, República Checa) y otros países de Europa del Este												
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37254033	8727900372540	-	8727900372557	2	-	69
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido												
85122VIC1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36477433	8727900364774	-	8727900364781	2	115,00	68
85122VIS1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36491033	8727900364910	-	8727900364927	2	117,00	68
85122WHV2C1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37729333	8727900377293	-	8727900377309	2	129,00	69
85122WHV2S1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37727933	8727900377279	-	8727900377286	2	131,00	69
85122XV2C1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37707133	8727900377071	-	8727900377088	2	129,00	68
85122XV2S1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37703333	8727900377033	-	8727900377040	2	131,00	68
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37520633	8727900375206	-	8727900375213	2	-	69
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos												
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37252633	8727900372526	-	8727900372533	2	-	69
Códigos de pedido para Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido												
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37526833	8727900375268	-	8727900375275	2	-	69
Códigos de pedido para Europa Central (Polonia, Rumania, República Checa) y otros países de Europa del Este												
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37248933	8727900372489	-	8727900372496	2	-	69
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos												
85126VIC1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36479833	8727900364798	-	8727900364804	2	115,00	69
85126VIS1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36493433	8727900364934	-	8727900364941	2	117,00	69
85126WHV2C1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37733033	8727900377330	-	8727900377347	2	129,00	69
85126WHV2S1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37731633	8727900377316	-	8727900377323	2	131,00	69
85126XV2C1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37711833	8727900377118	-	8727900377125	2	129,00	69
85126XV2S1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37709533	8727900377095	-	8727900377101	2	131,00	69
85409VIC1	D1R	Vision	85	35	PK32d-3	36475033	8727900364750	-	8727900364767	2	151,69	68
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37516933	8727900375169	-	8727900375176	2	-	68
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos												
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37250233	8727900372502	-	8727900372519	2	-	68
Códigos de pedido para Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido												
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37522033	8727900375220	-	8727900375237	2	-	68
Códigos de pedido para Europa Central (Polonia, Rumania, República Checa) y otros países de Europa del Este												
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37246533	8727900372465	-	8727900372472	2	-	68
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido												
85415VIC1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36473633	8727900364736	-	8727900364743	2	151,69	68
85415VIS1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36489733	8727900364897	-	8727900364903	2	153,69	68
85415WHV2C1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	37725533	8727900377255	-	8727900377262	2	162,00	68
85415WHV2S1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	36072133	8727900360721	-	8727900377248	2	164,00	68
85415XV2C1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37701933	8727900377019	-	8727900377026	2	162,00	68
85415XV2S1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37697533	8727900376975	-	8727900376982	2	164,00	68

LED Iluminación

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
11005U50CW2	HL [=HB3/HB4]	U50	12V/24	16	P20d/P22d	00786531	8719018007865	-	8719018007872	6	99,98	86
11005U90CW2	HL [=HB3/HB4]	U90	12V/24	20	P20d/P22d	00722331	8719018007223	-	8719018007230	6	119,20	86
11005UE2X2	HL [=HB3/HB4]	UE	12V/24	24	P20d/P22d	00324931	8719018003249	-	8719018003256	6	-	86
11012U50CW2	HL [=HIR2]	U50	12V/24	16	PX22d	00788931	8719018007889	-	8719018007896	6	99,98	85
11012U90CW2	HL [=HIR2]	U90	12V/24	20	PX22d	00724731	8719018007247	-	8719018007254	6	119,20	85
11012UE2X2	HL [=HIR2]	UE	12V/24	24	PX22d	00326331	8719018003263	-	8719018003270	6	-	85
11065U30CWB2	SL-WHITE [=W21W]	U30	12	1.75	W3x16d	00684430	8719018006844	-	8719018006851	10	-	90
11065U30RB2	SL-RED [=W21W]	U30	12	1.75	W3x16d	00686830	8719018006868	-	8719018006875	10	-	91
11065ULAX2	SL-AMBER [=WY21W]	UL	12	0.75	W3x16d	05075530	8719018050755	-	8719018050762	10	32,76	91
11065ULRX2	SL-RED [=W21W]	UL	12	2.7	W3x16d	05027430	8719018050274	-	8719018050281	10	24,14	91
11065ULWX2	SL-WHITE [=W21W]	UL	12	1.95	W3x16d	05033530	8719018050335	-	8719018050342	10	24,14	90
11065XUAXM	SL-AMBER [=WY21W]	XU	12	1.8	W3x16d	05161530	8719018051615	-	8719018051622	10	46,55	91
11065XURX2	SL-RED [=W21W]	XU	12/24	2.1	W3x16d	05153030	8719018051530	-	8719018051547	10	34,48	91
11065XUWX2	SL-WHITE [=W21W]	XU	12/24	1.7	W3x16d	05146230	8719018051462	-	8719018051479	10	34,48	83
11066U30RB2	SL-RED [=W21/5W]	U30	12	0.8/1.75	W3x16q	00642430	8719018006424	-	8719018006431	10	-	91

LED Iluminación

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
11066ULRX2	SL-RED [=W21/5W]	UL	12	2.7	W3x16q	05029830	8719018050298	-	8719018050304	10	24,14	91
11066XURX2	SL-RED [=W21/5W]	XU	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8719018051554	-	8719018051561	10	34,48	91
11066XUWX2	SL-WHITE [=W21/5W]	XU	12/24	0.3/1.8	W3x16q	05149330	8719018051493	-	8719018051509	10	34,48	90
11258U50CWX2	HL [=H1]	U50	12V/24	15	P14,5s	00778031	8719018007780	-	8719018007797	6	99,98	84
11258U90CWX2	HL [=H1]	U90	12V/24	18	P14,5s	00714831	8719018007148	-	8719018007155	6	119,20	84
11258UE2X2	HL [=H1]	UE	12V/24	19	P14,5s	00330031	8719018003300	-	8719018003317	6	-	84
112972U90CWX	HL [=H7]	U90	12V/24	18	PX26d	00720931	8719018007209	-	8719018007216	6	119,20	84
11336U50CWX2	HL [=H3]	U50	12V/24	15	PK22s	00790231	8719018007902	-	8719018007919	6	99,98	84
11336U90CWX2	HL [=H3]	U90	12V/24	18	PK22s	00726131	8719018007261	-	8719018007278	6	119,20	84
11336UE2X2	HL [=H3]	UE	12V/24	19	PK22s	00332431	8719018003324	-	8719018003331	6	-	84
11342U50CWX2	HL [=H4]	U50	12V/24	15	P43t-38	00782731	8719018007827	-	8719018007834	6	99,98	84
11342U90CWX2	HL [=H4]	U90	12V/24	18	P43t-38	00718631	8719018007186	-	8719018007193	6	119,20	84
11342UE2X2	HL [=H4]	UE	12V/24	21	P43t-38	00318831	8719018003188	-	8719018003195	6	-	84
11362U50CWX2	HL [=H11]	U50	12V/24	15	PGJ19-2	00780331	8719018007803	-	8719018007810	6	99,98	85
11362U90CWX2	HL [=H11]	U90	12V/24	18	PGJ19-2	00716231	8719018007162	-	8719018007179	6	119,20	85
11362UE2X2	HL [=H11]	UE	12V/24	24	PGJ19-2	00328731	8719018003287	-	8719018003294	6	-	85
11366U50CWX2	FL [=H8/H11/H16]	U50	12V/24	12	PGJ19-1/2/3	00776631	8719018007766	-	8719018007773	6	99,98	85
11366U90CWX2	FL [=H8/H11/H16]	U90	12V/24	15	PGJ19-1/2/3	00712431	8719018007124	-	8719018007131	6	119,20	85
11366UE2X2	FL [=H8/H11/H16]	UE	12V/24	24	PGJ19-1/2/3	00322531	8719018003225	-	8719018003232	6	-	85
11498U30CWB2	SL-WHITE [=P21W]	U30	12	1.75	BA15s	00680630	8719018006806	-	8719018006813	10	-	90
11498U30RB2	SL-RED [=P21W]	U30	12	1.75	BA15s	00640030	8719018006400	-	8719018006417	10	-	90
11498ULAX2	SL-AMBER [=PY21W]	UL	12	0.75	BAU15s	05073130	8719018050731	-	8719018050748	10	32,76	91
11498ULRX2	SL-RED [=P21W]	UL	12	2.7	BA15s	05023630	8719018050236	-	8719018050243	10	24,14	90
11498ULWX2	SL-WHITE [=P21W]	UL	12	1.95	BA15s	05035930	8719018050359	-	8719018050366	10	24,14	90
11498XUAXM	SL-AMBER [=PY21W]	XU	12	1.8	BAU15S	05159230	8719018051592	-	8719018051608	10	46,55	91
11498XURX2	SL-RED [=P21W]	XU	12/24	2.3	BA15s	05157830	8719018051578	-	8719018051585	10	34,48	90
11498XUWX2	SL-WHITE [=P21W]	XU	12/24	2.7	BA15s	05145530	8719018051455	-	8719018051486	10	34,48	90
11499U30RB2	SL-RED [=P21/5W]	U30	12	0.8/1.75	BAY15d	00682030	8719018006820	-	8719018006837	10	-	89
11499ULRX2	SL-RED [=P21/5W]	UL	12	2.7	BAY15d	05025030	8719018050250	-	8719018050267	10	24,14	89
11499XURX2	SL-RED [=P21/5W]	XU	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8719018051516	-	8719018051523	10	34,48	89
11854U30CWB1	SL-WHITE [=Fest 38 mm] 6000K	U30	12	0.6	SV8,5-8	00676930	8719018006769	-	8719018006776	10	-	88
11854ULWX1	SL-WHITE [=Fest 38 mm] 6000K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05039730	8719018050397	-	8719018050403	10	7,07	88
11860U30CWB1	SL-WHITE [=Fest 30 mm] 6000K	U30	12	0.6	SV8,5-8	00674530	8719018006745	-	8719018006752	10	-	88
11860ULWX1	SL-WHITE [=Fest 30 mm] 6000K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05037330	8719018050373	-	8719018050380	10	7,07	88
11864U30CWB1	SL-WHITE [=Fest 43 mm] 6000K	U30	12	0.6	SV8,5-8	00678330	8719018006783	-	8719018006790	10	-	89
11864ULWX1	SL-WHITE [=Fest 43 mm] 6000K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05041030	8719018050410	-	8719018050427	10	7,07	88
11961U30CWB2	SL-WHITE [=W5W]	U30	12	0.6	W2,1x9,5d	00694330	8719018006943	-	8719018006950	10	-	89
11961ULW4X2	IL-WHITE [=W5W] 4000K	UL	12	0.6	W2,1x9,5d	05083030	8719018050830	-	8719018050847	10	9,22	89
11961ULWX2	SL-WHITE [=W5W] 6000K	UL	12	0.6	W2,1x9,5d	05031130	8719018050311	-	8719018050328	10	9,22	89
11972U50CWX2	HL [=H7]	U50	12V/24	15	PX26d	00784131	8719018007841	-	8719018007858	6	99,98	85
11972UE2X2	HL [=H7]	UE	12V/24	20	PX26d	00320131	8719018003201	-	8719018003218	6	-	85
127994000KX2	IL-WHITE [=W5W] 4000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39594530	8727900395945	-	8727900395952	10	13,79	89
127996000KX2	SL-WHITE [=W5W] 6000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39596930	8727900395969	-	8727900395976	10	13,79	89
127998000KX2	SL-WHITE [=W5W] 8000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39598330	8727900395983	-	8727900395990	10	13,79	89
128584000KX1	IL-WHITE [=Fest 38 mm] 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39706230	8727900703412	-	8727900703405	10	9,31	88
128596000KX1	SL-WHITE [=Fest 38 mm] 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39708630	8727900703399	-	8727900703382	10	9,31	88
129404000KX1	IL-WHITE [=Fest 30 mm] 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39714730	8727900397147	-	8727900397154	10	9,31	88
129416000KX1	SL-WHITE [=Fest 30 mm] 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39716130	8727900387223	-	8727900387230	10	9,31	88
129454000KX1	IL-WHITE [=Fest 43 mm] 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39710930	8727900397109	-	8727900397116	10	9,31	88
129466000KX1	SL-WHITE [=Fest 43 mm] 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39712330	8727900383416	-	8727900383423	10	9,31	88
249446000KX1	SL-WHITE [=Fest 38 mm] 6000K	XU	24	1	SV8,5	39718530	8727900384185	-	8727900384192	10	10,78	95
249466000KX1	SL-WHITE [=Fest 43 mm] 6000K	XU	24	1	SV8,5	39720830	8727900397208	-	8727900397215	10	10,78	95

LED CANbus

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
12956X2	LED-CANBUS [=5W]	-	12	5		39722230	8727900397222	-	8727900397239	10	16,67	92
18952C2	LED-CANBUS para LED-HL [=H7]	-	12	10		05064930	8719018050649	-	8719018050656	10	50,08	92
18954C2	LED-CANBUS para LED-FOG [=H8/H11/H16]	-	12	10		05066330	8719018050663	-	8719018050670	10	50,08	92
18957X2	LED-CANBUS [=21W]	-	12	21		39587730	8727900395877	-	8727900395884	10	16,67	92
18960C2	LED-CANBUS para LED-HL [=H4]	-	12	10		39809030	8727900398090	-	8727900398106	10	50,08	92
18961C2	Capacitador para LED-HL [=H7]	-	12	10		00281530	8719018002815	-	8719018002822	10	50,08	92
18962C2	Capacitador para LED-HL [=H1]	-	12	10		00283930	8719018002839	-	8719018002846	10	50,08	92



2020 © Lumileds Holding B.V. Todos los derechos reservados.

La marca Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

www.philips.com/automotive